

News Release

2022年6月21日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機「ビートウォッシュ」を発売 洗濯後の衣類のシワを抑える「シワ低減洗濯」コースを搭載



ホワイトラベンダー(V)
BW-DKX120H



ホワイトラベンダー(V)
BW-DX100H



ホワイトラベンダー(V)
BW-X100H

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、洗濯後の衣類のシワを抑える「シワ低減洗濯」コース^{(*)1}を新たに搭載したほか、「[抗菌]^{(*)2}糸くずフィルター」を採用した、タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」BW-DKX120H、BW-DX100Hを8月上旬に発売します。また、全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X100Hについては8月下旬に発売します。

■新製品の主な特長

< タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」BW-DKX120H、BW-DX100H、
全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X100H >

1. 「シワ低減洗濯」コースで、洗濯後の衣類のシワを抑えてきれいに仕上げる **New**

洗濯後の衣類のシワや布絡みなどの仕上がり向上に、P&G ジャパン合同会社の柔軟仕上げ剤レノアリセット開発チームと共同で取り組み、新たに「シワ低減洗濯」コースを開発しました。洗濯時に絡まる衣類を、ためすぎとかくはんでほぐす「すすぎ制御」と回転数を抑えながら時間をかけて絞る「脱水制御」を採用し、衣類のシワや布絡みを抑えます。また、満水時に柔軟剤を投入することで衣類全体にムラなく浸透させ、柔軟剤のシワを抑える効果をより発揮させることができます。

2. 「[抗菌]糸くずフィルター」で、お手入れのたびに触れる糸くずフィルターの清潔さに配慮 **New**

抗菌材を使用した「[抗菌]糸くずフィルター」を新たに採用し、お手入れのたびに触れる糸くずフィルターの清潔さにも配慮しました。

3. 洗濯コンシェルジュアプリ^{(*)3}の「コンシェルジュ機能」に運転時間からコース選択を追加 **New**

洗濯コンシェルジュアプリに、どのコースで運転するか迷った際に衣類の種類やシーンからコースを選べる「コンシェルジュ機能」を搭載しています。今回新たに運転時間からコースを選べるようになり、運転前のセンシングで、その日の洗濯物の量に合わせたコースごとの運転時間を一覧^{(*)4}で確認することができます。

今回、本製品に加え、「ビートウォッシュ」シリーズとして、「シワ低減洗濯」コースを搭載し、「[抗菌]糸くずフィルター」を採用したタテ型洗濯乾燥機 BW-DX120H、BW-DX90H、BW-DV80H と、全自動洗濯機 BW-X90H、BW-V80H、BW-V70H、シンプルな機能の全自動洗濯機 BW-G70H の計 10 機種を発売します。

(*1) 4.5kg 以下。柔軟剤を使用するコースです。使用する柔軟剤の種類で効果は異なります。標準コースに比べ、使用水量・運転時間が増えます。

(*2) 試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法)、抗菌方法：樹脂に練り込み、対象部分：糸くずフィルター(メッシュを除く)、試験結果：抗菌活性値 2.0 以上(抗菌活性値が 2.0 以上で抗菌効果があるとされています)、試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構、試験番号：25020009782-1/25020010114-1/25020010110-1。

(*3) BW-X100Hは対応していません。

(*4) 洗濯運転のコースのみ一覧で表示されます。

■型式および発売日

タイプ	愛称	型式	本体色	洗濯容量	洗濯～乾燥容量	本体希望小売価格	発売日	
タテ型洗濯乾燥機	ビートウォッシュ	BW-DKX120H	ホワイトラベンダー(V)	12kg	6kg	オープン価格	8月上旬	
		BW-DX120H	ホワイト(W)	12kg	6kg			
		BW-DX100H	ホワイトラベンダー(V)	10kg	5.5kg			
		BW-DX90H	ホワイト(W)	9kg	5kg			
		BW-DV80H	ホワイト(W)	8kg	4.5kg			
全自動洗濯機	ビートウォッシュ	BW-X100H	ホワイトラベンダー(V)	10kg	-		オープン価格	8月下旬
		BW-X90H	ホワイト(W)	9kg				
		BW-V80H	ホワイト(W) ホワイトラベンダー(V)	8kg				
		BW-V70H	ホワイト(W)	7kg				
		BW-G70H	ホワイト(W)	7kg				

※仕様の詳細については P7 の仕様表をご覧ください。

■お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) ※年末年始を除く

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11(フリーコール) ※携帯電話から 050-3155-1111(有料)

・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

電話 0120-554-201

■洗濯機ホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

以上


(添付資料)

■タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」BW-DKX120H、BW-DX100H、 全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X100H の詳細説明


1. 「シワ低減洗濯」コースで、洗濯後の衣類のシワを抑えてきれいに仕上げる New

タテ型洗濯機(洗濯乾燥機・全自動洗濯機)の購入者調査により、洗濯後の衣類のシワと布絡みがお客さまの不満点の上位であることが分かりました(図 1)。この不満を解決するために、P&G ジャパン合同会社の柔軟仕上げ剤レノアリセット開発チームと共同で洗濯後の衣類の仕上がり向上に取り組み、新たに「シワ低減洗濯」コース^(*)を開発しました。

「シワ低減洗濯」コースでは、衣類のシワと布絡みを抑えるために、洗い時に絡まる衣類をためすぎとかくはんでほぐす「すすぎ制御」と、回転数を抑えながら時間をかけて絞る「脱水制御」を採用しています。また、満水時に柔軟剤を投入することで、衣類全体にムラなく浸透させ、柔軟剤のシワを抑える効果をより発揮させることができます(図 2)。布絡みを抑えることで、洗濯後の衣類が取り出しやすく、シワを抑えてきれいに仕上がるので、干すときにシワを伸ばす手間を減らせます(図 3)。



[図 1 お客さまの不満点(購入者調査)]



[図 2 「シワ低減洗濯」コースの制御のポイント]




[図 3 「シワ低減洗濯」コースの効果(比較)^(*)2)

(*)1) 4.5kg 以下。柔軟剤を使用するコースです。使用する柔軟剤の種類で効果は異なります。標準コースに比べ、使用水量・運転時間が増えます。

(*)2) 当社調べ。BW-DKX120H、洗濯 4.5kg 時、標準コースとシワ低減洗濯コースの比較。衣類の量や素材、一緒に洗濯するものの種類によって仕上がりが異なります。

2. 「[抗菌]糸くずフィルター」で、お手入れのたびに触れる糸くずフィルターの清潔さに配慮 New

糸くずフィルターに抗菌材^(*)3)を使用した「[抗菌]糸くずフィルター」を新たに採用。ごみのたまり具合が見やすい半透明のケースと、スライド式でごみに触れずに捨てられるといった使い勝手は従来そのまま、お手入れのたびに触れる糸くずフィルターの清潔さにも配慮しました(図 4)



[図 4 「[抗菌]糸くずフィルター」の特長]

(*)3) 試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法)、抗菌方法：樹脂に練り込み、対象部分：糸くずフィルター(メッシュを除く)、試験結果：抗菌活性値 2.0 以上(抗菌活性値が 2.0 以上で抗菌効果があるとされています)、試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験番号：25020009782-1/25020010114-1/25020010110-1。

3. 洗濯コンシェルジュアプリの「コンシェルジュ機能」に運転時間からコース選択を追加 New

洗濯行動の調査から、「次の予定に合わせて洗濯を終わらせたいため、スタートする前に各コースの運転時間が知りたい」というニーズがあることがわかりました。洗濯コンシェルジュアプリ^(*)4)には、どのコースで運転するか迷った際に、衣類の種類やシーンからコースを選べる「コンシェルジュ機能」が搭載されており、新たに運転時間からコースを選べるようになりました。運転前にセンシングを行うことで、その日の洗濯物の量に合わせたコースごとの運転時間を一覧^(*)5)で確認することができます(図 5)。

「洗濯アドバイス機能」や「スマートスピーカー連携機能」、「わがや流 AI」コースなどのダウンロードコースと併せて利用することで、さらにアプリが便利になりました。



[図 5 運転時間からコース選択 操作フロー]

(*)4) BW-X100Hは対応していません。

(*)5) 洗濯運転のコースのみ一覧で表示されます。

■製品の主な仕様^(*)

<タテ型洗濯乾燥機>

型式		BW-DKX120H	BW-DX120H	BW-DX100H	BW-DX90H	BW-DV80H
洗濯・脱水容量		12kg	12kg	10kg	9kg	8kg
洗濯～乾燥・乾燥容量		6kg	6kg	5.5kg	5kg	4.5kg
目安時間 (標準コース)	洗濯	43分	43分	34分	34分	33分
	洗濯～乾燥	約165分	約170分	約195分	約185分	約175分
消費電力量	洗濯	98Wh	98Wh	58Wh	56Wh	55Wh
	洗濯～乾燥	約2,170Wh	約1,980Wh	約2,030Wh	約1,780Wh	約1,720Wh
標準使用水量	洗濯	125L	125L	103L	99L	92L
	洗濯～乾燥	約155L	約140L	約126L	約118L	約103L
液体洗剤・柔軟剤 自動投入		○	○	○	○	－
スマートフォン連携		○	○	○	○	－
AIお洗濯		○	○	○	○	○
シワ低減洗濯コース		○	○	○	○	○
風アイロンコース		○	－	－	－	－
抗菌糸くずフィルター		○	○	○	○	○
お湯取機能		○	○	○	○	○
外形寸法(mm)		650[610]×	650[610]×	610[570]×	610[570]×	610[570]×
幅[本体幅]×奥行×高さ		715×1,060	715×1,060	660×1,105	660×1,085	635×1,040
質量		約74kg	約70kg	約55kg	約55kg	約52kg
本体色		ホワイトラベンダー(V)	ホワイト(W)	ホワイトラベンダー(V)	ホワイト(W)	ホワイト(W)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

<全自動洗濯機>

型式		BW-X100H	BW-X90H	BW-V80H	BW-V70H	BW-G70H
洗濯・脱水容量		10kg	9kg	8kg	7kg	7kg
目安時間(標準コース)		35分	34分	33分	32分	39分
消費電力量		61Wh	60Wh	59Wh	45Wh	50Wh
標準使用水量		103L	99L	92L	86L	95L
液体洗剤・柔軟剤 自動投入		○	○	－	－	－
シワ低減洗濯コース		○	○	○	○	－
抗菌糸くずフィルター		○	○	○	○	－
お湯取機能		○	○	○	○	－
外形寸法(mm)		608[570]×	608[570]×	608[570]×	577[530]×	577[530]×
幅[本体幅]×奥行×高さ		650×1,050	650×1,020	610×1,000	586×980	586×980
質量		約42kg	約41kg	約40kg	約35kg	約32kg
本体色		ホワイトラベンダー(V)	ホワイト(W)	ホワイト(W) ホワイトラベンダー(V)	ホワイト(W)	ホワイト(W)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

(*) 使用水量・消費電力量・目安時間などの数値は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」による。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
