

2025 年 8 月 5 日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

高いお手入れ性能ときれいな仕上がりを実現する洗浄・乾燥力はそのままだに、 進化した「AIお洗濯」と新コースを追加したドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」を発売

細部の色まで配慮して、一体感のあるデザインを実現した新色のダークグレー色を採用したモデル(BD-SX130M)も登場



ホワイト(W)
BD-STX130M



ダークグレー(H)
BD-SX130M



ホワイト(W)



ホワイト(W)
BD-SW120M

日立グローバルライフソリューションズ株式会社(以下、日立 GLS)は、高いお手入れ性能ときれいな仕上がりを実現する洗浄・乾燥力はそのままだに、洗濯運転時の冬場の脱水性能が進化した「AI お洗濯」^(*)と、柔軟剤の香りを楽しめるダウンロードコースを新たに採用したドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX130M・SX130M・SW120M を 9 月中旬から発売します。本製品は、洗濯に関わるさまざまな状況をセンシングし、かしこくきれいに洗う「AI お洗濯」を進化させ、脱水が弱く感じられる冬の寒い日には脱水時間を自動で延長して、しっかり脱水できます。また、風呂上りや洗顔時などで使用するタオルや、夏場の汗で湿った衣類などで柔軟剤の香りをより楽しめるよう、P&G ジャパン合同会社(以下、P&G)と共同開発した「すすぎ剤(レノアクエン酸 in)」コース^(**)をダウンロードコースとして採用しています。さらに、BD-SX130M には、グレイッシュな空間はもちろん、ホワイト基調のインテリアにも調和する新色のダークグレー色を採用しています。

◆新製品の主な特長<ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX130M・SX130M・SW120M>

1. 「AI お洗濯」が進化。脱水が弱く感じる冬場の寒い日には自動で脱水時間を延長してしっかり脱水 New

冬場に脱水具合が弱く感じられる原因は、水温が低いことで水の粘性や表面張力が高まり、衣類から水が抜けにくくなるためです。本製品は、洗濯運転時に水温が低いと検知すると自動で脱水時間を延長して、しっかり脱水できます。

2. 「すすぎ剤(レノアクエン酸 in)」コースで、衣類などの柔軟剤の香りをより楽しめる New

すすぎ剤を手動投入口に、柔軟剤を自動投入タンクに入れることで、両方の効果を引き出す制御で洗濯運転します。すすぎ行程の 1 回目ですすぎ剤を投入して衣類に付着したニオイを落とし、2 回目のすすぎで衣類の量に合わせた柔軟剤を投入して衣類に香りをつきやすくします。本コースは「ハピネスアップ」アプリ^(***)からダウンロードしてご利用いただけます。

3. 細部の色まで配慮して、一体感のあるデザインを実現した新色のダークグレー色を採用(BD-SX130M) New

圧迫感を与えず、陰影のメリハリが際立つ明度に調整された新色ダークグレーは、細部の色まで配慮して、一体感のあるデザインを実現しています。建具で人気のグレンジュの木目やモルタル系素材を使用したインテリアに映え、グレイッシュな空間はもちろん、ホワイト基調の空間にも調和します。

4. 高いお手入れ性能ときれいな仕上がりを実現する機能を継続搭載

2022 年から搭載している乾燥フィルターレスの「らくメンテ」により、乾燥時にでるホコリや糸くずは次の洗濯運転時に洗い流し、「大容量糸くずフィルター」へ集約されるため、お手入れの手間を軽減できます。さらに、高濃度洗剤液と大流量による高い洗浄力で、襟・袖の汚れやガンコな泥汚れもきわだつ白さに洗い上げる「ナイアガラ洗浄」に加え、シワを伸ばしてキレイに仕上げる「らくはや風アイロン／風アイロン」を引き続き搭載^(*)4)しています。

◆同時発売機種について＜ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-SV120M＞

今回、「ビッグドラム」シリーズとして、「らくメンテ」や「風アイロン」を搭載した洗濯容量 12 kg、洗濯～乾燥容量 6 kg の BD-SV120M も同時に発売します。本製品はヒーター式ですばやくスチームを作り、温風を出せるため、15 分でサッと衣類のしわ取りと消臭ができる「スチームアイロン」コースや、吊り干し時のシワを軽減する「温風ほぐし脱水」を搭載しています。さらに乾燥では、やさしく仕上げる衣類温度約 65℃^(*)5)の「低温ヒート式」や、本体の外への排気を抑え、室内に湿気がこもることや結露がしにくい「水冷除湿方式」を採用しています。

日立 GLS は、デジタル技術を活用したコネクテッド家電やソリューションをデータでつなぎ、お客さまの暮らしに寄り添う生活パートナーとして、ウェルビーイングで心地よい暮らしや持続可能な社会を実現することをめざしています。パーパスを起点に、グリーン、デジタル、イノベーションで、ひとりひとりに笑顔のある暮らし、人と社会にやさしい明日をお届けします。

(*)1 工場出荷時はオフ設定です。標準コースの洗濯運転・洗濯～乾燥運転時に作動します。洗濯運転と洗濯～乾燥運転では、センシングする内容が異なります。使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。布量・水温・洗剤・布動きは、「AI お洗濯」オフ時もセンシングします。

(*)2 洗濯容量の上限は 8 kg。P & G の洗剤・すすぎ剤・柔軟剤の組み合わせにおいて。衣類の量、汚れ、素材、一緒に洗濯するものの種類によって効果が異なります。衣類の量によっては標準コースと比べて柔軟剤の使用量が増えます。

(*)3 「ハピネスアップ」のご使用には日立家電メンバーズクラブへの登録が必要です。

(*)4 2024 年度モデル BD-STX130K・SX130K・SW120K に引き続き搭載。「らくはや風アイロン」は BD-STX130M・SX130M、「風アイロン」は BD-SV120M に搭載しています。

(*)5 当社調べ。洗濯～乾燥コースにおいて。一般社団法人 日本電機工業会で定めた試験布に温度センサーを取り付けて計測。乾燥時の温度は衣類の素材により異なります。また、乾き具合によっては、衣類の温度が高くなる場合があります。

型式および発売予定

タイプ	型式	洗濯容量	洗濯～乾燥容量	本体色	主な特長	本体希望小売価格	発売予定
ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」	BD-STX130M	13 kg	7 kg	ホワイト(W)	・ワイドカラー液晶タッチパネル ・らくメンテ ・らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・AI お洗濯 ・ハピネスアップ アプリ対応 (すすぎ剤(レノアクエン酸 in)コース、アリエール MiRAi 高濃度洗浄コース) ・スチームアイロンコース(30 分)	オープン価格	9 月中旬
	BD-SX130M	13 kg	7 kg	ダークグレー(H) ホワイト(W)	・らくメンテ ・らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・AI お洗濯 ・ハピネスアップ アプリ対応 (すすぎ剤(レノアクエン酸 in)コース、アリエール MiRAi 高濃度洗浄コース) ・スチームアイロンコース(30 分)		
	BD-SW120M	12 kg	6 kg	ホワイト(W)	・らくメンテ ・風アイロン(低温ヒート式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・AI お洗濯 ・ハピネスアップ アプリ対応 (すすぎ剤(レノアクエン酸 in)コース、アリエール MiRAi 高濃度洗浄コース) ・スチームアイロンコース(15 分/30 分)		
	BD-SV120M	12 kg	6 kg	ホワイト(W)	・らくメンテ ・風アイロン(低温ヒート式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・スチームアイロンコース(15 分/30 分) ・温風ほぐし脱水		

※仕様の詳細については P.7 の仕様表をご覧ください。

洗濯機ホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

日立グローバルライフソリューションズについて

日立グループは、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用した社会イノベーション事業を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。その中で、日立グローバルライフソリューションズは、パーパスとして「ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを。人と社会にやさしい明日を。私たちは、未来をひらくイノベーションで世界中にハピネスをお届けします。」を掲げています。家電品、空調機器、設備機器や、エンジニアリング・保守サービスを提供するとともに、フットプリントとプロダクトのデータから価値を創出する Lumada 事業に注力し、ワークトランスフォーメーションおよびグリーントランスフォーメーションの実現に One Hitachi で貢献していきます。

詳しくは、日立 GLS のウェブサイト(<https://corp.hitachi-gls.co.jp/>)をご覧ください。

お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～金)

※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11(フリーコール)


・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関する
ご相談窓口

電話 0120-554-201

■ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX130M・SX130M・SW120M の詳細説明

1. 「AI お洗濯」が進化。脱水が弱く感じる冬の寒い日には自動で脱水時間を延長してしっかり脱水 New

洗濯に関わるさまざまな状況をセンシングし、洗い方や時間を調整する「AI お洗濯」^(*)がさらに進化しました。当社製品使用後のお客さまのアンケート調査で、脱水具合に不満を感じる方が夏場に比べて冬場に多いことがわかりました(図 1)。その原因は、水温が低くなると水の粘性や表面張力が高まり、衣類と水の吸着力が強まることにあります。その結果、脱水時に衣類から水が抜けにくくなり、脱水が弱く感じられていました。本製品は洗濯運転時に水温が低いと検知すると、自動で脱水時間を延長し(図 2)、冬場など寒い日でもしっかり脱水できます。



※当社調べ。日立ドラム式洗濯機購入者調査。
 23年夏(7-9月)：N=848、23年冬(12-2月)：N=503
 24年夏(7-9月)：N=934、24年冬(12-2月)：N=1,096




[図 2 各行程でのセンシング項目(洗濯運転/低水温検知時)]

(*) 工場出荷時はオフ設定です。標準コースの洗濯運転・洗濯～乾燥運転時に作動します。洗濯運転と洗濯～乾燥運転では、センシングする内容が異なります。使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。布量・水温・洗剤・布動きは、「AI お洗濯」オフ時もセンシングします。

2. 「すすぎ剤(レノアクエン酸 in)」コースで、衣類などの柔軟剤の香りをより楽しめる New

本製品では、2024 年度モデルから採用^{(*)2}した P&G の濃縮液体洗剤「アリエール MiRAi」の洗浄力をさらに引き出し、食べ物の油汚れをしっかりと落とす「アリエール MiRAi 高濃度洗浄」コース^{(*)3}に加え、衣類などの柔軟剤の香りをより楽しめる「すすぎ剤(レノアクエン酸 in)」コース^{(*)4}をダウンロードコースとして採用しています。すすぎ剤(レノアクエン酸 in)とは、P&G が開発した衣類に蓄積したニオイをはがす「すすぎ消臭剤」です。P&G と共同で開発した本コースでは、すすぎ剤を手動投入口に、柔軟剤を自動投入タンクに入れることで、すすぎ剤と柔軟剤の両方を適切なタイミングで投入できます。従来は、すすぎ剤と柔軟剤を両方使用する場合、2 回目のすすぎ時に同時に投入していましたが、本コースでは、すすぎの 1 回目にすすぎ剤を投入して衣類に付着したニオイを落とし、2 回目のすすぎで衣類の量に合わせた柔軟剤を投入して香りを付与します(図 3)。風呂上りや洗顔時などで使用するタオルや、夏場の汗で湿った衣類などで、柔軟剤の香りをより楽しめるコースです。本コースは「ハピネスアップ」アプリ^{(*)5}からダウンロードしてご利用いただけます。



[図 3 各コースのすすぎ剤と柔軟剤投入タイミングの比較]

(*2) 2024 年度モデル BD-STX130K・SX130K。


(*3) BD-STX130M・SX130M は洗濯：10 kg以下、洗濯～乾燥：7 kg以下。BD-SW120M は洗濯：10 kg以下、洗濯～乾燥：6 kg以下。

(*4) 洗濯容量の上限は 8 kg。P & G の洗剤・すすぎ剤・柔軟剤の組み合わせにおいて。衣類の量、汚れ、素材、一緒に洗濯するものの種類によって効果が異なります。衣類の量によっては標準コースと比べて柔軟剤の使用量が増えます。

(*5) 「ハピネスアップ」のご使用には日立家電メンバーズクラブへの登録が必要です。

3. 細部の色まで配慮して、一体感のあるデザインを実現した新色のダークグレー色を採用(BD-SX130M) New

BD-SX130M には、従来からあるホワイト色に加え、新色のダークグレー色を採用しました。圧迫感を与えず、陰影のメリハリが際立つ明度に調整されたこの新色は、細部の色まで配慮して、一体感のあるデザインを実現しています。建具で人気のグレイジュの木目やモルタル系な空間はもちろん、ホワイト基調の空間にも調和するデザインです(図 4)。



[図 4 ダークグレー色のイメージカット]

4. 高いお手入れ性能ときれいな仕上がりを実現する機能を継続搭載

乾燥フィルターレスの「らくメンテ」により、乾燥時に発生するホコリや糸くずは次の洗濯運転時に洗い流され、「大容量糸くずフィルター」へ集約されるため、お手入れの手間を軽減できます。また、「らくメンテ洗浄」コース(槽洗浄 4 時間)^(*6)では、洗濯槽・乾燥経路・ドアパッキンを強力に洗浄し、乾燥効率の低下を抑えます。さらに、高濃度の洗剤液をスピーディーに浸透させ、大流量で洗い流すことで節水しながら隠れた汚れまですっきり洗い上げる「ナイアガラ洗浄」に加え、シワを伸ばしてキレイに仕上げる「らくはや風アイロン／風アイロン」を引き続き搭載^(*7)しています(図 5)。

らくメンテ	ナイアガラ洗浄	らくはや 風アイロン／風アイロン
乾燥フィルターレスで、 お手入れの手間を軽減	洗い始めに高濃度の洗剤液で、 隠れ汚れまで浮かせて落とす	シワを伸ばして、 ふんわりきれいな仕上がりに
ホコリ・糸くずを、3 つの自動おそうじ機能で「大容量糸くずフィルター」へ集約するから、お手入れがらく。 「らくメンテ洗浄」コースで、乾燥経路などを強力洗浄します。	大流量のシャワーと、「押し洗い」「たたき洗い」「もみ洗い」で、節水しながら、きわだつ白さに洗い上げます。	大容積ドラムと手前から衣類に直接風を当てる構造で、シワを伸ばしながらしっかり乾燥。 衣類温度約 65°C ^(*9) の低温乾燥でやさしく仕上げる。
 イメージ図 乾燥のたびのお手入れ不要	 洗浄前 洗浄後 (ポリエステル 65%・綿 35%) 襟・袖汚れもスッカリ ^(*8)	 衣類乾燥機 らくはや 風アイロン (綿 100%) シャツのシワもスッカリ ^(*10)

[図 5 各機能の説明]

(*6) 洗濯槽用または衣類用の塩素系漂白剤をご使用ください。「らくメンテ洗浄」コースを運転するタイミングは使用状況に応じて操作パネルでお知らせします。すべての乾燥機能が改善するわけではありません。当社調べ。「らくメンテ」のみと「らくメンテ洗浄」コースを適宜運転した場合との比較。

- (*7) 2024 年度モデル BD-STX130K・SX130K・SW120K に引き続き搭載。「らくはや風アイロン」は BD-STX130M・SX130M、「風アイロン」は BD-SW120M に搭載しています。
- (*8) 当社調べ。ドラム式洗濯乾燥機 2023 年モデル BD-STX130J(BD-STX130M と同等性能の機種)、洗濯 7.8 kg (6 割負荷)時、標準コースにおいて。衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。
- (*9) 当社調べ。洗濯～乾燥コースにおいて。一般社団法人 日本電機工業会で定めた試験布に温度センサーを取り付けて計測。乾燥時の温度は衣類の素材により異なります。また、乾き具合によっては、衣類の温度が高くなる場合があります。
- (*10) 当社調べ。衣類乾燥機 DE-N60HV(洗濯後の衣類 3 kgを乾燥、標準コース)と、ドラム式洗濯乾燥機 2023 年モデル BD-STX130J(BD-STX130M と同等性能の機種)(洗濯～乾燥 3 kg時、標準コース)との比較。衣類の量や素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりが異なります。

製品の主な仕様^(*11)

<ドラム式洗濯乾燥機>

型式		BD-STX130M L(左開き) BD-STX130M R(右開き)	BD-SX130M L(左開き) BD-SX130M R(右開き)	BD-SW120M L(左開き) BD-SW120M R(右開き)	BD-SV120M L(左開き) BD-SV120M R(右開き)
本体色		ホワイト(W)	ダークグレー(H) ホワイト(W)	ホワイト(W)	ホワイト(W)
洗濯・脱水容量		13 kg	13 kg	12 kg	12 kg
洗濯～乾燥・乾燥容量		7 kg	7 kg	6 kg	6 kg
目安時間 (標準コース)	洗濯	36 分	36 分	35 分	35 分
	洗濯～乾燥	約 93 分	約 93 分	約 98 分	約 98 分
消費電力量	洗濯	85Wh	85Wh	78Wh	78Wh
	洗濯～乾燥	約 1,150Wh	約 1,150Wh	約 1,570Wh	約 1,570Wh
標準使用水量	洗濯	94L	94L	88L	88L
	洗濯～乾燥	65L	65L	86L	86L
らくメンテ		○	○	○	○
らくメンテ洗淨コース		○	○	○	○
乾燥方式		らくはや 風アイロン (ヒートポンプ式)	らくはや 風アイロン (ヒートポンプ式)	風アイロン (低温ヒート式)	風アイロン (低温ヒート式)
洗淨方式		ナイアガラ洗淨	ナイアガラ洗淨	ナイアガラ洗淨	ナイアガラ洗淨
AI お洗濯		○	○	○	—
[温水]ナイアガラ洗淨		○	○	○	—
液体洗剤・柔軟剤 自動投入		○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 1,000mL)	○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 1,000mL)	○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 700mL)	○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 700mL)
操作部パネル		ワイドカラー液晶 タッチパネル	プッシュボタン式	ガラスタッチ式	プッシュボタン式
ハピネスアップ アプリ対応		○	○	○	—
	すすぎ剤(レノアクエン酸 in)コース	○	○	○	—
	アリエール MiRAi 高濃度洗淨コース	○	○	○	—
スチームアイロンコース		○ (30 分)	○ (30 分)	○ (15 分/30 分)	○ (15 分/30 分)
温風ほぐし脱水		—	—	○	○
外形寸法(mm) 幅[本体幅]×奥行×高さ		630[600]×720×1065	630[600]×720×1065	638[600]×716×1065	638[600]×716×1065
質量		約 93 kg	約 93 kg	約 82 kg	約 81 kg

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

(*11) 使用水量・消費電力量・目安時間などの数値は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」による。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
