

セキュリティ・堅牢性・拡張性を追及したビジネスノートPC。

HP Compaq

6710b

短納期対応モデル

ビジネスに必要な機能を凝縮。高い拡張性はオフィス環境の変化にも柔軟に対応し、TCOを見据えた長期使用を実現します。

OS	Windows Vista® Business正規版 Windows Vista® Business正規版ダウングレード*	
CPU	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ T8100(2.10GHz)	
メモリー	1GB	ハードドライブ 120GB
液晶	15.4型TFT	



国際エネルギースタープログラムに適合

本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

最新CPUを搭載

最新世代のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサを採用しました。アプリケーションの性質やOSリソースの使用状況などに応じて片方のコアをスリープ状態にし、稼働中のコアのパフォーマンスを上げることで、作業効率や生産性を向上する機能を搭載。動画や音楽データの編集や、複数のウィンドウを立ち上げての作業もスムーズにこなせるなど、今まで以上に快適な動作環境を提供します。

ハードディスクを振動・落下から守るHP 3Dドライブガード

内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込み、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイの開閉状況を感じし、有事にはHDDヘッドをセーフティゾーンへ退避させることで、ディスク面の損傷を防ぎます。

操作性を高める15.4型ワイド画面

高解像度の15.4型TFTカラー液晶ディスプレイ(WXGA 1,280×800ドット)を採用。従来モデルより横幅の広いワイド画面は複数画面でも見やすく、業務効率が向上。また、Windows Vista® のサイドバーやガジェット機能も有効に配置できます。

* Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービス(Windows® XP Professional 正規版プリインストールサービス)の略です。インストールされるOSは、Windows® XP Professional 正規版 SP2となります。

■製品仕様

HP Compaq 6710b		
OS	Windows Vista® Business正規版 Windows Vista® Business正規版ダウングレード	
プロセッサ	インテル® Core™ 2 DuoプロセッサT8100 (3MB L2キャッシュ、2.10GHz、800MHz FSB)	
チップセット	モバイル インテル®GM965 Expressチップセット	
メモリー	1GB ((512MB×2) 最大4GB(2GB×2) PC2-5300 DDR2-SDRAM)、デュアルチャネル、ビデオRAMと共有	
メモリースロット*1	2 (200pin) SO-DIMM) 空きスロットなし	
ハードドライブ(HDD)	約120GB内蔵 (Serial ATA、5,400rpm,SMART機能対応)	
フロッピードライブ(FDD)	なし	
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)	スーパーマルチドライブ(固定式)	
サウンド(オーディオ)	インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ADIハイ・デフィニション CODEC、16ビットステレオサウンド(サウンドプラスアップ互換)、ステレオスピーカー内蔵	
ディスプレイタイプ	15.4型WXGA TFTカラー	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレータX3100 (チップセットに内蔵)
	ビデオメモリー	最大384MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動)
解像度*2	WXGA 1,280×800ドット (1,677万色)	
外部ディスプレイ	最大2,048×1,536ドット (1,677万色)、最大100Hzリフレッシュレート	
拡張カードスロット*3	PC Card Standard<JEITA V4.2>準拠Type I/II×1、CardBus対応	
インタフェース	シリアルポート	なし(オプションのドッキングステーション装着で可能、RS-232C D-SUB9ピン)
	パラレルポート	なし(オプションのドッキングステーション装着で可能、セントロニクス準拠、D-SUB25ピン)
	ネットワークコントローラ	内蔵Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller (1000 BASE-T/1000 BASE-TX/10 BASE-T)、自動認識、Wake on LAN対応*4、PXE 2.1リモートブート(RJ45)
	無線LAN	インテル® Wireless WiFi Link 4965AGネットワーク・コネクション
	USBポート	USB2.0×4
	マウス・キーボード	なし(オプションのドッキングステーション装着で可能、PS/2×2)
	モニタ(ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)×1
	その他 I/O	IEEE1394aポート×1、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)×1、マイク (ステレオミニジャック)×1、ライン出力ヘッドフォン (ステレオミニジャック)×1、拡張コネクタ*5、セカンダリラベルバッテリーコネクタ*6、6in1メディアスロット×1*7
内蔵マイク	内蔵マイク	
キーボード	109A配列準拠キーボード91キー(キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(上下スクロール機能付き)	
ワンタッチボタン	6ボタン(プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン*8、音量ミュート、音量大、音量小)	
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2対応セキュリティチップ(Infinion社製IC搭載) *9
	ウイルス対策ソフトウェア	Symantec Norton Internet Security (60日間試用版)
	データバックアップ機能	HP Backup and Recovery Manager *10
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポードドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット*11	
マネージメント機能	SMBIOS Version 2.4、パワーマネージメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN *4、PXE 2.1リモートブート	
指紋認証センサ	電界強度測定方式指紋認証センサ パームレストに内蔵*12	
サイズ(W×D×H)	357×265×35.3(最薄部、突起含まず)-44.8(最厚部、突起部含む)mm	
質量	約2.8kg	
使用環境	動作時 温度：0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度：5~35℃(光ドライブ書き込み時)、湿度：10~90%(結露しないこと) 非動作時 温度：-20~60℃(相対湿度：5~95%(結露しないこと))	
電源	バッテリーまたはAC100V-240V 47~63Hz	
標準バッテリー	ACアダプタ	HP 90WスマートACアダプタ*13 外形寸法：W58×D133×H29mm(約390g)
	容量	リチウムイオンバッテリー(6セル、47Wh)、約325g、53×203×20mm(突起部含まず)
	バッテリー駆動時間*14	最大約3.5時間
バッテリー充電時間	装着電源オフ時：HPファスト・チャージ・テクノロジー対応*15、電源OFF時約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装着電源オン時：約3-5時間	
消費電力	12.5W (最大90Wスタンバイ時1.45W)	
VCCI基準	VCCIクラスB	
主な添付品	Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキット、Windows Vista® Business正規版用リカバリメディアキット、ACアダプタ*13、電源コード、保証書など	
	Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキット、Windows Vista® Business正規版用リカバリメディアキット、ACアダプタ*13、電源コード、保証書など	
保証期間	1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ	

■オプション

メモリー*16：512MB、1GB、2GB
電源：HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー：リチウムイオンバッテリー
外付けデバイス：HP USB外付けフロッピードライブ
USB光学マウス：光学式USBスクロールマウス
アクセサリ：HPドッキングステーション

*1 メインメモリーの一部をビデオRAMとして使用するため、実際使用可能なメモリーは記載の数値より少なくなります。

*2 解像度および発色数は、接続するモニタの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

*3 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズームビデオ (ZV) 用PCカードおよび12V PCカードには対応していません。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。

*4 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN (Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame) と、電源オン時からのWake-on-LAN (Magic Packetのみ) をサポート。

*5 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。

*6 セカンダリラベルバッテリーコネクタは別売りオプションのセカンダリラベルバッテリー接続時に使用します。

*7 メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、xDビデオカード、SDメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応していません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターが必要です。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイト<http://www.memorystick.com>をご覧ください。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードをご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。 <http://panasonic.jp/sd/>

*8 無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ動作。

*9 Microsoft® Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSA Secured Partner program 認定。

*10 このコンピュータにはHP Backup and Recovery Managerが付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリディスクを作成してください。HP Backup and Recovery Manager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+R/RW、2層記録DVD-RW/Rディスク、DVD-RAMディスクに対応していません。

*11 構造上、一部のセキュリティケーブルのうち使用できないものがあります。構造をご確認のうえ、ご使用ください。

*12 指紋認証技術は、完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサの使用、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

*13 落雷などによる電氣的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。

*14 バッテリー駆動時間は使用環境により異なります。JEITAバッテリー動作時間測定法で構成詳細はWebサイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/> を参照ください。

*15 バッテリーの使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。

*16 メモリーの工場出荷時の組み込みはPCプレインストールサービスをご利用いただけます。

・無線機器の使用に関するご注意：埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth® など) をベースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。

その他の注意事項は、Webサイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/> を参照ください。

・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをお勧めします。

販売元：株式会社 日立製作所 製造元：日本ヒューレット・パッカード株式会社



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●記載されている製品の内容・仕様は2008年9月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
●本製品を輸出されている場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは、営業担当員または下記へ

■情報提供サイト

<http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>

■インターネットでのお問い合わせ

<http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>

■電話でのお問い合わせはHCAセンターへ

0120-2580-12 (利用時間：9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く))

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ エンタープライズサーバ事業部

SP-614

2008.8

Printed in Japan(H)