

薄さ・軽さとコストパフォーマンスを両立した  
13.3型スタンダード・モバイルPC

## HP ProBook 430 G7/CT Notebook PC



厚さ約18mm、質量約1.44kgの薄型軽量ボディに13.3型ディスプレイを搭載したHP ProBook 430 G7/CT Notebook PC。第10世代インテル® Core™ プロセッサを搭載し最新の無線LAN規格Wi-Fi 6にも対応しています。また、デュアルストレージ構成とすることで高速・大容量を実現しさまざまな作業が快適にできるパフォーマンスと高い生産性を備えています。

### 180°開くヒンジで画面共有が簡単に

180°開くヒンジの採用で画面の共有が簡単に行えます。また、狭額縁ベゼルを採用することで、コンパクトな筐体サイズを実現しています。

### 高水準のセキュリティ

ブート領域の破壊・改ざんによるPC起動妨害からの自動復元機能、データを復元できないように消去する機能などを標準搭載。また、「HP Client Security」で豊富なセキュリティ機能の管理が可能です。

### 高速・大容量を実現するデュアルストレージ構成

デュアルストレージ（SSD+HDD）構成なら、SSDには高速動作が必要なOSやソフトウェアをインストールし、読み書き頻度の高いデータを保存します。HDDには容量が大きいデータを保存することにより高速性、大容量の両立を実現します。

### 米軍調達基準をクリアする耐久性

持ち運びを考慮して落下や振動、粉じん、過酷な温度条件などの米軍調達基準をクリアする耐久性を備えています。

### 安心の保証内容

お客さまのご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送する引き取り修理サービスと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたストレージ(ハードドライブ:HD(注1))にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

(注1) ハードドライブには HDD および SSD などが含まれます。

### 日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

#### ■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

#### ■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

#### ■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

#### ■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



# HP ProBook 430 G7/CT Notebook PC

※は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名	HP ProBook 430 G7/CT Notebook PC		
オペレーティングシステム(OS)	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版) ※1		
動作可能OS ※2	Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise		
プロセッサ ※3	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (2コア、4MBキャッシュ、2.10 GHz- 4.10 GHz)	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ (4コア、6MBキャッシュ、1.60 GHz- 4.20 GHz)	
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ容量(最大容量) ※3 ※4	DDR4-2666 : 8GB (8GB×1) / 16GB (16GB×1) (最大32GB)		
メモリスロット	2 スロット(SO-DIMM)		
ストレージ ※5 ※6	ストレージ1 ストレージ2	なし/128GB M.2 2280 SSD (シリアルATA) / 256GB M.2 2280 SSD (PCIe,NVMe) / 512GB M.2 2280 SSD(PCIe,NVMe) なし/500GB HDD 7,200rpm (シリアルATA)	
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画 : 92万画素、動画 : 92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth	なし / インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数 : 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5 ※7		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証プロトコル : 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化 : 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP		
WWAN	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ ※8 (液晶表示最大解像度/表示色)	13.3型ワイド (16 : 9) HD液晶ディスプレイ (非光沢、1366×768ドット、220cd/m <sup>2</sup> 、最大1,677万色)、LED/バックライト		
外部ディスプレイ ※9	HDMI (v1.4b)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット ※10	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応) ※11		
キーボード	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ : 18.7×18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		
マウス	なし/光学式USBマウス		
インターフェイス	USB 3.1 Type-C™ x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の1基がPowered USB)、HDMIポート(v1.4b)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1		
交換ケーブル	なし / HDMI-VGAアダプター		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク		
マネジメント機能	HP Driver Packs ※12、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3 ※12		
セキュリティ機能	HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen5、HP Client Security Software、Secure Erase (NIST準拠) ※13、セキュリティロックケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(幅×奥行き×高さ)	約 308.5×231×18 (最厚部、突起部含まず) mm		
質量 ※14	約1.44kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧 : 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 50-60 Hz、約175g、約95×40×26.5mm (突起部・コード含まず) )		
消費電力 (通常時) ※15/最大時	約5W/約45W		
省エネ基準達成率 ※16 ※3	AA		
エネルギー消費効率 (2022年度基準) ※2 ※3	10区分 16.1kWh/年		
各種規格適合	RoHS指令 ※4、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、J-Moss (JIS C0950) ※5、VCCI ※6		
標準バッテリー ※16	リチウムイオンバッテリー (3セル、45Whr、高耐久性(ロングライフ))		
バッテリー駆動時間 ※17	Mobilemark2014 : 最大約15.25時間		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時 : 約2.5時間		
ソフトウェア	フリーストール/ プリロード ※18 オフィス ※19	HP Client Security Manager、HP Support Assistantなど	
リカバリメディアキット ※20	なし / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home & Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019		
付属品 ※21	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書など		
保証期間 ※22	引き取り修理サービス ※23 : 1年間保証 (パーツ保証、1年間/リッパリ保証)、3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、3年間/バッテリー保証) 出張修理サービス : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、3年間/バッテリー保証、HD返却不要、翌営業日以降対応 ※24) グローバルワランティ ※25		

※1 本システムはWindows®10 ソフトウェアのライセンスを付属しています。  
※2 動作に必要なBIOS/ドライバを提供しています。全てのバージョン、機能の動作を保証するものではありません。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。  
※3 1GB (ギガバイト) =1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) =1,024×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) =1,024×3バイトの計算値です。  
※4 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚挿入することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。  
※5 1GB (ギガバイト) =1,000(バイ)の計算値です。1MB (メガバイト) =1,000×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) =1,000×3バイトの計算値です。1TB (テラバイト) =1,000×4バイトの計算値です。  
※6 フライバーバージョン (クラウド) は全領域がNTFSフォーマットとなります。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。  
※7 対応ソフトウェア : SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFR、A2DP、AVRCP  
※8 ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのわずかながら変わる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。  
※9 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートを依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。  
※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。  
※11 「SDメモリーカード」の動作保証機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。  
※12 これらのソフトウェアはインストール済みです。詳細については、こちらを参照してください。 (http://panasonic.jp/sd/)「SDメモリーカード」の動作保証機能には対応しておりません。  
※13 ストレージのフォーマットやファイルの削除は特定のソフトウェアなどデータを読み取らなくなる可能性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時はSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。最軽量時の質量です。構成により異なります。  
※14 ACアダプター連用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。  
※15 バッテリーバックは指定の方法により充電しないでください。バッテリーパックはめがねに入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置などは故障の原因となりますのでお気をください。バッテリーパックは消耗品です。また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。  
※16 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。  
※17 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。フリーストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。  
※18 Microsoft® Officeはインストールメディアは付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。  
※19 本製品のソフトウェアは製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアのインストールは保証外です。リカバリメディアのインストールは、お客様にリカバリメディアキットが必要となります。  
※20 リカバリメディアは日本語リカバリメディアキット版でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.hp.com/jp/recoverykit  
※21 添付品は予告なく変更になる場合があります。  
※22 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。パーツ保証は修理サービスと同じ期間提供いたします。バッテリー保証は障害時のみ対象です。(消耗は対象外です。)  
※23 お客さまのご希望の場所に引き取りに伺い、修理実施後サービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。  
※24 障害発生時の営業時間外サービスは保証外です。  
※25 グローバルワランティ (海外でのサポート) は、HPまたはHP認定サービス業者とその国の認可している必要があり、またはHP認定サービス業者によるサポートの内容が異なります。  
※1 2022年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=100%以上110%未満、AA=110%以上140%未満、AAA=140%以上、100%未満の場合は%で表示しています。  
※2 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。  
※3 HP社の最大構成で測定された値に基づいています。  
※4 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に準じています。  
※5 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://jp.ext.hp.com/notebooks/business/eco/#eco04 をご覧ください。  
※6 一般財団法人 VCCI協会基準

※環境条件 (動作時) : 温度0~35℃、相対湿度10~90% (ただし、結露しないこと)。(非動作時) : 温度-20~60℃、湿度5~95% (ただし、結露しないこと)。  
【ビジネスPC共通表記】  
●使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファン吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温環境に置いたり、通風口からの風にあたるとともに、経過やけどの恐れがあります。●ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内部無線LANは筐体内の電波に繋がっています。IEEE802.11n規格による通信は、電波法により筐体外部での使用が禁止されています (屋内のみ可)。また、海外で無線LANを使用する場合は、その国の認可が取得している必要があります。認証済または、コンピュータの底面、またはバッテリー内に貼付されています。●本製品には有毒部品が使用されています。有毒部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日8時間以内、1ヵ月25日以内の通常の動作条件下では、有毒部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●フリーストール、添付ソフトウェアは、市販のバッテリー製品と、添付品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●フリーストール、添付ソフトウェアの中にはソフトウェアのインストール機能でそれを活用しているものがあります。●ディスプレイ、追加ソフトウェアのバージョン、レベルや詳細機能に関しては、予告なく変更されることがあります。また一部機能に制限をかける場合があります。●追加ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95用、Windows® NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/UNIX用などしているソフトウェアについては本パソコンで使えないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはシステム機能を設定できない場合があります。これは一般的なプログラム、データまたは活動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございます。これは一般的なデータの喪失は当然では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●SDドライブカードの衝撃・耐圧圧損は、無保証。耐圧圧損は、無保証。保証書は大切に保管してください。●JETA測定法とは、社団法人電機情報処理総合研究所 (JETA) が定めたノートPC向けの「バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)」です。詳細は「JETAホームページ」http://www.jeta.or.jp/mobility をご覧ください。●バッテリーの注意事項は、http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/businesspc/product/attention/index.html をご覧ください。●使用時間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

## 各部名称



1. 電源ボタン
2. クリックパッド
3. 指紋センサー
4. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
5. USB3.1ポート
6. HDMI ポート
7. ネットワークポート (RJ45)
8. USB Type-C™ポート
9. 電源コネクタ

10. 内蔵マイク
11. Webカメラ (プライバシーシャッター付き)
12. WebカメラLED
13. セキュリティロックスロット
14. USB3.1ポート
15. メディアカードリーダー
16. Hard Drive LED

### パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

### 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」\* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。\*「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

### 無線機器の使用に関するご注意

お使いのコンピューターには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所      製造元：株式会社 日本HP



### 安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

### 製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12  
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・当社休日を除く）