

基本的なセキュリティ機能や管理機能を備え、
パフォーマンス・プライスのバランスに優れたスタンダードモデル

HP ProDesk 600 G6 SFF/CT



オフィスでの使いやすさに配慮した省スペースデスクトップPC、HP ProDesk 600 G6 SFF/CT。一般OA用途に求められる拡張性を確保しています。保証期間はお客様のIT資産のライフサイクルに合わせ、最長5年まで延長可能です。

拡張性を確保した省スペース筐体

HP ProDesk 600 G6 SFF/CT は、約 95×270×303mmの省スペース筐体ながら、4つのメモリスロットとPCI Express スロット2基、M.2スロット2基、3.5インチドライブベイを搭載し、一般OA用途に求められる拡張性を確保しています。

高水準のセキュリティ

ブート領域の破壊・改ざんによるPC起動妨害からの自動復元機能、データを復元できないように消去する機能などを標準搭載。また、「HP Client Security」で豊富なセキュリティ機能の管理が可能です。

豊富なUSBポート

前面にUSB Type-C™ポートを1基、USB3.2ポートを4基、背面にUSB3.2ポートを3基、USB2.0ポートを2基備え、周辺機器や入力デバイスなどの豊富な機器の接続が可能です。

安心の保証内容

ProDeskシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたストレージ(ハードドライブ:HD(注1))にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

(注1) ハードドライブには HDD および SSD などが含まれます。

日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など)を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP ProDesk 600 G6 SFF/CT

は仕文仕様生産により選択可能な項目です


製品名		HP ProDesk 600 G6 SFF/CT	
プリインストールOS		Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)	
動作可能OS ※1		Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise	
プロセッサ ※2	インテル® Celeron® プロセッサ-G5905 (3.50 GHz/ インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60 GHz/インテル® スマート・キャッシュ6GB)	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10 GHz - 最大4.50GHz ※3 / インテル® スマート・キャッシュ12MB)
インテル® vPro™ テクノロジー		非対応	
筐体		省スペース型 (縦置き / 横置き可能)	
チップセット		インテル® Q470 チップセット	
メモリ容量(最大容量) ※2		PC4-21300 (2,666MT/s) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大128GB)	
メモリスロット ※4		4DIMMSロット(1スロット / 2スロット 占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)	
SSD ※5※6		なし / SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) PCIe: 128GB / 256GB	
HDD ※5※6		なし / HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB	
オプティカルドライブ ※7		DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)	
サウンド		Realtek ALC3205 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 610	インテル® UHD グラフィックス 630
	コントローラー	なし(プロセッサ内蔵) / AMD Radeon R7 430 LP 2GB ※8 / AMD Radeon RX 550X LP 4GB ※8	
	ビデオメモリ ※2	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ※9、2GB (AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時)、4GB (AMD Radeon RX 550X LP 4GB 選択時)	
標準解像度 ※10		2,048x1,536(アナログ)・4,096x2,160(デジタル)/ 4,096x2,160(デジタル)(AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時)/ 5,120x2,880(デジタル)(AMD Radeon RX 550X LP 4GB選択時)	
拡張スロット ※1		ロープロファイル16x PCIe1スロット、ロープロファイル4x PCIe1スロット (奥行最大16.7cm) ※11、M.2 PCIe x1-2230x1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280x1スロット (for storage)	
拡張ベイ ※1		外部スリムラインベイx1、内部 2.5/3.5インチベイx1	
外部インターフェイス	シリアルポート	なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1(オプション選択時)	
	パラレルポート	なし	
	ネットワークコントローラー ※12	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクショ(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN 対応)	
	ワイヤレスLAN	なし	
	USBポート ※13	USB Type-C 3.2 Gen2 x1(前面1(charge support up to 5V/3A))、USB Type-A 3.2 Gen2 x2(前面2)、USB Type-A 3.2 Gen1 x5(前面2(うち一つcharge support up to 5V/1.5A)、背面3)、USB Type-A 2.0 x2(背面2)	
	PS/2	なし	
	モニター	DisplayPortx2(プロセッサ内蔵グラフィックス) / VGAx1 / HDMIx1	
その他I/O	前面	マイク/ヘッドホンx1	
	背面	ラインアウトx1	
キーボード	USB 320 キーボード (日本語)		
マウス	USB 320 光学マウス / USB レーザーマウス		
アプリケーション	Microsoft® Office ※14	なし / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019	
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0	
	セキュリティ機能	HP Client Security Gen6、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Click ※15、HP Sure Run、HP Sure Recover ※15、セキュリティロックケーブル用ホール	
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant	
サイズ(WxDxH) / 質量	約 270x303x95 mm / 約 3.9 kg (タワースタンド含まず)		
使用環境 / 動作電圧範囲	温度5 ~ 35°C、湿度5 ~ 90% / 90 ~ 264V (電源コードは100VAC)		
電源ユニット	210W 80PLUS® PLATINUM認証電源ユニット (電源変換効率92%以上)		
消費電力 ※16 (通常 / 最大)	10W / 30W	11W / 61W	11W / 69W
国際エネルギースタートアッププログラム ※17	一部適合		
省エネ基準達成率 ※14	AAA		
エネルギー消費効率(2022年度基準) ※13	16区分 80.4kWh/年		
各種規格適合	RoHS指令 ※5、J-Moss ※6、PC グリーンラベル(★★★ V13) ※7など		
リカバリメディアキット ※18 ※19	なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版)		
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書など ※20		
保証期間	出張修理サービス : 1年間保証/3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日以降対応 ※21) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日以降対応 ※21)		

- ※1 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。
- ※2 Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※3 1KB (キロバイト) = 1,024バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024x1KBの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024x1MBの計算値です。
- ※4 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、同一の容量、周波数のメモリモジュールを2枚1組として装着することをお勧めします。
- ※6 1KB (キロバイト) = 1,000バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000x1KBの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000x1MBの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000x1GBの計算値です。
- ※7 ●DVD-ROMドライブ (固定式) [読込のみ] DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
- DVDライタードライブ (固定式) [読込のみ] DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD-ROM (2層式)・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
- [書込のみ] DVD-RAM 非対応、DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大6倍速、DVD+RW・DVD+R・DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速
- ※8 16x PCIeの空きスロットを1つ占有します。(16x PCI Expressの空きスロットが0となります)
- ※9 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
- ※10 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするOSにより異なります。
- ※11 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さ制限があります。また、記載された数値は拡張カードであってもカード面の冷却ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。
- ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
- ※13 特に記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
- ※14 Microsoft® Officeはインテル® プロセッサには付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※15 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。
- ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※17 記載は2020年10月改定国際エネルギースタートアッププログラム Ver.8.0 を基準としたものです。国際エネルギースタートアッププログラムVer.8.0の適合条件については <https://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/600g6sff/e-star.html> をご覧ください。
- ※18 スタートアップ交換またはフォーマット時には、お客さまでリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合があります。
- ※19 リカバリメディアは日本向けリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>
- ※20 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ※21 障害連絡受付の翌営業日以降にサービスマンがお伺いして修理します。
- ★1 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご購入いただいた構成により、空数は異なる場合があります。
- ★2 2022年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=100%以上110%未満、AA=110%以上140%未満、AAA=140%以上。100%未満の場合は%で表示しています。
- ★3 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力力量です。
- ★4 HP社の最大構成で測定・算出された値に基づいています。
- ★5 RoHS指令で規定される有害物質の使用制限に対応しています。
- ★6 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <https://jp.ext.hp.com/desktops/business/eco/#ec04> をご覧ください。
- ★7 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

【ビジネスPC共通注】

●AC電源、無線LANは、日本の国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁止されています(屋内のみ)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可が取得する必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではなく、(例)供給電源、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス、通常の修理や交換などの場合、および日に8時間以内、1ヶ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリンター・添付ソフトウェアは、市場のバージョン・高品質品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●プリンター・添付ソフトウェアのバージョン・高品質品は、市場のバージョン・高品質品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアについては、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本(ソノコ)で使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアについてはセキュリティ機能を設定できない場合があります。●当社はかかるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失については責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。誤操作や故障などにより、本(ソノコ)の記憶内容が変化・消失する場合があります。これによる損害などの責任は当社は一切負いかねますのでご了承ください。●製品には磁石が取り付けられている場合があります。精密機器、電子機器、磁気記録媒体、および磁気カードなどを本製品に近づけると、それらの機器やデータが影響を受ける場合があります。このような機器類やカード類を本製品に置いたり、近づけないようご注意ください。●保証書は大切に保管してください。

各部名称



1. スリムオプティカルドライブ
2. USB Type-C™ 3.2 Gen2
(charge support up to 5V/3A)
3. USB Type-A 3.2 Gen2 ×2
4. USB Type-A 3.2 Gen1 ×2
(下側 : charge support up to 5V/1.5A)
5. マイク/ヘッドフォン
6. 電源ボタン
7. シリアルポート (オプション)
8. セキュリティロックケーブル用ホール
9. ネットワークポート (RJ45)
10. ラインアウト
11. DisplayPort×2
12. 選択ポート (なし/VGAポート/HDMIポート)
※写真はVGAポート選択時
13. USB 2.0×2
14. USB Type-A 3.2 Gen1 ×3
15. ロープロファイル PCIeスロット ×2
オプション選択時 : 増設グラフィックカード
16. 電源コネクタ

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

お使いのコンピューターには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日・当社休日を除く)