

なりすましが困難な生体認証を実現
さまざまなビジネスシーンにマッチする液晶一体型オールインワン

HP EliteOne 800 G6 All-in-One/CT



狭小ベゼル、23.8型ワイド フルHD非光沢スクリーンIPSパネル搭載のHP EliteOne 800 G6 All-in-One/CT。指紋認証リーダーを標準で搭載し、Windows Hello®対応IRカメラ^{注1}搭載モデルもお選びいただけます。セキュリティレベルの向上だけでなく、迅速かつ正確な認証を実現します。美しいデザインにより通常のオフィス用途だけでなく、受付、ショールーム、店舗でのご利用にも適しています。

注1) 赤外線(Infra Red)カメラ

正確かつ迅速な生体認証（顔・指紋認証）

Windows Hello®対応のIRカメラ（オプション）や指紋認証リーダーを搭載し、生体認証を実現します。IRカメラはポップアップ式で、ディスプレイ内部に収納可能です。

スマートな設置を可能にする一体型

狭小ベゼルの採用や電源ユニットをPC本体に内蔵することで、23.8型フルHDの大画面でも無駄のないワークスペースを演出します。

コラボレーションの質を向上

Bang & Olufsen監修オーディオ、高性能Webカメラを搭載。増加するリモートコラボレーションの質を向上し、柔軟なワークスタイル実現に貢献します。

細やかな位置調整が可能なディスプレイ搭載

モニタ部の機構にはチルト・スイベール機能、高さ調節機能を備え、使い方に合わせた細やかな位置調整が可能です。

安心の保証内容

EliteOneシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で3年間ご提供。交換により取り外されたストレージ（ハードドライブ:HD）にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

（注1）ハードドライブにはHDDおよびSSDなどが含まれます。

日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP EliteOne 800 G6 All-in-One/CT


は仕文仕様生産により選択可能な項目です

| 製品名 | | HP EliteOne 800 G6 All-in-One/CT | |
|---------------------------------|--|--|---|
| プリインストールOS | Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版) | | |
| 動作可能OS※1 | Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise | | |
| プロセッサ ※2※3 | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60 GHz/インテル® スマート・キャッシュ6MB) | インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10 GHz-最大4.50GHz/インテル® スマート・キャッシュ12MB) | インテル® Core™ i7-10700プロセッサ (2.90 GHz-最大4.80GHz/インテル® スマート・キャッシュ16MB) |
| インテル® vPro™ テクノロジー | - | | 対応 |
| 筐体 | 液晶一体型 | | |
| チップセット | インテル® Q470 チップセット | | |
| メモリ容量(最大容量) ※2 | PC4-21300(2,666MT/s) ※4 : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB) | | PC4-23466(2,933MT/s) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB) |
| メモリスロット ※5 | 2 SO-DIMMSロット(1スロット/2スロット占有済み、DDR4 SDRAM(260ピンSO-DIMM)) | | |
| ストレージ ※6※7 | SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) : 256GB / 512GB / 1TB | | |
| ストレージ2 ※6※7 | なし / SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) : 256GB / 512GB / 1TB | | |
| RAID 構成ストレージ ※6※7 | なし / RAID1 構成(ミラーリング) : SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) : 256GB x2 / 512GB x2 / 1TB x2 | | |
| メディアカードリーダー | SDメディアカードリーダーライター ※8 | | |
| オプティカルドライブ | - | | |
| グラフィックス | プロセッサ内蔵 | インテル® UHD グラフィックス 630 | |
| | ビデオメモリ | メインメモリ (システムメモリ) と共有 ※9 | |
| | 最大解像度 ※10 | 最大 4,096 x 2,160 (デジタル) | |
| | パネルタイプ | 23.8型ワイド フルHD非光沢スクリーンIPS/パネル | |
| | アスペクト比 / 画素ピッチ | 16 : 9 / 0.2745 x 0.2745 mm | |
| ディスプレイ | 解像度(最大)、表示色(最大) | 1,920x1,080(60Hz)、1,677万色 | |
| | コントラスト比(最大) | 1,000 : 1 | |
| | 視野角(水平 / 垂直) | 178 ° (水平) / 178 ° (垂直) | |
| | 最大輝度 | 250 nits | |
| DisplayPort変換アダプター | なし / DisplayPort-VGA変換アダプター / DisplayPort-DVI-D変換アダプター / DisplayPort-HDMI変換アダプター | | |
| 拡張スロット※1 | M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1、M.2 PCIe x4-2280 combo(for storage)×2 | | |
| 拡張ベイ※1 | - | | |
| 外部インターフェイス | ネットワークコントローラー ※11 | インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション | |
| | ワイヤレスLAN | なし / インテル® WiFi6 AX201 ax 2x2 + Bluetooth® 5 (vPro対応) ※12 | |
| | USBポート ※13 | USB3.2 Type-A Gen1×2(背面2)、USB3.2 Type-A Gen2×3(側面1、背面2)、USB3.2 Type-C™ Gen2×2(側面1、背面1) | |
| | 外部ディスプレイ | IN : HDMI×1、OUT : Dual-Mode DisplayPort 1.4×1 | |
| | その他I/O | マイク / ヘッドフォン×1 | |
| キーボード | USB 320 キーボード (日本語) | | |
| マウス | USB 320 光学マウス / USBレーザーマウス | | |
| Webカメラ | Webカメラ無効化 / 5メガピクセル Webカメラ / 5メガピクセルIRセンサー付Webカメラ | | |
| サウンド | Realtek ALC3274、内蔵スピーカー | | |
| Microsoft® Office ※14 | なし / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019 | | |
| セキュリティ | セキュリティチップ | TPM 2.0 | |
| | セキュリティ機能 | HP Client Security Gen6、HP Sure Click、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用ホール | |
| | 生体認証 | 指紋認証、顔認証 (IRセンサー付Webカメラ選択時) | |
| | マネジメント機能 | HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant(download) | |
| サイズ(W×D×H) / 質量 | 約 539.72 x 236.98 x 411.14(最小) ~ 541.14(最大) mm (スタンド部含む・画面直立状態)、約 9.28 kg | | |
| 角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調整/ピボット回転) | 上 : 18°、下 : 5° / 右 : 90°、左 : 90° / 高さ : 130mm / 回転 : なし | | |
| 使用環境 / 動作電圧範囲 | 温度 5 ~ 45 °C、湿度 5 ~ 90 % / 90 ~ 264 V (電源コードは100VAC) | | |
| 電源ユニット | 210W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) | | |
| 消費電力 ※15(通常 / 最大) | 16.6W / 46.4W | 16.5W / 48.9W | 16.4W / 48.4W |
| 国際エネルギースタープログラム ※16 | 適合 | | |
| 省エネ基準達成率 ※2※4 | AAA | | |
| エネルギー消費効率 (2022年度基準) ※3※4 | 14区分 105.2kWh/年 | | |
| 各種規格適合 | RoHS指令 ※5、J-Moss ※6、MIL-STD-810Gなど | | |
| リカバリメディアキット ※17 | なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版) | | |
| 付属品 | 保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書など ※18 | | |
| 保証期間 ※19 | 出張修理サービス : 3年間保証 / 4年間保証 / 5年間保証 (パーツ保証、翌営業日以降対応 ※20) 出張修理サービス (R返却不要) : 3年間保証 / 4年間保証 / 5年間保証 (パーツ保証、翌営業日以降対応 ※20) | | |


※1 動作に必要なBIOS、ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。
 Enterpriseのみ持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
 ※2 1kB (キロバイト) = 1,024バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024^2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024^3バイトの計算値です。
 ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
 ※4 インテル® Core™ i3プロセッサの動作は2,400MT/sとなります。
 ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成パフォーマンスを最適化するためには、同一の容量、周波数のメモリモジュールを2枚1組として装着することをお勧めします。
 ※6 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。
 ※7 1kB (キロバイト) = 1,000^2バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000^2^2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000^3^2バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000^4^2バイトの計算値です。
 ※8 外部SDスロットを占有します。
 ※9 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
 ※10 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするOSにより異なります。
 ※11 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
 ※12 M.2 PCIe x1-2230スロットを占有します。
 ※13 特に記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
 ※14 Microsoft® Officeはインストールディスクは付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。
 ※15 各モデルの最小構成での本体のみ測定値です。
 ※16 記載は2020年10月改定された国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。
 ※17 本製品のリカバリメディアキットには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアキットでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www.hp.com/jp/ia/support-drivers.htmlストレージ交換またはフォーマット時にお客さまにリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。リカバリメディアキットはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/プリインストールOSとリカバリメディアキットのOSのバージョンは異なる場合があります。
 ※18 本製品は冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
 ※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
 ※20 障害連絡受付の翌営業日以降にサービスマンが伺いして修理します。
 ※21 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。
 ※2 2022年度基準の省エネ基準達成率。表示値A=100%以上110%未満、AA=110%以上140%未満、AAA=140%以上、100%未満の場合は%で表示しています。
 ※3 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
 ※4 HP社の最大構成で測定・算出された値に基づいています。
 ※5 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
 ※6 J-Moss指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://jp.ext.hp.com/desktops/business/eco/#eco04をご覧ください。

【ビジネスP C特記事項】
 ●ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁止されています(屋内のみ)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可が取得する必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれます。これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1か月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、一部の商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを代替しているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのバージョン、ヘルプや詳細機能に関しては、予告なく変更されることがあります。また一部機能に制約が生じる場合があります。●添付ソフトウェアのヘルプ機能およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供になります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはシームレス機能を設定できない場合があります。●当社はあらかじめプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社は一切負いかねますのでご了承ください。●製品には磁石が取り付けられている場合があります。精密機器、電子機器、磁気記録媒体、および磁気カードなどを本製品に近づけますと、それらの機器や媒体の機能やデータに影響を受ける場合があります。このような機器類やカード類を本製品に近づけ、近づけないようご注意ください。●保証書は大切に保管してください。

各部名称



1. Webカメラ、内蔵マイク
2. 23.8型ワイド フルHD非光沢スクリーンIPSパネル
3. ステレオスピーカー
4. マイク/ヘッドフォン
5. USB3.2 Type-A Gen2
6. USB3.2 Type-C™ Gen2
7. 指紋認証リーダー
8. SDメディアカードリーダーライター
9. On-screen display (OSD) ボタン
10. 電源ボタン



11. USB3.2 Type-A Gen2×2
12. ネットワークポート (RJ45)
13. OUT : Dual-Mode DisplayPort 1.4
14. USB3.2 Type-C™ Gen2
15. USB3.2 Type-A Gen1×2
16. IN : HDMI
17. セキュリティロックケーブル用ホール
18. 電源コネクタ

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

お使いのコンピューターには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel logo、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Helloは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・当社休日を除く）