

HP EliteDisplay 23.8型ワイドIPSMONITOR E24 G4

製品番号	9VF99AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	604.52mm / 23.8型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745 × 0.2745
	解像度 (最大)	1,920×1,080
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	170 MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz~80kHz
	垂直	50Hz~60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー機能	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI、DisplayPort	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
USBポート	USB3.0ポート×5(アップストリーム x1、ダウンストリームx4)	
電源ユニット	100~240 VAC (電源コードは100VAC)、50~60Hz	
消費電力 (最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 51W/通常: 26W/サスペンド: 0.5W未満/ 電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム ※1	適合	
角度調整範囲 (チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5°/左右: 各45°/高さ: 150mm/ ピボット回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度 / 湿度)	5~35℃ / 20~80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 539.4×207×341.3(最小)~491.3 mm(最大) (モニタ台含む・画面直立状態)	
質量	約 5.7kg	
付属ケーブル	HDMIケーブル (1.8m)、 DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、 USB2.0ケーブル×1 (1.8m)、 電源ケーブル×1 (1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力