

HP ProDisplay 20型ワイドモニタ P203

製品番号	X7R53AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	508 mm /20 型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	442.8mm x 249.1 mm/アスペクト比 16:9
	パネルタイプ	VAパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.276 mm
	解像度(最大)	1,600×900
	表示色(最大)	1677万色
	輝度(標準)	250cd / m ²
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	170°(水平) / 160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170 MHz	
応答速度	5ms	
ユーザプリセットモード数	10	
グラフィックモード (プリセット)	1,600×900	60 Hz
	1,440×900	60 Hz
	1,280×1,024	60 Hz
	1,280×800	60 Hz
	1,280×720	60 Hz
	1,024 x768	60 Hz
	800 x600	60 Hz
	640 x480	60 Hz
走査周波数	水平	24kHz~70 kHz
	垂直	50Hz~60 Hz
アンチグレアコーティング	○	
入力端子	ミニD-sub 15ピン(VGA)、 DisplayPort (HDCPサポート)	
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 100~240VAC、50~60Hz	
消費電力 (最大)(定常、サスペンド/電源スイッチ OFF)	最大 : 17.8W / 通常 : 16.5W / サスペンド : 0.5W未満 / 電源スイッチOFF : 0.5W未満	
角度調節範囲 (チルト角/スィーベル範囲/高さ調節/ ピボット機能)	上:22°、下:-5°/スィーベル機能なし/高さ調節機能なし/ ピボット機能なし	
VESAマウント対応	100 mm	
プラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	DisplayAssistantソフトウェア搭載	
環境条件(動作時)	5~35°C、20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(WxDxH)	482 x 191 x 371 mm(モニター台含む)	
質量	約3.3kg	
付属モニターケーブル(ケーブル長)	VGAケーブルx1(1.8m)、 DisplayPortケーブルx1(1.8m)	