

HP 23.8型ワイドIPSモニタ P24h

製品番号		7VH44AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	604.5mm / 23.8型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.04 mm x 296.46 mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745 x 0.2745 mm
	解像度 (最大)	1,920 × 1,080
	表示色 (最大)	約 1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1000:1 (ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)		180MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366×768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz～86kHz
	垂直	48Hz～75Hz
アンチグレアコーティング		○
フリッカーフリー機能		○
ブルーライト軽減機能		○
入力端子		VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
HDCPサポート		○ (HDMI、DisplayPort)
スピーカー		○
USBポート		なし
電源ユニット		100～240 VAC (電源コードは100VAC) 、50/60Hz
消費電力 (最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大：24W / 通常：22W / サスペンド：0.5W未満 / 電源スイッチOFF：0.5W未満
国際エネルギースタープログラム ※1		適合
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上：23°、下：-5°/左右：なし/ 高さ：100mm / ピボット回転：90°
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
プラグ&プレイ対応		○
資産管理機能		-
環境条件 (動作時) (温度 / 湿度)		5～35℃ / 20～80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×D×H)		約 538.2×211.6×364.3(最小) ～ 464.3(最大) mm
質量		約 4.61kg
付属ケーブル		VGAケーブル×1 (1.8m) 、 HDMIケーブル×1 (1.8m) 、 DisplayPortケーブル×1 (1.8m) 、 電源ケーブル×1 (1.9m)、 オーディオケーブル (1.8m)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力