

薄さ・軽さと高いコストパフォーマンスを両立した  
スタンダード・モバイルPC

## HP ProBook 430 G2/CT Notebook PC



※製品画像は米国仕様です。

最厚部21mm、質量約1.56kg。薄型軽量ボディに13.3型ディスプレイを搭載したHP ProBook 430 G2/CT Notebook PC。外部ディスプレイポートやスマートなキータッチを実現するキーボード、最大約8.5時間の高耐久性バッテリーを備え、使いやすさを追求。「HP 3Dドライブガード」により、持ち運ぶ際の振動や落下などから、大切なデータをしっかり保護します。さらに最新のWindows 8.1 Update、省電力プロセッサ、DTS Sound+テクノロジーを採用。生産性向上に貢献するモバイルPCです。

### 日立の導入支援サービス (PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまの仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

#### ■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築支援作業を代行します。

#### ■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、各システム装置(PC本体)のストレージにコピーするサービスです。

#### ■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など)を行います。

#### ■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるビジネスPCの製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。

### 省電力タイプのプロセッサを採用

省電力タイプの第4世代インテル® Core™ プロセッサ、またはCeleron® プロセッサを採用することにより、オフィス機器の省電力化の促進と高いレベルの処理性能を両立することができます。

### 高級感のある薄型デザイン

薄型ボディにVGAポート、LANポート(RJ45)、HDMI端子や、USB3.0端子、USB2.0端子を備え、オフィスでの利用にも最適です。映画のデジタル音響システムで利用される「dts」のDTS Sound+テクノロジーを搭載。内蔵のステレオスピーカーからのクリアな音源の再生に加え、マイク入力時の周囲のノイズやエコーを削減する機能も提供します。

### 最新の高速無線LAN規格「AC」対応

ワイヤレスLANには、最新の規格であるIEEE 802.11 acに対応するインテル社製の最新無線LANコントローラーを採用しています。



