


高い操作性で業務効率を向上する
14.0型スタンダードノートPC

HITACHI
Inspire the Next

HP ProBook 4430s/CT Notebook PC



高いパフォーマンスに加え、堅牢なボディと高度なセキュリティ機能でデータを保護。

- 第2世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー採用により、生産性が向上
- 堅牢なボディとセキュリティ機能でビジネスデータを保護
- ビジネスに表現力をプラスする多彩なマルチメディア機能を搭載
- 省電力機能を標準搭載し、オフィスの節電に貢献

高いパフォーマンスで生産性を向上

グラフィックコアとCPUコアが統合された第2世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーは、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0やインテル® ハイバースレディング・テクノロジーをサポート*し、処理性能が飛躍的に向上しました。

※インテル® Core™ i3 プロセッサを選択時はターボ・ブースト・テクノロジーは利用できません。

■ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー

<p>インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー OFF</p> <p>すべてのコアが定格のクロックで動作</p>	<p>インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー (前世代のインテル® Core™ プロセッサ・ファミリーで対応)</p> <p>使わないコアはOFFにして電力を節約。 CPUの発熱や電源容量に余裕がある時一時的に負荷の高い作業を定格より高い周波数で処理。</p>	<p>インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (第2世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーから対応)</p> <p>グラフィックコア グラフィックコアもCPUコアと同じタイに搭載 グラフィックの負荷が高い作業の場合はグラフィックコアも定格より高いパフォーマンスで動作可能。</p>
--	---	---

■ インテル® ハイバースレディング・テクノロジー


<p>インテル® HT テクノロジー非対応CPU</p> <p>各コアが1つのスレッドを処理 データの流れ >>></p>	<p>インテル® HT テクノロジー対応CPU</p> <p>各コアが2つのスレッドを同時処理 データの流れ >>></p>
--	---

各コアが、同時に2つのスレッド(命令)を処理することでパフォーマンスが大幅に向上します。

高いセキュリティ機能で、データを保護

スタイリッシュで堅牢なボディに多彩なセキュリティ機能を一元管理できる「HP ProtectTools」や「指紋認証センサー」などの機能を標準装備。339×235mmのコンパクト筐体のため、キャビネットやデスクの引き出しに収納できます。大切なデータを保護し、ビジネスをさまざまなリスクから守ります。

■ HP Protect Tools



▲デバイスアクセスマネージャーにより、グループ単位のアクセス制限や、USBメモリのアクセス制限、書き込み可能な光学ドライブの書き込みを制限することが可能。

多彩なマルチメディア機能を搭載

ニーズに合わせて光学ドライブを選択可能です。高音質をサポートするSRS Premier Sound機能を搭載し、ビジネスのシーンでの豊かな音響表現をサポートします。また、標準搭載のマルチメディアソフト ArcSoft TotalMedia Suiteでは、写真の管理、動画の再生、簡単な動画編集、DVDの管理などビジネスシーンでの利用をサポートします。



省電力に貢献する機能を標準搭載

消費電力の確認や設定が可能な「HP Power Assistant」を標準搭載しています。バックライトにはLEDを採用し、液晶の明るさを保ちながら薄型/軽量化と消費電力の低減を実現しました。

■ HP Power Assistant



消費電力管理ソフトウェア「HP Power Assistant」により、消費電力の確認や、一週間の電源設定のスケジュール管理が簡単にでき、節電対策に有効です。

HP ProBook 4430s/CT Notebook PCシリーズ

は選択可能な項目です

Table with columns: 製品名, OS, プロセッサ, チップセット, メモリ, ストレージ, オプティカルドライブ, Webカメラ, モデム, ネットワークコントローラ, 無線LAN, 無線LANセキュリティ, Bluetooth, グラフィックス, デバイス, 外部ディスプレイ, ポート, キーボード, インターフェイス, オディオ機能, セキュリティ機能, セキュリティチップ, 電源, VCCI基準, 環境関連法規, バッテリ駆動時間, ソフトウェア, リカバリメディア, 主な添付品, 保証期間.

※1 32ビットオペレーティングシステムでは利用可能な最大メモリが4GBに制限されます。また、4GBの中からSPICEデバイス等のメモリ領域を確保するために、4GB全ての領域を使用することはできません。8GBメモリの取り扱いは64ビットオペレーティングシステムが必要で、これはHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。

オプション製品

Table showing optional products: メモリ (1GB/2GB/4GB), 電源 (HP 65W スマートACアダプター), アクセサリ (光学式USBスキャロルマウス), 外付けデバイス (HPモバイルUSB スーパーマルチドライブ)

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は http://hke-store.jp をご覧ください。

●記載されている製品の内容・仕様は2012年5月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真とは異なる場合があります。製品写真の大きさは同一ではありません。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト http://www.hitachi.co.jp/businesspc/
インターネットでのお問い合わせ http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/
電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12(利用時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く))

SP-686-20 2012.7 Printed in Japan(B)