

HP Compaq 6000 Pro All-in-One/CT Desktop PC

HPから企業向け液晶一体型PC登場。
フルHD対応21.5型ワイドディスプレイによる
快適な操作性と省スペース性を両立。
設置も簡単で、
スタイリッシュなデザインはオフィスはもちろん、
あらゆるビジネスシーンにマッチします。



省スペースで設置も簡単、 使いやすくスタイリッシュなデザイン

液晶一体型だから省スペース性はもちろん、電源も1つで設置も簡単。ワイヤレスLANにも対応可能で、最小化された配線とともに背面からの外観もすっきりとしています。さらに360度のスイーベル(回転)機能やディスプレイ上方への排気など、店舗窓口などでの対面業務利用も考慮。ディスプレイアームの利用や壁面設置も可能で、様々なビジネスシーンでスタイリッシュに活用できます。



パフォーマンスと操作性を自在に選択可能

プロセッサからメモリ、ハードディスクにいたるまで幅広いカスタマイズメニューから利用環境にあった最適の構成をお選びいただけるカスタマイズ対応モデルです。ディスプレイには高画質フルHDの21.5型ワイドディスプレイを採用、複数のデータ表示などでも快適な操作性を実現します。

省電力性に優れた環境にも配慮

すべてのカスタマイズ構成で国際エネルギースタープログラムに適合、また明るさ調節ボタンにより、きめ細かな電力管理が簡単に可能です。本体部分の素材にはBFR(臭素系難燃化剤)とPVC(ポリ塩化ビニル)を排除することで、廃棄時にも環境への負荷をできるだけ軽減するように配慮するなど、環境性能にも優れた製品です。



液晶一体型ならではの便利なソフトウェア

Webカメラ&モノラルマイク(ディスプレイに内蔵)の選択により、プリインストールされる「HP SkyRoomソフトウェア」を利用して、遠隔地とのビデオ会議も可能になります。また「Face Recognition for HP ProtectTools」のプリインストールにより、従来のパスワードの代わりに顔認証機能を利用して、PCへの不正アクセス防止対策強化にも役立ちます。



国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていること判断します。(2009年7月1日発効基準)



HP Compaq 6000 Pro All-in-One/CT Desktop PC

は選択可能な項目です

製品名		HP Compaq 6000 Pro All-in-One/CT			
オペレーティングシステム		Windows® 7 Professional 正規版			
プロセッサ	インテル® Celeron プロセッサ E3300 (2.50GHz、1MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz、3MB L2キャッシュ、1.066MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz、6MB L2キャッシュ、1.333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16 GHz、6MB L2キャッシュ、1.333MHz FSB)	
筐体		液晶一体型			
チップセット	インテル® Q43 Expressチップセット				
メモリ容量 (最大容量) ^{※1}	PC3-10600 (1,333MHz) : 2GB (2GB×1) / 4GB (2GB×2) (最大8GB ^{※2})				
メモリスロット ^{※3}	2 SO-DIMM/ソケット (1ソケットまたは2ソケット占有済み) / DDR3 SDRAM (200ピンDIMM)				
ハードドライブ ^{※4}	Serial ATA : 250GB (7,200rpm) / 500GB (7,200rpm) S.M.A.R.T.対応				
メディアカードリーダーライター	6-in-1 メディアカードリーダーライター (左側面)				
オプティカルドライブ ^{※5}	Serial ATA 最大8倍速 DVD-ROMドライブ (右側面) / Serial ATA 最大8倍速 スーパーマルチドライブ (右側面)				
サウンド	HVDオーディオ/オーディオ Realtek ALC272 codec				
グラフィックス	コントローラー	インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500 (チップセット内蔵)			
	ビデオメモリ	メインメモリ (システムメモリ) と共有 最大800MB (2GBメモリ搭載時) / 1,759MB (4GBメモリ搭載時)			
	標準解像度 ^{※6}	最大1,920×1,080 / 1,677万色			
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5型ワイド フルHD 非光沢スクリーン			
	アスペクト比	16:9			
	画像ピッチ	0.248mm			
	解像度 (最大) / 表示色 (最大)	1,920×1,080 (66Hz) / 1,677万色			
	コントラスト比 (最大)	1000:1			
	色域幅	NTSC 比 72 %			
	視野角 (水平/垂直)	160° (水平) / 160° (垂直)			
	応答速度	5ms			
	最大輝度	最大 250cd / m ²			
拡張スロット	フルハイット 1×Mini PCI Express×1スロット (空1)・ハーフハイット 1×Mini PCI Express×1スロット (空1)・MXM3.0グラフィックスカード×1スロット (空1)				
ドライブベイ ^{※7}	外部トレイードオプティカルドライブ専用ベイ×1 (空0)・内部3.5型×1 (空0)				
外部インターフェース	ネットワーク ^{※8}	RJ-45 (インテル®82567LM キガビット ネットワーク・コネクション、WOL、ASF2.0対応 (左側面))			
	USBポート ^{※9}	USB2.0×7 (左側面2、右側面5)			
	IEEE 1394ポート	IEEE1394×1 (左側面)			
	PS/2	PS/2互換 Mini DIN 6ピン×2 (左側面)			
	モニター	DisplayPort×1 (左側面)			
	その他	明るさ調節ボタン			
		ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク / ラインイン (ステレオミニ) ×各1			
		ラインアウト (ステレオミニ) ×1			
キーボード	USBスタンダードキーボード (OAGD準拠 日本語109Aキーボード)				
マウス	USB光学マウス				
Webカメラ & モノラルマイク	なし / 1,280×720画素 (30フレーム/秒) Webカメラ & モノラルマイク (ディスプレイ内蔵)				
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー (ディスプレイ内蔵)				
ソフトウェア	Microsoft® Office	なし / Microsoft® Office Personal 2010 / Microsoft® Office Home & Business 2010 / Microsoft® Office Professional 2010			
	ビデオ会議/デスクトップ共有	なし / HP SkyRoom ソフトウェア ver.1.1 (Webカメラ & モノラルマイク選択時にプリインストール)			
	データ不正アクセス防止	なし / Face Recognition for HP ProtectTools (顔認証) (Webカメラ & モノラルマイク選択時にプリインストール)			
サイズ (WxDxH) / 質量	545.5mm×428.5mm×220.09mm / O° 傾斜時 545.5mm×419.5mm×234.5mm / 30° 傾斜時 / 8.25kg				
VEVAマウントアーム規格対応	チルト: -5 ~ 30° / スイール: 360° 100mm×100mm 対応				
使用環境	温度5-35°C 湿度15-80%				
電源	AC 90V~264V電源 (50/60Hz両対応)				
電源動作範囲	AC100V±1%				
消費電力	通常 ^{※10}	27W		28W	
	最大 (電源容量)			最大150W (ACアダプター外付け)	
VCCI基準	VCCIクラスB				
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss ^{※11} / PCグリーンラベル (★☆☆2010) ^{※14}				
国際エネルギープログラム適合	適合				
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	省エネ基準達成率 ^{※1}		AAA		
	エネルギー消費効率 ^{※2}	区分 0.00037	区分 0.00032	区分 0.00032	
				区分 0.00030	
リカバリメディアキット ^{※11※12}	なし / Windows® 7 Professional 正規版 用リカバリメディアキット ^{※13}				
付属品	ケーブルカバー、電源コード、ACアダプター、3-2極アース変換アダプター、保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには、保証書 ^{※14})				
保証期間	1年間保証 (1年間オンサイト 翌営業日対応、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (3年間オンサイト 翌営業日対応、3年間パーツ保証)				

※1 プリインストールしている32ビットオペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの拡張になります。 ※2 HP純正オプションを使用する場合は最大4GBまでになります。 ※3 増設は1枚単位で可能です。デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することを推奨します。 ※4 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上と同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 DVD再生、メディア書き込みビデオ編集用アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。別途お求め下さい。 ※8 ネットワークケーブルは付属しません。 ※9 USBポートはタイプ Aコネクタ仕様となっております。 ※10 国際エネルギープログラムで定められた測定方法に従って測定された各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での測定値です。 ※11 ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。 ※12 リカバリメディアはハードディスクのパーティション (ハードディスクの分割) に対応していません。 ※13 リカバリメディアは標準では添付していません。 (有償で選択可能です。) ※14 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳細はhttp://www.hp.com/jp/recovery/kitをご参照ください。 ※メモリを最大容量にするためには、標準メモリを取り外す場合があります。 ※使用するメモリスロットの数は、カスタムメイド構成により異なります。 ※すべての対応周辺機器の動作を保障するものではありません。構造上、一部のコネクタ/ケーブルのみの使用が可能です。構造をご確認ください。 ※本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には交換の必要があります。交換には有寿命部品の平均寿命が5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。 ※添付品は予告なく変更になる場合があります。 ※製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。 ※プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のバージョン商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。 ※プリインストール/添付ソフトウェアのインストール中はソフトウェアのヘルプ機能がそれと代用しているものがあります。 ※プリインストール/添付ソフトウェアのバージョンレベルや詳細機能に関しては、予告なく変更されることがあります。また一部機能が制限される場合があります。 ※添付ソフトウェアのインストールには、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には予めご確認ください。 ※一般的に認定できない場合があります。 ※弊社は以下のプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはソフトウェアに適用されるものです。 ※誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございます。これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。 ※保証書は大切に保管してください。 ※1 2007年度基準の省エネ達成率: 表示値AA=達成率100%以上200%未満、表示値A=達成率200%以上500%未満、表示値AAA=達成率500%以上となります。 ※2 エネルギー消費効率は、省エネ法で定められた測定方法により測定された消費電力が省エネ法で定められた換算理論値で除したものです。 ※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。 HP Compaq Business Desktop PC におけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/dt_ganuy/をご覧ください。 ※4 PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準 (2010年度版) を満たしています。基準、適合製品及び環境性能レーティングの詳細は、Webサイト (http://www.pc3r.jp/) をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ★は、達成率 35%未満、★★は、35%以上 70%未満、★★★は、70%以上を示します。

オプション製品

メモリー	キーボード	マウス
1GBメモリーDDR3 (1,333MHz) 2GBメモリーDDR3 (1,333MHz)	USB スタンダードキーボード	USB 光学マウス

全モデル共通プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名 ^{※1}	HP Compaq 6000 Pro All-in-One/CT Desktop PC
ウェブブラウザ	Microsoft® Internet Explorer	
ストリーミング再生	Microsoft® Windows Media Player	全モデル共通 ○
PDF 読取/作成	PDF Complete ^{※2}	

× プリインストールも同梱もされません。 ○ プリインストールされています。 ◎ ハードディスクには導入されておりません。付属メディアからセットアップしていただく必要があります。

※1 生時期間により最新のバージョンが適用される可能性があります。 ※2 試用版のPDF作成機能は、期間もしくはPDF作成枚数に制限があります。詳細はアプリケーションのヘルプをご確認ください。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで取り出される可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「[i-フィルタ]」 (<http://www.dai.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスのご利用を検討されることをお勧めします。 ※「[i-フィルタ]」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

- 埋め込み型電源ベッセルを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth®など) をベッセルメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では 製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
- 無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。

オプティカルドライブ別プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名 ^{※1}	スーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
DVD再生	InterVideo WinDVD	○	○
メディア書き込み/ビデオ編集	Roxio Creator Business HD	◎	×


- 記載されている内容・仕様は2010年11月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハモミ合成です。実際の画面と異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Inside/Inside、Core i3、Core i5、Core i7は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

 安全に関するご注意	ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
---	--

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12 (利用時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く))