

第6世代Core™ プロセッサ搭載
省電力性と省スペース性に優れたスタンダードモデル

HP ProDesk 600 G2 SF/CT



高い基本性能とベーシックなセキュリティ機能を備えたスタンダードデスクトップPC、HP ProDesk 600 G2 SF/CT。スペースの限られたオフィスにも無理なく設置できる省スペース設計で、縦置きも横置きも可能です。第6世代インテル® Core™ プロセッサ搭載により、高い処理能力と省電力性を兼ね備えています。拡張スロットを豊富に備え、初期コストを抑えつつも高い拡張性を実現したPCです。

日立の導入支援サービス (PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまの仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用できるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスター PCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスター PCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、各システム装置 (PC本体) のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス


PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業 (ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など)を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるビジネスPCの製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。

第6世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載

最新の第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載。従来モデル (HP ProDesk 600 G1 SF/CT) と比べ、処理能力の向上、30%の消費電力削減を実現しました。圧倒的なパフォーマンスで、負荷のかかるマルチタスクや映像編集なども快適に行えます。



ベーシック構成で初期コストを抑えつつ 拡張性も確保した省スペース筐体

省スペース筐体でありながら4基のメモリスロット、3基の内部ドライブベイ、バージョン3.0に対応した4基のPCIeスロットを装備するなど、将来的な拡張性も視野に入れた設計となっています。

標準で3画面モニター対応

VGAポートに加えて2つのDisplayPortを搭載しているため、3画面表示にも標準で対応。複数のディスプレイを使用して快適に効率よく作業をこなすことができます。



HP ProDesk 600 G2 SF/CT

製品名			HP ProDesk 600 G2 SF/CT			
オペレーティングシステム			Windows® 7 Professional (32bit) プリインストール (Windows® 10 Proダウングレード) ^{*1} Windows® 7 Professional (64bit) プリインストール (Windows® 10 Proダウングレード) ^{*1} Windows® 10 Pro (64bit)			
プロセッサー			インテル® Celeron® G3900 プロセッサー (2.80 GHz /インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz-最大3.60GHz ² / インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー (3.30GHz-最大3.90GHz ² / インテル® スマート・キャッシュ6MB)
筐体			省スペース型 (縦置き / 横置き可能)			
チップセット			インテル® Q150 チップセット			
メモリ容量 (最大容量)			PC4-17000 (2133MHz) : 4GB (4GB×1) / 8GB (8GB×1) (最大32GB ^{*3})			
メモリスロット ^{*4}			4DIMM/ソケット (1ソケット占有済み、DDR4 SDRAM (284ピンDIMM))			
ハードドライブ ^{*5}			SATA/600 (7,200rpm) : 500GB / 1TB			
メディアカードリーダーライター			なし			
オプティカルドライブ ^{*6}			DVD-ROMドライブ (スリムライン) / スーパーマルチドライブ (スリムライン)			
サウンド			ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー インテル® HD グラフィックス 530			
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® HD グラフィックス 510		なし (プロセッサー内蔵) / NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 PCIe ^{*7} メインメモリ (システムメモリ) と共有 ^{*8} 、2GB (NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 PCIe選択時) 800×600～1,920×1,080 (アナログ)・3,840×2,160 (デジタル) /1,677万色、 640×480～2,048×1,536 (アナログ)・4,096×2,160 (デジタル) (NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 PCIe選択時) /1,677万色 ロープロファイル1.6x PCIe×1スロット (空1)、ロープロファイル1x PCIe×3スロット (空3) (奥行最大18.0cm) ^{*10} 外部スリムラインベイ×1 (空0)、外部SDスロット、内部 3.5型×2 (空1)、内部 2.5型×1 (空1)	
	コントローラー		なし (プロセッサー内蔵) / NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 PCIe ^{*7}			
	ビデオメモリ					
	標準解像度 ^{*9}					
拡張スロット ^{*1}						
ドライブベイ ^{*1}	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン (オス)×1			
	パラレルポート		なし / D-SUB25ピン (ECP/EPP) (メス)×1			
	ネットワークコントローラー ^{*11}		インテル® i219LM ギガビット ネットワーク コネクション			
	USBポート ^{*12}		USB3.0×6 (前面2、背面4)、USB2.0×4 (前面2、背面2)			
	PS/2		PS/2互換Mini DIN 6ピン×2			
	モニター		VGA×1、DisplayPort×2 (プロセッサー内蔵グラフィックス選択時) / VGA×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプター選択時) / VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1 (DisplayPort-HDMI変換アダプター選択時) / VGA×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 (NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 GFX選択時)			
	その他I/O		前面 背面	マイク/ヘッドフォン×1、ヘッドフォン×1 ラインイン、ラインアウト×各1		
キーボード			USBスリムスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス			USB光学マウス / USBレーザーマウス			
アプリケーション			なし / Microsoft® Office Personal 2013 / Microsoft® Office Home and Business 2013 / Microsoft® Office Professional 2013			
セキュリティ	電力管理ソフトウェア ^{*13}		なし			
	ソフトウェア ^{*14}		なし			
	セキュリティ機能 ハードウェア盗難防止機能		ポート/ドライブ無効化設定、ドライブブロック (ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ ^{*15} セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティレブール用ホール			
サイズ (W×D×H)			100 (178) ×379×338 (350) mm (カッコ内はタワースタンド装着時)			
質量			約7.6kg (タワースタンド含まず)			
使用環境			温度10-35°C、湿度10-90%			
動作電圧範囲			90 - 264V			
電源ユニット			200W 標準電源ユニット			
消費電力 ^{*16} (通常 / 最大)			16W / 48W	18W / 69W	17W / 58W	18W / 75W
国際エネルギースタープログラム6.0			非適合			
省エネ基準達成率 ^{*2}			AAA			
エネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{*3}			U区分 0.06	U区分 0.049	U区分 0.030	U区分 0.028
環境関連法規対応			RoHS ¹ 指令、J-Moss ^{*5} 、PCグリーンラベル (★★★ V13) ^{*6}			
リカバリメディアキット ^{*17}			なし / Windows® 7 Pro (32bit) 用リカバリメディアキット / Windows® 7 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品			保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書など ^{*18}			
保証期間 ^{*19}			1年間保証 / 3年間保証 / 4年間保証 / 5年間保証 (オンライン型営業日対応、パーツ保証)			

^{*1} システムはWindows® 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows® 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindows®ソフトウェアのバージョンは1つ限りです。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。^{*2} インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。^{*3} 32ビット版オペレーティングシステムでは、認識されるメモリ容量は3GBまでです。^{*4} 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。^{*5} 標準搭載のハードディスクは容量をNTFSにフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。^{*6} 関連アプリケーションがプリインストールされます。^{*7} 1.6x PCIeを1つ占有します。1.6x PCIe Expressの空スロットが2つあります。^{*8} システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。^{*9} 解像度および発色数は、接続できるモニターの駆動能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。^{*10} 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却扇、ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。^{*11} ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。^{*12} USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。^{*13} Microsoft® Office 2013各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。^{*14} Windows® 10を選択された場合はMicrosoft® Windows® DefenderがOSの一機能として提供されます。^{*15} セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。^{*16} 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。^{*17} 起動時にF11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客さまにてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムでの再インストール時にはリカバリメディアが必要ですが、Windows® 7のリカバリメディアは標準では添付しておりませんので、有償オプションをお求めください。Windows® 10ダウングレードOS選択時にはWindows® 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。^{*18} 本製品には専用マニュアルが同梱されています。マニュアルは製品にあらがじインストールされています。^{*19} 障害連絡受付の翌平日以降にカスタマーエンジニアがお伺いして修理します。^{*20} 表中に記載の拡張スロットおよびドライブの容量は、最小構成のものですが、ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。^{*21} 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を省略して表示します。^{*22} エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める推定理論性能 (GTOPS) に除したものです。^{*23} RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。^{*24} J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/eco/> をご覧ください。^{*25} PC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver. 1.3) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加付項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1ヵ月に255時間以下の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●事故は予見不能な場合があります。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のパッケージ版と、添付ソフトウェアなどとは一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトウェアのバージョン/添付ソフトウェアのバージョン/添付ソフトウェアの詳細情報に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供になります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® XP用、DOS/XP用など表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化、消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

オプション製品

キーボード / マウス	PS/2光学マウス
-------------	-----------

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「[フィルタラー]」 (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスのご利用を検討されたいことをお勧めします。* [「フィルタラー」] はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

- 埋め込み型心臓ペースメーカーを着装されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth® など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はパソコン合成です実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Microsoft® Officeは、米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:株式会社 日本HP

 安全に関するご注意	ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
--	---

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ ☎0120-2580-12
受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

