

ハイパフォーマンスミニタワー PC HP Compaq Business Desktop dc7900 MT/CT

最新のチップセットやプロセッサを採用するなどの高いパフォーマンスと基本仕様に加えて、高度なセキュリティ機能や管理機能を充実。

企業の生産性を高め、また長期導入や運用をサポートします。ミニタワー型モデルならではの高い拡張性によって、将来の機能追加や機能性向上も容易に実現します。



※ 液晶モニターは別売りです。

高い拡張性を備えたミニタワーモデル

タワー型ならではの、高い拡張性を備えたモデルです。プロセッサは、インテル® Core™2 Duoに加えて、インテル® Core™2 Quad搭載モデルも用意。高度な演算が要求される業務にも十分対応可能です。また、フルハイト使用のPCI Express x16スロットや増設可能なドライブベイなど、高い拡張性により、さらなるパフォーマンスの向上や機能拡張にも対応可能。セカンダリハードディスクドライブを搭載してRAID化することによって、耐障害性を高めることも可能です。


変わらない操作性と最新テクノロジーで継続利用をサポート

使い勝手の良さで定評ある従来モデルdc7800MT/CTの筐体デザインを引き継ぐことで継続的な導入を計画されるお客様をサポート。新しいPC導入によるオフィスレイアウトへの影響や、ユーザーへの導入教育などの手間を抑えます。また、最新のインテル® Q45 Expressチップセットや、インテル® ステابل・イメージ・プラットフォーム・プログラム (SIPP)® に対応するインテル® Core™2 Duo プロセッサ E8000番台を中心としたラインアップにより、長期間変わらないハードウェア構成での導入が可能となります。OSには、Windows® 7 Professional 正規版のほか、Windows® XP Professional Service Pack 3 適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード) も用意。もちろん、Windows® 7 Professional 正規版への移行も可能なので、自社に適したタイミングで、新しいOSへ移行することが可能です。

※ インテル® ステابل・イメージ・プラットフォーム・プログラム:インテルからのリリース後、最低15ヶ月間は変更を加えずに安定的に供給することでスムーズな導入をサポートするインテルによるプログラムです。(HPのハードウェアへの搭載開始時を起点とするものではありません)

充実のセキュリティと管理機能で運用コストを削減

データバックアップを可能にするHP Backup & Recovery Managerや、側面カバーをBIOSにより施錠することが可能なスマートカバーロック機能などハードソフトを守る充実のセキュリティ機能を搭載。また、vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ対応モデルの設定により、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (AMT) の新世代版となるAMT5.0に対応した最新のクライアントPC管理が実現可能です。



- | | |
|----------------|------------------|
| 1. マイク入力 | 8. シリアルポート |
| 2. USB2.0×2ポート | 9. PS/2マウスポート |
| 3. ヘッドフォン出力 | 10. PS/2キーボードポート |
| 4. 電源ボタン | 11. VGAポート |
| 5. オプティカルドライブ | 12. DisplayPort |
| 6. 電源コネクタ | 13. USB2.0×6ポート |
| 7. RJ-45ポート | 14. ライン入出力 |

HP Compaq Business Desktop dc7900 MT/CT ※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

| 製品名 | | HP Compaq Business Desktop dc7900 MT/CT | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| オペレーティングシステム | Windows® 7 Professional 正規版 Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード*) Windows Vista® Business 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows Vista® Business 正規版ダウングレード*) | | | | |
| プロセッサ | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93 GHz, 3MB L2キャッシュ, 1,066MHz FSB) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB) | インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9650 (3 GHz, 12MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB) | |
| 筐体 | ミナタワー型 (縦置き/横置き可能) | | | | |
| チップセット | インテル® Q45 Express チップセット | | | | |
| メモリ容量 (最大容量) ^{※2} | PC2-6400 (800MHz): 1GB (1GB×1) / 2GB (1GB×2) / 4GB (2GB×2) (最大16GB) ^{※3} | | | | |
| メモリスロット ^{※4} | 4DIMMソケット (1ソケットもしくは2ソケット占有済み) / DDR2 SDRAM (240ピンDIMM) | | | | |
| ハードドライブ ^{※5} | Serial ATA/300: 160GB (7,200rpm) / 250GB (7,200rpm) / 500GB (7,200rpm) S.M.A.R.T.対応 | | | | |
| ハードドライブ2 | なし / Serial ATA/300: 160GB (7,200rpm) / 250GB (7,200rpm) / 500GB (7,200rpm) S.M.A.R.T.対応 | | | | |
| RAID構成ハードディスクドライブ ^{※6} | なし / RAID 1構成 (ミラーリング): 160GBハードディスクドライブ×2 / 250GBハードディスクドライブ×2 / 500GBハードディスクドライブ×2 | | | | |
| フロッピードライブ | なし | | | | |
| オプティカルドライブ ^{※7} | Serial ATA 最大16倍速DVD-ROMドライブ / Serial ATA 最大16倍速スーパーマルチドライブ | | | | |
| オプティカルドライブ ^{※7} | なし / 最大16倍速スーパーマルチドライブ | | | | |
| サウンド | ハイ・ディフィニションオーディオ ADI 4チャンネル ADI 1884A Codec, 内蔵スピーカー | | | | |
| グラフィックス | コントローラー ビデオメモリ 標準解像度 ^{※10} | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500 (チップセット内蔵) / ATI Radeon™ HD 4550 256MB 16x PCI Express® / ATI Radeon™ HD 4650 1GB 16x PCI Express® メインメモリ (システムメモリ) と共有 ^{※9} 256MB (ATI Radeon™ HD 4550 256MB 16x PCI Express選択時) / 1GB (ATI Radeon™ HD 4650 1GB 16x PCI Express選択時) 640×480 ~ 2,048×1,536 (アナログ) / 1,920×1,200 (デジタル) / 1,677万色, 640×480 ~ 2,048×1,536 (アナログ) / 1,920×1,200 (デジタル) / 1,677万色 (ATI Radeon™ HD 4550 256MB 16x PCI Express選択時) / 640×480 ~ 2,048×1,536 (アナログ) / 2,560×1,600 (デジタル) / 1,677万色 (ATI Radeon™ HD 4650 1GB 16x PCI Express選択時) | | | |
| 拡張スロット | フルハイット16x PCI Express×2 ^{※11} スロット (空2) / フルハイット1x PCI Express×1スロット (空1) / フルハイットPCI×3スロット (空3) (奥行最大26.0cm) ^{※12} | | | | |
| ドライブベイ ^{※1} | 外部5.25型×3 (空2) ^{※13} 3.5型×1 (空1) / 内部3.5型×2 (空1) | | | | |
| 外部インターフェイス | シリアルポート | RS-232C D-SUB 9ピン (オス) ×1 | | | |
| | パラレルポート | なし / セントロニクス (IEEE1284) 準拠 D-SUB25ピン (ECP/EPP) (メス) ×1 | | | |
| | ネットワークコントローラー ^{※14} | インテル® 82567LM 千兆ビットネットワークコネクション | | | |
| | USBポート ^{※15} | USB2.0×8 (前面2、背面6) | | | |
| | PS/2 | Mini DIN 6ピン×2 | | | |
| モニター | 前面 | アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス) ×1, DisplayPortX1 (チップセット内蔵グラフィックス使用時) / アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス) ×1, DVI-D×1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプター選択時) / DMS59端子×1 ^{※16} , ビデオ端子×1 (ATI Radeon™ HD 4550 256MB 16x PCI Express装着時 ^{※17}) / DVI-I端子 (VGAアダプター付) 29ピン (メス) ×1, DisplayPortX1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプター付) (ATI Radeon™ HD 4650 1GB 16x PCI Express装着時 ^{※17}) | | | |
| | 背面 | ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×各1 ラインイン (ステレオミニ) / ラインアウト (ステレオミニ) ×各1 | | | |
| キーボード | PS/2スタンダードキーボード (OADP準拠 日本語版109Aキーボード) / USBスタンダードキーボード (OADP準拠 日本語版109Aキーボード) | | | | |
| マウス | PS/2光学マウス / USB光学マウス / USBレザーマウス | | | | |
| アプリケーション | なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 / Microsoft® Office Professional 2007 | | | | |
| セキュリティ | ウイルス対策ソフトウェア | なし | | | |
| | データバックアップ機能 ^{※18} | HP Backup & Recovery Manager | | | |
| | データ不正アクセス/持ち出し防止機能 | ポートドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ | | | |
| | ハードウェア盗難防止機能 | スマートカバーロック、セキュリティ用ロックケーブル用ホルダー、セキュリティケーブル用ホルダー | | | |
| vPro™ テクノロジー | インテル® Core™2 プロセッサ対応 ^{※19} | 対応 | | | |
| サイズ (W×D×H) / 質量 | 178×452×448mm / 約12.0kg | | | | |
| 使用環境 | 温度10~35℃、湿度10~90% | | | | |
| 電源 | AC 90V/264V自動切換電源 (50/60Hz両対応) | | | | |
| 電源動作範囲 | AC 100V±10% 50/60Hz | | | | |
| 消費電力 | 最大365W | | | | |
| 省エネ基準達成率 ^{※2} | AAA | AAA | AAA | AAA | |
| VCCI基準 | VCCIクラスB | | | | |
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) ^{※3} | 区分 0.00067 | 区分 0.00061 | 区分 0.00055 | 区分 0.00034 | |
| リカバリメディアキット ^{※20} | なし / Windows® 7 Professional 正規版用リカバリメディアキット ^{※21} 、Windows Vista® Business 正規版SP1適用済みリカバリメディアキット ^{※21} | | | | |
| 付属品 | 保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ/お使いになる前に、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 ^{※22} | | | | |
| 保証期間 | 1年間保証 (1年間オンサイト翌営業日対応、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (3年間オンサイト翌営業日対応、3年間パーツ保証) | | | | |

※1 お客様のダウンロード権を使用して、Windows Vista® Business 正規版SP1適用済みモデルまたはWindows® 7 Professional 正規版モデルに対して予めWindows® XP Professional SP 3適用済みでプリインストールして出荷するサービスです。※2 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識となります。※3 HP保証オプションを使用する場合は最大59までとなります。※4 増設は1枚増設が可能です。デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。※5 ハードディスク容量の全体はNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1,000Byte換算であり、1GB=1,024Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※6 RAID構成のハードディスクの設置がされています。内部3.5インチドライブを1つ占有します。 (内部3.5インチドライブの空ドライブが0となります) ※7 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。 ※8 16x PCI Expressを1つ占有し、16x PCI Expressの空スロットが1つあります。 ※9 システムメモリのサイズによって使用領域は可変 (システムメモリ1GBの場合は最大544MB、2GB以上の場合は最大1,056MB)。 ※10 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※11 1本は4xまで動作となります。 ※12 拡張スロットに搭載できるカードの発行高、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却ファン、コンデンサ等の突起物や内部面のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※13 縦置き時に上から7番目に配置される外部5.25型ドライブベイにはオプティカルドライブを増設できません。 ※14 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※15 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。 ※16 DMS59端子×1は付属のVGA端子×2分岐ケーブルによりVGA×2にも対応可能です。 ※17 本体チップセット内蔵グラフィックスがサポートするインターフェイス (アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス) ×1) は出荷時には使用不可設定されています。 ※18 Windows® 7 Professional 正規版、Windows Vista® Business 正規版SP1適用済みを選択時にはリカバリメディアは付属しません。カスタマイズメニューとして選択可能です。 vPro™ のHP Backup & Recovery Managerでバックアップをとることを強くお勧めします。バックアップを取る際には書き込み権限を持ったリカバリメディアが必要となります。 ※19 vPro™ テクノロジー対応のインテル® Core™2 Duo プロセッサ E8000番台およびインテル® Core™2 Quad プロセッサを適用時に対応可能です。 ※20 本製品に同梱のリカバリメディアはハードウェア (ハードディスクの分割) に対応していません。 ※21 オペレーティングシステムはWindows® XP Professional SP 3適用済み (Windows Vista® Business 正規版ダウングレード)、Windows® XP Professional SP 3適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード) を選択された場合には標準添付されるものが追加で選択することができません。その他のオペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付していません (有償で選択可能です)。 ※22 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。詳細はhttp://www.hp.com/jp/restore/ky/をご覧ください。 ※メモリを最大容量にするためには、標準メモリボードを取り外す場合があります。 ※使用するメモリスロットの数は、カスタムメイド構成により異なります。 ※コンパクトCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応していません。 ※すべて対応周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち、使用できないものがあります。構造をご確認いただきからご使用ください。 ※モデム、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。 ※本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものを含みますが、これらに限定されるものではありません。 (電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)、通常の温度や湿度などの環境および1日8時間以内、1ヶ月以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。 ※添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ※プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のソフトウェア商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。 ※プリインストール/添付ソフトウェアの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。 ※プリインストール/添付ソフトウェアのバージョン/ヘルプ内容に関しては、予告なく変更されることがあります。 また一部機能に制約が生じる場合があります。 ※添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれ別の保証およびサポートセンターから提供いたします。 ※ソフトウェアによっては、本製品以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には必ずご確認ください。 ※一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本ソフトウェアで使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。 ※市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。 ※弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。 ※誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社は一切負いかねますのでご了承ください。 ※保証書は大切に保管してください。 ※1表中に記載の拡張スロットおよびドライブベイの空数は、最小構成時のものです。ご購入いただいた構成により、空数は異なる場合があります。 ※2 2007年度基準の省エネ基準達成率、表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。 ※3 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める換気理論性能で除したものです。

オプション製品

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----|----------------------------|-------------------|--|----|--|
| キーボード/マウス | USB光学マウス USB日本語スタンダードキーボード | メモリ | 1-GBメモリDDR2 2-GBメモリDDR2 | グラフィック コントローラー | ATI Radeon™ HD 4550 256MB (16x PCI Express) ATI Radeon™ HD 4650 1GB (16x PCI Express) | 通信 | Broadcom NetXtreme 千兆ビットイーサネットPlus (1x PCI Express) |
|-----------|-------------------------------|-----|----------------------------|-------------------|--|----|--|

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで取り戻される可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年が使用しているパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」 (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスのご利用を検討されることをお勧めします。 ※「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth®など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では 製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
- 無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。

●記載されている製品の内容・仕様は2009年11月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。

●画面はハモミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。

●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。


●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

• Intel、Intel、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

• Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

• その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

| | |
|--|---|
|  安全に関するご注意 | ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。 |
|--|---|

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12 (利用時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く))