

ハイパフォーマンスウルトラスリムPC HP Compaq Business Desktop dc7900 US/CT

デスクまわりの有効活用はもとより、
PCの設置が難しい狭いスペースでも設置可能な
ウルトラスリムPCです。

薄さ66mmのコンパクトな筐体ながら、
インテル®の最新テクノロジー採用により、
高いパフォーマンスと省電力を同時に実現。
高度な管理機能により、
PCの運用・管理コストの
低減に貢献します。



※ 液晶モニターは別売りです。

設置場所を選ばないコンパクトボディ

薄さわずか66mmのウルトラスリム
タイプデスクトップPCです。先進の
テクノロジーがコンパクトな筐体に凝
縮され、スペースに制約のある場所
でも快適なパフォーマンスを發揮し
ます。さらに、専用のマウントキットに
よって、液晶モニターの背面に設置す
る液晶モニター一体モデルをご用意。
デスクトップPCならではの大屏幕表
示を、省スペースで実現します。



新しいOS環境へのスムーズな移行をサポート


OSには、Windows® 7 Professional 正規版のほか、Windows® XP
Professional Service Pack 3 適用済み (Windows® 7 Professional
正規版ダウングレード) も用意。もちろん、Windows® 7 Professional
正規版への移行も可能なので、自社に適したタイミングで、新しいOSへ
移行することが可能です。

企業の長期運用計画をサポートするテクノロジー

インテル® Q45 Expressチップセットや最新のインテル® Core™2 Duo
プロセッサの採用により、パフォーマンスの向上と消費電力の削減を
両立させました。電源ユニットは電源変換効率
が87%以上となる「80 PLUS」® 認証を取得し
ており、国際エネルギースタープログラムに
適合*しています。



※ 2009年7月1日発効基準。ただし、下記構成を選択した場合を除く
インテル® Core™ 2 Duo + メモリ 1GB、インテル® Celeron® + メモリ 2GB 以上、
インテル® Celeron® + メモリ 1GB 以上 + DisplayPort-DVI-D変換アダプター



- | | |
|----------------|------------------|
| 1. USB2.0×2ポート | 8. ライン入出力 |
| 2. マイク入力 | 9. USB2.0×6ポート |
| 3. ヘッドフォン出力 | 10. PS/2キーボードポート |
| 4. 電源ボタン | 11. DisplayPort |
| 5. オプティカルドライブ | 12. VGAポート |
| 6. RJ-45ポート | 13. 電源コネクタ |
| 7. PS/2マウスポート | |



HP Compaq Business Desktop dc7900 US/CT ※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

製品名		HP Compaq Business Desktop dc7900 US/CT					
オペレーティングシステム	Windows® 7 Professional 正規版 Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード ^{*1}) Windows Vista® Business 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows Vista® Business 正規版ダウングレード ^{*1})						
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - 450 (2.20 GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB)	インテル® Pentium® プロセッサ - E5300 (2.60 GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ - E7500 (2.93 GHz, 3MB L2キャッシュ, 1.066MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ - E8400 (3 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1.333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ - E8500 (3.16 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1.333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ - E8600 (3.33GHz, 6MB L2キャッシュ, 1.333MHz FSB)	
筐体	ウルトラスリム型 (縦置き/横置き可能)						
チップセット	インテル® Q45 Express チップセット						
メモリ容量 (最大容量) ^{*2}	PC2-6400(800MHz): 1GB(1GB×1) / 2GB(2GB×1) / 4GB(2GB×2) (最大8GB ^{*3})						
メモリスロット ^{*4}	2 SO-DIMM/ソケット(1ソケットもしくは2ソケット占有済み) / DDR2 SDRAM (200ピンDIMM)						
ハードドライブ ^{*5}	Serial ATA / 300: 160GB(7, 200rpm) S.M.A.R.T.対応						
オプティカルドライブ ^{*6}	最大8倍速DVD-ROMドライブ(スリムライン) / 最大24倍速CD-RW/DVD-ROMコンボドライブ(スリムライン) / 最大8倍速スーパーマルチドライブ(スリムライン)						
サウンド	ハイ・ディフィニションオーディオ ADI 4チャネル ADI 1884A Codec, 内蔵スピーカ						
グラフィックス	コントローラー ビデオメモリ 標準解像度 ^{*8}	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ - 4500(チップセット内蔵) メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{*7} 640×480 ~ 2,048×1,536(アナログ)・1,920×1,200(デジタル) / 1,677万色					
ドライブベイ ^{*9,*1}	外部スリムラインベイ×1(空0)・内部2.5型×1(空0)						
外部インターフェイス	ネットワーク コントローラー ^{*10} ワイヤレスLAN ^{*11} USBポート ^{*12} PS/2 モニター その他 I/O 前面 背面	インテル® 82567LM キガビット・ネットワーク・コネクション なし / ワイヤレスLAN Mini-PCI Expressアダプター USB2.0×8(前面2, 背面6) Mini DIN 6ピン×2 アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1, DisplayPort×1(チップセット内蔵グラフィックス使用時) / アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1, DVI-D×1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプター-選択時) ヘッドフォン(ステレオミニ) / マイク(ステレオミニ)×各1 ラインイン(ステレオミニ) / ラインアウト(ステレオミニ)×各1					
キーボード	PS/2スタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード) / USB スタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)						
マウス	PS/2光学マウス / USB光学マウス / USBレーザーマウス						
アプリケーション	なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 / Microsoft® Office Professional 2007						
セキュリティ	ウイルス対策ソフトウェア データバックアップ機能 ^{*13} データ不正アクセス/ 持ち出し防止機能 ハードウェア盗難防止機能	なし HP Backup & Recovery Manager ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ セキュリティ用ロックケーブル用ホール、セキュリティ用ホール					
vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ対応 ^{*14}	-					対応	
サイズ(W×D×H) / 質量	66(123)×254×251(270)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)(ACアダプター-外付け) / 約3.18kg						
使用環境	温度10～35℃、湿度10～90%						
電源	AC 90V/264V自動切替電源(50/60Hz両対応)						
電源動作範囲	AC 100V±10% 50/60Hz						
消費電力	最大135W(ACアダプター-外付け)						
省エネ基準達成率 ^{*2}	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	
VCCI基準	VCCIクラスB						
エネルギー消費効率(2007年度基準) ^{*3}	区分 0.00094	区分 0.00039	区分 0.00043	区分 0.00042	区分 0.00043	区分 0.00041	
リカバリメディアキット ^{*15}	なし / Windows® 7 Professional 正規版用リカバリメディアキット ^{*16} 、Windows Vista® Business 正規版SP1適用済みリカバリメディアキット ^{*16}						
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ/お使いになる前に、ACアダプター、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{*17}						
保証期間	1年間保証(1年間オンサイト翌営業日対応、1年間ハードウェア保証) / 3年間保証(3年間オンサイト翌営業日対応、3年間ハードウェア保証)						

※1 お客様のダウングレード権を行使して、Windows Vista® Business 正規版SP1適用済みモデルまたはWindows® 7 Professional 正規版モデルに対して予めWindows® XP Professional SP 3適用済みをプリインストールして出荷するサービスです。※2 プリインストールしている32ビットオペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。※3 HP純正オプションを使用する場合は最大4GBまでとなります。※4 増設は1枚単位ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。※5 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1,024Byte換算であり、1GB=1,024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※6 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変(システムメモリ1GBの場合は最大544MB、2GB以上の場合最大1,056MB)。※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※9 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※11 IEEE 802.11a/b/g/n(draft2.0)に準拠しています。※12 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。※13 Windows® 7 Professional 正規版、Windows Vista® Business 正規版SP1適用済みを選択時にはリカバリメディアは付属しません。カスタマイズメニューとして選択可能です。プリロード済みのHP Backup & Recovery Managerでバックアップをとることを強くお勧めします。バックアップを取る際には書き込み機能は保持されたオプティカルドライブが必要となります。※14 vPro™ テクノロジー-インテル® Core™2 プロセッサはインテル® Core™2 Duo プロセッサ-E8000番台を選択時に対応可能です。※15 本製品に同梱のリカバリメディアはパーティショニング(ハードディスクの分割)に対応しております。※16 オペレーティングシステムにWindows® XP Professional SP 3適用済み(Windows Vista® Business 正規版ダウングレード)、Windows® XP Professional SP 3適用済み(Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード)を選択された場合には標準添付されますので追加で選択することはできません。その他のオペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付していません(有償で選択可能です)。※17 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめ添付されています。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応していません。// www.hp.com/jp/recoverykit/をご参照ください。※本製品は、構成選択によりリカバリメディアが添付されない場合があります。HP Backup & Recovery Managerが付属している機種の場合、必ずお客さまにてリカバリメディアを作成してください。※メモリを最大容量にするためには、標準メモリボードを取り外す場合があります。※使用するメモリスロットの数は、カスタマイズ構成により異なります。※コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応していません。※すべての対応周辺機器の動作を保障するものではありません。※構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち、使用できないものがあります。構造をご確認のうえからご使用ください。※モデム、ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。※本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)、通常の温度や湿度などの環境下、および日に8時間以内、1ヶ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。※添付品は予告なく変更になる場合があります。※製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアは、市内のパッケージ商品と、添付品-マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを参照しているものがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアのバージョン/ヘルプや詳細情報に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。※ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアアンダーからの提供となります。※ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入には予めご確認ください。※一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。※市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。※弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。※誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。※保証書は大切に保管してください。※1表中に記載の拡張スロットおよびドライブベイの空数は、最小構成時のものです。ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。※2 2007年度基準の省エネ基準達成率。表示値A=達成率100%/以上200%未満、AA=達成率200%/以上500%未満、AAA=達成率500%/以上となります。※3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める換算理論値で除したものです。

オプション製品

キーボード/マウス	USB光学マウス USB日本語版スタンダードキーボード	メモリ	1-GBメモリDDR2 2-GBメモリDDR2
-----------	--------------------------------	-----	----------------------------

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで取り出される可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」(<http://www.dai.jp/cs/>)などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスのご利用を検討することを勧めます。※「i-フィルター」は日立製作所株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth®など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では、製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。

無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。

●記載されている製品の内容・仕様は2009年11月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。

●画面はハコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。

●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>

■インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/>

■電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12(利用時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く))

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ エンタープライズサーバ事業部

SP-629

2009.12