

HP Compaq 8000 Elite SF/CT

コンパクトな筐体の8000 Elite SF/CTは、省スペースPCながら高い拡張性を持ち、将来の機能拡張や機能向上にも柔軟に対応できます。選択可能な3年間保証による高いサポート性や、シリーズとしての継続的な製品提供によって、長期運用を前提とした企業の導入計画に適応します。



※ 液晶モニターは別売りです。

拡張性と省スペースを同時に実現

オフィスでの使いやすさに配慮した、タワースタンドなしでの縦置きも可能な省スペースモデルです。従来モデル(dc7900 SF/CT)よりスムーズに開閉可能なサイドカバーに加え、ツールレスで簡単に拡張カードや各種パーツの交換や増設が可能です。

実績と継続性のあるテクノロジーで長期利用をサポート

実績と今後の継続性を両立したインテル® Q45 Expressチップセットや、インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8000番台を中心としたラインアップにより、長期運用を前提とした導入が可能となります。


最新のWindows® 7 Professionalとともに、Windows® XPへのダウングレードモデルも提供

最新OSのWindows® 7 正規版を採用。起動時間や処理速度の向上が、ビジネスのパフォーマンス向上をサポートします。同時に、Windows® 7 ダウングレードサービスにより、Windows® XP Professional 正規版をプリインストールしたWindows® 7 ダウングレードサービスモデルも用意。Windows® 7への移行を控えつつ、現状ではWindows® XPを利用しているというお客様に最適です。また、このモデルはWindows® 7 Enterprise*が動作するEnterprise Ready PCです。

※ Windows® 7 Enterpriseは出荷時にプリインストールされていません。別途購入が必要です。

運用コストの削減

セキュリティチップや、側面カバーをBIOSにより施錠することが可能なスマートカバーロック機能などハード・ソフトを守る充実のセキュリティ機能を搭載。また、vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ対応モデルの設定により、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (AMT) の新世代版となるAMT5.0に対応した最新のクライアントPC管理が実現可能です。



- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 電源ボタン | 8. RJ-45ポート |
| 2. USB2.0×4ポート | 9. USB2.0×6ポート |
| 3. マイク入力 | 10. DisplayPort |
| 4. ヘッドフォン出力 | 11. シリアルポート |
| 5. オプティカルドライブ | 12. VGAポート |
| 6. 電源コネクタ | 13. PS/2キーボードポート |
| 7. PS/2マウスポート | 14. ライン入出力 |



