

HP Compaq 8000 Elite US/CT

デスクまわりの有効活用はもとより、
PCの設置が難しい狭いスペースでも
設置可能なウルトラスリムPCです。
薄さ66mmのコンパクトな筐体ながら、
高いパフォーマンスと省電力を同時に実現。
高度な管理機能により、
PCの運用・管理コストの低減に貢献します。



※ 液晶モニターは別売りです。

コンパクトボディに高い拡張性を装備

薄さわずか66mmのウルトラスリムタイプ
デスクトップPCです。先進のテクノロジー
がコンパクトな筐体に凝縮され、スペース
に制約のある場所でも快適なパフォー
マンスを発揮します。さらに、専用のマウント
キットによって、TFTモニタの背面に設置す
るモニター一体モデルを用意。DDR3メモリ
を最大8GB搭載可能[※]。また、USB2.0ポ
ートを本体前面の4基を含む合計10基装備し
ています。



※ HP純正オプションを使用する場合は最大4GBまでとなります。


最新のWindows[®] 7 Professionalとともに、 Windows[®] XPへのダウングレードモデルも提供

最新OSのWindows[®] 7 正規版を採用。起動時間や処理速度の向上が、ビジ
ネスのパフォーマンス向上をサポートします。同時に、Windows[®] 7 ダウン
グレードサービスにより、Windows[®] XP Professional 正規版をプリインス
トールしたWindows[®] 7 ダウングレードサービスモデルも用意。Windows[®]
7への移行を控えつつ、現状ではWindows[®] XPを利用しているというお客
様に最適です。また、このモデルはWindows[®] 7 Enterprise[®] が動作する
Enterprise Ready PCです。

※ Windows[®] 7 Enterpriseは出荷時にプリインストールされていません。別途購入が必要です。

企業の長期運用計画をサポートするテクノロジー

インテル[®] Q45 Expressチップセットやインテル[®] Core[™]2 Duo プ
ロセッサの採用により、パフォーマンスの向上と消費電力の削減
を両立させました。電源ユニットは電源変換効率が87%以上となる
「80 PLUS[®]」認証を取得しています。



1. オプティカルドライブ
2. ヘッドフォン出力
3. マイク入力
4. USB2.0×4ポート
5. 電源ボタン
6. PS/2キーボードポート
7. DisplayPort
8. VGAポート
9. 電源コネクター
10. ライン入出力
11. PS/2マウスポート
12. USB2.0×6ポート
13. RJ-45ポート

HP Compaq 8000 Elite US/CT ※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

製品名		HP Compaq 8000 Elite US/CT					
オペレーティングシステム		Windows® 7 Professional 正規版 Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード ^{*1})					
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ E500 (2.20 GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB)	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60 GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93 GHz, 3MB L2キャッシュ, 1,066MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	
筐体	ウルトラスリム型 (縦置き/横置き可能)						
チップセット	インテル® Q45 Expressチップセット						
メモリー容量 (最大容量) ^{*2}	PC3-10600 (1,333MHz) : 1GB (1GB×1) / 2GB (2GB×1) / 4GB (2GB×2) (最大8GB ^{*3})						
メモリスロット ^{*4}	2 SODIMMソケット (1ソケットまたは2ソケット占有済み) / DDR3 SDRAM (200ピンDIMM)						
ハードドライブ ^{*5}	Serial ATA / 300 / 160GB (7,200rpm) / 250GB (7,200rpm) S.M.A.R.T.対応						
オプティカルドライブ ^{*6}	最大8倍速 DVD-ROMドライブ (スリムライン) / 最大8倍速スーパーマルチドライブ (スリムライン)						
サウンド	ハイフェイションオーディオRealtek ALC261 codec, 内蔵スピーカー						
コントローラー	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500 (チップセット内蔵)						
グラフィックス	ビデオメモリ 標準解像度 ^{*8} 640×480 ~ 2,048×1,536 (アナログ) / 1,920×1,200 (デジタル) / 1,677万色 外部スリムラインベイ×1 (空0) / 内部2.5型×1 (空0)						
ドライブベイ ^{*9}	ネットワーク コントローラー ^{*10} USBポート ^{*11} USB2.0×10 (前面4, 背面6)						
外部インターフェース	PS/2 モニター アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス)×1, DisplayPort×1 (チップセット内蔵グラフィックス使用時) / アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス)×1, DVI-D×1 (DisplayPort/DVI-D変換アダプター-選択時) その他 前面 ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×各1 I/O 背面 ラインイン (ステレオミニ) / ラインアウト (ステレオミニ) ×各1						
キーボード	USB スタンダードキーボード (OADG準拠 日本語109Aキーボード) / PS/2 スタンダードキーボード (日本語109Aキーボード)						
マウス	USB光学マウス / USBレーザーマウス						
アプリケーション	なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 / Microsoft® Office Professional 2007						
セキュリティ	ウイルス対策ソフトウェア データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 ハードウェア盗難防止機能 なし ポートドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ セキュリティ用ロックケーブル用ホール、セキュリティケーブル用ホール						
vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ対応	なし 対応						
サイズ (W×D×H) / 質量	66 (123) × 254 × 251 (270) (mm) (カッコ内はタワースタンド装着時) (ACアダプター-外付け) / 約3.1kg						
使用環境	温度10-35°C, 湿度10-90%						
電源	AC 90V/264V自動切換電源 (50/60Hz両対応)						
電源動作範囲	AC100V±10%						
消費電力	通常時 ^{*12} 26W	23W	24W	24W	24W	25W	
最大 (電源容量)	135W (ACアダプター-外付け)						
VCCI基準	VCCIクラスB						
省エネ基準達成率 ^{*1}	AA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	
エネルギー消費効率 (2007年度基準) ^{*2}	j区分 0.00079	j区分 0.00033	j区分 0.00030	j区分 0.00029	j区分 0.00027	j区分 0.00027	
リカバリメディアキット ^{*13}	なし / Windows® 7 Professional 正規版用リカバリメディアキット ^{*14}						
付属品	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、キックセットアップ/お使いになる前に、ACアダプター、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{*15}						
保証期間	1年間保証 (1年間オンサイト翌営業日対応、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (3年間オンサイト翌営業日対応、3年間パーツ保証)						

※1 お客様のダウングレード権を行使して、Windows® 7 Professional 正規版モデルに対して予めWindows® XP Professional SP 3適用済みを実インストールして出荷するサービスです。※2 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリーは3GBまでの認識になります。※3 HP純正オプションを使用する場合は最大4GBまでとなります。※4 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。※5 標準搭載のハードディスクは容量をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1,000Byte換算であり、1GB=1,024Byte換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。※6 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。※7 システムメモリーのサイズによって使用領域が変更されます。最大512MB (1GBメモリ搭載時) / 1,024MB (2GB以上メモリ搭載時) (Windows® XPの場合)、最大294MB (1GBメモリ搭載時) / 806MB (2GBメモリ搭載時) / 1,759MB (4GB以上メモリ搭載時) (Windows® 7の場合) ※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びビデオポートするオペレーティングシステムにより異なります。※9 本製品は増設ドライブを追加搭載することは出来ません。※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。※11 USBポートはタイプ Aコネクタ仕様となっております。※12 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態で本体のみの測定値です。※13 本製品に同梱のリカバリメディアはパーティションング (ハードディスクの分割) に対応していません。※14 オペレーティングシステムに Windows® XP Professional Service Pack 3 適用済み (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) を選択された場合には標準添付されますので追加で選択することができません。その他のオペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付していません (有償で選択可能です)。※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。※リカバリメディアはリカバリメディアソフトを起動して取り扱っています。詳細はhttp://www.hp.com/jp/recoverykit/をご参照ください。※メモリーを最大容量にするためには、標準メモリーボードを取り外す場合があります。※使用するメモリスロットの数は、カスタムメイド構成により異なります。※コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。※すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。※構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち、使用できないものがあります。構造をご確認のうえ、使用してください。※ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。※本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません (電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1ヵ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。※添付品は予告無く変更になる場合があります。※製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアのバージョン/ヘルプや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。※添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアからの提供になります。※ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。※一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にてご確認ください。※市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。※弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。※誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。※保証書は大切に保管してください。☆1 2007年度基準の省エネ達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、表示語AA=達成率200%以上500%未満、表示語AAA=達成率500%以上となります。☆2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める推定理論値で除したものです。

オプション製品

キーボード/マウス	USB スタンダードキーボード USB 光学マウス USB レーザーマウス	メモリー	1GBメモリーDDR3 2GBメモリーDDR3	アクセサリ	マウントキット
-----------	---	------	----------------------------	-------	---------

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで取り出される可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「[i-フィルタ]」 (<http://www.dai.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスのご利用を検討されることをお勧めします。※「[i-フィルタ]」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。


無線機器の使用に関するご注意

- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth®など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では 製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
- 無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。

- 記載されている製品の内容・仕様は2010年1月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真とは出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハモミ合成です。実際の画面と異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取り扱いください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

 安全に関するご注意	ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
---	--

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12 (利用時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く))