

高性能ワークステーションを持ち運ぶ

HP EliteBook 8470w Mobile Workstation



SRS
Premium Sound **PRO**

14.0
Wide

※製品画像は米国仕様です。

ワークステーションの高い性能をモバイルで

モバイル用高性能グラフィックス AMD FirePro™ M2000 (1GB GDDR5) を搭載。高い性能が求められるメカニカルCAD、デジタルデザイン、ビデオ編集、レンダリング、音楽制作、医療用画像の閲覧など高度な処理性能が求められる業務にも導入しやすいモバイルワークステーションです。また、HD+ (1,600×900ドット) の高解像度14型ワイドスクリーンを採用。LEDバックライトを搭載し、液晶の明るさを保ちながら薄型/軽量化と消費電力低減を実現しました。

第3世代インテル® Core™ i7プロセッサ・ファミリー搭載

CPUには第3世代インテル®Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載し、インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーやインテル®ハイバースレディング・テクノロジー対応で、システム全体のパフォーマンスも向上しています。メインメモリは、最大16GBの高速メモリ (DDR3-1,600MHz) を搭載可能。高度なアプリケーションにおいても快適な操作を可能にします。

■ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー

<p>インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー OFF</p> <p>すべてのコアが定格のクロックで動作</p>	<p>インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー (前世代のインテル® Core™ プロセッサ・ファミリーに対応)</p> <p>使わないコアはOFFにして電力を節約。</p> <p>CPUの発熱や電源容量に余裕がある時、一時的に負荷の高い作業を定格より高い周波数で処理。</p>	<p>ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (第2世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーから対応)</p> <p>グラフィックスコア グラフィックスコアもCPUコアと同じタイに搭載</p> <p>グラフィックスの負荷が高い作業の場合はグラフィックスコアも定格より高いパフォーマンスで動作可能。</p>
---	--	---

▲グラフィックスコアとCPUコアが統合された第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサは、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0に対応し、処理性能が飛躍的に向上しました。

モバイルに適した多彩なセキュリティ機能を搭載

モバイルでもしっかりとデータの保護や安全を確保するために、充実したセキュリティ機能を搭載。ログインなどをより強固なものとする指紋認証センサーや、ハードドライブ内のデータ暗号化などを網羅するHP ProtectToolsを標準装備。セキュアなコンピューティング環境を、効率的に運用することを可能としています。

■ HP ProtectTools



▲BIOS認証、ハードディスクの暗号化パスワード、Windows®のログインを1回の指紋認証だけでパスできる、ワンステップログイン機能を利用可能。



▲デバイスアクセスマネージャーにより、グループ単位のアクセス制限や、USBメモリのみのアクセス制限、書き込み可能な光学ドライブの書き込みを制限することが可能。

日立の導入支援サービス (PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客様の仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客様の作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスター PCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスター PCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客様からお預かりしたマスターを、各システム装置 (PC本体) のストレージにコピーする作業です。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客様固有の個別設定作業 (ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定、トレース情報提供など) を行います。

