

フルHD解像度を備えるモバイルワークステーション

HP EliteBook 8570w Mobile Workstation



SRS
Premium Sound **PRO**

※製品画像は米国仕様です。

ワークステーションクラスの高性能グラフィックスを搭載

ワークステーションとして高い描画性能を発揮するNVIDIA® Quadro® K2000M/K1000Mに、グラフィックス専用メモリとして2GBのメモリも搭載しています。さらにディスプレイ部には15.6型フルHD解像度(1,920×1,080ドット)の高解像度パネルを採用しているため、デスクトップの環境に劣らない画面領域を実現し作業の生産性を高めることを実現しています。

ワークステーションに相応しい堅牢性

プロセッサやグラフィックスの性能だけでなく、堅牢性に優れている点もHP Mobile Workstationの特長です。マグネシウム強化シャーン「HP Dura Case」によりボディの耐久性を高め、モバイル用途でもデータをセキュアに持ち運ぶ事ができます。また、メンテナンス性にも優れており、底面のカバーを取り外すことで、内部の各種コンポーネントに簡単にアクセスできる「HP EasyAccess Door」を採用。起動と共に点灯するHPバックライトロゴや、スピンフィニッシュのトップカバーを採用し、高級感あるデザインを実現しています。



第3世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載

CPUには第3世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載し、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーやインテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応で、システム全体のパフォーマンスも向上しています。メインメモリは、最大32GB*の高速メモリ(DDR3-1,600MHz)を搭載可能。高度なアプリケーションにおいても快適な操作を可能にします。

※インテル® Core™ i5プロセッサ選択時は最大16GB。

日立の導入支援サービス(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客様の仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客様の作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスター PCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスター PCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客様からお預かりしたマスターを、各システム装置(PC本体)のストレージにコピーする作業です。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客様固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定、トレース情報提供など)を行います。



HP EliteBook 8570w Mobile Workstation

Table with columns for product name, operating systems (Windows 7, 8 Pro), processors, memory, storage, displays, ports, and other features.

Table detailing power consumption, battery life, and performance metrics under various test conditions.

Table listing software and accessories included with the device, such as HP ProtectTools and various drivers.


※1 Windows 7 Professionalには Service Pack 1 (SP1)適用済みとなります。本システムはWindows 8 Pro ソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますが、Windows 7 Professional ソフトウェアともインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなり、バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。

オプション製品

Table listing optional accessories like HP 230W Smart AC Adapter, HP 8570w batteries, and HP USB SuperDrive.

パソコンの廃棄・廃棄時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。



- 1. 無線LANオン/オフボタン
2. ミュートボタン
3. Webブラウザボタン
4. 電源ボタン
5. 指紋認証センサー
6. 電源ボタン
7. SDカードスロット(MMC対応)
8. 電源コネクタ
9. セキュリティロックケーブル用スロット
10. ネットワークポート(RJ45)
11. DisplayPort
12. eSATA/USB 2.0コネクタ
13. USB 2.0ポート×2
14. ExpressCard/54スロット
15. 1394ポート
16. 外部ディスプレイポート(VGA)
17. スーパーマルチドライブ
18. USB 3.0ポート×2
19. スマートカードリーダー
20. ステレオヘッドホン出力
21. ステレオヘッドフォン入力

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。

製品に関する詳細お問い合わせは下記へ
製品情報サイト http://www.hitachi.com/businesspc/
インターネットでのお問い合わせ http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/
電話でのお問い合わせはHCAセンタへ 0120-2580-12 (利用時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く))