

## HP EliteBook 8740w Mobile Workstation

最新のインテル® テクノロジーを採用し、  
パフォーマンスを追求した  
モバイルワークステーションです。  
高性能グラフィックスを搭載し、  
17.0型の高精細ワイドディスプレイや  
テンキー付きフルサイズキーボードも装備。  
設計やデザイン、動画処理などの  
負荷の高い業務にも対応できます。



### モバイルワークステーションのフラッグシップ

新2010 インテル® Core™ i7 プロセッサおよびCore™ i5 プロセッサとモバイル インテル® QM57 Expressチップセットを採用し、さらに、高性能で定評のあるNVIDIA® Quadro® FX2800M (1GBビデオメモリ) グラフィックスを搭載していますのでモバイルワークステーションとしての高い処理性能を実現します。

### 高い堅牢性と拡張性を装備

HPのビジネス向けノートPCの中でハイエンドに位置づけられる「EliteBook」のモバイルワークステーションで、堅牢性とスタイリッシュなガンメタル色の外観が大きな特長。耐久性を高めた筐体「HP DuraCase」の採用のほか、「アップグレードベイ」と呼ばれる着脱可能なドライブベイを採用。

### インテル® vPro™ テクノロジー対応により、省電力性と高い管理性を実現

インテル® vPro™ テクノロジーに対応。省電力、高パフォーマンスを実現すると共に、高い管理性も実現しました。有線LAN接続や無線LAN接続での遠隔操作やシステム診断、往診、修復などが可能です。さらに、電源をオフにした状態でもリモート管理ができ、ファイアウォールを越えた遠隔設定も実現。システム部門の日々の管理負荷を軽減します。



国際エネルギースタープログラムに適合  
本製品が国際エネルギースタープログラムの  
対象製品に関する基準を満たしていること  
判断します。(2009年7月1日発効基準)



1. webカメラ
2. 17.0型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ
3. 周辺光センサー
4. 電源ボタン
5. 19×19mmピッチフルサイズキーボード
6. ポイントスティック用3ボタン
7. タッチパッド
8. タッチパッド用3ボタン
9. スクロールゾーン
10. HP指紋認証センサー
11. セキュリティ ロック ケーブル用スロット
12. 通気口
13. 電源コネクタ
14. DisplayPort
15. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
16. USB 2.0ポート
17. IEEE1394aポート
18. スマートカードリーダー
19. Expressカード/54スロット
20. 通気口
21. オーディオ出力(ヘッドフォン)
22. オーディオ入力(マイク)
23. メディアカードスロット
24. 名刺差し込みスロット
25. スピーカー×2
26. タッチ式コントロールボタン  
(HP FastLook, HP QuickWeb, 無線オン/オフ, タッチパッドオン/オフ, Capsロック, Numロック, 音量ミュート, 音量大-小, 電源)
27. ポイントスティック
28. モデムポート(RJ-11)
29. ネットワークポート(RJ-45)
30. アップグレードベイ  
(オプティカルドライブまたはセカンダリハードドライブ)
31. USB 2.0ポート
32. USB 3.0ポート×2
33. eSATAポート



