

ハイエンドグラフィックスを搭載した
17.3型モバイルワークステーション

HP EliteBook 8770w Mobile Workstation



※製品画像は米国仕様です。

ハイエンドのモバイルワークステーション

第3世代インテル® Core™ i7/ i5 プロセッサ・ファミリーを搭載。CPUの性能はもちろん、システム全体としてもより進化しています。高速なDDR3-1600MHzでの動作もサポートしメインメモリバンド幅が20%^{※1}アップ。さらに、起動やアプリケーションを高速化させるインテリジェント・ディスク・キャッシングを搭載可能。

メインメモリには、8GBまたは16GBの高速メモリ (DDR3-1600MHz) を搭載。さらにオプションで最大32GB^{※2}メモリ搭載可能。高度なアプリケーションにおいても快適に操作可能です。

※1 DDR3-1333MHzとの比較

※2 インテル® Core™ i5-3360Mモデルは最大16GBメモリ

パフォーマンスに優れたストレージ環境を構築可能

インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーに対応。ハードドライブの大容量を確保しながら、キャッシュ用として搭載したSSDにより高速なディスクアクセスを実現し、大容量と高速アクセス双方の特徴を持ち合わせています。また、その際に追加されるSSDをユーザーが意識する必要は全くなく、システムの起動や復帰、各種データの読み書きまで全てにおいてパフォーマンスが向上します。

NVIDIA® Quadro® グラフィックス搭載

最新のアーキテクチャ NVIDIA®「Kepler™」を採用した、モバイル用高性能ハイエンドグラフィックスNVIDIA® Quadro® K3000MまたはK4000Mを搭載。主要なアプリケーションのISV認定を取得。メカニカルCAD、デジタルデザイン、ビデオ編集、レンダリング、音楽制作、医療用画像の閲覧など高度な処理性能が求められる業務にも導入しやすいモバイルワークステーションです。またフルHD (1,920×1,080ドット) の高解像度17.3型ワイドスクリーンを採用。LEDバックライトを搭載し、液晶の明るさを保ちながら薄型/軽量化と消費電力低減を実現しました。

スタイリッシュな堅牢ボディ

ディスプレイカバーには傷がつきにくく高級感漂う、ヘアライン加工酸化アルミニウムを採用。

ベース筐体には軽くて丈夫なマグネシウム合金を採用。高い強度で大切な内部をガードするとともに、たわみに強く堅牢なボディを実現しています。モバイルワークステーション専用の筐体カラーとして「ガンメタリック」カラーを採用しています。

日立の導入支援サービス (PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客様の仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客様の作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスター PCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスター PCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客様からお預かりしたマスターを、各システム装置 (PC本体) のストレージにコピーする作業です。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業 (ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定、トレース情報提供など) を行います。



HP EliteBook 8770w Mobile Workstation

HP EliteBook 8770w Mobile Workstation	
製品名	HP EliteBook 8770w Mobile Workstation
モデル	インテル® Core™ i5-3360Mモデル
OS	Windows® 7 Professional (64bit) (Windows® 8 Pro からのダウングレード権を便して入手可能) ^{※1}
プロセッサ	インテル® Core™ i5-3360M プロセッサ (2.8GHz - 3.5GHz ^{※2} 、インテル® スマートキャッシュ 3MB)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー有動
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット
メモリ ^{※3}	8GB (4GB×2) 1,600MHz DDR3-SDRAM (最大16GB)
メモリスロット	2スロット (204ピン SO-DIMM)、空き0
ストレージ ^{※4}	500GB HDD (7,200rpm) (シリアルATA, S.M.A.R.T機能対応, HP 3Dドライブガード対応)
インテリジェントディスクキャッシング	24GB SSD ディスクキャッシング (インテル® スマートレスポンス・テクノロジー対応)
オプティカルドライブ ^{※5}	Blu-ray書き込みドライブ (DVDスーパーマルチ付)
webカメラ	なし
モデム	なし
ネットワークコントローラー	内蔵 インテル® 82579LM Gigabit Network Connection (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)
無線LAN ^{※6}	インテル® Centrino Ultimate-N 6300 (IEEE802.11a/b/g/n WLAN, Wi-Fi準拠, CCX準拠)
無線LANセキュリティ	WPA/WPA2, 802.1x (EAP, TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2, 64/128bit WEP, AES-CCMP, CKIP, TKIP
Bluetooth ^{※7}	Bluetooth™ 4.0 EDR準拠 (内蔵)
グラフィックスタブ	NVIDIA Quadro K3000M
ビデオメモリ	2GB GDDR5
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{※8}	17.3型ワイドTFTカラーパネルHD液晶ディスプレイ, LEDバックライト (1,920×1,080ドット/最大1,677万色)
外部ディスプレイ ^{※9}	アナログRGB ミニD-sub15ピン: 最大2,048×1,536ドット 最大1,677万色 75Hz, 最大100Hzリフレッシュレート DisplayPort: 最大2,560×1,600ドット, 最大1,677万色 60Hz
ポインティングデバイス	デュアルポイント (ポイントスティック+タッチパッド (3ボタン, ジェスチャー対応, オン/オフ機能付))
ワンタッチキー	Web/ブラウザキー, 無線オン/オフ, 音量ミュート, 電源キー, タッチパッドオン/オフ
拡張カードスロット ^{※10}	ExpressCard/54 (x1), SD カードスロット (MMC対応) ^{※11}
キーボード	デュアルポイントキーボード (日本語): キーピッチ: 19×19mm, キーストローク: 2.2mm, JIS標準準拠・OADG準拠配列 [106キー], HP Durakeysコーティング, HP Durakeysキー
インターフェース	外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン) x1, DisplayPort1.2 x1, 1394aポート x1, ステレオマイク入力, ステレオヘッドフォン/ラインアウト出力, ネットワークポート (RJ45), 拡張コネクタ, USB 3.0ポート x2, USB 2.0ポート x2, eSATA/USB 2.0コンボポート x1, セカンダリバッテリーコネクタ, セキュリティロックケーブル用スロット
オーディオ機能	SRS Premium Sound™ PRO, IDT High Definition Audio 準拠, 内蔵ステレオスピーカー, 内蔵マイク
マージン機能	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠), Wake-on-LAN 等
セキュリティ機能	HP ProtectTools セキュリティマネージャー, クレデンシャルマネージャー, デバイスアクセスマネージャー, Drive Encryption, ファルサニタイザー, HP ディスクリナー, Privacy Manager, TPM 1.2 Embeddedセキュリティチップ, セキュリティロックケーブル用スロット
セキュリティアップ	TPM1.2 準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ (W×D×H)	416.5×272.7×37.4 (最薄部, 突起部含まず) mm
質量 ^{※12}	リチウムイオンバッテリー (8セル) 搭載時: 約3.6kg
ACアダプター	HP 200WスリムスマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC, 動作消費電力: 47-63 Hz, 約920g, 85×170×35mm (突起部コード含まず))
消費電力 (最大時)	約200W
省エネ基準達成率 ^{※13}	AAA
エネルギー消費効率 (2011年規定) ^{※14}	区分 0.337
環境関連法規対応	RoHS指令 ^{※15} / グリーン購入法 / 国際エネルギースタープログラム / VCCI / J-Moss (JIS C0950) ^{※16} / PCグリーンラベル (★※17) ^{※18}
標準バッテリー ^{※19}	HP3年保証リチウムイオンバッテリー (8セル, 75Wh)
バッテリー駆動時間 ^{※20}	最大約5.5時間
バッテリー充電時間	HPファストチャージングテクノロジー対応 ^{※21} リチウムイオンバッテリー (8セル) 電源オフ時 約2.5時間, 電源オン時 約3-5時間
主なソフトウェア ^{※22}	HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Performance Advisor, HP Support Assistant, HP ProtectToolsセキュリティマネージャー, HP ProtectTools for Central Management, HP HelpSupport, HP Power Assistant (Windows® 8非対応), HP Connection Manager, PDF Complete (60日試用版) ^{※23} 等
リカバリメディア ^{※24}	Windows® 8 Pro用リカバリメディア, Windows® 7 Professional 32bit/64bit用リカバリメディア
主な添付品 ^{※25}	スマートACアダプター, 電源コード, 保証書等
保証期間	3年 (3年間引き取り修理サービス ^{※26} , 3年間保証サービス), グローバルフランチャイズ ^{※27}

※1 Windows® 7 Professionalには Service Pack 1 (SP1)適用済みとなります。本システムはWindows® 8 Pro ソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますが、Windows® 7 Professional ソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータ喪失の恐れがあります。すべてのデータ (ファイル, 写真など) のバックアップを取ってください。※2 ターボブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)は3.2GHzです。アクティブなコアは利用可能な最大コア数に制限されます。また、4GBのRAMがPCプラットフォームのメモリ領域を確保するには必要です。8GBメモリのご利用には64ビットオペレーティングシステムが必要です。なお、資源構成によってご利用可能なメモリの容量は異なります。これはソフトウェアおよびハードウェアに特有の制限であり、32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。※3 32GBのメモリはオプション (追加料金) でご利用いただけます。搭載メモリでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。※4 ○スーパーマルチドライブ (固定式) [読み込み速度] DVD-RAM 最大5倍速, DVD-ROM/DVD+R/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層式) DVD-R (2層式) 最大8倍速, CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速 [書き込み速度] DVD-RAM 最大5倍速, DVD-R/DVD+R (2層式) DVD-R (2層式) 最大6倍速, DVD+R/DVD+R/DVD-R 最大8倍速, CD-R/CD-RW 最大24倍速 [ブルーレイドライブ (固定式) 読み込み速度] DVD-RAM 最大5倍速, DVD-ROM/DVD+R/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層式) DVD-R (2層式) 最大2倍速, DVD-RAM 最大2倍速, DVD-R/DVD+R (2層式) DVD-R (2層式) 8D-R 最大6倍速, DVD+R/DVD-R/DVD+R 最大8倍速, CD-R 最大24倍速, CD-R 最大24倍速 ※6 無線LANは、IEEE802.11a (W52/W53/W56) に準拠します。J52/W52/W53/W56 は 社団法人 電気情報技術協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。※7 対応デバイス/Serial Port Profile (SPP), Service Discovery Advertisement Profile (SDAP), DiscUp Networking (DUN), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Synchronization Profile (SYNC), Hard Copy Cable Replacement (HCRP), Personal Area Networking Profile (PAN), Human Interface Device Profile (HID), FAX Profile (FAX), Basic Imaging Profile (BIP), Headset Profile (HSP), Hands Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ※8 液晶ディスプレイは、液晶特性上、画面の一部に点灯した画面 (ホット) や、常時点灯する画面、明るさのむらなどがある場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。※9 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※11 SDメモリーカード, MMC (マルチメディアカード) でのこのスロットで利用可能。それ以外のメモリーカードは、同時に使用することはできません。[SDメモリーカード], [マルチメディアカード] の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。※12 構成により異なります。※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますのでご注意ください。バッテリーパックは消耗品です。※14 バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は、JETAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。JETAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) ※15 90%充電まで約90分可能。※16 保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアやハードウェアからの提供となります。Windows® 8をインストールした場合は、HP Power Assistantに代わる機能としてMicrosoft® Security Essentialsの機能を含みMicrosoft® Windows® DefenderがOSの機能として提供されます。※17 試用版のPDF作成機能は、期間もしくはPDF作成数に制限があります。詳細はアプリケーションのヘルプをご覧ください。※18 HCRP試験時またはフォーマット時はリカバリメディアが必要になります。※19 新品品は予告なく変更になる場合があります。※20 冬場や寒い季節の場所に取り扱い、修理送返するサービスです。保証内容は製品に付属する保証書に準じます。※21 グローバルフランチャイズ (海外でのサポート) は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。グローバルフランチャイズは、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。※22 2011年度基準の省エネ達成率、表示速度A+達成率100%以上200%未満、表示速度AA+達成率200%以上500%未満、表示速度AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。※23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める確率論的推定性能 (GOPES) で除したものです。※24 環境条件 (動作時) 温度: 20 ~ 35 °C (動作時) 湿度: 5 ~ 95% (相対湿度) 相対湿度10 ~ 90% (相対湿度) 温度: 20 ~ 60 °C (湿度) (相対湿度) ※25 使用状況により本体底面, パームレスト部, 各種コネクタ・インターフェース, 液晶ディスプレイ周辺, 液晶ディスプレイ周辺, 電源ケーブルの表面, バッテリーパックの表面, バッテリーパックの表面, ネットワークポート, 水濡れ, 高温環境での放置等は故障の原因となり、高湿度に耐えない、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。※26 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。※27 J-Moss/グリーンマークに対応しています。J-Moss/グリーンマークの詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/をご覧ください。※28 PC3R1 (PCグリーンラベル制度) の審査基準 (2011年度版) を満たしています。※29 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能 (リーディング) (重量) とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

オプション製品

HP 90WスマートACアダプター	外付けデバイス	HP USB スーパーマルチドライブ	その他	HP モバイルWS用トラックパッド
HP 230WスマートACアダプター	アクセサリ	HP ビジネスUSBリーザマウス		HP USB 2.0ポートリアクター
セカンダリ拡張バッテリー 73Whr		2GBメモリ PC3-12800		
セカンダリ拡張バッテリー 100Whr	メモリ	4GBメモリ PC3-12800		
HP8セル3年保証バッテリー (8560w/8760w用)		8GBメモリ PC3-12800		

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-stone.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトのアクセス制限について
フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見ないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「フィルタサー」 (<http://www.dai.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスの利用を検討されることをお勧めします。*「フィルタサー」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意
埋め込み型無線ベースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN, Bluetooth® など) をベースメーカーが装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では、製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
*無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。



- 記載されている製品の内容・仕様は2013年1月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同じサイズではありません。
- 画面は16:9mm合成ですので実際の画面と異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。
- Intel, インテル, Intelロゴ, Centrino, Intel Core, Intel vProは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ
■製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
■インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/>
■電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12 (利用時間:9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く))