

ビジネスのために設計された、Windows 8.1搭載タブレット

HP ElitePad 900



「拡張性」「堅牢性」「セキュリティ」「管理と運用のしやすさ」、そして「つながりやすさと速度」。

HP ElitePad 900は、新しいワークスタイルの創出や画期的な顧客体験を提供するために開発された、ビジネスのためのタブレットです。

日立の導入支援サービス(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客様の仕様に合わせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客様の作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客様から預かりしたマスターを、各システム装置(PC本体)のストレージにコピーするサービスです。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客様固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定、トレース情報提供など)を行います。

「LTE」でさらに広がるタブレットの利便性

NTTドコモのLTE回線「Xi(クrossi)」および、KDDIのLTE回線「au 4G LTE」に対応したモデルを用意。LTE高速通信の機能性が加わることで、ビジネスニーズに応える快適なモバイル環境を提供します。

用途に合わせた、幅広い拡張性

標準約10時間の内蔵バッテリーを最大約19時間に拡張する「拡張ジャケット」をはじめ、ノートPC同様の使い勝手を実現する「キーボードジャケット」など、ジャケットの交換で幅広い拡張性を提供。さらにキーボードやマウス、モニタを接続可能な「ドッキングステーション」を用いることで、デスクトップPCのような快適さを実現します。

■ オプションでインターフェイスを拡張



最大約19時間の連続駆動が可能な「拡張ジャケット」。



デスクトップ化を実現する、「ドッキングステーション」。

ビジネス向けノートPC同様の堅牢性

1ブロックのアルミニウムから削り出したボディは、HPの品質基準に基づく10万時間以上におよぶ製品テスト、さらに米軍の調達基準「MIL-STD-810G」テストをクリア。ディスプレイには、傷がつきにくいCorning® Gorilla® Glass 2を採用し、あらゆるビジネスでの現場で必要とされる、高い堅牢性を実現しました。

■ 振動、温度など、米軍調達基準テストをクリアするボディ



高い強度を誇るCorning® Gorilla® Glass 2を採用。



耐久性の高いアルミニウムの一体成形で製造。



