

■基本モデル仕様

			FLORA 210W (RF2)	形名	上段:3年無償保証	下段:1年無償保証
プレインストールOS			Windows® Vista Business [®] 正規版			
形名	リカバリDVD添付あり、 HDDリカバリなし	3年 1年	Windows® Vista Business [®] 正規版 PC8RF2-XN4231010 PC4RF2-XN4231010			
CPU			インテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版 U1400 ^{*1}			
周波数			1.20GHz			
1/2/3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)			1次:64KB(命令用32KB+データ用32KB) / 2次:2MB			
システムバスクロック			633MHz			
チップセット			インテル® 945GMS チップセット			
メインメモリ ^{*2}			標準512MB(オンボード)/最大1536MB(ビデオRAMと共用)			
	拡張メモリ・スロット(空き)		1(1) ^{*3}			
ディスプレイ			12.1型 TFTカラー			
表示解像度	内蔵LCD(デザインリング表示)		1,024×768ドット(1,677万色) ^{*4}			
(表示色)	外部ディスプレイ表示		1,600×1,200ドット(1,677万色) ^{*5}			
ビデオサブシステム			インテル® 945GMSに内蔵			
ビデオ装置	ビデオRAM		最大224MB(ダイナミック・ビデオ・メモリ・テクノロジーにより自動変動、メインメモリと共用) ^{*6}			
ファイル装置	HDD		約40GB(SATA, 5400rpm, 2.5型)			
サウンド機能			ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー内蔵			
PCカードスロット			PC Card Standard <JEITA V4.2>準拠 TypeII x1 CardBus対応 ^{*7}			
インフラエースコネクター			アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub15ピン)×1、USB2.0×2、ヘッドフォン×1、マイク×1 ^{*8*9}			
通信機能	キーボード・マウス		LAN			
キーボード・マウス			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識(RJ45)、Wake on LAN対応 ^{*10}			
ポインティングデバイス			109A配列準拠キーボード・F86キー(キーピッチ17.8mm(主要キー)、キーストローク2mm)/マウスなし			
セキュリティチップ			ポインティングパッド			
外形寸法 W×D×H(突起、凹込み含まず)			TCG Ver1.2準拠			
質量(バッテリー含む)			270 × 222 × 30.5 - 36mm			
消費電力(最大/スレンド時)			約1.12kg ^{*11}			
省エネ法に基づく表示	区分		約15W(38W/約0.8W)			
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率		0.0014			
電源			Ⓐ (目標年度2007年度)			
			リチウムイオン(バッテリーまたはAC100V±10% 50/60Hz			
	ACアダプタ外形寸法(突起部含まず)/ 質量(ACコード含まず)		外形寸法:W約36×D約85 ×H約25 mm/約150g			
バッテリーパック ^{*12} (リチウムイオン)	使用可能時間(JEITA測定法1.0)		約3.0時間(バッテリーパック(SS)搭載時) ^{*13}			
	電圧/容量		7.4V/3,400mAh(バッテリーパック(SS)搭載時)			
	充電時間(装置電源オフ時)		約2 - 3時間(バッテリーパック(SS)搭載時)			
	充電時間(装置電源オン/スタンバイ時)		約2.5 - 3.5時間(バッテリーパック(SS)搭載時)			
VCCI 基準			VCCIクラスB			
温度湿度条件			温度:-5～35 /湿度:20～80%(結露しないこと)			
動作確認済みOS			Windows® Vista Business [®] 正規版			

■カスタマイズメニュー

	標準	カスタマイズ
メモリ	512MB	768MB, 1024MB, 1536MB, 512MB, 768MB ^{*14}
HDD ^{*15}	約40GB(2.5型)	約40GB(2.5型), 約80GB(2.5型)
リムーバブルディスク	なし	FDD(USB接続)、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ(USB2.0 外付け) ^{*16 *17}
通信機能	モデムなし、無線LANなし	モデム ^{*18} 、無線LAN ^{*19}
マウス	なし	マウス(USB接続、ホイール付)、OPTICALマウス(USB接続、チルトホイール付)
バッテリー	SS(リチウムイオン)	S(リチウムイオン)、L(リチウムイオン)
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal Edition 2007 ^{*20}

^{*1} パーチャライゼーションテクノロジー機能は未サポートです。

^{*2} メインメモリの一部をビデオRAMとして使用するため、実際使用可能なメモリは記載の数値より少なくなります。

^{*3} 512MBがマザーボード上に搭載され、使用するメモリスロット数はカスタマイズ構成により異なります(最大1)。

^{*4} デザインリング表示になります。

^{*5} マルチディスプレイ、同時表示が可能です。同時表示を行う場合は、外付けディスプレイの表示解像度に合わせて設定を変更する必要があります。

^{*6} 最大容量は搭載されるメインメモリの容量により異なります。

^{*7} 12V対応のPCカードはサポートしていません。

^{*8} マイクはモノラル入力、ヘッドフォンはステレオです。

^{*9} 組合せて使用するオーディオ機器によっては、正常に動作できない場合があります。

^{*10} 内蔵LANで、ACアダプタを挿抜するとWake On Lan機能は使用できません。

^{*11} 質量は平均値です。製品毎に差がある場合があります。

^{*12} ● バッテリーパック(SS)

使用可能時間(JEITA測定法1.0) 約3.0時間^{*13}

電圧/容量 7.4V/3,400mAh

充電時間(装置電源オフ時) 約2.0 - 3.0s時間

充電時間(装置電源オン/スタンバイ時) 約2.5 - 3.5時間

外形寸法/質量^{*11} 約207mm(W) × 約47mm(D) × 約21mm(H)(突起部を含みます)。約190g

● バッテリーパック(S)

使用可能時間(JEITA測定法1.0) 約4.5時間^{*13}

電圧/容量 7.4V/5,200mAh

充電時間(装置電源オフ時) 約3.0 - 4.0時間

充電時間(装置電源オン/スタンバイ時) 約4.0 - 5.0時間

外形寸法/質量^{*11} 約207mm(W) × 約47mm(D) × 約21mm(H)(突起部を含みます)。約240g

● バッテリーパック(L)

使用可能時間(JEITA測定法1.0) 約6.9時間^{*13}

電圧/容量 7.4V/7,800mAh

充電時間(装置電源オフ時) 約4.5 - 5.5時間

充電時間(装置電源オン/スタンバイ時) 約5.0 - 6.5時間

外形寸法/質量^{*11} 約207mm(W) × 約47mm(D) × 約21mm(H)(突起部を含みます)。約340g

^{*13} 測定条件

測定法^a、b共通条件

「コントロールパネル」-「モバイルコンピュータ」-「バッテリー設定:「省電力」を選択

「省電力」-「プラン設定の変更」

「ディスプレイの電源を切る」-「(バッテリー駆動):「なし」

「コンピュータをスリープ状態にする」-「(バッテリー駆動):「なし」

「省電力」-「プラン設定の変更」-「詳細な電源設定の変更」

「ハードディスク」-「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」-「(バッテリー駆動):「1分後」

「プロセスの電源管理」-「最小のプロセスの状態で」-「(バッテリー駆動):「5s」

「(バッテリー) - 「(バッテリー切れの操作」-「(バッテリー駆動):「シャットダウン」

「(バッテリー) - 「(バッテリー低下のレベル」-「(バッテリー駆動):「0%」

「(バッテリー) - 「(バッテリー切れのレベル」-「(バッテリー駆動):「0%」

「(バッテリー) - 「(バッテリー低下の通知」-「(バッテリー駆動):「オフ」

「(バッテリー) - 「(バッテリー低下の操作」-「(バッテリー駆動):「何もしない」

「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「個人設定」-「スクリーンセーバーの変更」:(「なし」)

「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「個人設定」-「デスクトップの背景の変更」-「純色」:「白色」

「コントロールパネル」-「デバイスマネージャ」:PCMCIAとLANのコントロールを無効とする

Windowsサイドバー:オフ(終了)

測定法:1条件

動作:Windows Media Player にて測定動画ファイル連続再生

音源:ミュージック

LCDの明るさ:20cd/m²以上(最低から4段階目)

測定法:1条件

動作:Windows デスクトップ画面表示状態で放置

LCDの明るさ:最低設定

^{*14} PC2-4200 DDR2 SDRAMシングルチャネル

^{*15} 約40GB/約80GB(SATA5400rpm.2.5型)、約30GB (Ultra ATA/100, 4200rpm, 1.8型)

^{*16} CyberLink社 PowerDVD[™]を添付します。

^{*17} 読み出し最大:

CD-ROM/R/RW/20倍速DVD-ROM:6倍速、DVD-RAM1倍速(2.6GB)2倍速(4.7GB)、DVD-Video:4倍速、DVD-R/-RW/+R DL/RW/4 倍速(DVD再生ソフト添付)

書き込み最大:

CD-R:8倍速、CD-RW:4倍速、High Speed CD-RW:10倍速、Ultra Speed CD-RW:10倍速

DVD-RAM/Rの読み出し、書き込み速度は、4.7GB/9.4GBメディア使用時の値です。

^{*18} データ最大56Kbps(V.90)/FAX14.4Kbps (RJ11)

56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。

^{*19} IEEE802.11a(J52/J52/W53)/b/g準拠、通信速度 11a/g 最大54Mbps.11b 最大11Mbps

^{*20} 製品出荷時にプレインストールされており、リカバリ復元時には、セットアップされません。付属の媒体よりインストールする必要があります。

・本カタログ記載の容量は、1KB=1,024バイトです。

・弊社サポーター以外のメモリを搭載した場合、動作保証対象外となります。

・HDDリカバリありモデルのHDDの一部はパーティションで区切ってリカバリ用に充当してあります。このリカバリ領域から起動することで、HDDからオペレーティングシステムのリカバリが行えます。また、マニュアル、ドライバ、バンドルされたアプリケーションも、このドライブに格納されています(ドライバの一部はオペレーティングシステムのドライブに格納)。

・HDDの容量は、物理フォーマットの値で1GB=10⁹バイトとして計算しています。

・HDDリカバリありモデルでは、電源の起動や接続方法などを記載した簡易マニュアルを添付しています。詳細はHDD内にある電子マニュアルをご覧ください。

・すべてのUSB、ディスプレイ、コンバクトフラッシュ対応周辺機器、IEEE1394対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

・液晶、ACコード、無線LANは日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。

・液晶ディスプレイは表示するボタンによって、数秒の遅延(指定の色に変わらず光る)や斑点(指定の色が表示できない)が見えたり、縦線や文字の一部が欠けて見えたりすることがあります。ただし、輝点や黒点の点については社内規格によって制限しており、使用中に著しく増加することはありません。詳細はWebサイト <http://www.hitachi.co.jp/flora> をご覧ください。また、液晶(パネル)の特性により、見る角度によって従来機種と色合いが若干異なる場合があります。

・液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。

・バッテリーの使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。

・標準(バッテリー使用可能時間の測定方法は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0))に準じます。詳しい測定条件は、FLORAのWebサイト<http://www.hitachi.co.jp/flora>内の仕様表からご覧になります。

・モジュラーケーブルは添付していません。市販のモジュラーケーブル(2芯タイプ)をお買い求めの上、ご使用ください。

・内蔵無線LANは日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません(海外で使用すると思われる可能性があります)。他社製の無線LANデバイスとは、Peer to Peer通信ができない場合があります。弊社の無線LANカード(PC-CN3200、PCCN3400、PC-CN4200)や他機種の内蔵無線LANデバイスとは、Peer to Peer通信もできません。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています(屋内のみ可)。内蔵無線LANのPeer to Peer通信接続はサポートしていません。また、内蔵無線LANの使用できるチャネルは、IEEE802.11b接続時1 - 13チャネル、IEEE802.11g接続時1 - 13チャネルとなります。IEEE802.11aは、J52(34/38/42/46チャネル)、W52(36/40/44/48チャネル)、W53(52/56/60/64チャネル)に対応しています。内蔵無線LANは128/104/bn/64/40/bn暗号化機能をサポートしています。

・アプリケーションを多数動作させるような高負荷条件下では、ACアダプタ電源を使用してください。によって異なりますが、室温において1日8時間の使用で約5年です。従って1日16時間の場合には約2.5年となります。この期間はあくまでも目安であり、故障しないことと無償修理を約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則1年となります。

・ハードウェアの無償修理(引取修理サービス)は1年または3年間です(有寿命部品は対象外となります)があります。

・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。

・VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)規格適合品・本製品はVCCIクラスBに適合しています。

・省エネ基準達成率の目標年度は、2007年度です。Aは達成率100%以上200%未満を、AAは達成率200%以上500%未満を示します。

・最大消費電力は、規格値以上の数値です。実際の消費電力は、使用環境により異なります。

・BHAS社 B's Recorder GOLD9 BASIC for HITACHI準拠付します。本ソフトウェアには、MP3ファイルのエンコード/デコード機能はありません。別途「GOLD9拡張キット」を購入しても、MP3ファイルを取りこはできません。

・Windows Vista Business搭載モデルで512MBメモリを選択する場合は、Windows Aeroは動作しません。512MB以上でもグラフィックカードの性能などにより、Windows Aeroの機能が、全てまたは一部利用できないことがあります。