

Here, The Future  
**HITACHI**

日立パーソナルコンピュータ

# FLORA 270SX

スリムなボディでパワフルな性能を発揮。  
最新のWindows®2000環境に対応。  
次世代ビジネスのオーダーにこたえる  
オールインワンノート。

**カスタム  
メイド対応**



基本モデル仕様


モデル名		FLORA 270SX			
形名	Windows®2000 / Windows NT®4.0 セレクタブルOSモデル	PC1NH9-QKG29H420*1	PC1NH9-QNE23H420	PC1NH9-QAD23H410	PC1NH9-Q8D23H410
	Windows®98モデル	PC1NH9-GKG29H420	PC1NH9-GNE23H420	PC1NH9-GAD23H410	PC1NH9-G8D23U410*2
	Windows®95モデル	PC1NH9-AKG29H420	PC1NH9-ANE23H420	PC1NH9-AAD23H410	PC1NH9-A8D23U410*2
C P U (周波数)	Intel® SpeedStep™ Mobile Pentium®プロセッサ(650MHz)	Mobile Pentium® プロセッサ(500MHz)	Mobile Intel® Celeron™プロセッサ(500MHz)	Mobile Intel® Celeron™プロセッサ(450MHz)	
2次キャッシュ	256kB(プロセッサ内蔵)		128kB(プロセッサ内蔵)		
システムバスクロック	100MHz				
チップセット	Intel® 440BX AGPset				
メインメモリー	標準64MB(PC100 SDRAM)最大256MB*3				
ディスプレイ	14.1型TFTカラー		13.3型TFTカラー		
表示解像度(表示色)	内蔵LCD	1,024×768ドット(1,677万色)*4		1,280×1,024ドット(1,677万色)	
ビデオサブシステム	ATI社 3D RAGE™ LT PRX(AGP 2X)ビデオRAM 4MB(SGRAM) 3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)*5				
ファイル装置	F D D	12.0GB*6			6.0GB*6
	H D D	最大24倍速*7			
サウンド機能	PCカード	Sound Blaster Pro互換(PCI接続)ステレオスピーカー、マイク内蔵			
	メモリー	PC Card Standard <JEIDA V4.2>準拠 Type x1 CardBus対応 2(1スロット使用済み)			
拡張スロット	メモリー				
インタフェース	シリアルx1,パラレルx1,CRTディスプレイx1,マウス/テンキーマウスx1,USBx2*8,赤外線x1*9(IrDA 1.1準拠)マイクx1,ラインインx1,ヘッドフォンx1				
ネットワーク	100BASE-TX/10BASE-T				
キーボード、マウス	109配列準拠キーボード 87キー、ホイールマウス添付*10				
ポインティングデバイス	ポインティングデバイス				
外形寸法W×D×H	312×262×37.3*11mm		312×262×35.9*12mm		
質量	約2.85kg*13		約19W(約69W/約2.1W)*15		約2.9kg*14
消費電力(最大サスペンド時)					
省エネ法に区分	S				
基づく表示	エネルギー消費効率*16	0.0014	0.0018	0.0020	0.0020
電源	リチウムイオンバッテリーまたはAC100V±10% 50/60Hz		ニッケル水素バッテリーまたはAC100V±10% 50/60Hz		
バッテリー*17	使用可能時間	最大約2.5時間		最大約2.0時間	最大約2.5時間
	充電時間(装置電源オフ時)	約2.5時間			
	充電時電圧変動率(バスバッド時)	約16時間			
サポートOS	Windows®2000 Professional or Windows NT® Workstation 4.0セレクタブルOS*18 / Windows®98 Second Edition / Windows®95				
プレインストール/バンドルソフト	Internet Explorer 5.0, NORTON Ghost 6.0*19				

\*1 OS動作中にCPU動作周波数、電圧を切り替えることはできません。 \*2 Windows®2000 ProfessionalまたはWindows NT®4.0をインストールして使用する場合、CD-ROMのDMA転送はできません。PIOモードでご使用ください。 \*3 最大容量にするためには標準のメモリーボードを取り外す必要があります。 \*4 デザイン/機能により実現。 \*5 Windows®2000 Professional / Windows NT®4.0では、1.2MBのFDIは使用できません。 \*6 Windows®98 Second Edition, Windows®95は全域をFAT32にてフォーマットしてします。Windows®2000 Professional/Windows NT®4.0はOSを選択後NTFS形式にて4GBをフォーマットします。 \*7 データ転送速度は、CDの最内周で10.3倍速、最外周で24倍速となります。 \*8 USBインターフェースは、Windows NT®4.0ではサポートしておけません。また、USB対応周辺機器に接続して、将来出荷されるすべての周辺機器の動作を保障するものではありません。 \*9 Windows NT®4.0では使用できません。 \*10 Windows NT®4.0では、ホイールは機能しません。 \*11 最厚部は42.3mmです(突起部含まず) \*12 最厚部は40.9mmです(突起部含まず) \*13 リチウムイオンバッテリー搭載時。CD-ROM搭載時は約3.05kg。 \*14 ニッケル水素バッテリー搭載時。CD-ROM搭載時は約3.10kg。 \*15 Windows NT®4.0では、サスペンド機能は使用できません。ただし、APM2.0を使用することで省電力時約8Wになります。 \*16 エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める種合理論値で除したものです。 \*17 バッテリーの充電可能時間は、充電時の使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。 \*18 使用可能なOSは初期セットアップ時に選択されたWindows®2000またはWindows NT®4.0のうち一方です。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンスをご購入ください。 \*19 CD-ROM媒体を添付しています。

**声で文字入力が可能。**  
ViaVoice™ Pro ミレニアムを用意。


IBM社の音声認識ソフトウェア「ViaVoice™ Pro ミレニアム」をオプションで用意。ワープロ、表計算、電子メールなどのアプリケーションの起動・操作が専用ヘッドセットのマイクに発声するだけで行えます。

128MB以上のメモリーを推奨します。Windows®2000 Professionalでは動作しません。



**新コンセプトUSBデバイス**  
LinkStick誕生!(オプション)

LinkStickは、紙面の文字やマークを指すと、登録された電子辞書などのデータと連動し、PC上に映像や音声を使った関連情報を表示できる新ツールです。PCとはUSBで接続。業務の現場やカタログなどの営業支援ツールとしての利用が可能。CCDカメラとして動画や静止画を取り込むこともできます。




・Intel Insideのロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標です。・K56flexは、Lucent Technologies社とRockwell International社の商標です。・Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。・Norton GhostはSymantec Corporationの米国における商標です。・Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。・Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。・SymantecはSymantec Corporationの登録商標です。・Windows NT/Workstation 4.0の正式名称は、Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0です。・Windows®2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows®2000 Professional Operating Systemです。・Windows®98の正式名称は、Microsoft® Windows®98 Operating Systemです。・Windows®95の正式名称は、Microsoft® Windows®95 Operating Systemです。・Windows®2000 Professional、Windows®98、Windows®95は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。本製品は長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。ハードウェアの無償保証(持ち込み修理サービス)は1年間です。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。

情報提供サービス

<http://www.hitachi.co.jp/pc/>

@nifty「HITACHI Forum」:GO FHITACHI



日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号:EC97J1108 登録日:平成9年10月28日

製品に関するお問い合わせ

HCAセンター ☎0120-2580-12 利用時間 9:00~17:00 [土・日・祝日を除く]

弊社のLinuxに関するサービスは、下記URL、または営業までお問い合わせください。

<http://www.hitachi.co.jp/soft/linux/>

**安全に関するご注意**

ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

**株式会社 日立製作所 情報コンピュータグループ**

P C 事業部 〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目7番10号(日立大森第二別館)

北海道支社(011)261-3131 北陸支社(076)433-8511 中国支社(082)223-4111  
東北支社(022)223-0121 四国支社(087)831-2111  
関東支社(03)3212-1111 中部支社(052)243-3111 九州支社(092)852-1111  
横浜支社(045)451-5000 関西支社(06)6616-1111



記載されている製品の内容・仕様は平成12年4月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なる場合があります。

CD-888Q 2000.5 Printed in Japan(H)

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved Copyright©2000.Hitachi.Ltd.

CPU Mobile Pentium® Mobile Intel® Celeron™プロセッサ	メインメモリー 標準64MB 最大256MB	HDD 6.0GB 12.0GB	ディスプレイ 14.1型 / 13.3型 TFT	通信機能 100BASE-TX
--	------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------

# ノート最高クラスのスペックを 味方にできる。 スピードビジネスを成功に導く FLORA 270SX。

スリムなボディにノート最高クラスのスペックを用意。CD-ROMドライブをはじめノートに求められる機能をコンパクトに凝縮。省スペースでハイパフォーマンスを実現したオールインワンノート「FLORA 270SX」です。

Intel® SpeedStep™テクノロジー対応 Mobile Pentium® プロセッサ650MHz搭載モデルによってスピードビジネスをサポート。

さらにWindows® 2000対応によって、電源管理機能をはじめとする新しい機能を豊富に提供。

デスクで、会議室で、取り引き先で、より高度な仕事を...

そんなあなたの強力なビジネス・パートナーとなります。



高速なフットワークを身に付けて、スピードビジネスを支える。

Intel® SpeedStep™テクノロジー対応 Mobile Pentium® プロセッサ 650MHz 搭載モデルを用意。

CPUは、Intel® SpeedStep™テクノロジー対応\*1 Mobile Pentium® プロセッサ650MHz / Mobile Pentium® プロセッサ500MHzをはじめ、Mobile Intel® Celeron™ プロセッサ500 / 450MHzをカスタムメイドで選べます。チップセットは Intel® 440BX AGPsetを搭載しCPUの高性能をサポート。メインメモリーは標準の64Mバイトから最大256Mバイトまで搭載可能。ハードディスク容量も12.0 / 6.0 Gバイトとビジネスの高度なニーズにおこたえします。

\*1 バッテリー駆動がAC電源接続によって自動的に動作周波数と動作電圧を切り替え、電源環境に適したパフォーマンスを提供します。また、Windows®98 / Windows®95環境の場合は、バッテリー駆動時でも最高性能モードに切り替えることが可能です。

2つのディスプレイで作業効率がUPする。

マルチディスプレイ機能を搭載しています。

本体に外部ディスプレイ(オプション)を接続すれば、両方の画面に別々の内容を表示可能。外付けディスプレイにプレゼンテーション画面を表示し、手元のディスプレイでメモをとるなど使い勝手が飛躍的に向上します。また、大画面14.1型TFTカラー液晶ディスプレイを搭載。ビデオサブシステムには、AGP接続のATI社3D RAGE™ LT PROを採用。4Mバイトの高速SGRAMにより、3次元グラフィックス表示にも威力を発揮します。



Windows®98環境での機能です。Windows®2000 Professional / Windows NT®4.0 / Windows®95では、同一画面表示のみ可能です。

周辺機器との接続を、電源を切らずに行える。

新世代インターフェースUSBをサポートしています。

USB( Universal Serial Bus )ポートを2ポート装備。PCの電源を切らずに周辺機器を接続でき、面倒な設定やシステムの再起動が不要になります。

新しい環境で、新しい機能が豊富に利用できる。

Windows®2000 Professionalを選択できるセレクトブルOSモデルを用意しています。

初期セットアップ時にWindows®2000 ProfessionalまたはWindows NT®4.0を選択\*2できます。Windows®2000 ProfessionalではPCカードのホットプラグ、USBといったハードウェアの追加・管理が容易になるプラグアンドプレイを実現。さらにハードウェア、OS、BIOSが三位一体となって電源管理するバッテリー管理機能や、システム状態・メインメモリーの内容をハードディスクドライブに待避させて電源を遮断するハイバネーションモードなど多彩な機能を利用できます。

\*2 使用可能なOSは初期セットアップ時に選択されたOSとなります。選択しなかったOSを使用する場合は別途OSのライセンスをご購入ください。

ハードディスクの複製データを短時間で作成できる。

クローニングツールをサポートしています。

Symantec社のクローニングツール「NORTON Ghost Version6.0」\*3をサポート。ハードディスクの高速バックアップ機能などが利用でき、PCの新規導入、アップデート、保守に要する時間とコストを大幅に削減できます。

\*3 CD ROM 媒体を添付しています。

性能は向上しても、スペースはなるべく抑えたい。

オールインワンで薄型・軽量を実現しています。

CD-ROMドライブ、FDD、バッテリー同時搭載のオールインワンタイプながらも、薄さが35.9mm(最薄部)とコンパクト。しかも軽さは約2.85kg。場所をとらず、高性能を発揮する...。持ち運びにも便利です。



急ぎのFAXも、スムーズに送受信できる。

カスタムメイドでモデムを追加してLANと同時使用できます。

LANインターフェース 100BASE-TX / 10BASE-T を標準で内蔵。オフィス的高速ネットワークに直接つながることができます。また、赤外線インターフェースによってデスクトップPCとのデータ転送がワイヤレスで可能です。さらに、LANとモデム(V.90対応、K56flex)の同時内蔵も可能。これによって、LAN使用中でもFAX送受信ができるようになります。ビジネスのさらなる効率化につながります。



モデムインターフェース LANインターフェース

抗菌処理を施しています。

FLORA 270SXのボディには抗菌処理\*4を施した高剛性ガラスファイバーを使用しているため丈夫で衛生的です。



\*4 抗菌処理ボディについて—— 試験依頼先: 社団法人京都微生物研究所 試験成績書発行年月日: 平成10年8月19日 試験成績書発行番号: No.U08081~U08085 試験方法: 抗菌力評価試験(フィルム密着法) 抗菌の方法: 抗菌剤の部品材料への練り込み 抗菌処理部品名: 筐体

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ユーザーのリクエストに敏感な、頼れるビジネス・パートナー。

# FLORA 270SX

主なカスタムメイド対応

メインメモリー	64MB	128MB	256MB
アプリケーション	なし	Microsoft-Office 2000 Personal	一太郎10・花子10 パック Microsoft-Office2000 Personal + ATOK13
その他	LAN、モデム 同時内蔵	ホイールマウス なし	CD-ROM ドライブなし

