

日立パーソナルワークステーション

FLORA-ex シリーズ 構成ガイド ハードウェア編

〔2002年3月8日現在〕

お知らせ

FLORA シリーズ構成ガイドは、下記の通り分冊して提供させていただいております。
必要に応じてご活用ください。

【分冊構成】

H/S 分類	システム装置分類	資料番号
ハードウェア編	FLORA-ex シリーズ	SP-476
	FLORA 400 シリーズ	SP-330-80
	FLORA 300 シリーズ	SP-331-90
	FLORA 200 シリーズ	SP-332-80
ソフトウェア編	FLORA 400 シリーズ	SP-333-20
	FLORA 300 シリーズ	
	FLORA 200 シリーズ	
	HA8000 シリーズ	
	FLORA S シリーズ	

断り書き

本資料では、以降

Microsoft® Windows® XP 64-Bit Edition Operating System を Windows XP 64-Bit に、

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System を Windows XP に、

Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System を Windows 2000 に、

Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 を

Windows NT Workstation 4.0、または Windows NT 4.0 に、

Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System を

Windows 98 Second Edition、または Windows 98SE に、

Microsoft® Windows® 98 Operating System を Windows 98 に、

Microsoft® Windows® 95 Operating System を Windows 95 に、

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System を Windows Me に、

それぞれ略称致します。

記載の単位は、K: 1,024, k: 10^3 , M: 10^6 , G: 10^9 での換算になります。

メモリー容量につきましては、M: $1,024^2$, G: $1,024^3$ での換算となります。

他社所有商標に関する表示

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

他社製品の利用について

FLORA シリーズで利用できるソフトウェアとハードウェアに関する最新情報を、ホームページに掲載しています。

<http://www.hitachi.co.jp/HAND/> ホームページが表示されます

FLORA シリーズの機種ごとの周辺機器の接続確認リストは、次のホームページに掲載していません。

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/tech/ryutu.htm> ホームページが表示されます

以上の情報は、各製品の販売元からいただいた情報をまとめたものです。
日立では掲載製品の接続や動作を保証いたしません。構成を検討する際の参考にご利用ください。

導入および実務の適用に関するご相談は、下記の電話コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。


HCA センタ <フリーダイヤル>
<利用時間>

0120-2580-12
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00
(土・日・祝日を除く)

1. システム装置	2
1.1 FLORA-ex 480(PC7WA1-xxxxxxxxx モデル)	2
2. 周辺装置 構成図	6
2.1 ディスプレイ接続構成	6
2.2 プリンター接続構成	10
2.3 SCSI デバイス接続構成	35
2.4 LAN 機器接続構成	37
3. 消耗品一覧	38
4. 有償部品一覧	41
5. 有償サービス	42
5.1 PC 導入・移設サービス	42
5.2 プレインストールサービス (クライアント PC)	49
索引	50

1. システム装置

1.1 FLORA-ex 480(PC7WA1-xxxxxxxモデル)



CTO ベースモデル

CPU	OS	希望小売価格	形名
Intel®Itanium™プロセッサ (800MHz) × 2	Windows XP 64-Bit Edition 標準	2,887,000 円 (税別)	PC7WA1-SWJLP6B00

カスタマイズメニュー

項目	内 容	形 名 変 更 部								希望小売 価格		
		~										
メモリ	1GB 2GB (SDRAM ECC Registered 256MB × 8)	PC7WA1-					U				+258,000	
	1GB 4GB (SDRAM ECC Registered 512MB × 8)						W				+774,000	
	1GB 6GB (SDRAM ECC Registered 512MB × 8 + 256MB × 8)							X				+1,290,000
	1GB 8GB (SDRAM ECC Registered 512MB × 16)							Y				+1,806,000
HDDユニット	36GB 72GB (36GB × 2,Ultra160 SCSI,3.5 型 1 × 2 占有)	PC7WA1-						U				+113,000
	36GB 108GB (36GB × 3,Ultra160 SCSI,3.5 型 1 × 3 占有)							W				+227,000
	36GB 144GB (36GB × 4,Ultra160 SCSI,3.5 型 1 × 4 占有)								X			

概略仕様

システム装置		FLORA-ex 480	
	形名	Windows XP モデル PC7WA1-SWJLP6B00	
1	CPU(周波数)	Intel®Itanium™プロセッサ 800MHz	
2	CPU数	2	
3	キャッシュメモリ(1次/2次/3次)	1次:16KB/2次:96KB/3次:2MB	
4	システムバスクロック	133MHz	
5	チップセット	Intel® 460GX チップセット	
6	メモリ	標準	1GB(PC100,ECC対応,Registered,128MB × 8)
		最大 *1	8GB(PC100,ECC対応,Registered,512MB × 16)
7	表示	表示解像度 (表示色)	640 × 480(1677万色), 800 × 600(1677万色), 1024 × 768(1677万色),1280 × 1024(1677万色), 1600 × 1200(1677万色)
		ビデオシステム	3Dlabs社製 Wildcat™ II 5110
		ビデオ RAM	64MB(フレームバッファ) + 64MB(テクスチャ) + 16MB(アイオールバッファ)(SDRAM)
8	SCSI	ホスト コントローラ	Adaptec 29160 (66MHz/64bit PCIホスト) AIC-7892B, AIC-3860Q
		内部 SCSI コネクタ	Ultra160 SCSI 用 68pin × 1, Ultra Wide SCSI 用 68pin × 1,Ultra SCSI 用 50pin × 1
9	ファイル装置	スーパーディスク	2倍速 (720KB/1.44MB/120MB) × 1
		HDD *2	36GB(10,000rpm Ultra160 SCSI)
		CD-ROM	最大 48倍速 (E-IDE) *3
10	サウンド機能	CS4281/CS4297A(on board)	
11	拡張スロット	AGP *4	AGP Pro × 1(グラフィックボードで使用済み)
		PCI (縦 × 横) *5	PCI(66MHz/64bit) × 5 (107 × 312mm 以下、SCSI ホストで1スロット使用済み), PCI(33MHz/64bit) × 2 (107 × 312mm 以下、グラフィックボードで1スロット使用済み)
		メモリ	16(8スロット使用済み)
12	拡張ストレージベイ *6	5.25 型	3(CD-ROM で1ベイ使用済み)
		3.5 型	5(スーパーディスクと HDD で2ベイ使用済み)
13	インターフェイス	シリアル × 1 USB × 4(フロント × 2, リア × 2) *7 キーボード × 1 マウス × 1 アタック RGB ディスプレイ × 1 マイクイン × 1 ラインイン × 2(フロント × 1, リア × 1) ラインアウト × 2(フロント × 1, リア × 1)	
14	ネットワーク	LAN(100BASE-TX/10BASE-T 自動認識)	
15	キーボード・マウス	109 配列準拠キーボード・3ボタンマウス	
16	外形寸法 W × D × H	255 × 625 × 455mm(突起部含まず)	
17	質量	約 35kg	
18	消費電力 標準 *8	約 380W(最大 700W *9)	
19	省エネ法に基づく表示	区分	F
		エネルギー消費効率 *10 *11	0.032
20	VCCI	クラス A	
21	電源	AC100V ± 10%/50/60Hz(平行2極アース付き)	
22	OS	Microsoft® Windows® XP 64-Bit Edition	

- * 1 : メモリ増設の構成例を以下に示します。本体導入後にメモリボードを増設する場合、メモリ容量の組合せによっては導入済みのメモリボードを取外して、新しいメモリボードを増設する必要がある場合があります。


メモリスロット				Total Size	CTOメモ-
メモリボード 1		メモリボード 2			
Slot1-4	Slot5-8	Slot9-12	Slot13-16		
128MB × 4	NONE	128MB × 4	NONE	1024MB(1GB)	メモ-
128MB × 4	128MB × 4	128MB × 4	128MB × 4	2048MB(2GB)	
256MB × 4	NONE	256MB × 4	NONE		メモ-
256MB × 4	128MB × 4	256MB × 4	128MB × 4	3072MB(3GB)	
256MB × 4	256MB × 4	256MB × 4	256MB × 4	4096MB(4GB)	
512MB × 4	NONE	512MB × 4	NONE		メモ-
512MB × 4	128MB × 4	512MB × 4	128MB × 4	5120MB(5GB)	
512MB × 4	256MB × 4	512MB × 4	256MB × 4	6144MB(6GB)	メモ-
512MB × 4	512MB × 4	512MB × 4	512MB × 4	8192MB(8GB)	メモ-

- * 2 : HDD は製品出荷時、NTFS 形式で約 20GB までフォーマットしてあります。残りの領域は空き領域となっておりますので、Windows の "ディスクの管理" を使用して別途任意のサイズでドライブを作成し使用することが可能です。
- * 3 : CD-ROM の読み出し速度は、CD-ROM の最内周で 20 倍速、最外周で 48 倍速となります。
- * 4 : A.G.P. Pro 仕様です。
- * 5 : PCIバスは PCI2.2 準拠で 66MHz/64bitバスが 3.3Vシステム用仕様、33MHz/64bitバスが 5Vシステム用仕様となります。
- * 6 : 標準構成時の値です。HDD × 1、CD-ROM × 1 の時の値です。
- * 7 : 全ての USB 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- * 8 : 消費電力は、CRT 接続時の値です。
- * 9 : 拡張スロットなどをすべて使用した最大構成時の値です。
- * 10 : 入力消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- * 11 : 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。

周辺装置

< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可

ディスプレイ



2. 周辺装置
(1) ディスプレイ接続構成
P.6 参照

キーボード




キーボード (標準添付品)
◆ 109キー配列 オプション形名なし

マウス



マウス (標準添付品)
◆ 3ボタン オプション形名なし

メモリスロット 16
8スロット使用済



メモリモジュール 1GB
◆ ECC付, SDRAM DIMM(PC100), 1GB(128MB × 8)
PC-MH401GC [258,000 円 (税別)]

メモリモジュール 2GB
◆ ECC付, SDRAM DIMM(PC100), 2GB(256MB × 8)
PC-MH402GC [516,000 円 (税別)]

メモリモジュール 4GB
◆ ECC付, SDRAM DIMM(PC100), 4GB(512MB × 8)
PC-MH404GC [1,032,000 円 (税別)]

Ultra 160
SCSI

ドライブベイ: 8

5.25型 × 3
1ベイを CD-ROM で使用済み
3.5型 × 5
2ベイをスーパータイプディスク/HDD で使用済み

増設ファイルユニット (HDD)
◆ 内蔵型, 36.4GB HDD (10K 回転)
PC-UH6361LX2 [113,000 円 (税別)]

注: オプションドライブは、5.25型ベイ
にのみ取り付け可能です。

SCSI-2

SCSI ケーブル
◆ 内蔵 SCSI ケーブル
PC-LC410Q [4,500円 (税別)]


増設ファイルユニット (MO)
◆ 内蔵型 MO, 640MB
PC-UM5641 [49,000 円 (税別)]
注: 5.25型ベイ 2 に搭載してください。

ドライブ取付金具
PC-AU179Q [1,400円 (税別)]

増設ファイルユニット (DAT)
◆ 内蔵型 DAT, 12GB
PC-UD5240A [140,000 円 (税別)]
注: 5.25型ベイ 3 に搭載してください。

2. 周辺装置 構成図

2.1 ディスプレイ接続構成



15 型 CRT

- ◆ カラーマルチスキャン 640 × 480 ドット ~ 1280 × 1024 ドット (60Hz)、省電力対応

PC-DC5201 [19,600 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

17 型 CRT

- ◆ カラーマルチスキャン 640 × 480 ドット ~ 1280 × 1024 ドット (60Hz)、省電力対応

PC-DC7103 [35,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

22 型 CRT

- ◆ ダイヤモンドトロン 640 × 480 ドット ~ 2,040 × 1,536 ドット、省電力対応

PC-DC3622 [148,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

15 型アナログ液晶ディスプレイ

◆ スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ

640 × 480/800 × 600/1024 × 768 ドット、省電力対応、USB ハブ機能内蔵、VESA マウント対応、スピーカー内蔵、デジタル・アナログ I/F、(640 × 480 ドット、800 × 600 ドットは 1024 × 768 ドットに拡大表示)

PC-DT3155 [72,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	*1

* 1 : アナログ接続のみ表示可能です。

18.1 型アナログ液晶ディスプレイ

◆ スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ


640 × 480/800 × 600/1024 × 768 ドット、省電力対応、USB ハブ機能内蔵

PC-DT3184 [220,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

◆ 液晶ディスプレイ用アーム

仕様	添付品	形名	標準価格
液晶ディスプレイの位置を、前後左右に移動可能 1 台の液晶ディスプレイにつき、1 台のアームが必要	-	PC-AU3401	33,600 円



15 型デジタル液晶ディスプレイ

- ◆ スーパーピュアカラーデジタル液晶ディスプレイ
640 × 480/800 × 600/1024 × 768 ドット、省電力対応
PC-DT5151 [74,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

- ◆ 液晶ディスプレイ用アーム

仕様	添付品	形名	標準価格
液晶ディスプレイの位置を、前後左右に移動可能 1 台の液晶ディスプレイにつき、1 台のアームが必要	-	PC-AU3400	33,600 円

- ◆ スーパーピュアカラーデジタル液晶ディスプレイ
640 × 480/800 × 600/1024 × 768 ドット、省電力対応、変換コネクター (PC-ATDV-DF) 付き
PC-DT5151S [74,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

- ◆ 液晶ディスプレイ用アーム

仕様	添付品	形名	標準価格
液晶ディスプレイの位置を、前後左右に移動可能 1 台の液晶ディスプレイにつき、1 台のアームが必要	-	PC-AU3400	33,600 円

- ◆ TFT カラーデジタル液晶ディスプレイ
640 × 480/800 × 600/1024 × 768 ドット、省電力対応、
VESA マウント対応
PC-DT5155 [64,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

17 型デジタル液晶ディスプレイ

◆ スーパービューカラーデジタル液晶ディスプレイ

640 × 480/800 × 600/1024 × 768/1280 × 1024 ドット、省電力対応、
USB ハブ機能内蔵、VESA マウント対応、スピーカー内蔵

PC-DT5170 [104,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	


◆ スーパービューカラーデジタル液晶ディスプレイ

640 × 480/800 × 600/1024 × 768/1280 × 1024 ドット、省電力対応、
USB ハブ機能内蔵、VESA マウント対応、スピーカー内蔵、変換コネクタ (PC-ATDV-DF) 付き

PC-DT5170S [104,000 円 (税別)]

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
-	

2.2 プリンター接続構成



< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可

品名	形名	OS 環境	対応環境
		WinXP 64Bit	480 WA1
プリンター	PC-PD2080	×	×
	PC-PD2130	×	×
	PC-PD2161	×	×
	PC-PD3161	×	×
	PC-PD4080S	×	×
	PC-PD4081	×	×
ラインプリンター	PC-PN5200	×	×
	PC-PN5400	×	×
	PC-PN5600	×	×
	PC-PN5600P	×	×
モノクロページプリンター	PC-PL2170	×	×
	PC-PL2450	×	×
	PC-PL2560	×	×
	PC-PL2700	×	×
連続紙ページプリンター	PC-PL2810	×	×
連続紙ページプリンター	PC-PL9120	×	×
カラーページプリンター	PC-PK2000	×	×
	PC-PK2000N	×	×
	PC-PK2500N	×	×
	PC-PK3000	×	×
	PC-PK3000N	×	×
	PC-PK3500N	×	×
	PC-PK4105	×	×
	PC-PK4105N	×	×
プリンターセット	PC-PK4700N	×	×
	PC-PK4800	×	×
	PC-PD2080F	*1	*1
	PC-PD2080SB1	*1	*1
	PC-PD2080SB2	*1	*1
	PC-PD2130F	*1	*1
	PC-PD2130SB1	*1	*1
	PC-PD2130SB2	*1	*1
	PC-PD2161F	*1	*1
	PC-PD2161FB	*1	*1
	PC-PD2161SB1	*1	*1
	PC-PD2161SB2	*1	*1
	PC-PD3161F	*1	*1
	PC-PD3161FB	*1	*1
	PC-PD3161SB1	*1	*1
	PC-PD3161SB2	*1	*1
	PC-PD4080SF	*1	*1
	PC-PD4080SSS1	*1	*1
	PC-PD4080SSS2	*1	*1
	PC-PD4080SSS3	*1	*1
	PC-PD4081F	*1	*1
	PC-PD4081SB1	*1	*1
	PC-PD4081SB2	*1	*1
	PC-PD4130F	*1	*1
PC-PD4130SB1	*1	*1	
PC-PD4130SB2	*1	*1	

2.2 プリンター接続構成

品名	形名	OS 環境	対応環境
		WinXP 64Bit	480 WA1
ライン°プリンターセット	PC-PN5200SB1	*1	*1
	PC-PN5200SB2	*1	*1
	PC-PN5400SB1	*1	*1
	PC-PN5400SB2	*1	*1
	PC-PN5600SB1	*1	*1
	PC-PN5600SB2	*1	*1
	PC-PN5600PSB1	*1	*1
モノクロ°-ジ°プリンターセット	PC-PL2170F	*1	*1
	PC-PL2170SB	*1	*1
	PC-PL2450SM	*1	*1
	PC-PL2560SM	*1	*1
	PC-PL2560SW	*1	*1
	PC-PL2700SM	*1	*1
	PC-PL2700SW	*1	*1
	PC-PL2810PSA	*1	*1
PC-PL2810PSB	*1	*1	
連続紙°-ジ°プリンターセット	PC-PL9120SH1	*1	*1
	PC-PL9120SH2	*1	*1
	PC-PL9120SB1	*1	*1
	PC-PL9120SB2	*1	*1
カラー°-ジ°プリンターセット	PC-PK4800SH1	*1	*1
	PC-PK4800SH2	*1	*1
	PC-PK4800SFH1	*1	*1
	PC-PK4105CAM1	*1	*1
	PC-PK4105CAM2	*1	*1
	PC-PK4105CAM3	*1	*1
	PC-PK4105CAM4	*1	*1
ステップ°ルスタッカ	PC-PH27001	*1	*1
7°ピンゾータ	PC-PH27002	*1	*1
ステップ°ルフィニッシャ	PC-PH28001	*1	*1
ステップ°ルフィニッシャセット	PC-PL2800F	*1	*1
メールボ°ックス / ソーター	PC-PH48001	*1	*1
メールボ°ックス / フィニッシャ	PC-PH48002	*1	*1
オートシートフィーダ°	PC-AS1061	*1	*1
	PC-AS2161	*1	*1
	PC-AS3130	*1	*1
	PC-AS3160	*1	*1
	PC-AS40801S	*1	*1
	PC-AS40802S	*1	*1
	PC-AS4081	*1	*1
	PC-AS4130	*1	*1
A°-B°-フィーダ°	PC-PF2170	*1	*1
	PC-PF2450	*1	*1
	PC-PF25501	*1	*1
	PC-PF25502	*1	*1
	PC-PF28101	*1	*1
	PC-PF28103	*1	*1
	PC-PF28105	*1	*1
	PC-PF4100	*1	*1
	PC-PF4110	*1	*1
	PC-PF4120	*1	*1
PC-PF48001	*1	*1	
拡張A°-B°-フィーダ°セット	PC-PF47001	*1	*1
拡張2°段給紙ユニット	PC-PF47002	*1	*1
大容量給紙装置	PC-PF47003	*1	*1
A°-B°-デッキ	PC-PF27002	*1	*1
A°-B°-デッキセット	PC-PF4300	*1	*1
お°ションコントローラ	PC-PB2700	*1	*1
内蔵増設ハード°ディスク	PC-PA2700	*1	*1
	PC-PA2560	*1	*1
	PC-PA42101	*1	*1
	PC-PA47001	*1	*1
PostScript ソフトウェアキット	PC-PA28102	*1	*1
	PC-PA28103	*1	*1
	PC-PA48002	*1	*1

品名	形名	OS 環境	対応環境
		WinXP 64Bit	480 WA1
防振テーブル	PC-AD10100	*1	*1
トラクターユニット	PC-PG4080S	*1	*1
	PC-PG4081	*1	*1
	PC-PG4130	*1	*1
ヘッドイスル	PC-AD2600	*1	*1
	PC-AD27002	*1	*1
	PC-AD4110	*1	*1
LAN アダプタ	PC-AD4700	*1	*1
	PC-PB20002A	*1	*1
	PC-PB20011A	*1	*1
	PC-PB20101	*1	*1
	PC-PB20111	*1	*1
	PC-PB2170	*1	*1
	PC-PB40002	*1	*1
	PC-PB20301	*1	*1
KEIS フォントカード	PC-PB20301S1	*1	*1
	PC-PB20702	*1	*1
両面ユニット	PC-PB20701A	*1	*1
	PC-PW2550	*1	*1
	PC-PW2800	*1	*1
	PC-PW4300	*1	*1
	PC-PW4110	*1	*1
	PC-PW4120	*1	*1
拡張メモリー	PC-PW4700	*1	*1
	PC-PM27001	*1	*1
	PC-PM27002	*1	*1
	PC-PM2810	*1	*1
	PC-PM41101	*1	*1
	PC-PM42101	*1	*1
	PC-PM47001	*1	*1
	PC-PM47002	*1	*1
プリンセット	PC-PM48001	*1	*1
	PC-PM48002	*1	*1
	PC-PG48001	*1	*1
地震対策キット	PC-PG48002	*1	*1
パースタッカー	PC-PG48003	*1	*1
用紙カッター	PC-PG48005	*1	*1
	PC-PH91201	*1	*1
	PC-PH91202	*1	*1

[OS 環境による利用可否] 利用可能な場合、オプション増設などにより可能になる場合も含む
共通

「×」: 非サポート

「-」: 対象外

「 」: サポート

* 1 : セット型名、オプションの OS、PC 対応はプリンター本体に準じます。

共通部品

◆ プリンターケーブル 1

- 1.8m PC-LP1101 [4,000 円]
- 2.5m HT-4996-66E [20,000 円]
- 5.0m HT-4996-66H [28,000 円]

◆ プリンターケーブル 2

- 2m HT-4996-88E [20,000 円]
- 5.0m HT-4996-88H [28,000 円]

◆ LAN アダプター 1

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD2080/PD2130/PD2161/PD3161/PD4080S/PD4081/PD4130, PC-PN5200/PN5400/PN5600/PN5600P, PC-PL9120 用 LAN アダプター TCP/IP,NetWare,10BASE-T/100BASE-TX	-	PC-PB20101	88,000 円
PC-PD2080/PD2130/PD2161/PD3161/PD4080S/PD4081/PD4130, PC-PN5200/PN5400/PN5600/PN5600P 用 LAN アダプター, TCP/IP,NetWare,C/S560 ホット,10BASE-T/100BASE-TX	-	PC-PB20111	268,000 円
PC-PD2080/PD2130/PD2161/PD3161/PD4080S/PD4081/PD4130 用 LAN アダプター TCP/IP(FTP,Ipr,TELNET,HTTP,SNMP など),NetBEUI, 10BASE-T/100BASE-TX × 1,ハズレ (アンフェノール 36P) × 1	-	PC-PB20301	53,000 円
PC-PN5200/PN5400/PN5600/PN5600P PC-PL9120 用 LAN アダプター プリンターケーブル [PC-LP20301] セットモデル, TCP/IP(FTP,Ipr,TELNET,HTTP,SNMP など),NetBEUI, 10BASE-T/100BASE-TX × 1,ハズレ (アンフェノール 36P) × 1	-	PC-PB20301S1	58,000 円

◆ LAN アダプター 3

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2450/PL2560/PL2700 用 LAN ホット, TCP/IP,NetWare,10BASE-T/100BASE-TX *1	-	PC-PB20002A	48,000 円
PC-PL2450/PL2560/PL2700 用 LAN ホット, TCP/IP,NetWare,C/S560 ホット,10BASE-T/100BASE-TX *1	-	PC-PB20011A	248,000 円

* 1: 他の LAN アダプター及び、内蔵増設ハードディスクも含め 1 台のみ増設可能

◆ LAN アダプター 4


仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4105/PK2000/PK3000, PC-PL9120 用ネットワーク用オプション, IPX/SPX(NetWare),TCP/IP,Windows95/98,100BASE-TX/10BASE-T	-	PC-PB40002	58,000 円

◆ LAN アダプター 5


仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2170 用 LAN ホット, TCP/IP,NetWare,10BASE-T/100BASE-TX	-	PC-PB2170	25,000 円

シリアルプリンター


◆ シリアルプリンター [IMPACTSTAR-SH080]

仕様	添付品	形名	標準価格	
 ワイドドットインパクト, 180dpi, 75CPS, ESC/P モード	-	PC-PD2080	99,800 円	プリンターケーブル1
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD2080F	103,800 円	オートシートフィーダー
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプタ [PC-PB20101]	PC-PD2080SB1	191,800 円	LAN アダプター1
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプタ [PC-PB20111]	PC-PD2080SB2	371,800 円	防振テーブル


◆ オートシートフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PD2080 用自動給紙機構	-	PC-AS1061	64,000 円


◆ 防振テーブル

仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000 円


◆ シリアルプリンター [IMPACTSTAR-SH130]

仕様	添付品	形名	標準価格	
 ワイドドットマトリクス, 180dpi, 125cps, ESC/P モード, 前後トランク装備	-	PC-PD2130	328,000 円	プリンターケーブル1
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD2130F	332,000 円	オートシートフィーダー
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプタ [PC-PB20101]	PC-PD2130SB1	420,000 円	LAN アダプター1
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプタ [PC-PB20111]	PC-PD2130SB2	600,000 円	防振テーブル


◆ オートシートフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PD2130 用自動給紙機構	-	PC-AS3130	70,000 円

◆ 防振テーブル

仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000 円

◆ シリアルプリンター [IMPACTSTAR-SH160]

仕様	添付品	形名	標準価格
 ワイヤドットマトリクス, 180dpi, 160CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD2161	488,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD2161F	652,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 防振テーブル [PC-AD10100]	PC-PD2161FB	492,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PD2161SB1	580,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PD2161SB2	760,000 円


プリンターケーブル1

オートシートフィーダー


LANアダプタ1

防振テーブル

◆ オートシートフィーダー


仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PD2161 用自動給紙機構	-	PC-AS2161	80,000 円

◆ 防振テーブル


仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000 円

水平インサータプリンター


◆ 水平インサータプリンター [IMPACTSTAR-SS160]

仕様	添付品	形名	標準価格	
 ワイヤドットマトリクス, 180dpi, 160CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD3161	648,000円	プリンターケーブル1
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD3161F	652,000円	オートシートフィーダー
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 防振テーブル [PC-AD10100]	PC-PD3161FB	668,000円	LANアダプター1
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプター [PC-PB20101]	PC-PD3161SB1	740,000円	防振テーブル
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプター [PC-PB20111]	PC-PD3161SB2	920,000円	

◆ オートシートフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PD3161 用自動給紙機構	-	PC-AS3160	80,000円

◆ 防振テーブル

仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000円

◆ 水平インサータプリンター [IMPACTSTAR-SE080S]

仕様	添付品	形名	標準価格	
ワイヤドットインパクト, 180dpi, 75CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD4080S	148,000円	プリンターケーブル1
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD4080SF	152,000円	イーजीセットフィーダー
	プリンターケーブル [PC-LP1101] イーजीセットフィーダー [PC-AS40801S]	PC-PD4080SSS1	194,000円	オートシートフィーダー
	プリンターケーブル [PC-LP1101] オートシートフィーダー [PC-AS40802S]	PC-PD4080SSS2	192,000円	LANアダプター1
	プリンターケーブル [PC-LP1101] イーजीセットフィーダー [PC-AS40801S] オートシートフィーダー [PC-AS40802S]	PC-PD4080SSS3	234,000円	防振テーブル
				トラクターユニット


◆ イージーセットフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4080S 用斜行補正機構	-	PC-AS40801S	40,000円

◆ オートシートフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4080S 用自動給紙機構	-	PC-AS40802S	42,000 円


◆ 防振テーブル

仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000 円

◆ トラクターユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4080S 用増設トラクターユニット	-	PC-PG4080S	14,000 円


◆ 水平インサータープリンター [IMPACTSTAR-SE081]

仕様	添付品	形名	標準価格	
 ワイドインパクト, 180dpi, 80CPS, ESC/P モード	-	PC-PD4081	238,000 円	プリンターケーブル1
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD4081F	242,000 円	オートシートフィーダー
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20101]	PC-PD4081SB1	330,000 円	LAN アダプター1
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20111]	PC-PD4081SB2	510,000 円	防振テーブル
				トラクターユニット

◆ オートシートフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4081 用自動給紙機構	-	PC-AS4081	54,000 円

◆ 防振テーブル

仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000 円

◆ トラクターユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4081 用増設トラクターユニット (後方のみ)	-	PC-PG4081	15,000 円

◆ 水平インサータプリンター [IMPACTSTAR-SE130]

仕様	添付品	形名	標準価格
ワイヤドットインパクト, 180dpi, 130CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD4130	438,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD4130F	442,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PD4130SB1	530,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PD4130SB2	710,000 円

プリンターケーブル1

オートシートフィーダー

LANアダプター1


防振テーブル

トラクターユニット

◆ オートシートフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4130 用自動給紙機構	-	PC-AS4130	68,000 円

◆ 防振テーブル


仕様	添付品	形名	標準価格
 振動吸収板	-	PC-AD10100	16,000 円

◆ トラクターユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PD4130 用 増設トラクターユニット	-	PC-PG4130	15,000 円


ラインプリンター

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L28]

仕様	添付品	形名	標準価格
 インパクトマトリクス, 280LPM, ESC/Pモード	-	PC-PN5200	1,480,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5200SB1	1,568,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5200SB2	1,748,000 円


LANアダプター-1

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L50]

仕様	添付品	形名	標準価格
 インパクトマトリクス, 500LPM, ESC/Pモード	-	PC-PN5400	2,380,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5400SB1	2,368,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5400SB2	2,548,000 円


LANアダプター-1

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L80]

仕様	添付品	形名	標準価格
 インパクトマトリクス, 800LPM, ESC/Pモード	-	PC-PN5600	3,980,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5600SB1	4,068,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5600SB2	4,248,000 円

LANアダプター-1

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L80P]

仕様	添付品	形名	標準価格
 インパクトマトリクス, 800LPM, ESC/Pモード, パワースタック(排紙 折り畳み機構)モデル	-	PC-PN5600P	4,380,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5600PSB1	4,468,000 円
	LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5600PSB2	4,648,000 円

LANアダプター-1

モノクロページプリンター

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M416]

仕様	添付品	形名	標準価格
A4 サイズ ,16 枚 / 分 (A4 縦) , 300/600dpi (300/600/2400dpi 相当) , PostScript3 互換	-	PC-PL2170	79,800 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PL2170F	83,800 円
	LAN ホスト [PC-PB2170]	PC-PL2170SB	104,800 円

LAN アダプター-5

ペーパーフィーダー

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2170 用増設給紙機構 ,250 枚の給紙が可能 , 250 枚エッジカット添付	-	PC-PF2170	25,000 円

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M320L]

仕様	添付品	形名	標準価格
A3 サイズ ,20 枚 / 分 (A4 横) , 300/600dpi (2400dpi 相当) , LIPS	-	PC-PL2450	148,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリー [PC-PM27001]	PC-PL2450SM	182,000 円

ペーパーフィーダー

メモリー

その他

LAN アダプター-3

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2450 用ダブルカット用増設給紙機構 , 250 枚 / カットの給紙が可能 ,3 段増設可能	-	PC-PF2450	40,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
拡張メモリー (32MB) *1	-	PC-PM27001	30,000 円
拡張メモリー (64MB) *1	-	PC-PM27002	45,000 円

* 1 : 他の拡張メモリーも含め、最大 1 個まで増設可能

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2450/PL2560 用内蔵増設ハードディスク *1	-	PC-PA2560	68,000 円
PC-PL2450/PL2560 用 KEIS フォントカード , PC-PB20011A とセットで使用	-	PC-PB20702	65,000 円

* 1: 他の内蔵増設ハードディスク及び、LAN アダプタも含め 1 台のみ増設可能。

PC-PL2450 に接続する場合は、拡張メモリ (PC-PM27001/PM27002) の増設が必要です。

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M322]

仕様	添付品	形名	標準価格
A3 サイズ ,22 枚 / 分 (A4 横) , 300/600/1200dpi (1200/2400dpi 相当) , 11 枚 / 分 (A4 横) 時 1200dpi , LIPS	-	PC-PL2560	178,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリ [PC-PM27001] 両面ユニット [PC-PW2550]	PC-PL2560SW	262,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリ [PC-PM27001]	PC-PL2560SM	212,000 円

プリンターケーブル1

ペーパーフィーダー

両面ユニット

メモリ

LAN アダプター 3

その他


◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2560 用ダブルカセット用増設給紙機構 , 250 枚 / カセットの給紙が可能 ,250 枚二カセット添付 , 2 段まで増設可能 *1	-	PC-PF25501	50,000 円
PC-PL2560 用ダブルカセット用増設給紙機構 , 500 枚 / カセットの給紙が可能 ,500 枚二カセット添付 , 1 段のみ増設可能 *2	-	PC-PF25502	65,000 円

* 1: 2 段増設時には、PC-PF25502 は接続できません。

* 2: PC-PF25501 との組み合わせで 750 枚分の増設が可能です。

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PL2560 用両面印刷機構	-	PC-PW2550	50,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
拡張メモリー (32MB) *1	-	PC-PM27001	30,000 円
拡張メモリー (64MB) *1	-	PC-PM27002	45,000 円


* 1: 他の拡張メモリーも含め、最大 1 個まで増設可能

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2450/PL2560 用内蔵増設ハードディスク *1	-	PC-PA2560	68,000 円
PC-PL2450/PL2560 用 KEIS フォントカード , PC-PB20011A とセットで使用	-	PC-PB20702	65,000 円


* 1: 他の内蔵増設ハードディスク及び、LAN アダプタも含め 1 台のみ増設可能。
PC-PL2450 に接続する場合は、拡張メモリー (PC-PM27001/PM27002) の増設が必要です。

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M332]

仕様	添付品	形名	標準価格
 A3 サイズ , 32 枚 / 分 (A4 横) , 300/600dpi (2400dpi 相当)	-	PC-PL2700	348,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリー [PC-PM27001]	PC-PL2700SM	382,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリー [PC-PM27001] 両面ユニット [PC-PW4300]	PC-PL2700SW	432,000 円

- プリンターケーブル1
- 両面ユニット
- メモリー
- LAN アダプター3
- ペーパースタック
- ペーパーデッキ
- その他

◆ 両面ユニット


仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PL2700 用両面印刷機構	-	PC-PW4300	50,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
拡張メモリー (32MB) *1	-	PC-PM27001	30,000 円
拡張メモリー (64MB) *1	-	PC-PM27002	45,000 円


* 1: 他の拡張メモリーも含め、最大 1 個まで増設可能

◆ ベディスタル

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PL2700 用専用スタッド *1	-	PC-AD2600	43,000 円
PC-PL2700 用専用スタッド	-	PC-AD27002	50,000 円

* 1: 他のベディスタル及び、ペーパートレイも含め 1 台のみ増設可能

◆ ペーパーデッキ

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PL2700 用増設給紙デッキ, 2,000 枚の給紙が可能, 装着時には PC-PB2700 が必要 *1	-	PC-PF4300	180,000 円
PC-PL2700 用増設給紙デッキ, 500 枚 × 2 段, 装着時には PC-PB2700 が必要 *1	-	PC-PF27002	180,000 円

ステップフィニッシャー

オフショントローラー

* 1: 他のペーパートレイ及び、ベディスタルも含め 1 台のみ増設可能


◆ ステープルフィニッシャー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2700 用ステープルフィニッシャー, 2,000 枚排紙機構 *1	-	PC-PH27001	200,000 円
PC-PL2700 用 7 ビンソータ (120 枚 × 7 段排紙) *2	-	PC-PH27002	120,000 円

* 1: 7 ビンソータ [PC-PH27002] との同時搭載は不可

* 2: ステープルスタッカ [PC-PH27001] との同時搭載は不可

◆ オプションコントローラー

仕様	添付品	形名	標準価格
 PC-PL2700 用 オプションコントローラ, PC-PF27002/PF4300 装着時に必要	-	PC-PB2700	20,000 円

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2700 用内蔵増設ハードディスク *1	-	PC-PA2700	68,000 円
PC-PL2700 用 KEIS フォントカード	-	PC-PB20701A	65,000 円

* 1: 他の内蔵増設ハードディスク及び、LAN アダプタも含め 1 台のみ増設可能

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M340 (ART IV)]

仕様	添付品	形名	標準価格
A3 サイズ, 40 枚 / 分 (A4 横), 400/600dpi (2400dpi 相当), 無償保証期間 : 6ヶ月	-	PC-PL2810	438,000 円
平成 3 書体	拡張メモリ [PC-PM2810] PostScript ソフトウェアキット [PC-PA28103]	PC-PL2810PSA	578,000 円
リリカ 2 書体	拡張メモリ [PC-PM2810] PostScript ソフトウェアキット [PC-PA28102]	PC-PL2810PSB	658,000 円

プリンターケーブル1

両面ユニット

ペーパーフィーダー

ペーパーデッキ

その他

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2810 用両面印刷機構	-	PC-PW2800	100,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
拡張メモリ (64MB) *1	-	PC-PM2810	30,000 円

* 1: PC-PL2810 で PostScript(R) ソフトウェアキットを使用する場合やステーブルフィニッシャーを使用して解像度 600dpi の印刷する場合には増設が必要です。

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2810 用増設給紙機構， 500 枚の給紙が可能，500 枚用紙 - カセット添付	-	PC-PF28101	60,000 円
PC-PL2810 用増設給紙機構， 2,500 枚の給紙が可能，¥500 枚用紙 - カセット × 1 個 / 1,000 枚用紙 - カセット × 2 個添付	-	PC-PF28105	200,000 円

◆ ペーパーデッキ

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2810 用増設給紙機構， 1,500 枚の給紙が可能， 500 枚用紙 - カセット × 3 個添付	-	PC-PF28103	170,000 円

ステップフィニッシャー

◆ ステップフィニッシャー

仕様	添付品	形名	標準価格
	-	PC-PH28001	300,000 円
PC-PL2810 用ステップフィニッシャー (A4 2,000 枚排紙、紙止め)	搬入サービス [SD-41C3-UBA0110]	PC-PL2800F	325,000 円

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PL2810 用内蔵増設ハードディスク	-	PC-PA28101	80,000 円
PC-PL2810 用 PostScript ソフトウェアキット (利カ 2 書体)	-	PC-PA28102	175,000 円
PC-PL2810 用 PostScript ソフトウェアキット (平成 3 書体)	-	PC-PA28103	95,000 円

連続紙ページプリンター

◆ 連続紙ページプリンター [REGATSTAR]

仕様	添付品	形名	標準価格	
1650LPM, ESC/P モード ,360dpi	-	PC-PL9120	3,980,000 円	
	ハ°ワースタッカ [PC-PH9120] プリンターケーブル [HT-4996-66H]	PC-PL9120SH1	4,548,000 円	LAN アダプター 1
	ハ°ワースタッカ [PC-PH91201] 用紙カッタ [PC-PH91202] プリンターケーブル [HT-4996-66H]	PC-PL9120SH2	4,868,000 円	LAN アダプター 4
	ハ°ワースタッカ [PC-PH9120] LAN ホ°ード [PC-PB40002]	PC-PL9120SB1	4,578,000 円	プリンターケーブル 1
	ハ°ワースタッカ [PC-PH91201] 用紙カッタ [PC-PH91202] LAN ホ°ード [PC-PB40002]	PC-PL9120SB2	4,898,000 円	

カラーページプリンター

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-4700/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格
ネットワークモデル, A3 サイズ, 600 × 9600dpi 相当, カラー最大: 29 枚 / 分, 白黒: 最大 29 枚 / 分, (ESC/P・ESC/Page・201H) + 拡張ユニット, ネットワーク (標準ポート), 無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK4700N	598,000 円

プリンターケーブル1
ペーパーフィーダー
両面ユニット
メモリー
パディスタル
その他

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4700N 用増設給紙機構, A3 エッジカット (約 550 枚) 付き	-	PC-PF47001	70,000 円
PC-PK4700N 用拡張 2 段給紙ユニット, 約 550 枚 × 2 段, キャスタ付き	-	PC-PF47002	120,000 円
PC-PK4700N 用大容量給紙装置, A4 サイズ専用, 給紙容量 3000 枚	-	PC-PF47003	200,000 円

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4700N 用両面印刷機構	-	PC-PW4700	50,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張メモリー (64MB), 1 個まで増設可能	-	PC-PM47001	30,000 円
機能拡張メモリー (128MB), 2 個まで増設可能 *1	-	PC-PM47002	50,000 円

* 1: 最大構成 256MB(PC-PM47002 を 2 枚増設) とするためには、標準搭載のメモリー 64MB を取り外す必要があります。

◆ ペディスタル

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4700N 用専用スタット [*] , 約 26kg	-	PC-AD4700	40,000 円

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4700N 用 , サーバー用内蔵増設 6GB ハードディスク *1	-	PC-PA47001	50,000 円

* 1 : ハードディスクの容量は、改良のため変更することがあります。

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-PriusLaser3500/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格
ネットワークモデル , A3 サイズ [*] , 600 × 1200dpi 相当 , カラー : 6 枚 / 分 , 白黒 : 24 枚 / 分 , Post Script 3 (Adebe 社製純正) , ネットワーク (標準ポート) , 無償保証期間 : 6ヶ月	-	PC-PK3500N	598,000 円

プリンターケーブル 1

ペーパーフィーダー

両面ユニット

メモリー

ペディスタル

その他

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3000/PC-PK3500N 用 増設給紙機構 , 500 枚の給紙が可能 , 最大 2 個まで搭載可能	-	PC-PF4110	44,000 円

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3000/PK3500N 用両面印刷機構 , ペーパーフィーダー - [PC-PF4110] が別途必要です	-	PC-PW4110	97,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張メモリー (64MB) , 1 個まで増設可能	-	PC-PM41101	30,000 円
機能拡張メモリー (128MB) , 2 個まで増設可能 *1	-	PC-PM42101	60,000 円

* 1 : 最大構成 256MB (PC-PM42101 を 2 枚増設) とするためには標準搭載のメモリー 64MB を取り外す必要があります。

◆ ベディスタル

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3000/PK3500N 用専用スタッド , キャスター付き	-	PC-AD4110	30,000 円

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3500N/PC-PK2500N 用 , フォント増設、マルチプリント用内蔵増設ハードディスク	-	PC-PA42101	60,000 円

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-PrilusLaser2500/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格
ネットワークモデル , A4 サイズ * , 600 × 1200dpi 相当 , カラー : 6 枚 / 分 , 白黒 : 24 枚 / 分 , Post Script 3 (Adebe 社製純正) , ネットワーク (標準ポート) , 無償保証期間 : 6ヶ月	-	PC-PK2500N	398,000 円

- プリンターケーブル 1
- ペーパーフィーダー
- 両面ユニット
- メモリー
- その他

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK2000/PK2500N 用増設カセット , 500 枚の給紙が可能 , 1 個まで搭載可能	-	PC-PF4120	44,000 円

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK2000/PK2500N 用両面印刷機構， ペーパーフィーダー [PC-PF4120] が別途必要です	-	PC-PW4120	97,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張メモリー (64MB) ,1 個まで増設可能	-	PC-PM41101	30,000 円
機能拡張メモリー (128MB) ,2 個まで増設可能 *1	-	PC-PM42101	60,000 円

* 1: 最大構成の 256MB とするには標準搭載のメモリー 64MB を取り外す必要があります。

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3500N/PC-PK2500N 用， フォント増設、マルチプリント用内蔵増設ハードディスク	-	PC-PA42101	60,000 円

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-PriusLaser2000/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格
A4 サイズ ,600dpi × 2400dpi 相当， カラー :6 枚 / 分，白黒 :24 枚 / 分， 簡易言語 (日立独自形式)， ネットワーク対応 (オプション)， 無償保証期間 :6 ヶ月	-	PC-PK2000	268,000 円
ネットワークモデル， A4 サイズ ,600dpi × 2400dpi 相当， カラー :6 枚 / 分，白黒 :24 枚 / 分， 簡易言語 (日立独自形式)， 無償保証期間 :6 ヶ月	-	PC-PK2000N	288,000 円

プリンターケーブル 1

ペーパーフィーダー

両面ユニット

メモリー

LAN アダプター 4

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK2000/PK2500N 用増設カセット， 500 枚の給紙が可能，1 個まで搭載可能	-	PC-PF4120	44,000 円

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK2000/PK2500N 用両面印刷機構， ペーパーフィーダー [PC-PF4120] が別途必要です	-	PC-PW4120	80,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張用メモリー (64MB)，最大 2 個まで増設可能	-	PC-PM41101	30,000 円

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-PriusLaser3000/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格
A3 サイズ，600dpi × 2400dpi 相当， カラー: 6 枚 / 分，白黒: 24 枚 / 分， 簡易言語 (日立独自形式)， ネットワーク対応 (オプション)，無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK3000	298,000 円
ネットワークモデル， A3 サイズ，600dpi × 2400dpi 相当， カラー: 6 枚 / 分，白黒: 24 枚 / 分， 簡易言語 (日立独自形式)， 無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK3000N	318,000 円

ペーパーフィーダー

両面ユニット

メモリー

LAN アダプター 4

ハードディスク

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3000/PC-PK3500N 用増設給紙機構， 500 枚の給紙が可能， 最大 2 個まで搭載可能	-	PC-PF4110	44,000 円

◆ 両面ユニット

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3000/PK3500N 用両面印刷機構， ペーパーフィーダー [PC-PF4110] が別途必要です	-	PC-PW4110	97,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張用メモリー (64MB)，最大 2 個まで増設可能	-	PC-PM41101	30,000 円

◆ ペディスタル

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK3000/PK3500N 用専用スタンド	-	PC-AD4110	30,000 円

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-PriusLaser4105/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格
 A4 サイズ，600dpi × 2400dpi 相当， カラー：4 枚 / 分，白黒：16 枚 / 分， 簡易言語（日立独自形式）， ネットワーク対応（オプション）， 無償保証期間：6ヶ月	-	PC-PK4105	278,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PK4105CAM1	282,000 円
	ペーパーフィーダー [PC-PF4100] プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PK4105CAM3	322,000 円
ネットワークモデル， A4 サイズ，600dpi × 2400dpi 相当， カラー：4 枚 / 分，白黒：16 枚 / 分， 簡易言語（日立独自形式）， 無償保証期間：6ヶ月	-	PC-PK4105N	318,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PK4105CAM2	322,000 円
	ペーパーフィーダー [PC-PF4100] プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PK4105CAM4	362,000 円

プリンターケーブル 1

ペーパーフィーダー

メモリー

LAN アダプター 4

◆ ペーパーフィーダー

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4105(N) 用増設給紙機構， 500 枚の給紙が可能，1 個まで搭載可能	-	PC-PF4100	44,000 円

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張用メモリー (64MB)，最大 1 個まで増設可能	-	PC-PM41101	30,000 円

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-PrilusLaser4800 ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	標準価格	
ネットワークモデル A3 サイズ，600dpi × 2400dpi 相当， カラー：12.5 枚 / 分，白黒：50 枚 / 分， PostScript3，ネットワーク (標準ポート)， 無償保証期間：6ヶ月	-	PC-PK4800	1,600,000 円	
	メールボックス / ソーター [PC-PH48001]	PC-PK4800SH1	1,765,000 円	メモリー
	メールボックス / フィニッシャー [PC-PH48002]	PC-PK4800SH2	1,930,000 円	ペーパーデッキ
	大容量トレイ [PC-PF48001] メールボックス / ソーター [PC-PH48001]	PC-PK4800SFH1	1,995,000 円	その他

◆ メモリー

仕様	添付品	形名	標準価格
機能拡張メモリー (64MB)	-	PC-PM48001	90,000 円
機能拡張メモリー (128MB)	-	PC-PM48002	180,000 円

◆ ペーパーデッキ

仕様	添付品	形名	標準価格	
PC-PK4800 用増設給紙デッキ， 2,200 枚の給紙が可能	-	PC-PF48001	230,000 円	ステップルフィニッシャー

◆ ステープルフィニッシャー


仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4800 用ステップルフィニッシャー (標準添付の排出トレイ(500枚)に加えて、 10ピントレイ(100枚/ピン)を装備)	-	PC-PH48001	165,000円
10ピントレイ(100枚/ピン)、 フィニッシャートレイ(1,000枚、ホッチキス機能付き)、 排出トレイ(300枚)を装備 但し、標準添付の排出トレイMは取り外しとなります	-	PC-PH48002	330,000円

◆ その他

仕様	添付品	形名	標準価格
PC-PK4800 用床板補強板 *1	-	PC-PG48001	125,000円
PC-PK4800 用床板補強板 *1 (メルボックス / フィニッシャー、メルボックス / ソーター取付機用) 積層樹脂製	-	PC-PG48002	100,000円
PC-PK4800 用床板補強板 *1 (メルボックス / フィニッシャー、メルボックス / ソーター取付機用) スチール製	-	PC-PG48003	25,000円
地震対策キット *1 PC-PK4800 用アンカースクリューによる床への固定	-	PC-PG48005	30,000円
PC-PK4800 用 PostScript ソフトウェアキット	-	PC-PA48002	290,000円

* 1：導入にあたっては、保守会社にご相談ください。

2.3 SCSI デバイス接続構成



共通部品

◆ SCSI ケーブル (PC-CS7210A/CS7215/CS3200)

仕様	形名	希望小売価格
内蔵用 SCSI ケーブル	PC-LC4100	4,500 円
内蔵用 SCSI ケーブル	PC-LC4200	4,500 円
0.8m	PC-LE1080	6,800 円
0.8m	PC-LE2080	5,600 円
0.8m	PC-LE3080	5,600 円

形名	OS 環境	
	WinXP64Bit	480 WA1
PC-LC4100	-	
PC-LC4200	-	
PC-LE1080	-	
PC-LE2080	-	
PC-LE3080	-	

◆ OCR 専用 SCSI ケーブル

仕様	形名	標準価格
2.5m	HT-4932-30	30,000 円
2.5m	HT-4932-40	30,000 円

形名	OS 環境	
	WinXP64Bit	480 WA1
HT-4932-30	-	
HT-4932-40	-	

◆ SCSI 接続コネクタ形状

ボード	コネクタ形状
PC-CS7210A	AP50
PC-CS7215	
PC-CS3200	


コネクタ形状 HP50: ハーフピッチ 50 ピン
P50: アンブライマイト 50 ピン
AF50: アンフェノール 50 ピン

SCSI ケーブル	コネクタ形状
PC-LE1080	HP50-AP50
HT-4932-30 (OCR 専用)	HP50-AP50
PC-LE2080	AP50-AF50
PC-LE3080	AP50-AP50
HT-4932-40 (OCR 専用)	AP50-AP50
PC-LC1200	HP50-AF50
PC-LC4100	AP50
PC-LC4200	Wide SCSI 68

SCSI デバイス	コネクタ形状
PC-FM1643	AP50 × 2
HT-4135-xx	HP50 × 2
HT-4137-xx	
HT-4133-xx	AP50 × 1

SCSI ボード [PC-CS7210A] 接続デバイス

◆ 増設光磁気ディスク装置

仕様	形名	希望小売価格
 外付け 3.5 型光磁気ディスク装置、640MB、Ultra SCSI I/F 接続 注：他の SCSI 機器とデジチェーン接続する場合は、 本装置をシステム装置の最近傍に接続してください。	PC-FM1643	53,000 円

OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
x	


デジチェーン接続制限

この装置は、接続に使用する全ケーブル長が 2.5m 以内であれば、ほかの SCSI デバイスと同時に 3 台まで接続できます。ただし、OCR 基本装置 [HT-419x-xx] および OCR 専用スキャナー装置 [HT-413x-xx] とは同時に接続できません。

SCSI ケーブルの詳細については 「SCSI ケーブル (PC-CS7210A/CS7215/CS3200)」(P.35)

SCSI ボード [PC-CS7215] 接続デバイス

◆ 増設光磁気ディスク装置

仕様	形名	希望小売価格
 外付け 3.5 型光磁気ディスク装置、640MB、Ultra SCSI I/F 接続 注：他の SCSI 機器とデジチェーン接続する場合は、 本装置をシステム装置の最近傍に接続してください。	PC-FM1643	53,000 円


OS 環境	480
WinXP64Bit	WA1
x	

デジチェーン接続制限

この装置は、接続に使用する全ケーブル長が 2.5m 以内であれば、ほかの SCSI デバイスと同時に 3 台まで接続できます。ただし、OCR 基本装置 [HT-419x-xx] および OCR 専用スキャナー装置 [HT-413x-xx] とは同時に接続できません。

SCSI ケーブルの詳細については 「SCSI ケーブル (PC-CS7210A/CS7215/CS3200)」(P.35)

2.4 LAN 機器接続構成



共通部品

◆ LAN ケーブル

仕様	形名	希望小売価格
LAN UTP ケーブル (5m)	GT-LN7E05	2,500 円
LAN UTP ケーブル (10m)	GT-LN7E10	4,000 円
LAN UTP ケーブル (20m)	GT-LN7E20	7,000 円

形名	OS 環境	480
	WinXP64Bit	WA1
GT-LN7E05		
GT-LN7E10		
GT-LN7E20		

LAN 機器

◆ スイッチング HUB

仕様	形名	希望小売価格
8 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識) スイッチング HUB	PC-BH7500	27,000 円
16 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識) スイッチング HUB	GT-BH7516	78,000 円
16 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識)+2 ポート (1Gbps:1000BASE-SX) スイッチング HUB	GT-BH7618	232,000 円
16 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識)+2 ポート (1Gbps:1000BASE-T) スイッチング HUB	GT-BH7618T	160,000 円

形名	OS 環境	480
	WinXP64Bit	WA1
PC-BH7500		
GT-BH7516		
GT-BH7618		
GT-BH7618T		

3. 消耗品一覧

次に FLORA -ex/400/300/200 シリーズ、および周辺装置の消耗品一覧を示します。

項番	品名	形名 (日立情報)(電サ)	部品コード (東サ)(西サ)	適用製品形名	購入先
1	カーキット	PD2080 カーキット	177692	PC-PD2080	日立情報システムズ 03-3464-0351
2	リボンセット(カラー)	PD1061(カラー)	169252		
3	リボンセット(黒)	PD1061(黒)	169250		
4	リボンセット(黒)	リボンセット/DPK24NS SUB	177691	PC-PD2130	
5	リボンセット(黒)	DPK24NS	177690		
6	リボンセット(黒)	-	-	PC-PD2161	
7	リボンカートリッジ(黒)	-	-	PC-PD3161	
8	リボンセット(黒)	-	-		
9	リボンカートリッジ(黒)	-	-	PC-PD4080S	
10	リボンセット(黒)	-	-		
11	リボン(黒)	PC-PZ140812	-	PC-PD4081	
12	リボンセット(黒)	PC-PZ140811	-	PC-PD4130	
13	リボン(黒)	PC-PZ141302	-		
14	リボンセット(黒)	PC-PZ141301	-		
15	OHPシート A4(50枚)	CG3710/住友スリーエム	-	PC-PK2000, PC-PK2000N	
16	クリーニングローラーキット	-	-		
17	トナーカートリッジ(C)	-	-		
18	トナーカートリッジ(K)	-	-		
19	トナーカートリッジ(M)	-	-		
20	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
21	マルチカートリッジ	-	-		
22	定着オイルボトル	-	-		
23	廃トナーパック	-	-		
24	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
25	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-	日立電子サービス 045-822-1111	
26	OHPシート A4(50枚)	CG3710/住友スリーエム	-		
27	トナーカートリッジ(C)	-	-		
28	トナーカートリッジ(K)	-	-		
29	トナーカートリッジ(M)	-	-		
30	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
31	マルチカートリッジ	-	-		
32	定着オイルボトル	-	-		
33	廃トナーパック	-	-		
34	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
35	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
36	OHPシート(50枚)	PP2260/住友スリーエム	-		
37	クリーニングローラーキット	-	-		
38	トナーカートリッジ(C)	-	-		
39	トナーカートリッジ(K)	-	-		
40	トナーカートリッジ(M)	-	-		
41	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
42	マルチカートリッジ	-	-		
43	定着オイルボトル	-	-	日立西サービス エンジニアリング 06-6358-1551	
44	廃トナーパック	-	-		
45	普通紙 A3(1500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
46	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
47	普通紙 B4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
48	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
49	OHPシート(50枚)	PP2260/住友スリーエム	-		
50	クリーニングローラーキット	-	-		
51	トナーカートリッジ(C)	-	-		
52	トナーカートリッジ(K)	-	-		
53	トナーカートリッジ(M)	-	-		
54	トナーカートリッジ(Y)	-	-	PC-PK3000, PC-PK3000N	
55	マルチカートリッジ	-	-		
56	廃トナーパック	-	-		
57	定着オイルボトル	-	-		
58	普通紙 A3(1500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
59	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
60	普通紙 B4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
61	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
50	クリーニングローラーキット	-	-		
51	トナーカートリッジ(C)	-	-		
52	トナーカートリッジ(K)	-	-		
53	トナーカートリッジ(M)	-	-		
54	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
55	マルチカートリッジ	-	-		
56	廃トナーパック	-	-		
57	定着オイルボトル	-	-		
58	普通紙 A3(1500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
59	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
60	普通紙 B4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
61	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		

3. 消耗品一覧

項番	品名	形名 (日立情報)(電サ)	部品コード (東サ)(西サ)	適用製品形名	購入先
62	OHPシート A4(50枚)	CG3710/住友スリーエム	-	PC-PK4105, PC-PK4105N	
63	クリーニングローラー	-	-		
64	トナーカートリッジ(C)	-	-		
65	トナーカートリッジ(K)	-	-		
66	トナーカートリッジ(M)	-	-		
67	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
68	ハルカートリッジ	-	-		
69	定着オイルボトル	-	-		
70	廃トナーパック	-	-		
71	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
72	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
73	OHPシート A4(50枚)	CG3710/住友スリーエム	-	PC-PK4700N	
74	クリーニングローラーキット	-	-		
75	トナーカートリッジ(C)	-	-		
76	トナーカートリッジ(K)	-	-		
77	トナーカートリッジ(M)	-	-		
78	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
79	ドラムカール(3個入り)	-	-		
80	定着クリナー	-	-		
81	普通紙 A4(JD紙)(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
82	普通紙 A4(JD紙)(31250枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
83	普通紙 B4(JD紙)(1250枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
84	普通紙 B5(JD紙)(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
85	オイルカートリッジ	-	-	PC-PK4800	日立情報システムズ 03-3464-0351
86	クリーニングカートリッジ	-	-		日立電子サービス 045-822-1111
87	トナーカートリッジ(C)	PC-PZ41004	-		日立東サービス エンジニアリング 03-3643-1111
88	トナーカートリッジ(K)	PC-PZ41001	-		日立西サービス エンジニアリング 06-6358-1551
89	トナーカートリッジ(M)	PC-PZ41003	-		
90	トナーカートリッジ(Y)	PC-PZ41002	-		
91	トナー回収ボトル	-	-		
92	ドラムカートリッジ	-	-		
93	ホチキス針 No.501	-	-		
94	現像剤回収ボトル	-	-		
95	普通紙 A3(C2紙)(1500枚)	-	-		
96	普通紙 A3(J紙)(1250枚)	-	-		
97	普通紙 A4(C2紙)(2500枚)	-	-		
98	普通紙 A4(J紙)(2500枚)	-	-		
99	普通紙 B4(C2紙)(2500枚)	-	-		
100	普通紙 B4(J紙)(1250枚)	-	-		
101	普通紙 B5(C2紙)(2500枚)	-	-		
102	普通紙 B5(J紙)(2500枚)	-	-		
103	PZ2170 トナーカートリッジ	-	-	PC-PL2170	
104	PZ2170 ドラムユニット	-	-		
105	PZ2450 トナーカートリッジ	-	-	PC-PL2450	
106	PZ2400 トナーカートリッジ	-	-	PC-PL2560	
107	PZ2700 トナーカートリッジ	-	-	PC-PL2700	
108	PZ28001 トナーカートリッジ EP-N10	-	-		
109	PZ28002 トナーカートリッジ EP-N23	-	-		
110	サイドトレイットB(両面機用)	-	-	PC-PL2810PSA, PC-PL2810PSB	
111	サイドトレイットC(片面機用)	-	-		
112	ホチキス針	-	-		
113	サブリボンカセット	-	-	PC-PN5200	
114	リボンカセット	-	-		
115	サブリボンカセット	-	-	PC-PN5400	
116	リボンカセット	-	-		
117	サブリボンカセット	-	-	PC-PN5600	
118	リボンカセット	-	-		
119	サブリボンカセット	-	-	PC-PN5600P	
120	リボンカセット	-	-		

3. 消耗品一覧

項番	品名	形名 (日立情報)(電サ)	部品コード (東サ)(西サ)	適用製品形名	購入先
121	3.5型フロッピーディスク	-	169142	FDDを搭載しているすべてのシステム装置	日立情報システム 03-3464-0351
122	3.5型クリーニングディスク	CFD-3.5W	169109		
123	CD-ROMクリーナー	-	-	CD-ROMドライブを搭載しているすべてのシステム装置	日立電子サービス 045-822-1111
124	DDSクリーニングカートリッジ	KS-4/CL	-	PC-UD5240A	
125	DDSテープカートリッジ(60m)	HS-4/60S	-		
126	DDSテープカートリッジ(90m)	HS-4/90S	-		
127	DDSテープカートリッジ(120m)	HS-4/120S	-		
128	ヘッドクリーナー(MO用)	240470	175049	PC-FM1643, PC-UM5641	日立東サービス エンジニアリング 03-3643-1111
129	MOメディア(640MB、オーバライト)	RO-M640	-		
130	MOメディア(540MB、オーバライト)	RO-M540	-		
131	MOメディア(230MB、オーバライト)	RO-M230	-		
132	MOメディア(640MB)	MA-M640	-		
133	MOメディア(540MB)	MA-M540	-		
134	MOメディア(230MB)	MA-M230	-		
135	MOメディア(128MB)	MA-M128	-		
136	磁気カート	-	-	PC-KC1100	日立西サービス エンジニアリング 06-6358-1551
137	リチウムバッテリー	-	172534	リチウムバッテリーを搭載しているすべてのシステム装置	
138	バッテリーパック	-	-	PC-ABxxxx	(株)日立製作所

4. 有償部品一覧

FLORA -ex/400/300/200 シリーズの次に示す部品は、長時間使用しているうちに劣化、摩耗します。これらの部品は一定周期で交換してください。有償にて交換します。

項番	品名	寿命	適用製品形名
1	ハードディスクユニット	約5年 * 1	HDDを搭載しているすべてのシステム装置 PC-UH3400C, PC-UH3400D, PC-UH3600C, PC-UH4002, PC-UH4004, PC-UH6091LX, PC-UH6181LX, PC-UH6361LX, PC-UH6361LX2
2	フロッピーディスクユニット	約5年 * 1、* 2	FDDを搭載しているすべてのシステム装置 PC-FF5100, PC-UF2230, PC-UF2231
3	CD-R/RWユニット		CD-R/RWドライブを搭載している すべてのシステム装置 PC-UC5950, PC-UC5952A, PC-UC5952, PC-UC6211
4	CD-ROMユニット		CD-ROMドライブを搭載している すべてのシステム装置 PC-UC5900, PC-UC5910A, PC-UC5910, PC-UC6200
5	DATユニット		PC-UD5240A
6	MOユニット		PC-FM1643, PC-UM5641
7	DVD-ROMユニット	約5年 * 6	DVD-ROMドライブを搭載している すべてのシステム装置 PC-UV6000, PC-UV6100, PC-UV6101
8	DVD-RAMユニット		DVD-RAMドライブを搭載している すべてのシステム装置
9	TFTカラー液晶表示装置 スーパービューア液晶モニター	約5年 * 1、* 3	液晶モジュールを搭載している すべてのシステム装置
10	バックライト	約4年 * 1、* 3	PC-DT5151S, PC-DT5170S, PC-DT5170, PC-DT3155, PC-DT3184
11	ディスプレイ装置	約5年 * 1、* 4	PC-DC5201, PC-DC7103, PC-DC3622
12	印字ヘッド	約2年 * 5 または2億ドット/ピン	PC-PD2080, PC-PD2161, PC-PD2130, PC-PD3161, PC-PD4080S, PC-PD4081, PC-PD4130, PC-PN5200, PC-PN5400, PC-PN5600, PC-PN5600P
13	キーボード	約5年 * 1	キーボードを標準添付しているすべての システム装置 PC-KB4500, PC-KB5310, PC-KB5400
14	マウス		マウスを標準添付しているすべての システム装置 PC-KM1300, PC-KM5220, PC-KM5400, PC-KM5430
15	ポインティングデバイス		ポインティングデバイスを搭載している すべてのシステム装置
16	メインボード	約5年 * 1	すべてのシステム装置
17	電源ユニット		
18	CPUファン		
19	冷却ファン		

- * 1: 事務室で1日に約8時間、1カ月で25日間、通常で使用すると想定した数値です。
したがって、使用時間（通電のみを含む）が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
また、1日8時間以上、連続で通電した場合は、いちじるしく寿命が低下します。
- * 2: 定期的にクリーニングし、清潔に保った場合の数値です。
また、事務室で1日に約8時間、1カ月で25日間、通常で使用すると想定した数値です。
したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
- * 3: 液晶表示装置は、明るさが当初の約1/2に低下したときを寿命とします。
- * 4: ディスプレイ装置は、輝度が当初の1/2に低下したときを寿命とします。
また、長時間同じ表示をしていると、ブラウン管にその表示が焼き付いてしまいます。
この交換は有償扱いとなります。
- * 5: 漢字まじり文字をA4サイズの紙に700字、1日に100枚で1カ月で25日間使用すると想定した数値です。
罫線印字が多い場合は1年以下になることがあります。
印字ヘッドが寿命になると、印字が薄くなったりドット抜けが発生します。
また、指定の消耗品以外の市販リボンを使用すると、寿命が大幅に短くなる場合があります。
- * 6: 事務室で1日に約2GBの記録を、1カ月で25日間、通常で使用すると想定した数値です。
したがって、記録容量が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。

5. 有償サービス

5.1 PC 導入・移設サービス

パソコン導入・移設サービスの概要 / 作業内容

パソコン導入・移設サービスの作業内容について、下表に示します。

表1 PC 導入・移設サービスの作業内容

[凡例] : 適用、- : 適用外

名称	区分	サービス名	作業名称	搬入時間帯	作業内容			
					搬入 *1	開梱 *2	現調 *3	梱包材引取り *4
PC 導入 サー ビス	新規 導入	お届け設置 サービス/EDメニュー P.43 参照	搬入 + 簡易セットアップ*	日程指定 (9-17 時) < 事前時間調整 >			(当日、17 時まで実施)	
					お伺い時間を物流業者技術者が、お客様と事前に調整し搬入から梱包材引き取りまで行います。			
		セットアップ メニュー	搬入 + セットアップ (A)	日程指定 (9-17 時)			(翌日以降実施)	-
				AM 指定 (9-12 時)			(当日、PM 以降実施)	-
				PM 指定 (13-17 時)			(翌日、AM 以降実施)	-
	搬入	搬入のみ	時間指定 (10、14 時)			(当日、17 時まで実施)		
			日程指定 (9-17 時)*6		-	-	-	
	お ワ ショ ン 増 設	セットアップ メニュー	搬入 + セットアップ	日程指定 (9-17 時) AM(9-12 時) PM(13-17 時) 時間指定 (10、14 時)	上記、<セットアップメニュー>「搬入 + セットアップ」(A) と同様			
					搬入	搬入のみ	日程指定 (9-17 時)*6	-
	現 地 付 加	梱包材 引き取り	梱包材 引き取り	日程指定 (9-17 時)	お客様に一度納入され保管されている梱包材の 処理（お引き取り）を実施いたします。			
撤 去					撤去 (引外品 解約時)	撤去作業 *5	お客様と調整し、 設定させて頂きます	-
	移設 サービス	本サービスは、他社製品を含め「C / S リロケーションサービス」で対応いたします。 詳細は、弊社営業またはシステムエンジニアまでお問い合わせください。						

* 1 : 搬入...お客様先に「機器」を納入

* 2 : 開梱...お客様先で「機器」を梱包箱より取り出し

* 3 : セットアップ

- ・ お届け設置サービス/EDメニューの場合...各種ケーブル接続（キーボード / マウス / ディスプレイ / 電源）単体動作確認
- ・ セットアップメニューの場合...お客様先で内蔵オプション品の組込み、各種ケーブル接続、単体動作確認

* 4 : 梱包材引取り...お客様先で「機器」を開梱時発生した梱包材の処理（引取り）を実施

< ご注意 >

お届け設置サービス/EDメニューおよび時間指定のサービスをご注文いただいた場合でも、お客様の都合で、搬入と同時に梱包材引き取りが速やかに行えない場合（2～3時間以上おいてのお引き取り）はお引き取りできません。

後日、保管されている梱包材のお引き取りを行う場合は、現地付加作業「梱包材引取り」のご注文が別途、必要となります。

* 5 : 撤去作業...「機器」の撤去とお引取り

< ご注意 >

本サービスは引外品でお受けしているものに対し、解約時（ご使用期間が完了した後）のご返却に伴う発生費用が必要となります。必ず、ご注文ください。

* 6 : 搬入費が必要になる場合があります。弊社営業にご確認ください。

PC 導入新サービスのご紹介

従来よりも更に割安な新「お届け設置サービス」

平成 11 年 2 月より、ED メニューをご利用いただいておりますが、今回クライアント PC において価格体系を変更いたしました。サービス名も「お届け設置サービス」に名称を変更いたしました。

(記) ED とは...

ED (Engineering Driver) とは、物流会社の運転手が作業を行う「PC のセットアップ技術者兼運転手」です。
単なる運転手ではなく、各種実践教育を受けたエンジニアでもあるので「ED」と呼んでいます。

新「お届け設置サービス」と従来の ED メニュー、セットアップメニューとの比較を下表に示します。

表 3 サービス内容比較例

[凡例] : 適用、- : 適用外

サービス名	搬入時間	作業内容	価格	クライアント PC	プリンタ
<新サービス> お届け設置サービス *1	9 ~ 17 時 (事前時間調整)	搬入に引続き物流業者技術者が開梱、簡易セットアップを行い梱包材引取りまで実施	ご注文台数 1 台目... 従来の ED メニュー価格より低減。 2 台目以降... 割引形名を新設し、 <u>2 台以上の複数台をご注文いただく</u> と従来の台数割引よりも更に割安になります。		-
ED メニュー	同上	同上		-	
セットアップメニュー	9 ~ 17 時 (日程指定 : 時間指定無) 10 時 / 14 時 (時間指定)	搬入業者が日程指定で搬入。その後、保守サービス会社がセットアップを実施。 搬入業者が時間指定で搬入し梱包材を引取る。その後、保守サービス会社がセットアップを実施。	従来通り (台数割引の適用 *2)		

* 1 : お届け設置サービス / ED メニューの特徴は、従来(セットアップメニュー) 搬入作業とセットアップ作業を別々の業者で行っていましたが、これを 1 つの業者(物量業者技術者)が搬入と同時に開梱、簡易セットアップ作業(キーボード / マウス / ディスプレイ / 電源の各種ケーブル接続)と梱包材引取りまで一括で行う、割安なサービスです。

<ご注意>

お届け設置サービス / ED メニューでは、下記のサービスは受けられません。ご承知おき願います。

- ・新規導入時、現地作業でオプション(メモリーボード、拡張ボードなど)増設を行う場合
- ・お客様先稼動中の既設機器へのオプション増設

* 2 : 台数割引について

台数割引の適用範囲は、ご注文台数により台数割引が適用されます。
詳細は「台数による割引の適用について」をご参照してください。

台数による割引の適用について

値引きの適用はなく、台数割引で対応いたします。

(1) 新規導入 / オプション増設

メニュー内容に対する台数割引の適用範囲は表 4 に、台数割引率は表 5 に示します。
同一製品区分 (クライアント PC / プリンター) および同一納期 / 納地ごとに台数を加算します。

表 4 メニュー内容に対する台数割引適用範囲

[凡例] : 適用, - : 適用外

サービス名 / 作業概要		製品区分	クライアント PC	プリンター
搬入のみ	日程指定		-	(表 5 を適用)
	時間指定		(表 5 を適用)	(表 5 を適用)
搬入 + セットアップ (設置作業)				
セットアップメニュー	日程 / 時間指定		(表 5 を適用)	(表 5 を適用)
お届け設置サービス			2 台以上の複数台ご注文をいただくと従来からの台数割引率よりも更に割安になります。	
EDメニュー				(表 5 を適用)

表 5 台数による割引率 (新規導入 / オプション増設)

ご注文台数	割引率
2 ~ 5 台の場合	弊社営業にご確認ください
6 ~ 10 台の場合	
11 台 ~ の場合	

(2) 撤去

本サービスは新規導入 / オプション増設サービスと割引方法が異なります。
割引率につきましては、弊社営業にご確認ください。

表 6 台数割引率 (撤去)

ご注文台数	形名		割引率
1 台目	基本形名	SD-4110-350	弊社営業にご確認ください
2 台目以降	割引形名	SD-4110-310M	

形名 / 価格一覧

導入サービス形名は、(1)～(4)各種機器の導入サービス項を参照ください。
 価格は予告なしに変更する場合があります。

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

表7 搬入地区一覧

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道、東北、関東、中部、信越、北陸、関西、中国、四国、九州地区、沖縄本島
C地区	島嶼〔とうしょ〕：沖縄県（沖縄本島を除く）、鹿児島（奄美）、島根（隠岐島） 長崎（壱岐、対馬、五島列島）、東京（小笠原）、北海道（礼文、利尻、奥尻島）など

クライアントPCとプリンター導入サービスの対象機種は以下の通りです。

表8 搬入装置と該当機種

分類	搬入装置	該当機種
クライアントPC	デスクトップ・タワー	<ul style="list-style-type: none"> FLORA300/30D/400 シリーズ FLORA NET シリーズ 旧機種（FLORA-T/D/3010D/1010Dx/3020/2020/B16/B32 シリーズ）
	ノート	<ul style="list-style-type: none"> FLORA-200 シリーズ 旧機種（FLORA-N/3010Lx/3020/2020/B16Nx/B32Lx シリーズ）
プリンター	フロアスタンド (4人作業)	<ul style="list-style-type: none"> PC-PN5200/PC-PN5400/PC-PN5600/PC-PN5600P 平成12年4月以降製品発表のフロアスタンドプリンター
	デスクサイド (2人作業)	<ul style="list-style-type: none"> PC-PL2500 PC-PK4105/PC-PK4105N 平成12年4月以降製品発表のデスクサイドプリンター
	デスクトップ (1人作業)	<ul style="list-style-type: none"> PC-PD2080/PC-PD2130/PC-PD2161/PC-PD3161 平成12年4月以降製品発表のデスクトッププリンター
	オプション品 (2人作業)	<ul style="list-style-type: none"> ペーパーフィーダーなど：PC-PFxxxx ヘッドスタック：PC-AD2600/AD4300 ステープルフィニッシャー：PC-PH28001 平成12年4月以降製品発表のプリンターオプション
	オプション品 (1人作業)	<ul style="list-style-type: none"> オートシートフィーダー：PC-ASxxxx/PC-AD10100 LANアダプタ、LANポート：PC-PBxxxx 拡張メモリ：PC-PMxxxx 両面ユニット：PC-PWxxxx ペーパーフィーダー：PC-PHxxxx アクセサリ他：PC-PA42001 ケーブル：PC-LP1101/HT-4996-66E/HT-4996-66H 平成12年4月以降製品発表の1人作業のプリンターオプション

(1) クライアント PC 導入サービス (1/2)

記) 太枠内は、新「お届け設置サービス」を示す。

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	梱包材引取り	搬入装置	搬入台数	形名	価格	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみのお届け	< 搬入費 >							
		日程指定によるお届けのみ *1	9 ~ 17 時にお届け	A・B・C 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA0100	弊社営業にご確認ください
					無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA0100	
		ロット搬入 *1,2 (100 台以上)	9 ~ 17 時にお届け	A・B 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA5100	
					無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA5100	
		時間指定によるお届け	10 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA3000	
				有	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA3000		
		14 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA4000		
				有	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA4000		
	搬入 + セットアップ	お届け設置サービス *1 搬入、開梱、簡易セットアップ、 梱包材引取りを物流業者技術者が実施	9 ~ 17 時にお届け (事前時間調整) + セットアップ	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台目	SD-41C2-DAA0000	
							2 台目以降	SD-41C2-DAA000M	
				C 地区	有	ノート	1 台目	SD-41C2-NAA0000	
						2 台目以降	SD-41C2-NAA000M		
		セットアップメニュー (時間指定)	10 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA3000	
							有	ノート	
時間指定で搬入し、搬入後に 保守サービス会社がセットアップ を実施		14 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA4000		
						有	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NBA4000
セットアップメニュー (日程指定)		9 ~ 17 時にお届け + その後セットアップ	C 地区	無	デスクトップ・ター	1 式	SD-41C2-DBC0100		
						無	ノート	1 式	SD-41C2-NBC0100
		AM にお届け (9 ~ 12 時) + その後セットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA1100		
						無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NBA1100
PM にお届け (13 ~ 17 時) + その後セットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA2100				
				無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NBA2100		

* 1 : 台数割引は適用外

* 2 : 100 台以上のロット注文は、同一納地・納期に適用

クライアント PC 導入サービス (2/2)

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	梱包材引取り	搬入装置	形名	価格	
オプション増設の導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ *1,2,3	A・B・C 地区	無	デスクトップ・ター - ノート用オプション	SD-41C3-DCA0100	弊社営業にご確認ください	
					ディスプレイ			
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)	10 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター用 オプション		SD-41C3-DBA3000
					有	ノート用オプション		SD-41C3-NBA3000
		時間指定で搬入し、搬入後に 保守サービス会社がセットアップ を実施	14 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター用 オプション		SD-41C3-DBA4000
					有	ノート用オプション		SD-41C3-NBA4000
		セットアップメニュー (日程指定)	9 ~ 17 時にお届け + そのあとセットアップ	C 地区	無	デスクトップ・ター用 オプション		SD-41C3-DBC0100
								無
	AM にお届け (9 ~ 12 時) + そのあとセットアップ		A・B 地区	無	デスクトップ・ター用 オプション	SD-41C3-DBA1100		
						無		ノート用オプション
	PM にお届け (13 ~ 17 時) + そのあとセットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター用 オプション	SD-41C3-DBA2100			
					無	ノート用オプション		SD-41C3-NBA2100

* 1 : 台数割引は適用外

* 2 : クライアント PC 本体と同時搬入のオプション品はご注文不要

* 3 : ディスプレイのみの納入字は、ディスプレイ台数分ご注文が必要

(2) プリンター導入サービス (1/2)

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	搬入装置	形名	価格	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみのお届け	日程指定によるお届け	A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LCA0130	弊社営業にご確認ください	
				デスクサイド プリンター	SD-41C2-UCA0110		
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA0100		
			C 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LCC0130		
				デスクサイド プリンター	SD-41C2-UCC0110		
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCC0100		
		AM(9 ~ 12 時)にお届け	A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LCA1130		
				デスクサイド プリンター	SD-41C2-UCA1110		
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA1100		
			A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LCA2130		
				デスクサイド プリンター	SD-41C2-UCA2110		
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA2100		
	PM(13 ~ 17 時)にお届け	A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LCA3030			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UCA3010			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA3000			
		時間指定によるお届け	A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LCA4030		
				デスクサイド プリンター	SD-41C2-UCA4010		
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA4000		
	搬入 + セットアップ		基本お勧め ED メニュー 搬入、開梱、簡易 セットアップ、梱包材引取り を物流業者技術者が実施	A・B 地区	フロアスタンド プリンター		SD-41C2-LAA0030
					デスクサイド プリンター		SD-41C2-UAA0010
					デスクトップ プリンター		SD-41C2-PAA0000
		C 地区		フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LAC0030		
				デスクサイド プリンター	SD-41C2-UAC0010		
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PAC0000		
セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入し、搬入後に保守サービス会社が セットアップを実施		A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LBA3030			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UBA3010			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA3000			
		A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LBA4030			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UBA4010			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA4000			
セットアップメニュー (日程指定) 日程および AM/PM 指定で 搬入し、搬入後に保守サ ビス会社がセットアップを実施	9 ~ 17 時にお届け + そのあとセットアップ	A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LBA0130			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UBA0110			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA0100			
		C 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LBC0130			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UBC0110			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBC0100			
	AM(9 ~ 12 時)にお届け + そのあとセットアップ	A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LBA1130			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UBA1110			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA1100			
		A・B 地区	フロアスタンド プリンター	SD-41C2-LBA2130			
			デスクサイド プリンター	SD-41C2-UBA2110			
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA2100			

プリンター導入サービス (2/2)

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	増設対象装置	形名	価格	
オプション増設の導入サービス形名一覧	搬入のみのお届け	9 ~ 17 時にお届け	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UCA0110	弊社営業にご確認ください	
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PCA0100		
			C 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UCC0110		
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PCC0100		
			AM(9 ~ 12 時)にお届け	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)		SD-41C3-UCA1110
					プリンターオプション (1 人作業)		SD-41C3-PCA1100
	PM(13 ~ 17 時)にお届け	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UCA2110			
			プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PCA2100			
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入し、搬入後に保守サービス会社がセットアップを実施	10 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)		SD-41C3-UBA3010
					プリンターオプション (1 人作業)		SD-41C3-PBA3000
		14 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA4010		
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA4000		
		セットアップメニュー (日程指定) 日程および AM/PM 指定で搬入し、搬入後に保守サービス会社がセットアップを実施	9 ~ 17 時にお届け + そのあとセットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)		SD-41C3-UBA0110
					プリンターオプション (1 人作業)		SD-41C3-PBA0100
C 地区			プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBC0110			
			プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBC0100			
AM にお届け (9 ~ 12 時) + そのあとセットアップ			A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA1110		
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA1100		
PM にお届け (13 ~ 17 時) + そのあとセットアップ		A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA2110			
			プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA2100			

(3) 撤去サービス

レンタル品の解約時 (ご使用期間が完了した後)、ご返却時に必要な費用です。

注意：2 台目以降のご注文時は、基本形名と割引形名の 2 形名のご注文が必要です。

メニュー内容	対象装置	形名	価格
お客様と日程を調整し撤去作業を実施	クライアント PC、プリンター製品など	SD-4110-350(基本形名)	弊社営業にご確認ください
		SD-4110-310M(割引形名)	

(4) 梱包材引取り

お客様先に一度納入され保管されている梱包材の処理 (お引取り) を実施いたします。

メニュー内容	対象装置	形名	価格
梱包材の処理を日程指定 (9 ~ 17 時) で実施	クライアント PC、プリンター製品など	SD-4130-320	弊社営業にご確認ください

5.2 プレインストールサービス (クライアント PC)

プレインストールサービスの詳細

日立ではお客さんご指定のソフトウェア/ハードウェアをあらかじめインストールしてお届けするパソコンプレインストールサービスをご用意しております。

(1) サービスのメリット

- ・ お客様での煩わしい作業 (インストール) を日立が代行し、迅速に完了いたします。
- ・ 工場ではインストール終了後に動作確認を行いますので、初期トラブルを抑えることが出来ます。
- ・ お客様には納入後すぐに立ち上げることが可能です。

(2) サービス内容

- ・ 今回プレインストールサービスの中からご要求の最も多いサービスを下記6つのサービスとして設定いたしました。これにより下記サービスを必要に応じて組み合わせてご注文いただけます。ただし、該当しないサービスについても対応いたしますので、弊社営業までご相談ください。

サービスメニュー	サービス内容
マスターインストールサービス	お客様提供マスター/日立作成マスターの内容をプレインストールいたします。
個別項目設定サービス	ネットワークの設定や、BIOSの設定値の変更をおこないます。
ハードウェア追加サービス	PCにハードウェア(日立製/他社製)の組込みと、必要であればそのドライバを追加いたします。
シール貼り付けサービス	PC個々の設定値をシールにて貼り付けいたします。
マニュアル別送サービス	複数のPCを納品する場合にマニュアル類を抜き出し、ご指定の住所に送付いたします。
製造番号管理サービス	納入するPC本体(システム装置)の製造番号一覧をご提供いたします。

(3) サービス対象機種

区分	サービス対象機種
クライアント PC	FLORA 全機種

* 本サービスの対象機種は、FLORA 200/300/400 シリーズおよび以降の新シリーズとします。
対象 OS は Windows 95/98、Windows NT Workstation 4.0 とします。

その他

詳細は、弊社営業またはシステムエンジニアまでお問い合わせください。

索引

G		PC-LE1080	35
GT-BH7516	37	PC-LE2080	35
GT-BH7618	37	PC-LE3080	35
GT-BH7618T	37	PC-LP1101	13
GT-LN7E05	37	PC-MH401GC	5
GT-LN7E10	37	PC-MH402GC	5
GT-LN7E20	37	PC-MH404GC	5
H		PC-PA2560	11, 21, 22
HT-4932-30	35	PC-PA2700	11, 24
HT-4932-40	35	PC-PA28101	25
HT-4996-66E	13	PC-PA28102	11, 25
HT-4996-66H	13	PC-PA28103	11, 25
HT-4996-88E	13	PC-PA42101	11, 29, 30
HT-4996-88H	13	PC-PA47001	11, 28
P		PC-PA48002	11, 34
PC7WA1-SWJLP6B00	2, 3	PC-PB20002A	12, 13
PC-AD10100	12, 14, 15, 16, 17, 18	PC-PB20011A	12, 13
PC-AD2600	12, 23	PC-PB20101	12, 13
PC-AD27002	12, 23	PC-PB20111	12, 13
PC-AD4110	12, 29, 32	PC-PB20301	12
PC-AD4700	12, 28	PC-PB20301S1	12
PC-AS1061	11, 14	PC-PB20701A	12, 24
PC-AS2161	11, 15	PC-PB20702	12, 21, 22
PC-AS3130	11, 14	PC-PB2170	12, 13
PC-AS3160	11, 16	PC-PB2700	11, 24
PC-AS40801S	11, 16	PC-PB40002	12, 13
PC-AS40802S	11, 17	PC-PD2080	10, 14
PC-AS4081	11, 17	PC-PD2080F	10, 14
PC-AS4130	11, 18	PC-PD2080SB1	10, 14
PC-AU3400	8	PC-PD2080SB2	10, 14
PC-AU3401	7	PC-PD2130	10, 14
PC-BH7500	37	PC-PD2130F	10, 14
PC-DC3622	6	PC-PD2130SB1	10, 14
PC-DC5201	6	PC-PD2130SB2	10, 14
PC-DC7103	6	PC-PD2161	10, 15
PC-DT3155	7	PC-PD2161F	10, 15
PC-DT3184	7	PC-PD2161FB	10, 15
PC-DT5151	8	PC-PD2161SB1	10, 15
PC-DT5151S	8	PC-PD2161SB2	10, 15
PC-DT5155	8	PC-PD3161	10, 16
PC-DT5170	9	PC-PD3161F	10, 16
PC-DT5170S	9	PC-PD3161FB	10, 16
PC-FM1643	36	PC-PD3161SB1	10, 16
PC-LC4100	5, 35	PC-PD3161SB2	10, 16
PC-LC4200	35	PC-PD4080S	10, 16
		PC-PD4080SF	10, 16

索引

PC-PD4080SSS1	10, 16	PC-PK4105CAM2	11, 32
PC-PD4080SSS2	10, 16	PC-PK4105CAM3	11, 32
PC-PD4080SSS3	10, 16	PC-PK4105CAM4	11, 32
PC-PD4081	10, 17	PC-PK4105N	10, 32
PC-PD4081F	10, 17	PC-PK4700N	10, 27
PC-PD4081SB1	10, 17	PC-PK4800	10, 33
PC-PD4081SB2	10, 17	PC-PK4800SFH1	11, 33
PC-PD4130	10, 18	PC-PK4800SH1	11, 33
PC-PD4130F	10, 18	PC-PK4800SH2	11, 33
PC-PD4130SB1	10, 18	PC-PL2170	10, 20
PC-PD4130SB2	10, 18	PC-PL2170F	11, 20
PC-PF2170	11, 20	PC-PL2170SB	11, 20
PC-PF2450	11, 20	PC-PL2450	10, 20
PC-PF25501	11, 21	PC-PL2450SM	11, 20
PC-PF25502	11, 21	PC-PL2560	10, 21
PC-PF27002	11, 23	PC-PL2560SM	11, 21
PC-PF28101	11, 25	PC-PL2560SW	11, 21
PC-PF28103	11, 25	PC-PL2700	10, 22
PC-PF28105	11, 25	PC-PL2700SM	11, 22
PC-PF4100	11, 33	PC-PL2700SW	11, 22
PC-PF4110	11, 28, 31	PC-PL2800F	11, 25
PC-PF4120	11, 29, 31	PC-PL2810	10, 24
PC-PF4300	11, 23	PC-PL2810PSA	11, 24
PC-PF47001	11, 27	PC-PL2810PSB	11, 24
PC-PF47002	11, 27	PC-PL9120	10, 26
PC-PF47003	11, 27	PC-PL9120SB1	11, 26
PC-PF48001	11, 33	PC-PL9120SB2	11, 26
PC-PG4080S	12, 17	PC-PL9120SH1	11, 26
PC-PG4081	12, 17	PC-PL9120SH2	11, 26
PC-PG4130	12, 18	PC-PM27001	12, 20, 22, 23
PC-PG48001	12, 34	PC-PM27002	12, 20, 22, 23
PC-PG48002	12, 34	PC-PM2810	12, 24
PC-PG48003	12, 34	PC-PM41101	12, 29, 30, 31, 32, 33
PC-PG48005	12, 34	PC-PM42101	12, 29, 30
PC-PH27001	11, 23	PC-PM47001	12, 27
PC-PH27002	11, 23	PC-PM47002	12, 27
PC-PH28001	11, 25	PC-PM48001	12, 33
PC-PH48001	11, 34	PC-PM48002	12, 33
PC-PH48002	11, 34	PC-PN5200	10, 19
PC-PH91201	12	PC-PN5200SB1	11, 19
PC-PH91202	12	PC-PN5200SB2	11, 19
PC-PK2000	10, 30	PC-PN5400	10, 19
PC-PK2000N	10, 30	PC-PN5400SB1	11, 19
PC-PK2500N	10, 29	PC-PN5400SB2	11, 19
PC-PK3000	10, 31	PC-PN5600	10, 19
PC-PK3000N	10, 31	PC-PN5600P	10, 19
PC-PK3500N	10, 28	PC-PN5600PSB1	11, 19
PC-PK4105	10, 32	PC-PN5600PSB2	11, 19
PC-PK4105CAM1	11, 32	PC-PN5600SB1	11, 19

PC-PN5600SB2 11, 19
PC-PW2550 12, 21
PC-PW2800 12, 24
PC-PW4110 12, 28, 32
PC-PW4120 12, 30, 31
PC-PW4300 12, 22
PC-PW4700 12, 27
PC-UD5240A 5
PC-UH6361LX2 5
PC-UM5641 5