

HA8000/380A4 トレイ(6ベイ) ラックmountタイプ 希望小売価格表

*1 :メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
*2 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
*3 :RAIDレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス (SD-41A1-N10G ¥20,000)をご購入願います。
*4 :CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。



Xeon =Pentium®III Xeon™ プロセッサ

プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	HDD/内蔵RAD	メモリー	CD - ROM	形名	希望小売価格 (税別)
Windows 2000 Datacenter Server (5CAL付き)ブレイストールモデル						
Xeon(900MHz/2048kB) × 2CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTT380A4-JNNN230	個別見積り
Xeon(700MHz/2048kB) × 2CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTT380A4-GNNN230	個別見積り
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP1)(25CAL付き)ブレイストールモデル						
Xeon(900MHz/2048kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A4-HNNN230	¥5,631,000
Xeon(700MHz/2048kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A4-FNNN230	¥5,151,000
Xeon(700MHz/1024kB) × 1CPU					GTS380A4-DNNN230	¥4,520,000
OSなしモデル						
Xeon(900MHz/2048kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTA380A4-HNNN230	¥5,055,000
Xeon(700MHz/2048kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTA380A4-FNNN230	¥4,575,000
Xeon(700MHz/1024kB) × 1CPU					GTA380A4-DNNN230	¥3,944,000