

HA8000/110x5 (ディスク:ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4:CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

<ラックマウントタイプ>



Windows 2000 Server日本語版(SP2)
(5CAL付き)ブレインストールモデル

Windows NT Server4.0日本語版(SP6a)
(5CAL付き)ブレインストールモデル

プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク コントローラ	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way 対応	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	73 GB Ultra160: 10,000回転	Ultra160 オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTR110B5-QN3AN30	完売しました	GTD110B5-QN3AN31	完売しました
	36 GB Ultra160: 10,000回転				GTR110B5-QN2AN30	完売しました	GTD110B5-QN2AN31	完売しました
	18 GB Ultra160: 10,000回転				GTR110B5-QN1AN30	完売しました	GTD110B5-QN1AN31	完売しました
	選択 *1				GTR110B5-QNNNN30	完売しました	GTD110B5-QNNNN31	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	73 GB Ultra160: 10,000回転	Ultra160 オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTR110B5-KN3AN30	完売しました	GTD110B5-KN3AN31	完売しました
	36 GB Ultra160: 10,000回転				GTR110B5-KN2AN30	完売しました	GTD110B5-KN2AN31	完売しました
	18 GB Ultra160: 10,000回転				GTR110B5-KN1AN30	完売しました	GTD110B5-KN1AN31	完売しました
	選択 *1				GTR110B5-KNNNN30	完売しました	GTD110B5-KNNNN31	完売しました
1Way 対応	Pentium III (1 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	40 GB Ultra ATA: 7,200回転	UltraATA オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTR110D5-DNQB30	キャンペーン ¥198,000	GTD110D5-DNQB31	キャンペーン ¥208,000
					Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP2) (25CAL付き)ブレイインストールモデル		OSなしモデル	
プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク コントローラ	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way 対応	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	選択 *2	Ultra160 オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS110B5-QNNNN30	完売しました	GTA110B5-QNNNN30	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	選択 *2	Ultra160 オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS110B5-KNNNN30	完売しました	GTA110B5-KNNNN30	完売しました
1Way 対応	Pentium III (1 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	40 GB Ultra ATA: 7,200回転	UltraATA オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速			GTA110D5-DNQB30	キャンペーン ¥129,000
					Linux (Redhat7.1J) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]		Linux (TurboLinux Server 日本語版6.1) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]	
プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク コントローラ	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way 対応	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	選択 *2	Ultra160 オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTM110B5-QNNNN30	完売しました	GTM110B5-QNNNN31	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	選択 *2	Ultra160 オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTM110B5-KNNNN30	完売しました	GTM110B5-KNNNN31	完売しました
1Way 対応	Pentium III (1 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載							
	40 GB Ultra ATA: 7,200回転	UltraATA オンボード	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTM110D5-DNQB30	キャンペーン ¥170,000	GTM110D5-DNQB31	キャンペーン ¥170,000

HA8000/110x5 (RAID: ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

<ラックマウントタイプ>



Windows 2000 Server日本語版(SP2)
(5CAL付き)ブレイインストールモデル

Windows NT Server4.0日本語版(SP6a)
(5CAL付き)ブレイインストールモデル

プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way 対応	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転	Ultra160 GT-CA7161LL 1チャネル	○	○	256MB 128MB×2: ECC SDRAM: 133MHz	CD-ROM 最大24倍速	GTR110A5-Q765330	完売しました	GTD110A5-Q765331	完売しました
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-Q755330	完売しました	GTD110A5-Q755331	完売しました
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-Q745330	完売しました	GTD110A5-Q745331	完売しました
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-QN65330	完売しました	GTD110A5-QN65331	完売しました
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-QN55330	完売しました	GTD110A5-QN55331	完売しました
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-QN45330	完売しました	GTD110A5-QN45331	完売しました
	選択 *1						GTR110A5-QNNN330	完売しました	GTD110A5-QNNN331	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転	Ultra160 GT-CA7161LL 1チャネル	○	○	256MB 128MB×2: ECC SDRAM: 133MHz	CD-ROM 最大24倍速	GTR110A5-K765330	完売しました	GTD110A5-K765331	完売しました
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-K755330	完売しました	GTD110A5-K755331	完売しました
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-K745330	完売しました	GTD110A5-K745331	完売しました
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-KN65330	完売しました	GTD110A5-KN65331	完売しました
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-KN55330	完売しました	GTD110A5-KN55331	完売しました
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転						GTR110A5-KN45330	完売しました	GTD110A5-KN45331	完売しました
	選択 *1						GTR110A5-KNNN330	完売しました	GTD110A5-KNNN331	完売しました
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP2) (25CAL付き)ブレイインストールモデル								OSなしモデル		
プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way 対応	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	選択 *2	Ultra160 GT-CA7161LL 1チャネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS110A5-QNNN330	完売しました	GTA110A5-QNNN330	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	選択 *2	Ultra160 GT-CA7161LL 1チャネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS110A5-KNNN330	完売しました	GTA110A5-KNNN330	完売しました
Linux (Redhat7.1J) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]								Linux (TurboLinux Server 日本語版6.1) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]		
プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way 対応	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	選択 *2	Ultra160 GT-CA7161LL 1チャネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTM110A5-QNNN330	完売しました	GTM110A5-QNNN331	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	選択 *2	Ultra160 GT-CA7161LL 1チャネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTM110A5-KNNN330	完売しました	GTM110A5-KNNN331	完売しました