

HA8000/170x5 (RAID: キャビネット-ラックマウントタイプ) 希望小売価格表										
*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。 *3: RAIDレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G: ¥20,000)をご購入願います。 *4: CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。							<キャビネットタイプ> 			
							Windows 2000 Server日本語版(SP2) (5CAL付き)ブレイインストールモデル		Windows NT Server4.0日本語版(SP6a) (5CAL付き)ブレイインストールモデル	
プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転	Ultra160 GT-CAT161 1チャンネル	○	○	512MB 512MB×1: ECC SDRAM: 133MHz	CD-ROM 最大24倍速				
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転									
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転									
	選択 *2 *3				選択 *1		GTR170B5-QNNN530	完売しました	GTD170B5-QNNN531	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転	Ultra160 GT-CAT161 1チャンネル	○	○	512MB 512MB×1: ECC SDRAM: 133MHz	CD-ROM 最大24倍速				
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転									
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転									
	選択 *2 *3				選択 *1		GTR170B5-KNNN530	完売しました	GTD170B5-KNNN531	完売しました
	Pentium III-S (1 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	146GBアレイ 73GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転	Ultra160 GT-CAT161 1チャンネル	○	○	512MB 512MB×1: ECC SDRAM: 133MHz	CD-ROM 最大24倍速				
	72GBアレイ 36GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転									
	36GBアレイ 18GB×3: RAID5 Ultra160: 10,000回転									
	選択 *2 *3				選択 *1		GTR170B5-DNNN530	完売しました		
							Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP2) (25CAL付き)ブレイインストールモデル		OSなしモデル	
プロセッサ タイプ	HDD/ 内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM	形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
2Way	Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	選択 *2 *3	Ultra160 GT-CAT161 1チャンネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS170B5-QNNN530	完売しました	GTA170B5-QNNN530	完売しました
	Pentium III-S (1.13 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載									
	選択 *2 *3	Ultra160 GT-CAT161 1チャンネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS170B5-KNNN530	完売しました	GTA170B5-KNNN530	完売しました
Pentium III-S (1 GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載										
	選択 *2 *3	Ultra160 GT-CAT161 1チャンネル	○	○	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS170B5-DNNN530	完売しました	GTA170B5-DNNN530	完売しました

<ラックマウントタイプ> 			
Windows 2000 Server日本語版(SP2) (5CAL付き)ブレインストールモデル		Windows NT Server4.0日本語版(SP6a) (5CAL付き)ブレインストールモデル	
形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
GTR170A5-QEF5530	完売しました	GTD170A5-QEF5531	完売しました
GTR170A5-QEE5530	完売しました	GTD170A5-QEE5531	完売しました
GTR170A5-QED5530	完売しました	GTD170A5-QED5531	完売しました
GTR170A5-QNNN530	完売しました	GTD170A5-QNNN531	完売しました
GTR170A5-KEF5530	完売しました	GTD170A5-KEF5531	完売しました
GTR170A5-KEE5530	完売しました	GTD170A5-KEE5531	完売しました
GTR170A5-KED5530	完売しました	GTD170A5-KED5531	完売しました
GTR170A5-KNNN530	完売しました	GTD170A5-KNNN531	完売しました
GTR170A5-DEF5530	完売しました		
GTR170A5-DEE5530	完売しました		
GTR170A5-DED5530	完売しました		
GTR170A5-DNNN530	完売しました		
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP2) (25CAL付き)ブレインストールモデル		OSなしモデル	
形名	希望小売価格 (税別)	形名	希望小売価格 (税別)
GTS170A5-QNNN530	完売しました	GTA170A5-QNNN530	完売しました
GTS170A5-KNNN530	完売しました	GTA170A5-KNNN530	完売しました
GTS170A5-DNNN530	完売しました	GTA170A5-DNNN530	完売しました