


HA8000/380x5 (RAID:ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

- *1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3:RAIDレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4:CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

<ラックマウントタイプ>



Windows 2000 Datacenter Server
(SP2)(5CAL付き)ブレインストールモデル

Xeon = Pentium[®]III Xeon[™] プロセッサ

プロセッサタイプ	HDD/内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD - ROM	形名	希望小売価格(税別)	形名	希望小売価格(税別)
8Way 対応	Xeon(9 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 2個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTT380A5-JNNNA30	個別見積り		
	Xeon(7 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 2個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTT380A5-GNNNA30	個別見積り		
							Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP2)(25CAL付き) ブレインストールモデル		OSなしモデル	
プロセッサタイプ	HDD/内蔵RAID	ディスク アレイ コントローラ	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD - ROM	形名	希望小売価格(税別)	形名	希望小売価格(税別)
8Way 対応	Xeon(9 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 4個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A5-LNNNA30	¥6,780,000	GTA380A5-LNNNA30	¥6,204,000
8Way 対応	Xeon(9 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 2個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A5-JNNNA30	¥5,280,000	GTA380A5-JNNNA30	¥4,704,000
	Xeon(9 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 1個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A5-HNNNA30	完売しました	GTA380A5-HNNNA30	完売しました
	Xeon(7 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 4個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A5-KNNNA30	¥4,980,000	GTA380A5-KNNNA30	¥4,404,000
	Xeon(7 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 2個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A5-GNNNA30	¥4,180,000	GTA380A5-GNNNA30	¥3,604,000
	Xeon(7 0 0MHz/2048kB)プロセッサ × 1個標準搭載									
	選択 *2*3	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル			選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	GTS380A5-FNNNA30	完売しました	GTA380A5-FNNNA30	完売しました