

HA8000/110Wx6 (ディスク:ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

\*1.メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。  
\*2.内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。  
\*4.CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

<ラックマウントタイプ>



Windows 2000 Server日本語版(SP2)  
(5CAL付き)ブレインストールモデル

Windows NT Server4.0日本語版(SP6a)  
(5CAL付き)ブレインストールモデル

2ウェイ、Pen III-SはPentium(R)III-S プロセッサ、CeleronはCeleron(R) プロセッサの略称です。

| プロセッサ<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ | メモリー                                 | CD-ROM           | 形名               | 希望小売価格(税別) | 形名               | 希望小売価格(税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------|
| 2Way<br>対応   | Pentium III-S (1.40GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載 |                       |                                      |                  |                  |            |                  |            |                |
|              | 73GB<br>Ultra160:10,000回転                 | Ultra160<br>オンボード     | 256MB<br>256MB×1:ECC<br>SDRAM:133MHz | CD-ROM<br>最大4倍速  | GSR110B6-U73AN30 | 完売しました     | GSD110B6-U73AN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | 36GB<br>Ultra160:10,000回転                 |                       |                                      |                  | GSR110B6-U72AN30 | 完売しました     | GSD110B6-U72AN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | 18GB<br>Ultra160:10,000回転                 |                       |                                      |                  | GSR110B6-U71AN30 | 完売しました     | GSD110B6-U71AN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | 選択<br>*1                                  |                       |                                      |                  | GSR110B6-UNNNN30 | 完売しました     | GSD110B6-UNNNN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載 |                       |                                      |                  |                  |            |                  |            |                |
|              | 73GB<br>Ultra160:10,000回転                 | Ultra160<br>オンボード     | 256MB<br>256MB×1:ECC<br>SDRAM:133MHz | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSR110B6-Q73AN30 | 完売しました     | GSD110B6-Q73AN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | 36GB<br>Ultra160:10,000回転                 |                       |                                      |                  | GSR110B6-Q72AN30 | 完売しました     | GSD110B6-Q72AN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | 18GB<br>Ultra160:10,000回転                 |                       |                                      |                  | GSR110B6-Q71AN30 | 完売しました     | GSD110B6-Q71AN31 | 完売しました     | 3年             |
|              | 選択<br>*1                                  |                       |                                      |                  | GSR110B6-QNNNN30 | 完売しました     | GSD110B6-QNNNN31 | 完売しました     | 3年             |
| 1Way<br>対応   | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載 |                       |                                      |                  |                  |            |                  |            |                |
|              | 80GB<br>Ultra ATA:7,200回転                 | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1                             | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSR110D6-QNWB30  | ¥260,000   | GSD110D6-QNWB31  | ¥260,000   | 3年             |
|              | Pentium III-S (1.13GHz/512kB)プロセッサ×1個標準搭載 |                       |                                      |                  |                  |            |                  |            |                |
|              | 80GB<br>Ultra ATA:7,200回転                 | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1                             | CD-ROM<br>最大4倍速  | GSR110D6-KNWB30  | 完売しました     | GSD110D6-KNWB31  | 完売しました     | 3年             |

|               |                                              |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|               |                                              |                       |          |                  | Windows 2000 Advanced Server<br>日本語版 (SP2)<br>(25CAL付き)ブレインストールモデル |             | Linux (RedhatLinux Advanced Server2.1)<br>プラットフォームモデル<br>[インストール代行サービス付き] |             |                |
| プロセッサー<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                   | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ | メモリー     | CD-ROM           | 形名                                                                 | 希望小売価格 (税別) | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
| 2Way<br>対応    | Pentium III-S (1.40GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 選択<br>*2                                     | Ultra160<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSS110B6-UNNNN30                                                   | 完売しました      | GSM110B6-UNNNN32                                                          | 完売しました      | 3年             |
|               | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 選択<br>*2                                     | Ultra160<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSS110B6-QNNNN30                                                   | 完売しました      | GSM110B6-QNNNN32                                                          | 完売しました      | 3年             |
| 1Way<br>対応    | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 80GB<br>Ultra ATA-7,200回転                    | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 |                                                                    |             | GSM110D6-QNWB32                                                           | ¥295,000    | 3年             |
|               | Pentium III-S (1.13GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 80GB<br>Ultra ATA-7,200回転                    | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 |                                                                    |             | GSM110D6-KNWB32                                                           | 完売しました      | 3年             |
|               |                                              |                       |          |                  | Linux (Redhat7.2J)<br>プラットフォームモデル<br>[インストール代行サービス付き]              |             | Linux (TurboLinux Server<br>日本語版6.1) プラットフォームモデル<br>[インストール代行サービス付き]      |             |                |
| プロセッサー<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                   | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ | メモリー     | CD-ROM           | 形名                                                                 | 希望小売価格 (税別) | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
| 2Way<br>対応    | Pentium III-S (1.40GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 選択<br>*2                                     | Ultra160<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSM110B6-UNNNN30                                                   | 完売しました      | GSM110B6-UNNNN31                                                          | 完売しました      | 3年             |
|               | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 選択<br>*2                                     | Ultra160<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSM110B6-QNNNN30                                                   | 完売しました      | GSM110B6-QNNNN31                                                          | 完売しました      | 3年             |
| 1Way<br>対応    | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 80GB<br>Ultra ATA-7,200回転                    | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSM110D6-QNWB30                                                    | ¥232,000    | GSM110D6-QNWB31                                                           | ¥232,000    | 3年             |
|               | Pentium III-S (1.13GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 80GB<br>Ultra ATA-7,200回転                    | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSM110D6-KNWB30                                                    | 完売しました      | GSM110D6-KNWB31                                                           | 完売しました      | 3年             |
|               |                                              |                       |          |                  | OSなしモデル                                                            |             |                                                                           |             |                |
| プロセッサー<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                   | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ | メモリー     | CD-ROM           | 形名                                                                 | 希望小売価格 (税別) | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
| 2Way<br>対応    | Pentium III-S (1.40GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 選択<br>*2                                     | Ultra160<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSA110B6-UNNNN30                                                   | 完売しました      |                                                                           |             | 3年             |
|               | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 選択<br>*2                                     | Ultra160<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSA110B6-QNNNN30                                                   | 完売しました      |                                                                           |             | 3年             |
| 1Way<br>対応    | Pentium III-S (1.26GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 80GB<br>Ultra ATA-7,200回転                    | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSA110D6-QNWB30                                                    | ¥191,000    |                                                                           |             | 3年             |
|               | Pentium III-S (1.13GHz/512kB)プロセッサー × 1個標準搭載 |                       |          |                  |                                                                    |             |                                                                           |             |                |
|               | 80GB<br>Ultra ATA-7,200回転                    | UltraATA<br>オンボード     | 選択<br>*1 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSA110D6-KNWB30                                                    | 完売しました      |                                                                           |             | 3年             |

# HA8000/110Wx6 (RAID: ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

<ラックマウントタイプ>



Windows 2000 Server日本語版(SP2)  
(5CAL付き)ブレイインストールモデル

Windows NT Server4.0日本語版(SP6a)  
(5CAL付き)ブレイインストールモデル

| プロセッサ<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                       | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ    | ホット<br>プラグ<br>対応 | ホット<br>スベア<br>対応 | メモリー                                     | CD - ROM         | 形名                                                                  | 希望小売価格 (税別)      | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2Way<br>対応   | Pentium III-S (1.40 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 14GBアレイ<br>73GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 512MB<br>256MB × 2: ECC<br>SDRAM: 133MHz | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSR110A6-UE65430                                                    | 売しました            | GSD110A6-UE65431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | 72GBアレイ<br>36GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  |                                          |                  | GSR110A6-UE55430                                                    | 売しました            | GSD110A6-UE55431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | 36GBアレイ<br>18GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  |                                          |                  | GSR110A6-UE45430                                                    | 売しました            | GSD110A6-UE45431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | 14GBアレイ<br>73GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  | GSR110A6-U765430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-U765431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 72GBアレイ<br>36GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  | GSR110A6-U755430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-U755431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 36GBアレイ<br>18GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  | GSR110A6-U745430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-U745431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 選択<br>*1                                         |                          |                  |                  | GSR110A6-UNNN430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-UNNN431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 選択<br>*1                                         |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 14GBアレイ<br>73GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 512MB<br>256MB × 2: ECC<br>SDRAM: 133MHz | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSR110A6-QE65430                                                    | 売しました            | GSD110A6-QE65431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | 72GBアレイ<br>36GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  |                                          |                  | GSR110A6-QE55430                                                    | 売しました            | GSD110A6-QE55431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | 36GBアレイ<br>18GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  |                                          |                  | GSR110A6-QE45430                                                    | 売しました            | GSD110A6-QE45431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | 14GBアレイ<br>73GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  | GSR110A6-Q765430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-Q765431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 72GBアレイ<br>36GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  | GSR110A6-Q755430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-Q755431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 36GBアレイ<br>18GB × 3: RAID5<br>Ultra160: 10,000回転 |                          |                  |                  | GSR110A6-Q745430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-Q745431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
|              | 選択<br>*1                                         |                          |                  |                  | GSR110A6-QNNN430                         |                  | 売しました                                                               | GSD110A6-QNNN431 | 売しました                                                                     | 3年          |                |
| 選択<br>*1     |                                                  |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              |                                                  |                          |                  |                  |                                          |                  | Windows 2000 Advanced Server<br>日本語版 (SP2)<br>(25CAL付き)ブレイインストールモデル |                  | Linux (RedhatLinux Advanced Server2.1)<br>プラットフォームモデル<br>[インストール代行サービス付き] |             |                |
| プロセッサ<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                       | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ    | ホット<br>プラグ<br>対応 | ホット<br>スベア<br>対応 | メモリー                                     | CD - ROM         | 形名                                                                  | 希望小売価格 (税別)      | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
| 2Way<br>対応   | Pentium III-S (1.40 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 選択<br>*2                                         | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 選択<br>*1                                 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSS110A6-UNNN430                                                    | 売しました            | GSM110A6-UNNN432                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 選択<br>*2                                         | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 選択<br>*1                                 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSS110A6-QNNN430                                                    | 売しました            | GSM110A6-QNNN432                                                          | 売しました       | 3年             |
|              |                                                  |                          |                  |                  |                                          |                  | Linux (Redhat7.2J)<br>プラットフォームモデル<br>[インストール代行サービス付き]               |                  | Linux (TurboLinux Server<br>日本語版6.1) プラットフォームモデル<br>[インストール代行サービス付き]      |             |                |
| プロセッサ<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                       | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ    | ホット<br>プラグ<br>対応 | ホット<br>スベア<br>対応 | メモリー                                     | CD - ROM         | 形名                                                                  | 希望小売価格 (税別)      | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
| 2Way<br>対応   | Pentium III-S (1.40 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 選択<br>*2                                         | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 選択<br>*1                                 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSM110A6-UNNN430                                                    | 売しました            | GSM110A6-UNNN431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              | Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 選択<br>*2                                         | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 選択<br>*1                                 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSM110A6-QNNN430                                                    | 売しました            | GSM110A6-QNNN431                                                          | 売しました       | 3年             |
|              |                                                  |                          |                  |                  |                                          |                  | OSなしモデル                                                             |                  |                                                                           |             |                |
| プロセッサ<br>タイプ | HDD/内蔵RAID                                       | ディスク<br>アレイ<br>コントローラ    | ホット<br>プラグ<br>対応 | ホット<br>スベア<br>対応 | メモリー                                     | CD - ROM         | 形名                                                                  | 希望小売価格 (税別)      | 形名                                                                        | 希望小売価格 (税別) | 無償<br>保証<br>期間 |
| 2Way<br>対応   | Pentium III-S (1.40 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 選択<br>*2                                         | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 選択<br>*1                                 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSA110A6-UNNN430                                                    | 売しました            |                                                                           |             | 3年             |
|              | Pentium III-S (1.26 GHz/512kB)プロセッサ × 1個標準搭載     |                          |                  |                  |                                          |                  |                                                                     |                  |                                                                           |             |                |
|              | 選択<br>*2                                         | Ultra160<br>1チャンネル<br>*5 | ○                | ○                | 選択<br>*1                                 | CD-ROM<br>最大24倍速 | GSA110A6-QNNN430                                                    | 売しました            |                                                                           |             | 3年             |