

4. オプション一覧

①HA8000-ex/780 A2

分 類	形 名	希望小売価格 (税別) [[標]は標準価格]	保守料 (月額)		概 略 仕 様	システム装置 780 A2
			維持保守	出張修理		
プロセッサ						
プロセッサ	ES-EM7802T1EX ES-EM7802T1	¥850,000	後報	後報	Itanium(800MHz)/キャッシュメモリー:2MB	○
	ES-EM7804T1EX ES-EM7804T1	¥1,450,000	後報	後報	Itanium(800MHz)/キャッシュメモリー:4MB	○
メモリーボード						
メモリーボード	ES-MJ75126EX ES-MJ75126	¥200,000	後報	後報	512MB(128MBx4),SDRAM,100MHz	○
	ES-MJ701G6EX ES-MJ701G6	¥500,000	後報	後報	1GB(256MBx4),SDRAM,100MHz	○
	ES-MJ702G6EX ES-MJ702G6	¥1,000,000	後報	後報	2GB(512MBx4),SDRAM,100MHz	○
拡張ボード						
ディスクアレイコントローラボード	ES-CA7162EX ES-CA7162	¥288,000	¥1,800	¥1,350	Ultra160 SCSI,2チャネル,PCI:フルサイズ	○
	ES-CS7253EX ES-CS7253	¥45,000	¥283	¥217	Ultra160 SCSI,1チャネル	○
S C S I ボード						
	ES-CN7240EX ES-CN7240	¥15,000	¥92	¥67	100BASE-TX/10BASE-T,PCI:ショートサイズ	○
L A N ボード	ES-CN7620EX ES-CN7620	¥160,000	¥1,000	¥750	1000BASE-SX,PCI:ショートサイズ	○
Fibre Channel ボード	ES-CC66100EX ES-CC66100	¥292,000	¥1,825	¥1,367	FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps	○
S V P ボードセット	ES-SCM7500BEX ES-SCM7500B	¥112,000	¥675	¥508	サードパーティ製,PCI:フルサイズ 電源ユニット+SVPマイクロプログラム付き	○
システム装置内蔵デバイス						
内蔵ハードディスク	ES-UH718EEX ES-UH718E	¥92,000	¥575	¥433	Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min	○
	ES-UH736EEX ES-UH736E	¥168,000	¥1,050	¥792	Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min	○
	ES-UH773EEX ES-UH773E	¥312,000	¥1,950	¥1,467	Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min	○
電源ユニット	ES-BP2180EX ES-BP2180	¥100,000	後報	後報	電源ユニット,800W	○
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置	PC-DC5201	¥19,600	¥142	¥108	15型カラーマルチスキャン,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	○
	PC-DC7103	完売しました。			17型カラーマルチスキャン,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	○*1
	PC-DC7104	¥35,000	¥250	¥192	17型カラーマルチスキャン,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	○*1
	PC-DC3622	¥148,000	¥1,058	¥792	22型カラーマルチスキャン,640x480~2048x1536ドット,省電力対応	○*1
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3153A	完売しました。			15型TFT,640x480~1024x768ドット	○
	PC-DT3155	完売しました。			15型TFT,640x480~1024x768ドット	○
	PC-DT3155A	¥83,000	¥592	¥442	15型TFT,640x480~1024x768ドット	○
外付け装置						
ディスクユニットセット	GTORA162-R108001	¥252,000	¥1,500	¥1,125	ラックマウントタイプ,4U,ディスク搭載なし	○
	GTORA162-R208001	¥232,000	¥1,375	¥1,033	ラックマウントタイプ2台目増設用,ディスク搭載なし	○
リムーバブルデバイスユニット	GTORR162-R100200	完売しました。			ラックマウントタイプ,4U,デバイス搭載なし	○
	GTORR162-R200200	完売しました。			ラックマウントタイプ2台目増設用,デバイス搭載なし	○
	GTORR163-R100200	¥112,000	¥600	¥450	ラックマウントタイプ,4U,デバイス搭載なし	○
	GTORR163-R200200	¥92,000	¥467	¥350	ラックマウントタイプ2台目増設用,デバイス搭載なし	○
D L T チェンジャーユニットセット	GT-SRL74081	¥1,622,000	¥9,642	¥7,233	ラックマウントタイプ,D.L.T8000,8連装	○
	GT-SRL74082	¥3,244,000	¥19,284	¥14,466	ラックマウントタイプ,D.L.T8000,8連装x2	○
D L T チェンジャー スイッチングHUB	GT-SRL7408	¥1,622,000	¥9,642	¥7,233	ラックマウントタイプ,D.L.T8000,8連装GT-SRL74081x増設用	○
	PC-BH7500	¥27,000	¥192	¥142	8ポート(10Mbps/100Mbps)	○
	GT-BH7516	¥78,000	¥492	¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	○
	GT-BH7618	¥232,000	¥1,450	¥1,092	16ポート(10Mbps/100Mbps)+2ポート(1Gbps)	○
ケーブル						
S C S I ケーブル	GT-LA7301	¥12,000	-	-	D.L.Tチェンジャー接続用,3.0m	○
	GT-LA7505	¥60,000	-	-	Optical,5m	○
Fibre Channel ケーブル	GT-LA7510	¥60,000	-	-	Optical,10m	○
	GT-LY7120	¥8,000	-	-	ディスクユニット/リムーバブルデバイスユニット/CR80接続用,2.0m	○
メンテナンスケーブル	GT-LT7110	¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用,3.0m	○
システムアラートユニット接続ケーブル	ES-LU60690	後報	-	-	UPS接続用,6.0m	○
電源ケーブル	ES-LU61290	後報	-	-	UPS接続用,12.0m	○
	ES-LU6A120	後報	-	-	AC100Vコンセントボックス用電源ケーブル,2.0m	○
	ES-LU6A220	後報	-	-	AC200Vコンセントボックス用電源ケーブル,2.0m	○
ディスプレイ延長ケーブル	GT-LV7300	¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用,0.7m	○
キーボード/マウス延長ケーブル	GT-LK7300	¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	○
D S P / K B / マウスケーブルセット (4ポート用)	GT-SLK7102	¥13,000	-	-	コンソールユニットセット(GT-SAT7041)接続用,3.0m ディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル(4ポート用)	○
D S P / K B / マウスケーブルセット (8 / 15ポート用)	GT-SLK7112	¥16,000	-	-	コンソールユニットセット(GT-SAT7080/GT-SAT7150)接続用,3.0m ディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル(8/15ポート用)	○
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス						
内蔵 D A T (DDS-4)	GT-UD7400EX GT-UD7400	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	○ *2
	GT-UD7402EX GT-UD7402	¥136,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	○ *2
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GT-UD7406EX GT-UD7406	¥408,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装	○ *2
内蔵 D L T (D L T 8 0 0 0)	GT-UL7400EX GT-UL7400	¥632,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)	○ *2
内蔵光磁気ディスク	GT-SUM5641EX GT-SUM5641	¥62,000	¥392	¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具+変換コネクタ付き	○ *2
内蔵DVD-RAMミニチェンジャーシグナル	GT-SUV7510SEX GT-SUV7510S	¥222,000	¥1,392	¥1,042	Fast SCSI-2,非圧縮/圧縮:13GB/26GB ブラックパネル+変換コネクタ付き	○ *2
ディスクユニット内蔵デバイス						
内蔵ハードディスク	GT-UH718EEX GT-UH718ERX GT-UH718E	¥64,000	¥400	¥300	Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min	○ *3
	GT-UH736EEX GT-UH736ERX GT-UH736E	¥120,000	¥750	¥567	Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min	○ *3
	GT-UH773EEX GT-UH773ERX GT-UH773E	¥312,000	¥1,950	¥1,467	Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min	○ *3
電源ユニット	GT-BP2127EX GT-BP2127	¥80,000	¥500	¥375	冗長化電源,ディスクユニット用	○ *3

*1: ラックキャビネット (16U) へのみ搭載可能

*2: リムーバブルデバイスユニットへの搭載のみサポート

*3: ディスクユニットへの搭載のみサポート

分 類	形 名	希望小売価格	保守料 (月額)		概 略 仕 様	システム装置
		(税別)	維持保守	出張修理		780 A2
[(標)は標準価格]						
無停電電源装置						
無停電電源装置	KSF-UH7R21HA00	¥940,000	-	-	2100VA/2100W,ラックマウントタイプ,入出力100V,1型固定金具付き	○
	KSF-UH7R32HA00	¥1,240,000	-	-	3000VA/3000W,ラックマウントタイプ,入出力200V,1型固定金具付き	○
無停電電源装置セット	GT-SBU7131A	¥315,000	¥1,942	¥1,458	AC100V用,3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Linux用,1.8m)付き	○
SNMPカード	KSF-UH0700ETS0	¥70,000	-	-	SNMP対応カード	○
シリアルポート拡張カード	KSF-UH0700RSD0	¥40,000	-	-	シリアルポート5ポート増設用カード	○
トランスボックス	KSF-UH0715TA00	¥100,000	-	-	1500VA出力電圧200V/100V,3000VAUPS用	○
パワーモニタH	KSF-UH0700SLA0	¥40,000	-	-	1A-64 Linux/RedHat用,インタフェースケーブル3.0m付き	○
パワーモニタH クライアント	KSF-UH0700SCN0	¥50,000	-	-	1A-64 Linux/RedHat用	○
ラック関連						
ラックキャビネット	GT-RK7382	¥198,000	-	-	38Uラックキャビネット	○
	GT-RK7162	¥118,000	-	-	16Uラックキャビネット	○
ラックサイドパネル	GT-RS7381	¥22,000	-	-	38U用ラックサイドパネル,2枚1組	○
	GT-RS7160	¥20,000	-	-	16U用ラックサイドパネル,2枚1組	○
フロントドア	GT-RD7382	¥64,000	-	-	38U用フロントドア,エナジーシェーブ	○
	GT-RD7163	¥52,000	-	-	16U用フロントドア,エナジーシェーブ	○
リアドア	GT-RD7161	¥40,000	-	-	16U用リアドア	○
ブラックパネル	GT-RP7011	¥800	-	-	1U用	○
	GT-RP7010	完売しました。	-	-	1U用	○
	GT-RP7020	完売しました。	-	-	2U用	○
	GT-RP7040	完売しました。	-	-	4U用	○
	GT-RP7080	完売しました。	-	-	8U用	○
ラック連結キット	GT-RJ7001	¥16,000	-	-	エナジーシェーブフロントドア付きラック連結用(38U)	○
	GT-RJ7002	¥16,000	-	-	エナジーシェーブフロントドア付きラック連結用(16U)	○
ラック延長キット	GT-RJ7116	¥70,000	-	-	16U用ラック延長部材,PCIネットワークサマート用	○
	GT-RJ7138	¥120,000	-	-	38U用ラック延長部材,PCIネットワークサマート用及びDLTドライブ装置搭載用	○
システムアラートユニット	GT-RT7100	¥160,000	¥1,000	¥750	システムアラート用ユニット	○
KBマウス収納ユニット	GT-RK7001	¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納用ユニット	○
HUB収納ユニット	GT-RH7100	¥16,000	-	-	スイッチングHUB(GT-BH7516,GT-BH7618),Fibre Channel HUB(GT-CZ7501)収納用	○
	GT-RH7200	¥16,000	-	-	スイッチングHUB(PC-BH7500)収納用	○
コンセントボックスユニット	GT-AG7105	¥40,000	¥250	¥192	7ポート5口,AC100V	○
	GT-AG6226	¥40,000	¥250	¥192	7ポート6口,AC200V	○
ディスプレイ収納ユニット	GT-RC7100	¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置収納用ユニット	○
液晶ディスプレイ収納ユニット	GT-RL7200	¥56,000	¥350	¥267	液晶ディスプレイ装置収納用ユニット	○
コンソールユニットセット	GT-SA7041	¥129,000	¥808	¥608	KB/マウス/ディスプレイ切替えユニット(GT-AT7041),4ポート用,2U ラックマウントキット+キーボード収納ユニット付き	○
	GT-SA7080	¥175,000	¥1,092	¥817	KB/マウス/ディスプレイ切替えユニット(GT-AT7080),8ポート用,2U キーボード収納ユニット付き	○
	GT-SA7150	¥342,000	¥2,033	¥1,525	KB/マウス/ディスプレイ切替えユニット(GT-AT7080x2),15ポート(8ポートx2)用,3U ディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル+キーボード収納ユニット付き	○
その他						
コンソールユニット (4ポート)	GT-AT7041	¥105,000	¥658	¥492	KB/マウス/ディスプレイ切替えユニット,4ポート用	○
コンソールユニット (8ポート)	GT-AT7080	¥151,000	¥942	¥708	KB/マウス/ディスプレイ切替えユニット,8ポート用	○