

6. 有寿命品一覧

HA8000 - ex / 780 A2

HA8000 - exシリーズの次に示す部品は使用により劣化、摩耗します(有寿命)ので、一定周期で交換する必要があります。これらの部品は有償にて交換を行います。

項番	品 名	適用製品形名	耐用年数
1	ハードディスクユニット	GT-UH718E,GT-UH736E,GT-UH773E ES-UH718E,ES-UH736E,ES-UH773E	(*1)
2	スーパーディスクドライブ	システム装置標準搭載品	(*2)(*3)
3	CD-ROMユニット	システム装置標準搭載品	(*2)(*3)
4	DATユニット	GT-UD7400,GT-UD7402	(*2)(*5)
5	DATチェンジャーユニット	GT-UD7406	(*2)(*6)
6	DLTユニット	GT-UL7400	(*2)(*7)
7	光磁気ディスクユニット	GT-UM5641	(*2)(*3)
8	DVD-RAMミニチェンジャー シングルユニット	GT-UV7S10S	(*4)
9	ディスプレイ装置	PC-DC5201,PC-DC7103,PC-DC7104 PC-DC3622 PC-DT3153A,PC-DT3155,PC-DT3155A	(*8)(*9)
10	キーボード	コントロールユニット又はキーボード/マウス収納ユニット	(*10)
11	マウス	標準添付品	(*10)
12	マザーボード	システム装置標準搭載品	(*11)
13	電源ユニット	システム装置標準搭載品 GT-BP2180,GT-BP2127	(*11)
14	ACアダプタ	コントロールユニット(GT-AT7080,GT-SAT7080及び GT-SAT7150)添付品	(*1)

- *1 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電を想定したときの寿命は、約2年です。使用環境・状態により寿命は変わります。
- *2 定期的にクリーニングを実施し、常に清潔に保った場合です。
- *3 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電を想定したときの寿命は、約1.5年です。使用環境・状態により寿命は変わります。
- *4 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電を想定したときの寿命は、約1.7年です。使用環境・状態により寿命は変わります。
- *5 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電および1日4時間のバックアップ使用を想定したときの寿命は、約3年です。使用環境・状態により寿命は変わります。
- *6 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電使用を想定したときの寿命は、約3年です。使用環境・状態により寿命は変わります。
- *7 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電および1日8時間のバックアップ使用を想定したときの寿命は、約3年です。使用環境・状態により寿命は変わります。
- *8 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日10時間、1ヵ月25日の通電使用を想定したときの寿命は、約4年です。1日あたりの電源の投入時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
- *9 ディスプレイは輝度が当初の1/2に低下したときを寿命とします。また、長時間同じ表示をしていると、ブラウン管にその表示が焼き付いてしまいますが、この交換も有償となります。
- *10 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日10時間、1ヵ月25日の通電使用を想定したときの寿命は、約5年です。1日あたりの電源の投入時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
- *11 通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヵ月30日の通電使用を想定したときの寿命は、約5年です。使用環境・状態により寿命は変わります。



注意 アルミ電解コンデンサについて

装置に使用しているアルミ電解コンデンサは、有寿命部品です。設計寿命は、1日24時間使用で約5年です。寿命になると電解液の枯渇や漏れが生じます。特に、電源ユニットでの電解液の漏れは、発煙・感電の原因になることがあります。これらの危険を避けるために、設計寿命を越えて使用する場合は、有償部品単位で交換してください。