

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

3. ハードウェア構成図 ラックマウント編

(1) ラックキャビネットの種類

HA8000-ft ラックキャビネットにはその収容量の差により38U収容可能なラックと16U収容可能なラックの2種類があります。

品名	ラックキャビネット(38U)	ラックキャビネット(16U)
型式	GH-RK7382	GH-RK7162
寸法mm(幅×高さ×奥行き)	600×1895×850	600×820×850
ラックキャビネット質量*1	132.5kg	67.5kg
ラックキャビネット最大搭載質量	617.5kg	172.5kg
ラックキャビネット最大総質量	750.0kg	240.0kg
仕様	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠18°-サルビッチ リアドア付き	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠18°-サルビッチ

*1: フロントドア, リアドア, サイドパネルを含んだ質量です。

また、システムの拡張に応じて同一形式のラックを3台まで連結することも可能です。

仕様	形式	備考
ラック連結キット	38U	エンジンウェブフロントドア取付け用
	16U	
	GH-RJ7001	
	GH-RJ7002	

ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットのみです。

(2) システム装置の占有ユニット数, 質量及び電源ケーブル本数

モデル名	形式	占有U数 *1	質量	電源ケーブル本数	対応	
					38U	16U
HA8000-ft / 100D	100DC2	8U	最大70.0kg	2	○	○

*1: 1Uは、約44.5mmです。

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

(3) ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	対応		仕 様
					38U	16U	
ラックサイドパネル(38U)	GH-RS7381	-	-	-	○	-	2枚1組
フロントドア(38U)	GH-RD7382	-	-	-	○	-	エッジ・ウェーブタイプ
ラックサイドパネル(16U)	GH-RS7160	-	-	-	-	○	2枚1組
フロントドア(16U)	GH-RD7163	-	-	-	-	○	エッジ・ウェーブタイプ
リアドア(16U)	GH-RD7161	-	-	-	-	○	16Uラックキャビネット用
ブランクパネル(1U)	GH-RP7011	1U	0.2	-	○	○	ラックキャビネット内の未搭載空きUを塞ぎます
ラック連結キット(38U)	GH-RJ7001	-	-	-	○	-	ラックキャビネットを最大3台まで連結可(エッジ・ウェーブフロントタイプ用)
ラック連結キット(16U)	GH-RJ7002	-	-	-	-	○	ラックキャビネットを最大3台まで連結可(エッジ・ウェーブフロントタイプ用)
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-R100210	4U	12.3 *4	1	○	○	バックアップディスプレイ搭載用ユニット *6
バックアップキャビネットセット (2台目増設用)	GS0BS201-R200210	-	6.9 *4	1	○	○	バックアップディスプレイ搭載用ユニット(2台目増設用) *6
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	3U *3	7.0	-	○	-	別途液晶ディスプレイ装置手配要 *1
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	9U	8.0	-	○	-	別途15型ディスプレイ装置手配要
キーボード/マウス収納ユニット	GN-RK7001FT	1U	5.0	-	○	○	キーボード/マウスをラックに収納するためのユニット
スイッチングHUB	PC-BH7500	1U	1.1	1	○	○	HUB収納ユニット(GH-RH7200)が必要です
	GH-BH7516	1U	2.6	1	○	○	HUB収納ユニット(GH-RH7100)が必要です (HUB収納ユニットは1U占有します)
	GH-BH7618						
	GH-BH7618T						
HUB収納ユニット	GH-RH7100	1U	2.0	-	○	○	スイッチングHUB(GH-BH7516, GH-BH7618) (GH-CZ7501)搭載用[他にHUB本体が1U占有します]
HUB収納ユニット	GH-RH7200	-	2.0	-	○	○	スイッチングHUB(PC-BH7500)用
無停電電源装置[UPS](1400VA/950W)	GH-SBU7214x	2U	28.0	1	○	○	Power Chute PLUSとのセットも有
無停電電源装置[UPS](3000VA/2250W)	GH-SBU7131x	3U	52.0	1	○	○	Power Chute PLUSとのセットも有
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	1U	1.6	-	○	○	搭載時はゴム足を取外す *5
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	-	2.0	1	○	○	コンセント口数5個(12A以内) *2
ディスプレイ装置	PC-DC5201	-	13.0	1	○	○	15型カラーマルチタスク、640x480ドット～1280x1024ドット、省電力対応
	PC-DC7104	-	16.7	1	-	○	17型カラーマルチタスク、640x480ドット～1280x1024ドット、省電力対応
	PC-DC3622	-	29.7	1	-	○	22型カラーマルチタスク、640x480ドット～2048x1536ドット、省電力対応
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	-	4.7	1	○	○	15型スーパーTFT、640x480ドット～1024x768ドット
DLTチェンジャーセット	GH-SRL7408 x	5U	22.8	1	○	○	2台連結可能
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	-	15.8	1	○	○	(DLTチェンジャー2台目用:SCSIホスト,SCSIケーブル必要)
コンパクトディスクアレイ装置(CR80)	GH0CR802-R425805	3U	55.0	2	○	○	外付けディスクアレイ装置
小型ディスクアレイシステム(SANR1SE1200)	HT-4047-xxxxx	6U	65.0	1	○	○	外付けディスクアレイ装置

*: 次シートの注意事項参照願います。

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項

*1: コンセントボックス(GH-AG7105)が必要です。

搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、接続するシステム装置との底面間が8U以上離れている場合は延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。

尚、搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、システム装置との底面間が23U以上離しての実装は出来ません。

*2: ラックキャビネット背面に縦に実装されます。

システム装置の搭載位置にコンセントボックスを搭載する場合、システム装置の電源挿抜用のハンドルがあるため、ラックキャビネットの背面から見て右側にコンセントボックスを搭載すること。(左側は搭載不可)

*3: 収納時のU数です。使用時のU数は8 Uとなり、上部に5 U以上のスペースがない場合はフロントドアは閉まらなくなります。

*4: デバイス未実装時の質量です。搭載可能なデバイスの質量は下記の通りです。

品 名	形 式	質 量
内蔵DAT	GS-UD7402	1.0kg
内蔵DATチェンジャー	GS-UD7406	2.0kg
内蔵DLT	GS-UL7400	2.9kg

*5: ラック搭載時は、下記制限があります。


(1) UPS 拡張ユニットは、UPS の直上に搭載すること。

(UPS を複数台搭載する場合は、最上部のUPS の直上に搭載すること。)

(2) UPS 拡張ユニットとシステム装置の底面の間隔は、14 U 以内とすること。(下図 a)

(3) (1), (2) 両方の条件が満たせない場合は、UPS 拡張ユニットの底面とUPS の底面の間隔(下図 b)は、24 U 以内でUPS 拡張ユニットをUPS より離して実装可。


(但し、UPS 拡張ユニットに接続するシステム装置は、UPS より上に実装すること。)



*6: バックアップキャビネット搭載時は、システム装置から6 U 以内に搭載すること。(下図 c)

[バックアップキャビネット1台時]

[バックアップキャビネット2台時]




<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

(4) ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・ディスプレイ収納ユニット(GH-RC7100)には15型ディスプレイ装置のみ設置可能です。
- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。
- ・システム装置を38Uラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8 Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8 Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニット(GH-RL7200)とキーボード/マウス収納ユニット(GN-RK7001FT)を併設時、その間に隙間が1 U以上が必要です。〔2 U以上推奨〕 (液晶ディスプレイ装置を引き出したまま使用する場合、マウス操作に支障を来します。)



(5) ラックキャビネット搭載の考え方

- ・基本的には質量の重いものをラック下部へ、上部に行くほど軽量のものを搭載するようにします。
例えば、最下部から上部へ


[無停電電源装置] → [システム装置] → [バックアップキャビネット等] → [キーボード/マウス] → [ディスプレイ装置]

の順に設置します。

<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編> から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント



<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


<キャビネット編> から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

38U

16U



つづく

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

3 8 U

1 6 U

・表記の価格は、希望小売価格です。

HUB 収納ユニット
〔1U〕
(GH-RH7100) ¥16,000(税別)

選択



スイッチングHUB
〔10Mbps/100Mbps 16ポート, 1U〕
(GH-BH7516) ¥78,000(税別)



スイッチングHUB
〔10Mbps/100Mbps 16ポート + 1Gbps 2ポート, 1U〕
(GH-BH7618) ¥232,000(税別)



スイッチングHUB
〔10Mbps/100Mbps 16ポート + 1Gbps 2ポート, 1U〕
(GH-BH7618T) ¥160,000(税別)

HUB 収納ユニット
(GH-RH7200) ¥16,000(税別)



スイッチングHUB
〔10Mbps/100Mbps, 8ポート, 1U〕
(PC-BH7500) ¥27,000(税別)

コンセントボックスユニット
〔5個, 9U(背面実装)〕
(GH-AG7105) ¥40,000(税別)

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。

<システム装置および
内蔵オプション編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編> から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

38 U

16 U

選択

DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000, 5U)

・DLTチェンジャーとラックマウントキット
(DLTチェンジャー用)のセットです。

DLTチェンジャー
(DLT8000)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

DLTチェンジャーユニットセット
(GH-SRL74082)

¥3,244,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

・表記の価格は、希望小売価格です。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。
・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000, 5U) (BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition付)

・DLTチェンジャーとラックマウントキット (DLTチェンジャー
用) , およびBrightStor ARCserve 2000 Workgroup Editionのセットです。

DLTチェンジャー
(DLT8000)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

DLTチェンジャーユニットセット
(GH-SRL74082T)

¥3,360,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

SCSIケーブル

システム装置へ
(*1)

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。
・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000, 5U) (BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition付)

・DLTチェンジャーとラックマウントキット (DLTチェンジャー
用) , およびBrightStor ARCserve 2000 Advanced Editionのセットです。

DLTチェンジャー
(DLT8000)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

DLTチェンジャーユニットセット
(GH-SRL74082W)

¥3,512,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

SCSIケーブル

システム装置へ
(*1)

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。
・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

*1 : 1台目と同一のシステム装置への接続となります。
1台目と別のシステム装置への接続時は、別途ARCserveが必要です。

つづく

<システム装置および
内蔵オプション編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編> から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

・表記の価格は、希望小売価格です。

38 U

16 U

つづき

**DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000,5U)**

- ・DLTチェンジャーとラックマウントキット(DLTチェンジャー用)のセットです。
- ・メディア(DLTデータカートリッジ[D88/1800]x20巻付き)

**DLTチェンジャー
(DLT8000)**

- ・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

DLTチェンジャーユニットセット
(GH-SRL74082Y) ¥3,564,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

SCSIケーブル

システム装置へ

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。
・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

**DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000,5U) (BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition付)**

- ・DLTチェンジャーとラックマウントキット(DLTチェンジャー用)、および
BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Editionのセットです。
- ・メディア(DLTデータカートリッジ[D88/1800]x20巻付き)

**DLTチェンジャー
(DLT8000)**

- ・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

DLTチェンジャーユニットセット
(GH-SRL74082TY) ¥3,680,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

SCSIケーブル

システム装置へ

SCSIケーブル

システム装置へ
(*1)

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。
・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

**DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000,5U) (BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition付)**

- ・DLTチェンジャーとラックマウントキット(DLTチェンジャー用)、および
BrightStor ARCserve 2000 Advanced Editionのセットです。
- ・メディア(DLTデータカートリッジ[D88/1800]x20巻付き)

**DLTチェンジャー
(DLT8000)**

- ・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

DLTチェンジャーユニットセット
(GH-SRL74082WY) ¥3,832,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

SCSIケーブル

システム装置へ

SCSIケーブル

システム装置へ
(*1)

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。
・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

*1: 1台目と同一のシステム装置への接続となります。
1台目と別のシステム装置への接続時は、別途ARCserveが必要です。

つづく

<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編> から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U

1 6 U

選択

選択

つづく

<注意>

・BrightStor ARCserve 2000 は、システム装置毎に必要です。(DLTチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)

DLTチェンジャーユニットセット
(DLT8000,5U)
(GH-SRL74081) ¥1,622,000(税別)

・DLTチェンジャーとラックマウントキット(DLTチェンジャー用)のセットです。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

DLTチェンジャー
(DLT8000)
(GH-SRL7408) ¥1,622,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
(DLT8000)(BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition付)
(GH-SRL7408T) ¥1,738,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
(DLT8000)(BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition付)
(GH-SRL7408W) ¥1,890,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
(DLT8000)
・メ'イア(DLTカートリッジ)[D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL7408Y) ¥1,782,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
(DLT8000)(BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition付)
・メ'イア(DLTカートリッジ)[D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL7408TY) ¥1,898,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
(DLT8000)(BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition付)
・メ'イア(DLTカートリッジ)[D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL7408WY) ¥2,050,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

システム装置へ

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編> から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

38U

16U

つづき

DLTチェンジャーユニットセット
[DLT8000,5U]
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(DLTｶｰﾄﾘｯｼﾞ) [D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL74081Y) ¥1,782,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャーとラックマウントキット(DLTチェンジャー用)のセットです。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

選択
DLTチェンジャー
[DLT8000]
(GH-SRL7408) ¥1,622,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000] (BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition付)
(GH-SRL7408T) ¥1,738,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000] (BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition付)
(GH-SRL7408W) ¥1,890,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000]
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(DLTｶｰﾄﾘｯｼﾞ) [D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL7408Y) ¥1,782,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000] (BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition付)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(DLTｶｰﾄﾘｯｼﾞ) [D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL7408TY) ¥1,898,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000] (BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition付)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(DLTｶｰﾄﾘｯｼﾞ) [D88/1800]x10巻付き
(GH-SRL7408WY) ¥2,050,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

つづく

<注意>


・BrightStor ARCserve 2000 は、システム装置毎に必要です。(DLTチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>


ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

38 U

16 U

つづき



つづく

<注意>

・BrightStor ARCserve 2000 は、システム装置毎に必要です。(DLTチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

38U

16U

つづき

DLTチェンジャーユニットセット
[DLT8000,5U]
(BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付)
・メディア(DLTメディアカートリッジ) [D88/1800] x10巻付き
(GH-SRL74081TY) ¥1,898,000(税別)

・DLTチェンジャーとラックマウントキット(DLTチェンジャー用)及びBrightStor ARCserve 2000 Workgroup Editionのセットです。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

選択

DLTチェンジャー
(DLT8000)
(GH-SRL7408) ¥1,622,000(税別)

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000] (BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付)
(GH-SRL7408T) ¥1,738,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000]
・メディア(DLTメディアカートリッジ) [D88/1800] x10巻付き
(GH-SRL7408Y) ¥1,782,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

DLTチェンジャーセット
[DLT8000] (BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付)
・メディア(DLTメディアカートリッジ) [D88/1800] x10巻付き
(GH-SRL7408TY) ¥1,898,000(税別)

・DLTチェンジャー2台目としてご使用いただけます。

SCSIケーブル

システム装置へ

・詳細は[拡張ボード]ページをご参照下さい。

・2台目接続時はSCSIボードも別途必要です。

つづく

<注意>

・BrightStor ARCserve 2000 は、システム装置毎に必要です。(DLTチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>


ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

38U

16U

つづき



<注意>

・BrightStor ARCserve 2000 は、システム装置毎に必要です。(DLTチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)

<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編> から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U

1 6 U

選択

UPS接続ケーブル
(1.8m, Windows2000用)
(GH-LU7200)

無停電電源装置
(1.4kVA/950W : Windows2000用, 2U)
(GH-BU7214)

無停電電源装置セット
(GH-SBU7214A)

¥139,000(税別)

UPS接続ケーブル
(1.8m, Windows2000用)

無停電電源装置
(1.4kVA/950W : Windows2000用, 2U)
(GH-BU7214)



Power Chute Plus(*1)

・Power Chute Plusに標準添付されています

無停電電源装置セット
(GH-SBU7214S)

¥147,000(税別)

UPS接続ケーブル
(1.8m, Windows2000用)
(GH-LU7200)

無停電電源装置
(3.0kVA/2250W : Windows2000用, 3U)
(GH-BU7131)

無停電電源装置セット
(GH-SBU7131A)

¥315,000(税別)

UPS接続ケーブル
(1.8m, Windows2000用)

無停電電源装置
(3.0kVA/2250W : Windows2000用, 3U)
(GH-BU7131)



Power Chute Plus(*1)

・Power Chute Plusに標準添付されています

無停電電源装置セット
(GH-SBU7131S)

¥322,000(税別)

*1: <Power Chute Plus(GHS-VSUUP80)について>


- ・無停電電源装置(GH-BU7114/7214/7131)対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル(1.8m, WindowsNT/Windows2000用)が標準添付されています。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPower Chute Plusに添付のケーブルを御使用願います。
[UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。]
- ・WindowsNT Servre4.0及びWindows2000対応品(V5.231J)

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。




<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

38U
16U



バックアップキャビネットセット
〔拡張スロット 43インチ(5型), Wide・Narrowデバイス用, 4U〕

(GS0BS201-R100210)

¥96,000(税別)

・SCSIケーブ ル(GH-LA7151)、ラック搭載ユニット(GH-AU7220)及びラック搭載サポ ートレ (GH-AU7222)が標準添付されています。

バックアップキャビネットセット(2台目増設用)
〔拡張スロット 43インチ(5型), Wide・Narrowデバイス用〕

(GS0BS201-R200210)

¥66,000(税別)

・SCSIケーブ ル(GH-LA7151)及びラック搭載サポ ートレ (GH-AU7222)が標準添付されています。

搭載デバイス選択

<ラックキャビネット>



・2台目増設用のキャビネットセットは、1台目キャビ ネットセットのラック搭載ユニット上に搭載します。
(下図参照)

選択

内蔵D A T
(GS-UD7402EX)[カスタム]
(GS-UD7402)



内蔵D A T
(DDS-4(非 / 圧縮20/40GB))

¥127,000(税別)
¥127,000(税別)

内蔵D A Tセット
(GS-SUD7402TEX)[カスタム]
(GS-SUD7402T)



内蔵D A T
(DDS-4(非 / 圧縮20/40GB))



BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254相当をバンドル)

・Windows2000環境下にて使用可能。
¥235,000(税別)
¥235,000(税別)

内蔵D A Tセット
(GS-SUD7402WEX)[カスタム]
(GS-SUD7402W)



内蔵D A T
(DDS-4(非 / 圧縮20/40GB))



BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154相当をバンドル)

・Windows2000環境下にて使用可能。
¥378,000(税別)
¥378,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

・本セット形名にて手配願います。

つづく

<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編> から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

つづき

・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T (GS-UD7402YEX)[カスタム] (GS-UD7402Y)	・メディア(DDS テーカートリッジ[HS-4/150S]x5 巻付	内蔵 D A T (DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB))	¥157,000(税別) ¥157,000(税別)
--	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

内蔵 D A T セット (GS-SUD7402TYEX)[カスタム] (GS-SUD7402TY)	・メディア(DDS テーカートリッジ[HS-4/150S]x5 巻付	内蔵 D A T (DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB)) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition (RT-1242C-1254相当をバンドル) ・ Windows2000環境下にて使用可能。	¥265,000(税別) ¥265,000(税別)
--	------------------------------------	---	------------------------------

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T セット (GS-SUD7402WYEX)[カスタム] (GS-SUD7402WY)	・メディア(DDS テーカートリッジ[HS-4/150S]x5 巻付	内蔵 D A T (DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB)) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition (RT-1242C-1154相当をバンドル) ・ Windows2000環境下にて使用可能。	¥408,000(税別) ¥408,000(税別)
--	------------------------------------	--	------------------------------

・本セット形名にて手配願います。

つづく

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

内蔵 D A T チェンジャー (GS-UD7406EX)[カスタム] (GS-UD7406)		内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB) 6 連装) ¥382,000(税別) ¥382,000(税別)
---	---	---

内蔵 D A T チェンジャーセット (GS-SUD7406TEX)[カスタム] (GS-SUD7406T) ・本セット形名にて購入願います。	 	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB) 6 連装) ・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。 BrightStor A R C s e r v e 2 0 0 0 Workgroup Edition (RT-1242C-1254 相当をバンドル) ・ Windows2000 環境下にて使用可能。 ¥490,000(税別) ¥490,000(税別)
--	--	---

内蔵 D A T チェンジャーセット (GS-SUD7406WEX)[カスタム] (GS-SUD7406W) ・本セット形名にて購入願います。	 	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB) 6 連装) ・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。 BrightStor A R C s e r v e 2 0 0 0 Advanced Edition (RT-1242C-1154 相当をバンドル) ・ Windows2000 環境下にて使用可能。 ¥633,000(税別) ¥633,000(税別)
--	---	--

内蔵 D L T (GS-UL7400EX)[カスタム] (GS-UL7400)		内蔵 D L T (DLT8000(非 / 圧縮 40/80GB)) ・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。 ¥592,000(税別) ¥592,000(税別)
--	---	---

内蔵 D L T セット (GS-SUL7400TEX)[カスタム] (GS-SUL7400T) ・本セット形名にて手配願います。	 	内蔵 D L T (DLT8000(非 / 圧縮 40/80GB)) 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。 BrightStor A R C s e r v e 2 0 0 0 Workgroup Edition (RT-1242C-1254 相当をバンドル) ・ Windows2000 環境下にて使用可能。 ¥700,000(税別) ¥700,000(税別)
--	--	--

内蔵 D L T セット (GS-SUL7400WEX)[カスタム] (GS-SUL7400W) ・本セット形名にて手配願います。	 	内蔵 D L T (DLT8000(非 / 圧縮 40/80GB)) 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。 BrightStor A R C s e r v e 2 0 0 0 Advanced Edition (RT-1254C-1154 相当をバンドル) ・ Windows2000 環境下にて使用可能。 ¥843,000(税別) ¥843,000(税別)
--	--	---

つづく

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

つづき

・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T チェンジャー
(GS-UD7406YEX)[カスタム]
(GS-UD7406Y)

・メディア(DDS データ・リッジ [HS-4/150S]x10 巻付

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB)6 連装)

¥442,000(税別)
¥442,000(税別)

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406TYEX)[カスタム]
(GS-SUD7406TY)

・メディア(DDS データ・リッジ [HS-4/150S]x10 巻付

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB)6 連装)

・拡張ストレージベイを 2 倍使用します。
BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254相当をバンドル)

・Windows2000環境下にて使用可能。

¥550,000(税別)
¥550,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406WYEX)[カスタム]
(GS-SUD7406WY)

・メディア(DDS データ・リッジ [HS-4/150S]x10 巻付

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4(非 / 圧縮 20/40GB)6 連装)

・拡張ストレージベイを 2 倍使用します。
BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154相当をバンドル)

・Windows2000環境下にて使用可能。

¥693,000(税別)
¥693,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

内蔵 D L T
(GS-UL7400YEX)[カスタム]
(GS-UL7400Y)

・メディア(DLT データ・リッジ [D88/1800]x5 巻付き

内蔵 D L T
(DLT8000(非 / 圧縮 40/80GB))

・拡張ストレージベイを 2 倍使用します。

¥667,000(税別)
¥667,000(税別)

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400TYEX)[カスタム]
(GS-SUL7400TY)

・メディア(DLT データ・リッジ [D88/1800]x5 巻付き

内蔵 D L T
(DLT8000(非 / 圧縮 40/80GB))

・拡張ストレージベイを 2 倍使用します。
BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254相当をバンドル)

・Windows2000環境下にて使用可能。

¥775,000(税別)
¥775,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400WYEX)[カスタム]
(GS-SUL7400WY)

・メディア(DLT データ・リッジ [D88/1800]x5 巻付き

内蔵 D L T
(DLT8000(非 / 圧縮 40/80GB))

・拡張ストレージベイを 2 倍使用します。
BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1254C-1154相当をバンドル)

・Windows2000環境下にて使用可能。

¥918,000(税別)
¥918,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

<バックアップキャビネットセットのデバイス搭載条件>

品名	形名	拡張ストレージベイ		
		5 型		
		1	2	3
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	○	○	○
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-UD7406	×		○
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	×		○

(凡例)
○ : 搭載可
× : 搭載不可

デバイスは、バックアップキャビネットに 1 台のみ搭載可能です。

<システム装置内蔵編> から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編> から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

コンパクトディスクアレイ装置 (CR80(CR802)) <ラックキャビネット用>

・表記の価格は、希望小売価格です。

100D C2



Fibre Channel ケーブル
〔光ケーブル〕
〔5.0m〕

Fibre Channel ケーブル
〔光ケーブル〕
〔5.0m〕
・コンパクトディスクアレイ装置
セットに2本標準添付されています。

コンパクトディスクアレイ装置
〔ハードディスク搭載なし〕
(GH0CR802-R425805) ¥2,782,000(税別)
保守料 維持保守 ¥17,242(税別)
(月額) 出張修理 ¥12,933(税別)

セットモデルの内訳についてはコンパクトディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。
また、追加オプション品については オプション品一覧をご参照ください。

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

- コンパクトディスクアレイ装置オプション品一覧 -

・表記の価格は、希望小売価格です。

コンパクトディスクアレイ装置接続図



- 電源ユニット搭載表 -

< C R 8 0 >

品名	形名	電源スロット		(凡例) ●: 標準搭載 ○: 搭載可 ×: 搭載不可
		1	2	
電源ユニット(冗長用電源)	GH-BP2160	●	●	

ホットスワップサポート

項	形名	品名	価格	備考
1	GH-UH736D	内蔵ハードディスク(36GB)	¥140,000(税別)	内蔵ハードディスク 接続図参照
	GH-UH773D	内蔵ハードディスク(73GB)	¥340,000(税別)	
2	GH-UH736DEX	内蔵増設用ハードディスク(36GB)	¥140,000(税別)	
	GH-UH773DEX	内蔵増設用ハードディスク(73GB)	¥340,000(税別)	
3	GH-UH736DRX	内蔵リザーブディスク用ハードディスク(36GB)	¥140,000(税別)	
	GH-UH773DRX	内蔵リザーブディスク用ハードディスク(73GB)	¥340,000(税別)	

<ご注意> 無停電電源装置の設置をご推奨致します。その場合、コンパクトディスクアレイ装置の電源を2系統からとることでシステムの信頼性を向上できます。
2系統からとる方法としては、コンパクトディスクアレイ装置自身に2つのUPSを持たせる、各システム装置のUPSにそれぞれ接続する等の方法があります。

- コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳 -

セット形名	セット形名の内訳							
	Fibre Channel 筐体	ラックマウント キット	ハードディスク用 キット	ディスクアレイ コントローラボード	ハードディスク 36GB	ハードディスク 73GB	GBICコネクタ [光]	Fibre Channel ケーブル [光ケーブル] (5m)
GH0CR802-R425805	形名なし ●	形名なし ●	形名なし ●×2	形名なし ●×2	GH-UH736D -	GH-UH773D -	形名なし ●×2	形名なし ●×2

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

<内蔵ハードディスク接続図>

ディスプレイ・ラックマウント
・標準添付されています。

同時

ハードディスク用コネクタ
・HDDを6台まで接続可能
・標準添付されています。

選択



内蔵ハードディスク
〔36GB, FC-AL(10,000r/min), 対応〕
(GH-UH736D/UH736DEX/UH736DRX) ¥140,000(税別)
・GH-UH736DEXは増設用, GH-UH736DRXは増設用, GH-UH736Dは現地増設用です。



内蔵ハードディスク
〔73GB, FC-AL(10,000r/min), 対応〕
(GH-UH773D/UH773DEX/UH773DRX) ¥340,000(税別)
・GH-UH773DEXは増設用, GH-UH773DRXは増設用, GH-UH773Dは現地増設用です。

〔容量の異なるハードディスクの
混在搭載はできません〕

ハードディスク用コネクタ
・HDDを6台まで接続可能
・標準添付されています。

選択



内蔵ハードディスク
〔36GB, FC-AL(10,000r/min), 対応〕
(GH-UH736D/UH736DEX/UH736DRX) ¥140,000(税別)
・GH-UH736DEXは増設用, GH-UH736DRXは増設用, GH-UH736Dは現地増設用です。



内蔵ハードディスク
〔73GB, FC-AL(10,000r/min), 対応〕
(GH-UH773D/UH773DEX/UH773DRX) ¥340,000(税別)
・GH-UH773DEXは増設用, GH-UH773DRXは増設用, GH-UH773Dは現地増設用です。

〔容量の異なるハードディスクの
混在搭載はできません〕

<ご注意>

RAID5以外の設定をご希望される場合およびディスクレスセットご購入の場合、弊社営業経路にて発注時指定事情をご記入ください。
RAID5以外の設定にする場合は別途サービスが必要になりますので、[5 . サービス一覧] をご参照下さい。

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>


ラックマウント

小型ディスクアレイサブシステム(SANRISE1200 1G I/F デュアルコントローラモデル) <ラックキャビネット用>

100D C2

・HT-xxxx形式の価格は、標準価格です。

SANRISEに関する問い合わせ先：
(1) 装置に関する問い合わせ
(株)日立製作所 R A I Dシステム事業部 販売企画部
TEL：03-5471-2615
(2) 納期に関する問い合わせ
(株)日立製作所 R A I Dシステム事業部 技術部
TEL：0465-49-4855 (直通)
FAX：0465-49-4848



- ・基本構成 (SS区分A) に対しては、(SSD) 搬入SB及び (iPD) 基本導入SBが必要となります。
- ・SANRISE1200ラックマウントモデルは、増設筐体 (オプション) を搭載しての容量増設や、UPS接続、マルチポート搭載等がオプションにて可能です。これらのオプション追加時は (SSD) のSBメニュー発注と仕様決定書が必要です (SS区分B)。
詳細は上記までお問い合わせ下さい。
- ・本ページのデュアルコントローラ構成は、(SS区分B) となります。

<システム装置内蔵編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<キャビネット編>から
ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(キャビネットタイプ)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックマウント

小型ディスクアレイサブシステム(SANRISE1200 2G I/F デュアルコントローラモデル) <ラックキャビネット用>

- ・HT-xxxx形式の価格は、標準価格です。
- ・GT-xxxx形式の価格は、希望小売価格です。

100D C2

SANRISEに関する問い合わせ先：
(1)装置に関する問い合わせ
(株)日立製作所 RAIDシステム事業部 販売企画部
TEL：03-5471-2615
(2)納期に関する問い合わせ
(株)日立製作所 RAIDシステム事業部 技術部
TEL：0465-49-4855 (直通)
FAX：0465-49-4848

選択

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,5m〕
(HT-F4047-KC1P) ¥75,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,10m〕
(HT-F4047-KC2P) ¥75,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,20m〕
(HT-F4047-KC3P) ¥75,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,50m〕
(HT-F4047-KC4P) ¥100,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,100m〕
(HT-F4047-KC5P) ¥150,000(税別)

選択

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,5m〕
(HT-F4047-KC1P) ¥75,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,10m〕
(HT-F4047-KC2P) ¥75,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,20m〕
(HT-F4047-KC3P) ¥75,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,50m〕
(HT-F4047-KC4P) ¥100,000(税別)

Fibreケーブル(2G-2G)
〔Optical用,100m〕
(HT-F4047-KC5P) ¥150,000(税別)



選化用アレイコントローラ
[SANRISE1200用]
(HT-F4047-F1F) ¥1,700,000(税別)

2 Gbps Fiber インターフェイス
(HT-F4047-DF2G2) ¥700,000(税別)

2 Gbps Fiber インターフェイス
(HT-F4047-DF2G2) ¥700,000(税別)

SANRISE1200ラックマウントモデル

選択

ディスクアレイ装置 (ラックマウント, 6U[EIA])
[71.2GB(35.6GB×3)+16TB, RAID5, キャッシュ256MB]
(HT-4047-R361N) ¥6,852,600(税別)

ディスクアレイ装置 (ラックマウント, 6U[EIA])
[143.2GB(71.6GB×3)+16TB, RAID5, キャッシュ256MB]
(HT-4047-R721N) ¥7,652,600(税別)

ディスクアレイ装置 (ラックマウント, 6U[EIA])
[213.6GB(35.6GB×3)+16TB, RAID5, キャッシュ256MB]
(HT-4047-R362N) ¥10,352,600(税別)

ディスクアレイ装置 (ラックマウント, 6U[EIA])
[429.6GB(71.6GB×3)+16TB, RAID5, キャッシュ256MB]
(HT-4047-R722N) ¥13,352,600(税別)

SS区分B
(SSD)ソリューション要

- ・基本構成(SS区分A)に対しては、(SSD)搬入SB及び(iPD)基本導入SBが必要となります。
- ・SANRISE1200ラックマウントモデルは、増設筐体(オプション)を搭載しての容量増設や、UPS接続、マルチポート搭載等がオプションにて可能です。これらのオプション追加時は(SSD)のSBメニュー発注と仕様決定書が必要です(SS区分B)。詳細は上記までお問い合わせ下さい。
- ・本ページの2Gbps Fibre Channelサポート構成は、(SS区分B)となります。