

4. オプション一覧

● HA8000-ft/100DC2

品名	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	適用機種
			維持保守	出張修理		100D C2
メモリー						
メモリーボード	GN-SMJ7512FTEX GN-SMJ7512FT	¥404,200	¥2,700	¥2,034	512MB,ECC,SDRAM 本形名は上記仕様のメモリーボード 2 枚組みのセット形名です。	○
拡張ボード						
S C S I ボード	GN-CS7240FTEX GN-CS7240FT	¥55,200	¥367	¥275	Ultra/Wide SCSI-3.1チャンネル, PCI	○
LANボードセット	GN-SCN7240FTEX GN-SCN7240FT GN-SCN7530FTEX GN-SCN7530FT	¥24,200 ¥300,200	¥166 ¥2,000	¥134 ¥1,500	100BASE-TX/10BASE-T, PCI 本形名は上記仕様のLANボード 2 枚組みのセット形名です。 1000BASE-T, PCI 本形名は上記仕様のLANボード 2 枚組みのセット形名です。	○ ○
Fibre Channelボードセット	GN-SCC7201FTEX GN-SCC7201FT	¥1,125,000	¥7,500	¥5,634	FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 2Gbps, I/Fコネクタタイプ:SFF, PCI 本形名は上記仕様のFibre Channelボード 2 枚組みのセット形名です。	○
ftSAAボードセット	GN-CM7410FTEX GN-CM7410FT	¥520,000	¥3,467	¥2,600	70セクタ搭載, メモリ16MB, PCI, 100BASE-TX/10BASE-T × 1 本形名は上記仕様のftSAAボード 2 枚組みの形名です。	○
システム装置内蔵デバイス						
内蔵ハードディスク	GN-SUH7360FTEX GN-SUH7360FT GN-UH7360FT GN-SUH7730FTEX GN-SUH7730FT GN-UH7730FT	¥465,400 ¥232,700 ¥1,181,400 ¥590,700	¥3,100 ¥1,550 ¥7,884 ¥3,942	¥2,334 ¥1,167 ¥5,916 ¥2,958	Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min 本形名は上記仕様のハードディスク 2 台組みのセット形名です。 Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min、予備ディスク用 Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min 本形名は上記仕様のハードディスク 2 台組みのセット形名です。 Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min、予備ディスク用	○ ○ ○ ○
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置	PC-DC5201 PC-DC7104 PC-DC3622 PC-DT3155A	¥19,600 ¥35,000 ¥148,000 ¥83,000	¥142 ¥250 ¥1,058 ¥592	¥108 ¥192 ¥792 ¥442	15型カラー液晶,640x480ドット～1280x1024ドット,省電力対応 17型カラー液晶,640x480ドット～1280x1024ドット,省電力対応 22型カラー液晶,640x480ドット～1600x1280ドット,省電力対応 15型スーパーTFT,640x480ドット～1024x768ドット	○ ○ ○ ○
外付け装置						
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-R100210 GS0BS201-R200210	¥96,000 ¥66,000	¥567 ¥367	¥425 ¥275	バックアップデバイス搭載用,SCSIケーブル,ラック搭載ユニット,ラック搭載ケーブル付き バックアップデバイス搭載用,SCSIケーブル,ラック搭載ケーブル付き	○ ○
スイッチングHUB	PC-BH7500 GH-BH7516 GH-BH7618 GH-BH7618T	¥27,000 ¥78,000 ¥232,000 ¥160,000	¥192 ¥492 ¥1,450 ¥1,000	¥142 ¥367 ¥1,092 ¥750	10Mbps/100Mbps 8ポート 10Mbps/100Mbps,16ポート 10Mbps/100Mbps,16ポート + 1Gbps,2ポート(1000BASE-SX) 10Mbps/100Mbps,16ポート + 1Gbps,2ポート(1000BASE-T)	○ ○ ○ ○
DLTチェンジャーユニットセット	GH-S R L 74081 GH-S R L 74081T GH-S R L 74081W GH-SRL74081Y GH-SRL74081TY GH-SRL74081WY GH-SRL74082 GH-SRL74082T GH-SRL74082W GH-SRL74082Y GH-SRL74082TY GH-SRL74082WY	¥1,622,000 ¥1,738,000 ¥1,890,000 ¥1,782,000 ¥1,898,000 ¥2,050,000 ¥3,244,000 ¥3,360,000 ¥3,512,000 ¥3,564,000 ¥3,680,000 ¥3,832,000	¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥19,284 ¥19,284 ¥19,284 ¥19,284 ¥19,284 ¥19,284	¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥14,466 ¥14,466 ¥14,466 ¥14,466 ¥14,466 ¥14,466	ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB),8連装 ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB) 8連装,ARCserve2000 Workgroup Edition付き ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB) 8連装,ARCserve2000 Advanced Edition付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装,メディア(D88/1800)x10巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア(D88/1800)x10巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア(D88/1800)x10巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB),8連装 × 2 ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB) 8連装 × 2,ARCserve2000 Workgroup Edition付き ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB) 8連装 × 2,ARCserve2000 Advanced Edition付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装x2,メディア(D88/1800)x20巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア(D88/1800)x20巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア(D88/1800)x20巻付き	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DLTチェンジャー	GH-S R L 7408 GH-S R L 7408T GH-S R L 7408W GH-SRL7408Y GH-SRL7408TY GH-SRL7408WY	¥1,622,000 ¥1,738,000 ¥1,890,000 ¥1,782,000 ¥1,898,000 ¥2,050,000	¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥9,642 ¥9,642	¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥7,233 ¥7,233	ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB),8連装,GH-SRL74081x増設 ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB),8連装,GH-SRL74081x増設 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き ラックマウントタイプ,DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮: 40GB / 80GB),8連装,GH-SRL74081x増設 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用,メディア(D88/1800)x10巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア(D88/1800)x10巻付き ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア(D88/1800)x10巻付き	○ ○ ○ ○ ○ ○
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxx	-	-	-	SANRISE1200	○
コンパクトディスクアレイ装置	GH0CR802-R425805	¥2,782,000	¥17,242	¥12,933	CR80(CR802)	○

品名	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	適用機種 100D C2	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵DAT	GS-UD7402EX GS-UD7402	¥127,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB)	○	
	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T	¥235,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB) BrightStor ARCserve2000 Workgroup Edition付き	○	
	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	¥378,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB) BrightStor ARCserve2000 Advanced Edition付き	○	
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	¥157,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB) メディア7(HS-4/150S)x5巻付き	○	
	GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY	¥265,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア7(HS-4/150S)x5巻付き	○	
	GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY	¥408,000	¥850	¥642	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア7(HS-4/150S)x5巻付き	○	
	内蔵DATチェンジャー	GS-UD7406EX GS-UD7406	¥382,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB),6連装	○
		GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T	¥490,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB),6連装 BrightStor ARCserve2000 Workgroup Edition付き	○
		GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W	¥633,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB),6連装 BrightStor ARCserve2000 Advanced Edition付き	○
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		¥442,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB),6連装 メディア7(HS-4/150S)x10巻付き	○	
GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY		¥550,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア7(HS-4/150S)x10巻付き	○	
GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY		¥693,000	¥2,550	¥1,917	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮 / 圧縮 : 20GB / 40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア7(HS-4/150S)x10巻付き	○	
内蔵DLT	GS-UL7400EX GS-UL7400	¥592,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮 : 40GB / 80GB)	○	
	GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	¥700,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮 : 40GB / 80GB) BrightStor ARCserve2000 Workgroup Edition付き	○	
	GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	¥843,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮 : 40GB / 80GB) BrightStor ARCserve2000 Advanced Edition付き	○	
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	¥667,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮 : 40GB / 80GB) メディア7(D88/1800)x5巻付き	○	
	GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	¥775,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮 : 40GB / 80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア7(D88/1800)x5巻付き	○	
	GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	¥918,000	¥3,950	¥2,967	DLT8000,Fast/Wide SCSI-2(非圧縮 / 圧縮 : 40GB / 80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア7(D88/1800)x5巻付き	○	
	コンパクトディスクアレイ装置内蔵ハードディスク						
	内蔵ハードディスク	GH-UH736DEX GH-UH736DRX GH-UH736D	¥140,000	¥875	¥658	FC-AL,36GB,10000r/min	○
		GH-UH773DEX GH-UH773DRX GH-UH773D	¥340,000	¥2,125	¥1,592	FC-AL,73GB,10000r/min	○
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7214A	¥139,000	¥842	¥633	1400VA/950W,UPS接続ケーブル(Windows2000用,1.8m), 2U	○	
	GH-SBU7214S	¥147,000	¥842	¥633	1400VA/950W,UPS接続ケーブル(Windows2000用,1.8m), Power Chute Plus付き 2U	○	
	GH-SBU7131A	¥315,000	¥1,942	¥1,458	3000VA/2250W,UPS接続ケーブル(Windows2000用,1.8m), 3U	○	
	GH-SBU7131S	¥322,000	¥1,942	¥1,458	3000VA/2250W,UPS接続ケーブル(Windows2000用,1.8m),Power Chute Plus付き 3U	○	
UPS拡張ボード	GH-BUA700	¥18,000	¥117	¥92	UPS インタフェース2ポート拡張用ボード	○	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥54,000	¥342	¥258	UPS インタフェース8ポート拡張用ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き	○	
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7382	¥198,000	-	-	38Uラック	○	
	GH-RK7162	¥118,000	-	-	16Uラック	○	
ラックサイドパネル	GH-RS7381	¥22,000	-	-	38U用サイドパネル	○	
	GH-RS7160	¥20,000	-	-	16U用サイドパネル	○	
フロントドア	GH-RD7382	¥64,000	-	-	38U用フロントドア	○	
	GH-RD7163	¥52,000	-	-	16U用フロントドア	○	
リアドア	GH-RD7161	¥40,000	-	-	16U用リアドア	○	
ブランクパネル	GH-RP7011	¥800	-	-	1U用ブランクパネル	○	
ラック連結キット	GH-RJ7001	¥16,000	-	-	ラック連結用(38U)	○	
	GH-RJ7002	¥16,000	-	-	ラック連結用(16U)	○	
KBマウス収納ユニット	GN-RK7001FT	¥55,000	-	-	キーボード,マウス収納用ユニット (USBキーボード、マウス付き)	○	
HUB収納ユニット	GH-RH7100	¥16,000	-	-	HUB収納用	○	
	GH-RH7200	¥16,000	-	-	スイッチングHUB収納用	○	
コンセントボックス	GH-AG7105	¥40,000	-	-	コンセント5個口	○	
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置収納用ユニット	○	
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置収納用ユニット	○	
ケーブル							
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥4,800	-	-	UPS 接続用,WindowsNT,NetWare 用,1.8m (UPS拡張ボード/ユニット接続時に必要)	○	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用0.7m	○	
SCSケーブル	GH-LA7301	¥12,000	-	-	外付けDLTチェンジャー用 (3m)	○	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥2,500	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,5m	○	
	GH-LN7E10	¥4,000	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,10m	○	
	GH-LN7E20	¥7,000	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,20m	○	