



1 . 3 H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W A 6 , B 6 , D 6



HA8000/110W A6,B6



HA8000/110W D6

HA8000/110W A6, B6, D6 システム装置 機器仕様

モデル名			1 1 0 A 6		1 1 0 B 6		1 1 0 D 6		
			R A I Dモデル		ディスクモデル				
筐体タイプ			ラックタイプ[1 U]						
C P U (周波数)			Pentium III-S(1.40GHz/1.26GHz/1.13GHz)				Pentium III-S(1.26GHz/1.13GHz)		
			プロセッサ数		最小1/最大2			1	
			キャッシュ	一次 /1CPU	32KB				
			メモリー	二次 /1CPU	512KB				
チップセット			Server Works 社製 HE-SL				VIA Technologies 社製 Apollo Pro133T		
システムバス (F S B) 周波数			133MHz						
メインメモリー	容量	最小:256MB/最大:4GB				最小:128MB/最大:1GB			
	スロット数	4				2			
	サポートメモリー容量	256MB(128MBx2) , 512MB(256MBx2) , 1GB(512MBx2) , 2GB(1GBx2)				128MB , 256MB , 512MB			
	仕様	SDRAM/133MHz/ECC/DIMM							
表示機能	アクセラレータ	ATI 社製 RAGE XL[オプション / PCI]							
	V R A M	4MB				2MB			
	表示解像度 (表示色) * 1	640x480ドット(1677 万色) , 800x600ドット(1677 万色) , 1024x768ドット(65536 色) , 1280x1024ドット(256 色)							
ハードディスク (本体内部蔵)	最大容量 * 2	RAID0	219GB(73GBx3)				-		
		RAID5	146GB(73GBx3)				-		
		ディスク	-		219GB(73GBx3)		160GB(80GBx2)		
	サポートHDD 容量	18GB, 36GB, 73GB[SCSI]				80GB[IDE]			
	インタフェース	Ultra160 SCSI				E-IDE(ATA100)			
	回転数	10,000r/min(18GB/36GB/73GB) , 15,000r/min(36GB)				7,200r/min			
R A I D コントローラ	コントローラ	Adaptec 社製 ASR-2005S [SO-SIMM, 64bit/66MHz]				-			
	インタフェース	オプション SCSI(Ultra160 SCSI) 経由で HDD 接続				-			
	チャンネル数	0 チャンネル				-			
	キャッシュ容量	48MB(SDRAM/ECC)				-			
	サポートRAID レベル	RAID 0,1,5,JBOD				-			
	F D D	3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)							
C D - R O M			薄型 24 倍速 (IDE)x1ドライブ (標準)						
D V D - R A M			未サポート						
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		3(ホットスワップ/ホットスワップ対応[RAID1 時のみ])		3		2(1ベイHDD にて占有)		
	5 型ベイ (リムーバブル)								
	5 型ベイ (薄型)		1(標準薄型 CD-ROM で 1 ベイ占有)						
	FDD 専用		1(1 ベイ FDD にて占有)						
P C I スロット			64bit/66MHz(3.3V)フルサイズ x1, 64bit/66MHz(3.3V)ハーフサイズ x1		32bit/33MHz(5V)Low Profile x1				
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン)x1, ハブ(D-SUB25 ピン)x1(D6 ポートのみ) , シリアル(D-SUB9 ピン)x2(A6/B6 ポートは 1) , キーボード (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン)x1, USBx2 *3						
	S C S I	コントローラ	Adaptec 社製 AIC-7899[オプション / PCI]						
		インタフェース	Ultra160 SCSIx2 (1 ポート RAID コントローラで使用)	Ultra160 SCSIx2					
	L A N	コントローラ	Intel 社製 i82550x2[オプション / PCI]						
		インタフェース	100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)						
Wake On LAN 機能		オプション[オプション LAN のみサポート] *4							
外形寸法			430(W)x684(D)x43(H)mm		434(W)x541(D)x43(H)mm				
質量 [標準値] (() 内は最大質量値)			約 14.0kg(16.0kg)		約 11.4kg(12.2kg)				
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz						
	コンセント形状(本数)		接地型 2 極差込コンセント(1 本)						
	冗長化電源		未サポート						
冗長 F A N			未サポート						
消費電力 [標準値] (() 内は最大消費電力値)			約 119W(270W)		約 119W(270W)		約 60W(89W)		
省エネ法に 基づく表示	区分		M		Q				
	エネルギー消費効率		0.045		0.045		0.023		
V C C I 基準 *5			クラス A 情報技術装置						
インストール OS			Windows2000 Advanced Server(SP2)(256MB 付)(A6/B6 ポートのみ) /Windows2000Server(SP2)(512MB 付) /WindowsNT Server4.0(SP6a)(512MB 付) /Red Hat Linux Advanced Server 2.1 *6/ Red Hat Linux 7.2 *6/TurboLinux Server 日本語版 6.1 *6						
サポート OS			Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(A6/B6 ポートのみ) *9/ Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 *9/ Windows2000 Advanced Server(SP2)(A6/B6 ポートのみ) /Windows2000Server(SP2) /WindowsNT Server4.0(SP6a) /Red Hat Linux Advanced Server 2.1/ Red Hat Linux 7.2/TurboLinux Server 日本語版 6.1						
添付ソフトウェア			System Manager - Server Agent(サーバ管理ツール) *8/HA8000 System Installer(簡易セットアップツール) / Storage Manager(ディスク管理ツール) /リモート通報1-ティタリー *7						
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール						

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*2: ハードディスクの容量表記は、1G/バイト=10⁹/バイトとして計算した容量です。

*3: Windows2000 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*4: Windows2000 Server/WindowsNT4.0 Server 環境でサポート。別途、System Manager - Management Console が必要です。

*5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*6: Linux は OS の購入およびインストール代行サービスを行うプラットフォームモデルです。

*7: リモート通報ユーティリティは D6 モデルは未サポートです。


*8: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux モデルに対応 System Manager を購入願います。

*9: Windows Server 2003 環境での使用時は、制限事項があります。[7.3システム構成上の注意事項 7.1 OS 情報]項参照願います。

●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面 / 操作パネル

[110A6, B6 モデル(フロントパネル取付け状態)]



A : 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。

- 2DD (720KB フォーマット)
- 2HD (1.44MB フォーマット)

B : CD-ROM ドライブ

全機種に標準で装備されています。

C : ERROR ランプ

[110A6, B6 モデル]
CPU エラー, ファンエラー, メモリエラー, P C I エラーが発生した場合に点灯します。

[110D6 モデル]
ファンエラー, CPU 温度エラー, 電圧エラーが発生した場合に点灯します。

D : POWER ランプ

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E : ACCESS ランプ [110D6 モデルのみ]

内蔵デバイスにアクセスしているときに点灯します。

F : SERVICE ランプ [110A6, B6 モデルのみ]

前面の SERVICE スイッチまたは背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。

G : SERVICE スイッチ(フロント)

[110A6, B6 モデルのみ]

前面の SERVICE ランプと SERVICE ランプスイッチを点灯させるときに押します。

H : POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

I : LINK1 ランプ

ネットワークインタフェースコネクタ1に LAN ケーブルを接続し、ネットワークが有効な状態のときに点灯します。また、データの送受信をしているときに点滅します。

J : LINK2 ランプ

ネットワークインタフェースコネクタ2に LAN ケーブルを接続し、ネットワークが有効な状態のときに点灯します。また、データの送受信をしているときに点滅します。

K : RESET スイッチ [110D6 モデルのみ]

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : HDD POWER ランプ [110A6, B6 モデルのみ]

拡張ストレージベイにハードディスクが搭載されているときに点灯します。

M : HDD ACCESS ランプ [110A6, B6 モデルのみ]

ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

N : HDD ERROR ランプ [110A6 モデルのみ]

ハードディスクに障害が発生した場合に点灯します。また、データリビルト中に点滅します。

O : キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されています。


P : 拡張ストレージベイ 1, 2, 3

内蔵ハードディスクを取り付けます。右から順に拡張ストレージベイ 1~3 となります。
(110D6 モデルには拡張ストレージベイ 3 はありません。)


Q : U S B コネクタ [110A6, B6 モデルのみ]

- 背面

[110A6, B6 モデル]



[110D6 モデル]



A : 電源コネクタ

B : マウスインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM2) [110D6 モデルのみ]

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

F : ディスプレイインタフェースコネクタ


G : U S B インタフェースコネクタ [110D6 モデルのみ]

H : ネットワークインタフェースコネクタ

[110A6, B6 モデル]

上から順にネットワークインタフェースコネクタ1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

100BASE-TX 接続/ 動作中ランプ




10BASE-T 接続/ 動作中ランプ

[110D6 モデル]

左から順にネットワークインタフェースコネクタ1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

アクティブ / リンクランプ



100BASE-TX 接続/ 動作中ランプ

I : SERVICE ランプスイッチ [110A6, B6 モデルのみ]

前面の SERVICE ランプと SERVICE ランプスイッチを点灯させるときに押します。
また、前面の SERVICE スイッチを押すと点灯します。

J : 拡張スロット (PCI)

[110A6, B6 モデル]

PCI 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。
スロットの仕様は
スロット 1 : 64bit/66MHz(3.3V)フルサイズ
スロット 2 : 64bit/66MHz(3.3V)フルサイズ


[110D6 モデル]

PCI 仕様のボードを取り付けることができます。拡張スロット (PCI) 1 のみです。
スロットの仕様は 32bit/33MHz(5V)Low Profile

K : S C S I コネクタ [110A6, B6 モデルのみ]

L : パラレルインタフェースコネクタ [110D6 モデルのみ]

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置

HA8000/110W (110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	ディ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	0 番 コントローラ + オプション SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSS110A6-UNNN430	完売しました。		
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU					GSS110A6-QNNN430			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) × 1CPU					GSS110A6-KNNN430	販売中止		

HA8000/110W (110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
							維持保守	出張修理	
Windows 2000 Server 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	0チャネル コントローラ + オプション SCSI (Ultra160)	146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min	512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSR110A6-UE65430	完売しました。		
			72GB フレイ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-UE55430			
			36GB フレイ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-UE45430			
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110A6-U765430			
			72GB フレイ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-U755430			
			36GB フレイ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-U745430			
			選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		GSR110A6-UNNN430			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU		146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min	512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110A6-QE65430			
			72GB フレイ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-QE55430			
			36GB フレイ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-QE45430			
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110A6-Q765430			
			72GB フレイ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-Q755430			
			36GB フレイ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-Q745430			
			選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		GSR110A6-QNNN430			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) × 1CPU		146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min	512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110A6-KE65430	販売中止		
			72GB フレイ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-KE55430			
			36GB フレイ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-KE45430			
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110A6-K765430			
			72GB フレイ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-K755430			
			36GB フレイ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra160:10,000r/min			GSR110A6-K745430			
			選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		GSR110A6-KNNN430			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエージェント)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。

*12: Windows2000 プレインストールモデル/WindowsNT4.0 プレインストールモデル/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W(110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	0 各種 コントローラ + オプション SCSI (Ultra160)	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSD110A6-UE65431	販売しました。		
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-UE55431			
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-UE45431			
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSD110A6-U765431			
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-U755431			
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-U745431			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GSD110A6-UNNN431			
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSD110A6-QE65431			
	72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min		GSD110A6-QE55431						
	36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min		GSD110A6-QE45431						
	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min		256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz	GSD110A6-Q765431					
	72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-Q755431					
	36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-Q745431					
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	GSD110A6-QNNN431					
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU		146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSD110A6-KE65431	販売中止		
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-KE55431			
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-KE45431			
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSD110A6-K765431			
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-K755431			
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min			GSD110A6-K745431			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GSD110A6-KNNN431			
			Pentium III-S (1.13GHz/512KB) × 1CPU	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min		512MB 256MB × 2:ECC SDRAM:133MHz			
72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	GSD110A6-KE55431								
36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	GSD110A6-KE45431								
146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz	GSD110A6-K765431							
72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min		GSD110A6-K755431							
36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10,000r/min		GSD110A6-K745431							
選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	GSD110A6-KNNN431							
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2							
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)							

各モデル共通仕様

標準搭載品 3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2

標準添付品 System Manager(Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*12: Windows2000 プレインストールメディア/WindowsNT4.0 プレインストールメディア/OS なしメディアのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110A6-UNNN432	完売しました。		
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM110A6-QNNN432			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110A6-KNNN432	販売中止		

HA8000/110W (110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110A6-UNNN430	完売しました。		
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM110A6-QNNN430			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110A6-KNNN430	販売中止		

HA8000/110W (110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110A6-UNNN431	完売しました。		
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM110A6-QNNN431			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110A6-KNNN431	販売中止		

HA8000/110W (110 A6) RAIDモデル/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA110A6-UNNN430	完売しました。		
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA110A6-QNNN430			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSA110A6-KNNN430	販売中止		

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J BOD (RAID7)を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエント)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAIDレベルJ BOD (RAID7)の選択は出来ません。

*12: Windows2000 プレイストーション4.0 プレイストーション/OSなしモデルのみ添付。Linuxプラットフォームは、別途Linuxモデル対応System Managerを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 B6) ディスク(SCSI)モデル/ラックタイプ
[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSS110B6-UNNNN30		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU					GSS110B6-QNNNN30			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) × 1CPU					GSS110B6-KNNNN30		販売中止	

HA8000/110W (110 B6) ディスク(SCSI)モデル/ラックタイプ
[Windows 2000 Server 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	73GB Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSR110B6-U73AN30	完売しました。		
			36GB Ultra160:10,000r/min			GSR110B6-U72AN30			
			18GB Ultra160:10,000r/min			GSR110B6-U71AN30			
			選択 (*2)			GSR110B6-UNNNN30			
			選択 (*2)			GSR110B6-Q73AN30			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU		73GB Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110B6-Q72AN30			
			36GB Ultra160:10,000r/min			GSR110B6-Q71AN30			
			18GB Ultra160:10,000r/min			GSR110B6-QNNNN30			
			選択 (*2)			GSR110B6-K73AN30			
			選択 (*2)			GSR110B6-K72AN30			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) × 1CPU		73GB Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSR110B6-K71AN30			
			36GB Ultra160:10,000r/min			GSR110B6-KNNNN30			
			18GB Ultra160:10,000r/min						
			選択 (*2)						
			選択 (*2)						

HA8000/110W (110 B6) ディスク(SCSI)モデル/ラックタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	73GB Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSD110B6-U73AN31	完売しました。			
			36GB Ultra160:10,000r/min			GSD110B6-U72AN31				
			18GB Ultra160:10,000r/min			GSD110B6-U71AN31				
			選択 (*2)			GSD110B6-UNNNN31				
			73GB Ultra160:10,000r/min			GSD110B6-Q73AN31				
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU		36GB Ultra160:10,000r/min	256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz		GSD110B6-Q72AN31				
			18GB Ultra160:10,000r/min	GSD110B6-Q71AN31						
			選択 (*2)	選択 (*1)		GSD110B6-QNNNN31				
			Pentium III-S (1.13GHz/512KB) × 1CPU	73GB Ultra160:10,000r/min		256MB 128MB × 2:ECC SDRAM:133MHz				GSD110B6-K73AN31
				36GB Ultra160:10,000r/min			GSD110B6-K72AN31			
	18GB Ultra160:10,000r/min			GSD110B6-K71AN31						
	選択 (*2)			選択 (*1)			GSD110B6-KNNNN31			
	選択 (*2)			選択 (*1)			GSD110B6-KNNNN31			


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なし/OS のみ添付。Linux プラットフォームは、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 B6) ディスク (SCSI) モデル/ラックタイプ
[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110B6-UNNNN32		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM110B6-QNNNN32			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110B6-KNNNN32		販売中止	

HA8000/110W (110 B6) ディスク (SCSI) モデル/ラックタイプ
[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110B6-UNNNN30		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM110B6-QNNNN30			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110B6-KNNNN30		販売中止	

HA8000/110W (110 B6) ディスク (SCSI) モデル/ラックタイプ
[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110B6-UNNNN31		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM110B6-QNNNN31			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110B6-KNNNN31		販売中止	

HA8000/110W (110 B6) ディスク (SCSI) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA110B6-UNNNN30		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA110B6-QNNNN30			
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSA110B6-KNNNN30		販売中止	


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2							
	標準添付品	System Manager(Server Agent) (*12)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレイストール付/WindowsNT4.0 プレイストール付/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linux 付対応 System Manager を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 D6) ディスク (IDE) モデル/ラックタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セッティング名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7,200r/min	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSR110D6-QNMBN30		完売しました。	
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSR110D6-KNMBN30			

HA8000/110W (110 D6) ディスク (IDE) モデル/ラックタイプ

[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セッティング名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7,200r/min	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSD110D6-QNMBN31		完売しました。	
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSD110D6-KNMBN31			

HA8000/110W (110 D6) ディスク (IDE) モデル/ラックタイプ

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セッティング名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7,200r/min	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110D6-QNMBN32		完売しました。	
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110D6-KNMBN32			

HA8000/110W (110 D6) ディスク (IDE) モデル/ラックタイプ

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セッティング名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7,200r/min	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110D6-QNMBN30		完売しました。	
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110D6-KNMBN30			

HA8000/110W (110 D6) ディスク (IDE) モデル/ラックタイプ

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セッティング名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7,200r/min	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110D6-QNMBN31		完売しました。	
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSM110D6-KNMBN31			

HA8000/110W (110 D6) ディスク (IDE) モデル/ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セッティング名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7,200r/min	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA110D6-QNMBN30		完売しました。	
	Pentium III-S (1.13GHz/512KB) ×1CPU					GSA110D6-KNMBN30			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピットディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品

・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

110A6
110B6
110D6
プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.13GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(GS-ECSP1P1T1AEX) [カスタム] ¥112,000(税別)
(GS-ECSP1P1T1A) ¥112,000(税別)
・セットモデルに1個標準搭載されています。



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.26GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(GS-ECSP1P2T1EX) [カスタム] ¥112,000(税別)
(GS-ECSP1P2T1) ¥112,000(税別)
・セットモデルに1個標準搭載されています。



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.40GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(GS-ECSP3T1P41EX) [カスタム] ¥151,000(税別)
(GS-ECSP3T1P41) ¥151,000(税別)
・セットモデルに1個標準搭載されています。

- プロセッサ搭載表 -

・周波数及びキャッシュ容量の異なるプロセッサの混在はできません。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W A 6 , B 6 >

【プロセッサおよびターミネーションカードの搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	ターミネーションカード
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサ及びターミネーションカードはセットモデルに標準搭載されていますので、別途購入の必要はありません。

プロセッサスロット 1



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.13GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(カスタム形名なし)
・セットモデルに1個標準搭載されています。



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.26GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(カスタム形名なし)
・セットモデルに1個標準搭載されています。

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。



メモリーボード
〔256MB (128MBx2):SDRAM〕
(GS-MJ72569AEX) [カスタム] ¥27,000(税別)
(GS-MJ72569A) ¥27,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔512MB (256MBx2):SDRAM〕
(GS-MJ75129AEX) [カスタム] ¥52,000(税別)
(GS-MJ75129A) ¥52,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔1GB (512MBx2):SDRAM〕
(GS-MJ701G9AEX) [カスタム] ¥110,000(税別)
(GS-MJ701G9A) ¥110,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2):SDRAM〕
(GS-MJ702G9AEX) [カスタム] ¥468,000(税別)
(GS-MJ702G9A) ¥468,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリスロット 1~2

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。



メモリーボード
〔128MB:SDRAM〕
(GS-MJ71287AEX) [カスタム] ¥24,000(税別)
(GS-MJ71287A) ¥24,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔256MB:SDRAM〕
(GS-MJ72567AEX) [カスタム] ¥24,000(税別)
(GS-MJ72567A) ¥24,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔512MB:SDRAM〕
(GS-MJ75127AEX) [カスタム] ¥45,000(税別)
(GS-MJ75127A) ¥45,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ ICMB1 インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ システムファームウェアユニットインタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○: 選択接続 (搭載) のみ

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

拡張ボード


各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

ディスプレイは、オンボード S C S インタフェースからの接続となります。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

110A6
110B6
110D6

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

Myrinet
【加税】用、20Gbps
(GS-CN6260EX) [加税]
(GS-CN6260)

個別見積り
個別見積り



Myrinet serial ケーブル


・【HSSDC, 3.0m】
(GH-LN6003R) 個別見積り

Myrinet serial ケーブル

・【HSSDC, 10.0m】
(GH-LN6010R) 個別見積り

3.1 ラックキャビネット


Myrinet HUBへ



UTP 加「リ」3, 4, 5, 5 インチ
(10BASE-T)
([2.3 外付け装置]参照)

2.3 外付け装置

(1)スイッチングHUBへ



UTP 加「リ」3, 4, 5, 5 インチ
(10BASE-T)
([2.3 外付け装置]参照)

2.3 外付け装置

(1)スイッチングHUBへ

メンテナンスケーブル
・【2.0m】
(GH-LY7120) ¥8,000(税別)

3.1 ラックキャビネット

システムフロントユニットへ

メンテナンスケーブル
・【2.0m】
(GH-LY7120) ¥8,000(税別)

3.1 ラックキャビネット

システムフロントユニットへ

11
拡張ポート
(PCI)



SCSIボード
・【PCI, Ultra160 SCSI】
(GS-CS7252EX) [加税] ¥20,000(税別)
(GS-CS7252) ¥20,000(税別)



SCSIケーブル

・【1.5m】
(GH-LA7151) ¥12,000(税別)

3.1 ラックキャビネット

DLT/LTO 交換ケーブルへ

2.3 外付け装置

(3)バックアップキャビネットへ



Fibre Channelボード
・【PCI, FC-PH-3/FC-AL-2 準拠, 1Gbps】
(GS-CC7103EX) [加税] ¥210,000(税別)
(GS-CC7103) ¥210,000(税別)



2.3 外付け装置

(7)-1 CR80(CR802)へ
<Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]での接続のみ>

2.3 外付け装置

(8)SANRISEへ
<Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]での接続のみ>

2.3 外付け装置

(9)DLT/LTOライブラリ装置へ
<Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]での接続のみ>



LANボード
・【PCI, 100BASE-TX/10BASE-T】
(GS-CN7241EX) [加税] ¥14,000(税別)
(GS-CN7241) ¥14,000(税別)



UTP 加「リ」5 インチ
(100BASE-TX)
([2.3 外付け装置]参照)

2.3 外付け装置

(1)スイッチングHUBへ

UTP 加「リ」3, 4, 5, 5 インチ
(10BASE-T)
([2.3 外付け装置]参照)

2.3 外付け装置

(1)スイッチングHUBへ




LANボード
・【PCI, 1000BASE-T】
(GS-CN7531EX) [加税] ¥37,000(税別)
(GS-CN7531) ¥37,000(税別)



UTP 加「リ」5 インチ
(1000BASE-T)
([2.3 外付け装置]参照)

2.3 外付け装置

(1)スイッチングHUBへ




UTP 加「リ」3, 4, 5, 5 インチ
(10BASE-T)
([2.3 外付け装置]参照)

2.3 外付け装置

(1)スイッチングHUBへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(C R 8 0 など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのSystem Manager (Management Console 及び Advanced Agent) も合わせてご購入ください。詳細は以下の Web サイトをご参照下さい。
URL <http://outside2.soft.hitachi.co.jp/PROD/sysmgr/index.html>

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W A 6 >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			64bit	
			66MHz	
			(3.3V)	
			フルサイズ	ハーフサイズ
			2	1
ディスクアレイコントローラボード (*1)	GS-CA7230	1	○	○
S C S I ボード (*1)	GS-CS7253	1	○	○
F i b r e C h a n n e l ボードセット (*2)	GS-SC7102x	2	○	○
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	2	○	○
L A N ボード(100BASE-T) (*1)	GS-CN7530	2	○	○
L A N ボード(100BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	2	○	○
マルチコミュニケーションボックス (*2)	GS-CR7800	1	○	○
M y r i n e t (*2)	GS-CN66260	1	○	○
S V P ボードセット	GS-SCM7400C	1	○	×
S V P ボードセット	GS-SCM7500C	1	○	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1:スロット 1 を優先搭載します。

*2:スロット 2 を優先搭載します。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W B 6 >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			64bit	
			66MHz	
			(3.3V)	
			フルサイズ	ハーフサイズ
			2	1
ディスクアレイコントローラボード (*1)	GS-CA7230	1	○	○
S C S I ボード (*1)	GS-CS7253	1	○	○
F i b r e C h a n n e l ボードセット (*2)	GS-SC7102x	2	○	○
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	2	○	○
L A N ボード(100BASE-T) (*1)	GS-CN7530	2	○	○
L A N ボード(100BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	2	○	○
マルチコミュニケーションボックス (*2)	GS-CR7800	1	○	○
M y r i n e t (*2)	GS-CN66260	1	○	○
S V P ボードセット	GS-SCM7400C	1	○	×
S V P ボードセット	GS-SCM7500C	1	○	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1:スロット 1 を優先搭載します。

*2:スロット 2 を優先搭載します。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W D 6 >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			32bit	
			33MHz	
			(5V)	
			LowProfile	
			1	
S C S I ボード	GS-CS7252	1	○	
F i b r e C h a n n e l ボード	GS-CC7103	1	○	
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T)	GS-CN7241	1	○	
L A N ボード(100BASE-T)	GS-CN7531	1	○	
S V P ボード	GS-SCM7401A	1	○	

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>



< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(C R 8 0 など)

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ1~3に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W A 6 >

品名	形名	拡張ストレージベイ		
		HDD 専用		
		1	2	3
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1:ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ1~3に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W B 6 >

品名	形名	拡張ストレージベイ		
		HDD 専用		
		1	2	3
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	○ (*1)	○	○
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	○ (*1)	○	○
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	○ (*1)	○	○
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	○ (*1)	○	○

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1:ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ1に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W D 6 >

品名	形名	拡張ストレージベイ	
		HDD 専用	
		1	2
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231	●	○

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可