


1.7 HA8000/HiCLUSTER



HiCLUSTER750

## (1) HA8000 / HiCLUSTERの概要

### ・HiCLUSTER750の特徴

システム装置にHA8000/130Wを採用し、ラックキャビネット(16U)[HA8000/HA8500共通ラック]内に共通ディスクを用いたクラスタシステムを構築。DATチェンジャー、AIT、LTO等の大容量対応バックアップも内蔵可能でシステム設計が容易です。

共通ディスクにはコンパクトディスクアレイ装置CR80(CR804)を採用。データ量が多く、高信頼システムへの対応を求められている部門でのサーバ用途向きです。

又、ラックキャビネット(38U)[HA8000/HA8500共通ラック]及びラックキャビネット[HA8000専用ラック]への搭載用セットも用意しました。

クラスタソフトウェアは、Microsoft Cluster Serviceを使用。

## (2) HA8000 / HiCLUSTERの購入方法

### HA8000/HiCLUSTER750

HA8000 / HiCLUSTER750は、2台のシステム装置、共有ディスクセット及びベースセットの4セットから構成されます。下記の構成にて、手配願います。

又、ラックキャビネット(38U)[HA8000/HA8500共通ラック]及びラックキャビネット[HA8000専用ラック]への搭載用のモデルも用意致しました。2台のシステム装置、共有ディスクセットの構成にて、手配願います。

(ラックキャビネット(38U)への搭載の場合、別途ラックオプションが必要となります。)

尚、ディスプレイ装置、共有ディスクセットのハードディスク、ブランクパネルはセットに含まれませんので、合わせて手配願います。

### 1) HiCLUSTER750 Windows Sever 2003,Enterprise Editionモデル

(ラックキャビネット(16U)[HA8000/HA8500共通ラック]セットモデル)

モデル	概略仕様			形名	希望小売価格	保守料(月額)	
	システム装置	共有ディスクセット	ベースセット			維持保守	出張修理
HiCLUSTER 750  OS (Windows Server 2003,Enterprise Edition <25CAL付き>)	HA8000/130W CPU:Xeon(2.80GHz) メモリー:1GB CD-ROM:最大24倍速 ハードディスク:72GB7レイ [36GBx3](RAID5) (*1) ディスクアレイコントローラード Fibre Channelカード ラックマウントキット OS(Windows Server 2003, Enterprise Edition <25CAL付き>)	コンパクトディスクアレイ装置 (CR80(CR804)) 2G Fibre Channel ケーブル [LC-LC光ケーブル]x2 SFPコネクタ[光]x2 電源ユニットx2 ラックマウントキットx1	ラックキャビネット(16U) [HA8000/HA8500共通ラック] コンソール切替ユニット(4ポート用)	GSK130AA-3ME5F30 GSK130AA-3ME5F30 GHOCR804-R321804 GH-LC-710	¥4,651,500 (税抜)¥4,430,000	¥17,999 (税抜)¥17,142	¥13,501 (税抜)¥12,858

\*1:ハードディスクの容量表記は、1GB=10<sup>9</sup>バイトとして計算した値です。

### 2) HiCLUSTER750 Windows Sever 2003モデル(Windows 2000 Advanced Serverがアップグレード代行サービス付き)

(ラックキャビネット(16U)[HA8000/HA8500共通ラック]セットモデル)

モデル	概略仕様			形名	希望小売価格	保守料(月額)	
	システム装置	共有ディスクセット	ベースセット			維持保守	出張修理
HiCLUSTER 750  OS (Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Serverがアップグレード 代行サービス付き) <25CAL付き>)	HA8000/130W CPU:Xeon(2.80GHz) メモリー:1GB CD-ROM:最大24倍速 ハードディスク:72GB7レイ [36GBx3](RAID5) (*1) ディスクアレイコントローラード Fibre Channelカード ラックマウントキット OS(Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Advanced Serverがアップ グレード代行サービス付き) (SP4)<25CAL付き>)	コンパクトディスクアレイ装置 (CR80(CR804)) 2G Fibre Channel ケーブル [LC-LC光ケーブル]x2 SFPコネクタ[光]x2 電源ユニットx2 ラックマウントキットx1	ラックキャビネット(16U) [HA8000/HA8500共通ラック] コンソール切替ユニット(4ポート用)	GSK130AA-3ME5F3B GSK130AA-3ME5F3B GHOCR804-R321804 GH-LC-710	¥4,651,500 (税抜)¥4,430,000	¥17,999 (税抜)¥17,142	¥13,501 (税抜)¥12,858

\*1:ハードディスクの容量表記は、1GB=10<sup>9</sup>バイトとして計算した値です。

3) HiCLUSTER750 システム装置 (Windows Sever 2003,Enterprise Editionで) (ラックキャビネット(38U) [HA8000/HA8500共通ラック],ラックキャビネット [HA8000専用ラック] 搭載用)

モデル	概略仕様	形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
				維持保守	出張修理
HiCLUSTER 750 システム装置  OS (Windows Server 2003,Enterprise Edition <25CAL付き>)	HA8000/130W CPU:Xeon(2.80GHz) / メモリ:1GB/CD-ROM:最大24倍速 ハードディスク:72GB/レイ[36GBx3] (RAID5) (*1) ディスクアレイコントローラード / Fibre Channelボード ラックマウントキット OS(Windows Server 2003,Enterprise Edition<25CAL付き>)	GSK130AA-3ME5F30	¥1,359,750 (税抜)¥1,295,000	¥5,014 (税抜)¥4,775	¥3,762 (税抜)¥3,583

\*1:ハードディスクの容量表記は、1GB=10<sup>9</sup>バイトとして計算した値です。

4) HiCLUSTER750 システム装置 (Windows2000 Advanced Severで) (ラックキャビネット(38U) [HA8000/HA8500共通ラック],ラックキャビネット [HA8000専用ラック] 搭載用)

モデル	概略仕様	形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
				維持保守	出張修理
HiCLUSTER 750 システム装置  OS (Windows Server 2003で) (Windows 2000 Advanced Serverで) (ラックマ ウントキット付き) <25CAL付き>)	HA8000/130W CPU:Xeon(2.80GHz) / メモリ:1GB/CD-ROM:最大24倍速 ハードディスク:72GB/レイ[36GBx3] (RAID5) (*1) ディスクアレイコントローラード / Fibre Channelボード ラックマウントキット OS(Windows Server 2003で) (Windows 2000 Advanced Serverで) (ラックマウントキット付き) <25CAL付き>)	GSK130AA-3ME5F3B	¥1,359,750 (税抜)¥1,295,000	¥5,014 (税抜)¥4,775	¥3,762 (税抜)¥3,583

\*1:ハードディスクの容量表記は、1GB=10<sup>9</sup>バイトとして計算した値です。

5) HiCLUSTER750 共有ディスクセット (ラックキャビネット(38U) [HA8000/HA8500共通ラック],ラックキャビネット [HA8000専用ラック] 搭載用)

モデル	概略仕様	形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
				維持保守	出張修理
HiCLUSTER 750共有 ディスクセット	コネクタ外ディスプレイ装置 2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] x2 SFPモジュール x2 電源ユニット x2 ラックマウントキット x1	GH0CR804-R321804	¥1,554,000 (税抜)¥1,480,000	¥7,132 (税抜)¥6,792	¥5,347 (税抜)¥5,092

<重要>

ディスプレイ装置、共有ディスクセットのハードディスク(CR80(CR804)用)及びブランクパネルは、各セットモデルに含まれていませんので、別途手配願います。(ディスプレイ装置は必須オプションとなります。)


詳細は、2章外付けオプション編及び3章ラックキャビネット編を参照願います。

又、無停電電源装置 (UPS) を使用しない場合は、コンセントボックスユニットが2個必要となります。

### (3) HA8000 / HiCLUSTERの構成

HA8000 / HiCLUSTER750

概略構成



### HA8000 / HiCLUSTER750

\*1 : HA8000/HiCLUSTER750は2台のHA8000/HiCLUSTER750システム装置, HA8000/HiCLUSTER750共有ディスクセット及びHA8000/HiCLUSTER750ベースセットにて構成されます。

詳細構成

HA8000 / HiCLUSTER750システム装置

1) Windows Server 2003, Enterprise Edition<sup>®</sup> 1

分類	品名	セット形名
システム装置	システム装置 プロセッサ(Xeon 2.80BGHz/512KB)x1 メモリ (1GB)x1 内蔵ハードディスク(72GB/RAID5) (36GB, Ultra320 SCSI, <10000r/min>)x3 (*1) 内蔵CD-ROM(最大24倍速) ディスクアレイコントローラ <sup>®</sup> Fibre Channel <sup>®</sup> ポート ラックマウントキット OS(Windows Server 2003, Enterprise Edition<25CAL付き>) 添付品	GSK130AA-3ME5F30
サービス	ハードウェアセットアップ SB	

\*1: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 0+1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

2) Windows2000 Advanced Server<sup>®</sup> 1

分類	品名	セット形名
システム装置	システム装置 プロセッサ(Xeon 2.80BGHz/512KB)x1 メモリ (1GB)x1 内蔵ハードディスク(72GB/RAID5) (36GB, Ultra320 SCSI, <10000r/min>)x3 (*1) 内蔵CD-ROM(最大24倍速) ディスクアレイコントローラ <sup>®</sup> Fibre Channel <sup>®</sup> ポート ラックマウントキット OS(Windows Server 2003 <sup>®</sup> 1(Windows 2000 Advanced Server <sup>®</sup> がアップグレード代行サービス付き)<25CAL付き>) 添付品	GSK130AA-3ME5F3B
サービス	ハードウェアセットアップ SB	

\*1: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 0+1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

### HA8000/HICLUSTER750共有ディスクセット


分類	品名	セット形名
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	トレイ筐体 ラックマウントキット ハードディスク用キット ディスクアレイコントローラボード (*1) 電源ユニットx2 SFPコネクタ[光]x2 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル] (3m)x2 添付品(ガラスインストレーションマニュアル, LANケーブル[クロスケーブル]x1他)	GH0CR804-R321804
サービス	ハードウェアセットアップSB	

\*1: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 0+1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

### HA8000/HICLUSTER750ベースセット

分類	品名	セット形名
周辺機器	ラックケーブルネット(16U) [HA8000/HA8500共通ラック] ラックサイドパネル(16U) [HA8000/HA8500共通ラック] ラックフロントドア(16U) [HA8000/HA8500共通ラック] (ステンチングメタル) ラックリアドア(16U) [HA8000/HA8500共通ラック] コンソール切替ユニット(4ポート用) KB/マウス/CRTケーブルx2 コンソール切替ユニットラックマウントキット KBマウス収納ユニット	GH-LC-710
サービス	搭載SB (SD-41A1-N12C)	

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパ'外ディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(H'ックアップ'キャ'ネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャ'ネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

HiCLUSTER750

プロセッサ

プロセッサースロット 1-2



プロセッサ  
Xeon (2.80BHz/L2キャッシュ512KB)  
(GS-ECSPX2P8EDEX) [カスタム] ¥84,000(税込)  
(GS-ECSPX2P8ED) ¥84,000(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されています。

- プロセッサ搭載表 -  
<HiCLUSTER750>  
【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサースロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

<ご注意>  
網掛け部分のプロセッサはシステム装置に標準搭載されていますので、別途購入の必要はありません。

システム装置本体 I / F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCS インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサースロット
- 10 メモリースロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 ICMB1 インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 システムアラートネットワークインターフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可  
: 選択接続 (搭載) のみ

メモリー

メモリースロット 1-2



メモリーボード  
(1GB (512MBx2) : DDR SDRAM)  
(材質形名なし)  
・システム装置に標準搭載されています。

メモリースロット 3-6

選択



メモリーボード  
(512MB (256MBx2) : DDR SDRAM)  
(GS-MJ7512MEX) [カスタム] ¥42,000(税込)  
(GS-MJ7512M) ¥42,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
(1GB (512MBx2) : DDR SDRAM)  
(GS-MJ701GMEX) [カスタム] ¥58,800(税込)  
(GS-MJ701GM) ¥58,800(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
(2GB (1GBx2) : DDR SDRAM)  
(GS-MJ702GMEX) [カスタム] **完売しました。**  
(GS-MJ702GM) **完売しました。**  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
(2GB (1GBx2) : DDR SDRAM)  
(GS-MJ702GMEX) [カスタム] ¥136,500(税込)  
(GS-MJ702GM) ¥136,500(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
(4GB (2GBx2) : DDR SDRAM)  
(GS-MJ704GMEX) [カスタム] ¥409,500(税込)  
(GS-MJ704GM) ¥409,500(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

・メモリの搭載位置/順序で下記条件となります。

<HiCLUSTER750>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 2は同容量のメモリーボードを実装します。(スロット3, 4 / スロット5, 6も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード 2枚時			x	x	x	x
メモリーボード 4枚時					x	x
メモリーボード 6枚時						

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。  
(メモリーボード1, 2に実装のメモリー容量) (メモリーボード3, 4に実装の容量) (メモリーボード5, 6に実装のメモリー容量)
- ・2GB (1GBx2)メモリーボード ([GS-MJ702GM] 及び [GS-MJ702GM]) の混在搭載は、[GS-MJ702GM] をスロット番号の小さいスロットへ搭載します。

<システム装置>



<外付けオプション編へ>


・ディスプレイ装置・コンパ外ディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキャビネット等)

<ラックキャビネット編へ>


・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

各種インタフェース / 電源ユニット

HiCLUSTER750



<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパ外ディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキャビネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

HiCLUSTER750

13

電源スロット 1-2



電源ユニット  
〔冗長用電源〕  
(GS-BP2210EX)[カスタム] ¥78,750(税込)  
(GS-BP2210) ¥78,750(税込)  
・システム装置に1台標準搭載されています。

- 電源ユニット搭載表 -

<HiCLUSTER750>

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット(冗長用電源)	GS-BP2210		

(凡例) : 標準搭載  
: 搭載可  
× : 搭載不可

14

IDEインタフェース



内部IDEケーブル  
(オプション形名なし)

内蔵デバイス 750(c)へ

・システム装置に標準添付されています。

16

USBインタフェース

接続出来るデバイスはオプション  
設定されていません。

16

USBインタフェース

接続出来るデバイスはオプション  
設定されていません。

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コイル外ディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキャビネット等)


<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

拡張ボード

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

HiCLUSTER750



<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コハクディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(ネットワークキャビネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

HiCLUSTER750

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源ユニット付き)      SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP カテゴリ 5, 5E インパルス (100BASE-TX) ([2.3 スイッチング HUB] 参照)

フロントインターフェース → 3.1 ラックキャビネットシステムフロントユニットへ

SVPボードセット (GS-SCM7700QEX) [カスタム]      電源コンセントが1個必要です。      ¥110,250(税込)

(GS-SCM7700Q)      ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源ユニット付き)      SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP カテゴリ 5, 5E インパルス (100BASE-TX) ([2.3 スイッチング HUB] 参照)

フロントインターフェース → 3.1 ラックキャビネットシステムフロントユニットへ

外部筐体運動機能 MANAGEMENT インターフェース (Max5 台まで接続可)

選択: .メンテナンスケーブル (2.0m) (GH-LY7140) ¥8,400(税込) — 別売のネットワーク/ディスプレイユニットへ

.メンテナンスケーブル (2.0m) (GH-LY7150) ¥8,400(税込) — CR80(CR804)へ

SVPボードセット (GS-SCM7710QEX) [カスタム]      電源コンセントが1個必要です。      ¥176,400(税込)

(GS-SCM7710Q)      ¥176,400(税込)

・本セット形名にて購入願います。

- 拡張ボード搭載条件表 -


- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
  - ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのSystem Manager (Management Console 及び Advanced Agent) も合わせてご購入ください。詳細は以下のWebサイトをご参照下さい。
- URL <http://outside2.soft.hitachi.co.jp/PROD/sysmgr/index.html>

<HiCLUSTER750>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI									
				64bit		32bit		64bit					
				100MHz		33MHz		66MHz					
				3.3Vキ		5Vキ		3.3Vキ					
				フルサイズ			ハーフサイズ						
				1 (*1)	2 (*1)	3 (*1)	4 (*1)	5 (*2)	6				
ディスクアレイコントローラボード	別ショー形名なし	-	1	x	x	x	x	x					
ディスクアレイコントローラボード(1チャンネル)	GS-CA7250	[1]	1	x		x	x						x
SCSIボード	GS-CS7253	[7]	4	x									x
Fibre Channelボード	GS-CC7202	[4]	3	x		x	x						x
Fibre Channelボード	GS-CC7211	[3]	3	x		x	x						x
LANボード(100BASE-TX/10BASE-T)	GS-CN7240	[8]	4	x								x	x
LANボード(100BASE-T)	GS-CN7540	[5]	4	x									x
LANボード(100BASE-SX)	GS-CN7620	[6]	4	x									x
SVPボードセット	GS-SCM7700Q	[2]	1	x	x	x					x	x	
SVPボードセット	GS-SCM7710Q	[2]	(振一)	x	x	x					x	x	

(凡例) : 標準搭載  
: 搭載可(搭載優先順位)  
x : 搭載不可

\*1: 20ピン-4へは、ボードの幅が99mm以下(ケーブル及びケーブル部分を含む)のボードのみ搭載可能。(下図A参照)  
\*2: 20ピン5へは、下図ボードのサイズのみ搭載可能。(下図B参照)



<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパイルディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(ネットワークアダプタ等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

内蔵デバイス

HiCLUSTER750

750(a) 12 拡張ストレージベイ 1-6

選択



内蔵ハードディスク  
〔36GB, Ultra320 SCSI(10000r/min), ネットワーク対応〕  
(GS-UH7360EX/RX) [カスタム] ¥37,800(税込)  
(GS-UH7360) ¥37,800(税込)  
・GS-UH7360EX は増設用対応品, GS-UH7360RX はサーバー用対応品です。  
・拡張ストレージベイ1-3に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。



内蔵ハードディスク  
〔73GB, Ultra320 SCSI(10000r/min), ネットワーク対応〕  
(GS-UH7730EX/RX) [カスタム] ¥48,300(税込)  
(GS-UH7730) ¥48,300(税込)  
・GS-UH7730EX は増設用対応品, GS-UH7730RX はサーバー用対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔146GB, Ultra320 SCSI(10000r/min), ネットワーク対応〕  
(GS-UH7146QEX/RX) [カスタム] ¥73,500(税込)  
(GS-UH7146Q) ¥73,500(税込)  
・GS-UH7146QEX は増設用対応品, GS-UH7146QRX はサーバー用対応品です。

<ご注意>

標準のRAIDレベルはRAID5です。RAID5以外のRAIDレベルを希望の場合は、別途RAID設定サービスをRAID設定サービスを購入願います。

750(c) 12 拡張ストレージベイ 7-8

同時

拡張ストレージベイ 7



内蔵CD-ROM  
〔24倍速:650MB〕  
(形状名なし)  
・システム装置に標準搭載されています。

拡張ストレージベイ 8



内蔵DVD-RAM  
〔片/両:4.7/9.4MB〕  
(GS-UV7070AEX) [カスタム] ¥68,250(税込)  
(GS-UV7070A) ¥68,250(税込)  
・OS標準ネットワークを使用の場合は、テープネットワークアダプタ  
Emulet用ドライバ(GSS-VSS7B090)が必要です。

750(b) 12 拡張ストレージベイ 8-9

選択



内蔵光磁気ディスク  
〔640MB〕




変換アダプタ

内蔵光磁気ディスクセット  
(GS-SUM5641EX) [カスタム]  
(GS-SUM5641)

¥60,900(税込)  
¥60,900(税込)

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパニディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキャビネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・バックアップキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 【DAT72 (非/圧縮:36/72GB)】 ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x5巻付き	内蔵DAT 【DAT72 (非/圧縮:36/72GB)】
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD77220FYEX) [カスタム] ¥365,400(税込) (GS-SUD77220FY) ¥408,450(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD77220FEX) [カスタム] ¥340,200(税込) (GS-SUD77220F) ¥381,150(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD77220DYEX) [カスタム] ¥288,750(税込) (GS-SUD77220DY) ¥331,800(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD77220DEX) [カスタム] ¥263,550(税込) (GS-SUD77220D) ¥304,500(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD77220YEX) [カスタム] ¥222,600(税込) (GS-SUD77220Y) ¥265,650(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD77220YEX) [カスタム] ¥197,400(税込) (GS-SUD77220Y) ¥238,350(税込)	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XFYEX) [カスタム] <b>完売しました。</b> (GS-SUD7722XFY) <b>完売しました。</b>	内蔵DATセット (GS-SUD7722XFEX) [カスタム] <b>完売しました。</b> (GS-SUD7722XF) <b>完売しました。</b>	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XDYEX) [カスタム] <b>完売しました。</b> (GS-SUD7722XDY) <b>完売しました。</b>	内蔵DATセット (GS-SUD7722DXEX) [カスタム] <b>完売しました。</b> (GS-SUD7722XD) <b>完売しました。</b>	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XYEX) [カスタム] <b>完売しました。</b> (GS-SUD7722XY) <b>完売しました。</b>	内蔵DATセット (GS-SUD7722XYEX) [カスタム] <b>完売しました。</b> (GS-SUD7722XY) <b>完売しました。</b>	
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当をハンドル)	内蔵DATセット (GS-SUD7722LYEX) [カスタム] ¥219,450(税込) (GS-SUD7722LY) ¥260,400(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD7722LXEX) [カスタム] ¥194,250(税込) (GS-SUD7722LY) ¥228,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GS-SUD7722YEX) [カスタム] ¥105,000(税込) (GS-SUD7722Y) ¥145,950(税込)	内蔵DAT (GS-UD7722EX) [カスタム] ¥79,800(税込) (GS-UD7722Y) ¥120,750(税込)	

\*対応OSは、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSカートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04 ¥40,950(税込)	GH-SAY7DAT0210 ¥60,900(税込)	GH-SAY7DAT0230 ¥166,950(税込)	GH-SAY7DAT0260 ¥302,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL ¥8,190(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパニディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(ハックアップキット等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット連動オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DATチェンジャー (DDS-4)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー	内蔵DATチェンジャー
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャー 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6連装〕 ・拡張スロットレイアウトを2レイアウト使用します。 ・メディア(DDS7→カートリッジ [HS-4/150S])x10巻付き	内蔵DATチェンジャー 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6連装〕 ・拡張スロットレイアウトを2レイアウト使用します。	内蔵DATチェンジャー 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6連装〕 ・拡張スロットレイアウトを2レイアウト使用します。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QFYEX) [加税] (GS-SUD7406QFY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QFEX) [加税] (GS-SUD7406QF)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QFEX) [加税] (GS-SUD7406QF)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QDYEX) [加税] (GS-SUD7406QDY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QDEX) [加税] (GS-SUD7406QD)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QDEX) [加税] (GS-SUD7406QD)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QYEX) [加税] (GS-SUD7406QY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QEX) [加税] (GS-SUD7406Q)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QEX) [加税] (GS-SUD7406Q)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XFYEX) [加税] (GS-SUD7406XFY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XFEX) [加税] (GS-SUD7406XF)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XFEX) [加税] (GS-SUD7406XF)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XDYEX) [加税] (GS-SUD7406XDY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XDEX) [加税] (GS-SUD7406XD)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XDEX) [加税] (GS-SUD7406XD)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XYEX) [加税] (GS-SUD7406XY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XEX) [加税] (GS-SUD7406X)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XEX) [加税] (GS-SUD7406X)
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当を「ノド」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406LYEX) [加税] (GS-SUD7406LY)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406LEX) [加税] (GS-SUD7406L)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406LEX) [加税] (GS-SUD7406L)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406YEX) [加税] (GS-SUD7406Y)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406EX) [加税] (GS-SUD7406E)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406EX) [加税] (GS-SUD7406E)

・対応OSは、[7.3 ハックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4) 用 DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/150S	GH-AY7DAT03 ¥25,200(税込)	GH-SAY7DAT0110 ¥50,400(税込)	GH-SAY7DAT0130 ¥129,150(税込)	GH-SAY7DAT0160 ¥233,100(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GH-AY7DATCL ¥8,190(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパニディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップケーブル等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックケーブル関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DATチェンジャー (DAT72)

バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・ドライブ(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DATチェンジャー 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張スロットを2ベイ使用します。
バックアップソフトウェア	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GS-SUD77260FYEX) [加税] ¥552,300(税込) (GS-SUD77260FY) [加税] ¥676,200(税込)	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GS-SUD77260FEX) [加税] ¥501,900(税込) (GS-SUD77260F) [加税] ¥623,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当を「ノ」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260DYEX) [加税] ¥475,650(税込) (GS-SUD77260DY) [加税] ¥599,550(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260DEX) [加税] ¥425,250(税込) (GS-SUD77260D) [加税] ¥547,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当を「ノ」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260YEX) [加税] ¥409,500(税込) (GS-SUD77260Y) [加税] ¥533,400(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260EX) [加税] ¥359,100(税込) (GS-SUD77260) [加税] ¥480,900(税込)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当を「ノ」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260XFY) [加税] 完売しました。 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260XF) [加税] 完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当を「ノ」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260XDY) [加税] 完売しました。 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260DX) [加税] 完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当を「ノ」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260XY) [加税] 完売しました。 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD77260X) [加税] 完売しました。 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当を「ノ」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7726LYEX) [加税] ¥406,350(税込) (GS-SUD7726LY) [加税] ¥520,800(税込)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7726LEX) [加税] ¥355,950(税込) (GS-SUD7726L) [加税] ¥470,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7726YEX) [加税] ¥291,900(税込) (GS-SUD7726Y) [加税] ¥396,900(税込)	内蔵DAT チェンジャー (GS-UD7726EX) [加税] ¥241,500(税込) (GS-UD7726) [加税] ¥346,500(税込)

・対応OSは、「7.3バックアップデバイス情報」項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72)用 DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GH-AY7DAT04 ¥40,950(税込)	GH-SAY7DAT0210 ¥60,900(税込)	GH-SAY7DAT0230 ¥166,950(税込)	GH-SAY7DAT0260 ¥302,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72)用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GH-AY7DATCL ¥8,190(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンピュータディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップケーブルネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・バックアップケーブルネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵AIT(AIT-2)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵AIT (AIT-2(非/圧縮:50/100GB)) ・対応AIT(AIT-2対応) [SDX2-50C] x5巻付き	内蔵AIT (AIT-2(非/圧縮:50/100GB))
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当をバンドル)	内蔵AITセット (GS-SUS7500AQFYEX) [加税] ¥484,050(税込) (GS-SUS7500AQFY) ¥563,850(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7500AQFEX) [加税] ¥405,300(税込) (GS-SUS7500AQF) ¥485,100(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当をバンドル)	内蔵AITセット (GS-SUS7500AQDYEX) [加税] ¥407,400(税込) (GS-SUS7500AQDY) ¥487,200(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7500AQDEX) [加税] ¥328,650(税込) (GS-SUS7500AQD) ¥408,450(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174相当をバンドル)	内蔵AITセット (GS-SUS7500AQYEX) [加税] ¥341,250(税込) (GS-SUS7500AQY) ¥421,050(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7500AQEX) [加税] ¥262,500(税込) (GS-SUS7500AQ) ¥342,300(税込)	
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当をバンドル)	内蔵AITセット (GS-SUS7500ALYEX) [加税] ¥338,100(税込) (GS-SUS7500ALY) ¥410,550(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7500ALEX) [加税] ¥259,350(税込) (GS-SUS7500AL) ¥331,800(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵AITセット (GS-SUS7500AYEX) [加税] ¥223,650(税込) (GS-SUS7500AY) ¥286,650(税込)	内蔵AIT (GS-US7500AEX) [加税] ¥144,900(税込) (GS-US7500A) ¥207,900(税込)	

・対応OSは、[7.3 バックアップオプション情報]項を参照願います。

・内蔵AIT(AIT-2)(GS-US7500A)が搭載されたバックアップケーブルネットは、アクリル窓付きタイプのフロントア(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のバックアップケーブルネットへは、内蔵AIT(AIT-2)(GS-US7500A)の防塵カバーとバックアップケーブルネットのフロントアの一部が干渉するため搭載できません。


テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵AIT(AIT-2)用 AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GH-AY7AT202 ¥75,600(税込)	GH-SAY7AT20110 ¥151,200(税込)	GH-SAY7AT20130 ¥406,350(税込)	GH-SAY7AT20160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵AIT(AIT-2)用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GH-AY7AT1CL ¥36,750(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパネディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキット等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 AIT (AIT - 2)

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵 AIT [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)] ・対応 AIT-2対応 [SDX2-50C] x5巻付き	内蔵 AIT [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)]	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500QFYEX) [加税] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500QFEX) [加税] (GS-SUS7500QF)	完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500QDYEX) [加税] (GS-SUS7500QDY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500QDEX) [加税] (GS-SUS7500QD)	完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500QYEX) [加税] (GS-SUS7500QY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500QEX) [加税] (GS-SUS7500Q)	完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500XYEX) [加税] (GS-SUS7500XY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500XEX) [加税] (GS-SUS7500XF)	完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500XDYEX) [加税] (GS-SUS7500XDY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500DXEX) [加税] (GS-SUS7500XD)	完売しました。 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500XYEX) [加税] (GS-SUS7500XY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500XEX) [加税] (GS-SUS7500X)	完売しました。 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当をバンドル)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500LYEX) [加税] (GS-SUS7500LY)	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500LEX) [加税] (GS-SUS7500L)	完売しました。 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 AIT セット (GS-SUS7500YEX) [加税] (GS-SUS7500Y)	内蔵 AIT (GS-US7500EX) [加税] (GS-US7500)	完売しました。 完売しました。

\*対応OSは、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 AIT (AIT - 2) 用 AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GH-AY7AT202 ¥75,600(税込)	GH-SAY7AT20110 ¥151,200(税込)	GH-SAY7AT20130 ¥406,350(税込)	GH-SAY7AT20160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 AIT (AIT - 2) 用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GH-AY7AT1CL ¥36,750(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパニオンドisplay装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキャビネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・バックアップキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

内蔵 LTO

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:100/200GB, 11-714)〕 ・対応 LTO Ultriumカートリッジ 〔LT0U1/100〕x5巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:100/200GB, 11-714)〕
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101QFYEX) [加税] ¥712,950(税込) (GS-SUU7101QFY) ¥859,950(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101QFEX) [加税] ¥613,200(税込) (GS-SUU7101QF) ¥749,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101QDYEX) [加税] ¥636,300(税込) (GS-SUU7101QDY) ¥783,300(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101QDEX) [加税] ¥536,550(税込) (GS-SUU7101QD) ¥673,050(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱〕 (RT-1242C-1174相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101QYEX) [加税] ¥570,150(税込) (GS-SUU7101QY) ¥717,150(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101QEX) [加税] ¥470,400(税込) (GS-SUU7101Q) ¥606,900(税込)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101XFYEX) [加税] <b>完売しました。</b> (GS-SUU7101XFY) <b>完売しました。</b>	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101XFEX) [加税] <b>完売しました。</b> (GS-SUU7101XF) <b>完売しました。</b>
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101XDYEX) [加税] <b>完売しました。</b> (GS-SUU7101XDY) <b>完売しました。</b>	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101XDEX) [加税] <b>完売しました。</b> (GS-SUU7101XD) <b>完売しました。</b>
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101XYEX) [加税] <b>完売しました。</b> (GS-SUU7101XY) <b>完売しました。</b>	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101XEX) [加税] <b>完売しました。</b> (GS-SUU7101X) <b>完売しました。</b>
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101LYEX) [加税] ¥567,000(税込) (GS-SUU7101LY) ¥706,650(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101LEX) [加税] ¥467,250(税込) (GS-SUU7101L) ¥596,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GS-SUU7101YEX) [加税] ¥452,550(税込) (GS-SUU7101Y) ¥582,750(税込)	内蔵 LTO (GS-UU7101EX) [加税] ¥352,800(税込) (GS-UU7101) ¥472,500(税込)

\*対応OSは、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-1) 用 LTOカートリッジ maxell:LT0U1/100	GH-AY7ULT03 ¥126,000(税込)	GH-SAY7ULT0110 ¥210,000(税込)	GH-SAY7ULT0130 ¥567,000(税込)	GH-SAY7ULT0160 ¥945,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO (LTO-1) 用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL ¥72,450(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパネディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップケーブル等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックケーブル関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

750(d)

12

拡張スレーブベイ  
8-9

内蔵LTO

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:100/200GB)〕 ・内蔵SCSケーブル(LVD)付き ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) 〔LT0U1/100〕x5巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:100/200GB)〕 ・内蔵SCSケーブル(LVD)付き	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU71020FYEX)〔カスタム〕 ¥807,450(税込) (GS-SUU71020FY) ¥1,074,150(税込)	内蔵LTOセット (GS-SUU71020FEX)〔カスタム〕 ¥707,700(税込) (GS-SUU71020F) ¥933,450(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU71020DYEX)〔カスタム〕 ¥730,800(税込) (GS-SUU71020DY) ¥997,500(税込)	内蔵LTOセット (GS-SUU71020DEX)〔カスタム〕 ¥631,050(税込) (GS-SUU71020D) ¥856,800(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU71020YEX)〔カスタム〕 ¥664,650(税込) (GS-SUU71020Y) ¥931,350(税込)	内蔵LTOセット (GS-SUU71020EX)〔カスタム〕 ¥564,900(税込) (GS-SUU71020) ¥790,650(税込)	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU7102XFYEX)〔カスタム〕 <b>完売しました。</b> (GS-SUU7102XFY) <b>完売しました。</b>	内蔵LTOセット (GS-SUU7102FXEX)〔カスタム〕 <b>完売しました。</b> (GS-SUU7102XF) <b>完売しました。</b>	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU7102DYEX)〔カスタム〕 <b>完売しました。</b> (GS-SUU7102DY) <b>完売しました。</b>	内蔵LTOセット (GS-SUU7102DEX)〔カスタム〕 <b>完売しました。</b> (GS-SUU7102XD) <b>完売しました。</b>	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU7102YEX)〔カスタム〕 <b>完売しました。</b> (GS-SUU7102Y) <b>完売しました。</b>	内蔵LTOセット (GS-SUU7102EX)〔カスタム〕 <b>完売しました。</b> (GS-SUU7102X) <b>完売しました。</b>	
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GS-SUU7102LYEX)〔カスタム〕 ¥661,500(税込) (GS-SUU7102LY) ¥920,850(税込)	内蔵LTOセット (GS-SUU7102LEX)〔カスタム〕 ¥561,750(税込) (GS-SUU7102L) ¥779,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GS-SUU7102Y)〔カスタム〕 ¥547,050(税込) (GS-SUU7102Y) ¥796,950(税込)	内蔵LTOセット (GS-SUU7102EX)〔カスタム〕 ¥447,300(税込) (GS-SUU7102) ¥677,250(税込)	

・対応OSは、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照します。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-1)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U1/100	GH-AY7ULT03 ¥126,000(税込)	GH-SAY7ULT0110 ¥210,000(税込)	GH-SAY7ULT0130 ¥567,000(税込)	GH-SAY7ULT0160 ¥945,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO-1)用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL ¥72,450(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパネディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップケーブル等)

<ラックキャビネット編へ>

・ラックキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

HiCLUSTER750

750(e)

12

拡張  
スレーブ  
8-9

内蔵 LTO

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB)) ・内蔵SCSIケーブル(LVD)付き ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) [LTOU2/200]x5巻付き	 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB)) ・内蔵SCSIケーブル(LVD)付き	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当を参照してください)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200QFYEX) [カスタム] ¥971,250(税込) (GS-SUU7200QFY) ¥1,258,950(税込)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200QFEX) [カスタム] ¥840,000(税込) (GS-SUU7200QF) ¥1,106,700(税込)	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当を参照してください)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200QVEX) [カスタム] ¥894,600(税込) (GS-SUU7200QV) ¥1,182,300(税込)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200QVEX) [カスタム] ¥763,350(税込) (GS-SUU7200QV) ¥1,030,050(税込)	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174相当を参照してください)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200QYEX) [カスタム] ¥828,450(税込) (GS-SUU7200QY) ¥1,116,150(税込)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200QYEX) [カスタム] ¥697,200(税込) (GS-SUU7200QY) ¥963,900(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当を参照してください)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200LYEX) [カスタム] ¥825,300(税込) (GS-SUU7200LY) ¥1,105,650(税込)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200LEX) [カスタム] ¥694,050(税込) (GS-SUU7200L) ¥953,400(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200YEX) [カスタム] ¥710,850(税込) (GS-SUU7200Y) ¥981,750(税込)	内蔵 LTOセット (GS-SUU7200EX) [カスタム] ¥579,600(税込) (GS-SUU7200) ¥829,500(税込)	

・対応OSは、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア		5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用	 LTOカートリッジ maxell: LTOU2/200	GH-AY7ULT04 ¥189,000(税込)	GH-SAY7ULT0210 ¥304,500(税込)	GH-SAY7ULT0230 ¥819,000(税込)	GH-SAY7ULT0260 ¥1,449,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用	 LTOクリーニングカートリッジ maxell: LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL ¥72,450(税込)

<システム装置>



<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置・コンパニディスプレイ装置(CR80(CR804))・外付け装置(バックアップキャビネット等)

<ラックキャビネット編へ>

・バックアップキャビネット関連オプション・無停電電源装置(UPS)

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・拡張ストレージベイ1～3に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

<HiCLUSTER750>

品名	形名	拡張ストレージベイ										
		3.5型						5型				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736Q									x	x	x
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773Q	x	x	x						x	x	x
内蔵ハードディスク(146GB)	GS-UH7146Q	x	x	x						x	x	x
内蔵CD-R/DROM(24倍速)	お名前なし	x	x	x	x	x	x			x	x	
内蔵DVD-RAM	GS-UV7070A	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵DAT(DAT72)	GS-UD7722	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵DATチェンジャー(DAT72)	GS-UD7726	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵AIT(AIT-2)	GS-US7500	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵AIT(AIT-2)(*2)	GS-US7500A	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵LTO(1-7/1t)	GS-UU7101	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵LTO	GS-SUU7102	x	x	x	x	x	x	x				
内蔵LTO(*1)	GS-SUU7200	x	x	x	x	x	x	x				

(凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可  
 x : 搭載不可

\*1:内蔵LTO(GS-SUU7200)搭載の場合は、別途SCSIカード(GS-CS7253)が必要です。

\*2:内蔵AIT(AIT-2)(GS-US7500A)が搭載されたバックアップキャビネットは、アクリル窓付きタイプ(700ト)の700トA(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のバックアップキャビネットへは、内蔵AIT(AIT-2)(GS-US7500A)の防護カバーとバックアップキャビネットの700トAの一部が干渉するため搭載できません。