


1 . 2 H A 8 0 0 0 / 5 0 V A A



HA8000/50V AA

HA8000/50V AA システム装置 機器仕様

モデル名	50 AA		
筐体タイプ	RAID (シリアルATA) モデル キャビネットタイプ		
CPU (周波数)	プロセッサ数	Intel Xeon™ プロセッサ (2.80GHz)	
	キャッシュ	最小1/最大2	
	メモリー	一次/1CPU	データ: 8KB/実行トレース: 12KB
		二次/1CPU	512KB
チップセット	Intel 社製 E7501		
システムバス (FSB) 周波数	533MHz		
メインメモリー	容量	最小: 512MB/最大: 6GB	
	スロット数	6	
	サポートメモリー容量	512MB (256MBx2) *8, 1GB (512MBx2), 2GB (1GBx2)	
	仕様	DDR SDRAM/266MHz/ECC/Registered DIMM/Chipkill 対応 *8	
表示機能	アクセラレータ	ATI 社製 RAGE XL [ボード/PCI]	
	VRAM	8MB	
	表示解像度 (表示色) *1	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)	
		-	
ハードディスク (本体搭載)	最大容量 *2	RAID0	480GB (120GBx4)
		RAID5 *3	360GB (120GBx4)
		ディスク	-
	サポート HDD 容量	120GB	
	インタフェース	シリアル ATA	
	回転数	7200r/min	
RAID コントローラ	コントローラ	Adaptec 社製 SATA Raid 2410SA [PCI ボード, 64bit/66MHz]	
	インタフェース	シリアル ATA	
	チャンネル数	4 チャンネル (HDD1 台/チャンネル)	
	キャッシュ容量	64MB (SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
FDD	3.5 型 FDD (1.44MB/720KB)x1 ドライブ (標準)		
CD-ROM	48 倍速 (IDE)x1 ドライブ (オプション)		
DVD-RAM	片面/両面: 4.7GB/9.4GB, ATAPI (オプション)		
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)	4 (ホットプラグ/ホットスワップ対応)	
	5 型ベイ (リムーバブル)	4 (1 ベイ CD-ROM または DVD-RAM にて占有)	
	5 型ベイ (薄型)	-	
	FDD 専用	1 (1 ベイ FDD にて占有)	
PCI スロット	64bit/100MHz (3.3V キー) フラッシュ x2, 64bit/66MHz (3.3V キー) フラッシュ x2 (RAID ボード にて 1 スロット占有), 32bit/33MHz (5V キー) フラッシュ x2		
標準インターフェイス	SCSI	コントローラ	-
		インタフェース	-
	LAN	コントローラ	Intel 社製 i82541Glx2 [ボード/PCI]
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)
Wake On LAN 機能	サポート *5		
外形寸法	288 [転倒防止脚収納時 218] (W)x693(D)x453(H)mm		
質量 [標準値] (() 内は最大質量値)	約 24.0kg (30.0kg)		
電源	電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
	コンセント形状 (本数)	接地型 2 極差込コンセント (1 本)	
	冗長化電源	-	
冗長 FAN	-		
消費電力 [標準値] (() 内は最大消費電力値)	約 139W (351W)		
省エネ法に基づく表示	区分	J	
	エネルギー消費効率	0.019	
VCCI 基準 *6	クラス A 情報技術装置		
インストール OS	Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (5CAL 付) / Windows 2000 Advanced Server (SP4) (25CAL 付) / Windows 2000 Server (SP4) (5CAL 付)		
サポート OS	Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 / Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 / Windows 2000 Advanced Server (SP4) / Windows 2000 Server (SP4) / Red Hat Enterprise Linux ES3 (サーバ個別対応) *7 / Red Hat Enterprise Linux AS3 (サーバ個別対応) *7		
添付ソフトウェア	System Manager - Server Agent (サーバ管理ツール) / HA8000 System Installer (簡易セットアップツール) / Storage Manager (ディスクレイ管理ツール) / Storage Manager Browser Edition (ディスクレイ管理ツール) / リモート通報ユーティリティ		
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー), マウス (ホイールマウス)		
グリーン購入法	グリーン購入法基準適合製品		

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*2: ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10⁹ バイトとして計算した容量です。

*3: ディスクアレイ最大搭載時リザーブディスク取付不可。

*4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*5: オンボード LAN のみサポート。OS は Windows Server 2003/Windows 2000 環境でのみサポート。別途、System Manager - Management Console が必要です。


*6: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*7: (サーバ) Linux サーバアプライアンス及び Linux イラストレーション作業代行サービスの契約を前提にサポートします。Linux OS に関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保証するものではありません。

*8: 512MB (256MBx2) のメモリーボードは、Chipkill 機能は未サポート。

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

前面 / 操作パネル



A : 3.5型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。

- 2DD (720KB フォーマット)
- 2HD (1.44MB フォーマット)

B : ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはフロントドアの裏に添付されています。

C : POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。なお、POWER スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

D : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

E : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

F : ERROR ランプ (赤)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

G : リセットスイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

H : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

I : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 CD-ROM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

J : 拡張ストレージベイ (3 . 5 型)

内蔵ハードディスク搭載用のホットスワップベイが搭載されます。

K : 転倒防止脚

システム装置を設置するときに、転倒防止のためにセットします。

L : ストレージベイパネル

拡張ストレージベイ (3.5 型) をカバーするパネルです。通常は閉じた状態で使用します。拡張ストレージベイ (3.5 型) に内蔵ハードディスクを取り付ける場合は、ストレージベイパネルにある飾りネジを外し、手前に引いて開きます。


M : ホットスワップベイ

ホットプラグに対応した内蔵ハードディスクを取り付けるための 3.5 型ベイです。拡張ストレージベイ (3.5 型) を 4 つ占有し、拡張ストレージベイ 5-8 に標準搭載されます。

N : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

背面



A : 電源コネクター

B : マウスインタフェースコネクター

C : キーボードインタフェースコネクター

D : USBインタフェースコネクター

E : シリアルインタフェースコネクター (COM1)

F : パラレルインタフェースコネクター

G : ディスプレイインタフェースコネクター

H : ネットワークインタフェースコネクター

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクター1,2となります。

コネクターにあるステータスランプは次のとおりです。

リンクランプ (緑)

点灯 : 1000BASE-T または 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立

消灯 : 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または HUB とのリンクが未確立

アクティビティランプ (橙)

点灯 : HUB とのリンクが確立


点滅 : データ送受信中

消灯 : HUB とのリンクが未確立

I : シリアルインタフェースコネクター (COM2)

J : 拡張スロット (PCI)

PCI 仕様のボードを 6 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1-6 となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

システム装置 (セットモデル/カスタムモデル)

HA8000/50V (50AA) RAID (シリアルATA) モデル/キャビネットタイプ
[Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (2.80GHz/512KB) ×1CPU	シリアル ATA	240GB フライ 120GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA:7200r/min	512MB 256MB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GNK050AA-3D55K20	¥898,800 (税抜)¥856,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
				選択 (*1)			選択 (*4)	GNK050AA-3N55KNO	¥898,800 (税抜)¥856,000

HA8000/50V (50AA) RAID (シリアルATA) モデル/キャビネットタイプ
[Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (2.80GHz/512KB) ×1CPU	シリアル ATA	240GB フライ 120GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA:7200r/min	512MB 256MB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GNJ050AA-3D55K20	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
				選択 (*1)			選択 (*4)	GNJ050AA-3N55KNO	¥404,250 (税抜)¥385,000

HA8000/50V (50AA) RAID (シリアルATA) モデル/キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 モデル (Windows 2000 Advanced Server ダウングレード代行サービス付き)] (*10)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 モデル (Windows 2000 Advanced Server (SP4) ダウングレード 代行サービス付き) (25CAL 付き)	Xeon (2.80GHz/512KB) ×1CPU	シリアル ATA	240GB フライ 120GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA:7200r/min	512MB 256MB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GNK050AA-3D55K2B	¥898,800 (税抜)¥856,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
				選択 (*1)			選択 (*4)	GNK050AA-3N55KNO	¥898,800 (税抜)¥856,000

HA8000/50V (50AA) RAID (シリアルATA) モデル/キャビネットタイプ
[Windows Server 2003 モデル (Windows 2000 Server ダウングレード代行サービス付き)] (*9)


モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 モデル (Windows 2000 Server (SP4) ダウン グレード代行サービス付き) (5CAL 付き)	Xeon (2.80GHz/512KB) ×1CPU	シリアル ATA	240GB フライ 120GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA:7200r/min	512MB 256MB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GNJ050AA-3D55K2B	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
				選択 (*1)			選択 (*4)	GNJ050AA-3N55KNO	¥404,250 (税抜)¥385,000

HA8000/50V (50AA) RAID (シリアルATA) モデル/キャビネットタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon (2.80GHz/512KB) ×1CPU	シリアル ATA	240GB フライ 120GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA:7200r/min	512MB 256MB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GNA050AA-3D55K20	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
				選択 (*1)			選択 (*4)	GNA050AA-3N55KNO	¥297,150 (税抜)¥283,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700ピッチ ディスク (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), System Manager (Server Agent)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *9: ダウングレード OS のシステムバックアップ媒体を作成提供するサービス「HA8000/J シリーズ システムバックアップ媒体代行作成サービス」(SD-41A0-N30EX) を用意しています。
 *10: ダウングレード OS のシステムバックアップ媒体を作成提供するサービス「HA8000/K シリーズ システムバックアップ媒体代行作成サービス」(SD-41A0-N30EEX) を用意しています。



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

プロセッサ

- ・ [加付A] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

9

プロセッサスロット 1~2



プロセッサ
 (Xeon (2.80GHz/L2 キャッシュ 512KB))
 (GS-ECPX2P8ED7EX) [加付A] ¥84,000(税込)
 (GS-ECPX2P8ED7) ¥84,000(税込)
 ・セットモデルに1個標準搭載されています。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリースロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 I C M B 1 インタフェース
- 16 U S B インタフェース
- 17 ストラクチャーユニットインタフェース

(凡例) : 同時接続 [搭載] 可
 : 選択接続 [搭載] のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

・周波数及びキャッシュ容量の異なるプロセッサの混在はできません。

< H A 8 0 0 0 / 5 0 V A A >

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	-
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサはセットモデルに標準搭載されていますので、別途購入の必要はありません。

10

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
 したがって、必要なメモリー
 ボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリーボード
 [512MB(256MBx2):DDR SDRAM]
 (GS-MJ7512NEX) [加付A] ¥42,000(税込)
 (GS-MJ7512N) ¥42,000(税込)
 ・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
 [1GB(512MBx2):DDR SDRAM]
 (GS-MJ701GNEX) [加付A] ¥58,800(税込)
 (GS-MJ701GN) ¥58,800(税込)
 ・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
 [2GB(1GBx2):DDR SDRAM]
 (GS-MJ702GNEX) [加付A] **完売しました。**
 (GS-MJ702GN) **完売しました。**
 ・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
 [2GB(1GBx2):DDR SDRAM]
 (GS-MJ702GNEX) [加付A] ¥136,500(税込)
 (GS-MJ702GN) ¥136,500(税込)
 ・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

・メモリーの搭載位置/順序で下記条件となります。

< H A 8 0 0 0 / 5 0 V A A >

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 2は同容量のメモリーボードを実装します。(スロット3, 4 / スロット5, 6も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード 2枚時			x	x	x	x
メモリーボード 4枚時					x	x
メモリーボード 6枚時						

【実装条件】


- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
 (メモリスロット1, 2に実装のメモリー容量) (メモリスロット3, 4に実装の容量) (メモリスロット5, 6に実装のメモリー容量)
- ・2GB(1GBx2)メモリーボード ([GS-MJ702GN] 及び [GS-MJ702GN]) の混在搭載は、[GS-MJ702GN] をスロット番号の小さいスロットへ搭載します。


<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等





<外付けオプション編へ>


- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

- ・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
 ・表記の価格は、希望小売価格です。



- 拡張ボード搭載条件表 -


- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのSystem Manager (Management Console 及び Advanced Agent) も合わせてご購入ください。詳細は以下のWebサイトをご参照下さい。
- URL <http://outside2.soft.hitachi.co.jp/PROD/sysmgr/index.html>

<HA8000/50VAA RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
				64bit		32bit		64bit	
				100MHz		33MHz		66MHz	
				3.3Vキ		5Vキ		3.3Vキ	
			フルサイズ			ハーフサイズ			
			1	2	3	4	5 (*2)	6 (*1)	
ディスクアレイコントローラボード	オプション名なし	-	1	x	x	x	x	x	x
ディスクアレイコントローラボード(1チャネル)	GS-CA7250	[1]	1			x	x		x
SCSIボードセット	GS-SCS7253C	[8]	4						x
SCSIボード	GS-CS7253	[8]	4						x
Fibre Channelボード	GS-CC7202	[5]	3			x	x		x
Fibre Channelボード	GS-CC7211	[4]	3			x	x		x
LANボード(100BASE-TX/10BASE-T)	GS-CN7240	[9]	4					x	x
LANボード(100BASE-T)	GS-CN7540	[6]	4						x
LANボード(100BASE-SX)	GS-CN7620	[7]	4						x
コミュニケーションボード	GS-CH7100	[3]	1	x	x			x	x
SVPボードセット	GS-SCM770014	[2]	1	x	x	x		x	x
SVPボードセット	GS-SCM771014	[2]	(択一)	x	x	x		x	x

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1: 追加6へは、ボード厚さが10mm以下(部品の高さを含む)のボードのみ搭載可能。
 *2: 追加5へは、下図*1のサイズのみ搭載可能。(下図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

内蔵デバイス

- ・ [加94]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

(a) - 12

拡張スロットタイプ 3.5 型 1-3



内蔵ハードディスク
〔 120GB, 3.5インチ ATA, (7200r/min), ネットワーク対応 〕
(オプション形名なし)
・内蔵ハードディスク (GS-SUH7120NC 相当) が 3 台
標準搭載されています。

(a) - 12

拡張スロットタイプ 3.5 型 4



内蔵ハードディスクセット
〔 120GB, 3.5インチ ATA, (7200r/min), ネットワーク対応 〕
(GS-SUH7120NCEX/RX) [加94] ¥46,200(税込)
(GS-SUH7120NC) ¥46,200(税込)
・3.5インチ ATA I/F ケーブル付き

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5. サービス一覧] をご覧下さい。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

- ・[加54]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

50AA

(C) 12

拡張ストレージ
ベイ5型

同時
拡張ストレージベイ5型3

拡張ストレージベイ5型4

選択



内蔵CD-ROM
〔48倍速:650MB〕
(GS-UC5348AEX) [加54] ¥23,100(税込)



内蔵DVD-RAM
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GS-UV7070AEX) [加54] **完売しました。**

・OS標準の「アップ」を使用の場合は、テープバックアップエミュレート用ドライバ (GS-VSS7B090) が必要です。

内蔵AIT (AIT-1)

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵AIT 〔AIT-1(非/圧縮:35/70GB)〕 ・ドライブ(AIT-1ドライブ[SDX1-35C])x5巻付き	内蔵AIT 〔AIT-1(非/圧縮:35/70GB)〕	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350QFYEX) [加54] ¥350,700(税込) (GS-SUS7350QFY) ¥350,700(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7350QFEX) [加54] ¥308,700(税込) (GS-SUS7350QF) ¥308,700(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350QDYEX) [加54] ¥274,050(税込) (GS-SUS7350QDY) ¥274,050(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7350QDEX) [加54] ¥232,050(税込) (GS-SUS7350QD) ¥232,050(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350QYEX) [加54] ¥207,900(税込) (GS-SUS7350QY) ¥207,900(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7350QYEX) [加54] ¥165,900(税込) (GS-SUS7350QY) ¥165,900(税込)	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350XFYEX) [加54] 完売しました。 (GS-SUS7350XFY) 完売しました。	内蔵AITセット (GS-SUS7350XFEX) [加54] 完売しました。 (GS-SUS7350XF) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350XDYEX) [加54] 完売しました。 (GS-SUS7350XDY) 完売しました。	内蔵AITセット (GS-SUS7350DXEX) [加54] 完売しました。 (GS-SUS7350XD) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350XYEX) [加54] 完売しました。 (GS-SUS7350XY) 完売しました。	内蔵AITセット (GS-SUS7350XYEX) [加54] 完売しました。 (GS-SUS7350XY) 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「D」)	内蔵AITセット (GS-SUS7350LYEX) [加54] ¥197,400(税込) (GS-SUS7350LY) ¥197,400(税込)	内蔵AITセット (GS-SUS7350LXEX) [加54] ¥155,400(税込) (GS-SUS7350LY) ¥155,400(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵AITセット (GS-SUS7350YEX) [加54] ¥84,000(税込) (GS-SUS7350Y) ¥84,000(税込)	内蔵AIT (GS-US7350EX) [加54] ¥42,000(税込) (GS-US7350) ¥42,000(税込)	

・対応OSは、[7.3の「アップグレード」]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻バック	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵AIT (AIT-1) 用 AITカートリッジ Sony:SDX1-35C	GH-AY7AT102 ¥63,000(税込)	GH-SAY7AT10110 ¥126,000(税込)	GH-SAY7AT10130 ¥340,200(税込)	GH-SAY7AT10160 ¥611,100(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵AIT (AIT-1) 用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GH-AY7AT1CL ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

- ・[加94]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

50AA

(b) 12

拡張ストレージ
ベイ5型
1-3

選択



内蔵光磁気ディスク (640MB)



変換アダプタ

内蔵光磁気ディスクセット (GS-SUM5642EX) [加94]
(GS-SUM5642)

¥60,900(税込)
¥60,900(税込)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵DAT (DAT72)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT	内蔵DAT
	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕 ・対応7 (DDSデータカートリッジ [HS-4/170S])x5 巻付き	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD77220FYEX) [加94] (GS-SUD77220FY)	¥365,400(税込) ¥408,450(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD77220FEX) [加94] (GS-SUD77220F)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD77220DYEX) [加94] (GS-SUD77220DY)	¥288,750(税込) ¥331,800(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD77220DEX) [加94] (GS-SUD77220D)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD77220YEX) [加94] (GS-SUD77220Y)	¥222,600(税込) ¥265,650(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD77220EX) [加94] (GS-SUD77220)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XFYEX) [加94] (GS-SUD7722XFY)	売りました。 売りました。	内蔵DATセット (GS-SUD7722XFEX) [加94] (GS-SUD7722XF)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XDYEX) [加94] (GS-SUD7722XDY)	売りました。 売りました。	内蔵DATセット (GS-SUD7722DEX) [加94] (GS-SUD7722XD)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XYEX) [加94] (GS-SUD7722XY)	売りました。 売りました。	内蔵DATセット (GS-SUD7722XEX) [加94] (GS-SUD7722X)
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K20110 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GS-SUD7722LYEX) [加94] (GS-SUD7722LY)	¥219,450(税込) ¥260,400(税込)	内蔵DATセット (GS-SUD7722LEX) [加94] (GS-SUD7722L)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GS-SUD7722YEX) [加94] (GS-SUD7722Y)	¥105,000(税込) ¥145,950(税込)	内蔵DAT (GS-UD7722EX) [加94] (GS-UD7722)

・対応OSは、[7.3]の「ソフトウェア」項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04 ¥40,950(税込)	GH-SAY7DAT0210 ¥60,900(税込)	GH-SAY7DAT0230 ¥166,950(税込)	GH-SAY7DAT0260 ¥302,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

- ・[加9A]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DATチェンジャー (DDS-4)

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵DATチェンジャー	内蔵DATチェンジャー
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャー 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6連装〕 ・拡張トレイを2ヶ使用します。 ・メディア(DDSデータカートリッジ [HS-4/150S])x10巻付き	内蔵DATチェンジャー 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6連装〕 ・拡張トレイを2ヶ使用します。
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QFYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406QFY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QFEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406QF) 完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QDYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406QDY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QDEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406QD) 完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406QY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406QDEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406Q) 完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XFYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406XFY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XFEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406XF) 完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406DYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406DY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406DEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406XD) 完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406YEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406XY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406XEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406X) 完売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406LYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406LY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406LEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406L) 完売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7406YEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD7406Y) 完売しました。	内蔵DATチェンジャー (GS-UD7406EX) [加9A] 完売しました。 (GS-UD7406) 完売しました。


・対応OSは、[7.3バックアップメディア]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック	
内蔵DATチェンジャー (DDS-4)用	DDS カートリッジ テープ Maxell:HS-4/150S	GH-AY7DAT03 ¥25,200(税込)	GH-SAY7DAT0110 ¥50,400(税込)	GH-SAY7DAT0130 ¥129,150(税込)	GH-SAY7DAT0160 ¥233,100(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4)用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

- ・[加9A]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DATチェンジャー (DAT72)

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵DATチェンジャー	価格	備考
内蔵DATチェンジャー 〔DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装〕 ・拡張トレイを2ヶ使用します。 ・メディア (DDSデータカートリッジ [HS-4/170S]) x10巻付き	内蔵DATチェンジャー 〔DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装〕 ・拡張トレイを2ヶ使用します。	内蔵DATチェンジャー 〔DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装〕		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260FYEX) [加9A] ¥552,300(税込) (GS-SUD77260QFY) ¥676,200(税込)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260FEX) [加9A] ¥501,900(税込) (GS-SUD77260QF) ¥623,700(税込)		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260DYEX) [加9A] ¥475,650(税込) (GS-SUD77260QDY) ¥599,550(税込)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260DEX) [加9A] ¥425,250(税込) (GS-SUD77260QD) ¥547,050(税込)		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows 〔BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱〕 (RT-1242C-1174 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260YEX) [加9A] ¥409,500(税込) (GS-SUD77260QY) ¥533,400(税込)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260DEX) [加9A] ¥359,100(税込) (GS-SUD77260Q) ¥480,900(税込)		
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260XYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD77260XFY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260XFEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD77260XF) 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260DYEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD77260XDY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260DEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD77260XD) 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260YEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD77260XY) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD77260DEX) [加9A] 完売しました。 (GS-SUD77260X) 完売しました。		
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「D」)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726LYEX) [加9A] ¥406,350(税込) (GS-SUD7726LY) ¥520,800(税込)	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726LEX) [加9A] ¥355,950(税込) (GS-SUD7726L) ¥470,400(税込)		
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726YEX) [加9A] ¥291,900(税込) (GS-SUD7726Y) ¥396,900(税込)	内蔵DATチェンジャー (GS-UD7726EX) [加9A] ¥241,500(税込) (GS-UD7726) ¥346,500(税込)		

・対応OSは、[7.3 バックアップメディア 情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用 DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04 ¥40,950(税込)	GH-SAY7DAT0210 ¥60,900(税込)	GH-SAY7DAT0230 ¥166,950(税込)	GH-SAY7DAT0260 ¥302,400(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用 クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2)

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵A I T 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 ・加税(AIT-2加税/SDX2-50C)x5巻付き	内蔵A I T 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当をバンドル)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AQFYEX)[加税] ¥484,050(税込) (GS-SUS7500AQFY) ¥563,850(税込)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AQFEX)[加税] ¥405,300(税込) (GS-SUS7500AQF) ¥485,100(税込)
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当をバンドル)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AQDYEX)[加税] ¥407,400(税込) (GS-SUS7500AQDY) ¥487,200(税込)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AQDEX)[加税] ¥328,650(税込) (GS-SUS7500AQD) ¥408,450(税込)
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174相当をバンドル)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AQYEX)[加税] ¥341,250(税込) (GS-SUS7500AQY) ¥421,050(税込)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AQEX)[加税] ¥262,500(税込) (GS-SUS7500AQ) ¥342,300(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当をバンドル)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500ALYEX)[加税] ¥338,100(税込) (GS-SUS7500ALY) ¥410,550(税込)	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500ALEX)[加税] ¥259,350(税込) (GS-SUS7500AL) ¥331,800(税込)
	バックアップソフトウェアなし	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500AYEX)[加税] ¥223,650(税込) (GS-SUS7500AY) ¥286,650(税込)	内蔵A I T (GS-US7500AEX)[加税] ¥144,900(税込) (GS-US7500A) ¥207,900(税込)


・対応OSは、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GH-AY7AT202 ¥75,600(税込)	GH-SAY7AT20110 ¥151,200(税込)	GH-SAY7AT20130 ¥406,350(税込)	GH-SAY7AT20160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GH-AY7AT1CL ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

- ・[加94]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵A I T (AIT-2(非/圧縮:50/100GB)) ・加97(AIT-2加97(SDX2-50C))x5巻付き	内蔵A I T (AIT-2(非/圧縮:50/100GB))
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500QFYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500QFY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500QFEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500QF) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500QDYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500QDY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500QDEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500QD) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500QYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500QY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500QYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500QY) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500XFYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500XFY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500XFEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500XF) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500XDYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500XDY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500DEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500XD) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500XYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500XY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500XEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500X) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110相当を「ノド」)		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500LYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500LY) 完売しました。	内蔵A I Tセット (GS-SUS7500LEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500LY) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵A I Tセット (GS-SUS7500YEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUS7500Y) 完売しました。	内蔵A I T (GS-US7500EX) [加94] 完売しました。 (GS-US7500) 完売しました。


* 対応OSは、[7.3ノド]の「ソフトウェア」欄を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GH-AY7AT202 ¥75,600(税込)	GH-SAY7AT20110 ¥151,200(税込)	GH-SAY7AT20130 ¥406,350(税込)	GH-SAY7AT20160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GH-AY7AT1CL ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

- ・[加94]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO

バックアップデバイス	内蔵 LTO 【LTO(非/圧縮:100/200GB, 11-714)】 ・maxell(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き		内蔵 LTO 【LTO(非/圧縮:100/200GB, 11-714)】	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO セット (GS-SUU71010FYEX) [加94] ¥712,950(税込) (GS-SUU71010FY) ¥659,950(税込)		内蔵 LTO セット (GS-SUU71010FEX) [加94] ¥613,200(税込) (GS-SUU71010F) ¥749,700(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM 同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU71010DYEX) [加94] ¥636,300(税込) (GS-SUU71010DY) ¥783,300(税込)		内蔵 LTO セット (GS-SUU71010DEX) [加94] ¥536,550(税込) (GS-SUU71010D) ¥673,050(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM 同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU71010YEX) [加94] ¥570,150(税込) (GS-SUU71010Y) ¥717,150(税込)		内蔵 LTO セット (GS-SUU71010EX) [加94] ¥470,400(税込) (GS-SUU71010) ¥606,900(税込)	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU71010FYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUU71010FY) 完売しました。		内蔵 LTO セット (GS-SUU71010FEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUU71010F) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU71010DYEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUU71010DY) 完売しました。		内蔵 LTO セット (GS-SUU71010DEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUU71010D) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU71010YEX) [加94] 完売しました。 (GS-SUU71010Y) 完売しました。		内蔵 LTO セット (GS-SUU71010EX) [加94] 完売しました。 (GS-SUU71010) 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU71011YEX) [加94] ¥567,000(税込) (GS-SUU71011Y) ¥706,650(税込)		内蔵 LTO セット (GS-SUU71011EX) [加94] ¥467,250(税込) (GS-SUU71011) ¥596,400(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GS-SUU71011YEX) [加94] ¥452,550(税込) (GS-SUU71011Y) ¥582,750(税込)		内蔵 LTO (GS-UU71011EX) [加94] ¥352,800(税込) (GS-UU71011) ¥472,500(税込)	

・対応 OS は、[7.3] の「ソフトウェア」項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U1/100	GH-AY7ULT03 ¥126,000(税込)	GH-SAY7ULT0110 ¥210,000(税込)	GH-SAY7ULT0130 ¥567,000(税込)	GH-SAY7ULT0160 ¥945,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

(d) 12

拡張スロット
PCI5型
1-2

選択

内蔵 LTO

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD) 付き ・ 対応 LTO Ultrium カード [LTOU1/100]x5 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD) 付き
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AQFYEX) [加税] ¥807,450(税込) (GS-SUU7102AQFY) ¥1,074,150(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AQFEX) [加税] ¥707,700(税込) (GS-SUU7102AQF) ¥933,450(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AQDYEX) [加税] ¥730,800(税込) (GS-SUU7102AQDY) ¥997,500(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AQDEX) [加税] ¥631,050(税込) (GS-SUU7102AQD) ¥856,800(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AQYEX) [加税] ¥664,650(税込) (GS-SUU7102AQY) ¥931,350(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AQEX) [加税] ¥564,900(税込) (GS-SUU7102AQ) ¥790,650(税込)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AXFYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102AXFY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AXFEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102AXF) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AXDYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102AXDY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AXDEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102AXD) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AXYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102AXY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AXEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102AX) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ド」)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102ALYEX) [加税] ¥661,500(税込) (GS-SUU7102ALY) ¥920,850(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102ALEX) [加税] ¥561,750(税込) (GS-SUU7102AL) ¥779,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AYEX) [加税] ¥547,050(税込) (GS-SUU7102AY) ¥796,950(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102AEX) [加税] ¥447,300(税込) (GS-SUU7102A) ¥677,250(税込)

* 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO カード maxell: LTOU1/100	GH-AY7ULT03 ¥126,000(税込)	GH-SAY7ULT0110 ¥210,000(税込)	GH-SAY7ULT0130 ¥567,000(税込)	GH-SAY7ULT0160 ¥945,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO クリーニング カード maxell: LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL ¥72,450(税込)



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

50AA

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き ・対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]x5 巻付き	 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200FYEX) [加税] (GS-SUU7200FY) ¥1,258,950(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200FEX) [加税] (GS-SUU7200F) ¥1,106,700(税込)	¥971,250(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200DYEX) [加税] (GS-SUU7200DY) ¥1,182,300(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200DEX) [加税] (GS-SUU7200D) ¥1,030,050(税込)	¥894,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200YEX) [加税] (GS-SUU7200Y) ¥1,116,150(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200EX) [加税] (GS-SUU7200) ¥963,900(税込)	¥828,450(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200LYEX) [加税] (GS-SUU7200LY) ¥1,105,650(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200LEX) [加税] (GS-SUU7200L) ¥953,400(税込)	¥825,300(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200YEX) [加税] (GS-SUU7200Y) ¥981,750(税込)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7200EX) [加税] (GS-SUU7200) ¥829,500(税込)	¥710,850(税込)

・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GH-AY7ULT04 ¥189,000(税込)	GH-SAY7ULT0210 ¥304,500(税込)	GH-SAY7ULT0230 ¥819,000(税込)	GH-SAY7ULT0260 ¥1,449,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置・コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ>
- ・スイッチングHUB・無停電電源装置<キャビネットタイプ>等

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ3.5型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

<HA8000/50V AA RAID(シリアルATA)モデル> [キャビネットタイプ]

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	拡張ストレージベイ3.5型						
							5	6	7	8			
内蔵ハードディスク(120GB)	GS-SUH7120NC	4	x	x	x	x							
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348AEX	1	x	x	x								
内蔵DVD-RAM	GS-LV7070AEX	1	x	x	x	(択一)							
内蔵光磁気ディスク(640MB)(*1)(*3)	GS-SUM5642	1					x	x	x	x	x	x	x
内蔵DAT(DAT72)(*1)(*3)(*4)	GS-UD7722	1					x	x	x	x	x	x	x
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)(*1)	GS-UD7406	1				x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵DATチェンジャー(DAT72)(*1)	GS-UD7726	1				x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵AIT(AIT-1)	GS-US7350	1	x	x			x	x	x	x	x	x	x
内蔵AIT(AIT-2)(*1)(*3)	GS-US7500x	1					x	x	x	x	x	x	x
内蔵LTO(1/1/1/1)(*1)(*3)(*4)	GS-UU7101	1					x	x	x	x	x	x	x
内蔵LTO(*2)	GS-SUU7102A	1				x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵LTO(*2)	GS-SUU7200	1				x	x	x	x	x	x	x	x

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可
x : 搭載不可

*1:別途 SCSI ードセット(GS-SCS7253C)が必要です。

*2:別途 SCSI ード(GS-CS7253)が必要です。

*3:1ベイ占有のモデルは、拡張ストレージベイ3.5型2の順に搭載します。

*4:内蔵LTO(1/1/1/1)と内蔵DATを同時搭載する場合は、内蔵DATを内蔵LTO(1/1/1/1)よりも番号の小さい拡張ストレージベイへ搭載します。