

HA8000/780A2 6バックマウントタイプ 希望小売価格表

*1 :メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。

*2 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。

*3 : R A Dレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、R A Dレベルの標準は5です。したがって、R A Dレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス (SD-41A1-N10G ¥20,000)をご購入願います。



(単位 :円)

							(単位:円)
プロセッサー	ディスクアレイ コントローラ	HDD/内蔵 R A D	メモリー	CD - ROM	形名	希望小売価格 (税別)	
Windows Advanced Server ,Limited Edition (英語版)プレインストール							
Itanium(800MHz/4096kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	ESZ780A2-4NNN430	個別見積り	
Itanium(800MHz/2048kB) × 1CPU					ESZ780A2-3NNN430	個別見積り	
Linux (redhat7.1 for the Itanium Processor)プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]							
Itanium(800MHz/4096kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	ESM780A2-4NNN430	5,600,000	
Itanium(800MHz/2048kB) × 1CPU					ESM780A2-3NNN430	5,000,000	
OSなしモデル							
Itanium(800MHz/4096kB) × 1CPU	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2*3	選択 *1	CD-ROM 最大24倍速	ESA780A2-4NNN430	5,350,000	
Itanium(800MHz/2048kB) × 1CPU					ESA780A2-3NNN430	4,750,000	