

2. オプション製品一覧表

項番	品名	形名	価格	概略仕様	適用機種			
					ラックマウントタイプ			
					380<10U>			
					Pentium III Xeon			
					550MHz	500MHz		
					2048kB	1024kB	2048kB	1024kB
					U2/W	U2/W	U2/W	U2/W
プロセッサ								
1	プロセッサ	PC-ECSF551	¥950,000	Pentium III Xeon (550MHz/キャッシュ : 1024kB)		●		
2	プロセッサ	PC-ECSF552	¥1,760,000	Pentium III Xeon (550MHz/キャッシュ : 2048kB)	●			
3	プロセッサ	PC-ECSF501	¥950,000	Pentium III Xeon (500MHz/キャッシュ : 1024kB)				●
4	プロセッサ	PC-ECSF502	¥1,760,000	Pentium III Xeon (500MHz/キャッシュ : 2048kB)			●	
5	キャッシュボード	PC-ECB7320	¥220,000	プロセッサ拡張用(プロセッサを5個以上搭載する場合に必要)	●	●	●	●
6	ターミネーター	PC-ET7102	¥5,000	Pentium III Xeon/Pentium Xeonプロセッサ用	●	●	●	●
メモリー								
7	メモリーボード	PC-MJ75125	¥560,000	512MB, ECC, SDRAM	●	●	●	●
拡張ボード								
8	ディスクアレイコントローラボード	PC-CA7142	¥300,000	Ultra2/Wide SCSI-3, LVD, 2チャンネル, 32MB	●	●	●	●
9	Fibre Channel ボード	PC-CC7100	¥450,000	FC-PH-3/FC-AL-2 準拠	●	●	●	●
10	SCSIボード	PC-CS7231A	¥55,000	Ultra/Wide SCSI-3, Single-Ended, 1チャンネル	●	●	●	●
11	LANボード	PC-CN7240	¥19,000	100BASE-TX/10BASE-T	●	●	●	●
12	LANボード	PC-CN7600	¥200,000	1000BASE-SX	●	●	●	●
13	マルチコミュニケーションボックス	PC-CR7800	¥230,000	シリアルポート8ポート, リモートアクセス用	●	●	●	●
14	S/Pボードセット	PC-SCM7300A-380	¥140,000	サービスプロセッサ, 電源ユニット付き	●	●	●	●
内蔵デバイス								
15	内蔵ハードディスク	PC-UH7099	¥210,000	9GB, Ultra2/Wide SCSI-SCA2	●	●	●	●
16	内蔵ハードディスク	PC-UH7189	¥390,000	18GB, Ultra2/Wide SCSI-SCA2	●	●	●	●
17	内蔵DATセット	PC-SUD5240A2	¥238,000	DDS-3対応, Fast SCSI-2 (非圧縮/圧縮 : 12GB/24GB) ,デバイス取付金具付き	●	●	●	●
18	内蔵DLT	PC-UL5200	¥638,000	Fast SCSI-2 (非圧縮/圧縮 : 20GB/40GB)	●	●	●	●
19	内蔵DLT	PC-UL7350	¥1,400,000	Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮 : 35GB/70GB)	●	●	●	●
20	内蔵DATチェンジャー	PC-UD5246	¥430,000	DDS-3対応, Fast SCSI-2 (非圧縮/圧縮 : 12GB/24GB) , 6連装	●	●	●	●
21	内蔵CD-ROM	PC-UC5324	¥50,000	24倍速, Fast SCSI-2	●	●	●	●
22	内蔵光磁気ディスク	PC-UM5640A	¥103,000	640MB, Fast SCSI-2	●	●	●	●
ケーブル・コネクタ								
23	SCSケーブル	PC-LA7300	¥15,000	AP68P-AP68P, 3.0m	●	●	●	●
24	SCSケーブル	PC-LA7151	¥15,000	AP68P-AP68P, 1.5m	●	●	●	●
25	SCSケーブル	PC-LA7150	¥15,000	AP68P-AP68P, 1.5m	●	●	●	●
26	内部SCSケーブル	PC-LH7503	¥15,000	AP68P-AP68P-AP68P-AP68P-AP68P-AP68P	●	●	●	●
27	内部SCSケーブル	PC-LH5614	¥15,000	NS50P-NS50P-NS50P-NS50P-50T,1.4m	●	●	●	●
28	モデムケーブル	PC-HT4981-61F	¥15,000	HP14P-DSUB25Pストレートケーブル, 3.0m	●	●	●	●
29	モデムケーブル	PC-LM1210	¥8,000	25ピン (メス) /25ピン (オス) DSUBコネクターストレートケーブル20m	●	●	●	●
その他								
30	電源ユニット	PC-BP2150	¥150,000	AC/DC用冗長化電源	●	●	●	●
ラックオプション								
31	ラックキャビネット	PC-RK7381	¥248,000	19インチ幅ラックキャビネット, 搭載可能ユニット数: 38U	●	●	●	●
32	ラックキャビネット	PC-RK7160	¥148,000	19インチ幅ラックキャビネット, 搭載可能ユニット数: 16U	●	●	●	●
33	ラックサイドパネル	PC-RS7381	¥28,000	ラックキャビネット (PC-RK7381) 用サイドパネル, 2枚組	●	●	●	●
34	ラックサイドパネル	PC-RS7160	¥25,000	ラックキャビネット (PC-RK7160) 用サイドパネル, 2枚組	●	●	●	●
35	フロントドア	PC-RD7381	¥80,000	ラックキャビネット (PC-RK7381) 用フロントドア, アクリル窓付き	●	●	●	●
36	フロントドア	PC-RD7160	¥65,000	ラックキャビネット (PC-RK7160) 用フロントドア, アクリル窓付き	●	●	●	●
37	リアドア	PC-RD7161	¥50,000	ラックキャビネット (PC-RK7160) 用リアドア	●	●	●	●
38	ラック連結キット	PC-RJ7000	¥22,000	ラックキャビネット連結用	●	●	●	●
39	ブラックパネル	PC-RP7010	¥1,000	ブラックパネル, 1U用	●	●	●	●
40	ブラックパネル	PC-RP7020	¥2,000	ブラックパネル, 2U用	●	●	●	●
41	ブラックパネル	PC-RP7040	¥4,000	ブラックパネル, 4U用	●	●	●	●
42	ブラックパネル	PC-RP7080	¥8,000	ブラックパネル, 8U用	●	●	●	●
43	スタビライザー	PC-RJ7038	¥35,000	ラックキャビネット (PC-RK7381) 転倒防止用	●	●	●	●
44	スタビライザー	PC-RJ7016	¥35,000	ラックキャビネット (PC-RK7160) 転倒防止用	●	●	●	●
45	ディスプレイ収納ユニット	PC-RC7100	¥40,000	15インチディスプレイ搭載用	●	●	●	●
46	液晶ディスプレイユニット	PC-DT7110T	¥300,000	10.4インチSTN液晶ディスプレイ, VGA16色, 収納ユニット付き	●	●	●	●
47	コンソールユニット	PC-AT7040A	¥135,000	キーボード・マウス収納用, キーボード・マウス付き	●	●	●	●
48	キーボード/マウス収納ユニット	PC-RK7000A	¥30,000	キーボード・マウス・ディスプレイイッチング用 [4ポート], キーボード・マウス付き	●	●	●	●
49	コンセントボックスユニット	PC-AG7105	¥50,000	コンセント5個口 (ブレーカ付き)	●	●	●	●
50	システムアラートユニット	PC-RT7100	¥200,000	システムエラー通知用 [6ポート]	●	●	●	●
51	HUB収納ユニット	PC-RH7100	¥20,000	マルチポートリピータ (HUB) 収納用	●	●	●	●
52	マルチポートリピータ	HN-1332-16A	¥68,000	10BASE-T, 16ポート	●	●	●	●
53	マルチポートリピータ	HN-1352-08	¥245,000	100BASE-TX, 8ポート	●	●	●	●
54	無停電電源装置	PC-BU7114	¥168,800	1.4KVA, 常時商用給電方式, Windows NT用	●	●	●	●
55	無停電電源装置	PC-BU7130	¥388,000	3.0KVA, 常時商用給電方式, Windows NT用	●	●	●	●
56	ディスクユニットセット	PC-SRA7161A1	¥440,000	拡張ストレージベイ6ベイ, ディスクアレイ増設用4U	●	●	●	●
57	ディスクユニットセット	PC-SRA7161B1	¥440,000	拡張ストレージベイ6ベイ, ディスクアレイ増設用4U	●	●	●	●
58	リムーバブルデバイスユニットセット	PC-SRR7161A	¥160,000	拡張ストレージベイ6ベイ, 内蔵デバイスは最大4台まで接続可能, リムーバブルデバイス増設用4U	●	●	●	●
59	リムーバブルデバイスユニットセット	PC-SRR7161B	¥160,000	拡張ストレージベイ6ベイ, 内蔵デバイスは最大4台まで接続可能, リムーバブルデバイス増設用4U	●	●	●	●
60	DLTチェンジャーユニット	PC-RL7355	¥2,980,000	Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮35GB/70GB),15連装	●	●	●	●
61	キーボード/マウスケーブル	PC-LK7101	¥10,000	コンソールユニット - システム装置接続用, 25m	●	●	●	●
62	キーボード/マウス延長ケーブル	PC-LK7300	¥10,000	キーボード/マウス接続用延長ケーブル, 20m	●	●	●	●
63	ディスプレイケーブル	PC-LV7100	¥10,000	コンソールユニット - コンソールユニット カスケード接続用, 0.4m	●	●	●	●
64	ディスプレイケーブル	PC-LV7101	¥10,000	コンソールユニット - システム装置接続用, 25m	●	●	●	●
65	ディスプレイ延長ケーブル	PC-LV7300	¥10,000	ディスプレイ接続用延長ケーブル, 0.7m	●	●	●	●
66	システムアラートユニット接続ケーブル	PC-LT7110	¥5,000	システムアラートユニット接続用, 30m	●	●	●	●
67	コンソールユニット接続ケーブル	PC-LT7000	¥15,000	コンソールユニット - コンソールユニット カスケード接続用, 0.4m	●	●	●	●
68	UPS接続ケーブル	PC-LU7100	¥6,000	UPSインタフェースケーブル [Windows NT/NetWare用], PC-BU7114/BU7130用, 20m	●	●	●	●