

2. ハードウェア構成図 外付けオプション編

2.1 ディスプレイ装置

・表記の価格は、希望小売価格です。

ラックキャビネット(16U)搭載の各モデルラックタイプ


※ ラックマウント構成は、3章のラックキャビネット編をご参照下さい。

1

ディスプレイファース



液晶ディスプレイ装置
〔17型TFTカラー、640x480ドット～1280x1024ドット、RoHS対応〕
(GQ-DT7170) ￥42,000(税込)



2.2 USBフロッピーディスクドライブ

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)
RS210 CH(E)
RS110 BH(E)

16


USBインターフェース



USBフロッピーディスクドライブ
(USB2.0, RoHS対応)
(GQ-UF8001) \10,500(税込)


<USBフロッピーディスクドライブに関する注意事項>

1. USBフロッピーディスクドライブ未搭載装置においては以下の不都合が生じますので、1台に対し最低1台のUSBフロッピーディスクドライブを購入願います。
 - (1) 製品添付のUtility Boot Diskの起動が出来ません。
 - (2) インタラク等の外部記録が出来ません。
 - (3) システム装置にFDのデータを読み込み/書き込み出来ません。
 - (4) 拡張ボード現地増設時に拡張ボードに添付のFDデータを読み込み出来ません。
2. USBフロッピーディスクドライブの設置方法について
 - ・システム装置の天板上へ設置が可能です。この場合ラックキャビネットに1Uの空きスペースが必要となります。USBフロッピーディスクドライブを常設の場合は、この方法にて設置します。(USBフロッピーディスクドライブは、システム装置から30以内設置可能です。)
 - ・ラックキャビネットに1Uの空きスペースを確保出来ない場合は、USB FDD簡易搭載用トレイ[GQ-AU7A81]にて簡易設置します。尚、USB FDD簡易搭載用トレイは、ラックキャビネットのドアを開いた状態でのみ使用可能です。




2.3 スイッチングHUB

・表記の価格は、希望小売価格です。



＜LANコネクタに関する注意事項＞

- ・LANコネクタからLANケーブルを抜くときは、コネクタやケーブルに無理な力をかけないでください。コネクタやケーブルが破損するおそれがあります。
- ・RJ45/ISO8877に準拠したLANケーブルを使用ください。準拠しないLANケーブルをLANコネクタに接続した場合、コネクタやケーブルが破損するおそれがあります。



2.4 外付け装置

(1) エントリーディスクアレイ装置(BR20(BR201)) <ラックタイプ用>

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)
RS210 CH(E)



【Singleコントローラ接続】 (単体接続, クラス構成, 共有ディスク構成)

Singleコントローラでの単体接続, クラス構成, 共有ディスク構成対応のセットです。
セットの内訳についてはエントリーディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

SASケーブル
(2.0m)
・エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
に1本標準添付されます。

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Singleコントローラ, SAS HDD搭載用,
292GB(146GBx3[SAS] + リザーブディスク), RAID5]
(GHOBRO21-R231221) \1,583,400(税込)

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Singleコントローラ, シリアルATA HDD搭載用,
2TB(500GBx5[シリアルATA] + リザーブディスク), RAID5]
(GHOBRO21-R241231) \1,793,400(税込)

Singleコントローラでの単体接続, クラス構成, 共有ディスク構成対応のセットです。
(上記セット以外以外のHDD構成をご希望の場合は、このセットを選択願います。)
SASケーブル, 内蔵ハードディスクについてはオプションとなります。
セットの内訳については、エントリーディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

SASケーブル
(2.0m)
(GH-LA7B02) \26,250(税込)

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Singleコントローラ, SAS HDD搭載用, HDD搭載なし]
(GHOBRO21-R231200) \1,344,000(税込)

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Singleコントローラ, シリアルATA HDD搭載用, HDD搭載なし]
(GHOBRO21-R241200) \1,643,250(税込)

【Dualコントローラ接続】 (単体接続, クラス構成, 共有ディスク構成)

Dualコントローラでの単体接続, クラス構成, 共有ディスク構成対応のセットです。
セットの内訳についてはエントリーディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

SASケーブル
(2.0m)
・エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
に2本標準添付されます。

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Dualコントローラ, SAS HDD搭載用,
292GB(146GBx3[SAS] + リザーブディスク), RAID5]
(GHOBRO21-R232222) \1,966,650(税込)

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Dualコントローラ, シリアルATA HDD搭載用,
2TB(500GBx5[シリアルATA] + リザーブディスク), RAID5]
(GHOBRO21-R242232) \2,176,650(税込)

Dualコントローラでの単体接続, クラス構成, 共有ディスク構成対応のセットです。
(上記セット以外以外のHDD構成をご希望の場合は、このセットを選択願います。)
SASケーブル, 内蔵ハードディスクについてはオプションとなります。
セットの内訳については、エントリーディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。


SASケーブル
(2.0m)
(GH-LA7B02) \26,250(税込)

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Dualコントローラ, SAS HDD搭載用, HDD搭載なし]
(GHOBRO21-R232200) \1,727,250(税込)

選択 エントリーディスクアレイ装置 (BR20(BR201))
[Dualコントローラ, シリアルATA HDD搭載用, HDD搭載なし]
(GHOBRO21-R242200) \2,026,500(税込)


<ご注意>

- 同一システム装置へBR20(BR201)とBR50及びディスクアレイサブシステムの混在接続はできません。
- 同一システム装置に接続可能なBR20(BR201)の台数は、各システム装置に搭載可能SASボード枚数までとなります。ただし、クラス構成時は、BR20(BR201)一台の接続となります。
- サポートOS: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)



・表記の価格は、希望小売価格です。

－ エントリーディスクアレイ装置接続図 －




－エントリーディスクアレイ装置セット構成品内訳－

セット形名	セット形名の内訳										
	BR20 (BR201) 筐体		電源ユニット	HDDキャビネット	ラックマウントキット	ディスクアレイコントローラボード	ハードディスク 146GB [SAS]		ハードディスク 500GB [SATA]		SASケーブル (2.0m)
	SAS HDD搭載用	SATA HDD搭載用	-----	-----	-----	GH-CA7B21	GH-UH71465GEX	GH-UH71465GRX	GH-UH75001BEX	GH-UH75001BRX	GH-LA7B02
GH0BR021-R231221	●x1	—	●x2	●x12	●x1	●x1	●x3	●x1	—	—	●x1
GH0BR021-R241231	—	●x1	●x2	●x12	●x1	●x1	—	—	●x5	●x1	●x1
GH0BR021-R231200	●x1	—	●x2	●x12	●x1	●x1	—	—	—	—	●x1
GH0BR021-R241200	—	●x1	●x2	●x12	●x1	●x1	—	—	—	—	●x1
GH0BR021-R232222	●x1	—	●x2	●x12	●x1	●x2	●x3	●x1	—	—	●x2
GH0BR021-R242232	—	●x1	●x2	●x12	●x1	●x2	—	—	●x5	●x1	●x2
GH0BR021-R232200	●x1	—	●x2	●x12	●x1	●x2	—	—	—	—	●x2
GH0BR021-R242200	—	●x1	●x2	●x12	●x1	●x2	—	—	—	—	●x2

－エントリーディスクアレイ装置オプション一覧－

項番	形名	品名	価格	備考
1	GH-UH70735GEX	内蔵ハードディスク (73GB)	¥63,000 (税込)	工場増設用, SAS, 15000r/min
2	GH-UH70735GRX	内蔵ハードディスク (73GB)	¥63,000 (税込)	リザーブディスク用, SAS, 15000r/min
3	GH-UH70735G	内蔵ハードディスク (73GB)	¥63,000 (税込)	現地増設用, SAS, 15000r/min
4	GH-UH71465GEX	内蔵ハードディスク (146GB)	¥94,500 (税込)	工場増設用, SAS, 15000r/min
5	GH-UH71465GRX	内蔵ハードディスク (146GB)	¥94,500 (税込)	リザーブディスク用, SAS, 15000r/min
6	GH-UH71465G	内蔵ハードディスク (146GB)	¥94,500 (税込)	現地増設用, SAS, 15000r/min
7	GH-UH73005GEX	内蔵ハードディスク (300GB)	¥157,500 (税込)	工場増設用, SAS, 15000r/min
8	GH-UH73005GRX	内蔵ハードディスク (300GB)	¥157,500 (税込)	リザーブディスク用, SAS, 15000r/min
9	GH-UH73005G	内蔵ハードディスク (300GB)	¥157,500 (税込)	現地増設用, SAS, 15000r/min
10	GH-UH75001BEX	内蔵ハードディスク (500GB)	¥105,000 (税込)	工場増設用, シリアルATA, 7200r/min
11	GH-UH75001BRX	内蔵ハードディスク (500GB)	¥105,000 (税込)	リザーブディスク用, シリアルATA, 7200r/min
12	GH-UH75001B	内蔵ハードディスク (500GB)	¥105,000 (税込)	現地増設用, シリアルATA, 7200r/min
13	GH-UH710001BEX	内蔵ハードディスク (1TB)	¥210,000 (税込)	工場増設用, シリアルATA, 7200r/min
14	GH-UH710001BRX	内蔵ハードディスク (1TB)	¥210,000 (税込)	リザーブディスク用, シリアルATA, 7200r/min
15	GH-UH710001B	内蔵ハードディスク (1TB)	¥210,000 (税込)	現地増設用, シリアルATA, 7200r/min
16	GH-CA7B21	ディスクアレイコントローラボード	¥383,250 (税込)	現地増設用
17	GH-LA7B02	SASケーブル	¥26,250 (税込)	2.0m
18	GHS-VSS7B054	StorView Path Manager	¥525,000 (税込)	冗長バス管理ソフトウェア
19	GHS-VSS7B083	Volume Copy	¥525,000 (税込)	Volume Copy 機能有効化ライセンス




・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 内蔵ハードディスク接続図 －

BR20(BR201)筐体(SAS HDD用)
GH0BR021-R24XXXX
・ネットFDDに標準構成されます。

・同一筐体内へは同一容量のHDDを選択願います。
(容量の異なるHDDの混在接続は不可)




内蔵ハードディスク
(73GB,SAS(15000r/min),ネットFDD対応)
(GH-UH70735GEX/GH-UH70735GRX) \63,000(税込)
(GH-UH70735G) \63,000(税込)
・GH-UH7xxxxEXは工場増設用, GH-UH7xxxxRXはリザーブディスク用, GH-UH7xxxxは現地増設用です。

内蔵ハードディスク
(146GB,SAS(15000r/min),ネットFDD対応)
(GH-UH71465GEX/GH-UH71465GRX) \94,500(税込)
(GH-UH71465G) \94,500(税込)
・GH-UH7xxxxEXは工場増設用, GH-UH7xxxxRXはリザーブディスク用, GH-UH7xxxxは現地増設用です。

内蔵ハードディスク
(300GB,SAS(15000r/min),ネットFDD対応)
(GH-UH73005GEX/GH-UH73005GRX) \157,500(税込)
(GH-UH73005G) \157,500(税込)
・GH-UH7xxxxEXは工場増設用, GH-UH7xxxxRXはリザーブディスク用, GH-UH7xxxxは現地増設用です。

BR20(BR201)筐体(SATA HDD用)
GH0BR021-R24XXXX
・ネットFDDに標準構成されます。

・同一筐体内へは同一容量のHDDを選択願います。
(容量の異なるHDDの混在接続は不可)



内蔵ハードディスク
(500GB,SATA(7200r/min),ネットFDD対応)
(GH-UH75001BEX/GH-UH75001BRX) \105,000(税込)
(GH-UH75001B) \105,000(税込)
・GH-UH7xxxxEXは工場増設用, GH-UH7xxxxRXはリザーブディスク用, GH-UH7xxxxは現地増設用です。

内蔵ハードディスク
(1TB,SATA(7200r/min),ネットFDD対応)
(GH-UH710001BEX/GH-UH710001BRX) \210,000(税込)
(GH-UH710001B) \210,000(税込)
・GH-UH7xxxxEXは工場増設用, GH-UH7xxxxRXはリザーブディスク用, GH-UH7xxxxは現地増設用です。

＜搭載条件一覧表＞


品名	形名	拡張ストレージベイ (*1)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
内蔵ハードディスク (73GB[SAS],15000r/min)	GH-UH70735G	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (146GB[SAS],15000r/min)	GH-UH71465G	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (300GB[SAS],15000r/min)	GH-UH73005G	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (500GB[SATA],7200r/min)	GH-UH75001B	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (1TB[SATA],7200r/min)	GH-UH710001B	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

*1:同一筐体内への搭載HDDは、同一容量のHDDを選択願います。(容量の異なるHDDの混在搭載は不可)
又、拡張ストレージベイ1～12へのHDD搭載は、拡張ストレージベイ1→2→3→・・・→11→12の順におこないます。

(凡例) ①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

＜ご注意＞

- ・ハードディスクの最低搭載台数は、3台となります。必ず3台以上のハードディスク構成でRAID構築願います。
- ・サポートのRAIDレベルは、RAID1,RAID5,RAID10です。標準のRAID5以外の設定をご希望される場合、弊社営業経由にて発注時指定事項をご記入ください。RAID5以外(RAID1,RAID10)の設定を希望の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- ・1つの論理ドライブ(LU)に対し2199GBを越える領域を割り当てないよう推奨します。OSによっては、認識できる論理ドライブの容量に制限があります。



－ Volume Copy [GHS-VSS7B083] について －

概要


コマンドを発行した時点の論理ドライブのコピーを、物理的な複製イメージ (Volume Copy) として取得する機能です。StorView に対し、ライセンスキーを使用することにより、Volume Copy 機能が有効になります。

機能


- (1) 副ボリューム作成
コマンドを実行すると、対象の正ボリュームの物理的コピー (副ボリューム) 作成を開始します。コピー中に正ボリュームに書き込み要求が発生した場合、更新される前のデータを差分データとして中間ボリュームに退避した後に、正ボリュームへの書き込みを実行します。正ボリュームから副ボリュームへのコピー完了後に、中間ボリューム上のデータで副ボリュームを上書きします。副ボリューム完了後は中間ボリュームを削除します。
- (2) 正ボリューム障害時
物理コピーを作成するため、コピー完了後に正ボリュームが破損した場合でも副ボリュームは消失しない。
- (3) 副ボリューム作成時間
RAID 置体内コピーのため、短時間で作成可能。
- (4) 副ボリューム作成必要容量
正ボリュームと同容量の中間ボリューム、副ボリュームが必要。ただし、副ボリューム作成完了後は中間ボリュームは不要。

動作前提条件


- (1) 接続構成
・ BR20 (BR201) と HA8000 が接続されている構成である事。



シングルコントローラ



デュアルコントローラ・バス二重化




デュアルコントローラ・バス二重化

- (2) サポート OS
・ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 / Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 /
Windows Server 2008 Standard 日本語版 / Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 /
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 / Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 /
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 / Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 /
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) /
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) /
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) /
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP2)
- (3) サポート HDD
・ SAS HDD のみ
- (4) 二重化構成時
・ バス二重化ソフトウェア StorView Path Manager との共存は可能 (Ver : 6.00.5012.10 以降)
・ Syslog デモとの共存可
- (5) BR20 (BR201) 環境条件
・ コントローラファームウェア : 3.05.0041 以降 (アップデート対象 : 3.02.226H 以降)
・ StorView : 3.10.0008 以降 (アップデート対象 : 3.06.0010 以降)
- (6) RAID 設定条件
・ Volume Copy 取得対象ボリューム (正VOL)、中間ボリューム (中間VOL)、コピー先ボリューム (副VOL) が別々の RAID グループに作成されていること。
・ 正VOL、中間VOL、副VOL は、1 RAID グループあたり 1 LU とすること。
・ 正VOL、中間VOL、副VOL の RAID レベル (0/10/5) が同一であること。
- (7) LU 設定条件
・ Volume Copy で使用する LU は、コントローラファームウェア : 3.05.0024 以降で作成すること。
・ LU 容量は、正VOL = 副VOL ≤ 中間VOL となっていること。
・ 中間VOL 用の LU Name は "ODA" とすること。
・ 正VOL または 副VOL として使用する LU Name は、正・副およびベアリングが分かるように LU Name を設定し、同一の LU Name が存在しないようにすること。
- (8) マッピング
・ 全ての LU がマッピングされていること。
- (9) ホストサーバ条件
・ 管理ツール (Volume Copy オプション CD-ROM で提供) のインストール
・ Hardware Provider (Volume Copy オプション CD-ROM で提供) のインストール (Ver : 0.0.0.84 以降)
・ XCR (Volume Copy オプション CD-ROM で提供) のインストール
・ 正VOL はベーシックディスクをサポートし、ダイナミックディスクは未サポート

運用時における注意事項

- ・ 同時にコピー動作可能な Volume Copy は 1 つです。
- ・ 正ボリュームまたは副ボリュームの複数設定は可能です。
- ・ 作成可能な中間ボリュームは 1 つです。
- ・ Volume Copy は、ホスト間 I/O が少ない時間帯の動作を推奨します。
- ・ Copy Back 時はホストから正ボリューム / 副ボリュームへのアクセス不可となります。
- ・ Volume Copy 取得時は、OS キャッシュ (アプリケーションキャッシュ含む) フラッシュを行ってください。
- ・ 管理ツール使用時 (VSS 使用) は、VSS 未サポートアプリケーションのキャッシュフラッシュを行ってください。
- ・ 正ボリュームをマウントする OS と、副ボリュームをマウントする OS は、Service Pack を含めて同一 OS とし、ファイルシステムのバージョンを同一にしてください。
- ・ 正ボリュームに作成可能なパーティション数は 1 つです。
- ・ 正ボリュームはベーシックディスクをサポートし、ダイナミックディスクは未サポートです。
- ・ Copy Back を行う際は、対象の論理ドライブが Volume Copy 取得時点の状態に戻った場合にシステム的に問題ないことを事前に確認してください。
- ・ MSCS 構築環境で Volume Copy を取得する場合は、MSCS を停止してから実行してください。



(2) エントリーストレージ (BR50) ＜ラックタイプ＞

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)
RS210 CH(E)

【RAID設定済みモデル/Dualコントローラ】

Fibreケーブル
(5.0m)
・エントリーストレージ (BR50) に 2 本標準
添付されます。



エントリーストレージ (BR50)
[Dualコントローラ, 250GBx6 (SATA) HDD 搭載,
HDDx15 (15.6" I, ラックマウントタイプ (4U))]
(GG0BR050-D4256NN) \3,265,500(税込)

オプション選択

ハードディスク
[250GB, SATA (7200r/min)]
(GG-UH9E2S250EX) \157,500(税込)
(GG-UH9E2S250) \157,500(税込)

Performance Monitor

(GVS-ESU9PE1PM) \84,000(税込)

Copy-on-write
Snapshot replication
(GVS-ESU9PE1SR) \693,000(税込)

＜標準設定 RAID 構成表＞


搭載 HDD 数	標準 RAID 設定
6 台	5 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
7 台	6 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
8 台	4 台 (RAID5) + 3 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
9 台	4 台 (RAID5) + 4 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
10 台	5 台 (RAID5) + 4 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
11 台	5 台 (RAID5) + 5 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
12 台	6 台 (RAID5) + 5 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
13 台	6 台 (RAID5) + 6 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
14 台	5 台 (RAID5) + 4 台 (RAID5) + 4 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)
15 台	5 台 (RAID5) + 5 台 (RAID5) + 4 台 (RAID5) + 1 台 (デッド)

＜ハードディスク搭載条件表＞

品名	形名	ストレージベイ														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ハードディスク (250GB [SATA], 7200r/min)	GG-UH9E2S250	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○


(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

－ エントリーストレージ (BR50) 接続図 －



＜ご注意＞

- BR50では、装置に最低1台のスペアディスク搭載が必須です。工場出荷時は、1台以上のスペアディスクを割り当て出荷します。
- サポートのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。標準設定のRAID構成以外の設定を希望の場合、RAID設定サービスはありませんので、顧客にてRAID設定が必要となります。
(RAID5では7台以下の構成で、RAID6では14台以下の構成で設定願います。)
- 外付けFibre Channelスイッチを使用したシステム構成は不可です。
- 同一システム装置へBR50とBR20 (BR201) 及びディスクアレイサブシステムの混在接続はできません。
- サポートOS: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)



(3) エントリーディスクアレイ装置 (BR1600) ＜ラックタイプ＞

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)
RS210 CH(E)

3年無償保証モデル

Fibreケーブル
(5.0m)
・エントリーディスクアレイ装置 (BR1600) に
4本標準添付されます。

必須オプション

HA8000サーバ
接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) \1,050(税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
各サーバ毎に必須となります。
BR1600と併せて手配願います。

選択オプション

ハードディスク
[146GB, SAS(15000r/min)]
(GG-UH9F1461AEX) \190,050(税込)
(GG-UH9F1461A) \190,050(税込)

ハードディスク
[300GB, SAS(15000r/min)]
(GG-UH9F3001AEX) \265,650(税込)
(GG-UH9F3001A) \265,650(税込)

ハードディスク
[400GB, SAS(10000r/min)]
(GG-UH9F4001AEX) \277,200(税込)
(GG-UH9F4001A) \277,200(税込)

ハードディスク
[500GB, SATA(7200r/min)]
(GG-UH9F5001AEX) \190,050(税込)
(GG-UH9F5001A) \190,050(税込)

ハードディスク
[750GB, SATA(7200r/min)]
(GG-UH9F7501AEX) \277,200(税込)
(GG-UH9F7501A) \277,200(税込)

ハードディスク
[1TB, SATA(7200r/min)]
(GG-UH9F01T1AEX) \381,150(税込)
(GG-UH9F01T1A) \381,150(税込)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) \84,000(税込)

ShadowImage
in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) \693,000(税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600)
(拡張筐体)
[HDDA 15インチ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR160-ENNNNN) \1,203,300(税込)

選択オプション

ハードディスク
[146GB, SAS(15000r/min)]
(GG-UH9F1461AEX) \190,050(税込)
(GG-UH9F1461A) \190,050(税込)

ハードディスク
[300GB, SAS(15000r/min)]
(GG-UH9F3001AEX) \265,650(税込)
(GG-UH9F3001A) \265,650(税込)

ハードディスク
[400GB, SAS(10000r/min)]
(GG-UH9F4001AEX) \277,200(税込)
(GG-UH9F4001A) \277,200(税込)


ハードディスク
[500GB, SATA(7200r/min)]
(GG-UH9F5001AEX) \190,050(税込)
(GG-UH9F5001A) \190,050(税込)

ハードディスク
[750GB, SATA(7200r/min)]
(GG-UH9F7501AEX) \277,200(税込)
(GG-UH9F7501A) \277,200(税込)

ハードディスク
[1TB, SATA(7200r/min)]
(GG-UH9F01T1AEX) \381,150(税込)
(GG-UH9F01T1A) \381,150(税込)

＜ご注意＞

- ・同一システム装置へBR1600, BR50, BR20(BR201)及びディスクアレイサブシステムの混在接続はできません。
- ・BR1600では、スペアディスク最低1台を含みハードディスクの最小台数は2台です。必ず2台以上のハードディスクをご購入下さい。
但し、導入サービス(RAID設定サービス)を手配する場合は、ハードディスク台数を必ず3台以上ご購入して下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SATA HDDの混在搭載は出来ません。但し、異容量のHDD混在搭載は可
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、スペアディスクも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・拡張筐体は、最大3台まで接続可能です。また、拡張筐体接続でSAS HDD内蔵筐体とSATA HDD内蔵筐体の混在は可
- ・一つの拡張筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サポートのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。
(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID1+0: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600は、外付FCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付FCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600には、Resource Manager/LUN Manager, U7ラックレール, 100V用電源ケーブルx2本(プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m), 200V用電源ケーブルx2本(プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m), Fibre ケーブル(LC-LC)x4本(5m)が、拡張筐体には、U7ラックレール, 100V用電源ケーブルx2本(2.5m), 200V用電源ケーブルx2本(2.5m), ENCケーブル(筐体間接続用)x2本(1m)が標準添付されます。
- ・サポートOS: BR1600接続のHA8000システム装置のサポートOSに準ずる。



RS220 CH(E)
RS210 CH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

1年無償保証モデル

Fibreケーブル
(5.0m)
・エントリーディスクアレイ装置 (BR1600) に
4本標準添付されます。

必須オプション

HA8000サーバ
接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) \1,050(税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
各サーバ毎に必須となります。
BR1600と併せて手配願います。

選択オプション

ハードディスク
[146GB,SAS(15000r/min)]
(GV-UH9F1461AEX) \173,250(税込)
(GV-UH9F1461A) \173,250(税込)

ハードディスク
[300GB,SAS(15000r/min)]
(GV-UH9F3001AEX) \241,500(税込)
(GV-UH9F3001A) \241,500(税込)

ハードディスク
[400GB,SAS(10000r/min)]
(GV-UH9F4001AEX) \252,000(税込)
(GV-UH9F4001A) \252,000(税込)

ハードディスク
[500GB,7200r/min]
(GV-UH9F5001AEX) \173,250(税込)
(GV-UH9F5001A) \173,250(税込)

ハードディスク
[750GB,7200r/min]
(GV-UH9F7501AEX) \252,000(税込)
(GV-UH9F7501A) \252,000(税込)

ハードディスク
[1TB,7200r/min]
(GV-UH9F01T1AEX) \346,500(税込)
(GV-UH9F01T1A) \346,500(税込)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) \84,000(税込)

ShadowImage
in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) \693,000(税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600)
(拡張筐体)
[HDDA 15" x 1,ラックマウントタイプ (3U)]
(GV0BR160-ENNNNNN) \1,094,730(税込)

選択オプション

ハードディスク
[146GB,SAS(15000r/min)]
(GV-UH9F1461AEX) \173,250(税込)
(GV-UH9F1461A) \173,250(税込)

ハードディスク
[300GB,SAS(15000r/min)]
(GV-UH9F3001AEX) \241,500(税込)
(GV-UH9F3001A) \241,500(税込)

ハードディスク
[400GB,SAS(10000r/min)]
(GV-UH9F4001AEX) \252,000(税込)
(GV-UH9F4001A) \252,000(税込)


ハードディスク
[500GB,7200r/min]
(GV-UH9F5001AEX) \173,250(税込)
(GV-UH9F5001A) \173,250(税込)

ハードディスク
[750GB,7200r/min]
(GV-UH9F7501AEX) \252,000(税込)
(GV-UH9F7501A) \252,000(税込)

ハードディスク
[1TB,7200r/min]
(GV-UH9F01T1AEX) \346,500(税込)
(GV-UH9F01T1A) \346,500(税込)


<ご注意>

- 同一システム装置へBR1600, BR50, BR20(BR201)及びディスクアレイサブシステムの混在接続はできません。
- BR1600では、スペアディスク最低1台を含みハードディスクの最小台数は2台です。必ず2台以上のハードディスクをご購入下さい。
但し、導入サービス(RAID設定サービス)を手配する場合は、ハードディスク台数を必ず3台以上ご購入して下さい。
- 同一筐体内でのSAS HDD/7200r/min HDDの混在搭載は出来ません。但し、異容量のHDD混在搭載は可
- 一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、スペアディスクも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- 拡張筐体は、最大3台まで接続可能です。また、拡張筐体接続でSAS HDD内蔵筐体と7200r/min HDD内蔵筐体の混在は可
- 一つの拡張筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- サポートのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。
(RAID1:1D+1D, RAID5:2D+1P~15D+1P, RAID6:2D+2P~28D+2P, RAID1+0:2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- BR1600は、外付FCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付FCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- BR1600には、Resource Manager/LUN Manager, U7ラックレール, 100V用電源ケーブルx2本(プラグ形状:NEMA 5-15P, 2.5m), 200V用電源ケーブルx2本(プラグ形状:IEC60320 C14, 2.5m), Fibre ケーブル(LC-LC)x4本(5m)が、拡張筐体には、U7ラックレール, 100V用電源ケーブルx2本(2.5m), 200V用電源ケーブルx2本(2.5m), ENCケーブル(筐体間接続用)x2本(1m)が標準添付されます。
- サポートOS: BR1600接続のHA8000システム装置のサポートOSに準ずる。




(4) -1 ディスクアレイサブシステム(Hitachi AMS/WMS/SMSシリーズ)

— Fibre Channelボード経由直結接続及びFabric Switch接続 —



- ・Hitachi AMS/WMSシリーズは、お問い合わせ下さい。
- ・Hitachi AMS/WMSシリーズは、HA8000サーバ接続用ライセンス(Windows/Linux): HT-F4063-LHA8 をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご使用になる場合には、接続するサーバOSの種類分接続ライセンス手配が必要です。
- ・Hitachi AMS/WMSシリーズのラックタイプは、別途ラックレール(HA800077用: HT-F4063-URHT7)が必要です。



RS220 CH(E)
RS210 CH(E)

[[光ケーブル]での直結接続]

- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(5.0m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM5L)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(10m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM10L)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(20m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM20L)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-SCコネクタ)
(5.0m) (2G-1G)
(A-6515-GM5S)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-SCコネクタ)
(10m) (2G-1G)
(A-6515-GM10S)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-SCコネクタ)
(20m) (2G-1G)
(A-6515-GM20S)

選択

選択

ディスクアレイ装置 Hitachi AMS2000シリーズ

- ◎ Hitachi AMS2500
(HT-4065-RKH, HT-4065-RKAK他)
・ストレージ統合、パフォーマンス重視のオンライン用途
・大規模アライ用途
・4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能ディスク: SAS 146GB/300GB/400GB
SATA 500GB/750GB/1TB
- ◎ Hitachi AMS2300
(HT-4065-RKM, HT-4065-RKAK他)
・オンライン用途、大規模アライ用途
・コストパフォーマンス重視のシステム
・4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能ディスク: SAS 146GB/300GB/400GB
SATA 500GB/750GB/1TB
- ◎ Hitachi AMS2100
(HT-4065-RKS, HT-4065-RKAK他)
・オンライン用途、アライ用途
・初期導入コストを抑えつつ将来的には容量拡張が見込まれるシステム
・4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能ディスク: SAS 146GB/300GB/400GB
SATA 500GB/750GB/1TB

※価格についてはお問合せ願います。

S S 区分B

ディスクアレイ装置 Hitachi SMSシリーズ

- ◎ Hitachi SMS100
(HT-4075-3DS1461J/3FT10C1J他)
・ハイブリッドシステム主体のロントモ
・ラックタイプ
・4Gbps FC対応
・RAID6高信頼性構成
・搭載可能ディスク: SAS 146GB/300GB
SATA 750GB/1TB

導入サービス/保守についてはお問合せ下さい。
iSCSI接続についてもお問合せください。

[[光ケーブル]でのFabric Switch接続]

- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(5.0m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM5L)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-SCコネクタ)
(5.0m) (2G-1G)
(A-6515-GM5S)

選択


選択

- ファイバチャネルスイッチ(4Gbps, 8ポート)
(HT-4990-SW220E)
・ソフトウェア SFPx8搭載済み
- ファイバチャネルスイッチ(4Gbps, 16ポート)
(HT-4990-SW240E)
・ソフトウェア SFPx16搭載済み
- ファイバチャネルスイッチ(4Gbps, 16/32ポート)
(HT-4990-SW5020(16ポート)/HT-4990-SW5040(32ポート))
・ソフトウェア SFPx16/32搭載済み

選択


- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(5.0m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM5L)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(10m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM10L)
- Fibreケーブル(LCコネクタ-LCコネクタ)
(20m) (2G-2Gまたは4G-4G)
(A-6515-GM20L)


- ・Hitachi AMS2000シリーズは、お問い合わせ下さい。
- ・Hitachi AMS2000シリーズは、HA8000サーバ接続用ライセンス(Windows/Linux): HT-F4063-LHA8 をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご使用になる場合には、接続するサーバOSの種類分接続ライセンス手配が必要です。
- ・Hitachi AMS2000シリーズのラックタイプは、別途ラックレール(HA8000ラック用: HT-F4063-URHT7)が必要です。



(4) -2 ディスクアレイサブシステム(Hitachi USP V/USP VM)


— Fibre Channelボード経由単体接続及びクラスタ接続構成 —






(4) - 3 ディスクアレイサブシステム(Hitachi TMS)

— Fibre Channelボード経由直結接続及びFabric Switch接続 —



- ・Hitachi TMS1000は、HA8000サーバ接続用ライセンス(Windows/Linux): HT-F4063-LHA8 をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご利用になる場合には、接続するサーバOSの種類分接続ライセンス手配が必要です。
- ・Hitachi TMS1000は、2種類(38U/42U)の専用ラック筐体を用意しております。その他のラックへの搭載可否については、お問い合わせ下さい。




(5) バックアップキャビネット <ラックタイプ用>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)
RS210 CH(E)
RS110 BH(E)

<ご注意>

バックアップキャビネットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に搭載可能 SCSI ボード数迄です。
詳細は、各システム装置の [拡張ボード] 項を参照願います。
(2 台目以降接続時は、SCSI ボードも別途必要です。)



バックアップキャビネット外観

選択

バックアップキャビネットセット
(ディスク搭載なし、ラック搭載ユニット
及びラック搭載サブトレイ付き, 4U)
(GQ0BS204-NR10000) \95,550(税込)

・SCSI ケーブル (GQ-LA7152 相当, 1.5m)、ラック搭載ユニット (GQ-AU7223 相当) 及びラック搭載サブトレイ (GQ-AU7224 相当) が標準添付されます。

バックアップキャビネットセット (2 台目増設用)
(ディスク搭載なし、ラック搭載ユニット付き)
(GQ0BS204-NR20000) \64,050(税込)


・SCSI ケーブル (GQ-LA7152 相当, 1.5m) 及びラック搭載サブトレイ (GQ-AU7224 相当) が標準添付されます。

・2 台目増設用のセットは、1 台目セットのラック搭載ユニット上に搭載いたします。
又、ラック搭載ユニットはリムーバブルデバイスユニットと共用です。
バックアップキャビネットをそれぞれ 1 台ずつ搭載する場合は、いずれか一方は (2 台目増設用) のセットを御購入下さい。
(下図参照)

<ラックキャビネット>



↓
搭載デバイス選択へ



搭載デバイス選択

＜注意＞
記載のデバイスは、バックアップキャビネット筐体へ
搭載されます。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

選択 内蔵DAT (DAT72)

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
 内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDS データカートリッジ [HS-4/1705])x10 巻付き		 内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]			
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS3NEX) [カスタム]	¥614,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S3NEX) [カスタム]	¥582,750 (税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS2NEX) [カスタム]	¥532,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S2NEX) [カスタム]	¥500,850 (税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS1NEX) [カスタム]	¥458,850 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S1NEX) [カスタム]	¥427,350 (税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WSFNEX) [カスタム]	¥425,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320SFNEX) [カスタム]	¥393,750 (税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	¥343,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム]	¥311,850 (税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	¥269,850 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム]	¥238,350 (税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU7NEX) [カスタム]	¥420,000 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320U7NEX) [カスタム]	¥388,500 (税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU0NEX) [カスタム]	¥280,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320U0NEX) [カスタム]	¥248,850 (税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WT7NEX) [カスタム]	¥420,000 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320T7NEX) [カスタム]	¥388,500 (税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WT0NEX) [カスタム]	¥280,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320T0NEX) [カスタム]	¥248,850 (税込)	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム]	¥152,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム]	¥120,750 (税込)
			¥152,250 (税込)		¥120,750 (税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/1705	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

内蔵AIT (AIT-2)

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 A I T {AIT-2(非/圧縮:50/100GB)} ・メディア(AIT-2メディア[SDX2-50C])x10巻付き		内蔵 A I T {AIT-2(非/圧縮:50/100GB)}	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 A I T セット (GQ-SUS7510W00NEX){お支払} \207,900(税込) (GQ-SUS7510W00N) \207,900(税込)		内蔵 A I T セット (GQ-SUS7510000NEX){お支払} \155,400(税込) (GQ-SUS7510000N) \155,400(税込)	


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵AIT (AIT-2) 用 AIT カートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵AIT (AIT-2) 用 AIT クリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U2/200))x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [カスタム] \888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [カスタム] \774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [カスタム] \806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [カスタム] \693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [カスタム] \732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [カスタム] \619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [カスタム] \699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [カスタム] \585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDNEX) [カスタム] \617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSDNEX) [カスタム] \504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0NEX) [カスタム] \543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS0NEX) [カスタム] \430,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUANEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OUANEX) [カスタム] \441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT7NEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT7NEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTANEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OTANEX) [カスタム] \441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム] \426,300(税込) (GQ-SUU7201W00N) \426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム] \312,900(税込) (GQ-SUU7201O00N) \312,900(税込)


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 \113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 \340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 \680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U3/400]]x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト))
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [カスタム] \1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスタム] \1,018,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [カスタム] \1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスタム] \936,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [カスタム] \1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスタム] \863,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [カスタム] \1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [カスタム] \829,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [カスタム] \952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスタム] \747,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [カスタム] \878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスタム] \674,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [カスタム] \1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [カスタム] \824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU0NEX) [カスタム] \889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U0NEX) [カスタム] \684,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT7NEX) [カスタム] \1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T7NEX) [カスタム] \824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT0NEX) [カスタム] \889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T0NEX) [カスタム] \684,600(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00N) [カスタム] \761,250(税込) (GQ-SUU7410W00N) \761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000NEX) [カスタム] \556,500(税込) (GQ-SUU7410000N) \556,500(税込)

内蔵 LTO (Ultrium3 フルハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U3/400]]x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB))
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS2NEX) [カスタム] \1,632,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S2NEX) [カスタム] \1,428,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS1NEX) [カスタム] \1,550,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S1NEX) [カスタム] \1,346,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0NEX) [カスタム] \1,477,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S0NEX) [カスタム] \1,272,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSFNEX) [カスタム] \1,443,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000SFNEX) [カスタム] \1,239,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0NEX) [カスタム] \1,361,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S0NEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0NEX) [カスタム] \1,288,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S0NEX) [カスタム] \1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU7NEX) [カスタム] \1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000U7NEX) [カスタム] \1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU0NEX) [カスタム] \1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000U0NEX) [カスタム] \1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WT7NEX) [カスタム] \1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000T7NEX) [カスタム] \1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WT0NEX) [カスタム] \1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000T0NEX) [カスタム] \1,094,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W00NEX) [カスタム] \1,170,750(税込) (GQ-SUU7400W00N) \1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400000NEX) [カスタム] \966,000(税込) (GQ-SUU7400000N) \966,000(税込)


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 \204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 \614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 \1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 \225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 \677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 \1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS3NEX) [カスタム] \1,900,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS3NEX) [カスタム] \1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS2NEX) [カスタム] \1,818,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS2NEX) [カスタム] \1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS1NEX) [カスタム] \1,745,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS1NEX) [カスタム] \1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFNEX) [カスタム] \1,711,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSFNEX) [カスタム] \1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSDNEX) [カスタム] \1,629,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSDNEX) [カスタム] \1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS0NEX) [カスタム] \1,556,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS0NEX) [カスタム] \1,146,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [カスタム] \1,706,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OU7NEX) [カスタム] \1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WUANEX) [カスタム] \1,566,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OUANEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WT7NEX) [カスタム] \1,706,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OT7NEX) [カスタム] \1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WTANEX) [カスタム] \1,566,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OTANEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [カスタム] \1,438,500(税込) (GQ-SUU7800W00N) \1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800O00NEX) [カスタム] \1,029,000(税込) (GQ-SUU7800O00N) \1,029,000(税込)


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 \409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 \1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 \2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 \430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 \1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 \2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)




－内蔵デバイス搭載条件表－

＜バックアップキャビネット (GQ0BS204-xxxxxxx)＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ		
			5 型		
			1	2	3
内蔵 D A T セット (DAT72)	GQ-SU07732xxxxEX GQ-SU07732xxxx	3	○	○	○
内蔵 A I T セット (AIT-2)	GQ-SU57510xxxxEX GQ-SU57510xxxx	3	○	○	○
内蔵 L T O セット (Ultrium2 ハイト) (*1)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	○	○	○
内蔵 L T O セット (Ultrium3 ハイト) (*1)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	○	○	○
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7/8ハイト) (*1)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	○	
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7/8ハイト) (*1)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	○	

*1:他のデバイスとの同時搭載は出来ません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可



(6) リムーバブルデバイスユニット <ラックタイプ用>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E) *1

<ご注意>

リムーバブルデバイスユニットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に搭載可能 SCS I ボード合計数迄です。但し、RS220 CH(E)では、SVP ボードと SCS I ボードの搭載スロットが、重なりますので接続可能台数は、搭載可能 SCS I ボード合計数-1 迄となります。
詳細は、各システム装置の [拡張ボード] 項を参照願います。
(2 台目以降接続時は、SCSI ボードも別途必要です。)

*1 : SVP ボードセット (GQ-SCM7910xxxx/GQ-SCM7951xxxx) 搭載時のみ接続可能


選択

リムーバブルデバイスユニットセット
(デバイス搭載なし、ラック搭載ユニット
及びラック搭載サブトレイ付き、4U)
(GQORR166-NR11000) ¥117,600(税込)

・ SCSI ケーブル (GQ-LA7152 相当、1.5m)、メンテナンスケーブル (GH-LY7151 相当 2.0m)、ラック搭載ユニット (GQ-AU7223 相当) 及びラック搭載サブトレイ (GQ-AU7224 相当) が標準添付されます。

リムーバブルデバイスユニットセット (2 台目増設用)
(デバイス搭載なし、ラック搭載ユニット付き)
(GQORR166-NR21000) ¥96,600(税込)

・ SCSI ケーブル (GQ-LA7152 相当、1.5m)、メンテナンスケーブル (GH-LY7151 相当 2.0m) 及びラック搭載サブトレイ (GQ-AU7224 相当) が標準添付されます。




リムーバブルデバイスユニット外観

・ 2 台目増設用のセットは、1 台目セットのラック搭載ユニット上に搭載いたします。又、ラック搭載ユニットはバックアップキャビネットと共用です。
リムーバブルデバイスユニットをそれぞれ 1 台ずつ搭載する場合は、いずれか一方は (2 台目増設用) のセットを御購入下さい。(下図参照)

<ラックキャビネット>



搭載デバイス選択へ



搭載デバイス選択

＜注意＞
記載のデバイスは、リムーバブルデバイスユニット筐体へ
搭載されます。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

選択 内蔵DAT (DAT72)

バックアップデバイス		内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア (DDS データカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き		内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS3NEX) [カスタム]	¥614,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S3NEX) [カスタム]	¥582,750 (税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS2NEX) [カスタム]	¥532,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S2NEX) [カスタム]	¥500,850 (税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS1NEX) [カスタム]	¥458,850 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S1NEX) [カスタム]	¥427,350 (税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WSFNEX) [カスタム]	¥425,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320SFNEX) [カスタム]	¥393,750 (税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	¥343,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム]	¥311,850 (税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	¥269,850 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム]	¥238,350 (税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agents[2ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU7NEX) [カスタム]	¥420,000 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320U7NEX) [カスタム]	¥388,500 (税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU0NEX) [カスタム]	¥280,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320U0NEX) [カスタム]	¥248,850 (税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agents[2ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WT7NEX) [カスタム]	¥420,000 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320T7NEX) [カスタム]	¥388,500 (税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WT0NEX) [カスタム]	¥280,350 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD77320T0NEX) [カスタム]	¥248,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム]	¥152,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム]	¥120,750 (税込)
		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732W00N) [カスタム]	¥152,250 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732000N) [カスタム]	¥120,750 (税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/1705	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

内蔵AIT (AIT-2)

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 A I T (AIT-2(非/圧縮:50/100GB)) ・ 37' 47(AIT-2 7' 47[SDX2-50C])x10 巻付き		内蔵 A I T (AIT-2(非/圧縮:50/100GB))	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 A I T セット (GQ-SUS7510W00NEX) [h74M] (GQ-SUS7510W00N)	¥207,900(税込) ¥207,900(税込)		内蔵 A I T セット (GQ-SUS7510000NEX) [h74M] (GQ-SUS7510000N)	¥155,400(税込) ¥155,400(税込)


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵AIT (AIT-2) 用	AIT カートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵AIT (AIT-2) 用	AIT クリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U2/200))x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [カスタム] \888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [カスタム] \774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [カスタム] \806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [カスタム] \693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [カスタム] \732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [カスタム] \619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [カスタム] \699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [カスタム] \585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDNEX) [カスタム] \617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSDNEX) [カスタム] \504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) [カスタム] \543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) [カスタム] \430,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUANEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OUANEX) [カスタム] \441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTANEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OTANEX) [カスタム] \441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム] \426,300(税込) (GQ-SUU7201W00N) \426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム] \312,900(税込) (GQ-SUU7201O00N) \312,900(税込)


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 \113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 \340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 \680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 \72,450(税込)



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト))
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [カスタム] \1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスタム] \1,018,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [カスタム] \1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスタム] \936,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [カスタム] \1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスタム] \863,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [カスタム] \1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [カスタム] \829,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSDNEX) [カスタム] \952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SDNEX) [カスタム] \747,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [カスタム] \878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [カスタム] \674,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WTNEX) [カスタム] \1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100TNEX) [カスタム] \824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WTANEX) [カスタム] \889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100TANEX) [カスタム] \684,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] \1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100W0NEX) [カスタム] \824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] \889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100W0NEX) [カスタム] \684,600(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0N) [カスタム] \761,250(税込) \761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100W0N) [カスタム] \556,500(税込) \556,500(税込)

内蔵 LTO (Ultrium3 フルハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB))
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS3NEX) [カスタム] \1,632,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400S3NEX) [カスタム] \1,428,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS2NEX) [カスタム] \1,550,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400S2NEX) [カスタム] \1,346,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS1NEX) [カスタム] \1,477,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400S1NEX) [カスタム] \1,272,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSFNEX) [カスタム] \1,443,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SFNEX) [カスタム] \1,239,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSNEX) [カスタム] \1,361,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SDNEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSNEX) [カスタム] \1,288,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SNEX) [カスタム] \1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WTNEX) [カスタム] \1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400TNEX) [カスタム] \1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WTANEX) [カスタム] \1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400TANEX) [カスタム] \1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0NEX) [カスタム] \1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0TNEX) [カスタム] \1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0NEX) [カスタム] \1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0TANEX) [カスタム] \1,094,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0N) [カスタム] \1,170,750(税込) \1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0N) [カスタム] \966,000(税込) \966,000(税込)


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未セットとなります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 \204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 \614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 \1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 \225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 \677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 \1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 \72,450(税込)



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS3NEX) [カスタム] \1,900,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000S3NEX) [カスタム] \1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS2NEX) [カスタム] \1,818,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000S2NEX) [カスタム] \1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS1NEX) [カスタム] \1,745,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000S1NEX) [カスタム] \1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFNEX) [カスタム] \1,711,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000SFNEX) [カスタム] \1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSDNEX) [カスタム] \1,629,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000SDNEX) [カスタム] \1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS0NEX) [カスタム] \1,556,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000S0NEX) [カスタム] \1,146,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [カスタム] \1,706,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000U7NEX) [カスタム] \1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WUANEX) [カスタム] \1,566,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000UANEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WT7NEX) [カスタム] \1,706,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000T7NEX) [カスタム] \1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WTANEX) [カスタム] \1,566,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78000TANEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [カスタム] \1,438,500(税込) (GQ-SUU7800W00N) \1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800000NEX) [カスタム] \1,029,000(税込) (GQ-SUU7800000N) \1,029,000(税込)


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 \409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 \1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 \2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 \430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 \1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 \2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)




－内蔵デバイス搭載条件表－

＜リムーバブルデバイスユニット (GQ0RR166-xxxxxx)＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ		
			5 型		
			1	2	3
内蔵 D A T セット (DAT72)	GQ-SU07732xxxxEX GQ-SU07732xxxx	3	○	○	○
内蔵 A I T セット (AIT-2)	GQ-SU57510xxxxEX GQ-SU57510xxxx	3	○	○	○
内蔵 L T O セット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*1)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	○	○	○
内蔵 L T O セット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*1)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	○	○	○
内蔵 L T O セット (Ultrium3 フルサイズ) (*1)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	○	
内蔵 L T O セット (Ultrium4 フルサイズ) (*1)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	○	

*1:他のデバイスとの同時搭載は出来ません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可



(7) DAT72チェンジャー ＜ラックタイプ用＞


・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)
RS210 CH(E)
RS110 BH(E)



選択 DAT72チェンジャー [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
		DAT72チェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),10連装,RoHS対応) ・メディア7(DDSテープカートリッジ[HS-4/1705])x70巻 (10巻/1年目+20巻/2・3年目 +20巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVF13-DAT7210) \1,026,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option		DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVD13-DAT7210) \950,250(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)		DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV513-DAT7210) \875,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers (CD4枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File		DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB23-DAT7210) \894,810(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers (CD4枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File		DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB13-DAT7210) \894,810(税込)
バックアップソフトウェアなし		DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV003-DAT7210) \732,900(税込)



RS220 CH(E)
RS210 CH(E)
RS110 BH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

DAT72チェンジャー [標準モデル用]

バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	DAT72チェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),10 連装,RoHS 対応) ・メディア(DDSカートリッジ[HS-4/1705])x10 巻付き	DAT72チェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),10 連装,RoHS 対応)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVFA-DAT7210) \834,750(税込)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVFO-DAT7210) \798,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVDA-DAT7210) \758,100(税込)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVDO-DAT7210) \721,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVSA-DAT7210) \683,550(税込)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVSO-DAT7210) \646,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVBA-DAT7210) \702,660(税込)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVBO-DAT7210) \665,910(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVBA-DAT7210) \702,660(税込)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVBO-DAT7210) \665,910(税込)
バックアップソフトウェアなし	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVDA-DAT7210) \540,750(税込)	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGVDO-DAT7210) \504,000(税込)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT チェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/1705	GQ-SAV7DAT1230 \94,500(税込)	GQ-SAV7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT チェンジャー (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL GQ-AY7DATCL1 \8,190(税込)

- ＜注意＞
- ・サポート OS : Windows Server 2008 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版/
Windows Server 2008 Standard 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版/
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版/
Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版
上記 OS のバックアップ・アプリケーション・プログラムサポートについては、お問い合わせください。
 - ・2 台の DAT72 チェンジャーをディジーチェーン接続することはできません。
 - ・DAT72 チェンジャー装置には、スロット数分のテープカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたモデルを御購入ください。
 - ・BrightStor ARCserve Backup は、システム装置毎に必要です。(DAT72 チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、BrightStor ARCserve Backup は 1 つのパッケージで動作可となります。)
 - ・JP1/VERITAS Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(DAT72 チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、JP1/VERITAS Backup Exec は、1 つのパッケージで動作可となります。又、DAT72 チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び DAT72 チェンジャー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、JP1/VERITAS Backup Exec には、別途 Library Expansion オプションが必要です。)
 - ・本装置はラックキャビネットに搭載した状態では移動できません。ラックキャビネットへの搭載およびケーブル接続は現地作業となりますので、ユニット現地増設サービスも併せて手配願います。(ラックレールのみ工場で搭載されます。)



(8) LTOオートローダー <ラックタイプ用>

・表記の価格は、希望小売価格です。


RS210 CH(E)



選択

L1/8A LTOオートローダー(SASインターフェース) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
L1/8A LTOオートローダー (LTO(非/圧縮:400/800GB),8連装) ・SASケーブル(3.0m)付き ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) (8巻/年+8巻/「お届け安心サービス」)付き		x32巻 L1/8A LTOオートローダー (LTO(非/圧縮:400/800GB),8連装) ・SASケーブル(3.0m)付き ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) (8巻/年+8巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF13-L108RG)	¥2,083,200(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD13-L108RG)	¥2,006,550(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV513-L108RG)	¥1,932,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB23-L108RG)	¥1,951,110(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB13-L108RG)	¥1,951,110(税込)
バックアップソフトウェアなし	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV003-L108RG)	¥1,789,200(税込)




RS210 CH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/8A LTOオートローダー(SASインターフェース) [標準モデル用]

バックアップデバイス		x8 巻	
バックアップソフトウェア		L1/8A LTOオートローダー (LTO(非/圧縮:400/800GB),8 連装) ・ SAS ケーブル(3.0m)付き ・ x7i7(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U3/400))x8 巻付き	L1/8A LTOオートローダー (LTO(非/圧縮:400/800GB),8 連装) ・ SAS ケーブル(3.0m)付き
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF1A-L108RG) \1,642,200(税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF10-L108RG) \1,323,000(税込)
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV01A-L108RG) \1,565,550(税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV010-L108RG) \1,246,350(税込)
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV51A-L108RG) \1,491,000(税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV510-L108RG) \1,171,800(税込)
(CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV02A-L108RG) \1,510,110(税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV020-L108RG) \1,190,910(税込)
(CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV01A-L108RG) \1,510,110(税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV010-L108RG) \1,190,910(税込)
バックアップソフトウェアなし		L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV00A-L108RG) \1,348,200(税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV000-L108RG) \1,029,000(税込)

- ・ターゲット OS: Windows Server 2008 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版/
Windows Server 2008 Standard 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版(SP2)
上記 OS のバックアップ・アプリケーション・プログラムについては、お問い合わせください。
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTO ライブラリ装置には、スロット数分の LTO カートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。
尚、媒体セットの媒体には予めバーコードラベル(N0.000001~000008;変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTO カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムズまたは、日立電子サービスにて御購入ください。
- ・L1/8A LTO オートローダーの「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup は、システム装置毎に必要です。(L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、CA ARCserve Backup は 1 つのバックアップで動作可となります。)
- ・JP1/VERITAS Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、JP1/VERITAS Backup Exec は 1 つのバックアップで動作可となります。又、L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び L1/8A LTO オートローダー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、JP1/VERITAS Backup Exec には、別途 Library Expansion パッケージが必要です。)
- ・L1/8A LTO オートローダー装置は一般に塵埃の影響を受けやすい装置です。ラック搭載時は、塵埃の影響を受けにくい中へ上段への搭載を強くお勧めします。
- ・L1/8A LTO オートローダー装置は装置仕様により、工場出荷時はラック搭載用レールのみを取付し、装置本体は現地納入時にラックに搭載します。
ラック搭載及びケーブル接続作業は現地作業となりますので、エントリ現地増設サービスも併せて手配願います。
- ・L1/8A LTO オートローダー装置をラックに搭載する場合、2 台並べて搭載する場合には装置間を 1U 空ける必要があります。



(9) LTOライブラリ装置 —ラックタイプ用—

—SCSIポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。


RS220 CH(E)
RS210 CH(E)
RS110 BH(E)

【SCSIケーブル】での単体接続 LTO4テープ搭載モデル

SCSIケーブル
(3.0m)
(GH-LA7302) ¥12,600(税込)

選択 L1/24 LTOライブラリ装置[Ultriium4] [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
LTOライブラリ装置 (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB),24連装) ・x96巻 (LTO Ultriium4-トリプル) [LTOU4/800]x96巻 (24巻/年+24巻/「おまかせ安心モデル」付き)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVF13-L124RJ) ¥5,258,400(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD13-L124RJ) ¥5,181,750(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGV513-L124RJ) ¥5,107,200(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		LTOライブラリセット (GQ-SGVB23-L124RJ) ¥5,126,310(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		LTOライブラリセット (GQ-SGVB13-L124RJ) ¥5,126,310(税込)
バックアップソフトウェアなし		LTOライブラリセット (GQ-SGV003-L124RJ) ¥4,964,400(税込)




RS220 CH(E)
RS210 CH(E)
RS110 BH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/24 LTO ライブラリ装置 [Ultrium4] [標準モデル用]

バックアップデバイス		x24巻	
バックアップソフトウェア		LTO ライブラリ装置 (LTO (非/圧縮: 800GB/1.6TB), 24 連装) ・ x24 (LTO Ultrium4-トリック) [LTOU4/800]] x24 巻付き	LTO ライブラリ装置 (LTO (非/圧縮: 800GB/1.6TB), 24 連装)
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LTO ライブラリセット (GH-SGVFA-L124RJ) \3,633,000 (税込)	LTO ライブラリセット (GH-SGVF0-L124RJ) \2,373,000 (税込)
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	LTO ライブラリセット (GH-SGVDA-L124RJ) \3,556,350 (税込)	LTO ライブラリセット (GH-SGVDO-L124RJ) \2,296,350 (税込)
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	LTO ライブラリセット (GH-SGVSA-L124RJ) \3,481,800 (税込)	LTO ライブラリセット (GH-SGVSO-L124RJ) \2,221,800 (税込)
(CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	LTO ライブラリセット (GQ-SGVB2A-L124RJ) \3,500,910 (税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVB20-L124RJ) \2,240,910 (税込)
(CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	LTO ライブラリセット (GH-SGVBA-L124RJ) \3,500,910 (税込)	LTO ライブラリセット (GH-SGVB0-L124RJ) \2,240,910 (税込)
バックアップソフトウェアなし		LTO ライブラリセット (GH-SGV0A-L124RJ) \3,339,000 (税込)	LTO ライブラリセット (GH-SGV00-L124RJ) \2,079,000 (税込)

- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段 (各1U) は搭載禁止。
- ・サポート OS : Windows Server 2008 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版/
Windows Server 2008 Standard 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP2)
- 上記 OS のバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・HA8000 側に搭載する SCSI ホストの搭載枚数は、テープライブラリ装置のドライブ 1 台あたり 1 枚です。また、異なる SCSI ホスト (CS7401, CS7411) での接続も可能です。
- ・BrightStor ARCserve Backup 環境下では、L1/24 テープライブラリ装置および L2/48 テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、L1/24 テープライブラリ装置 2 台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTO ライブラリ装置には、ロット数分の LTO カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル (NO. 000001 ~ 000024 ; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・LTO カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムまたは、日立電子サービスにて御購入ください。
- ・LTO ライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html> を参照願います。



— SASポート経由接続構成 —

・表記の価格は、希望小売価格です。


RS220 CH(E)
RS210 CH(E)

【[SASケーブル]での単体接続】 LTO3テープ搭載モデル

選択

L1/24 LTOライブライ装置[Ultrium3] [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		x96巻	
バックアップソフトウェア		LTOライブライ装置 (LTO(非/圧縮:400GB/800GB),24連装) ・ SASケーブル(3.0m)付き ・ X96 LTO Ultriumカートリッジ (LTOU3/400)x96巻 (24巻/年+24巻/「お届け安心サービス」)付き	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVF13-L124RG)	¥4,062,450(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVD13-L124RG)	¥3,985,800(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	LTO ライブラリセット (GQ-SGV513-L124RG)	¥3,911,250(税込)
	JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	LTO ライブラリセット (GQ-SGV823-L124RG)	¥3,930,360(税込)
	JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	LTO ライブラリセット (GQ-SGV813-L124RG)	¥3,930,360(税込)
バックアップソフトウェアなし		LTO ライブラリセット (GQ-SGV003-L124RG)	¥3,768,450(税込)




RS220 CH(E)
RS210 CH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/24 LTOライブラリ装置[Ultrium3] [標準モデル用]

バックアップデバイス		 x24巻			
バックアップソフトウェア		LTOライブラリ装置 (LTO(非/圧縮:400GB/800GB),24連装) ・ SASケーブル(3.0m)付き ・ デライ(LTO Ultriumカードリッジ) [LTOU3/400]x24巻付き		LTOライブラリ装置 (LTO(非/圧縮:400GB/800GB),24連装) ・ SASケーブル(3.0m)付き	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LTO ライブラリセット (GQ-SGVF1A-L124RG)	¥2,931,600(税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVF10-L124RG)	¥1,974,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	LTO ライブラリセット (GQ-SGVD1A-L124RG)	¥2,854,950(税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVD10-L124RG)	¥1,897,350(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	LTO ライブラリセット (GQ-SGV51A-L124RG)	¥2,780,400(税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGV510-L124RG)	¥1,822,800(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	LTO ライブラリセット (GQ-SGVB2A-L124RG)	¥2,799,510(税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVB20-L124RG)	¥1,841,910(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	LTO ライブラリセット (GQ-SGVB1A-L124RG)	¥2,799,510(税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGVB10-L124RG)	¥1,841,910(税込)
バックアップソフトウェアなし		LTO ライブラリセット (GQ-SGV00A-L124RG)	¥2,637,600(税込)	LTO ライブラリセット (GQ-SGV000-L124RG)	¥1,680,000(税込)

- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSASカードの搭載枚数は、テープライブラリ装置1台あたり1枚です。
- ・CA ARCserve Backup環境下では、L1/24テープライブラリ装置およびL2/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、L1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOライブラリ装置には、ロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。尚、媒体セットテープの媒体には
予めバーコードラベル(N0.000001～000024;変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムまたは、日立電子サービスにて御購入ください。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。




— SCSi ポート 経由接続構成 —

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)

【SCSi ケーブル】での単体接続】 LTO4 テープ搭載モデル


SCSi ケーブル
(3.0m)
(GH-LA7302) \12,600(税込)
・SCSi ケーブルは2本必要です。



【LTO4 カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT4TP48	\2,520,000(税込)	48 巻	000001 ~ 000048	LTO Ultrium4 非圧縮時: 800GB 圧縮時 : 1.6TB

- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSCSiポートの搭載枚数は、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり1枚です。また、異なるSCSiポート(CS7401, CS7411)での接続も可能です。
- ・テープライブラリ装置(GV-FT1L248RJ)のSCSi接続では、複数サーバでのライブラリ共有はできません。
- ・BrightStor ARCserve Backup環境下では、L1/24テープライブラリ装置およびL2/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、L1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル(No. 000001~000048; 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムズまたは、日立電子サービスにて御購入ください。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



— Fibre Channelポート経由接続構成 —

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CH(E)

【[光ケーブル]での単体接続：FC直接接続】LT03ドライブ搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル(2G-2G)(LC3コネクタ-LC3コネクタ)
(15m)
(GV-LT1LL15N) \19,950(税込)
・Fケーブルは3本必要です。



L18/500テープライブラリ装置
[Ultrium3(4GbpsFC)×2ドライブ,
30スロット,ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L500BM30EA) \6,615,000(税込)

【LT03カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT3TP30	\1,197,000(税込)	30巻	000001 ~ 000030	LTO Ultrium3 非圧縮時: 400GB 圧縮時 : 800GB

【[光ケーブル]での単体接続：FC直接接続】LT04ドライブ搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル(2G-2G)(LC3コネクタ-LC3コネクタ)
(15m)
(GV-LT1LL15N) \19,950(税込)
・Fケーブルは3本必要です。




L18/500テープライブラリ装置
[Ultrium4(4GbpsFC)×2ドライブ,
30スロット,ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L500BM30H) \8,715,000(税込)

【LT04カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT4TP30	\1,575,000(税込)	30巻	000001 ~ 000030	LTO Ultrium4 非圧縮時: 800GB 圧縮時 : 1.6TB

- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するFibre ChannelポートのFCポート数は、Ultrium3搭載のLT03ドライブ 1台あたり1ポート、FC-SW経由の接続の場合はLT03ドライブ 2台あたり1ポートを目安にして下さい。Ultrium4ドライブの場合は1台あたり1ポートを目安にして下さい。また、異なるFibre Channelポート (CC7421,CC7423,CC7402,CC7403)での接続も可能です。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード未サポート)(FCスイッチ接続は個別見積となります。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT03ドライブ 1台には、スロット数分のLT03カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセレクトしたテープを御購入ください。尚、媒体セットの媒体には予めバーコードラベル(No.000001~000030;変更不可)が貼り付けられています。
- ・LT04カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムまたは、日立電子サービスにて御購入ください。
- ・LT03ドライブ 1台の「テープドライブ 1台導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



(10) 大型テープライブラリ装置 —Fibre Channelポート経由接続構成—

RS220 CH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

[[光ケーブル]での単体接続：FC直結接続] LT03ドライブ (4GbpsFC)搭載モデル

F Cスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (2G-2G) (LCコネクタ-LCコネクタ)
(15m)
(GV-LT1LL15N) \19,950(税込)
・FibreケーブルはL18/500本体(※外部)1本+ドライブ数分必要です。

大型テープライブラリ装置 L18/500



大型テープライブラリ装置
基本モジュール(チャックマウント:8U)
(GV-FT1L500BM50EA)
\9,765,000(税込)

最小構成
・2ドライブ 固定
・49スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium3:19.6TB

最大構成
・2~18ドライブまで搭載可
・529スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium3:211.6TB(529スロット時)

オプション選択 (必須ではありません)

ドライブ拡張モジュール(チャックマウント:8U):最大4モジュールまで
(搭載ドライブベイト4ドライブ, 搭載スロット→84スロット)
(GV-FT1L500DEME) \5,040,000(税込)

ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

Fibreケーブル (2G-2G) (LCコネクタ-LCコネクタ)
(15m)
(GV-LT1LL15N) \19,950(税込)

LTO Ultrium3ドライブ (4GbpsFC)
(400GB, 80MB/s)
(GV-FT1L500LT3A) \3,150,000(税込)

カートリッジ別拡張モジュール(チャックマウント:8U):最大4モジュールまで
(搭載スロット→120スロット)
(GV-FT1L500CEME) \3,570,000(税込)

[LTO3カートリッジ]

手配形名	価格	スロット数	バーネル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT3TP50	\1,995,000(税込)	50巻	000001 ~ 000050	LTO Ultrium3
GV-FT1LT3TP100	\3,990,000(税込)	100巻	000001 ~ 000100	非圧縮時: 400GB
GV-FT1LT3TP150	\5,985,000(税込)	150巻	000001 ~ 000150	圧縮時: 800GB
GV-FT1LT3TP200	\7,980,000(税込)	200巻	000001 ~ 000200	
GV-FT1LT3TP250	\9,975,000(税込)	250巻	000001 ~ 000250	
GV-FT1LT3TP300	\11,970,000(税込)	300巻	000001 ~ 000300	
GV-FT1LT3TP350	\13,965,000(税込)	350巻	000001 ~ 000350	
GV-FT1LT3TP400	\15,960,000(税込)	400巻	000001 ~ 000400	
GV-FT1LT3TP450	\17,955,000(税込)	450巻	000001 ~ 000450	
GV-FT1LT3TP500	\19,950,000(税込)	500巻	000001 ~ 000500	
GV-FT1LT3TP550	\21,945,000(税込)	550巻	000001 ~ 000550	
GV-FT1LT3TP600	\23,940,000(税込)	600巻	000001 ~ 000600	

・大型テープドライブ装置L18/500の価格、構成については、お問い合わせ下さい。

・オペレーティングシステム: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。

・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(NetBackup)を使用の場合は、お問い合わせ下さい。


・HA8000側に搭載するFibre ChannelポートのFCポート数は、LT0ドライブ直結の場合はLT0ドライブ1台あたり1ポート、FC-SW経由の接続の場合はLT0ドライブ2台あたり1ポートを目安にしてください。また、異なるFibre Channelポート(CCT421,CCT423,CCT402,CCT403)での接続も可能です。

・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード未サポート)(FCスイッチ接続は個別見積になります)

・大型テープドライブ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを別途購入してください。

・大型テープドライブ装置には、LT0カートリッジを標準添付していません。別途LT0カートリッジを購入ください。

・LT0カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムズまたは、日立電子サービスにて御購入ください。



RS220 CH(E)

・表記の価格は、希望小売価格です。

【光ケーブル】での単体接続：FC直結接続】LT04ライブラリ (4GbpsFC)搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (2G-2G) (LCコネクタ-LCコネクタ)
(15m)
(GV-LT1LL15N) \19,950(税込)
・FibreケーブルはL18/500本体(別売)1本+ケーブル 数分必要です。

大型テープライブラリ装置 L18/500



大型テープライブラリ装置
基本モジュール(ラックマウント:8U)
(GV-FT1L500BM50H)
\11,865,000(税込)

最小構成

- ・2ドライブ 固定
- ・49スロット
- ・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium4:39.2TB

最大構成

- ・2~18ドライブまで搭載可
- ・529スロット
- ・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium4:423.2TB(529スロット時)

選択

オプション選択 (必須ではありません)

ドライブ拡張モジュール(ラックマウント:8U):最大4モジュールまで
(搭載ドライブベイ→4ドライブ, 搭載スロット→84スロット)
(GV-FT1L500DEME) \5,040,000(税込)

ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

Fibreケーブル (2G-2G) (LCコネクタ-LCコネクタ)
(15m)
(GV-LT1LL15N) \19,950(税込)


LTO Ultrium4ライブラリ (4GbpsFC)
(800GB, 120MB/s)
(GV-FT1L500LT4) \3,465,000(税込)

カートリッジセル拡張モジュール(ラックマウント:8U):最大4モジュールまで
(搭載スロット→120スロット)
(GV-FT1L500CEME) \3,570,000(税込)

【LT04カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	バーコード表示文字(十進数)	備考
GV-FT1L74TP50	\2,625,000(税込)	50巻	000001 ~ 000050	LTO Ultrium4 非圧縮時: 800GB 圧縮時: 1.6TB
GV-FT1L74TP100	\5,250,000(税込)	100巻	000001 ~ 000100	
GV-FT1L74TP150	\7,875,000(税込)	150巻	000001 ~ 000150	
GV-FT1L74TP200	\10,500,000(税込)	200巻	000001 ~ 000200	
GV-FT1L74TP250	\13,125,000(税込)	250巻	000001 ~ 000250	
GV-FT1L74TP300	\15,750,000(税込)	300巻	000001 ~ 000300	
GV-FT1L74TP350	\18,375,000(税込)	350巻	000001 ~ 000350	
GV-FT1L74TP400	\21,000,000(税込)	400巻	000001 ~ 000400	
GV-FT1L74TP450	\23,625,000(税込)	450巻	000001 ~ 000450	
GV-FT1L74TP500	\26,250,000(税込)	500巻	000001 ~ 000500	
GV-FT1L74TP550	\28,875,000(税込)	550巻	000001 ~ 000550	
GV-FT1L74TP600	\31,500,000(税込)	600巻	000001 ~ 000600	

- ・大型テープライブラリ装置L18/500の価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・オペレーティングシステム: Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラムのインストールについては、お問い合わせください。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(NetBackup)を使用の場合は、お問い合わせ下さい。
- ・HAR000側に搭載するFibre ChannelポートのFCポート数は、LT04ライブラリ1台あたり1ポートを目安に下さい。(FC-SW経由の接続の場合も同様です。)
また、異なるFibre Channelポート(CCT421, CCT423, CCT402, CCT403)での接続も可能です。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricポートのみをサポートします。(Quick-Loopポート未サポート)(FCXスイッチ接続は個別見積になります)
- ・大型テープライブラリ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを別途購入してください。
- ・大型テープライブラリ装置には、LT04カートリッジを標準添付しておりません。別途LT04カートリッジを購入ください。
- ・LT04カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムまたは、日立電子サービスにて御購入ください。




RS220 CH(E)

- ・GV-xx形式の価格は、希望小売価格です。
- ・HT-xx形式の価格は、標準価格です。

【光ケーブル】での単体接続：FC直結接続】 LT04タイプ搭載モデル

F C スイッチ経由による接続は個別見積となります。



【LTO4カートリッジ】

手配形式	価格	コネクタ数	バーコード表示文字(十進数)	備考
HT-F4697-LT4TPC	\8,190,000(税込)	156巻	000001 ~ 000156	LTO Ultrium4 非圧縮時：800GB 圧縮時：1.6TB
HT-F4697-LT4TPE	\11,340,000(税込)	216巻	000001 ~ 000216	
HT-F4697-LT4TPF	\17,010,000(税込)	324巻	000001 ~ 000324	
HT-F4697-LT4TPG	\20,160,000(税込)	384巻	000001 ~ 000384	
HT-F4697-LT4TPH	\32,445,000(税込)	618巻	000001 ~ 000618	
HT-F4697-LT4TPJ	\35,595,000(税込)	678巻	000001 ~ 000678	

- ・大型テープライブラリ装置L20/700の価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・オペレーティングシステム：Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(NetBackup)を使用の場合は、お問い合わせ下さい。
- ・HA8000側に搭載するFibre ChannelポートのFCポート数は、LT04タイプ1台あたり1ポートを目安して下さい。(FC-SW経由の接続の場合も同様です。)
また、異なるFibre Channelポート(C7421,C7423,C7402,C7403)での接続も可能です。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricポートのみをポートします。(Quick-Loopモード未サポート)(FCスイッチ接続は個別見積になります)
- ・大型テープライブラリ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを別途購入してください。
- ・大型テープライブラリ装置には、LT04カートリッジを標準添付しておりません。別途LT04カートリッジを購入ください。
- ・LT04カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立情報システムズまたは、日立電子サービスにて御購入ください。