


1.2 HA8000-es/RS220 CJ,GJ



HA8000-es/RS220 CJ,GJ  
( 筐体色 : 黒 )


# HA8000-es/RS220 CJ, GJ システム装置 機器仕様

| モデル名                |                   |                | RS220 CJ                                                                                                                                                                                          |  | RS220 GJ                    |  |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                     |                   |                | RAID(2.5 型 SAS)対応                                                                                                                                                                                 |  | RAID(2.5 型 SAS)対応           |  |
| 筐体タイプ               |                   |                | ラックタイプ [ 2 U ]                                                                                                                                                                                    |  |                             |  |
| CPU (周波数)           |                   |                | Intel Xeon プロセッサ- L5520(2.26GHz)                                                                                                                                                                  |  |                             |  |
|                     | プロセッサ数(CPUコア数)    |                | 最小 1/最大 2(4)                                                                                                                                                                                      |  |                             |  |
|                     | キャッシュ             | 1 次/1CPU       | データ 4x32KB+命令 4x32KB                                                                                                                                                                              |  |                             |  |
|                     | メモリー              | 2 次/1CPU       | 4x256KB                                                                                                                                                                                           |  |                             |  |
|                     |                   | 3 次/1CPU       | 8MB                                                                                                                                                                                               |  |                             |  |
| チップセット              |                   |                | Intel 社製 5520                                                                                                                                                                                     |  |                             |  |
| システムバス (QPI) 周波数 *1 |                   |                | 5.86GT/s                                                                                                                                                                                          |  |                             |  |
| メインメモリー             | 容量                |                | 最小:1GB/最大:96GB[(48GB/CPU)x2]                                                                                                                                                                      |  |                             |  |
|                     | スロット数             |                | 12[(6 スロット/CPU)x2]                                                                                                                                                                                |  |                             |  |
|                     | サポートメモリー容量        |                | 1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)                                                                                                                                                    |  |                             |  |
|                     | 仕様                |                | ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, xEJ-ミラーリング 対応                                                                                                                                       |  |                             |  |
|                     | 動作周波数             |                | 1066MHz                                                                                                                                                                                           |  |                             |  |
| 表示機能                | アクセラレータ/VRAM      |                | ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB                                                                                                                                                                  |  |                             |  |
|                     | 表示解像度 (表示色) *2    |                | 640x480 ドット(1677 万色), 800x600 ドット(1677 万色), 1024x768 ドット(1677 万色), 1280x1024 ドット(1677 万色)                                                                                                         |  |                             |  |
| ハードディスク (本体内部) *3   | 最大容量              | RAID 0         | 1168GB(146GBx8)                                                                                                                                                                                   |  |                             |  |
|                     |                   | RAID 5         | 1022GB(146GBx8)                                                                                                                                                                                   |  |                             |  |
|                     | サポート HDD 容量       |                | 73GB, 146GB(2.5 型)                                                                                                                                                                                |  |                             |  |
|                     | インタフェース           |                | SAS                                                                                                                                                                                               |  |                             |  |
|                     | 回転数               |                | 10000r/min                                                                                                                                                                                        |  |                             |  |
|                     | ホットプラグ/ホットスワップ    |                | ホットプラグ 対応/ホットスワップ対応                                                                                                                                                                               |  |                             |  |
| RAID コントローラ         | コントローラ            |                | LSI 社製 1078 SAS[専用アダプタ/PCI Express<x8>]                                                                                                                                                           |  | 日立製 HRA380[PCI Express<x8>] |  |
|                     | インタフェース           |                | SAS                                                                                                                                                                                               |  | SAS                         |  |
|                     | チャンネル数            |                | 8 ポート(HDD1 台/ポート)                                                                                                                                                                                 |  | 8 ポート(HDD1 台/ポート)           |  |
|                     | キャッシュ容量           |                | 256MB(SDRAM/ECC)                                                                                                                                                                                  |  | 256MB(SDRAM/ECC)            |  |
|                     | サポート RAID レベル     |                | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD                                                                                                                                                                         |  | RAID 0, 1, 5, 10, JBOD      |  |
| FDD                 |                   |                | 3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1 ドライブ (オプション)                                                                                                                                                     |  |                             |  |
| DVD - ROM           |                   |                | 薄型, DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速(シリアル ATA)x1 ドライブ (標準)                                                                                                                                             |  |                             |  |
| 拡張ストレージベイ           | 2.5 型 (HDD 専用)    |                | 8                                                                                                                                                                                                 |  |                             |  |
|                     | 5 型 (Ultrabay 対応) |                | 1                                                                                                                                                                                                 |  |                             |  |
|                     | 5 型 (薄型)          |                | 1(DVD-ROM にて占有)                                                                                                                                                                                   |  |                             |  |
| PCIスロット             |                   |                | PCI Express<x8/Gen2>x2, PCI Express<x8/Gen2>(LowProfile)x1, PCI Express<x4/Gen2>(LowProfile)x1, PCI Express<x1/Gen1>x1                                                                            |  |                             |  |
| 標準インターフェイス          |                   |                | ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン)x1, シリアル(D-SUB9 ピン)x1, USB(USB2.0)x6[フロント x2, リア x4(1 ポート/コネクタ切替ユニット)又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有] *4                                                                              |  |                             |  |
|                     | LAN               | コントローラ         | Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理ツール専用]                                                                                                                               |  |                             |  |
|                     |                   | インタフェース        | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理ツール専用]                                                                                                              |  |                             |  |
|                     |                   | Wake On LAN 機能 | サポート *5                                                                                                                                                                                           |  |                             |  |
| 外形寸法                |                   |                | 485(W)x770(D)x87(H)mm[突起物含む], 435(W)x710(D)x87(H)mm[取付金具含まず]                                                                                                                                      |  |                             |  |
| 質量 [標準値] ( )内は最大質量値 |                   |                | 約 22.5kg(28.5kg)                                                                                                                                                                                  |  | 約 22.5kg(28.5kg)            |  |
| 電源                  | 電圧 周波数            |                | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                    |  |                             |  |
|                     | 電源コードプラグ形状(本数)    |                | 接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時: 2 本)                                                                                                                                                     |  |                             |  |
|                     | 冗長化電源             |                | 1(標準)+1(オプション)(ホットプラグ 対応)                                                                                                                                                                         |  |                             |  |
| 冗長 FAN              |                   |                | サポート(ホットプラグ 対応)                                                                                                                                                                                   |  |                             |  |
| 運用時消費電力 *6 / 最大消費電力 |                   |                | 525W/622W                                                                                                                                                                                         |  | 530W/624W                   |  |
| 最大消費電流              |                   |                | 7.4A                                                                                                                                                                                              |  | 7.4A                        |  |
| 省エネ法に基づく表示 *7       | 区分                |                | C                                                                                                                                                                                                 |  | C                           |  |
|                     | エネルギー消費効率         |                | 0.0046                                                                                                                                                                                            |  | 0.0046                      |  |
| VCCI基準 *8 / 騒音      |                   |                | クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *9                                                                                                                                                                         |  |                             |  |
| RoHS指令              |                   |                | 対応(オプション)は「4 章オプション一覧」参照                                                                                                                                                                          |  |                             |  |
| インストール OS           |                   |                | Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(256bit 付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(512bit 付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(256bit 付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(512bit 付) |  |                             |  |
| サポート OS             |                   |                | 「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報 参照                                                                                                                                                                     |  |                             |  |
| 添付ソフトウェア            |                   |                | JPL/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer(簡易インストール), MegaRAID Storage Manager[RAID管理ツール], HRA Utility(Windows)[RAID管理ツール], RAID 管理ツール(Windows), システム情報採取ツール              |  |                             |  |
| 主な添付品               |                   |                | 電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール                                                                                                                                       |  |                             |  |

- \*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。  
 \*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。  
 \*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000\*Byte, 1GB=1000\*Byte 換算値です。1TB=1024\*Byte, 1GB=1024\*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。  
 \*4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。  
 \*5: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPL/ServerConductor/Server Manager が必要です。  
 \*6: 通常使用時の目安の値です。  
 \*7: 本モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。  
 \*8: 情報処理装置等電磁障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
 \*9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。  
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

## ● 前面

<RS220CJ, GJ 前面>



### A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

### C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。

### D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。


### E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

### G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

## ● 操作パネル



### A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

### B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

### C : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

### D : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

### E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



### F : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


### G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

### H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

## ● 背面



### A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

### B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



### C : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。


### D : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

### E : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

### F : ディスプレイインタフェースコネクタ



### G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。  
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



**リンクランプ (緑)**  
点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立\*  
消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立  
\*：XFA 設置が AC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

### H：USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。  
また、USB 対応機器を接続します。


### I：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。  
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

### J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ おまかせ安心モデル ( 3 年 ) カスタムモデル ]

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                        | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                            |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-AHNNLEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール  
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル ]

| モデル                                                                         | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー         | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                             |                                        |                         |             |              |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール<br>+ SCVMM2008 バンドルモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1)(*40) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22CJ-AHNNLET |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                         |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-AHNNLEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                               | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                   |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-AHNNLED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                            | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22CJ-AHNNLED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[ OS なしモデル ]

| モデル      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|          |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| OS なしモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQAR22CJ-AHNNLEO |        | 完売しました。       |      |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                       |
|----------|-------|------------------------------------|
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000-es/RS220(RS220 GJ)RAID(2.5型 SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                        | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                            |                                        |                               |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID 0 - 1 HRA380 SAS I/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-AHNNMEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220 GJ)RAID(2.5型 SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール  
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

| モデル                                                                      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID         | メモリー         | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                          |                                        |                               |                 |              |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID 0 - 1 HRA380 SAS I/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1)(*40) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22GJ-AHNNMET |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220 GJ)RAID(2.5型 SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                         |                                        |                               |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID 0 - 1 HRA380 SAS I/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-AHNNMEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220 GJ)RAID(2.5型 SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                               | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                   |                                        |                               |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID 0 - 1 HRA380 SAS I/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-AHNNMED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220 GJ)RAID(2.5型 SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                            | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                |                                        |                               |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID 0 - 1 HRA380 SAS I/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22GJ-AHNNMED |        | 完売しました。       |      |


HA8000-es/RS220(RS220 GJ)RAID(2.5型 SAS)おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ  
[OS なしモデル]

| モデル      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|          |                                        |                               |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| OS なしモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID 0 - 1 HRA380 SAS I/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQAR22GJ-AHNNMEO |        | 完売しました。       |      |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|----------|-------|-------------------------------------|
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)  
 \*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                        | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セッティング名          | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                            |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-3HNNLEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール  
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

| モデル                                                                      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー         | DVD-ROM        | セッティング名          | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                          |                                        |                         |             |              |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1)(*40) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22CJ-3HNNLET |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セッティング名          | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                         |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-3HNNLEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                               | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セッティング名          | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                   |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-3HNNLED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                            | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セッティング名          | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22CJ-3HNNLED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)モデル/ラックタイプ  
[OSなしモデル]

| モデル     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM        | セッティング名          | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|         |                                        |                         |             |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| OSなしモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQAR22CJ-3HNNLEO |        | 完売しました。       |      |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                       |
|----------|-------|------------------------------------|
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル(3年), ロングライフサポートモデル, 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000-es/R2220(R2220 GJ)RAID(2.5型 SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                        | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                            |                                        |                             |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-3HNNMEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ)RAID(2.5型 SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール  
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

| モデル                                                                      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー         | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                          |                                        |                             |                 |              |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1)(*40) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22GJ-3HNNMET |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ)RAID(2.5型 SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                         |                                        |                             |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-3HNNMEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ)RAID(2.5型 SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                              | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                  |                                        |                             |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-3HNNMED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ)RAID(2.5型 SAS)モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                           | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                               |                                        |                             |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22GJ-3HNNMED |        | 完売しました。       |      |


HA8000-es/R2220(R2220 GJ)RAID(2.5型 SAS)モデル/ラックタイプ  
[OS なしモデル]

| モデル      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|          |                                        |                             |                 |         |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| OS なしモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | DVD-ROM (8 倍速) | GQAR22GJ-3HNNMEO |        | 完売しました。       |      |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                       |
|----------|-------|------------------------------------|
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows) |

- \*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)  
 \*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)ロングライフサポートモデル/ラックタイプ(\*50)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                        | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セッティング<br>形態     | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                            |                                        |                         |             |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-LHNNLEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)ロングライフサポートモデル/ラックタイプ(\*50)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール  
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

| モデル                                                                      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー         | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セッティング<br>形態     | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                          |                                        |                         |             |              |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1)(*40) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-LHNNLET |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)ロングライフサポートモデル/ラックタイプ(\*50)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セッティング<br>形態     | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                         |                                        |                         |             |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-LHNNLEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)ロングライフサポートモデル/ラックタイプ(\*50)  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                              | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セッティング<br>形態     | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                  |                                        |                         |             |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-LHNNLED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)ロングライフサポートモデル/ラックタイプ(\*50)  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

| モデル                                                           | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セッティング<br>形態     | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                               |                                        |                         |             |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22CJ-LHNNLED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/RS220(RS220CJ)RAID(2.5型SAS)ロングライフサポートモデル/ラックタイプ(\*50)  
[OS なしモデル]

| モデル      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セッティング<br>形態     | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|          |                                        |                         |             |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| OS なしモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQAR22CJ-LHNNLEO |        | 完売しました。       |      |

|          |       |                                    |
|----------|-------|------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                       |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

\*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000-es/R2220(R2220 GJ) RAID(2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                        | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                            |                                        |                             |                 |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-LHNNMEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ) RAID(2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール  
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル ]

| モデル                                                                      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー         | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                          |                                        |                             |                 |              |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1)(*40) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22GJ-LHNNMET |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ) RAID(2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                     | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                         |                                        |                             |                 |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-LHNNMEE |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ) RAID(2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)  
[ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                              | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                                  |                                        |                             |                 |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQQR22GJ-LHNNMED |        | 完売しました。       |      |

HA8000-es/R2220(R2220 GJ) RAID(2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)  
[ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル ]

| モデル                                                           | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|                                                               |                                        |                             |                 |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQPR22GJ-LHNNMED |        | 完売しました。       |      |


HA8000-es/R2220(R2220 GJ) RAID(2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)  
[ OS なしモデル ]

| モデル      | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ            | 内蔵 RAID         | メモリー    | 電源ユニット                        | DVD-ROM        | セット形名            | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*10) |      |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|------|
|          |                                        |                             |                 |         |                               |                |                  |        | 維持保守          | 出張修理 |
| OS なしモデル | Xeon L5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU | 日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F | 選択 (*2)(*4)(*8) | 選択 (*1) | 冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX | DVD-ROM (8 倍速) | GQAR22GJ-LHNNMEO |        | 完売しました。       |      |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                       |
|----------|-------|------------------------------------|
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows) |

- \*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)  
 \*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。  
 \*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」「5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



プロセッサ

(Xeon L5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))  
(GQ-EC0PL2P2AEX) [カスタム] ¥118,650(税込)  
(GQ-EC0PL2P2A) ¥118,650(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000-es/RS220 CJ, GJ>

【プロセッサ搭載パターン】

| プロセッサ数 | プロセッサスロット |       |
|--------|-----------|-------|
|        | 1         | 2     |
| 1CPU   | プロセッサ     | -     |
| 2CPU   | プロセッサ     | プロセッサ |

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSIインタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDEインタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース

(凡例) : 同時接続(搭載)可  
○: 選択接続(搭載)のみ

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード

(1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)  
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600(税込)  
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード

(2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)  
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥25,200(税込)  
(GQ-MJ702G2Q) ¥25,200(税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード

(4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)  
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500(税込)  
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード

(8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)  
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥210,000(税込)  
(GQ-MJ708G2Q) ¥210,000(税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000-es/RS220 CJ, GJ>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。(Xeon L5520:1066MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」 「■メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode設定用】

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

【Lockstep Channel Mode設定用】

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】  
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ702G2QLEX) [加税] ¥25,200(税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】  
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ704G2QLEX) [加税] ¥50,400(税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】  
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ708G2QLEX) [加税] ¥63,000(税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】  
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ716G2QLEX) [加税] ¥420,000(税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU 2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。  
(CPU2 への CPU 増設時に、CPU1 側と同一メモリー構成を、CPU2 側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。

| メモリー動作モード                 | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Independent Mode(デフォルト設定) |       |       |       |       |       |       |
| Mirrored Channel Mode     |       |       |       |       | -     | -     |
| Lockstep Channel Mode     |       |       |       |       | -     | -     |

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1 側と CPU2 側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1 側と CPU2 側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位) の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。

| メモリー動作モード                 | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 | スロット7 | スロット8 | スロット9 | スロット10 | スロット11 | スロット12 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Independent Mode(デフォルト設定) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Mirrored Channel Mode     |       |       |       |       | -     | -     |       |       |       |        | -      | -      |
| Lockstep Channel Mode     |       |       |       |       | -     | -     |       |       |       |        | -      | -      |

：搭載順序

・Mirrored Channel Mode 構成

<CPU1 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 構成1 | -     | 1GB   | -     | 1GB   | -     | -     |
| 構成2 | -     | 2GB   | -     | 2GB   | -     | -     |
| 構成3 | -     | 4GB   | -     | 4GB   | -     | -     |
| 構成4 | -     | 8GB   | -     | 8GB   | -     | -     |
| 構成5 | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   | -     | -     |
| 構成6 | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   | -     | -     |
| 構成7 | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   | -     | -     |

<CPU2 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 | スロット7 | スロット8 | スロット9 | スロット10 | スロット11 | スロット12 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 構成1 | -     | 1GB   | -     | 1GB   | -     | -     | -     | 1GB   | -     | 1GB    | -      | -      |
| 構成2 | -     | 2GB   | -     | 2GB   | -     | -     | -     | 2GB   | -     | 2GB    | -      | -      |
| 構成3 | -     | 4GB   | -     | 4GB   | -     | -     | -     | 4GB   | -     | 4GB    | -      | -      |
| 構成4 | -     | 8GB   | -     | 8GB   | -     | -     | -     | 8GB   | -     | 8GB    | -      | -      |
| 構成5 | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   | -     | -     | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB    | -      | -      |
| 構成6 | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   | -     | -     | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB    | -      | -      |
| 構成7 | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   | -     | -     | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB    | -      | -      |

・Lockstep Channel Mode サポート構成


<CPU1 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 構成1 | -     | 1GB   | -     | 1GB   | -     | -     |
| 構成2 | -     | 2GB   | -     | 2GB   | -     | -     |
| 構成3 | -     | 4GB   | -     | 4GB   | -     | -     |
| 構成4 | -     | 8GB   | -     | 8GB   | -     | -     |
| 構成5 | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   | -     | -     |
| 構成6 | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   | -     | -     |
| 構成7 | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   | -     | -     |

<CPU2 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 | スロット7 | スロット8 | スロット9 | スロット10 | スロット11 | スロット12 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 構成1 | -     | 1GB   | -     | 1GB   | -     | -     | -     | 1GB   | -     | 1GB    | -      | -      |
| 構成2 | -     | 2GB   | -     | 2GB   | -     | -     | -     | 2GB   | -     | 2GB    | -      | -      |
| 構成3 | -     | 4GB   | -     | 4GB   | -     | -     | -     | 4GB   | -     | 4GB    | -      | -      |
| 構成4 | -     | 8GB   | -     | 8GB   | -     | -     | -     | 8GB   | -     | 8GB    | -      | -      |
| 構成5 | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   | -     | -     | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB    | -      | -      |
| 構成6 | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   | -     | -     | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB    | -      | -      |
| 構成7 | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   | -     | -     | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB    | -      | -      |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 CJ  
RS220 GJ

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ


拡張ボード

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。  
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。



\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

2.4 外付け装置 \*1  
(3)ディスプレイシステムへ



\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

2.4 外付け装置 \*1  
(3)ディスプレイシステムへ



\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。


2.4 外付け装置 \*1  
(3)ディスプレイシステムへ



SASケーブル

内蔵デバイス(d)


システム装置への工場搭載の場合は、接続する  
内蔵ディスプレイが必要です。



\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択


2.4 外付け装置 \*1  
(1)BR20(BR202)へ  
2.4 外付け装置  
(4)テープエンコーダー 2 へ  
2.4 外付け装置  
(7)LTO タイプ リ装置へ



\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択


2.4 外付け装置 \*1  
(1)BR20(BR202)へ  
2.4 外付け装置  
(4)テープエンコーダー 2 へ  
2.4 外付け装置  
(7)LTO タイプ リ装置へ



\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 \*1  
(2)BR1600 へ  
2.4 外付け装置 \*1  
(3)ディスプレイシステムへ  
2.4 外付け装置  
(7)LTO タイプ リ装置へ  
2.4 外付け装置  
(8)大型テープ リ装置へ




\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 \*1  
(2)BR1600 へ  
2.4 外付け装置 \*1  
(3)ディスプレイシステムへ  
2.4 外付け装置  
(7)LTO タイプ リ装置へ  
2.4 外付け装置  
(8)大型テープ リ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channelボード  
【PCI Express,FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠,4Gbps,フルサイズ】  
(GQ-CC7402EX) [加税] ¥460,950(税込)  
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)  
・フルサイズ PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード  
【PCI Express,FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠,4Gbps,フルサイズ】  
(GQ-CC7403EX) [加税] ¥460,950(税込)  
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)  
・LowProfile PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード  
【PCI Express,FC-PI-4/  
FC-AL-2 準拠,8Gbps】  
(GQ-CC7811EX) [加税] ¥343,350(税込)  
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)  
・フルサイズ PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード  
【PCI Express,FC-PI-4/  
FC-AL-2 準拠,8Gbps】  
(GQ-CC7812EX) [加税] ¥343,350(税込)  
(GQ-CC7812) ¥343,350(税込)  
・LowProfile PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード  
【PCI Express,FC-PI-4/  
FC-AL-2 準拠,8Gbps,フルサイズ】  
(GQ-CC7821EX) [加税] ¥460,950(税込)  
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)  
・フルサイズ PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード  
【PCI Express,FC-PI-4/  
FC-AL-2 準拠,8Gbps,フルサイズ】  
(GQ-CC7822EX) [加税] ¥460,950(税込)  
(GQ-CC7822) ¥460,950(税込)  
・LowProfile PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び  
ディスプレイシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 C J RAID(2.5型 SAS)モデル>

| 品名                                  | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI        |       |             |                   |       |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|--|
|                                     |                                    |                       |                | PCI Express<Gen2> |       | PCI Express | PCI Express<Gen2> |       |  |
|                                     |                                    |                       |                | 4レーン              | 8レーン  | 1レーン        | 8レーン              |       |  |
|                                     |                                    |                       |                | LowProfile        |       | フルサイズ       |                   | フルサイズ |  |
|                                     |                                    |                       |                | (MD1)             | (MD2) |             |                   |       |  |
|                                     |                                    |                       |                | 1                 | 2     | 3           | 4                 | 5     |  |
| SCSIボードセット(*1)                      | GQ-SCS7401B00NEX<br>GQ-SCS7401B00N | [6]                   | 1              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| SCSIボード                             | GQ-CS7401EX<br>GQ-CS7401           | [6]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボードセット(1000BASE-T)(*2)           | GQ-SCN7572000NEX                   | [10]                  | 5              |                   |       |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T)                  | GQ-CN7572                          | [7]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T)                  | GQ-CN7573                          | [2]                   | 2              |                   |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| LANボードセット(1000BASE-T,2port)(*2)     | GQ-SCN7582000NEX                   | [11]                  | 5              |                   |       |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)            | GQ-CN7582                          | [8]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)            | GQ-CN7583                          | [3]                   | 2              |                   |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| LANボードセット(1000BASE-T,2port)(*2)(*3) | GQ-SCN7575000NEX                   | [12]                  | 5              |                   |       |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)(*2)(*3)    | GQ-CN7574                          | [9]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)(*2)(*3)    | GQ-CN7575                          | [4]                   | 2              |                   |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| SASボードセット(12Gbps)(*1)               | GQ-SCE7102B10NEX<br>GQ-SCE7102B10N | [1]                   | 1              | ×                 | ×     | ×           |                   | ×     |  |
| SASボード(12Gbps)                      | GQ-CE7102EX<br>GQ-CE7102           | [1]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| SASボード(12Gbps)                      | GQ-CE7104EX<br>GQ-CE7104           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps)             | GQ-CC7421EX<br>GQ-CC7421           | [2]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps)             | GQ-CC7423EX<br>GQ-CC7423           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps,2port)       | GQ-CC7402EX<br>GQ-CC7402           | [4]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps,2port)       | GQ-CC7403EX<br>GQ-CC7403           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps)             | GQ-CC7811EX<br>GQ-CC7811           | [3]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps)             | GQ-CC7812EX<br>GQ-CC7812           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps,2port)       | GQ-CC7821EX<br>GQ-CC7821           | [5]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps,2port)       | GQ-CC7822EX<br>GQ-CC7822           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |

\*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

\*2:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfileとでは変更はできません。

\*3:Windows2008環境のみが対応します。

(凡例)●:標準搭載

:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 G J RAID(2.5型 SAS)モデル>

| 品名                                  | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI        |       |             |                   |       |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|--|
|                                     |                                    |                       |                | PCI Express<Gen2> |       | PCI Express | PCI Express<Gen2> |       |  |
|                                     |                                    |                       |                | 4レーン              | 8レーン  | 1レーン        | 8レーン              |       |  |
|                                     |                                    |                       |                | LowProfile        |       | フルサイズ       |                   | フルサイズ |  |
|                                     |                                    |                       |                | (MD1)             | (MD2) |             |                   |       |  |
|                                     |                                    |                       |                | 1                 | 2     | 3           | 4                 | 5     |  |
| SCSIボードセット(*1)                      | GQ-SCS7401B00NEX<br>GQ-SCS7401B00N | [6]                   | 1              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| SCSIボード                             | GQ-CS7401EX<br>GQ-CS7401           | [6]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボードセット(1000BASE-T)(*2)           | GQ-SCN7572000NEX                   | [10]                  | 5              |                   |       |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T)                  | GQ-CN7572                          | [7]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T)                  | GQ-CN7573                          | [2]                   | 2              |                   |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| LANボードセット(1000BASE-T,2port)(*2)     | GQ-SCN7582000NEX                   | [11]                  | 5              |                   |       |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)            | GQ-CN7582                          | [8]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)            | GQ-CN7583                          | [3]                   | 2              |                   |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| LANボードセット(1000BASE-T,2port)(*2)(*3) | GQ-SCN7575000NEX                   | [12]                  | 5              |                   |       |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)(*2)(*3)    | GQ-CN7574                          | [9]                   | 3              | ×                 | ×     |             |                   |       |  |
| LANボード(1000BASE-T,2port)(*2)(*3)    | GQ-CN7575                          | [4]                   | 2              |                   |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| SASボードセット(12Gbps)(*1)               | GQ-SCE7102B10NEX<br>GQ-SCE7102B10N | [1]                   | 1              | ×                 | ×     | ×           |                   | ×     |  |
| SASボード(12Gbps)                      | GQ-CE7102EX<br>GQ-CE7102           | [1]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| SASボード(12Gbps)                      | GQ-CE7104EX<br>GQ-CE7104           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps)             | GQ-CC7421EX<br>GQ-CC7421           | [2]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps)             | GQ-CC7423EX<br>GQ-CC7423           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps,2port)       | GQ-CC7402EX<br>GQ-CC7402           | [4]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(4Gbps,2port)       | GQ-CC7403EX<br>GQ-CC7403           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps)             | GQ-CC7811EX<br>GQ-CC7811           | [3]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps)             | GQ-CC7812EX<br>GQ-CC7812           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps,2port)       | GQ-CC7821EX<br>GQ-CC7821           | [5]                   | 2              | ×                 | ×     | ×           |                   |       |  |
| Fibre Channelボード(8Gbps,2port)       | GQ-CC7822EX<br>GQ-CC7822           | [1]                   | 1              | ×                 |       | ×           | ×                 | ×     |  |

\*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

\*2:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfileとでは変更はできません。

\*3:Windows2008環境のみが対応します。

(凡例)●:標準搭載

:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[ 7 . システム構成上の注意事項 ]をご参照下さい。

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

( a 1 ) 12 拡張ストレージ 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。  
詳細は[ 5 . サービス一覧 ]をご覧ください。

選択



内蔵ハードディスク

( 73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応 )  
(GQ-UH70735MEX/RX) [加外] ¥37,800(税込)  
(GQ-UH70735M) ¥37,800(税込)  
・GQ-UHxxxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク

( 146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応 )  
(GQ-UH71465MEX/RX) [加外] ¥45,150(税込)  
(GQ-UH71465M) ¥45,150(税込)  
・GQ-UHxxxxxxRX はオプション対応製品です。

( a 2 ) 12 拡張ストレージ 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。  
詳細は[ 5 . サービス一覧 ]をご覧ください。

・RAID5を構築できる最大物理ハードディスク  
数は、6 台です。  
・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ  
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク

( 73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応 )  
(GQ-UH70735QEX/RX) [加外] ¥37,800(税込)  
(GQ-UH70735Q) ¥37,800(税込)  
・GQ-UHxxxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク

( 146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応 )  
(GQ-UH71465QEX/RX) [加外] ¥45,150(税込)  
(GQ-UH71465Q) ¥45,150(税込)  
・GQ-UHxxxxxxRX はオプション対応製品です。


( c ) 12 12 拡張ストレージ DVD-ROM 専用



内蔵DVD-ROM

( DVD-ROM:8 倍速 / CD-ROM:24 倍速 )  
(オプション形名なし)  
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CJ  
RS220 GJ

(b) 12 12

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5型

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心保証(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                          | バックアップデバイス                          | 内蔵DAT<br>[DAT72(非圧縮:36GB)]<br>・メディア(デ-カ-リッジ) [HS-4/170S]x40巻<br>(10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き) | 内蔵DAT<br>[DAT72(非圧縮:36GB)]<br>・メディア(デ-カ-リッジ) [HS-4/170S]x20巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV6AEX) [加税] | ¥882,000(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV5AEX) [加税] | ¥800,100(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV4AEX) [加税] | ¥726,600(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3AEX) [加税] | ¥645,750(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2AEX) [加税] | ¥563,850(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1AEX) [加税] | ¥490,350(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01 枚)                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFAEX) [加税] | ¥456,750(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01 枚)                                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDAEX) [加税] | ¥374,850(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>(DV01 枚)                                                                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [加税] | ¥301,350(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV6AEX) [加税] | ¥882,000(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV5AEX) [加税] | ¥800,100(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV4AEX) [加税] | ¥726,600(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3AEX) [加税] | ¥645,750(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2AEX) [加税] | ¥563,850(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1AEX) [加税] | ¥490,350(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01 枚)                                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFAEX) [加税] | ¥456,750(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01 枚)                                                                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDAEX) [加税] | ¥374,850(税込)                                                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>(DV01 枚)                                                                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [加税] | ¥301,350(税込)                                                                              |                                                                                         |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]<br>(CD4 枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV8AEX) [加税] | ¥707,700(税込)                                                                              |                                                                                         |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4 枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV7AEX) [加税] | ¥451,500(税込)                                                                              |                                                                                         |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4 枚)                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [加税] | ¥311,850(税込)                                                                              |                                                                                         |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [加税] | ¥231,000(税込)                                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]                                                     |

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップデバイスは、ARCserve 960-トランス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                    | 10巻パック                        | 30巻パック                        | 60巻パック                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用<br>DAT72 デ-カ-リッジ<br>Maxell: HS-4/170S | GQ-SAY7DAT1210<br>¥31,500(税込) | GQ-SAY7DAT1230<br>¥94,500(税込) | GQ-SAY7DAT1260<br>¥189,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                  | 5巻パック                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用<br>DDS クリーニングテープ<br>Maxell: HS-4/CL | GQ-AY7DATCL1<br>¥8,190(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT72) [標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                           | バックアップデバイス                                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | 内蔵DAT<br>[DAT72(非圧縮:36GB)]<br>・データフォーマット[HS-4/170S]x10 巻付き                        | 内蔵DAT<br>[DAT72(非圧縮:36GB)]                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3NEX) [加税] ¥614,250(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520V3NEX) [加税] ¥582,750(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥532,350(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520V2NEX) [加税] ¥500,850(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥458,850(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520V1NEX) [加税] ¥427,350(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01 枚)                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520VFNEX) [加税] ¥393,750(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01 枚)                                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥311,850(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>(DV01 枚)                                                                                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥238,350(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥614,250(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520S2NEX) [加税] ¥582,750(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                     | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥532,350(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520S1NEX) [加税] ¥500,850(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥458,850(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥427,350(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01 枚)                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520SFNEX) [加税] ¥393,750(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01 枚)                                                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥311,850(税込)                                  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>(DV01 枚)                                                                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥238,350(税込)                                  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]<br>(CD4 枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WU7NEX) [加税] ¥420,000(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520U7NEX) [加税] ¥388,500(税込)                                  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4 枚)                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WU0NEX) [加税] ¥280,350(税込)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520U0NEX) [加税] ¥248,850(税込)                                  |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752W00NEX) [加税] ¥152,250(税込)<br>(GQ-SUD7752W00N) ¥152,250(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752000NEX) [加税] ¥120,750(税込)<br>(GQ-SUD7752000N) ¥120,750(税込) |

・内蔵データの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.6.0-SP1(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                    | 10 巻バック                       | 30 巻バック                       | 60 巻バック                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT(DAT72)用<br>DAT72 データカートリッジ<br>Maxell: HS-4/170S | GQ-SAY7DAT1210<br>¥31,500(税込) | GQ-SAY7DAT1230<br>¥94,500(税込) | GQ-SAY7DAT1260<br>¥189,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                | 5 巻バック                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 内蔵DAT(DAT72)用<br>DDS クリーニングテープ<br>Maxell: HS-4/CL | GQ-AY7DATCL1<br>¥8,190(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                           | バックアップデバイス                                         | 内蔵LTO                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻<br>(10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き) |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)            | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV2AEX) [加税] ¥919,800(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                 | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV1AEX) [加税] ¥846,300(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01 枚)                                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WVFAEX) [加税] ¥812,700(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01 枚)                                                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WVDAEX) [加税] ¥730,800(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>(DV01 枚)                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] ¥657,300(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)             | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻<br>(10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き) |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                    | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                     | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS2AEX) [加税] ¥919,800(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01 枚)                                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS1AEX) [加税] ¥846,300(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01 枚)                                                    | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WSFAEX) [加税] ¥812,700(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01 枚)                                                                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WSDAEX) [加税] ¥730,800(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>(DV01 枚)                                                                                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WS0AEX) [加税] ¥657,300(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]<br>(CD4 枚) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WU8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻<br>(10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き) |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]<br>(CD4 枚) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WU7AEX) [加税] ¥807,450(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4 枚)                          | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WU6AEX) [加税] ¥853,650(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201WU0AEX) [加税] ¥725,550(税込)   | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)]<br>・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)   |

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のバックアップメディアは、ARCserve 9600シリーズ(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10巻パック                                                           | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO2)用       | LTO カードリッジ<br>maxell:LT0U2/200<br>GQ-SAY7ULT1210<br>¥113,400(税込) | GQ-SAY7ULT1230<br>¥340,200(税込) | GQ-SAY7ULT1260<br>¥680,400(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 5巻パック                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTO クリーニングカードリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL<br>GQ-A7ULTCL1<br>¥72,450(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

| バックアップデバイス                                                                                      |                                                                                                                                               |                              |               |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                    |                                                                                                                                               | 内蔵 L T O<br>〔 L T O (非圧縮 : 200GB , H-フルハイト)<br>・メディア ( L T O Ultrium カートリッジ<br>〔 L T O U 2 / 200 〕 ) x 10 巻付き |               | 内蔵 L T O<br>〔 L T O (非圧縮 : 200GB , H-フルハイト) 〕                                       |               |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔 5 ライセンス 〕            | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WV3NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OV3NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥888,300 (税込) |                                                                                     | ¥774,900 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔 5 ライセンス 〕                                   | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WV2NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OV2NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥806,400 (税込) |                                                                                     | ¥693,000 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔 5 ライセンス 〕                                                                 | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WV1NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OV1NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥732,900 (税込) |                                                                                     | ¥619,500 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                     | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WVFNEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OVFNEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥699,300 (税込) |                                                                                     | ¥585,900 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                            | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WV0NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OV0NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥617,400 (税込) |                                                                                     | ¥504,000 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                          | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WV0NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OV0NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥543,900 (税込) |                                                                                     | ¥430,500 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔 5 ライセンス 〕              | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WS3NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OS3NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥888,300 (税込) |                                                                                     | ¥774,900 (税込) |
| <br>(DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔 5 ライセンス 〕                                     | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WS2NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OS2NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥806,400 (税込) |                                                                                     | ¥693,000 (税込) |
| <br>(DV01 枚)  | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔 5 ライセンス 〕                                                                   | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WS1NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OS1NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥732,900 (税込) |                                                                                     | ¥619,500 (税込) |
| <br>(DV01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                       | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WSFNEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OSFNEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥699,300 (税込) |                                                                                     | ¥585,900 (税込) |
| <br>(DV01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                              | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WS0NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OS0NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥617,400 (税込) |                                                                                     | ¥504,000 (税込) |
| <br>(DV01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows                                                                                                            | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WS0NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OS0NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥543,900 (税込) |                                                                                     | ¥430,500 (税込) |
| <br>(CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent〔 2 ライセンス 〕 | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WU7NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OU7NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥694,050 (税込) |                                                                                     | ¥580,650 (税込) |
| <br>(CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File                            | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201WU0NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201OU0NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥554,400 (税込) |                                                                                     | ¥441,000 (税込) |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                  |                                                                                                                                               | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201W00NEX )                                                                          | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201O00NEX )                                                | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥426,300 (税込) |                                                                                     | ¥312,900 (税込) |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201W00N )                                                                            | 〔 加税 〕        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7201O00N )                                                  | 〔 加税 〕        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                               | ¥426,300 (税込) |                                                                                     | ¥312,900 (税込) |

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。  
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCServe サポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10 巻バック                                                          | 30 巻バック                        | 60 巻バック                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO2)用       | LTO カートリッジ<br>maxell:LT0U2/200<br>GQ-SAY7ULT1210<br>¥113,400(税込) | GQ-SAY7ULT1230<br>¥340,200(税込) | GQ-SAY7ULT1260<br>¥680,400(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 5 巻バック                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTO クリーニング カートリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL<br>GQ-AY7ULTCL1<br>¥72,450(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心サービス(3年)用]

| バックアップデバイス                                                                                     |                                                                                                                                            |                              |                |                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                   |                                                                                                                                            | 内蔵 LTO<br>〔LTO(非圧縮:400GB、1/2-7Ft)〕<br>・メディア(LTO Ultrium カートリッジ〔LT0U3/400〕)x40 巻<br>(10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き |                | 内蔵 LTO<br>〔LTO(非圧縮:400GB、1/2-7Ft)〕<br>・メディア(LTO Ultrium カートリッジ〔LT0U3/400〕)x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き |                |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔10ライセンス〕           | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W6AEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,900,500(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔10ライセンス〕                                  | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W5AEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,818,600(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔10ライセンス〕                                                                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W4AEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,745,100(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕            |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V3AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,365,000(税込) |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                   |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V2AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,283,100(税込) |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                                                 |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V1AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,209,600(税込) |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                  | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WFAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,522,500(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VFAEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,176,000(税込) |
| <br>(D01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WDAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,440,600(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VDAEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,094,100(税込) |
| <br>(D01 枚)  | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                       | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0AEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,367,100(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V0AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,020,600(税込) |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔10ライセンス〕             | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WSAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,963,500(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔10ライセンス〕                                    | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WSAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,881,600(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔10ライセンス〕                                                                  | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WSAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,808,100(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕              |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V3AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,428,000(税込) |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                     |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V2AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,346,100(税込) |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                                                   |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V1AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,272,600(税込) |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                    | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WFAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,585,500(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VFAEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,239,000(税込) |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                           | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WDAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,503,600(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VDAEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,157,100(税込) |
| <br>(D01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows                                                                                                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0AEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,430,100(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V0AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,083,600(税込) |
| <br>(CD4 枚) | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent〔5ライセンス〕 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W8AEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,711,500(税込) |                                                                                                              |                |
| <br>(CD4 枚) | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕 |                                                                                                                |                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V7AEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,156,050(税込) |
| <br>(CD4 枚) | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410WUAEX)〔加税〕                                                                            | ¥1,362,900(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VUAEX)〔加税〕                                                                          | ¥1,016,400(税込) |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                 |                                                                                                                                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W00AEX)〔加税〕                                                                           | ¥1,234,800(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410V00AEX)〔加税〕                                                                         | ¥888,300(税込)   |

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows R2のバックアップメディアは、ARCserve Backup r12.5(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10巻パック                                                                 | 30巻パック                         | 60巻パック                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO カートリッジ<br>maxell:LT0U3/400<br>GQ-SAY7ULT1510<br>¥204,750(税込)       | GQ-SAY7ULT1530<br>¥614,250(税込) | GQ-SAY7ULT1560<br>¥1,228,500(税込) |
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO WORM カートリッジ<br>maxell:LT0U3/400W<br>GQ-SAY7ULT1610<br>¥225,750(税込) | GQ-SAY7ULT1630<br>¥677,250(税込) | GQ-SAY7ULT1660<br>¥1,354,500(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 5巻パック                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTO クリーニング カートリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL<br>GQ-A7ULTCL1<br>¥72,450(税込) |

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

| バックアップデバイス                                                                                   |                                                                                                                                            |       |                |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                 |                                                                                                                                            | 内蔵 LTO<br>〔LTO(非圧縮:400GB,1/8-7/16)〕<br>・メディア(LTO Ultrium カートリッジ)<br>〔LT0U3/400〕x10 巻付き |                | 内蔵 LTO<br>〔LTO(非圧縮:400GB,1/8-7/16)〕                                                 |                |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W3NEX)〔加税〕                                                    | ¥1,160,250(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V3NEX)〔加税〕                                                | ¥955,500(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W2NEX)〔加税〕                                                    | ¥1,078,350(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V2NEX)〔加税〕                                                | ¥873,600(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                                                 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W1NEX)〔加税〕                                                    | ¥1,004,850(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V1NEX)〔加税〕                                                | ¥800,100(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                  | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W5FNEX)〔加税〕                                                   | ¥971,250(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V5FNEX)〔加税〕                                               | ¥766,500(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0NEX)〔加税〕                                                    | ¥889,350(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V0NEX)〔加税〕                                                | ¥684,600(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                       | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0NEX)〔加税〕                                                    | ¥815,850(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V0NEX)〔加税〕                                                | ¥611,100(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕              | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W3NEX)〔加税〕                                                    | ¥1,223,250(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100S3NEX)〔加税〕                                                | ¥1,018,500(税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                     | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W2NEX)〔加税〕                                                    | ¥1,141,350(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100S2NEX)〔加税〕                                                | ¥936,600(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                                                   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W1NEX)〔加税〕                                                    | ¥1,067,850(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100S1NEX)〔加税〕                                                | ¥863,100(税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                    | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W5FNEX)〔加税〕                                                   | ¥1,034,250(税込) | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100S5FNEX)〔加税〕                                               | ¥829,500(税込)   |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                           | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0NEX)〔加税〕                                                    | ¥952,350(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100S0NEX)〔加税〕                                                | ¥747,600(税込)   |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows                                                                                                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0NEX)〔加税〕                                                    | ¥878,850(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100S0NEX)〔加税〕                                                | ¥674,100(税込)   |
|  (CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W7NEX)〔加税〕                                                    | ¥951,300(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V7NEX)〔加税〕                                                | ¥746,550(税込)   |
|  (CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W0ANEX)〔加税〕                                                   | ¥811,650(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V0ANEX)〔加税〕                                               | ¥606,900(税込)   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                               |                                                                                                                                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W00NEX)〔加税〕                                                   | ¥683,550(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V00NEX)〔加税〕                                               | ¥478,800(税込)   |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410W00N)〔加税〕                                                     | ¥683,550(税込)   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74100V00N)〔加税〕                                                 | ¥478,800(税込)   |

- ・ 内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のバックアップメディアセットは、ARCserve 3年サポートサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                        | 10 巻バック                         | 30 巻バック                         | 60 巻バック                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵 LTO (LTO 3) 用<br>LTO カートリッジ<br>maxell: LT0U3/400       | GQ-SAY7ULT1510<br>¥204,750 (税込) | GQ-SAY7ULT1530<br>¥614,250 (税込) | GQ-SAY7ULT1560<br>¥1,228,500 (税込) |
| 内蔵 LTO (LTO 3) 用<br>LTO WORM カートリッジ<br>maxell: LT0U3/400W | GQ-SAY7ULT1610<br>¥225,750 (税込) | GQ-SAY7ULT1630<br>¥677,250 (税込) | GQ-SAY7ULT1660<br>¥1,354,500 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                 | 5 巻バック                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵 LTO 用<br>LTO クリーニング カートリッジ<br>maxell: LT0U1/UCL | GQ-AV7ULTCL1<br>¥72,450 (税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CJ  
RS220 GJ

(d) 12 12 選択 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5型

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                         | バックアップデバイス                          | 内蔵DAT<br>[DAT160(非圧縮:80GB)]<br>・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]]x40巻<br>(10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き | 内蔵DAT<br>[DAT160(非圧縮:80GB)]<br>・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]]x20巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01枚)          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W6AEX) [加税]  | ¥1,300,950(税込)                                                                           |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01枚)                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W5AEX) [加税]  | ¥1,219,050(税込)                                                                           |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01枚)                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W4AEX) [加税]  | ¥1,145,550(税込)                                                                           |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01枚)           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W3AEX) [加税]  | ¥900,900(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01枚)                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W2AEX) [加税]  | ¥819,000(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01枚)                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W1AEX) [加税]  | ¥745,500(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01枚)                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160WVFAEX) [加税] | ¥711,900(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01枚)                                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160WDAEX) [加税]  | ¥630,000(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>(DV01枚)                                                                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [加税]  | ¥556,500(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01枚)            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W56AEX) [加税] | ¥1,300,950(税込)                                                                           |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01枚)                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W55AEX) [加税] | ¥1,219,050(税込)                                                                           |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DV01枚)                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W54AEX) [加税] | ¥1,145,550(税込)                                                                           |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3AEX) [加税]  | ¥900,900(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01枚)                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2AEX) [加税]  | ¥819,000(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DV01枚)                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1AEX) [加税]  | ¥745,500(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DV01枚)                                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VSFAEX) [加税] | ¥711,900(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DV01枚)                                                                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VSDAEX) [加税] | ¥630,000(税込)                                                                             |                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>(DV01枚)                                                                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [加税]  | ¥556,500(税込)                                                                             |                                                                                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]<br>(CD4枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W8AEX) [加税]  | ¥1,114,050(税込)                                                                           |                                                                                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V7AEX) [加税]  | ¥694,050(税込)                                                                             |                                                                                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4枚)                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160WUAEX) [加税]  | ¥765,450(税込)                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VUAEX) [加税] ¥554,400(税込)                                        |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160W0AEX) [加税]  | ¥637,350(税込)                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [加税] ¥426,300(税込)                                        |

- ・ 内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows Rのバックアップメディアは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                              | 10巻パック                         | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>DAT160 デ-カ-トリッジ<br>Maxell : DAT160          | GQ-SAY7DAT1310<br>¥141,750(税込) | GQ-SAY7DAT1330<br>¥425,250(税込) | GQ-SAY7DAT1360<br>¥850,500(税込) |
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>DAT160 WORM<br>デ-カ-トリッジ<br>Maxell : DAT160W | GQ-SAY7DAT1410<br>¥162,750(税込) | GQ-SAY7DAT1430<br>¥488,250(税込) | GQ-SAY7DAT1460<br>¥976,500(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                                | 5巻パック                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>DAT160 トライク用<br>クリーニングテープ<br>Maxell : DAT/CL2 | GQ-AY7DATCL2<br>¥36,750(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [標準モデル/ロングライフモデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                 |                                                                                                                                            | バックアップデバイス                                                           |              |                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                            | 内蔵 D A T<br>〔 DAT160(非圧縮:80GB) 〕<br>・データ(テープカートリッジ〔 DAT160 〕)x10 巻付き |              | 内蔵 D A T<br>〔 DAT160(非圧縮:80GB) 〕         |              |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕            | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W3NEX) 〔加税〕                               | ¥759,150(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600V3NEX) 〔加税〕  | ¥617,400(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                   | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W2NEX) 〔加税〕                               | ¥677,250(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600V2NEX) 〔加税〕  | ¥535,500(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                                                 | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W1NEX) 〔加税〕                               | ¥603,750(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600V1NEX) 〔加税〕  | ¥462,000(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                  | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0FNEX) 〔加税〕                              | ¥570,150(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600V0FNEX) 〔加税〕 | ¥428,400(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                         | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0DNEX) 〔加税〕                              | ¥488,250(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600V0DNEX) 〔加税〕 | ¥346,500(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                       | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0NEX) 〔加税〕                               | ¥414,750(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600V0NEX) 〔加税〕  | ¥273,000(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕              | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W3NEX) 〔加税〕                               | ¥759,150(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600S3NEX) 〔加税〕  | ¥617,400(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                     | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W2NEX) 〔加税〕                               | ¥677,250(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600S2NEX) 〔加税〕  | ¥535,500(税込) |
|  (DV01 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5ライセンス〕                                                                   | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W1NEX) 〔加税〕                               | ¥603,750(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600S1NEX) 〔加税〕  | ¥462,000(税込) |
|  (DV01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                    | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0FNEX) 〔加税〕                              | ¥570,150(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600SFNEX) 〔加税〕  | ¥428,400(税込) |
|  (DV01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                           | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0DNEX) 〔加税〕                              | ¥488,250(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600SDNEX) 〔加税〕  | ¥346,500(税込) |
|  (DV01 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows                                                                                                         | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0NEX) 〔加税〕                               | ¥414,750(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600S0NEX) 〔加税〕  | ¥273,000(税込) |
|  (CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕 | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W7NEX) 〔加税〕                               | ¥552,300(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600U7NEX) 〔加税〕  | ¥410,550(税込) |
|  (CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File                         | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W0ANEX) 〔加税〕                              | ¥412,650(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD71600UANEX) 〔加税〕  | ¥270,900(税込) |
| バックアップソフトウェアなし                                                                               |                                                                                                                                            | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W00NEX) 〔加税〕                              | ¥284,550(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160000NEX) 〔加税〕  | ¥142,800(税込) |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160W00N) 〔加税〕                                | ¥284,550(税込) | 内蔵 D A T セット<br>(GQ-SUD7160000N) 〔加税〕    | ¥142,800(税込) |

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.6.1 (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                               | 10 巻パック                        | 30 巻パック                        | 60 巻パック                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>DAT160 テープカートリッジ<br>Maxell : DAT160          | GQ-SAY7DAT1310<br>¥141,750(税込) | GQ-SAY7DAT1330<br>¥425,250(税込) | GQ-SAY7DAT1360<br>¥850,500(税込) |
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>DAT160 WORM<br>テープカートリッジ<br>Maxell : DAT160W | GQ-SAY7DAT1410<br>¥162,750(税込) | GQ-SAY7DAT1430<br>¥488,250(税込) | GQ-SAY7DAT1460<br>¥976,500(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                               | 5 巻パック                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>DAT160 トライプ<br>クリーニングテープ<br>Maxell : DAT/CL2 | GQ-AY7DATCL2<br>¥36,750(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心5年(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                          | バックアップデバイス                                        | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)]<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x40巻<br>(10巻/年+10巻/「おまかせ安心5年」付き) | 内蔵LTO<br>[LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)]<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻<br>(5巻/年+5巻/「おまかせ安心5年」付き) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(D01 枚)           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W6AEX) [加税] ￥2,971,500(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(D01 枚)                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ￥2,889,600(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(D01 枚)                                                                | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W4AEX) [加税] ￥2,816,100(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(D01 枚)            |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W3AEX) [加税] ￥2,051,700(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(D01 枚)                                   |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W2AEX) [加税] ￥1,969,800(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(D01 枚)                                                                 |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W1AEX) [加税] ￥1,896,300(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(D01 枚)                                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,593,500(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,862,700(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(D01 枚)                                                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,511,600(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,780,800(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>(D01 枚)                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,438,100(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,707,300(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(D01 枚)             | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W6AEX) [加税] ￥3,019,800(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(D01 枚)                                    | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ￥2,937,900(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(D01 枚)                                                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W4AEX) [加税] ￥2,864,400(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(D01 枚)              |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W3AEX) [加税] ￥2,100,000(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(D01 枚)                                     |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W2AEX) [加税] ￥2,018,100(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(D01 枚)                                                                   |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W1AEX) [加税] ￥1,944,600(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(D01 枚)                                                    | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,641,800(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,911,000(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(D01 枚)                                                                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,559,900(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,829,100(税込)                                                        |                                                                                                        |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>(D01 枚)                                                                                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,486,400(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,755,600(税込)                                                        |                                                                                                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]<br>(CD4 枚) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,782,500(税込) |                                                                                                          |                                                                                                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4 枚) |                                                   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,842,750(税込)                                                        |                                                                                                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4 枚)                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,433,900(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,703,100(税込)                                                        |                                                                                                        |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥2,305,800(税込) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ￥1,575,000(税込)                                                        |                                                                                                        |

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアは、ARCserve Backup r12.5(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                   | 10巻パック                         | 30巻パック                           | 60巻パック                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO4)用<br>LTO カートリッジ<br>maxell:LT0U4/800       | GQ-SAY7ULT1710<br>¥409,500(税込) | GQ-SAY7ULT1730<br>¥1,228,500(税込) | GQ-SAY7ULT1760<br>¥2,457,000(税込) |
| 内蔵LTO(LTO4)用<br>LTO WORM カートリッジ<br>maxell:LT0U4/800W | GQ-SAY7ULT1810<br>¥430,500(税込) | GQ-SAY7ULT1830<br>¥1,291,500(税込) | GQ-SAY7ULT1860<br>¥2,583,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                              | 5巻パック                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用<br>LTO クリーニング カートリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥72,450(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CJ  
RS220 GJ

・[加税]はカスタメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

| バックアップデバイス                                                                                   |                                                                                                                                             |                       |                 |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                 |                                                                                                                                             | 内蔵 L T O<br>〔 L T O (非圧縮 : 800GB , A-フルハイト)<br>・メディア ( L T O Ultrium カートリッジ<br>〔 LTQU4/800 〕 ) x10 巻付き |                 | 内蔵 L T O<br>〔 L T O (非圧縮 : 800GB , A-フルハイト) 〕                                       |                 |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5 ライセンス〕            | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W3NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,642,200 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100V3NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,232,700 (税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5 ライセンス〕                                   | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W2NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,560,300 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100V2NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,150,800 (税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5 ライセンス〕                                                                 | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W1NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,486,800 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100V1NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,077,300 (税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                   | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W5FNEX ) [ 加税 ]                                                            | ¥1,453,200 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100V5FNEX ) [ 加税 ]                                        | ¥1,043,700 (税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                          | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W0NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,371,300 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100V0NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥961,800 (税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                        | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W0NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,297,800 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100V0NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥888,300 (税込)   |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows〔5 ライセンス〕              | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W3NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,690,500 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100S3NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,281,000 (税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows〔5 ライセンス〕                                     | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W52NEX ) [ 加税 ]                                                            | ¥1,608,600 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100S2NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,199,100 (税込) |
|  (DVD1 枚)   | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows〔5 ライセンス〕                                                                   | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W51NEX ) [ 加税 ]                                                            | ¥1,535,100 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100S1NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,125,600 (税込) |
|  (DVD1 枚)  | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                                     | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W5FNEX ) [ 加税 ]                                                            | ¥1,501,500 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100S5FNEX ) [ 加税 ]                                        | ¥1,092,000 (税込) |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                            | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W0NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,419,600 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100S0NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,010,100 (税込) |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r12 for Windows                                                                                                          | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W0NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,346,100 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100S0NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥936,600 (税込)   |
|  (CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent〔2 ライセンス〕 | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W7NEX ) [ 加税 ]                                                             | ¥1,433,250 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100U7NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥1,023,750 (税込) |
|  (CD4 枚)  | JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File                          | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W0ANEX ) [ 加税 ]                                                            | ¥1,293,600 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU78100U0ANEX ) [ 加税 ]                                        | ¥884,100 (税込)   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                               |                                                                                                                                             | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W00NEX ) [ 加税 ]                                                            | ¥1,165,500 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810000NEX ) [ 加税 ]                                         | ¥756,000 (税込)   |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810W00N ) [ 加税 ]                                                              | ¥1,165,500 (税込) | 内蔵 L T O セット<br>( GQ-SUU7810000N ) [ 加税 ]                                           | ¥756,000 (税込)   |

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。  
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアセットは、ARCServeサポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10巻パック                                                                 | 30巻パック                           | 60巻パック                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO4)用       | LTOカートリッジ<br>maxell:LTQU4/800<br>GQ-SAY7ULT1710<br>¥409,500(税込)        | GQ-SAY7ULT1730<br>¥1,228,500(税込) | GQ-SAY7ULT1760<br>¥2,457,000(税込) |
| 内蔵LTO(LTO4)用       | LTO WORM カートリッジ<br>maxell:LTQU4/800W<br>GQ-SAY7ULT1810<br>¥430,500(税込) | GQ-SAY7ULT1830<br>¥1,291,500(税込) | GQ-SAY7ULT1860<br>¥2,583,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 5巻パック                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTO クリーニング カートリッジ<br>maxell:LTQU1/UCL<br>GQ-AV7ULTCL1<br>¥72,450(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000-es/RS220 C J RAID(2.5型SAS)モデル>

| 品名                               | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
|                                  |                                               |                | 2.5型(*1)  |   |   |   |   |   |   |   | 5型 | 5型<br>(薄型) |
|                                  |                                               |                | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |    |            |
| 内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)  | GQ-UH70735MEX<br>GQ-UH70735MRX<br>GQ-UH70735M | 8              |           |   |   |   |   |   |   |   | ×  | ×          |
| 内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型) | GQ-UH71465MEX<br>GQ-UH71465MRX<br>GQ-UH71465M | 8              |           |   |   |   |   |   |   |   | ×  | ×          |
| 内蔵DVD-ROM                        | オプション形名なし                                     | 1              | ×         | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ●          |
| 内蔵DATセット(DAT72) (*2)             | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×         | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵DATセット(DAT160) (*3)            | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×         | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16) (*2)   | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×         | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16) (*2)   | GQ-SUU7410xxxxEX<br>GQ-SUU7410xxxx            | 1              | ×         | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16) (*3)   | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×         | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |

(凡例) ●:標準搭載  
:搭載可(搭載優先順位)  
×:搭載不可

\*1:一つのディスプレイラームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラーム単位でのHDD容量混載は可[但し、RAIDデバイス設定に注意が必要です。])  
\*2:別途SCSIカードセットが必要です。  
\*3:別途SASカードセットが必要です。


<HA8000-es/RS220 G J RAID(2.5型SAS)モデル>

| 品名                               | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
|                                  |                                               |                | 2.5型(*1)(*4) |   |   |   |   |   |   |   | 5型 | 5型<br>(薄型) |
|                                  |                                               |                | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |    |            |
| 内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)  | GQ-UH70735QEX<br>GQ-UH70735QRX<br>GQ-UH70735Q | 8              |              |   |   |   |   |   |   |   | ×  | ×          |
| 内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型) | GQ-UH71465QEX<br>GQ-UH71465QRX<br>GQ-UH71465Q | 8              |              |   |   |   |   |   |   |   | ×  | ×          |
| 内蔵DVD-ROM                        | オプション形名なし                                     | 1              | ×            | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ●          |
| 内蔵DATセット(DAT72) (*2)             | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×            | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵DATセット(DAT160) (*3)            | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×            | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16) (*2)   | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×            | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16) (*2)   | GQ-SUU7410xxxxEX<br>GQ-SUU7410xxxx            | 1              | ×            | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |
| 内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16) (*3)   | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×            | × | × | × | × | × | × | × |    | ×          |

(凡例) ●:標準搭載  
:搭載可(搭載優先順位)  
×:搭載不可

\*1:一つのディスプレイラームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラーム単位でのHDD容量混載は可[但し、RAIDデバイス設定に注意が必要です。])  
\*2:別途SCSIカードセットが必要です。  
\*3:別途SASカードセットが必要です。  
\*4:RAID5を構築できる最大物理HDD台数は、6台です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## 防塵オプション


### <RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 質量   | 300g                       |
| 外形寸法 | 430.0(W)×30.0(D)×87.0(H)mm |

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



## リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。  
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートF/D機能・リモートC/D/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。