


H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 - e s シリーズ
x Kモデル (2010 年 04 月～モデル)
(RS210xK, RS220xK)
システム構成図

(2012年 3月 7日現在)



H A 8 0 0 0 - e s s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000-es シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Xeonは、Intel Corp. の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Incの登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を

Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を

Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を

Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を

Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、

それぞれ略称致します。

- ・ 本資料で使用の単位は、

K : 1,024

k : 10³

M : 10⁶

G : 10⁹

T : 10¹²

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C Aセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

H C Aセンター

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1


<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をF A Xでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C Aセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。O Sや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 2 HA8000-es/RS220

(1) HA8000-es/RS220 CK, GK, MK (2010年04月～モデル)




HA8000-es/RS220 CK, GK, MK
(筐体色：黒)

HA8000-es/RS220 CK, GK, MK (2010年04月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 CK	RS220 GK	RS220 MK
			RAID(2.5 型 SAS1.0)対応	RAID(2.5 型 SAS1.0)対応	RAID(2.5 型 SAS2.0)対応
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ L5630 (2.13GHz)		
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2(4コア/CPU)		
	キャッシュ メモリー	1 次/1CPU	データ 4x32KB+命令 4x32KB		
		2 次/1CPU	4x256KB		
		3 次/1CPU	12MB		
チップセット			Intel 社製 5520		
システムバス (QPI) 周波数 *1			5.86GT/s		
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:96GB [(48GB/CPU)x2]			
	スロット数	12 [(6スロット/CPU)x2]			
	サポートメモリー容量	1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)			
	仕様	ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応			
	動作周波数	1066MHz			
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2 [オンボード]/32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内蔵) *3	最大容量	RAID 0	2.4TB ((300GBx4) x2RAID)		
		RAID 5	2.1TB (300GBx8)		
	サポートHDD 容量		146GB, 300GB (2.5 型)		
	インタフェース		SAS		
	回転数		10000r/min		
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS [専用スロット/PCI Express<x8>]	日立製 HRA381 [専用スロット/PCI Express<x8>]	LSI 社製 2108 SAS [専用スロット/PCI Express<x8>]
	インタフェース		SAS	SAS	SAS2.0 (6Gbps)
	チャネル数		8ポート(HDD1台/ポート)	8ポート(HDD1台/ポート)	8ポート(HDD1台/ポート)
	キャッシュ容量		256MB (SDRAM/ECC)	256MB (SDRAM/ECC)	512MB (SDRAM/ECC)
	サポートRAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
FDD			3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)		
USBメモリー			2GB (USB2.0) (オプション)		
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)		
拡張ベイ	2.5 型 (HDD 専用)		8		
	5 型 (U-バブルドライブ専用)		1		
	5 型 (薄型)		1 (DVD-ROM にて占有)		
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8>(LowProfile)x1, PCI Express 2.0<x4>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>x1		
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1ポート/コンソール切替ユニット)又は<ディスプレイ/キーボードユニット>にて占有)] *4		
			Intel 社製 82576EBx1 [オンボード/PCI], Broadcom 社製 BCM5721x1 [ベースボード管理モジュール専用]		
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]		
			ポート *5		
外形寸法			485 (W) x770 (D) x87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x710 (D) x87 (H) mm [取付金具含まず]		
質量 [標準値] (○内は最大質量値)			約 22.2kg (28.4kg)	約 22.2kg (28.4kg)	約 22.0kg (28.4kg)
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 冗長化電源ユニット搭載時:2 本)		
	冗長化電源		1 (標準)+1 (オプション [ロングライフサートモジュールは標準]) (ホットプラグ 対応)		
冗長FAN			サート (ホットプラグ 対応)		
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			430W/467W	430W/467W	410W/467W
最大消費電流			5.3A	5.3A	5.3A
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示	区分		J	J	J
	エネルギー消費効率 *7		3.2	3.2	3.1
VCCI 基準 *8 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *9		
RoHS 指令			対応		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *10/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *10		
サポート OS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サート管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [RS220CK, MK モジュール用ディスクレイ管理ツール], HRA Utility (Windows) [RS210GK モジュール用ディスクレイ管理ツール], ハードウェア保守エージェント (Windows), システム情報採取ツール		
主な添付品			電源ケーブル (2.5m) x1 本 [ロングライフサートモジュールは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *6: 通常使用時の目安の値です。
 *7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きくなり感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。

D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。


E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。

F : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。




G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C : 電源スロット 1, 2

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。


D : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000-es/RS220CK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) ハンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x10PU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (3倍速)	GQW220CK-C2NNLE2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル						GQV220CK-C2NNLE2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル						GQU220CK-C2NNLE2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQV220CK-C2NNLEH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQU220CK-C2NNLEH	
OS なしモデル						GQA220CK-C2NNLE0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


② HA8000-es/RS220GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) ハンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x10PU	日立製 RAID 6 HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (3倍速)	GQW220GK-C2NNPE2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル						GQV220GK-C2NNPE2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル						GQU220GK-C2NNPE2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQV220GK-C2NNPEH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQU220GK-C2NNPEH	
OS なしモデル						GQA220GK-C2NNPE0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000-es/RS220MK [RAID (2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW220MK-C2NNKE2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル						GQV220MK-C2NNKE2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル						GQU220MK-C2NNKE2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQV220MK-C2NNKEH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQU220MK-C2NNKEH	
OS なしモデル						GQA220MK-C2NNKE0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000-es/RS220CK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ ^ー	デ ^ィ スクレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) ハ ^ン ド ^ル モデ ^ル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220CK-B2NNLE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモデ ^ル						GQV220CK-B2NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモデ ^ル						GQU220CK-B2NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代行サ ^ー ビス付き] モデ ^ル						GQV220CK-B2NNLEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代行サ ^ー ビス付き] モデ ^ル						GQU220CK-B2NNLEH			
OS なしモデ ^ル						GQA220CK-B2NNLE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

② HA8000-es/RS220GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ ^ー	デ ^ィ スクア ^レ イ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形 ^名	希 ^望 小 ^売 価 ^格	保 ^守 料 ^(月額) (*10)	
								維 ^持 保 ^守	出 ^張 修 ^理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサ ^ー ライセンス) ハ ^ン ド ^ル モ ^デ ル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAID ポ ^ー ト [・] HRA381 SAS 1/F	選 ^択 (*2) (*4) (*8)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220GK-B2NNPE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモ ^デ ル						GQV220GK-B2NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモ ^デ ル						GQU220GK-B2NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代 ^行 サ ^ー ビ ^ス 付き] モ ^デ ル						GQV220GK-B2NNPEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代 ^行 サ ^ー ビ ^ス 付き] モ ^デ ル						GQU220GK-B2NNPEH			
OS なしモ ^デ ル						GQA220GK-B2NNPE0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>




③H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 M K [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x10CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW220MK-B2NNKE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル						GQV220MK-B2NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル						GQU220MK-B2NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQV220MK-B2NNKEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQU220MK-B2NNKEH			
OS なしモデル						GQA220MK-B2NNKE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4年) の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000-es/RS220CK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ ^ー	デ ^ィ スクレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) ハ ^ン ド ^ル モデ ^ル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選 ^択 (※2) (※3)	選 ^択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220CK-A2NNLE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモデ ^ル						GQV220CK-A2NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモデ ^ル						GQU220CK-A2NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代行サ ^ー ビ ^ス 付き] モデ ^ル						GQV220CK-A2NNLEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代行サ ^ー ビ ^ス 付き] モデ ^ル						GQU220CK-A2NNLEH			
OS なしモデ ^ル						GQA220CK-A2NNLE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

② HA8000-es/RS220GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希 ^望 小売価 ^格	保 ^守 料(月 ^額) (*11)	
								維 ^持 保 ^守	出 ^張 修 ^理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセン ^ス) ハ ^ン ド ^ル モ ^デ ル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x1CPU	日立製 RAID ポ ^ー ト HRA381 SAS 1/F	選 ^択 (*2) (*4) (*8)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220GK-A2NNPE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモ ^デ ル						GQV220GK-A2NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモ ^デ ル						GQU220GK-A2NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代 ^行 サ ^ビ ス付 ^き] モ ^デ ル						GQV220GK-A2NNPEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代 ^行 サ ^ビ ス付 ^き] モ ^デ ル						GQU220GK-A2NNPEH			
OS なしモ ^デ ル						GQA220GK-A2NNPE0			
各モデル共通仕 ^様	標 ^準 搭 ^載 品	1000BASE-Tx2							
	標 ^準 添 ^付 品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000-es/RS220MK [RAID (2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x10CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (3倍速)	GQW220MK-A2NNKE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル						GQV220MK-A2NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル						GQU220MK-A2NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル						GQV220MK-A2NNKEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル						GQU220MK-A2NNKEH			
OS なしモデル						GQA220MK-A2NNKE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 C K [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル／ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレ コントロー ^ラ	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
							維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) ハ ^ン ド ^ル モデ ^ル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選 ^択 (※2) (※3)	選 ^択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220CK-32NNLE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモデ ^ル						GQV220CK-32NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモデ ^ル						GQU220CK-32NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代行サ ^ビ ス付き]モデ ^ル						GQV220CK-32NNLEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代行サ ^ビ ス付き]モデ ^ル						GQU220CK-32NNLEH			
OS なしモデ ^ル						GQA220CK-32NNLE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

② H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 G K [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル／ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) ハンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x1CPU	日立製 RAID ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220GK-32NNPE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル						GQV220GK-32NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル						GQU220GK-32NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQV220GK-32NNPEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル						GQU220GK-32NNPEH			
OS なしモデル						GQA220GK-32NNPE0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*6: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



③H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 M K [R A I D (2 . 5 型 S A S 2 . 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社 製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選 択 (*2) (*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220MK-32NNKE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ル モ デ ル						GQV220MK-32NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ル モ デ ル						GQU220MK-32NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル						GQV220MK-32NNKEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル						GQU220MK-32NNKEH			
OS なしモデル						GQA220MK-32NNKE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① HA8000-es/RS220CK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256GB/12MB)	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-4P2350EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220CK-L2NNLE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV220CK-L2NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU220CK-L2NNLE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル							GQV220CK-L2NNLEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル							GQU220CK-L2NNLEH			
OS なしモデル							GQA220CK-L2NNLE0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)								


- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

② HA8000-es/RS220GK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256GB/12MB) x1CPU	日立製 RAID ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GA-RP2350EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW220GK-L2NNPE2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV220GK-L2NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU220GK-L2NNPE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル							GQV220GK-L2NNPEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル							GQU220GK-L2NNPEH			
OS なしモデル							GQA220GK-L2NNPE0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)								

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 - e s / R S 2 2 0 M K [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし)(2プロセッサライセンス)バンドルモデル	Xeon L5630 (2.13GHz/4x256KB/12MB) x1(CPU)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GD-BP2350EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW220MK-L2NNKE2	完売しました。		—
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)ブレイストモデル							GQV220MK-L2NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き)ブレイストモデル							GQU220MK-L2NNKE2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル							GQV220MK-L2NNKEH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル							GQU220MK-L2NNKEH			
OS なしモデル							GQA220MK-L2NNKE0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



プロセッサ

[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-EC0PL2P1AEX) [カスタム] ¥111,300 (税込)
(GQ-EC0PL2P1A) ¥111,300 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・ 仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・ 仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

＜HA8000-es/RS220 CK, GK, MK＞

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード

[1GB (1GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70162QEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ70162Q) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード

[2GB (2GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70262QEX) [カスタム] ¥16,800 (税込)
(GQ-MJ70262Q) ¥16,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード

[4GB (4GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70462QEX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-MJ70462Q) ¥31,500 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード

[8GB (8GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70862QEX) [カスタム] ¥88,200 (税込)
(GQ-MJ70862Q) ¥88,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー


＜HA8000-es/RS220 CK, GK, MK＞

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。(Xeon L5630:1066MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode をサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリ技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

[Mirrored Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[1GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QMEK) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[2GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QMEK) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[4GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QMEK) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[8GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QMEK) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。




メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

・メモリーボード搭載順序

＜CPU1 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU2 個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QME)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (9) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①: 搭載順序

＜CPU2 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QME)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①: 搭載順序

・Mirrored Channel Mode構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞



＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → **拡張ボード** → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ


- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7592EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CN7592) ¥73,500 (税込)
・スタンダードPCIスロット搭載用

同時

UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)
UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)
UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)
UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.3 スwitchングHUBへ
2.3 スwitchングHUBへ
2.3 スwitchングHUBへ
2.3 スwitchングHUBへ



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7593EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CN7593) ¥73,500 (税込)
・LowProfile PCIスロット搭載用

同時

UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)
UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)
UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)
UTP 4ポート 5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.3 スwitchングHUBへ
2.3 スwitchングHUBへ
2.3 スwitchングHUBへ
2.3 スwitchングHUBへ



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・スタンダードPCIスロット及びLowProfile PCIスロット搭載用
・WindowsServer2008R2/WindowsServer2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ
2.4 外付け装置
(10) パーナルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥33,600 (税込)
・スタンダードPCIスロット搭載現地増設用
・WindowsServer2008R2/WindowsServer2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ
2.4 外付け装置
(10) パーナルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥33,600 (税込)
・LowProfile PCIスロット搭載現地増設用
・WindowsServer2008R2/WindowsServer2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ
2.4 外付け装置
(10) パーナルテープ・ステーションへ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LCコネクタ]
(GQ-CN7642EX) [カスタム] 個別見積り
(GQ-CN7642) 個別見積り
・スタンダードPCIスロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LCコネクタ]
(GQ-CN7643EX) [カスタム] 個別見積り
(GQ-CN7643) 個別見積り
・LowProfile PCIスロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



SASボード
・ [PCI Express, 3Gbps]



SASケーブル

内蔵デバイス (d)


SASボードセット
(GQ-SCE7102B10NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7102B10N)

¥32,550 (税込)
¥32,550 (税込)

・本セット形名にて購入願います。
・スタンダードPCIスロット搭載用

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK



SASボード
・[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500(税込)
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ



SASボード
・[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7104EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7104) ¥73,500(税込)
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ



SASボード
・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7201EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7201) ¥73,500(税込)
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(7) LTOオートローダーへ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ

同時

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(7) LTOオートローダーへ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ



SASボード
・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7202EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7202) ¥73,500(税込)
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(7) LTOオートローダーへ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ

同時

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(7) LTOオートローダーへ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ



SASボード
・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7203EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7203) ¥73,500(税込)
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

同時

選択


- 2.4 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(7) LTOオートローダーへ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ

同時

選択

- 2.4 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2.4 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.4 外付け装置
(7) LTOオートローダーへ
- 2.4 外付け装置
(8) LTOライブラリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK



SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7204EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7204) ¥73,500 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



- 2. 4 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2. 4 外付け装置
(5) テープ エンコーダー 2 へ
- 2. 4 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2. 4 外付け装置
(5) テープ エンコーダー 2 へ
- 2. 4 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



- 2. 4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(4) ディスクレインシステム へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(9) 大型テープ ライブ リ装置 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



- 2. 4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(4) ディスクレインシステム へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(9) 大型テープ ライブ リ装置 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスクリート]
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



- 2. 4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(4) ディスクレインシステム へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(4) ディスクレインシステム へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(9) 大型テープ ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(9) 大型テープ ライブ リ装置 へ




Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスクリート]
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



- 2. 4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(4) ディスクレインシステム へ
- 2. 4 外付け装置 *1
(4) ディスクレインシステム へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(9) 大型テープ ライブ リ装置 へ
- 2. 4 外付け装置
(9) 大型テープ ライブ リ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(G0-CC7811EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(G0-CC7811) ¥343,350 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイドシステムの混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) ディスクレイドシステムへ
2.4 外付け装置
(8) LTO ライトライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(9) 大型テープライブラリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(G0-CC7812EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(G0-CC7812) ¥343,350 (税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイドシステムの混在接続はできません。

選択

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) ディスクレイドシステムへ
2.4 外付け装置
(8) LTO ライトライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(9) 大型テープライブラリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.57メートル]
(G0-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(G0-CC7821) ¥460,950 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイドシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) ディスクレイドシステムへ
2.4 外付け装置 *1
(4) ディスクレイドシステムへ
2.4 外付け装置
(8) LTO ライトライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(8) LTO ライトライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(9) 大型テープライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(9) 大型テープライブラリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.57メートル]
(G0-CC7822EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(G0-CC7822) ¥460,950 (税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用


*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイドシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.4 外付け装置 *1
(4) ディスクレイドシステムへ
2.4 外付け装置 *1
(4) ディスクレイドシステムへ
2.4 外付け装置
(8) LTO ライトライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(8) LTO ライトライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(9) 大型テープライブラリ装置へ
2.4 外付け装置
(9) 大型テープライブラリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0－e s／R S 2 2 0 C K RAID (2.5 型 SAS1.0) モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN757000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0－e s／R S 2 2 0 G K RAID (2.5 型 SAS1.0) モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GbASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GbASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0－e s／R S 2 2 0 MK RAID (2.5 型 SAS2.0) モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

(b) 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年) 用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) ・ デイジーチェーン (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] ¥215,250 (税込)

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年) 用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) ・ デイジーチェーン (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] ¥199,500 (税込)


- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 デーザテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-A17DA1CL1 ¥8,190 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+x10巻/「おまかせ安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+x5巻/「おまかせ安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥311,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥311,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WFXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752OFXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WDXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752ODXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O0NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WFXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752OFXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WDXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752ODXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O0NEX) [カスタム]	完売しました。
 (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [カスタム]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O0NEX) [カスタム]	¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00N) [カスタム]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752O00N) [カスタム]	¥120,750(税込) ¥120,750(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及びバックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

内蔵DAT (DAT72)用	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
	DAT72テープカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

内蔵DAT (DAT72)用	推奨メディア	5巻パック
	DOSクリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] ¥705,600(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] ¥577,500(税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] ¥661,500(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] ¥533,400(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 6年サポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U2/200 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFAX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFAX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWDAX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0AEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [カスタム]	¥793,800(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム]	¥665,700(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWAEX) [カスタム]	¥617,400(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム]	¥489,300(税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x10巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX0NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [カスタム]	¥529,200(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム]	¥401,100(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWANEX) [カスタム]	¥441,000(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00NEX) [カスタム]	¥312,900(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9®-サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・400GB、ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VWACEX) [カスタム] ¥1,098,300(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VW0CEX) [カスタム] ¥970,200(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・400GB、ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VVBEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VWABEX) [カスタム] ¥1,016,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VW0BEX) [カスタム] ¥888,300(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9®-トサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥176,400(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥529,200(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,058,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥44,100(税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V6AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VWAAEX) [カスタム] ¥1,262,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VWAAEX) [カスタム] ¥934,500(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥1,134,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥806,400(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XDNE) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XDNE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VFNE) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VFNE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100WAAEX) [カスタム] ¥770,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100WAAEX) [カスタム] ¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W0NEX) [カスタム] ¥642,600(税込) ¥642,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W0NEX) [カスタム] ¥478,800(税込) ¥478,800(税込)


- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	GQ-SAY7ULT11510 maxell:LT0U3/400 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT11530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT11580 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	GQ-SAY7ULT11610 maxell:LT0U3/400W ¥176,400(税込)	GQ-SAY7ULT11630 ¥529,200(税込)	GQ-SAY7ULT11660 ¥1,058,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

(d) 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ/ナイト/サタ/ソラ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] ¥437,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VW0CEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ/ナイト/サタ/ソラ (DAT160) x26 巻 (6 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] ¥408,975 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VW0BEX) [カスタム] ¥280,875 (税込)


- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピングカートリッジ Maxell DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥173,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK テーピングカートリッジ Maxell DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピングカートリッジ Maxell DAT160	GQ-AY7DAT1CL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x40 巻 (10 巻/年 +10 巻/「おまかせ安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x20 巻 (5 巻/年 +5 巻/「おまかせ安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ユニタ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ユニタ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ユニタ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)	

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル / ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x10 巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥322,350 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デイジーチェーン Maxell DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK デイジーチェーン Maxell DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥468,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デイジーチェーン用クリーニングテープ Maxell DAT160CL2	GQ-SAY7DAT1420 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・800GB、ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] ¥1,337,700(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00CEX) [カスタム] ¥1,209,600(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・800GB、ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,236,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00BEX) [カスタム] ¥1,108,800(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9®-トランザクション(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥226,800(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥44,100(税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 CK
RS220 GK
RS220 MK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultrium4カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultrium4カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVDAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVDAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVAAEX) [カスタム] ¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVAAEX) [カスタム] ¥1,136,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム] ¥1,411,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム] ¥1,008,000(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultrium4カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XDNE) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XDNE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100WAAEX) [カスタム] ¥934,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100WAAEX) [カスタム] ¥732,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100W0NEX) [カスタム] ¥806,400(税込) ¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100W0NEX) [カスタム] ¥604,800(税込) ¥604,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイス料は、ARCserve 9th -サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO4カートリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7UL11730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7UL11760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO4 WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W ¥228,800(税込)	GQ-SAY7UL11830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7UL11860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000-es/RS220 CK RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型(*1)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(146GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH71467CEX GQ-UH71467CRX GQ-UH71467C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH73007CEX GQ-UH73007CRX GQ-UH73007C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])
*2:別途SOS1ボードセットが必要です。
*3:別途SASボードセットが必要です。

<HA8000-es/RS220 GK RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型(*1)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(146GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH71467DEX GQ-UH71467DRX GQ-UH71467D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH73007DEX GQ-UH73007DRX GQ-UH73007D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])
*2:別途SOS1ボードセットが必要です。
*3:別途SASボードセットが必要です。

<HA8000-es/RS220 MK RAID(2.5型 SAS2.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型(*1)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(146GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH71466CEX GQ-UH71466CRX GQ-UH71466C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH73006CEX GQ-UH73006CRX GQ-UH73006C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD(64GB, SATA II, 2.5型)	GQ-UH70644GEX GQ-UH70644GRX GQ-UH70644G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ｈ-ﾌｫｲﾄ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])
*2:別途SOS1ボードセットが必要です。
*3:別途SASボードセットが必要です。



防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ（13枚）、交換時期ラベル（13枚）、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W) x 30.0(D) x 87.0(H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム移動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。