

4. オプション一覧

HA8000 - bd

品名	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額)		概略仕様	適用機種 HA8000-bd
			維持保守	出張修理		
増設モジュール						
増設マネージメントモジュール	GG-CM7600	¥150,000	後報	後報	増設マネージメントモジュール	
増設電源モジュール	GG-BP2190	¥62,000	後報	後報	増設電源モジュール	
増設スイッチモジュール	GG-CZ7700	¥225,000	後報	後報	増設スイッチモジュール	
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置	PC-DC5202	¥19,600	¥142	¥108	15型カラー液晶ディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
	PC-DC7104	¥35,000	¥250	¥192	17型カラー液晶ディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
	PC-DC3622	¥148,000	¥1,058	¥792	22型カラー液晶ディスプレイ, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応	
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	¥80,000	¥592	¥442	15型TFT, 640x480 ~ 1024x768ドット	
外付け装置						
スイッチングHUB	GH-BH7516	¥78,000	¥492	¥367	16ポート (10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7618	¥232,000	¥1,450	¥1,092	16ポート (10Mbps/100Mbps)+2ポート (1Gbps [1000BASE-SX])	
ケーブル						
KVMケーブル 3m	GG-LY7200	¥5,000	後報	後報	マウス・キーボード・モニタ接続用ケーブル	
Fibre Channel Cable 5m	GG-LA7605	¥60,000	後報	後報	光ケーブル (SC変換ケーブル)	
Fibre Channel Cable 10m	GG-LA7610	¥60,000	後報	後報	光ケーブル (SC変換ケーブル)	
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7214	¥139,000	¥842	¥633	1400VA/950W, ラックマウントタイプ	
	GH-SBU7131	¥315,000	¥1,942	¥1,458	3000VA/2250W, ラックマウントタイプ	
ラック関連						
ラックキャビネット	GH-RK7385	¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165	¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382	¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162	¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385	¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	
	GH-RS7165	¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	
	GH-RS7381	¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組	
	GH-RS7160	¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385	¥64,000	-	-	38U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ノッチングメタルタイプ	
	GH-RD7165	¥38,000	-	-	16U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ノッチングメタルタイプ	
	GH-RD7381	¥64,000	-	-	38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), アクリル窓	
	GH-RD7160	¥38,000	-	-	16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), アクリル窓	
	GH-RD7382	¥64,000	-	-	38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジウェーブ	
リアドア	GH-RD7163	¥38,000	-	-	16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジウェーブ	
	GH-RD7166	¥35,000	-	-	16U用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック用)	
ブラックパネル	GH-RD7161	¥35,000	-	-	16U用リアドア (HA8000専用ラック用)	
	GH-RP7011	¥800	-	-	1U用	
ラック連結キット	GH-RJ7005	¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)	
	GH-RJ7001	¥16,000	-	-	エッジウェーブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (38U)	
	GH-RJ7002	¥16,000	-	-	エッジウェーブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (16U)	
	GH-RJ7000	¥16,000	-	-	アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (38U/16U共用)	
HUB収納ユニット	GH-RH7100	¥16,000	-	-	スイッチングHUB (PC-BH7516, GH-BH7618) 収納用	