

3. ハードウェア構成図 ラックマウント編

(1) ラックキャビネットの種類

HA800-bdラックキャビネットにはその収容量の差により38U収容可能なラックと16U収容可能なラックの2種類があります。

・38Uラック

品名	新ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	ラックキャビネット (HA8000専用ラック)
型式	GH-RK7385	GH-RK7382
寸法mm (幅×高さ×奥行き)	600×1895×1050	600×1895×850
ラックキャビネット質量 *1	159.0kg	132.5kg
ラックキャビネット最大搭載質量	1000.0kg	617.5kg
ラックキャビネット最大総質量	1159.0kg	750.0kg
フロントドアデザイン	パンチング穴	RD7382:エナジーウェーブタイプ RD7381:アクリル窓付きタイプ
通気孔	前面、背面、上面	
鍵の有無	フロントドアのみ 注：フロントドアはオプションです。	
キャスタの有無	あり(1台あたり4個)	あり(1台あたり4個)
固定脚の有無	あり(1台あたり4個)	あり(1台あたり4個)
仕様	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様 リアドア標準実装、スタビライザ添付	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様 リアドア標準実装、スタビライザ添付

・16Uラック

品名	新ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	ラックキャビネット (HA8000専用ラック)
型式	GH-RK7165	GH-RK7162
寸法mm (幅×高さ×奥行き)	600×820×1050	600×820×850
ラックキャビネット質量 *1	80.0kg	67.5kg
ラックキャビネット最大搭載質量	300.0kg	172.5kg
ラックキャビネット最大総質量	380.0kg	240.0kg
フロントドアデザイン	パンチング穴	RD7163:エナジーウェーブタイプ RD7160:アクリル窓付きタイプ
通気孔	前面、背面	
鍵の有無	フロントドアのみ 注：フロントドアはオプションです。	
キャスタの有無	あり(1台あたり4個)	あり(1台あたり4個)
固定脚の有無	あり(1台あたり4個)	なし
仕様	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様 スタビライザ添付	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様 スタビライザ添付

*1:フロントドア、リアドア、サイドパネルを含んだ質量です。(スタビライザを除く。)

ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) オプション

共通ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)に対応するフロントドア、サイドパネル及びリアドア形名を下記に示します。
(HA8000専用ラックキャビネットのフロントドア、サイドパネル及びリアドア形名は(7)ラックマウントシステム構成図を参照願います。)

	38Uラックキャビネット	16Uラックキャビネット
ラックキャビネット	GH-RK7385	GH-RK7165
フロントドア	GH-RD7385	GH-RD7165
サイドパネル(2枚組)	GH-RS7385	GH-RS7165
リアドア	ラックキャビネットに標準実装	GH-RD7166

システムの拡張に応じて同一形式のラックを3台まで連結することも可能です。

ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)用ラック連結キット形名を下記に示します。

仕様	最大連結台数	形式	備考
ラック連結キット	38U/16U	3	GH-RJ7005
			GH-RK7385/RK7165用

ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットのみです。

HA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382/RK7162)との連結はできません。

(2) システム装置の占有U数，重量及び電源ケーブル本数

モデル名	占有U数 *1	質量	電源ケーブル本数	対応	
				38U	16U
HA8000-bd	2U	最大26.5kg	最大2	○	○

*1: 1 Uは、約44.5mmです。

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 ・外付け装置

ラックマウント

(3) ラックキャビネット関連オプション品の占有U数と主な仕様

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	共通ラック		HA8000ラック		仕 様
					38U	16U	38U	16U	
ラックサイドパネル(38U)[共通ラック用]	GH-RS7385	—	—	—	○	—	—	—	2枚1組
フロントドア(38U)[共通ラック用]	GH-RD7385	—	—	—	○	—	—	—	パネリングメタルタイプ
ラックサイドパネル(16U)[共通ラック用]	GH-RS7165	—	—	—	—	○	—	—	2枚1組
フロントドア(16U)[共通ラック用]	GH-RD7165	—	—	—	—	○	—	—	パネリングメタルタイプ
リアドア(16U)[共通ラック用]	GH-RD7166	—	—	—	—	○	—	—	16Uラックキャビネット用
ラック連結キット(38/16U)[共通ラック用]	GH-RJ7005	—	—	—	○	○	—	—	ラックキャビネットを最大3台まで連結可
ラックサイドパネル(38U)[HA8000専用ラック用]	GH-RS7381	—	—	—	—	—	○	—	2枚1組
フロントドア(38U)[HA8000専用ラック用]	GH-RD7382	—	—	—	—	—	○	—	インジケータタイプ
	GH-RD7381	—	—	—	—	—	○	—	アクリル窓付きタイプ
ラックサイドパネル(16U)[HA8000専用ラック用]	GH-RS7160	—	—	—	—	—	—	○	2枚1組
フロントドア(16U)[HA8000専用ラック用]	GH-RD7163	—	—	—	—	—	—	○	インジケータタイプ
	GH-RD7160	—	—	—	—	—	—	○	アクリル窓付きタイプ
リアドア(16U)[HA8000専用ラック用]	GH-RD7161	—	—	—	—	—	—	○	16Uラックキャビネット用
ブランクパネル(1U)	GH-RP7011	1U	0.2	—	○	○	○	○	ラックキャビネット内の未搭載空きエリアを塞ぎます
ラック連結キット(38U)[HA8000専用ラック用]	GH-RJ7001	—	—	—	—	—	○	—	ラックキャビネットを最大3台まで連結可(インジケータフロントタイプ用)
ラック連結キット(16U)[HA8000専用ラック用]	GH-RJ7002	—	—	—	—	—	—	○	ラックキャビネットを最大3台まで連結可(インジケータフロントタイプ用)
ラック連結キット(38/16U)[HA8000専用ラック用]	GH-RJ7000	—	—	—	—	—	○	○	ラックキャビネットを最大3台まで連結可(アクリル窓付きタイプ用)
スイッチングHUB	GH-BH7516 GH-BH7618	1U	2.6	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット(GH-RH7100)が必要です (HUB収納ユニットは1U占有します)
HUB収納ユニット	GH-RH7100	1U	2.0	—	○	○	○	○	スイッチングHUB(GH-BH7516, GH-BH7618)搭載用 [他にHUB本体が1U占有します]
無停電源装置[UPS]	GH-SBU7214	2U	28.0	1	○	○	○	○	1400VA/950W
	GH-SBU7131	3U	52.0	1	○	○	○	○	3000VA/2250W
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	3U *4	7.0	—	○	○ *6	○	○ *6	別途液晶ディスプレイ装置手配要 *1
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	9U	8.0	—	○	—	○	—	別途15型ディスプレイ装置手配要
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	2U	9.0	—	○	○	○	○	1台のディスプレイ/キーボード/マウスを複数のシステム装置で共有する為の切替ユニットです。キーボード/マウスケーブル、ディスプレイケーブルはサーバモジュール台数分必要 *2
	GH-SAT7080	2U	7.8	1 *5	○	○	○	○	
	GH-SAT7150	3U	10.6	2 *5	○	○	○	○	
コンソール切替ユニットセット	GH-SAT7043	2U	9.0	1 *5	○	○	○	○	4ポートコンソール切替ユニット(GH-AT7043)をラックキャビネットに搭載するとき必要。4ポートコンソール切替ユニットを2台載せることができます。
	GH-SAT7083	2U	7.8	1	○	○	○	○	
コンソール切替ユニットラックマウントキット	GH-AU7620	—	—	—	○	○	○	○	4ポートコンソール切替ユニット(GH-AT7043)をラックキャビネットに搭載するとき必要。4ポートコンソール切替ユニットを2台載せることができます。
ディスプレイ/キーボードユニット	GH-RLK7200	1U	12.0	1	○	○	○	○	15型液晶ディスプレイとキーボードとポインティングデバイスで構成されているユニット。マウスを使用することはできません。 *2
	GH-RLK7201	1U	13.0	1	○	○	○	○	
	GH-SRLK7200	1U	13.0	2	○	○	○	○	
レール変換ブラケット	GH-AU7621	—	—	—	—	—	○	○	ディスプレイ/キーボードユニットをHA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)に搭載するとき必要
キーボード/マウス収納ユニット	GH-RK7001	1U	5.0	—	○	○	○	○	キーボード/マウスをラックに収納するためのユニット *2
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	縦:— 横:1U	2.0	1	○	○	○	○	コンセント口数5個(12A以内) *3
ディスプレイ装置	GH-DC5202	—	13.0	1	○	○	○	○	15型カラーディスプレイ, 640x480ドット~1280x1024ドット, 省電力対応
	GH-DC7104	—	16.7	1	—	○	—	○	17型カラーディスプレイ, 640x480ドット~1280x1024ドット, 省電力対応
	PC-DC3623	—	29.6	1	—	○	—	○	22型カラーディスプレイ, 640x480ドット~2048x1536ドット, 省電力対応
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	—	4.7	1	○	○	○	○	15型TFT, 640x480ドット~1024x768ドット

*:次シートの注意事項参照願います。

●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項

*1：コンセントボックス(GH-AG7105)が必要です。

搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、接続するシステム装置またはコンソールユニットとの底面間が8U以上離れている場合は延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。

尚、搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、システム装置またはコンソールユニットとの底面間が23U以上離しての実装は出来ません。

*2：コンソールユニット、コンソール切替ユニットセット、キーボード/マウス収納ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットのいずれかを選択。


どれもキーボードおよびマウス（ディスプレイ/キーボードユニットはポインティングデバイス）付き。

*3：横置搭載時は1U占有されます。縦置搭載時はラックキャビネット背面に縦に実装されますので占有U数は不要です。

*4：収納時のU数です。LCDを立てた状態で収納する場合は8U必要です。LCDを引き出した状態ではフロントドアは閉められません

*5：必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

なお、コンソールユニットGH-AT7080のACアダプタは形状都合により、コンセントボックス(GH-AG7105)を使用の時、コンセントボックスのACアウトレット3個分の幅を占有しますので、ご注意願います。（ただし、コンセントボックスのACアウトレットは5個ですが、1台のコンセントボックスに2個のACアダプタを接続可能です。）また、他のコンセントを使用の際も、複数のコンセントを占有しますのでご注意願います。




（４）ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・ディスプレイ収納ユニット(GH-RC7100)には15型ディスプレイ装置のみ設置可能です。
- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。
- ・ベースユニットを38Uラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。

1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。

2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。

- ・液晶ディスプレイ収納ユニット(GH-RL7200)とキーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)を併設時、その間に隙間が1U以上必要です。〔2U以上推奨〕（液晶ディスプレイ装置を引き出したまま使用する場合、マウス操作に支障を来します。）



（５）コンソール(切替)ユニット接続対応

- ・1組のディスプレイ装置、キーボード、マウスを複数のシステム装置で共有する為の切替え装置です。
- ・コンソール(切替)ユニットとシステム装置を接続するケーブルは、コンソール(切替)ユニットによって違います。
- 「2」コンソール(切替)ユニット関連ケーブル対応表」を参照願います。
- ・コンソール（切替）ユニットをカスケード接続する場合に制限事項があります。
- 「3」コンソール(切替)ユニットカスケード接続時の混在接続対応表」を参照願います。
- ・システム装置のディスプレイ/キーボード/マウスインタフェースに接続されるユニットの構成案は、
- 「4」コンソール（CRT/KB/マウス）構成」を参照願います。

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

1) 仕様

品名	コンソールユニット		
形名	GH-AT7041 GH-AT7043	GH-AT7080 GH-AT7083	PC-AT7040B GT-AT7040B
仕様	・1台のコンソールユニットにて4台までのシステム装置接続が可能。 ・2台のコンソールユニットのカスケード接続をサポート、最大7台のシステム装置接続が可能。	・1台のコンソールユニットにて8台までのシステム装置接続が可能。 ・9台のコンソールユニットのカスケード接続をサポート、最大64台のシステム装置接続が可能。	・1台のコンソールユニットにて4台までのシステム装置接続が可能。 ・2台のコンソールユニットの接続をサポート、最大8台のシステム装置接続が可能。
占有U数	1 U	1 U	2 U
サポートOS	・Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 ・Windows NT Server 4.0 ・Windows 2000 Datacenter Server ・Windows 2000 Advanced Server ・Windows 2000 Server ・Linux		・Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 ・Windows NT Server 4.0 ・Windows 2000 Advanced Server ・Windows 2000 Server

2) コンソール (切替) ユニット関連ケーブル対応表

	GH-AT7041	GH-AT7080	GH-AT7043	GH-AT7083
ディスプレイケーブル	DSP/KB/マウスケーブルセット	DSP/KB/マウスケーブルセット	DSP/KB/マウスケーブル GH-SLK7103	
キーボード/マウスケーブル	GH-SLK7102 *1	GH-SLK7112 *2		

*1: ディスプレイケーブル(GH-LV7102)x1, KB/マウスケーブル(GH-LK7102)x1[GH-AT7041専用]の2本で構成。

*2: ディスプレイケーブル(GH-LV7102)x1, KB/マウスケーブル(GH-LK7112)x1[GH-AT7080専用]の2本で構成。

*3: AT7043/AT7083専用DSP/KB/マウスケーブルの1本。

3) コンソール (切替) ユニットカスケード接続時の混在接続対応表

		マスター側			
		GH-AT7041	GH-AT7080	GH-AT7043	GH-AT7083
スレーブ側	GH-AT7041(4ポート)	○	×*5	×	×*5
	GH-AT7080(8ポート)	×*5	○	×*5	○*3,*4
	GH-AT7043(4ポート)	○*1,*4	×*5	○	×*5
	GH-AT7083(8ポート)	×*5	○2,4	*5×	○

*1: GH-AT7041とGH-AT7043をカスケード接続する場合は、GH-AT7041をマスター側にGH-AT7043をスレーブ側にして使用すること。

このときOSD機能(オンスクリーンディスプレイ選択画面)とEDID機能(モニタのプラグ&プレイ機能)は使用することができません。

*2: GH-AT7080をマスターにしたときは、EDID機能は使用できなくなります。またOSD機能はGH-AT7080の仕様で動作します。

*3: GH-AT7083をマスターにしたときは、GH-AT7080側に接続されたシステム装置に対してはEDID機能を使用することはできません。但し、OSD機能については、GH-AT7083の仕様で動作します。

*4: カスケード接続時コンソールユニット同士を接続するケーブルは、マスター側のコンソールユニットで使用する機種専用のケーブルを使用すること。


*5: 4ポート用コンソールユニットと8ポート用コンソールユニットのカスケード接続は、未サポートです。

5) コンソール (CRT/KB/マウス) 構成

	構成案1	構成案1	構成案3
コンソールユニットなし構成 (システム装置1台のみ接続)	ディスプレイ収納ユニット+ 15型ディスプレイ+ KB/マウス収納ユニット	液晶ディスプレイ収納ユニット+ 15型液晶ディスプレイ+ KB/マウス収納ユニット	ディスプレイ/キーボード ユニット*1 (コンソールユニットなし)
コンソールユニットあり構成 (システム装置複数台接続2~64台)	ディスプレイ収納ユニット+ 15型ディスプレイ+ コンソールユニットセット	液晶ディスプレイ収納ユニット+ 15型液晶ディスプレイ+ コンソールユニットセット	ディスプレイ/キーボード ユニット*1 (コンソールユニットあり)

*1: ポインティングデバイスが一体となっているため、マウスは使用できません。

詳細は「(9)ラックマウントシステム構成図」を参照願います。



(6) ラックキャビネット搭載の考え方

- 基本的には質量の重いものをラック下部へ、上部に行くほど軽量のものを搭載するようにします。
例えば、最下部から上部へ

[無停電電源装置]→[ベースユニット]→[キーボード／マウス]→[ディスプレイ装置]

の順に設置します。

(7) 他社製ラックキャビネットへの搭載内容

- 他社製ラックキャビネットへのHA8000-bdの搭載サポートは下記の通りです。
但し、ラックメーカーにて仕様変更等行われることがありますので、事前に搭載の可否を各ラックメーカーにご確認下さい。

搭載装置名	搭載サポートラックキャビネット						その他のメーカラックキャビネット
	IBM 社製	Compaq 社製	Fujitsu 社製	NEC 社製	HP 社製	日立製 (H9000Vシリーズ)	
	NetBAY22 (9306200) Netfinity (9306900) Netfinity910 (9306910)	9142 9136 9122	GP5-R1RC6 GP5-R1RC7 GP5-R2RC3 GP5-R2RC4	N8140-90 N8140-91 N8140-92 N8140-93 N8140-94	J1500A J1500B J1501A J1501B J1502A J1502B	HT-4990-ECB20 HT-4990-ECB16 HT-4990-ECB12 HT-4990-HCB16 HT-4990-HCB12 HT-4990-HCBN16 HT-4990-HCBN12	
HA8000-bd	個別相談(要相談) *1						

*1：お問い合わせは下記宛て願います。

(株)日立製作所インターネットプラットフォーム事業部PCサーバ開発部第5グループ (SP5G)

TEL：0533-89-8199 FAX：0533-89-8408

TEL：885-3822 or 3819 内線FAX：885-3840

<ご注意>

現地既設の他社製ラックキャビネットにHA8000システム装置を搭載する場合、システム装置の手配時に（オ営支）までラックキャビネットへの搭載図（フォーマットは自由）を展開願います。また、他社製ラックキャビネットと併注の場合は、各社の現地作業が混乱しないよう、スケジュールの調整をお願い致します。

<他社製ラックキャビネット搭載上の注意事項>

他社製ラックキャビネットへの搭載を行う場合、以下の点にご注意ください。

● 共通項目

- HA8000-bdに使用可能なキーボード／マウス／ディスプレイは以下の仕様のものをご使用ください。
キーボード；PS／2タイプ（ミニDIN 6ピン）
マウス；PS／2タイプ（ミニDIN 6ピン），2ボタン
ディスプレイ：アナログRGB（D-Sub15ピン）
- 他社製ラックキャビネットはスタビライザまたはアンカーボルトにより転倒防止のための固定を行ってください。
他社製ラックキャビネットに搭載する機器は、質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載してください。

● HP社製・日立製（H9000Vシリーズ）ラックキャビネット

- HP社製・日立製（H9000Vシリーズ）ラックキャビネットの転倒防止の固定がスタビライザのみの場合、同一ラックキャビネット内に搭載されている機器の総質量が下表となるようにしてください。条件に満たない場合は、ballast kit等により調整してください。

HP社製形名	日立(H9000Vシリーズ)形名	ラック搭載総質量
J1502A J1502B	HT-4990-ECB12 HT-4990-HCB12 HT-4990-HCBN12	30kg以上
J1501A J1501B	HT-4990-ECB16 HT-4990-HCB16 HT-4990-HCBN16	55kg以上
J1500A J1500B	HT-4990-ECB20	75kg以上

● Compaq社製ラックキャビネット

- ラックの最下段（1U）にはHA8000/HA8000-bd機器を搭載できません。





(8) ラックキャビネット搭載用ネジ

- ・HA8000ラックキャビネットへ、流通オプション品を搭載する場合に使用するネジ、ワッシャ、ナットのセットです。
(HA8000ラックキャビネットへの、流通オプション品搭載につきましては、顧客責任の元実施願います。又、搭載流通オプション品の動作保証は、致しかねますので御了承願います。)

●仕様

品 名 : HA8000ラック用ネジ
 形 名 : GH-AR7900
 価 格 : ￥2,000(税別)

構成内訳

品 名	ナベネジ	ワッシャ	ケージナット	4角ナット
外 観				
仕 様	M6 x 16	M6用	M6用 主にラックキャビネット前面 及び後面の穴に取付ける 場合に使用	M6用 主にラックキャビネット 側面の穴に取付ける 場合に使用
個 数	20	20	20	20


<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 ・外付け装置

ラックマウント

(9) ラックマウントシステム構成図

・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 ・外付け装置

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

ブラックパネル
(1U)
(GH-RP7011) ¥800(税別)

ラック連結キット
(GH-RJ7005) ¥16,000(税別)

ラック連結キット
(7ポート用)
(GH-RJ7005) ¥16,000(税別)

ラック連結キット
(12ポート用)
(GH-RJ7001) ¥16,000(税別)

ラック連結キット
(7ポート用)
(GH-RJ7000) ¥16,000(税別)

ラックキャビネット
(38U)
(GH-RK7385)

ラックキャビネット
(16U)
(GH-RK7165)

ラックキャビネット
(38U)
(GH-RK7382)

ラックキャビネット
(38U)
(GH-RK7382)

ラック連結キット
(12ポート用)
(GH-RJ7002) ¥16,000(税別)

ラック連結キット
(7ポート用)
(GH-RJ7000) ¥16,000(税別)

ラックキャビネット
(16U)
(GH-RK7162)

ラックキャビネット
(16U)
(GH-RK7162)

HA8000-bd ベースユニット
(ラックマウントタイプ, 2U)

HUB収納ユニット
(1U)
(GH-RH7100) ¥16,000(税別)

スイッチングHUB
(10Mbps/100Mbps 16ポート, 1U)
(GH-BH7516) ¥78,000(税別)

スイッチングHUB
(10Mbps/100Mbps 16ポート + 1Gbps 2ポート, 1U)
(GH-BH7618) ¥232,000(税別)

無停電電源装置
(1.4kVA/950W : 2U)
(GH-SBU7214) ¥139,000(税別)

無停電電源装置
(3.0kVA/2250W : 3U)
(GH-SBU7131) ¥315,000(税別)

NetworkManagementCard
(LANインタフェース) PowerChute
Network Shutdown
(Windows用)

NetworkManagementCard
(LANインタフェース) PowerChute
Network Shutdown
(Linux用)

上記製品のお問い合わせ先は、下記にお願いします。
日立電子サービス (株)
C S 事業本部ネットワークサービス部拡張グループ
TEL : 03-3763-2858
FAX : 03-5471-7463
E-Mail: ups@hitachi-densa.co.jp

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

コンセントボックスユニット
(5個, 9U(背面実装))
(GH-AG7105) ¥40,000(税別)

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。

ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) ¥32,000(税別)

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5202) ¥19,600(税別)

ディスプレイ延長ケーブル
(0.7m)
(GH-LV7300) ¥8,000(税別)

システム装置へ

システム装置へ

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) ¥56,000(税別)

・収納ユニットのみ。
液晶ディスプレイは別途購入願います。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) ¥80,000(税別)

ディスプレイ延長ケーブル
(0.7m)
(GH-LV7300) ¥8,000(税別)

システム装置へ

システム装置へ

キーボード/マウス収納ユニット
(1U)
(GH-RK7001) ¥24,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを1台の
システム装置のみで使用する場合に搭載します。

キーボード
(109キー配列準拠フルサイズ小型キーボード)
(オプション形名なし)

・キーボード/マウス収納ユニットに
標準添付されています。

キーボード/マウス延長ケーブル
(2.0m)
(GH-LK7300) ¥8,000(税別)

システム装置へ

<ご注意>
・キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置との底面間が10U以上
離れている場合、本ケーブルが必要です。
・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。
したがって、本ケーブルは1本で使用願います。

システム装置へ

マウス
(2ボタン)
(オプション形名なし)

・キーボード/マウス収納ユニットに
標準添付されています。

キーボード/マウス延長ケーブル
(2.0m)
(GH-LK7300) ¥8,000(税別)

システム装置へ

<ご注意>
・キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置との底面間が10U以上
離れている場合、本ケーブルが必要です。
・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。
したがって、本ケーブルは1本で使用願います。

システム装置へ

つづく

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

38U [HA8000/HA85000共通ラック]

16U [HA8000/HA85000共通ラック]

・表記の価格は、希望小売価格です。

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

コンソールユニットセット
(48"・10用, 2U)
(GH-SAT7041) \129,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・ラックマウントキット(GH-AU7620)、キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)を含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時 DSP/KB/マウスケーブルセット
(48"・10用, 3m)
(GH-SLK7102) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。
- ・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、KB/マウスケーブル(GT-LK7102)x1[48"・10用コネクタ接続用]で構成します。

キーボード
(1094・配列準拠・小型キーボード)
(07・30)形名なし

- ・コンソールユニットセットに標準添付されています。

マウス
(28"・30")
(07・30)形名なし

- ・コンソールユニットセットに標準添付されています。

選択 ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) \32,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) \56,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソールユニットとの底面間が16U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。

DSP/KB/マウスケーブルセット
(48"・10用, 3m)
(GH-SLK7102) \13,000(税別)

- ・4ポートコンソールユニットのカスケード接続用です。

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5202) \19,600(税別)

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

コンソールユニットセット
(88"・10用, 2U)
(GH-SAT7080) \175,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)及びACアダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時 コンソールユニット
(48"・10用)
(GH-AT7041) \105,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能)
- ・[最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソールユニットとのカスケード接続は不可。

DSP/KB/マウスケーブルセット
(48"・10用, 3m)
(GH-SLK7102) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。
- ・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、KB/マウスケーブル(GT-LK7102)x1[48"・10用コネクタ接続用]で構成します。

コンソールユニットセット
(158"・10用, 3U)
(GH-SAT7150) \342,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~15台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)、ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、KB/マウスケーブル(GH-LK7112)x1及びACアダプタを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを接続したコンソールユニットがマスター側となります。
- ・マスター/スレーブ側共に必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時 DSP/KB/マウスケーブルセット
(8/158"・10用, 3m)
(GH-SLK7112) \16,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。
- ・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、KB/マウスケーブル(GT-LK7112)x1[8/158"・10用コネクタ接続用]で構成します。

キーボード
(1094・配列準拠・小型キーボード)
(07・30)形名なし

- ・コンソールユニットセットに標準添付されています。

マウス
(28"・30")
(07・30)形名なし

- ・コンソールユニットセットに標準添付されています。

DSP/KB/マウスケーブルセット
(8/158"・10用, 3m)
(GH-SLK7112) \16,000(税別)

- ・8ポートコンソールユニットのカスケード接続用です。

選択 ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) \32,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) \56,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソールユニットとの底面間が16U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5202) \19,600(税別)

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

つづく

<ご注意>

- コンソールユニットのACアダプタは形状都合により、コンセントボックス(GH-AG7105)を使用の時、コンセントボックスのACアウトレット3箇分の幅を占有しますのでご注意ください。(ただし、コンセントボックスのACアウトレットは5個ですが、1台のコンセントボックスに2個のACアダプタを接続可能です。)
- また、他のコンセントを使用の際も、複数のコンセントを占有しますのでご注意ください。

同時 コンソールユニット
(88"・10用, 1U)
(GH-AT7080) \151,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9[16]~64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)
- ・[最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソールユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

DSP/KB/マウスケーブルセット
(8/158"・10用, 3m)
(GH-SLK7112) \16,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。
- ・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、KB/マウスケーブル(GT-LK7112)x1[8/158"・10用コネクタ接続用]で構成します。

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 ・外付け装置

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

つづき

コンソール切替ユニットセット
(48"・10U用, 2U)
(GH-SAT7043) \128,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・ラックマウントキット(GH-AU7620)、キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)を含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
(109キー配列標準7キーレス小型キーボード)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
(2ボタン)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) \32,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) \56,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が9 U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2 3 U以上離しての搭載は出来ません。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5201) \19,600(税別)

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

コンソール切替ユニット
(48"・10U用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

コンソール切替ユニットセット
(88"・10U用, 2U)
(GH-SAT7083) \174,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)及びACアダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
(109キー配列標準7キーレス小型キーボード)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
(2ボタン)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) \32,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) \56,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が9 U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2 3 U以上離しての搭載は出来ません。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5202) \19,600(税別)

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

コンソール切替ユニット
(88"・10U用, 1U)
(GH-AT7083) \150,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は6 4台です。]
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続については、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

つづく

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット
(48" 用コンソール切替ユニット付き, 1U)
(GH-SRLK7200) \402,000(税別)

HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)
へ搭載時のみ別途変換ラック(GH-AU7621)
が必要です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(38" タン, PS2マウス/ジョイスティック)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
(48" 用)
(GH-AU7620) \16,000(税別)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。

コンソール切替ユニット
(48" 用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット
(88" 用コンソール切替ユニット付き, 1U)
(GH-RLK7201) \448,000(税別)

HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)
へ搭載時のみ別途変換ラック(GH-AU7621)
が必要です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(38" タン, PS2マウス/ジョイスティック)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
(88" 用, 1U)
(GH-AT7083) \150,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照します。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

つづく

＜システム装置内蔵編＞から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

＜キャビネット編＞から
・ディスプレイ装置
・外付け装置

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
(コンソール切替ユニットなし, 1U)
(GH-RLK7200) \298,000(税別)

HA8000専用ラック (GH-RK7382,
GH-RK7162)へ搭載時のみ別途
変換ブラケット (GH-AU7621)が必要
です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポイン
ティングデバイスが一体となったユニット
です。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・必ず添付の A C ケーブルを接続して使用願
います。

選択

同時

ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ディスプレイケーブル
(1.8m)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
(1.8m)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

ポインティングデバイス
(3ボタン, PS2/USB/ワイヤレス)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
(1.8m)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

[コンソール切替ユニット
(4ポート, GH-AT7043) を
ディスプレイ/キーボード
ユニットの背面に搭載
の場合の構成です。]

コンソール切替ユニット
(4ポート用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2~4台のシステム装置で共用
する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となりま
す。
- ・必ず添付の A C アダプタを接続して使用願
います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本
のKVMケーブルが添付されています。複数のサ
ーバモジュールをコンソールユニットで選択
して使用する場合は別売りのKVMケーブル
(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(3ボタン, PS2/USB/ワイヤレス)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
(4ポート用)
(GH-AU7620) \16,000(税別)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット
を搭載する為に必要です。

コンソール切替ユニット
(4ポート用, 1U)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード
接続は不可。
- ・必ず添付の A C アダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

つづく

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

つづき

[コンソール切替ユニット
(4ポート, GH-AT7043) を
ディスプレイ/キーボードユニット
の背面に搭載しない場合の構成です。]

コンソールユニットラックマウントキット
(4ポート用)
(GH-AU7620) \16,000(税別)
・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。

コンソール切替ユニット
(4ポート用, 1U)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2~4台のシステム装置で共用する
場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願
います。
・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケ
ーブルが添付されています。複数のサーバモジュール
をコンソールユニットで選択して使用する場合は別
売りのKVMケーブル(66-LV7200)を手配して下さい。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)
・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(3インチ, PS2対応)
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)
・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
(4ポート用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)
・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能)[最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード
接続は不可。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)
・接続のシステム装置台数分必要です。

コンソール切替ユニット
(8ポート用, 1U)
(GH-AT7083) \150,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイ
スを2~8台のシステム装置で共用する場合に、
搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願
います。
・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケ
ーブルが添付されています。複数のサーバモジュール
をコンソールユニットで選択して使用する場合は別
売りのKVMケーブル(66-LV7200)を手配して下さい。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)
・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(3インチ, PS2対応)
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。


液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)
・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
(8ポート用)
(GH-AT7083) \150,000(税別)
・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能)[最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードにつ
いては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願
います。
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)
・接続のシステム装置台数分必要です。

・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

つづき

コンソールユニットセット
(4^ポ・1用,2U)
(GH-SAT7041) \129,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・ラックマウントキット(GH-AU7620)、キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)を含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

コンソールユニットセット
(8^ポ・1用,2U)
(GH-SAT7080) \175,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)及びA Cアダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

コンソールユニットセット
(15^ポ・1用,3U)
(GH-SAT7150) \342,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~15台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)、ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、K B /マウスケーブル(GT-LK7112)x1及びA Cアダプタを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを接続したコンソールユニットがマスター側となります。
- ・マスター/スレーブ側共に必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

本セットは8ポート用コンソールユニットのカスケード接続でのセットとなります。
付属のディスプレイケーブルx1、K B /マウスケーブルx1はカスケード接続用です。

つづく

<ご注意>

●コンソールユニットのA Cアダプタは形状都合により、コンセントボックス(GH-AG7105)を使用の時、コンセントボックスのA Cアウトレット3個分の幅を占有しますのでご注意ください。(ただし、コンセントボックスのA Cアウトレットは5個ですが、1台のコンセントボックスに2個のA Cアダプタを接続可能です。)
また、他のコンセントを使用の際も、複数のコンセントを占有しますのでご注意ください。

同時

選択

同時

選択

D S P / K B / マウスケーブルセット
(4^ポ・1用,3m)
(GH-SLK7102) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。
・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、K B /マウスケーブル(GT-LK7102)x1[4^ポ・1用コネクタ接続用]で構成します。

キーボード
(109^ポ・配列標準/キーレス/小型^ポ・1^ポ)
(ワジョ形名なし)

マウス
(2^ポ・1^ポ)
(ワジョ形名なし)

・コンソールユニットセットに標準添付されています。

ディスプレイ装置

・[外付け装置]に記載のディスプレイ装置が接続可能です。
・ワジョ^ポ 1^ポ 天板上に設置します。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

・ワジョ^ポ 1^ポ 天板上に設置します。

コンソールユニット
(4^ポ・1用)
(GH-AT7041) \105,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能)
[最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・他の形のコンソールユニットとのカスケード接続は不可。

D S P / K B / マウスケーブルセット
(4^ポ・1用,3m)
(GH-SLK7102) \13,000(税別)

・4ポートコンソールユニットのカスケード接続用です。

D S P / K B / マウスケーブルセット
(4^ポ・1用,3m)
(GH-SLK7102) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。
・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、K B /マウスケーブル(GT-LK7102)x1[4^ポ・1用コネクタ接続用]で構成します。

D S P / K B / マウスケーブルセット
(8/15^ポ・1用,3m)
(GH-SLK7112) \16,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。
・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、K B /マウスケーブル(GT-LK7112)x1[8/15^ポ・1用コネクタ接続用]で構成します。

キーボード
(109^ポ・配列標準/キーレス/小型^ポ・1^ポ)
(ワジョ形名なし)

マウス
(2^ポ・1^ポ)
(ワジョ形名なし)

・コンソールユニットセットに標準添付されています。

ディスプレイ装置

・[外付け装置]に記載のディスプレイ装置が接続可能です。
・ワジョ^ポ 1^ポ 天板上に設置します。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

・ワジョ^ポ 1^ポ 天板上に設置します。

コンソールユニット
(8^ポ・1用,1U)
(GH-AT7080) \151,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9(16)~64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)
[最大接続可能システム装置台数は64台です。]
・他の形のコンソールユニットとのカスケード接続は不可。
・必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願います。

D S P / K B / マウスケーブルセット
(8/15^ポ・1用,3m)
(GH-SLK7112) \16,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。
・ディスプレイケーブル(GT-LV7102)x1、K B /マウスケーブル(GT-LK7112)x1[8/15^ポ・1用コネクタ接続用]で構成します。

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 ・外付け装置

ラックマウント

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

コンソール切替ユニットセット
(48"・ト用, 2U)
(GH-SAT7043) \128,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・ラックマウントキット(GH-AU7620)、キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)を含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
(109キー配列標準フルサイズ小型キーボード)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
(2ボタン)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) \32,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) \56,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が9 U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2.3 U以上離しての搭載は出来ません。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5202) \19,600(税別)

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

コンソール切替ユニット
(48"・ト用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

コンソール切替ユニットセット
(88"・ト用, 2U)
(GH-SAT7083) \174,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)及びACアダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル(GG-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
(109キー配列標準フルサイズ小型キーボード)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
(2ボタン)
(ワゴン形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ収納ユニット
(9U)
(GH-RC7100) \32,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット
(15型, 3U)
(GH-RL7200) \56,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が9 U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2.3 U以上離しての搭載は出来ません。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DC5201) \19,600(税別)

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(PC-DT3155A) \80,000(税別)

コンソール切替ユニット
(88"・ト用, 1U)
(GH-AT7083) \150,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続については、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

つづく

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 ・外付け装置

ラックマウント

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット
(48" -ト用コンソール切替ユニット付き, 1U)
(GH-SRLK7200) \402,000(税別)

・HA8000専用ラック (GH-RK7382, GH-RK7162)
へ搭載時のみ別途変換ラック (GH-AU7621)
が必要です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル (GG-LY7200) を手配して下さい。

同時

P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(36" x 36" PS2マウスインターフェイス)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
(48" -ト用)
(GH-AU7620) \16,000(税別)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。

コンソール切替ユニット
(48" -ト用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット
(88" -ト用コンソール切替ユニット付き, 1U)
(GH-RLK7201) \448,000(税別)

・HA8000専用ラック (GH-RK7382, GH-RK7162)
へ搭載時のみ別途変換ラック (GH-AU7621)
が必要です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。
- ・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケーブルが添付されています。複数のサーバモジュールをコンソールユニットで選択して使用する場合は別売りのKVMケーブル (GG-LY7200) を手配して下さい。

同時

P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(36" x 36" PS2マウスインターフェイス)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
(88" -ト用, 1U)
(GH-AT7083) \150,000(税別)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

つづく

<システム装置内蔵編>から
・ベースユニット・サーバモジュール
・増設モジュール

<キャビネット編>から
・ディスプレイ装置 外付け装置

ラックマウント

・表記の価格は、希望小売価格です。

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
(コンソール切替ユニットなし, 1U)
(GH-RLK7200) \298,000(税別)

・HA8000専用ラック(GH-RK7382,
GH-RK7162)へ搭載時のみ別途
変換ラック(GH-AU7621)が必要
です。

・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポイン
ティングデバイスが一体となったユニット
です。
・コンソール切替ユニットは含まれません。
・必ず添付のA Cケーブルを接続して使用願
います。

選択

同時

ディスプレイ装置
(15型)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ディスプレイケーブル
(1.8m)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
(1.8m)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

ポインティングデバイス
(38' ショ, PS2マウス/ジョイスティック)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
(1.8m)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

[コンソール切替ユニット
(4ポート, GH-AT7043) を
ディスプレイ/キーボード
ユニットの背面に接続
の場合の構成です。]

コンソール切替ユニット
(4ポート用)
(GH-AT7043) \104,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2~4台のシステム装置で共用す
る場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となりま
す。
・必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願
います。
・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本
のKVMケーブルが添付されています。複数のサ
ーバモジュールをコンソールユニットで選択
して使用する場合は別売りのKVMケーブル
(66-LYT200)を手配して下さい。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(38' ショ, PS2マウス/ジョイスティック)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(ワ' ショ形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
(4ポート用)
(GH-AU7620) \16,000(税別)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット
を搭載する必要があります。

コンソール切替ユニット
(4ポート用, 1U)
(GH-AT7043) \104,000(税別)


・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード
接続は不可。
・必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) \13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

つづく



3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

つづき

[コンソール切替ユニット
(4ポート, GH-AT7043) を
ディスプレイ/キーボードユニット
の背面に搭載しない場合の構成です。]

コンソールユニットラックマウントキット
(48" -ト用)
(GH-AU7620) ¥16,000(税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。

コンソール切替ユニット
(48" -ト用, 1U)
(GH-AT7043) ¥104,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2~4台のシステム装置で共用する
場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願
います。
・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケ
ーブルが添付されています。複数のサーバモジュール
をコンソールユニットで選択して使用する場合は別
売りのKVMケーブル(66-LV7200)を手配して下さい。

同時

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) ¥13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(3ボタン, PS2マウス/キーボード)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) ¥13,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
(48" -ト用)
(GH-AT7043) ¥104,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能)[最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード
接続は不可。
・必ず添付のA Cアダプタを接続して使用願います。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) ¥13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

同時

コンソール切替ユニット
(88" -ト用, 1U)
(GH-AT7083) ¥150,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイ
スを2~8台のシステム装置で共用する場合に、
搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のA Cケーブルを接続して使用願
います。
・HA8000-bdのベースユニットには標準で1本のKVMケ
ーブルが添付されています。複数のサーバモジュール
をコンソールユニットで選択して使用する場合は別
売りのKVMケーブル(66-LV7200)を手配して下さい。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) ¥13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
(3ボタン, PS2マウス/キーボード)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
(15型)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) ¥13,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
(88" -ト用)
(GH-AT7083) ¥150,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能)[最大接続可能システム装置台数は64台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードにつ
いては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願
います。
・必ず添付のA Cケーブルを接続して使用願います。

PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
(3m)
(GH-LVK7103) ¥13,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。