

4. オプション一覧

● HA8000-bd

品名	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額) 維持保守	出張修理 出張修理	概略仕様	適用機種 HA8000-bd
増設モジュール						
増設マネージメントモジュール	GG-CM7600	¥80,000	後報	後報	増設マネージメントモジュール	○
増設電源モジュール	GG-BP2190	¥60,000	後報	後報	増設電源モジュール	○
増設スイッチモジュール	GG-CZ7700	¥140,000	後報	後報	増設スイッチモジュール	○
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置	PC-DC5202	¥19,600	¥142	¥108	15型カラーマルチタチオン、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	○
	PC-DC7104	¥35,000	¥250	¥192	17型カラーマルチタチオン、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	○
	PC-DC3623	¥148,000	¥1,058	¥792	22型カラーマルチタチオン、640x480～2048x1536ドット、省電力対応	○
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	¥75,000	¥533	¥400	15型TFT、640x480～1024x768ドット	○
外付け装置						
スイッチングHUB	GH-BH7516	¥78,000	¥492	¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	○
	GH-BH7618	¥232,000	¥1,450	¥1,092	16ポート(10Mbps/100Mbps)+2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])	○
ケーブル						
KVMケーブル 3m	GG-LY7200	¥5,000	後報	後報	マウス・キーボード・モニタ接続用ケーブル	○
光ケーブル 5m	GG-LA7605	¥60,000	後報	後報	光ケーブル(SC変換ケーブル)	○
光ケーブル 10m	GG-LA7610	¥60,000	後報	後報	光ケーブル(SC変換ケーブル)	○
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用 0.7m	○
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用 2.0m	○
DSP/KB/マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102	¥13,000	-	-	コンソールユニットセット(GH-SAT7041)接続用、3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポート用)	○
DSP/KB/マウスケーブルセット (8ポート用)	GH-SLK7112	¥16,000	-	-	コンソールユニットセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150)接続用、3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)	○
P52 KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7103	¥13,000	-	-	コンソール切替ユニット(GH-7043, GHAT7083)接続用、3.0m	○
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7214	¥139,000	¥842	¥633	1400VA/950W, ラックマウントタイプ	○
	GH-SBU7131	¥315,000	¥1,942	¥1,458	3000VA/2250W, ラックマウントタイプ	○
ラック関連						
ラックキャビネット	GH-RK7385	¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	○
	GH-RK7165	¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	○
	GH-RK7382	¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	○
	GH-RK7162	¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	○
ラックサイドパネル	GH-RS7385	¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	○
	GH-RS7165	¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	○
	GH-RS7381	¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	○
	GH-RS7160	¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	○
フロントドア	GH-RD7385	¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、インテリジェントメタルタイプ	○
	GH-RD7165	¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、インテリジェントメタルタイプ	○
	GH-RD7381	¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓	○
	GH-RD7160	¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓	○
	GH-RD7382	¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、インテリジェント	○
	GH-RD7163	¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、インテリジェント	○
リアドア	GH-RD7166	¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	○
	GH-RD7161	¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000専用ラック用)	○
ブラックパネル	GH-RP7011	¥800	-	-	1U用	○
ラック連結キット	GH-RJ7005	¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	○
	GH-RJ7001	¥16,000	-	-	インテリジェントフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)	○
	GH-RJ7002	¥16,000	-	-	インテリジェントフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)	○
	GH-RJ7000	¥16,000	-	-	アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)	○
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001	¥24,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット	○
HUB収納ユニット	GH-RH7100	¥16,000	-	-	スイッチングHUB(PC-BH7516, GH-BH7618)収納用	○
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	¥40,000	-	-	アクトレイト5口	○
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置収納ユニット	○
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置収納ユニット	○
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	¥129,000	¥808	¥608	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7041)、4ポート用、2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット付き	○
	GH-SAT7080	¥175,000	¥1,092	¥817	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080)、8ポート用、2U キーボード収納ユニット付き	○
	GH-SAT7150	¥342,000	¥2,033	¥1,525	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080x2)、15ポート(8ポートx2)用、3U ディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル+キーボード収納ユニット付き	○
ディスプレイ/キーボードユニット (8ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-RLK7200	¥298,000	¥1,867	¥1,400	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネルイス、1U	○
ディスプレイ/キーボードユニット (8ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-RLK7201	¥448,000	¥2,800	¥2,100	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネルイス、1U (8ポートコンソール切替ユニット付き)	○
ディスプレイ/キーボードユニット (4ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	¥402,000	¥2,517	¥1,892	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネルイス、1U (4ポートコンソール切替ユニット付き)	○
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	○
コンソール切替ユニットセット (4ポート用)	GH-SAT7043	¥128,000	¥808	¥608	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7403)、4ポート用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	○
コンソール切替ユニットセット (8ポート用)	GH-SAT7083	¥174,000	¥1,092	¥817	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8ポート用、2U キーボード/マウス収納ユニット付き	○
ラックマウントキット	GH-AU7620	¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4ポート用)ラックキャビネット搭載用	○