

5. サービス一覧

5.1 HA8000 - bd 導入サービス

HA8000-bd導入サービスは大きく3つのサービス体系に分かれます。下記に3つのサービス体系及びサービス内容を示します。

(1) - 1 新規導入サービス

<内容>新規にブレードサーバHA8000-bdをご購入頂く場合の搬入および現地セットアップサービスであり、ラックキャビネット[38U]編,ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・新規導入における適用品目区分表

タイプ種別	新規導入装置	適用品目区分 (搬入費区分)
ラックキャビネットタイプ	ラックキャビネット[16U](搭載状態 *注1,ラックキャビネットのみ),	ハーフラックサイズ
	ラックキャビネット[38U](搭載状態 *注1,ラックキャビネットのみ)	ラックサイズ

注1)ラックキャビネットに搭載して出荷するシステム装置,外付け装置,無停電電源装置,ラックオプションの搬入費はラックに含まれます。
(搬入費にはラックへの搭載は含まれませんので、別途搭載SBの手配が必要です。)

注2)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む),PC形名のスイッチング HUBの搬入費は、システム装置と同時搬入の場合は、PCクライアントと同様システム装置に含む扱いとします。(PC-xxxx形名)

注3)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置,ラックタイプ 外部装置の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが全て必要になりますので保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道,東北,関東,中部,信越,北陸,関西,中国,四国,九州地区,沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ:沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)],鹿児島(奄美),島根(隠岐島), 長崎(壱岐,対馬,五島列島),東京(小笠原),北海道(礼文,利尻,奥尻島,)など

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はブレードサーバHA8000-bdのラックキャビネット[38U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000-bdのラックキャビネット[38U]にはHA8000-bdを工場にて搭載*し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[38U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N11C)

手配形名はラックキャビネット[38U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[38U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C地区	SD-41C2-RCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-RCA2100	¥50,000/ラック
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA4000	¥105,000/ラック
		時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社がセットアップ を実施				
		セットアップメニュー (日程指定)	9～17時にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C2-RBC0000	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA2000	¥95,000/ラック
		日程及び AM / PM指定で 搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施				

(注1)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はブレードサーバHA8000-bdのラックキャビネット[16U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000-bdのラックキャビネット[16U]にはHA8000-bdを工場にて搭載*し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[16U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N12C)

手配形名はラックキャビネット[16U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[16U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	SD-41C2-HCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-HCA2100	¥30,000/ラック
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ を実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA4000	¥85,000/ラック
		セットアップメニュー (日程指定) 日程及び AM / PM指定で 搬入+その後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C2-HBC0000	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA2000	¥75,000/ラック

(注1)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(1) - 2 オプション現地増設サービス

< 内容 > 既存システム装置内に増設モジュール等の増設オプションを現地増設する場合の搬入および

現地セットアップサービスであり、ラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

(オプション増設とはシステム装置内に増設する機器の増設を意味し、「外付けオプション」と呼ばれる装置や「ラックオプション」の増設に関してはユニット増設となります。)

・ 現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)
ラックマウントタイプ	サーバモジュール、増設スイッチモジュール、 増設電源モジュール、増設マネジメントモジュール	オプション

・ 搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A ・ B 地区	北海道, 東北, 関東, 中部, 信越, 北陸, 関西, 中国, 四国, 九州地区, 沖縄本島
C 地区	島嶼[とうしょ: 沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)], 鹿児島(奄美), 島根(隠岐島), 長崎(壱岐, 対馬, 五島列島), 東京(小笠原), 北海道(礼文, 利尻, 奥尻島,) など

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はラックキャビネット[38U]に搭載されているブレードサーバHA8000-bdに増設オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、増設オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-RCC0100	個別見積
			9～17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-RCA0100	¥5,000/台
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ を実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-RBA4000	¥50,000/台
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9～17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-RBC0000	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。
入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はラックキャビネット[16U]に搭載されているブレードサーバHA8000-bdに増設オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、増設オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-HCC0100	個別見積
			9～17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-HCA0100	¥5,000/台
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ を実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-HBA4000	¥50,000/台
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9～17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-HBC0000	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。
入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(1) - 3 ユニット現地増設サービス

< 内容 > 既存ラックキャビネットへラックマウントタイプ 外付け装置、ラックマウントタイプ システム装置等を現地増設する場合の搬入および現地セッアップ サービスでありラックキャビネット[38U]編,ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・ 現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)	現地増設 作業区分
ラックマウント タイプ	HA8000-bd	キャビネット サイズ	2人

注1)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置、ラックタイプ 外部装置の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、
予め保守担当部署への確認をお願いします。
(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載
がある旨を伝え打合せ要)

注2)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む)、PC形名のスイッチング HUBの搬入費は、PCクライアント側の搬入形名を手配下さい。

・ 搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A ・ B 地区	北海道,東北,関東,中部,信越,北陸,関西,中国,四国,九州地区,沖縄本島
C 地区	島嶼[とうしょ:沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)],鹿児島(奄美),島根(隠岐島), 長崎(壱岐,対馬,五島列島),東京(小笠原),北海道(礼文,利尻,奥尻島,)など

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

ラックキャビネット[38U]にHA8000-bd及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入 地区	形名	適用 品目	価格
ユニットシステム装置含む増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	¥15,000/台
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ 実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-RBA4010	¥105,000/台
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	品目に 関わらず	SD-41C3-RBC0010	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定

時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願

います。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

[連絡先]保守サービス会社搭載の場合:(iPD)i販S 営業支 (内)868-5251～5255/5261～5266、

物流業者搭載の場合:(iPD)出荷G (内)868-3091

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

ラックキャビネット[16U]にHA8000-bd及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入 地区	形名	適用 品目	価格
ユニット(システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	¥15,000/台
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ 実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-RBA4010	¥105,000/台
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	品目に 関わらず	SD-41C3-HBC0010	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

[連絡先]保守サービス会社搭載の場合:(iPD)i販S オ営支 (内)868-5251～5255/5261～5266、
物流業者搭載の場合:(iPD)出荷G (内)868-3091

(2) ブレードサーバ導入サービスに関する注意事項

ブレードサーバ導入サービス手配時の注意事項

- ・ 時間指定手配の場合は、受注伝票の時間指定欄に手配の指定時間を記載して頂くようお願いします。
また、日程指定や A M , P M , 13 ~ 15 時 , 15 ~ 17 時手配の場合には、時間指定欄は空白 , A M , P M , P 1 , P 3 として頂くようお願いします。
- ・ サービス一覧に無い内容に関しては個別対応となりますので、別途アカウントマネージャに問合せして頂くようお願いします。
- ・ オプション増設の搬入のみを手配される場合には梱包品の引き取り作業は含みません。
- ・ 現地増設手配時の扱いについて
複数台の外付け装置やユニット等：手配台数分の搬入費の手配が必要になります。
セットアップ費は増設対象のラックキャビネット(ラックタイプ)台数分のセットアップ費の手配が必要になります。

(3) 導入サービス手配選択パターン例

・HA8000-bd(ラックマウントタイプ)

ラックキャビネット[3 8 U]へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置		サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	OS カスタマ インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows 2000 Server プレインストール	なし	する	1
			しない	2
	OSなし	-	する	3
			しない	4

下表の該当するサービス番号へ

分類		項目	サービス番号			
			1	2	3	4
HA8000-bd (ラックマウントタイプ)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥50,000(税別)	○	○	○	○
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥50,000(税別)				
	搬入および お客先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注3)		○		○
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注3)	○		○	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：ベースユニットへの増設モジュール(サーバモジュール、マネージメントモジュール、スイッチモジュール等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、ベースユニットセット形名に含まれています。

注3：形名の* 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

- ・ HA8000-bd(ラックマウントタイプ)
ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置		サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	OS カスタ インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Server プレインストール	なし	する	1
			しない	2
	OSなし	-	する	3
			しない	4

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類		項目	サービス番号			
			1	2	3	4
HA8000-bd (ラックマウントタイプ)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥50,000(税別)				
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥50,000(税別)	○	○	○	○
	搬入および お客先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注3)		○		○
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB****)(注3)	○		○	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。

注2：ベースユニットへの増設モジュール(サーバモジュール、マネージメントモジュール、スイッチモジュール等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、ベースユニットセット形名に含まれています。

注3：形名の* 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

- ・HA8000-bd(ラックマウントタイプ)
Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置		サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	OS カスタマ インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux(Red Hat 7.2J) プラットフォーム	なし	する	1
			しない	2

下表の該当するサービス番号へ

分類		項目	サービス番号	
			1	2
HA8000-bd (ラックマウントタイプ)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥50,000(税別)	○	○
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥50,000(税別)		
	搬入および お客先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)		○
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)	○	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：ベースユニットへの増設モジュール(サーバモジュール、マネージメントモジュール、スイッチモジュール等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、ベースユニットセット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：形名の* 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

- ・HA8000-bd(ラックマウントタイプ)
Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置		サービス	サービス番号
	サイズ(U)	モデル	OS カスタマ インストール	
ラックキャビネット [16U]		Linux(Red Hat 7.2J) プラットフォーム	なし	搬入時にそのまま ケーブリングを実施
				する しない

下表の該当するサービス番号へ

分類		項目	サービス番号	
			1	2
HA8000-bd (ラックマウントタイプ)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥50,000(税別)		
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥50,000(税別)	○	○
	搬入および お客先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC****)		○
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB****)(注4)	○	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：ベースユニットへの増設モジュール(サーバモジュール、マネージメントモジュール、スイッチモジュール等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、ベースユニットセット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：形名の* 部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

5 . 2 カスタムメイドサービス

カスタムメイドサービスは、システム装置のラック搭載，OSインストール等のサービスです。

品 名	形 名	価 格	サービス概要
ハードウェアセットアップ サービス	SD-41A0-N10B	システム装置のセット 形名に含まれます。	・ハードウェアの組込み
ラック搭載サービス	SD-41A1-N11C	¥50,000	・ラックキャビネット[38U]への組込み
	SD-41A1-N12C	¥30,000	・ラックキャビネット[16U]への組込み