

4. オプション一覧

● HA8000-bdシリーズ

品名	形名	希望小売価格		保守料 (月額)		保守料 (月額)		概略仕様	適用機種 bd/300A2
		(税込)	(税別)	維持保守 (税込)	維持保守 (税別)	出張修理 (税込)	出張修理 (税別)		
増設モジュール									
増設電源モジュール	GG-BP2191	¥63,000	¥60,000	¥420	¥400	¥315	¥300	HA8000-bd/300専用 増設電源モジュール (*1)	○
増設マネージメントモジュール	GG-CH7601	¥115,500	¥110,000	¥770	¥733	¥578	¥550	HA8000-bd/300専用 増設マネージメントモジュール	○
増設スイッチモジュール	GG-C27701	¥325,500	¥310,000	¥2,170	¥2,067	¥1,628	¥1,550	HA8000-bd/300専用 増設スイッチモジュール	○
増設サーバモジュール拡張ボード (*3)									
Fibre Channelボード	GG-CC7220	¥633,150	¥603,000	¥4,218	¥4,017	¥3,168	¥3,017	2G/SFF/PCI-X/LowProfile With BKT [SANR1SE接続用]	○
Fibre Channelボード	GG-CC7221	¥255,150	¥243,000	¥1,698	¥1,617	¥1,278	¥1,217	2G/SFF/PCI-X/LowProfile With BKT [CR80 (CR804)接続用]	○
LANボード	GG-CN7550	¥57,750	¥55,000	¥385	¥367	¥289	¥275	1000BASE-T/LowProfile With BKT	○
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203	¥20,580	¥19,600	¥149	¥142	¥113	¥108	15型ワイド液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	○
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3158	¥57,750	¥55,000	¥412	¥392	¥307	¥292	15型TFT、640x480～1024x768ドット、省電力対応	○
	PC-DT3171	¥72,450	¥69,000	¥517	¥492	¥385	¥367	17型TFT、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	○
外付け装置									
スイッチングHUB									
	GH-BH75001	¥28,350	¥27,000	¥175	¥167	¥131	¥125	8ポート (10Mbps/100Mbps)	○
	GH-BH75161	¥81,900	¥78,000	¥517	¥492	¥385	¥367	16ポート (10Mbps/100Mbps)	○
	GH-BH7524	¥81,900	¥78,000	¥517	¥492	¥385	¥367	16ポート (10Mbps/100Mbps)+2ポート (1Gbps [1000BASE-SX])	○
	GH-BH7626T	¥168,000	¥160,000	¥1,050	¥1,000	¥788	¥750	16ポート (10Mbps/100Mbps)+2ポート (1Gbps [1000BASE-T])	○
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200	¥2,310,000	¥2,200,000	¥23,100	¥22,000	-	-	8ポート (F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	○
	HT-4990-SW3802	¥5,029,500	¥4,790,000	¥49,350	¥47,000	-	-	16ポート (F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	○
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR804-R100513	¥1,716,750	¥1,635,000	¥9,327	¥8,883	¥7,000	¥6,667	ラックマウント型、CR80 (804), 320GBアレイ (160GB×3)、単体接続用	○
	GHOCR804-R100800	¥1,470,000	¥1,400,000	¥8,969	¥8,542	¥6,728	¥6,408	ラックマウント型、CR80 (804), ハードディスク搭載なし	○
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4063-xxxxx	-	-	-	-	-	-	SANR1SE9500V	○
ディスクアレイサブシステム	A-65x2-x	-	-	-	-	-	-	SANR1SE9500V/9980V	○
ケーブル									
KVMケーブル									
KVMケーブル	GG-LY7201	¥5,250	¥5,000	-	-	-	-	HA8000-bd/300専用 マウス・キーボード・モタ接続用ケーブル USBタイプ	○
Fibre Channelケーブル	GH-LA7603	¥26,250	¥25,000	¥166	¥158	¥123	¥117	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 3.0m	○
	GH-LA7610	¥52,500	¥50,000	¥333	¥317	¥254	¥242	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 10.0m	○
	HT-F4063-KC5M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 5.0m	○
	HT-F4063-KC10M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 10.0m	○
	HT-F4063-KC20M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 20.0m	○
	HT-F4063-KB5M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400	-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 5.0m	○
	HT-F4063-KB10M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400	-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 10.0m	○
	HT-F4063-KB20M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400	-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル] 20.0m	○
LANケーブル	GH-LN7E05	¥1,890	¥1,800	-	-	-	-	カテゴリ5Eハンズケーブル 5m	○
	GH-LN7E10	¥2,940	¥2,800	-	-	-	-	カテゴリ5Eハンズケーブル 10m	○
	GH-LN7E20	¥5,040	¥4,800	-	-	-	-	カテゴリ5Eハンズケーブル 20m	○
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400	¥8,000	-	-	-	-	ディスプレイケーブル延長用 0.7m	○
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400	¥8,000	-	-	-	-	キーボードマウスケーブル延長用 2.0m	○
PS2 KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400	¥8,000	-	-	-	-	コンソール切替ユニット (GH-7043, GHAT7083) 接続用, 3.0m	○
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBU7215A	¥145,950	¥139,000	¥884	¥842	¥665	¥633	1500VA/980W, ラックマウント型	○
	GH-SBU7131A	¥330,750	¥315,000	¥2,039	¥1,942	¥1,531	¥1,458	3000VA/2250W, ラックマウント型	○
ラック関連									
ラックキャビネット									
	GH-SRK7385BK	¥241,500	¥230,000	-	-	-	-	38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)、フロントドア (ハンズ型) 2枚1組	○
	GH-SRK7165BK	¥135,450	¥129,000	-	-	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)、フロントドア (ハンズ型) 2枚1組	○
	GH-RK7385BK	¥197,400	¥188,000	-	-	-	-	38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	○
	GH-RK7165BK	¥100,800	¥96,000	-	-	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	○
	GH-RK7162BK	¥100,800	¥96,000	-	-	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)	○
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000	¥20,000	-	-	-	-	38U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	○
	GH-RS7165BK	¥14,700	¥14,000	-	-	-	-	16U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	○
	GH-RS7160BK	¥14,700	¥14,000	-	-	-	-	16U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用)、2枚1組	○
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200	¥64,000	-	-	-	-	38U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用)、ハンズ型 2枚1組	○
	GH-RD7165BK	¥39,900	¥38,000	-	-	-	-	16U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用)、ハンズ型 2枚1組	○
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750	¥35,000	-	-	-	-	16U用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック用)	○
ブラックパネル	GH-RP7011BK	¥840	¥800	-	-	-	-	1U用	○
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800	¥16,000	-	-	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)	○
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200	¥24,000	-	-	-	-	キーボード/マウス収納ユニット	○
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800	¥16,000	-	-	-	-	スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	○
	GH-RH7201BK	¥16,800	¥16,000	-	-	-	-	スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	○
コンセントボックスユニット	GH-AG7106	¥21,000	¥20,000	-	-	-	-	アットレックス6口、ブレーキスイッチ付き	○
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600	¥32,000	-	-	-	-	15型ディスプレイ装置収納用ユニット	○
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7500BK	¥58,800	¥56,000	-	-	-	-	液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3158) 収納用ユニット	○
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7220	¥288,750	¥275,000	¥1,803	¥1,717	¥1,357	¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U (*2)	○
ディスプレイ/キーボードユニット (8ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750	¥395,000	¥2,590	¥2,467	¥1,943	¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U (8ポートコンソール切替ユニット付き) (*2)	○
ディスプレイ/キーボードユニット (4ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7220	¥393,750	¥375,000	¥2,459	¥2,342	¥1,846	¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U (4ポートコンソール切替ユニット付き) (*2)	○
レール変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250	¥5,000	¥35	¥33	¥26	¥25	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	○
コンソール切替ユニットセット (4ポート用)	GH-SAT7043	¥130,200	¥124,000	¥822	¥783	¥622	¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7403)、4ポート用, 2Uラックマウント型 + キーボード/マウス収納ユニット付き (*2)	○
コンソール切替ユニットセット (8ポート用)	GH-SAT7083	¥151,200	¥144,000	¥945	¥900	¥709	¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7083)、8ポート用, 2Uキーボード/マウス収納ユニット付き (*2)	○
ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800	¥16,000	-	-	-	-	コンソール切替ユニット (4ポート用) ラックキャビネット搭載用	○
USB機器									
USB FDD	PC-UF2231	¥9,820	¥8,400	¥61	¥58	¥44	¥42	USB1.1仕様 フロッピーディスクドライブ	○
USB CDROMドライブ	PC-FC2100	¥22,050	¥21,000	¥158	¥150	¥123	¥117	USB1.1仕様 CD-ROMドライブ	○

(*1) : 30Uシャーシに搭載される電源モジュールとは混在できません。

(*2) : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

(*3) : 既搭載サーバモジュール (1slot用) への現地搭載増設オプションです。