


1.2 HA8000-ie/Loadflowbal



HA8000-ie/Loadflowbal

Loadflowbal
・表記の価格は
希望小売価格(税込)です。

システム装置


HA8000-ie/Loadflowbal

HA8000-ie/Loadflowbalは、ネットワークの負荷分散装置であり、そのスイッチ機能やバランシング機能によって予測不可能なトラフィック集中にも対応させる、Webアプライアンス製品です。Loadflowbalの導入によって、Webサーバからインターネットへの接続はLoadflowbalを経由するため、Webサーバの増設時にもWebサイトの運用を停止することなく容易に行えるといった利点があります。また、冗長構成を組むことで、高信頼性・高可用性なWebシステムを構築することができます。

HA8000-ie/Loadflowbalは、ディスプレイ、キーボード、マウスが不要のヘッドレスオペレーションです。ネットワークで接続されたクライアントからWebブラウザを使用して操作を行うことができるため、管理者がシステム装置のところまで行くことなく、自席で管理できます。


●HA8000-ie/Loadflowbal (16ポートモデル)

ディスク タイプ	標準 インタフェース	冗長電源	ポート拡張アダプタ (1000BASE-SX)	筐体タイプ	セット形名	希望小売価格 (税込)	保守料(月額)	
							維持保守 (税込)	出張修理 (税込)
ROM	16ポート (10/100BASE-TX)	無し	無し	スタンドアロン	GJOLF166-ONNNNO	¥2,379,300	¥15,695	¥11,742
				HA8000ラックマウント	GJOLF166-ONNN1NO	¥2,396,100	¥15,768	¥11,830
				H9000Vラックマウント	GJOLF166-ONNN2NO	¥2,396,100	¥15,768	¥11,830
			1ポート	スタンドアロン	GJOLF166-ON3NNNO	¥2,854,950	¥18,821	¥14,114
				HA8000ラックマウント	GJOLF166-ON3N1NO	¥2,871,750	¥18,935	¥14,201
				H9000Vラックマウント	GJOLF166-ON3N2NO	¥2,871,750	¥18,935	¥14,201
			2ポート	スタンドアロン	GJOLF166-ON4NNNO	¥3,261,300	¥21,533	¥16,152
				HA8000ラックマウント	GJOLF166-ON4N1NO	¥3,278,100	¥21,648	¥16,240
				H9000Vラックマウント	GJOLF166-ON4N2NO	¥3,278,100	¥21,648	¥16,240
		有り	無し	スタンドアロン	GJOLF166-ONN1NNO	¥2,616,600	¥17,238	¥12,933
				HA8000ラックマウント	GJOLF166-ONN11NO	¥2,633,400	¥17,351	¥13,012
				H9000Vラックマウント	GJOLF166-ONN12NO	¥2,633,400	¥17,351	¥13,012
			1ポート	スタンドアロン	GJOLF166-ON31NNO	¥3,092,250	¥20,405	¥15,304
				HA8000ラックマウント	GJOLF166-ON311NO	¥3,109,050	¥20,519	¥15,391
				H9000Vラックマウント	GJOLF166-ON312NO	¥3,109,050	¥20,519	¥15,391
			2ポート	スタンドアロン	GJOLF166-ON41NNO	¥3,498,600	¥23,118	¥17,343
				HA8000ラックマウント	GJOLF166-ON411NO	¥3,515,400	¥23,231	¥17,422
				H9000Vラックマウント	GJOLF166-ON412NO	¥3,515,400	¥23,231	¥17,422



●HA8000- ie / Load flow bal (24ポートモデル)


ディスク タイプ	標準 インタフェース	冗長電源	ポート拡張アダプタ (1000BASE-SX)	筐体タイプ	セット形名	希望小売価格 (税込)	保守料(月額)	
							維持保守 (税込)	出張修理 (税込)
ROM	24ポート (10/100BASE-TX)	無し	無し	スタンドアロン	GJOLF246-0NNNNNO	¥3,570,000	¥23,599	¥17,701
				HA8000ラックマウント	GJOLF246-0NNN1NO	¥3,586,800	¥23,712	¥17,789
				H9000Vラックマウント	GJOLF246-0NNN2NO	¥3,586,800	¥23,712	¥17,789
			1ポート	スタンドアロン	GJOLF246-0N3NNNO	¥4,045,650	¥26,767	¥20,073
				HA8000ラックマウント	GJOLF246-0N3N1NO	¥4,062,450	¥26,880	¥20,160
				H9000Vラックマウント	GJOLF246-0N3N2NO	¥4,062,450	¥26,880	¥20,160
			2ポート	スタンドアロン	GJOLF246-0N4NNNO	¥4,452,000	¥29,479	¥22,111
				HA8000ラックマウント	GJOLF246-0N4N1NO	¥4,468,800	¥29,592	¥22,199
				H9000Vラックマウント	GJOLF246-0N4N2NO	¥4,468,800	¥29,592	¥22,199
		有り	無し	スタンドアロン	GJOLF246-0NN1NNO	¥3,807,300	¥25,182	¥18,892
				HA8000ラックマウント	GJOLF246-0NN11NO	¥3,824,100	¥25,297	¥18,970
				H9000Vラックマウント	GJOLF246-0NN12NO	¥3,824,100	¥25,297	¥18,970
			1ポート	スタンドアロン	GJOLF246-0N31NNO	¥4,282,950	¥28,350	¥21,263
				HA8000ラックマウント	GJOLF246-0N311NO	¥4,299,750	¥28,463	¥21,350
				H9000Vラックマウント	GJOLF246-0N312NO	¥4,299,750	¥28,463	¥21,350
			2ポート	スタンドアロン	GJOLF246-0N41NNO	¥4,689,300	¥31,062	¥23,302
				HA8000ラックマウント	GJOLF246-0N411NO	¥4,706,100	¥31,177	¥23,380
				H9000Vラックマウント	GJOLF246-0N412NO	¥4,706,100	¥31,177	¥23,380




・表記の価格は、希望小売価格(税込)です。

その他


Loadflowbal
冗長電源無しモデル




Loadflowbal
ポート拡張アダプタ
無しモデル




・表記の価格は、希望小売価格(税込)です。



・表記の価格は、希望小売価格(税込)です。





ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

(1) 搭載対応ラックキャビネット種類

仕様	形式	備考
ラックキャビネット (38U)	GH-RK7382	19型ラック、取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサルピッチ、リアドア付き
ラックキャビネット (16U)	GH-RK7162	19型ラック、取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサルピッチ
H9000Vラックキャビネット		
詳細はH9000Vの構成ガイド参照願います。(マニュアルナンバ: SP-296-x)		
Homepage http://sysweb.system.hitachi.co.jp/~USC/		
問い合わせ先: インターネットプラットフォーム事業部 インターネットソリューション本部技術支援部		
Homepage http://www1.oji.hitachi.co.jp/WHATSNEW/acm-tcm.htm		

システムの拡張に応じて同一形式のラックを3台まで連結することも可能です。

仕様	形式
ラック連結キット	38U GH-RJ7001
	16U GH-RJ7002

ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットのみです。

(2) 占有ユニット数及び電源ケーブル本数

モデル名	搭載形態	占有U数	質量	電源ケーブル本数	消費電力	対応	
						38U	16U
Loadflowbal	横置き搭載	2U	10.0kg	1 *1 (接地型2極差込コネクタ用)	154W	○	○

*1:「冗長電源有りモデル」は、電源ケーブル2本添付されます。

(3) ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様

オプション品名	形式	占有U数	質量(kg)	電源ケーブル本数	対応		仕様
					38U	16U	
ラックサイドパネル (38U)	GH-RS7381	—	—	—	○	—	2枚1組
フロントドア (38U)	GH-RD7382	—	—	—	○	—	エナジーウェーブタイプ
ラックサイドパネル (16U)	GH-RS7160	—	—	—	—	○	2枚1組
フロントドア (16U)	GH-RD7163	—	—	—	—	○	エナジーウェーブタイプ
リアドア (16U)	GH-RD7161	—	—	—	—	○	16Uラックキャビネット用
ブランクパネル (1U)	GH-RP7011	1U	0.2	—	○	○	ラックキャビネット内の未搭載空きエリアを塞ぎます
ラック連絡キット (38U)	GH-RJ7001	—	—	—	○	—	ラックキャビネットを最大3台まで連結可
ラック連絡キット (16U)	GH-RJ7002	—	—	—	—	○	ラックキャビネットを最大3台まで連結可
スイッチングHUB	GH-BH75001	1U	0.67	1	○	○	HUB収納ユニット (GH-RH7201) が必要です
	GH-BH75161	1U	1.6	1	○	○	HUB収納ユニット (GH-RH7201) が必要です
	GH-BH7618	2U	2.6	1	○	○	HUB収納ユニット (GT-RH7100) が必要です
	GH-BH7618T						
HUB収納ユニット	GH-RH7100	1U	2.0	—	○	○	他にHUB本体が1U占有します
HUB収納ユニット	GH-RH7201	—	2.0	—	○	○	スイッチングHUB (GH-RH75001、GH-RH75161) 搭載時
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	—	2.0	1	○	○	コンセント口数5個 (12A以内) *2

*2: ラックキャビネット背面に縦に実装されます。

(4) ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。

(5) ラックキャビネット搭載の考え方

- ・基本的には質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載するようにします。