

4. オプション一覧

HA8000/30W A7, B7, C7

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A7	30 B7	30 C7
メモリーボード	GS-MJ71289CEX GS-MJ71289C GS-MJ72569CEX GS-MJ72569C GS-MJ75129CEX GS-MJ75129C GS-MJ70169CEX GS-MJ70169C				128MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM 256MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM 512MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM 1GBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM			
拡張ボード	SCSIボード GS-SCS7252EX GS-CS7253 GS-CS7252 GS-CS7217EX GS-CS7217				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用キット Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用 Ultra160 SCSI, 1チャネル, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 Ultra SCSI, 1チャネル, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載用 100BASE-TX/10BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用キット 100BASE-TX/10BASE-T, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用 100BASE-TX/10BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用キット 1000BASE-T, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-SX, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載用	*5	*5	*5
LANボード	GS-SCN7240EX GS-CN7240 GS-CN7241 GS-SCN7530EX GS-CN7530 GS-CN7531 GS-CN7620EX GS-CN7620				100BASE-TX/10BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用キット 100BASE-TX/10BASE-T, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用 100BASE-TX/10BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用キット 1000BASE-T, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-SX, PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載用	*5	*5	*5
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDL制御用			
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800	完売しました。			リモートアクセス用, PCI:フルサイズ			
SVPボードセット	GS-SCM7400DEX GS-SCM7400D GS-SCM7401D				サーバスプレッドシート, PCI, 電源ユニット + SVPスプレッドシート LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用キット サーバスプレッドシート, PCI, 電源ユニット + SVPスプレッドシート フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用 サーバスプレッドシート, PCI, 電源ユニット + SVPスプレッドシート LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
システム装置内蔵デバイス	内蔵薄型CD-ROM GS-SUC53243EX 内蔵DVD-RAM GS-SUV70603EX 内蔵ハードディスク GS-UH48231AEX GS-UH48231A 内蔵DATA(DDS-4) GS-SUD74013EX GS-SUD74013 GS-SUD74013TEX GS-SUD74013T GS-SUD74013WEX GS-SUD74013W GS-SUD74013XEX GS-SUD74013X GS-SUD74013DEX GS-SUD74013XD GS-SUD74013JEX GS-SUD74013J GS-SUD74013KEX GS-SUD74013K GS-SUD74013YEX GS-SUD74013Y GS-SUD74013TYEX GS-SUD74013TY GS-SUD74013WYEX GS-SUD74013WY GS-SUD74013XYEX GS-SUD74013XY GS-SUD74013XDYEX GS-SUD74013XDY GS-SUD74013JYEX GS-SUD74013JY GS-SUD74013KYEX GS-SUD74013KY				薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速 薄型CD-ROM用IDEケーブル付き ATAPI片面/両面: 4.7GB/9.4GB DVD-RAM用IDEケーブル付き IDE, 80GB, 7200r/min Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM56413REX GS-SUM56413R GS-SUM56413EX GS-SUM56413				Fast SCSI-2, 640MB MO加 - + 変換ケーブル + SCSI(Wide)ケーブル付き Fast SCSI-2, 640MB MO加 - + SCSI(Narrow)ケーブル付き			
ディスプレイ装置	ディスプレイ装置 PC-DC5201 PC-DC5202 PC-DC5203 PC-DC7104 PC-DC3622 PC-DC3623				15型カラーワイド, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応 15型カラーワイド, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応 15型カラーワイド, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応 17型カラーワイド, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応 22型カラーワイド, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応 22型カラーワイド, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応			
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A PC-DT3156 PC-DT3157 PC-DT3171				15型スリムワイド, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応 15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応 15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応 17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	*3	*3	*3

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能
*5 : LowProfilePCスロット及びフルサイズPCスロット搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		30A7	30B7	30C7	
外付け装置									
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-C100200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル1本付き				
	GS0BS201-R100200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル1本、ラック搭載用ケーブル1本付き	*2	*2	*2	
	GS0BS201-R200200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル1本、ラック搭載用ケーブル1本付き (2台目増設用)	*2	*2	*2	
スイッチングHUB	PC-BH7500				8ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7516				16ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7618				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])				
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])				
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])				
DVDライブラリ装置 (キャビネット付)	GT0DVDH0-02D1300				2.11TB、2ドライブ				
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ				
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ				
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、片面媒体350枚付き				
	GT0DVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ				
	GT0DVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ				
	GT0DVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ				
	GT0DVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き				
	GT0DVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き				
	GT0DVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き				
	ケーブル								
	LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5E、10メートルケーブル、5m			
GH-LN7E10					カテゴリ5E、10メートルケーブル、10m				
GH-LN7E20					カテゴリ5E、10メートルケーブル、20m				
SCSIケーブル	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用、2.0m				
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションケーブル、3.0m				
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションケーブル、3.0m				
モデムケーブル	GH-LM1210				モデムケーブル、2.0m				
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m				
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m				
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m				
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m				
DSP/KB/マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102				コンソールユニット(GH-AT7041)接続用、3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポート用)				
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7112				コンソールユニット(GH-AT7080)接続用、3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)				
PS2 KB/マウス/CRケーブル	GH-LVK7103				コンソールユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m				
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBU7050				500VA/320W、キャビネット付、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き				
	GH-SBU7050A				500VA/320W、キャビネット付、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7050S				500VA/320W、キャビネット付				
	GH-SBU7050S1				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7070				500VA/320W、キャビネット付				
	GH-SBU7070A				UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き				
	GH-SBU7070S				700VA/450W、キャビネット付、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き				
	GH-SBU7070S				700VA/450W、キャビネット付、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、キャビネット付 UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7140				700VA/450W、キャビネット付 UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き				
	GH-SBU7140A				1200VA/950W、キャビネット付、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き				
	GH-SBU7140S				1200VA/950W、キャビネット付、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7140S1				1200VA/950W、キャビネット付 UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7214				1200VA/950W、キャビネット付 UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き				
	GH-SBU7214A				1200VA/950W、ラックマウント付、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7214S				1200VA/950W、ラックマウント付、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7214S1				1200VA/950W、ラックマウント付 UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7131				1200VA/950W、ラックマウント付 UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2	
GH-SBU7131A				3000VA/2250W、ラックマウント付、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き	*2	*2	*2		
GH-SBU7131S				3000VA/2250W、ラックマウント付、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2		
GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、ラックマウント付 UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2		
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き				
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張ユニット、ラックキャビネット搭載用金具付き				
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き				
ラック関連									
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)				
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)				
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
ラックサイドパネル	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組				
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組				
フロントドア	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組				
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組				
	GH-RD7385				38U用ラックフロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネル窓				
	GH-RD7165				16U用ラックフロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネル窓				
	GH-RD7381				38U用ラックフロントドア(HA8000専用ラック用)、パネル窓				
	GH-RD7160				16U用ラックフロントドア(HA8000専用ラック用)、パネル窓				
リアドア	GH-RD7382				38U用ラックフロントドア(HA8000専用ラック用)、インターフェース				
	GH-RD7163				16U用ラックフロントドア(HA8000専用ラック用)、インターフェース				
	GH-RD7166				16U用ラックフロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)				
ブラックパネル	GH-RD7161				16U用ラックフロントドア(HA8000専用ラック用)				
	GH-RP7011				1U用				
	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)				
ラック連結キット	GH-RJ7001				インターフェースフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)				
	GH-RJ7002				インターフェースフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)				
	GH-RJ7000				パネル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)				
	GH-RK7001				キーボード、マウス収納用ユニット				
HUB収納ユニット	GH-RH7100				スイッチングHUB(GH-BH7516、GH-BH7618)、Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用				
	GH-RH7200				スイッチングHUB(PC-BH7500)収納用				
	GH-RH7201				スイッチングHUB(GH-BH75001、GH-BH75161)収納用				
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクト5口				
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100				15型ディスプレイ装置収納用ユニット				
	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット				
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200				液晶ディスプレイ装置収納用ユニット				
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット				

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A7	30 B7	30 C7
ラック関連								
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7041), 48" -ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード収納ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SAT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080), 88" -ト用, 2U キーボード収納ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SAT7150	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080x2), 158" -ト(88" -トx2)用, 3U ディスプレイレール + KB/マウスレール + キーボード収納ユニット付き	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 1U	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニット (88" -ト用)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 1U 88" -ト用切替ユニット付き	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニットセット (48" -ト用)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 1U 48" -ト用切替ユニット付き	*2	*2	*2
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2
コンソール切替ユニットセット (48" -ト用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 48" -ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
コンソール切替ユニットセット (88" -ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 88" -ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(48" -ト用)ラックキャビネット搭載用	*2	*2	*2
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)			
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通機器用ネジ、ラックキャビネットのネジ			
その他								
コンソールユニット(48" -ト用)	GH-AT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48" -ト用			
コンソールユニット(88" -ト用)	GH-AT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88" -ト用			
コンソール切替ユニット(48" -ト用)	GH-AT7043	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48" -ト用			
コンソール切替ユニット(88" -ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88" -ト用			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット			

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W K7, L7, M7, N7

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7
メモリーボード	GS-MJ71289BEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM				
メモリーボード	GS-MJ71289B				256MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM				
	GS-MJ72569BEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM				
	GS-MJ75129BEX				1GBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM				
	GS-MJ70169BEX								
拡張ボード	GS-CA7230EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 17+16, PCI				
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230								
SCSIボード	GS-CS7253EX				Ultra160 SCSI, 17+16, PCI				
	GS-CS7253								
LANボード	GS-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7ポート				
	GS-CN7240								
	GS-CN7530EX				1000BASE-T, PCI:1-7ポート				
	GS-CN7530								
Fibre Channel ボード	GS-CN7620EX				1000BASE-SX, PCI:1-7ポート				
	GS-CN7620								
Fibre Channel ボードセット	GS-CC7202EX	FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 2Gbps, 1/Fiber Channel : SFF							
	GS-CC7202								
	GS-SCC7102CEX	FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC対応[HSSDC](GH-CZ7510)付き							
	GS-SCC7102C								
	GS-SCC7102PEX								
	GS-SCC7102P	FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC対応[光](GH-CZ7520)付き							
	GS-SCC7102P								
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX	HDLC制御用							
	GS-CH7100								
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX	完了しました。			イーサネット用, PCI:1-7ポート				
	GS-CR7800								
SVPボードセット	GS-SCM7400EEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ用電源, PCI:1-7ポート				
	GS-SCM7400E				電源ユニット + SVP対応のケーブル付き				
	GS-SCM7500EEX				サーバ用電源, PCI:1-7ポート				
	GS-SCM7500E	電源ユニット + SVP対応のケーブル + 外部筐体連動Box付き							
システム装置内蔵デバイス	GS-UC5348AEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI, 48倍速, 厚型				
内蔵CD-ROM	GS-UC5348A								
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060EX				ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB				
	GS-UV7060								
内蔵ハードディスク	GS-UH71855EX				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min				
	GS-UH71855								
	GS-UH73655EX				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min				
	GS-UH73655								
	GS-UH718H				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min				
	GS-UH718H								
	GS-UH736H				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min				
	GS-UH736H								
	GS-UH773H				Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min				
	GS-UH773H								
	GS-UH736FEX				Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min				
	GS-UH736FEX								
	GS-UH48231AEX	IDE, 80GB, 7200r/min							
	GS-UH48231ARX								
	GS-UH48231A								
HDDベイ	GS-AU7910EX	GS-UH71855/GS-UH73655の5型へ4~9搭載用HDDケース							
	GS-AU7910								
内蔵DATA(DDS-4)	GS-UD7402EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-UD7402								
	GS-SUD7402TEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402T				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GS-SUD7402WEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402W				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GS-SUD7402XEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402X				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUD7402DEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402XD				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7402JEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402J				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GS-SUD7402KEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402K				JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き				
	GS-SUD7402YEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402Y				対応(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-SUD7402TYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402TY				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-SUD7402WYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-SUD7402WY				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-SUD7402XYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)							
	GS-SUD7402XY	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応(HS-4/150S)x5巻付き							
	GS-SUD7402DYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)							
	GS-SUD7402DY	+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
	GS-SUD7402JYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)							
	GS-SUD7402JY	JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + 対応(HS-4/150S)x5巻付き							
	GS-SUD7402KYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)							
	GS-SUD7402KY	JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + 対応(HS-4/150S)x5巻付き							
内蔵DATAチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-UD7406								
	GS-SUD7406TEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-SUD7406T				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GS-SUD7406WEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-SUD7406W				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GS-SUD7406XEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-SUD7406X				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUD7406DEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-SUD7406D				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7406JEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装							
	GS-SUD7406J	JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き							
	GS-SUD7406KEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装							
	GS-SUD7406K	JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き							

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

*6: R X付き形名は未サポート

*10: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置				
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406DYEX GS-SUD7406DY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き					
	内蔵D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)				
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
		GS-SUL7400IEX GS-SUL7400I	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
		GS-SUL7400EXEX GS-SUL7400X	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
		GS-SUL7400DEXEX GS-SUL7400DX	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400DYEX GS-SUL7400DY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き					
内蔵A I T	GS-US7500EX GS-US7500	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)					
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUS7500DEXEX GS-SUS7500DX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUS7500YEXEX GS-SUS7500YEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500DYEXEX GS-SUS7500DYEX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUS7500JYEX GS-SUS7500JY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き					
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き					
	内蔵L T O	GS-UU7101EX GS-UU7101			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ)					
GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUU7101DXEX GS-SUU7101DX		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7101JEX GS-SUU7101J		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-SUU7101YEXEX GS-SUU7101YEX		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101DYEXEX GS-SUU7101DYEX		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ), ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7101JYEX GS-SUU7101JY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き					
内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ	GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ					
	GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUU7102DEXEX GS-SUU7102DX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUU7102JEX GS-SUU7102J	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 L T O									
	GS-SUU7102KEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)				
	GS-SUU7102K	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUU7102YEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)				
	GS-SUU7102Y	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102TYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
	GS-SUU7102TY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102WYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
	GS-SUU7102WY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102XYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
	GS-SUU7102XY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102DYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻				
	GS-SUU7102DY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7102JYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
	GS-SUU7102JY	完了しました。			+ JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102KYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
	GS-SUU7102KY	完了しました。			+ JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置									
	PC-DC5201	完了しました。			15型ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ,640x480 ~ 1280x1024ﾄｯﾄﾞ,省電力対応				
	PC-DC5202	完了しました。			15型ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ,640x480 ~ 1280x1024ﾄｯﾄﾞ,省電力対応				
	PC-DC5203	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ,640x480 ~ 1280x1024ﾄｯﾄﾞ,省電力対応				
	PC-DC7104	完了しました。			17型ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ,640x480 ~ 1280x1024ﾄｯﾄﾞ,省電力対応	*3	*3	*3	*3
	PC-DC3622	完了しました。			22型ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ,640x480 ~ 2048x1536ﾄｯﾄﾞ,省電力対応	*3	*3	*3	*3
	PC-DC3623	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			22型ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ,640x480 ~ 2048x1536ﾄｯﾄﾞ,省電力対応	*3	*3	*3	*3
液晶ディスプレイ装置									
	PC-DT3155A	完了しました。			15型ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸ,640x480 ~ 1024x768ﾄｯﾄﾞ,省電力対応				
	PC-DT3156	完了しました。			15型TFTｶﾞﾗｽ,640x480 ~ 1024x768ﾄｯﾄﾞ,省電力対応	*3	*3	*3	*3
	PC-DT3157	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞﾗｽ,640x480 ~ 1024x768ﾄｯﾄﾞ,省電力対応				
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTｶﾞﾗｽ,640x480 ~ 1280x1024ﾄｯﾄﾞ,省電力対応				
外付け装置									
バックアップキャビネットセット									
	GS0BS201-C100200				ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄﾞ ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ				
	GS0BS201-R100200				ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄﾞ ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ				
	GS0BS201-R200200				ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄﾞ ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ	*2	*2	*2	*2
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄﾞ ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ	*2	*2	*2	*2
リムーバブルデバイスユニットセット									
	GH0RR163-C100200				ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*7	*7	*7	*7
	GH0RR163-R100200				ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*7	*7	*7	*7
	GH0RR163-R200200				ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*7	*7	*7	*7
ディスクユニットセット									
	GH0RA162-C108001				ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品		*10		
	GH0RA162-R108001				ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品		*10		
	GH0RA162-R208001				ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品		*10		
DLTチェンジャーユニットセット									
	GH-SRL74081	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081W	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081X	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081J	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081K	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081Y	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081TY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081JY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74081KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101W	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101X	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101XD	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101K	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101Y	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101TY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101XY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101XDY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74101KY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082W	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082X	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082Y	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082TY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74082XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102W	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102X	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102XD	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102Y	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102TY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｲﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (1 6 U) におみ搭載可能
*7 : S V P ボードセット(GS-SCM7500X)搭載時のみ接続可能
*10 : Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7
外付け装置									
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7408T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7408X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408J	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7408K	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408Y	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7408TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408WY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7408XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408JY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7408KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7410	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用				
	GH-SRL7410W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用				
	GH-SRL7410D	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410K	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用				
	GH-SRL7410Y	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用				
	GH-SRL7410WY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フロッピー(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用				
	GH-SRL7410XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フロッピー(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用				
	GH-SRL7410KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フロッピー(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SFL7408	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装				
	GH-SFL7408T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SFL7408W	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SFL7408X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SFL7408J	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GH-SFL7408K	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SFL7408Y	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、フロッピー(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SFL7408TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装				
	GH-SFL7408WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フロッピー(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SFL7408XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装				
	GH-SFL7408JY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フロッピー(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SFL7408KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装				
	GH-SFL7408KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フロッピー(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SFL7410	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装				
	GH-SFL7410T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SFL7410W	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SFL7410X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GH-SFL7410D	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装					
GH-SFL7410K	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GH-SFL7410Y	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GH-SFL7410TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、フロッピー(D88/1800)x10巻付き					
GH-SFL7410WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フロッピー(D88/1800)x10巻付き					
GH-SFL7410XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装					
GH-SFL7410XY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フロッピー(D88/1800)x10巻付き					
GH-SFL7410XDY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、フロッピー(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GH-SFL7410KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装					
GH-SFL7410KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フロッピー(D88/1800)x10巻付き					
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091J	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091K	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装				
	GH-SRU71091WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091XY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装				
	GH-SRU71091JY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091KY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装				
	GH-SRU71091KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71091KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101X	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101XD	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101K	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU71101TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装				
GH-SRU71101WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2	
GH-SRU71101XY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装					
GH-SRU71101JY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2	
GH-SRU71101KY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装					
GH-SRU71101XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2	
GH-SRU71101KY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装					
GH-SRU71101KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フロッピー(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2	

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7
外付け装置									
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU7109Z	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZT	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZTW	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZTY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZYW	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110Z				ラックマウント型、LTO、10連装x2	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZT	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZTW	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZX	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZXD	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZY				ラックマウント型、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZTY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZYW	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZXY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2
LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109T	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109W	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109J	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109K	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109Y	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109TY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109JY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109KY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110				ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110T	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110W	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110X	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110XD	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110K	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110Y				ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110TY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110XDY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110KY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2	*2
	GH-SFU7109	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装				
	GH-SFU7109T	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SFU7109W	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SFU7109J	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
GH-SFU7109K	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GH-SFU7109Y	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7109TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7109WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7109JY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7109KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-FU7110				ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装					
GH-SFU7110T	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GH-SFU7110W	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GH-SFU7110X	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GH-SFU7110XD	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GH-SFU7110K	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GH-SFU7110Y				ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7110TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7110WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7110XY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
GH-SFU7110XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GH-SFU7110KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き					
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75001				8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7516	完売しました。			16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75161				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7618				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-SX])				
GH-BH7618T				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-T])					
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ﾊﾞｰﾄﾞ				
G B I Cコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル #HSSDCケーブルとの接続用				
	GH-CZ7510								
G B I Cコネクタ[光]	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル #光ケーブルとの接続用				
	GH-CZ7520								
ファイバチャネルスイッチ	HT-A4990-SW12802				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウント型付き				
	A-6517-S280				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウント型付き、SANRIS2200/2800用				
ショートウェーブG B I C	HT-F4990-SW16				ファイバ 非転送型用GBIC				
	A-F6517-BPS				ファイバ 非転送型用GBIC、SANRIS2200/2800用				

*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置					
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7		
外付け装置											
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドライブ						
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ						
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ						
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き						
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き						
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き						
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き						
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ						
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ						
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ						
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き						
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き						
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き						
	コンパクトディスクレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR802)					
		GHOCR803-C100800	完売しました。			キャビネットタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし					
	GHOCR803-R100511	完売しました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GBPLV(36GBx3) 単体接続用	*2	*2	*2	*2		
	GHOCR803-R200512	完売しました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GBPLV(36GBx3), クラウド接続(2ノード)用	*2	*2	*2	*2		
	GHOCR803-R100800	完売しました。			ラックタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし	*2	*2	*2	*2		
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxx				SANR1SE1100/1200						
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x				SANR1SE2200/2800						
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC				最大DLT8000x6ドライブ, 60巻						
LT0ライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				最大LT0x6ドライブ, 60巻						
ケーブル											
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LT0ファイバー接続用, 3.0m						
	GH-LX7200				DVDタイプ 列装置接続用, 2.0m						
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m						
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m						
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m						
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル, HSSDCケーブル, 2.0m						
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル, 光ケーブル, 5.0m						
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル, 光ケーブル, 10.0m						
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット/CR80接続用, 2.0m						
シリアルポート接続ケーブル	GH-LT7110				シリアルポート接続用, 3.0m						
インタフェースケーブル	GH-LM1220				ミニコンソールケーブル, 3.0m						
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ミニコンソールケーブル, 3.0m						
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			シリアルコンソールケーブル, 2.0m						
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m						
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m						
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m						
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用, 2.0m						
DSP / KB / マウスケーブルセット (4# -ト用)	GH-SLK7102				コンソールケーブルセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用, 3.0m						
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4# -ト用)						
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15# -ト用)	GH-SLK7102				コンソールケーブルセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用, 3.0m						
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15# -ト用)						
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コンソールケーブルセット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m						
無停電電源装置											
無停電電源装置	GH-SBU7050				500VA/320W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き						
	GH-SBU7050A				500VA/320W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き						
	GH-SBU7050S				500VA/320W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き						
	GH-SBU7050S1				500VA/320W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き						
	GH-SBU7070				700VA/450W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き						
	GH-SBU7070A				700VA/450W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き						
	GH-SBU7070S				700VA/450W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き						
	GH-SBU7070S1				700VA/450W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き						
	GH-SBU7140	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き						
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き						
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き						
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き						
	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き	*2	*2	*2	*2		
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2	*2	*2		
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2	*2		
GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2	*2			
GH-SBU7131				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き	*2	*2	*2	*2			
GH-SBU7131A				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2	*2	*2			
GH-SBU7131S				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2	*2			
GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2	*2			
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェース拡張ボード						
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き						
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き						
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2), UPS接続ケーブル付き						
ラック関連											
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)						
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)						
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)						
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)						
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組						
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組						
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組						
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組						
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメルトタイプ						
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメルトタイプ						
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), フル窓						
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), フル窓						
リアドア	GH-RD7382				38U用リアドア(HA8000専用ラック用), エッジケーブル						
	GH-RD7163				16U用リアドア(HA8000専用ラック用), エッジケーブル						
	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)						
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)						
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用						
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)						
	GH-RJ7001				エッジケーブルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)						
	GH-RJ7002				エッジケーブルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)						
	GH-RJ7000				フル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)						
ラック延長キット	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材, DLT/LT0タイプ 列装置搭載用						
システムアラートユニット	GH-RT7100				シリアルポート用ユニット						
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード, マウス収納ユニット						
HUB収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-C27501) 収納用						
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用						
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用						
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アフレット5口						

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置					
			維持保守	出張修理		70 M7	70 K7	70 L7	70 N7		
ラック関連											
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。 ・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				15型ディスプレイ装置収納用ユニット					
	GH-RC7110					15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット					
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。 ・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				液晶ディスプレイ装置収納用ユニット					
	GH-RL7500					液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット					
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完売しました。 ・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7041), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
	GH-SAT7080					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080), 8インチ用, 2U キーボード 収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
	GH-SAT7150					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080x2), 15インチ(8インチx2)用, 3U ディスプレイ/キーボード + KB/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディスティングディスプレイ, 1U	*2	*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチ用)	GH-RLK7201					8インチ液晶ディスプレイ + キーボード + ディスティングディスプレイ, 1U	*2	*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチ用)	GH-SRLK7200					15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディスティングディスプレイ, 1U 4インチ液晶ディスプレイ付き	*2	*2	*2	*2	
変換ブラケット	GH-AU7621					ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2	*2	
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
ラックマウントキット	GH-AU7620					コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	*2	*2	*2	*2	
ラックマウントキット	GH-AU7810					DLT/LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用					
ラックマウントキット	GS-AU7545					システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, 200mm 補)					
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10					300mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)					
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900	ラックキャビネットへの流通用 ショップ品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット									
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770	70K7, 70L7, 70M7, 70N7, 70C7, 70D7, 70G7, 130システム装置用									
	GH-AU7660	他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(IBM社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2					
	GH-AU7650	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2					
	GH-AU7661	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2					
	GH-AU7651	液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2					
	GH-AU7652	液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2					
GH-AU7662	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2						
GH-AU7652	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	*2						
その他											
コンソールユニット(4インチ用)	GH-AT7041	完売しました。				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用					
コンソールユニット(8インチ用)	GH-AT7080	完売しました。				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用					
コンソール切替ユニット(4インチ用)	GH-AT7043	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用					
コンソール切替ユニット(8インチ用)	GH-AT7083					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用					
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001	完売しました。				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット					

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C7	70 D7	70 G7
プロセッサ	GS-ECP1P2T7EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Pentium III-S(1.26GHz)/FSB:133MHz/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECP1P2T7 GS-ECP3T1P47EX GS-ECP3T1P47				Pentium III-S(1.40GHz)/FSB:133MHz/L2キャッシュ:512KB			
メモリーボード	GS-MJ71287AEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM			
メモリーボード	GS-MJ71287A				256MBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM			
	GS-MJ72567AEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM			
	GS-MJ72567A				1GBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM			
	GS-MJ75127AEX GS-MJ75127A GS-MJ701G7AEX GS-MJ701G7A							
拡張ボード	GS-CA7230EX GS-CA7230	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI			
ディスクアレイコントローラボード	GS-CS7253EX GS-CS7253				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI			
SCSIボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7サイズ			
LANボード	GS-CN7530EX GS-CN7530				1000BASE-T, PCI:1-7サイズ			
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX, PCI:1-7サイズ			
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX GS-SCC7102C GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC3対応(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4	*4
	GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC3対応(光)(GH-CZ7520)付き	*4	*4	*4
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDL制御用			
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800		完売しました。		イーサネット用, PCI:1-7サイズ			
SVPボードセット	GS-SCM7400FEX GS-SCM7400F GS-SCM7500FEX GS-SCM7500F		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバスロット, PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPスロット 0付付き サーバスロット, PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPスロット 0付 + 外部筐体運動Box付き			
システム装置内蔵デバイス	GS-UC5348AEX GS-UC5348A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI, 48倍速, 厚型			
内蔵CD-ROM	GS-UV7060EX GS-UV7060				ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB			
内蔵DVD-RAM	GS-UH71855EX GS-UH71855				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH73655EX GS-UH73655				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min			
	GS-UH718H GS-UH718HRX GS-UH718HRX GS-UH718H				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min			
	GS-UH736H GS-UH736HRX GS-UH736H				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min			
	GS-UH773H GS-UH773HRX GS-UH773H				Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min			
	GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F				Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min			
	GS-UH48231AEX GS-UH48231ARX GS-UH48231A				IDE, 80GB, 7200r/min			
HDDベイ	GS-AU7910EX GS-AU7910				GS-UH71855/GS-UH73655の5型へ48~9搭載用HDDケース			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-UD7402EX GS-UD7402		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-UD7402TEX GS-UD7402T		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-UD7402WEX GS-UD7402W		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-UD7402XEX GS-UD7402X		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-UD7402DEX GS-UD7402XD		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-UD7402JEX GS-UD7402J	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GS-UD7402KEX GS-UD7402K	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-UD7402YEX GS-UD7402Y	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x5 47(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-UD7402TYEX GS-UD7402TY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x5 47(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-UD7402WYEX GS-UD7402WY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x5 47(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-UD7402XYEX GS-UD7402XY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x5 47(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-UD7402DYEX GS-UD7402DY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), x5 47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-UD7402JYEX GS-UD7402JY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x5 47(HS-4/150S)x5巻付き				
	GS-UD7402KYEX GS-UD7402KY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + x5 47(HS-4/150S)x5巻付き				
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-UD7406EX GS-UD7406	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-UD7406TEX GS-UD7406T	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GS-UD7406WEX GS-UD7406W	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GS-UD7406YEX GS-UD7406Y	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-UD7406DEX GS-UD7406D	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-UD7406JEX GS-UD7406J	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GS-UD7406KEX GS-UD7406K	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 C7	70 07	70 G7	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406DYEX GS-SUD7406DY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
		GS-SUL7400IEX GS-SUL7400I	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
		GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400DX	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400DYEX GS-SUL7400DY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
内蔵 A I T	GS-US7500EX GS-US7500	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)				
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUS7500DEX GS-SUS7500DX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500DYEX GS-SUS7500DY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500JYEX GS-SUS7500JY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き				
	内蔵 L T O	GS-UU7101EX GS-UU7101	売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ)				
GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T		売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W		売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUU7101DEX GS-SUU7101DX		売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7101JEX GS-SUU7101J		売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K		売りました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
GS-SUU7101DYEX GS-SUU7101DY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ), ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUU7101JYEX GS-SUU7101JY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ付き					
GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUU7102DEX GS-SUU7102DX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7102JEX GS-SUU7102J	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C7	70 D7	70 G7
外付け装置								
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用	*2	*2	*2
	GH-SRL7408T	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408W	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7408X	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408J	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7408K	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408Y	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7408TY	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408WY	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408XY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7408JY	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408KY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7410	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410T	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410W	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7410X	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410XD	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7410X	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410Y	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7410TY	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410WY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7410XY	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410XDY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	GH-SRL7410KY	販売しました。			ラックマウント型、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410KY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SFL7408	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408T	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SFL7408W	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SFL7408X	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SFL7408J	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SFL7408K	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SFL7408Y	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408TY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408WY	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408XY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408JY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408KY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408KY	販売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7410	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装			
	GH-SFL7410T	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SFL7410W	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SFL7410X	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SFL7410XD	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装				
GH-SFL7410X	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SFL7410Y	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-SFL7410TY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き				
GH-SFL7410WY	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き				
GH-SFL7410XY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装				
GH-SFL7410XY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き				
GH-SFL7410XDY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SFL7410KY	販売しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装				
GH-SFL7410KY	販売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲ7(D88/1800)x10巻付き				
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装	*2	*2	*2
	GH-SRU71091T	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091W	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091J	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091K	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091Y	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091TY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装			
	GH-SRU71091WY	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091XY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装			
	GH-SRU71091JY	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091KY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装			
	GH-SRU71091KY	販売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71091KY	販売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71101	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装	*2	*2	*2
	GH-SRU71101T	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71101W	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71101X	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71101XD	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71101K	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2
	GH-SRU71101Y	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU71101TY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装				
GH-SRU71101WY	販売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	
GH-SRU71101XY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装				
GH-SRU71101XY	販売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	
GH-SRU71101XDY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	
GH-SRU71101KY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装				
GH-SRU71101KY	販売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲ7(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2	

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C7	70 D7	70 G7
外付け装置								
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU7109Z	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZT	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZTW	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZTY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZYW	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110Z	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZT	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZTW	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZX	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZXD	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZTY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZYW	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZXY	完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2
GH-SRU7109T		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
GH-SRU7109W		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
GH-SRU7109J		完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7109K		完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7109Y		完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7109TY		完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7109WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7109JY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7109KY		完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7110		完売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7110T		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110W		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110X		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7110XD		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110K		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7110Y		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110TY		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
GH-SRU7110WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110XY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110XDY		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110KY		完売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
GH-SFU7109		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、9連装			
GH-SFU7109T		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7109W		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7109J		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SFU7109K		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7109Y		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、9連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109TY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109JY		完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109KY		完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、10連装			
GH-SFU7110T		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7110W		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7110X		完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SFU7110XD	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SFU7110K	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-SFU7110Y	完売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、LTO、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110XY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SFU7110KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001	完売しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完売しました。			16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-SX])			
GH-BH7618T				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-T])				
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ﾊﾞｰﾄﾞ			
G B I Cコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル #HSSDCケーブルとの接続用			
	GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル #光ケーブルとの接続用			
G B I Cコネクタ[光]	GH-CZ7520EX							
	GH-CZ7520							
ファイバチャネルスイッチ	HT-A4990-SW2802				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウント型付き			
	A-6517-S280				FC-PPH、GBIC用、1x16、ラックマウント型付き、SANRIS E2200/2800用			
ショートウェーブG B I C	HT-F4990-SWL6				ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、1x6、ラックマウント型付き			
	A-F6517-BPS				ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾈｯﾄ ﾈｯﾄ型、1x6、ラックマウント型付き、SANRIS E2200/2800用			

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C7	70 O7	70 G7
外付け装置								
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き			
	コンパクトディスクレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR802)		
GHOCR803-C100800		完売しました。			キャビネットタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし			
GHOCR803-R100511		完売しました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GB7L4(36GBx3) 単体接続用	*2	*2	*2
GHOCR803-R200512		完売しました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GB7L4(36GBx3), クラウド接続(2ノード)用	*2	*2	*2
GHOCR803-R100800		完売しました。			ラックタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし	*2	*2	*2
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxx	-	-	-	SANR1SE1100/1200			
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x	-	-	-	SANR1SE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC	-	-	-	最大DLT8000x6ドライブ, 60巻			
LT0ライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	最大LT0x6ドライブ, 60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LT0ファイバー接続用, 3.0m			
	GH-LX7200				DVDタイプ 列装置接続用, 2.0m			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル], 2.0m			
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ファイバコネクタ/リム/バックパネルコネクタ/CR80接続用, 2.0m			
シリアルポート接続ケーブル	GH-LT7110				シリアルポート接続用, 3.0m			
インタフェースケーブル	GH-LM1220				ミニコンソールケーブル用, 3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ミニコンソールケーブル用, 3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			シリアルコンソールケーブル用, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用, 2.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (4# -ト用)	GH-SLK7102				コネクタセット (GH-SAT7041/GH-AT7041) 接続用, 3.0m			
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル (8/15# -ト用)			
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15# -ト用)	GH-SLK7112				コネクタセット (GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080) 接続用, 3.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15# -ト用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル (8/15# -ト用)			
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット (GH-AT7043, GH-AT7083) 接続用, 3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7050				500VA/320W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7050A				500VA/320W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7050S				500VA/320W, キャビネットタイプ			
	GH-SBU7050S1				UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J) 付き			
	GH-SBU7070				500VA/320W, キャビネットタイプ			
	GH-SBU7070A				UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2) 付き			
	GH-SBU7070S				700VA/450W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W, キャビネットタイプ			
	GH-SBU7140	完売しました。			UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2) 付き			
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ			
	GH-SBU7214	完売しました。			UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J) 付き			
GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ				
GH-SBU7214S1	完売しました。			UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2) 付き				
GH-SBU7131				1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き	*2	*2	*2	
GH-SBU7131A				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き	*2	*2	*2	
GH-SBU7131S				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	*2	*2	*2	
GH-SBU7131S1				UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J) 付き	*2	*2	*2	
GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックタイプ	*2	*2	*2	
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ユニット, ラックキャビネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2), UPS接続ケーブル付き			
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメルトタイプ			
	GH-RD7165				16U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメルトタイプ			
	GH-RD7381				38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), フルパネル			
	GH-RD7160				16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), フルパネル			
	GH-RD7382				38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジケーブル			
	GH-RD7163				16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジケーブル			
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161				16U用リアドア (HA8000専用ラック用)			
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)			
	GH-RJ7001				エッジケーブルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (38U)			
	GH-RJ7002				エッジケーブルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (16U)			
	GH-RJ7000				フルパネルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (38U/16U共用)			
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材, DLT/LT0タイプ 列装置搭載用			
システムアラートユニット	GH-RT7100				シリアルポート用ユニット			
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード, マウス収納ユニット			
HUB 収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB (GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB (GH-C27501) 収納用			
	GH-RH7200				スイッチング HUB (PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アフレット5口			

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置					
			維持保守	出張修理		70 C7	70 07	70 G7			
ラック関連											
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	● 完売しました。 ・価格がH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型ディスプレイ装置収納用ユニット								
	GH-RC7110					15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット					
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	● 完売しました。 ・価格がH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	液晶ディスプレイ装置収納用ユニット								
	GH-RL7500					液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット					
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	● 完売しました。 ・価格がH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7041), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き			*2	*2	*2			
	GH-SAT7080					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080), 8インチ用, 2U キーボード 収納ユニット付き			*2	*2	*2
	GH-SAT7150					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080x2), 15インチ(8インチx2)用, 3U ディスプレイ/キーボード + KB/マウス/ディスプレイ 収納ユニット付き			*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200	● 完売しました。 ・価格がH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディスプレイングディスプレイ, 1U 8インチ用切替ユニット付き			*2	*2	*2			
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチ用切替ユニット付き)	GH-RLK7201					15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディスプレイングディスプレイ, 1U 4インチ用切替ユニット付き	*2	*2	*2		
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチ用切替ユニット付き)	GH-SRLK7200					ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用交換金具	*2	*2	*2		
変換ブラケット	GH-AU7621					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2		
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043					KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2		
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083					コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用 DLT/LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用	*2	*2	*2		
ラックマウントキット	GH-AU7620					システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, 200mm 補)					
ラックマウントキット	GH-AU7810					300mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)					
ラックマウントキット	GS-AU7545					ラックキャビネットへの流通用 ショッピング搭載用ラックキャビネットのセット					
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10					70K7, 70L7, 70M7, 70N7, 70C7, 70D7, 70G7, 130システム装置用					
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900					他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(IBM社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770					ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2		
	GH-AU7660					ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立型H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2		
	GH-AU7650					液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2		
	GH-AU7661					液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立型H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2		
	GH-AU7651	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2						
	GH-AU7662	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立型H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2						
GH-AU7652	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立型H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2							
その他											
コンソールユニット(4インチ用)	GH-AT7041	● 完売しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用								
コンソールユニット(8インチ用)	GH-AT7080	● 完売しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用								
コンソール切替ユニット(4インチ用)	GH-AT7043	● 完売しました。 ・価格がH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用								
コンソール切替ユニット(8インチ用)	GH-AT7083		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用								
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001	● 完売しました。	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット								

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7
プロセッサ	GS-ECPX1P8DEX GS-ECPX1P8D	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(1.80GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB		
プロセッサ	GS-ECPX2P4EA7EX GS-ECPX2P4EA7 GS-ECPX2P8EA7EX GS-ECPX2P8EA7				Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
					Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
メモリーボード	GS-MJ7256EEX GS-MJ7256E	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ7512EEX GS-MJ7512E				512MBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
	GS-MJ701GEEX GS-MJ701GE				1GBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
拡張ボード	GS-CA7230EX GS-CA7230	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1ヶ軸,PCI		*10
ディスクアレイコントローラボード	GS-CS7253EX GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1ヶ軸,PCI		
SCSIボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1ヶ軸		
LANボード	GS-CN7530EX GS-CN7530				1000BASE-T,PCI:1ヶ軸		
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1ヶ軸		
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel: SFF		
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX GS-SCC7102C GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ヶ軸(HSSDC)(GH-CZ7510)付き FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ヶ軸(光)(GH-CZ7520)付き	*4	*4
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDL制御用	*4	*4
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800		完了しました。		リモートアクセス用,PCI:1ヶ軸		
SVPボードセット	GS-SCM7400KEX GS-SCM7400K GS-SCM7500KEX GS-SCM7500K		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバスプレッドシート,PCI:1ヶ軸 電源ユニット + SVPマイクログラフ付き サーバスプレッドシート,PCI:1ヶ軸 電源ユニット + SVPマイクログラフ + 外部筐体運動Box付き		
システム装置内蔵デバイス	GS-UC5348AEX GS-UC5348A			ATAPI,48倍速,厚型			
内蔵CD-ROM	GS-UV7060EX GS-UV7060			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB			
内蔵DVD-RAM	GS-UH71856EX GS-UH71856 GS-UH73656EX GS-UH73656 GS-UH77356EX GS-UH77356 GS-UH718JEX GS-UH718JRX GS-UH718J GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UD7402EX GS-UD7402			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
内蔵DAT(DDS-4)	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W GS-SUD7402XEX GS-SUD7402X GS-SUD7402DEX GS-SUD7402XD GS-SUD7402JEX GS-SUD7402J GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY GS-SUD7402IYEX GS-SUD7402IY GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY GS-SUD7402DYEX GS-SUD7402DY GS-SUD7402YEX GS-SUD7402YJ GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),x7 i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装			
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX GS-UD7406 GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K GS-SUD7406DEX GS-SUD7406D GS-SUD7406JEX GS-SUD7406J GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置後Fibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

*10: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406DYEX GS-SUD7406DY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	内蔵D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GS-SUL7400IEX GS-SUL7400I	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400DX	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400DYEX GS-SUL7400DY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY		売りました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
内蔵A I T	GS-US7500EX GS-US7500	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUS7500IEX GS-SUS7500I	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUS7500DEX GS-SUS7500DX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500DYEX GS-SUS7500DY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUS7500JYEX GS-SUS7500JY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き			
	GS-UU7101EX GS-UU7101	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ)			
内蔵L T O	GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7101DEX GS-SUU7101DX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101JEX GS-SUU7101J	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101DYEX GS-SUU7101DY	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ), ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101JYEX GS-SUU7101JY	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7102AEX GS-SUU7102A	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ付き			
GS-SUU7102ATEX GS-SUU7102AT	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GS-SUU7102AXEX GS-SUU7102AX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GS-SUU7102AXDEX GS-SUU7102AXD	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUU7102AJEX GS-SUU7102AJ	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O							
	GS-SUU7102AKEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SUU7102AK	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102AYEX	価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SUU7102AY	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102ATYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SUU7102ATY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102AIYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SUU7102AIY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102AXYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SUU7102AXY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102XDYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻		
	GS-SUU7102XDY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102JYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SUU7102JY	完了しました。			+ JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102KYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SUU7102KY	完了しました。			+ JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
電源ユニット							
電源ユニット							
	GS-BP2128EX	価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
	GS-BP2128	完了しました。					
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置							
	PC-DC5201	完了しました。			15型ワイド液晶、640x480~1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5202	完了しました。			15型ワイド液晶、640x480~1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203	価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ワイド液晶、640x480~1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC7104	完了しました。			17型ワイド液晶、640x480~1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3
	PC-DC3622	完了しました。			22型ワイド液晶、640x480~2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3
	PC-DC3623	価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			22型ワイド液晶、640x480~2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3
液晶ディスプレイ装置							
	PC-DT3155A	完了しました。			15型ワイド液晶、640x480~1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3156	完了しました。			15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応	*3	*3
	PC-DT3157	価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー、640x480~1280x1024ドット、省電力対応		
外付け装置							
バックアップキャビネットセット							
	GS0BS201-C100200	完了しました。			バックアップ用4ベイ搭載用ケーブルネットSCSIケーブル付き		
	GS0BS201-R100200	完了しました。			バックアップ用4ベイ搭載用ケーブルネットSCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2
	GS0BS201-R200200	完了しました。			バックアップ用4ベイ搭載用ケーブルネット(2台目増設用)SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2
リムーバブルデバイスユニットセット							
	GH0RR163-C100200	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット	*7	*7
	GH0RR163-R100200	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット	*7	*7
	GH0RR163-R200200	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット(2台目増設用)	*7	*7
ディスクユニットセット							
	GH0RA162-C108001	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、Ultra160 SCSI対応品	*10	
	GH0RA162-R108001	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、Ultra160 SCSI対応品	*2*10	
	GH0RA162-R208001	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、Ultra160 SCSI対応品	*2*10	
D L Tチェンジャーユニットセット							
	GH-SRL74081	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装	*2	*2
	GH-SRL74081T	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74081W	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74081X	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRL74081J	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2
	GH-SRL74081K	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2
	GH-SRL74081Y	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74081TY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74081WY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74081XY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74081JY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74081KY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74101	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装	*2	*2
	GH-SRL74101T	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74101W	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74101X	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRL74101XD	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRL74101K	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2
	GH-SRL74101Y	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74101TY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74101WY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74101XY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74101XDY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRL74101KY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL74082	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2	*2	*2
	GH-SRL74082T	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74082W	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74082X	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRL74082Y	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74082TY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74082WY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74082XY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74102	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2	*2	*2
	GH-SRL74102T	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74102W	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRL74102X	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRL74102XD	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRL74102Y	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74102TY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74102WY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74102XY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRL74102XDY	完了しました。			4ベイ搭載用ケーブルネット、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (1 6 U) へのみ搭載可能
*7 : S V P ボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能
*10 : L i n u x プラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7
外付け装置							
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用	*2	*2
	GH-SRL7408T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRL7408X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用	*2	*2
	GH-SRL7408J	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRL7408K	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408Y	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2
	GH-SRL7408TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408WY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2
	GH-SRL7408XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408JY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フォイ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL7408KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7410	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フォイ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL7410T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410W	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410X	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRL7410Y	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410TY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRL7410WY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フォイ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL7410XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7410XDY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フォイ(D88/1800)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRL7410KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SFL7408	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SFL7408T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7408W	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7408X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7408J	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SFL7408K	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFL7408Y	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7408WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408JY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7408KY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7410	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7410W	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7410X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7410Y	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410TY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFL7410WY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7410XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装		
GH-SFL7410XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFL7410KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装			
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装	*2	*2
	GH-SRU71091T	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRU71091W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRU71091X	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRU71091J	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2
	GH-SRU71091K	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2
	GH-SRU71091Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、フォイ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU71091TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU71091XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU71091JY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU71101	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
	GH-SRU71101T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装	*2	*2
	GH-SRU71101W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRU71101X	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRU71101Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRU71101TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRU71101WY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU71101XY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装		
GH-SRU71101XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	
GH-SRU71101KY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装			

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7
外付け装置							
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU7109Z	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2	*2	*2
	GH-SRU7109ZT	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7109ZWT	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7109ZY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRU7109ZTY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRU7109ZYW	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110Z	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2	*2	*2
	GH-SRU7110ZT	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZWT	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZX	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZXD	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZTY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZYW	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110ZXY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2
GH-SRU7110ZXDY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	
LTOチェンジャー	GH-SRU7109	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用	*2	*2
	GH-SRU7109T	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7109W	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7109J	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2
	GH-SRU7109K	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2
	GH-SRU7109Y	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7109TY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7109WY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7109JY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7109KY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2
	GH-SRU7110T	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7110W	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2
	GH-SRU7110X	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2
	GH-SRU7110XD	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRU7110K	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2
	GH-SRU7110Y	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110TY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110WY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110XY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-SRU7110XDY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2
	GH-SRU7110KY	販売しました。			ラックマウント型、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2
	GH-FU7109	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装		
	GH-SFU7109T	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFU7109W	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFU7109J	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SFU7109K	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFU7109Y	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7109TY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7109WY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7109JY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7109KY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-FU7110	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装		
	GH-SFU7110T	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFU7110W	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GH-SFU7110X	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SFU7110XD	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110K	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7110Y	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110TY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110WY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110XY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110XDY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110KY	販売しました。			ﾈｯﾄ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
スイッチングHUB	PC-BH7500	販売しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001	販売しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	販売しました。			16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-SX])		
GH-BH7618T				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-T])			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ﾊﾞｰﾄﾞ		
G B I Cコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル、HSSDCケーブルとの接続用		
	GH-CZ7510						
G B I Cコネクタ[光]	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル、光ケーブルとの接続用		
	GH-CZ7520						
ファイバチャネルスイッチ	HT-A4990-SW12802				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウントキット付き		
	A-6517-S280				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウントキット付き、SANRIS E2200/2800用		
ショートウェーブG B I C	HT-F4990-SW16				ファイバ、非補償型用GBIC		
	A-F6517-BPS				ファイバ、非補償型用GBIC、SANRIS E2200/2800用		

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7
外付け装置							
DVDライブラリ装置 (キレ ネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドタイプ		
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドタイプ		
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドタイプ		
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドタイプ, 片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドタイプ, 片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドタイプ, 片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドタイプ, 両面媒体350枚付き		
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドタイプ		
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドタイプ		
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドタイプ		
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドタイプ, 片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドタイプ, 片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドタイプ, 両面媒体100枚付き		
	コンパクトディスクレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR802)	
	GHOCR803-C100800	完売しました。			キレ ネットタイプ, CR80(CR803), ルートデバイス搭載なし		
	GHOCR803-R100511	完売しました。			フラッグシップタイプ, CR80(CR803), 72GB7L4(36GBx3) 単体接続用	*2	*2
	GHOCR803-R200512	完売しました。			フラッグシップタイプ, CR80(CR803), 72GB7L4(36GBx3), クラウド接続(2ノード)用	*2	*2
	GHOCR803-R100800	完売しました。			フラッグシップタイプ, CR80(CR803), ルートデバイス搭載なし	*2	*2
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				SANR1SE1100/1200		
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x				SANR1SE2200/2800		
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC				最大DLT8000x6ドタイプ, 60巻		
LT0ライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				最大LT0x6ドタイプ, 60巻		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LT0ファイバー接続用, 3.0m		
	GH-LX7200				DVDタイプ 列装置接続用, 2.0m		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル], 2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 5.0m		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 10.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット/CR80接続用, 2.0m		
シフトポート接続ケーブル	GH-LT7110				シフトポート接続用, 3.0m		
インタフェースケーブル	GH-LM1220				ミニユアコンネクター用, 3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ミニユアコンネクター用, 3.0m		
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			シフトユアコンネクター用, 2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m		
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m		
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用, 2.0m		
DSP / KB / マウスケーブルセット	GH-SLK7102				コネクタセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用, 3.0m		
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ドタイプ)		
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15ドタイプ)	GH-SLK7112				コネクタセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用, 3.0m		
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15ドタイプ)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ドタイプ)		
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m		
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7070				700VA/450W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7070A				700VA/450W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7070S				700VA/450W, キレ ネットタイプ		
	GH-SBU7070S1				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7140	完売しました。			700VA/450W, キレ ネットタイプ		
	GH-SBU7140A	完売しました。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7140S1	完売しました。			UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ		
	GH-SBU7214S	完売しました。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W, フラッグシップタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き	*2	*2
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W, フラッグシップタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2
	GH-SBU7131S1	完売しました。			UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き	*2	*2
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				3000VA/2250W, フラッグシップタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				3000VA/2250W, フラッグシップタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
PowerChute plus	GH-S-VSUJP80				3000VA/2250W, フラッグシップタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
PowerChute Business Edition	GH-S-VSUJP81				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き	*2	*2
ラック関連					3000VA/2250W, フラッグシップタイプ, UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2
ラックキャビネット	GH-RK7385				UPSケーブル28ド拡張用ユニット		
	GH-RK7165				UPSケーブル28ド拡張用ユニット, フラッグシップ ネット搭載用金具付き		
	GH-RK7382				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き		
	GH-RK7162				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2), UPS接続ケーブル付き		
	GH-RS7385						
ラックサイドパネル	GH-RS7165				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組		
	GH-RS7381				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組		
	GH-RS7160				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組		
	GH-RD7165				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメルトタイプ		
	GH-RD7381				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメルトタイプ		
	GH-RD7160				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), アクリル窓		
	GH-RD7382				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), アクリル窓		
	GH-RD7163				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), エッジケーブル		
	GH-RD7166				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), エッジケーブル		
リアドア	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
ブラックパネル	GH-RP7011				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ラック連結キット	GH-RJ7005				1U用		
	GH-RJ7001				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7002				エッジケーブル フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7000				エッジケーブル フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
ラック延長キット	GH-RJ7138				アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
システムアラートユニット	GH-RT7100				38U用ラック延長部材, DLT/LT0タイプ 列装置搭載用		
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				シフトポートユニット		
HUB収納ユニット	GH-RH7100				キーボード, マウス収納ユニット		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-C27501) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(PC-BH75001) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			アクリル窓		
	GH-RC7110	完売しました。			15型ディスプレイ装置収納用ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
	GH-RL7500	完売しました。			液晶ディスプレイ装置収納用ユニット		
					液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R7	70 P7
ラック関連							
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット(GH-AT7041), 4脚-1用, 2U ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き	*2	*2
	GH-SAT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット(GH-AT7080), 8脚-1用, 2U キーボード 収納ユニット付き	*2	*2
	GH-SAT7150	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット(GH-AT7080x2), 15脚-1(8脚-1x2)用, 3U ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル + キーボード 収納ユニット付き	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 15, 1U	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニット (8脚-1ラック切替ユニット付き)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 15, 1U 8脚-1ラック切替ユニット付き	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニットセット (4脚-1ラック切替ユニット付き)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 15, 1U 4脚-1ラック切替ユニット付き	*2	*2
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2
コンソール切替ユニットセット (4脚-1用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット(GH-AT7043), 4脚-1用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2
コンソール切替ユニットセット (8脚-1用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット(GH-AT7083), 8脚-1用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4脚-1用)ラックキャビネット搭載用	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7810				DL7/L10タイプ 別装置ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GS-AU7544				70P7, R70システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, フロントパネル)		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通品ラックキャビネット搭載用ネジ, ラックキャビネットのセット		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズ ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズ ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7662				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7652				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズ ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
その他							
コンソールユニット(4脚-1用)	GH-AT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット, 4脚-1用		
コンソールユニット(8脚-1用)	GH-AT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット, 8脚-1用		
コンソール切替ユニット(4脚-1用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット, 4脚-1用		
コンソール切替ユニット(8脚-1用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ 代替ユニット, 8脚-1用		
ソフトウェアバックアップ	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

* 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置 110 D7
			維持保守	出張修理		
メモリーボード	GS-MJ71287AEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM	
メモリーボード	GS-MJ71287A				256MBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM	
メモリーボード	GS-MJ72567AEX GS-MJ72567A GS-MJ75127AEX GS-MJ75127A				512MBx1, SDRAM, 133MHz, Registered DIMM	
拡張ボード	GS-CS7252EX GS-CS7252	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, LowProfile PCIカード	
SCSIボード	GS-CN7241EX GS-CN7241				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:LowProfile PCIカード	
LANボード	GS-CN7531EX GS-CN7531				1000BASE-T, LowProfile PCIカード	
Fibre Channel ボード	GS-CC7103EX GS-CC7103				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps, LowProfile PCIカード	
SVPボードセット	GS-SCM7401AEX GS-SCM7401A				サーバ専用, LowProfile PCIカード 電源ユニット + SVPケーブル 別売付き	
システム装置内蔵デバイス	GS-UH48231AEX GS-UH48231A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			IDE, 80GB, 7200r/min	
ディスプレイ装置	PC-DC5201	完了しました。			15型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完了しました。			15型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
ディスプレイ装置	PC-DC5203	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
ディスプレイ装置	PC-DC7104	完了しました。			17型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	*3
ディスプレイ装置	PC-DC3622	完了しました。			22型カラー液晶, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応	*3
ディスプレイ装置	PC-DC3623	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			22型カラー液晶, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完了しました。			15型フルHD液晶, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3156	完了しました。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3157	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
外付け装置	GS0BS201-R100200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップデバイス搭載用ケーブル ネット SCSIケーブル, ラック搭載用電源ケーブル, ラック搭載ケーブル付き	
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-R200200				バックアップデバイス搭載用ケーブル ネット(2台目増設用) SCSIケーブル, ラック搭載用ケーブル付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081T	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081W	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081X	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081J	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装, JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081K	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081Y	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装, 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081TY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081XY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081JY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081KY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101T	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101W	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101X	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101J	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101K	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101Y	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101TY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101WY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101XY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101XDY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装, 対応(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74101KY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 対応(D88/1800)x10巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082T	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082W	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082X	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082Y	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2, 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082TY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082WY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74082XY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 8連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102T	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102W	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102X	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102Y	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102TY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2, 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102WY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102XY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(D88/1800)x20巻付き	
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74102XDY	完了しました。			バックアップテープ, DLT8000, 10連装x2, 対応(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (16U) におみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理			
外付け装置							
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408T	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7408X	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408J	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7408K	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408Y	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7408TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408WY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRL7408XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408JY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408KY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410T	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7410X	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7410D	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410K	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7410Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410WY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410KY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装	
		GH-SRU71091T	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GH-SRU71091W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GH-SRU71091J	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
GH-SRU71091K		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SRU71091Y		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71091TY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
GH-SRU71091WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71091JY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
GH-SRU71091KY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71091KY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
GH-SRU71101		完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71101T		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装		
GH-SRU71101W		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GH-SRU71101X		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GH-SRU71101XD		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SRU71101K		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SRU71101Y		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SRU71101TY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71101WY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装		
GH-SRU71101XY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71101XDY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71101KY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装		
GH-SRU71101KY		完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71092		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2		
GH-SRU71092T		完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + フォイ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71092W		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GH-SRU71092X		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GH-SRU71092Y		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、フォイ(LTOU1/100)x20巻付き		
GH-SRU71092TY		完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2		
GH-SRU71092WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71092XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + フォイ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2			
GH-SRU71102T	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU71102W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU71102X	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU71102XD	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU71102Y	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、フォイ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102TY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2			
GH-SRU71102WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + フォイ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102XY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2			
GH-SRU71102XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + フォイ(LTOU1/100)x20巻付き			
LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109T	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7109J	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7109K	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
GH-SRU7109KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SRU7109KY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置
			維持保守	出張修理		
外付け装置						
LTOチェンジャー	GH-SRU7109Y	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9 進装、GH-SRU71091x増設用、ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	
	GH-SRU7109TY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9 進装、GH-SRU71091x増設用	
	GH-SRU7109WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	
	GH-SRU7109JY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9 進装、GH-SRU71091x増設用	
	GH-SRU7109KY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	
	GH-SRU7110	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9 進装、GH-SRU71091x増設用	
	GH-SRU7110T	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	
	GH-SRU7110W	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10 進装、GH-SRU71101x増設用	
	GH-SRU7110X	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GH-SRU7110XD	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10 進装、GH-SRU71101x増設用	
	GH-SRU7110K	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GH-SRU7110Y	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10 進装、GH-SRU71101x増設用	
	GH-SRU7110TY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	
	GH-SRU7110WY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10 進装、GH-SRU71101x増設用	
	GH-SRU7110XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	
GH-SRU7110XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾝﾄﾞ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU7110KDY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10 進装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SRU7110KY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10 進装、GH-SRU71101x増設用		
GH-SRU7110KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75001	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75161	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])	
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	
Fibre Channel HUB G B I C コネクタ [HSSDC]	GH-CZ7501	完売しました。			FC-AL HUB、8ポート	
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510	完売しました。			Fibre Channel I ｸﾞﾙｰﾌﾟ [HSSDCｸﾞﾙｰﾌﾟ] との接続用	
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802	完売しました。			FC-PH、GBIC用、ポート16、ラックマウントキット付き	
ファイバチャネルスイッチ ショートウェブ G B I C	A-6517-S280 HT-F4990-SWLG A-F6517-BPS	完売しました。			FC-PH、GBIC用、ポート16、ラックマウントキット付き、SANRIS E2200/2800用 ファイバチャネルスイッチ用GBIC ファイバチャネルスイッチ用GBIC、SANRIS E2200/2800用	
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80 (CR802)	
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxx	完売しました。			- SANRIS E1100/1200	
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x	完売しました。			- SANRIS E2200/2800	
DLT ライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC	完売しました。			- 最大DLT8000x6ドライブ、60巻	
LTO ライブラリ装置	HT-S4697-xLxxOF	完売しました。			- 最大LTOx6ドライブ、60巻	
ケーブル						
SCSI ケーブル	GH-LA7151	完売しました。			DLT/LTOチェンジャー接続用、1.5m	
	GH-LN7E05	完売しました。			デジタルビデオケーブル、1.5m	
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E10	完売しました。			デジタルビデオケーブル、10m	
	GH-LN7E20	完売しました。			デジタルビデオケーブル、20m	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503	完売しました。			Fibre Channel I ｸﾞﾙｰﾌﾟ [HSSDCｸﾞﾙｰﾌﾟ]、2.0m	
	GH-LA7505	完売しました。			Fibre Channel I ｸﾞﾙｰﾌﾟ [光ケーブル]、5.0m	
	GH-LA7510	完売しました。			Fibre Channel I ｸﾞﾙｰﾌﾟ [光ケーブル]、10.0m	
UPS 接続ケーブル	GH-LU7100	完売しました。			UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m	
	GH-LU7200	完売しました。			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	完売しました。			ディスプレイケーブル延長用、0.7m	
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300	完売しました。			キーボードケーブル延長用、2.0m	
DSP / K B / マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102	完売しました。			コネクタセット(GH-SAT7041)接続用、3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポート用)	
DSP / K B / マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7112	完売しました。			コネクタセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150)接続用、3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)	
P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル	GH-LVK7103	完売しました。			コネクタセット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m	
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き	
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型	
	GH-SBU7214S1	完売しました。			UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7131	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型	
	GH-SBU7131A	完売しました。			UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	
	GH-SBU7131S	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き	
	GH-SBU7131S1	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	
	GH-SBU7131S1	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7131S1	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	
UPS インタフェース拡張ボード	GH-BUA700	完売しました。			UPSインターフェース拡張ボード	
UPS 拡張ユニット	GH-BUA780	完売しました。			UPSインターフェース拡張ユニット、ラックマウント型、ネット搭載用金具付き	
PowerChute plus	GHS-VSUUP80	完売しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81	完売しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き	
ラック関連						
ラックキャビネット	GH-RK7385	完売しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165	完売しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382	完売しました。			38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162	完売しました。			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385	完売しました。			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7165	完売しました。			16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7381	完売しました。			38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7160	完売しました。			16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385	完売しました。			38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネル窓、マルチメディア	
	GH-RD7165	完売しました。			16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネル窓、マルチメディア	
	GH-RD7381	完売しました。			38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、パネル窓	
	GH-RD7160	完売しました。			16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、パネル窓	
	GH-RD7382	完売しました。			38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジケーブル	
	GH-RD7163	完売しました。			16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジケーブル	
リアドア	GH-RD7166	完売しました。			16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	
	GH-RD7161	完売しました。			16U用リアドア(HA8000専用ラック用)	
ブラックパネル	GH-RP7011	完売しました。			1U用	
ラック連結キット	GH-RJ7005	完売しました。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	
	GH-RJ7001	完売しました。			エッジケーブルフロントアタッチメントHA8000専用ラック連結用(38U)	
	GH-RJ7002	完売しました。			エッジケーブルフロントアタッチメントHA8000専用ラック連結用(16U)	
	GH-RJ7000	完売しました。			パネル窓フロントアタッチメントHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)	
	GH-RJ7138	完売しました。			38U用ラック延長部材、DLT/LTOドライブ装置及び外部筐体運動BOX搭載用	
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001	完売しました。			キーボード、マウス収納ユニット	

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置
			維持保守	出張修理		
ラック関連						110 07
HUB収納ユニット	GH-RH7100 GH-RH7200 GH-RH7201	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用 スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用 スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	完了しました。			アケット5口	
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100 GH-RC7110	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置収納用ユニット	
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200 GH-RL7500	完了しました。 ・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット 液晶ディスプレイ装置収納用ユニット	
コンソールユニットセット	GH-SAT7041 GH-SAT7080 GH-SAT7150	完了しました。 完了しました。 完了しました。			KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7041), 4本-ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7080), 8本-ト用, 2U キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7080x2), 15本-ト(8本-トx2)用, 3U ディスプレイレイアウト + KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット付き	
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U	
ディスプレイ/キーボードユニット(8本-トコイル切替ユニット付き)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 8本-トコイル切替ユニット付き	
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4本-トコイル切替ユニット付き)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4本-トコイル切替ユニット付き	
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	
コンソール切替ユニットセット(4本-ト用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4本-ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	
コンソール切替ユニットセット(8本-ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8本-ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	
ラックマウントキット	GH-AU7620				コイル切替ユニット(4本-ト用)ラックキャビネット搭載用	
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLT/LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用	
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通用ラックキャビネット搭載用ネジ	
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7771 GH-AU7660 GH-AU7650 GH-AU7661 GH-AU7651 GH-AU7662 GH-AU7652	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			110D7, 110A7, 110B7システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用) 液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	
その他						
コンソールユニット(4本-ト用)	GH-AT7041	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 4本-ト用	
コンソールユニット(8本-ト用)	GH-AT7080	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 8本-ト用	
コンソール切替ユニット(4本-ト用)	GH-AT7043	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 4本-ト用	
コンソール切替ユニット(8本-ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 8本-ト用	
ソフトウェアバックアップ	GHS-SSPACK001	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット	

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		110 A7	110 B7	
外付け装置								
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71102				ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2			
	GH-SRU71102T	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71102W	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRU71102X	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102XD	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102Y	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102TY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102WY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102XY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102XDY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
		GH-SRU7109T	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
		GH-SRU7109W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GH-SRU7109J		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109K		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SRU7109Y		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109TY		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109WY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109JY		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109KY		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7110T		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110W		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110X		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110XD		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU7110XD		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110K		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110Y		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU7110TY		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110WY		完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SRU7110XDY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SRU7110KY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
	GH-BH75001	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞﾞﾞﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-BH7516	完了しました。			8ポ -ト(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	完了しました。			8ポ -ト(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完了しました。			16ポ -ト(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618T	完了しました。			16ポ -ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ -ト(1Gbps(1000BASE-SX1))			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501	完了しました。			FC-AL HUB、8ポ -ト			
Myrinet HUB	GH-BH6160R	完了しました。			16ポ -ト(MyrinetHUB)			
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX	完了しました。			Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用			
	GH-CZ7510	完了しました。			Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用			
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX	完了しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
	GH-CZ7520	完了しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802	完了しました。			FC-PH、GBIC用、8ポ -トx16、ラックマウントタイプ付き			
	A-6517-S280	完了しました。			FC-PH、GBIC用、8ポ -トx16、ラックマウントタイプ付き、SANR1SE2200/2800用			
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG	完了しました。			ファイバチャネルスイッチ用GBIC			
	A-F6517-BPS	完了しました。			ファイバチャネルスイッチ用GBIC、SANR1SE2200/2800用			
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完了しました。			CR80(CR802)			
	GHOCR803-R100511	完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、72GB7L1(36GBx3)、単体接続用			
	GHOCR803-R200512	完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、72GB7L1(36GBx3)、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ接続(2ノード)用			
	GHOCR803-R100800	完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、ノードスイッチ搭載なし			
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx	完了しました。			SANR1SE1100/1200			
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x	完了しました。			SANR1SE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC	完了しました。			最大DLT8000x6ドライブ、60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxxOF	完了しました。			最大LTOx6ドライブ、60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7151	完了しました。			DLT/LTOチェンジャー接続用、1.5m			
	GH-LN7E05	完了しました。			ﾏｲｸﾛ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ接続用、5m			
	GH-LN7E10	完了しました。			ﾏｲｸﾛ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ接続用、10m			
LANケーブル	GH-LN7E20	完了しました。			ﾏｲｸﾛ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ接続用、20m			
	GH-LA7503	完了しました。			Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]、2.0m			
	GH-LA7505	完了しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m			
Fibre Channelケーブル	GH-LA7510	完了しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m			
	GH-LV7120	完了しました。			ﾃﾞｲｽｸ ﾈｯﾄ接続用、3.0m			
	GH-LT7110	完了しました。			ﾃﾞｲｽｸ ﾈｯﾄ接続用、2.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LU7100	完了しました。			UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m			
汎用ライト接続ケーブル	GH-LU7200	完了しました。			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
UPS接続ケーブル	GH-LM1210	完了しました。			ﾏﾙﾁｺﾝﾈｸｼｮﾝ ﾎﾞｰﾄﾞ用、2.0m			
Myrinet serialケーブル	GH-LN6003R	完了しました。			HSSDCケーブル、3.0m			
	GH-LN6010R	完了しました。			HSSDCケーブル、10.0m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	完了しました。			ディスプレイケーブル延長用、0.7m			
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300	完了しました。			キーボード/マウスケーブル延長用、2.0m			
DSP/KB/マウスケーブルセット(4ポ -ト用)	GH-SLK7102	完了しました。			コンソールユニット(GH-SAT7041)接続用、3.0m			
DSP/KB/マウスケーブルセット(8/15ポ -ト用)	GH-SLK7112	完了しました。			ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポ -ト用)			
DSP/KB/マウスケーブルセット(8/15ポ -ト用)	GH-SLK7102	完了しました。			コンソールユニット(GH-SAT7080/GH-SAT7150)接続用、3.0m			
P52 KB/マウス/CRケーブル	GH-LVK7103	完了しました。			ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポ -ト用)			
					コンソールユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 A7	110 B7
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き		
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChute Plus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7131				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き		
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChute Plus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェース拡張ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張ユニット,ラックマウントタイプ,ネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2),UPS接続ケーブル付き		
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組		
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル窓		
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル窓		
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓		
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓		
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジフェーズ		
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジフェーズ		
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック用連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001				エッジフェーズフロントドア付きHA8000専用ラック用連結用(38U)		
	GH-RJ7002				エッジフェーズフロントドア付きHA8000専用ラック用連結用(16U)		
	GH-RJ7000				パネル窓フロントドア付きHA8000専用ラック用連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7116				16U用ラック延長部品,外部筐体運動BOX搭載用		
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部品,DLT/LTOタイプリレー装置及び外部筐体運動BOX搭載用		
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット		
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード,マウス収納ユニット		
HUB収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618),Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7501) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクリル5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ装置収納用ユニット		
	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203),液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置収納用ユニット		
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7041),48"-ト用,2Uラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7080),88"-ト用,2Uキーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7150	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7080x2),158"-ト(88"-トx2)用,3Uディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディテクティングデバイス,1U		
ディスプレイ/キーボードユニット(88"-ト用)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディテクティングデバイス,1U		
ディスプレイ/キーボードユニット(48"-ト用)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + ディテクティングデバイス,1U		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット(48"-ト用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7043),48"-ト用,2Uラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替ユニットセット(88"-ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7083),88"-ト用,2Uキーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(48"-ト用)ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLT/LTOタイプリレー装置ラックキャビネット搭載用		
ラック搭載トレー	GS-AU7A10				30x75mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通型ラック品搭載用ネジ,ラックキャビネットのネジ		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7771				11007, 110A7, 110B7x75mm装置用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用ネジ取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
その他							
コンソールユニット(48"-ト用)	GH-AT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット,48"-ト用		
コンソールユニット(88"-ト用)	GH-AT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット,88"-ト用		
コンソール切替ユニット(48"-ト用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット,48"-ト用		
コンソール切替ユニット(88"-ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット,88"-ト用		
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G7	110 H7
プロセッサ							
プロセッサ	GS-ECPX1P8EA1EX GS-ECPX1P8EA1 GS-ECPX2P4EA1EX GS-ECPX2P4EA1 GS-ECPX2P8EA1EX GS-ECPX2P8EA1		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Xeon(1.80GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
メモリーボード							
メモリーボード	GS-MJ7256JEX GS-MJ7256J GS-MJ7512JEX GS-MJ7512J GS-MJ7016JEX GS-MJ7016J		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		256MBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM,LowProfile 512MBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM,LowProfile 1GBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM,LowProfile		
拡張ボード							
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230EX GS-CA7230				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI	*10	*10
S C S I ボード	GS-SCS7252EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI LowProfile PCIスロット及び「ハイサイズ」PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI:ハイサイズ ハイサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CS7252				Ultra160 SCSI,1チャネル,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
L A N ボード	GS-SCN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI LowProfile PCIスロット及び「ハイサイズ」PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:ハイサイズ ハイサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7241				100BASE-TX/10BASE-T,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-SCN7530EX		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1000BASE-T,PCI LowProfile PCIスロット及び「ハイサイズ」PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-CN7530				1000BASE-T,PCI:ハイサイズ ハイサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7531				1000BASE-T,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:ハイサイズ		
Fibre Channel ボード	GS-CC7103EX GS-CC7103				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps,LowProfile PCIカード		
	GS-CC7202EX GS-CC7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel : SFF		
	GS-SCC7102CEX GS-SCC7102C GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC対応(HSSDC)(GH-CZ7510)付き FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC対応(光)(GH-CZ7520)付き	*4	*4
Fibre Channel ボードセット	GS-CR7800EX GS-CR7800		完了しました。		イーサネット用,PCI:ハイサイズ		
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800		完了しました。		イーサネット用,PCI:ハイサイズ		
Myrinet ボード	GS-CN662HOEX GS-CN662HO		個別見積り		5.75Gbps,2Gbps,Fibre		
S V P ボードセット	GS-SCM7400LEX				サーバ電源,PCI,電源ユニット + SVPR2400 の 4 個 付き LowProfile PCIスロット及び「ハイサイズ」PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-SCM7400L		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバ電源,PCI,電源ユニット + SVPR2400 の 4 個 付き ハイサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-SCM7401L				サーバ電源,PCI,電源ユニット + SVPR2400 の 4 個 付き LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-SCM7500LEX GS-SCM7500L				サーバ電源,PCI:ハイサイズ 電源ユニット + SVPR2400 の 4 個 + 外部筐体連動Box付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GS-UH718JEX GS-UH718JRX GS-UH718J GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J GS-UH736PEX GS-UH736FRX GS-UH736F		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5201 PC-DC5202 PC-DC5203 PC-DC7104 PC-DC3622 PC-DC3623		完了しました。 ・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型カラー液晶ディスプレイ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 15型カラー液晶ディスプレイ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 15型カラー液晶ディスプレイ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 17型カラー液晶ディスプレイ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 22型カラー液晶ディスプレイ,640x480~2048x1536ドット,省電力対応 22型カラー液晶ディスプレイ,640x480~2048x1536ドット,省電力対応		
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A PC-DT3156 PC-DT3157 PC-DT3171		完了しました。 ・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型 TFT カラー液晶ディスプレイ,640x480~1024x768ドット,省電力対応 15型 TFT カラー液晶ディスプレイ,640x480~1024x768ドット,省電力対応 15型 TFT カラー液晶ディスプレイ,640x480~1024x768ドット,省電力対応 17型 TFT カラー液晶ディスプレイ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	*3	
外付け装置							
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-R100200 GS0BS201-R200200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		バックアップ用「ハイサイズ」搭載用キャビネット SCSIケーブル,バックアップ用キャビネット,バックアップ用ケーブル付き バックアップ用「ハイサイズ」搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル,バックアップ用キャビネット付き		
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-R100200 GHORR163-R200200				バックアップ用「ハイサイズ」搭載用キャビネット バックアップ用「ハイサイズ」搭載用キャビネット(2台目増設用)	*7	*7
ディスクユニットセット	GHORA162-R108001 GHORA162-R208001				バックアップ用「ハイサイズ」搭載用キャビネット バックアップ用「ハイサイズ」搭載用キャビネット(2台目増設用)	*10	*10

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能
 *4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります
 *7: SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能
 *10: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G7	110 H7
外付け装置							
DLTチェンジャーユニットセット							
	GH-SRL74081	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装		
	GH-SRL74081T	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74081W	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74081X	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74081J	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRL74081K	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL74081Y	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081TY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081WY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081XY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081JY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081KY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装		
	GH-SRL74101T	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74101W	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74101X	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74101XD	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL74101K	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL74101Y	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101TY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101WY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101XY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101XDY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL74101KY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74082	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2		
	GH-SRL74082T	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74082W	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74082X	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74082Y	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74082TY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74082WY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74082XY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2		
	GH-SRL74102T	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74102W	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74102X	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74102XD	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL74102Y	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102TY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102WY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102XY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102XDY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装x2,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
DLTチェンジャー							
	GH-SRL7408	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408T	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7408X	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408J	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7408K	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408Y	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7408TY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408WY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408JY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408KY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410T	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7410X	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410XD	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7410K	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410Y	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410TY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410WY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410KY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410YKY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410TYKY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410KYKY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410TYKY	完売しました。			バックアップ、DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(B88/1800)x10巻付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G7	110 H7
外付け装置							
LTOチェンジャーユニットセット							
	GH-SRU71091	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装		
	GH-SRU71091T	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71091W	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71091J	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRU71091K	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71091Y	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091WY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091JY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091KY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			バックアップ用、LTO 10連装		
	GH-SRU71101T	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71101W	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71101X	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71101XD	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101K	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71101Y	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			バックアップ用、LTO 10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101TY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101WY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XDY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101KY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71092	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2		
	GH-SRU71092T	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71092W	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71092Z	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092TY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092WY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092ZY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			バックアップ用、LTO 10連装x2		
	GH-SRU71102T	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71102W	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71102X	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102XD	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102Y	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			バックアップ用、LTO 10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102TY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102WY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102XY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102XDY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
LTOチェンジャー							
	GH-SRU7109	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109T	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7109W	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7109J	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRU7109K	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7109Y	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109TY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109WY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109JY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109KY	完売しました。			バックアップ用、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用		
	GH-SRU7110T	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7110W	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7110X	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110XD	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110K	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7110Y	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110TY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110WY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110XY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110XDY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110KY	完売しました。			バックアップ用、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き		
スイッチングHUB							
	PC-BH7500	完売しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001	価格が100%に引き上げられ、2ヶ月前の価格で販売されています。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	完売しました。			16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps/1000BASE-SX1)		
	GH-BH7618T				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps/1000BASE-T1)		
Fibre Channel HUB							
	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ﾊﾞｰﾄﾞ		
Myrinet HUB							
	GH-BH6160F	個別見積り	-	-	16ﾊﾞｰﾄﾞ(MyrinetHUB)、Fibre		
G B I Cコネクタ(HSSDC)							
	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケブ #J(HSSDCケブ #J)との接続用		
	GH-CZ7510						
G B I Cコネクタ[光]							
	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケブ #J[光ケブ #J]との接続用		
	GH-CZ7520						
ファイバチャネルスイッチ							
	HT-4990-S/II2802				FC-PH、GBIC用、8-1x16、ラックマウント付き		
	A-6517-S280				FC-PH、GBIC用、8-1x16、ラックマウント付き、SANR1SE2200/2800用		
	HT-F4990-S/MLG				ファイバ #x16及び1x16用GBIC		
	A-F6517-BPS				ファイバ #x16及び1x16用GBIC、SANR1SE2200/2800用		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G7	110 H7
外付け装置							
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。	-	-	CR80(CR802)		
	GHOCR803-R100511	完売しました。	-	-	フラッグシップタイプ、CR80(CR803)、72GBPLV(36GBx3) 単体接続用		
	GHOCR803-R200512	完売しました。	-	-	フラッグシップタイプ、CR80(CR803)、72GBPLV(36GBx3)、クラス接続(2ノード)用		
	GHOCR803-R100800	完売しました。	-	-	フラッグシップタイプ、CR80(CR803)、ノード専用搭載なし		
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxx	-	-	-	SANR1SE1100/1200		
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x	-	-	-	SANR1SE2200/2800		
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC	-	-	-	最大DLT8000x6ドタイプ、60巻		
LT Oライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	最大LT0x6ドタイプ、60巻		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7151				DLT/LTOタイプ専用接続用、1.5m		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m		
Fibre Channelケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)、2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)、5.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LV7120				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)、10.0m		
システムユニット接続ケーブル	GH-LT7110				ディスクエリミネーションケーブル、2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				システムユニット接続用、3.0m		
	GH-LU7200				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m		
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m		
Myrinet Fibreケーブル	GH-LN6003F	個別見積り	-	-	マルチエレクトロニックケーブル、2.0m		
	GH-LN6010F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル、3.0m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				Myrinet Fibreケーブル、10.0m		
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m		
DSP/KB/マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102				キーボードケーブル延長用、2.0m		
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7112				コネクタケーブル(HG-SAT7041)接続用、3.0m		
PS2 KB/マウス/CRトケーブル	GH-LVK7103				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポート用)		
無停電電源装置	GH-SBU7214	完売しました。			コネクタケーブル(HG-SAT7080/GH-SAT7150)接続用、3.0m		
無停電電源装置	GH-SBU7214A	完売しました。			ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)		
	GH-SBU7214S	完売しました。			コネクタケーブル(HG-SAT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m		
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き		
	GH-SBU7131				1200VA/950W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	GH-SBU7131A				1200VA/950W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7131S				UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き		
					3000VA/2250W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
					3000VA/2250W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き		
					3000VA/2250W、フラッグシップタイプ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインクウェーブ拡張ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインクウェーブ拡張ユニット、フラッグシップ ネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GH-SVUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GH-SVUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き		
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uフラッグシップ ネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uフラッグシップ ネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382				38Uフラッグシップ ネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				16Uフラッグシップ ネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメッシュタイプ		
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメッシュタイプ		
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、フル窓		
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、フル窓		
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジケーブル		
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジケーブル		
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
ブラックパネル	GH-RP7011				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ラック連結キット	GH-RJ7005				4U用		
	GH-RJ7001				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7002				エッジケーブルフロントアタッチメントHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7000				エッジケーブルフロントアタッチメントHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7116				フル窓フロントアタッチメントHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7138				16U用ラック延長部材、外部筐体運動BOX搭載用		
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材、外部筐体運動BOX搭載用		
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット		
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット		
	GH-RH7100				スリットラック HUB(GH-BH7516、GH-BH7618)、Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
HUB収納ユニット	GH-RH7200				スリットラック HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スリットラック HUB(GH-BH75001、GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アラート5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ装置収納用ユニット		
	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置収納用ユニット		
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7041)、4ポート用、2U		
	GH-SAT7080				フラッグシップタイプ + キーボード 収納ユニット付き		
	GH-SAT7150	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080)、8ポート用、2U		
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200				キーボード 収納ユニット付き		
	GH-RLK7201				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7080x2)、15ポート(8ポートx2)用、3U		
	GH-SRLK7200				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル + キーボード 収納ユニット付き		
	GH-AU7621				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U		
ディスプレイ/キーボードユニット (8ポート用)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U		
	GH-SRLK7200				8ポート用切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U		
	GH-SAT7043				4ポート用切替ユニット付き		
コンソール切替ユニットセット (4ポート用)	GH-SAT7083				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用フラッグシップ ネット(GH-RK7382、GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット (8ポート用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4ポート用、2U		
ラックマウントキット	GH-AU7620				フラッグシップタイプ + キーボード / マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7810				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8ポート用、2U		
ラック搭載トレー	GS-AU7A10				キーボード / マウス収納ユニット付き		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				コネクタケーブル(4ポート用)フラッグシップ ネット搭載用		
					DLT/LTOタイプ 別装置フラッグシップ ネット搭載用		
					3075mm装置及びその他の機器用フラッグシップ ネット搭載用(固定金具付き)		
					フラッグシップ ネットへの流通用 ラン品搭載用ラック、ラック、ネットのセット		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G7	110 H7
ラック関連							
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキabinet搭載用)	GH-AU7660	・価格はH+JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキabinet ネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキabinet ネット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキabinet ネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズ ラックキabinet ネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキabinet ネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキabinet ネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキabinet ネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズ ラックキabinet ネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他他社製ラックキabinet ネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキabinet ネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他他社製ラックキabinet ネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズ ラックキabinet ネット搭載用)		
その他							
コンソールユニット(4inch-用)	GH-AT7041		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ/レイ替ユニット.4inch-用		
コンソールユニット(8inch-用)	GH-AT7080		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ/レイ替ユニット.8inch-用		
コンソール切替ユニット(4inch-用)	GH-AT7043	・価格はH+JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ/レイ替ユニット.4inch-用		
コンソール切替ユニット(8inch-用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイ替ユニット.8inch-用		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001		完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A7	130 B7
プロセッサ	GS-ECSPX1P8DEX GS-ECSPX1P8D	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(1.80GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB		
プロセッサ	GS-ECSPX2P4EAX GS-ECSPX2P4EA				Xeon(2.40GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
プロセッサ	GS-ECSPX2P8EAX GS-ECSPX2P8EA				Xeon(2.80GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
メモリーボード	GS-MJ7256EEX GS-MJ7256E	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ7512EEX GS-MJ7512E				512MBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ7016EEX GS-MJ7016E				1GBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ7016EEX GS-MJ7016E				1GBx1,DDR SDRAM,200/266MHz,Registered DIMM		
拡張ボード	GS-CA7230EX GS-CA7230	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1ヶ軸,PCI	*10	*10
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230EX GS-CA7230				Ultra160 SCSI,1ヶ軸,PCI		
SCSIボード	GS-CS7253EX GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1ヶ軸,PCI		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1ヶ軸		
LANボード	GS-CN7530EX GS-CN7530				1000BASE-T,PCI:1ヶ軸		
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1ヶ軸		
Fibre Channel ボード	GS-CG7202EX GS-CG7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F1333タイプ:SFF		
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX GS-SCC7102C				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ヶ軸(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ヶ軸(光)(GH-CZ7520)付き	*4	*4
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDLC制御用		
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800	完了しました。		リモートアクセス用,PCI:1ヶ軸			
SVPボードセット	GS-SCM7400KEX GS-SCM7400K GS-SCM7500KEX GS-SCM7500K	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバスプレッドシート,PCI:1ヶ軸 電源ユニット + SVPマウント 別売付き サーバスプレッドシート,PCI:1ヶ軸 電源ユニット + SVPマウント 別売 + 外部筐体運動Box付き			
システム装置内蔵デバイス	GS-UV7060EX GS-UV7060			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB			
内蔵DVD-RAM	GS-UH718JEX GS-UH718JRX GS-UH718J	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min		
内蔵ハードディスク	GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min		
内蔵ハードディスク	GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min		
内蔵ハードディスク	GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F				Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-UD7402EX GS-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402DEX GS-SUD7402D	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402JEX GS-SUD7402J	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402JYEX GS-SUD7402JY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX GS-UD7406	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406DEX GS-SUD7406D	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406JEX GS-SUD7406J	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7-i7(HS-4/150S)x10巻付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7-i7(HS-4/150S)x10巻付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7-i7(HS-4/150S)x10巻付き			

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

*10: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置							
			維持保守	出張修理		130 A7	130 B7						
システム装置内蔵デバイス													
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406DYEX	● 完売しました。	●	●	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｲﾌﾟﾙ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
	GS-SUD7406DY												
	GS-SUD7406JYEX												
	GS-SUD7406JY												
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUD7406KYEX	● 完売しました。	●	●	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟﾙ(HS-4/150S)x10巻付き								
	GS-SUD7406KY												
	GS-UL7400EX												
	GS-UL7400												
	GS-SUL7400TEX												
	GS-SUL7400T												
	GS-SUL7400WEX												
	GS-SUL7400W												
	GS-SUL7400XEX												
	GS-SUL7400X												
	GS-SUL7400DEX												
	GS-SUL7400DX												
	GS-SUL7400JEX												
	GS-SUL7400J												
内蔵 A I T	GS-UL7400KEX	● 完売しました。	●	●	DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き								
	GS-UL7400K												
	GS-SUL7400YEX												
	GS-SUL7400Y												
	GS-SUL7400TYEX												
	GS-SUL7400TY												
	GS-SUL7400WYEX												
	GS-SUL7400WY												
	GS-SUL7400XYEX												
	GS-SUL7400XY												
	GS-SUL7400DYEX												
	GS-SUL7400DY												
	GS-SUL7400JYEX												
	GS-SUL7400JY												
	GS-SUL7400KYEX												
	GS-SUL7400KY												
	GS-US7500EX							● 完売しました。	●	●	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-US7500												
	GS-SUS7500TEX												
	GS-SUS7500T												
	GS-SUS7500WEX												
	GS-SUS7500W												
	GS-SUS7500XEX												
	GS-SUS7500X												
GS-SUS7500DEX													
GS-SUS7500DX													
GS-SUS7500JEX													
GS-SUS7500J													
GS-SUS7500KEX													
GS-SUS7500K													
GS-SUS7500YEX													
GS-SUS7500Y													
GS-SUS7500TYEX													
GS-SUS7500TY													
GS-SUS7500WYEX													
GS-SUS7500WY													
GS-SUS7500XYEX													
GS-SUS7500XY													
GS-SUS7500DYEX													
GS-SUS7500DY													
GS-SUS7500JYEX													
GS-SUS7500JY													
GS-SUS7500KYEX													
GS-SUS7500KY													
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX	● 完売しました。	●	●	Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 交換ｽﾀｲﾌﾟﾙ付き								
	GS-SUM5641												
内蔵 L T O	GS-UU7101EX	● 完売しました。	●	●	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)付 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き								
	GS-UU7101												
	GS-SUU7101TEX												
	GS-SUU7101T												
	GS-SUU7101WEX												
	GS-SUU7101W												
	GS-SUU7101YEX												
	GS-SUU7101Y												
	GS-SUU7101XDEX												
	GS-SUU7101XD												
	GS-SUU7101JEX												
	GS-SUU7101J												
	GS-SUU7101KEX												
	GS-SUU7101K												
	GS-SUU7101YEX												
	GS-SUU7101Y												
	GS-SUU7101TYEX												
	GS-SUU7101TY												
	GS-SUU7101WYEX												
	GS-SUU7101WY												
	GS-SUU7101XYEX												
	GS-SUU7101XY												
	GS-SUU7101XDYEX												
	GS-SUU7101XDY												
	GS-SUU7101JYEX												
	GS-SUU7101JY												
	GS-SUU7101KYEX												
	GS-SUU7101KY												
	GS-SUU7102EX							● 完売しました。	●	●	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
	GS-SUU7102												
	GS-SUU7102TEX												
	GS-SUU7102T												
GS-SUU7102WEX													
GS-SUU7102W													
GS-SUU7102XEX													
GS-SUU7102XD													
GS-SUU7102JEX													
GS-SUU7102J													
GS-SUU7102KEX													
GS-SUU7102K													
GS-SUU7102YEX													
GS-SUU7102Y													
GS-SUU7102TYEX													
GS-SUU7102TY													
GS-SUU7102WYEX													
GS-SUU7102WY													
GS-SUU7102XYEX													
GS-SUU7102XY													
GS-SUU7102XDYEX													
GS-SUU7102XDY													
GS-SUU7102JYEX													
GS-SUU7102JY													
GS-SUU7102KYEX													
GS-SUU7102KY													

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A7	130 B7
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O	GS-SUU7102XYEX GS-SUU7102XY GS-SUU7102DYEX GS-SUU7102DY GS-SUU7102JYEX GS-SUU7102JY GS-SUU7102KYEX GS-SUU7102KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
電源ユニット	GS-BP2200EX GS-BP2200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5201 PC-DC5202 PC-DC5203 PC-DC7104 PC-DC3622 PC-DC3623	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 15型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 15型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 17型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 22型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~2048x1536ドット,省電力対応 22型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~2048x1536ドット,省電力対応		*3 *3 *3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A PC-DT3156 PC-DT3157 PC-DT3171	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型TFTｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1024x768ドット,省電力対応 15型TFTｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1024x768ドット,省電力対応 17型TFTｶｰﾏﾗｽﾀﾞｲｽｸﾞﾗﾌ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応		*3
外付け装置							
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-C100200 GS0BS201-R100200 GS0BS201-R200200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｬﾌﾞﾈｯﾄ SCSIケーブル付き ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｬﾌﾞﾈｯﾄ SCSIケーブル,ﾗｯｸ搭載用ｷｬﾌﾞﾈｯﾄ,ﾗｯｸ搭載用ﾄﾚｰ付き ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｬﾌﾞﾈｯﾄ(2台目増設用) SCSIケーブル,ﾗｯｸ搭載用ﾄﾚｰ付き		
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-C100200 GHORR163-R100200 GHORR163-R200200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ｷｬﾌﾞﾈｯﾄ付き,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾗｯｸ搭載用,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾗｯｸ搭載用,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし		*7 *7
ディスクユニットセット	GHORA162-C108001 GHORA162-R108001 GHORA162-R208001		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ｷｬﾌﾞﾈｯﾄ付き,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品 ﾗｯｸ搭載用,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品 ﾗｯｸ搭載用,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品		*10 *10
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081 GH-SRL74081T GH-SRL74081W GH-SRL74081X GH-SRL74081J GH-SRL74081K GH-SRL74081Y GH-SRL74081TY GH-SRL74081WY GH-SRL74081XY GH-SRL74081JY GH-SRL74081KY GH-SRL74101 GH-SRL74101T GH-SRL74101W GH-SRL74101X GH-SRL74101D GH-SRL74101K GH-SRL74101Y GH-SRL74101TY GH-SRL74101WY GH-SRL74101XY GH-SRL74101XDY GH-SRL74101KY GH-SRL74082 GH-SRL74082T GH-SRL74082W GH-SRL74082X GH-SRL74082Y GH-SRL74082TY GH-SRL74082WY GH-SRL74082XY GH-SRL74102 GH-SRL74102T GH-SRL74102W GH-SRL74102X GH-SRL74102XD GH-SRL74102Y GH-SRL74102TY GH-SRL74102WY GH-SRL74102XY GH-SRL74102XDY	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装 ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,10連装 DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き DLT8000,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き DLT8000,10連装,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,10連装,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き DLT8000,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き DLT8000,8連装x2 DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き DLT8000,8連装x2,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,10連装x2 DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き DLT8000,10連装x2,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き DLT8000,10連装x2,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
DLTチェンジャー	GH-SRL7408 GH-SRL7408T GH-SRL7408W GH-SRL7408X GH-SRL7408J GH-SRL7408K	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ﾗｯｸ搭載用,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (16U) におのみ搭載可能
*7 : S V P ボードセット (GS-SCM7500x) 搭載時のみ接続可能
*10 : Linux プラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A7	130 B7
外付け装置							
DLTチェンジャー	GH-SRL7408Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408JY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408KY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7410	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410T	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7410X	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410XD	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7410K	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410TY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL7410Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410KY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-FL7408	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7408T	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7408W	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7408X	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7408J	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SFL7408K	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFL7408Y	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408TY	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7408WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408XY	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7408JY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408KY	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7408KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-FL7410	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410T	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7410W	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7410X	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7410XD	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410K	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFL7410Y	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFL7410TY	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7410Y	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7410XY	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFL7410KY	完売しました。			ｷｬｯﾁｬｰ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装		
	GH-SFL7410KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091T	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71091W	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71091J	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRU71091K	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71091Y	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091TY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091JY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091KY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091KY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装		
	GH-SRU71101	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101T	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装		
	GH-SRU71101W	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71101X	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71101X	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71101XD	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101K	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71101Y	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101TY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装		
	GH-SRU71101WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装		
	GH-SRU71101XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101KY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装		
	GH-SRU71101KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71092	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装x2		
	GH-SRU71092T	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GH-SRU71092W	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU71092X	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装x2、ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71092TY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装x2			
GH-SRU71092WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71092XY	完売しました。			ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装x2			
GH-SRU71092XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A7	130 B7
外付け装置							
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71102				ライブラリユニット、LTO、10連装x2		
	GH-SRU71102T	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71102W	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71102X	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102XD	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102Y	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102TY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102WY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102XY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102XDY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7109	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109T	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109W	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7109J	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7109K	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
GH-SRU7109Y	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109TY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109WY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109JY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109KY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110T	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU7110W	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU7110X	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU7110XD	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110K	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU7110Y	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110TY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110WY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XDY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110KY	完了しました。			ライブラリユニット、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装			
GH-SFU7109T	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7109W	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7109J	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SFU7109K	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7109Y	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109TY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109WY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109JY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109KY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-FU7110	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装			
GH-SFU7110T	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7110W	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7110X	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SFU7110XD	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110K	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7110Y	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110TY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110WY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110XY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110XDY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110KY	完了しました。			ｷﾞﾀﾞ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポータル(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001	完了しました。			8ポータル(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	完了しました。			16ポータル(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161	完了しました。			16ポータル(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618	完了しました。			16ポータル(10Mbps/100Mbps) + 2ポータル(1Gbps(1000BASE-SX))		
	GH-BH7618T	完了しました。			16ポータル(10Mbps/100Mbps) + 2ポータル(1Gbps(1000BASE-T))		
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポータル		
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)との接続用		
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル(光ケーブル)との接続用		
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル(光ケーブル)との接続用		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802 A-6517-S280				FC-PH、GBIC用ポータルx16、ライブラリユニット付き		
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG A-F6517-BPS				FC-PH、GBIC用ポータルx16、ライブラリユニット付き、SANRI SE2200/2800用		
					ファイバチャネルスイッチ用GBIC、SANRI SE2200/2800用		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130A7	130B7	
外付け装置								
DVDライブラリ装置 (キレ ネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドタイプ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドタイプ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドタイプ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドタイプ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドタイプ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドタイプ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドタイプ, 両面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドタイプ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドタイプ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドタイプ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドタイプ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドタイプ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドタイプ, 両面媒体100枚付き			
	コンパクトディスクレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	売りました。			CR80(CR802)		
		GHOCR803-C100800	売りました。			キレ ネットタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし		
	GHOCR803-R100511	売りました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GBPLI(36GBx3) 単体接続用			
	GHOCR803-R200512	売りました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GBPLI(36GBx3), クラウド接続(2ノード)用			
	GHOCR803-R100800	売りました。			ラックタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし			
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				SANR1SE1100/1200			
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x				SANR1SE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC				最大DLT8000x6ドタイプ, 60巻			
LT0ライブラリ装置	HT-S4697-XLxx0F				最大LT0x6ドタイプ, 60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LT0接続ケーブル接続用, 3.0m			
	GH-LX7200				DVDタイプ 別装置接続用, 2.0m			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m			
	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル], 2.0m			
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクエリミネーションケーブル, 2.0m			
シリアルポート接続ケーブル	GH-LT7110				シリアルポート接続用, 3.0m			
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				ミニコンソールケーブル, 3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ミニコンソールケーブル, 3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	売りました。			シリアルコンソールケーブル接続用, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m			
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用, 2.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (4# -ト用)	GH-SLK7102				コンソールケーブルセット (GH-SAT7041/GH-AT7041) 接続用, 3.0m			
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB / マウスケーブル (8/15# -ト用)			
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15# -ト用)	GH-SLK7112				コンソールケーブルセット (GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080) 接続用, 3.0m			
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				ディスプレイケーブル + KB / マウスケーブル (8/15# -ト用)			
					コンソールケーブルセット (GH-AT7043, GH-AT7083) 接続用, 3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7140	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7140A	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7140S	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ			
	GH-SBU7140S1	売りました。			UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J) 付き			
	GH-SBU7214	売りました。			UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2) 付き			
	GH-SBU7214A	売りました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7214S	売りました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7214S1	売りました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J) 付き			
	GH-SBU7131				1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2) 付き			
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT, NetWare用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き			
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J) 付き			
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2) 付き		
	UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張ボード		
	PowerChute plus	GHS-VSUUP80				UPSインターフェース拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き			
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックタイプ ネット (HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックタイプ ネット (HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックタイプ ネット (HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RK7162				16Uラックタイプ ネット (HA8000専用ラック)			
	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
フロントドア	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組			
	GH-RD7385				38U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ			
	GH-RD7165				16U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ			
	GH-RD7381				38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), アルミ窓			
	GH-RD7160				16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), アルミ窓			
リアドア	GH-RD7382				38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジケーブル			
	GH-RD7163				16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジケーブル			
	GH-RD7166				16U用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック用)			
ブラックパネル	GH-RD7161				16U用リアドア (HA8000専用ラック用)			
ラック連結キット	GH-RP7011				1U用			
	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)			
	GH-RJ7001				エッジケーブル フロントア付け HA8000専用ラック連結用 (38U)			
	GH-RJ7002				エッジケーブル フロントア付け HA8000専用ラック連結用 (16U)			
	GH-RJ7000				アルミ窓フロントア付け HA8000専用ラック連結用 (38U/16U共用)			
ラック延長キット	GH-RJ7116				16U用ラック延長部材, 外部筐体運動BOX搭載用			
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材, DLT/LT0タイプ 別装置及び外部筐体運動BOX搭載用			
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット			
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード, マウス収納用ユニット			
	GH-RH7100				スリットラック HUB (GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB (GH-CZ7501) 収納用			
	GH-RH7200				スリットラック HUB (PC-BH7500) 収納用			
コンソートボックスユニット	GH-RH7201				スリットラック HUB (GH-BH7501, GH-BH7516) 収納用			
	GH-AG7105				アクトレス口			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	売りました。			15型ディスプレイ装置収納用ユニット			
	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット			
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	売りました。			液晶ディスプレイ装置収納用ユニット			
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157) 収納用ユニット			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A7	130 B7
ラック関連							
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット(GH-AT7041), 48" -ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き		
	GH-SAT7080	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット(GH-AT7080), 88" -ト用, 2U キーボード 収納ユニット付き		
	GH-SAT7150	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット(GH-AT7080x2), 158" -ト(88" -トx2)用, 3U ディスプレイレール + KB/マウス/ラック + キーボード 収納ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 15, 1U		
ディスプレイ/キーボードユニット (88" -トラック切替ユニット付き)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 15, 1U 88" -トラック切替ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニットセット (48" -トラック切替ユニット付き)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントパネル 15, 1U 48" -トラック切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット (48" -ト用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット(GH-AT7043), 48" -ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替ユニットセット (88" -ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット(GH-AT7083), 88" -ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(48" -ト用)ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				DL7/LTOタイプ 別装置ラックキャビネット搭載用		
130ラックマウントキット	GS-AU7582				130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット		
130キャビネットキット	GS-AU7581				130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10				3095mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通物 3095mm搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770				70K7, 70L7, 70M7, 70N7, 70C7, 70D7, 70G7, 13095mm装置用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(IBM社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイレイ替ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイレイ替ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイレイ替ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキャビネット搭載用)		
その他							
コンソールユニット(48" -ト用)	GH-AT7041	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット, 48" -ト用		
コンソールユニット(88" -ト用)	GH-AT7080	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット, 88" -ト用		
コンソール切替ユニット(48" -ト用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット, 48" -ト用		
コンソール切替ユニット(88" -ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ レイ替ユニット, 88" -ト用		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G7	270 H7	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406IYEX GH-SUD7406IY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ (HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾌﾞｲﾝ (HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ (HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ (HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-UL7400EX GH-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
	GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400DEX GH-SUL7400D	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
内蔵 D L T (DLT8000)	GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ (D88/1800)x5巻付き			
	内蔵 A I T	GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
		GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500D	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
		GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻付き		
		GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻付き		
GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500JYEX GH-SUS7500JY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ (SDX2-50C)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク		GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｽﾌﾟﾘｯﾄ付き		
		GH-UU7101EX GH-UU7101	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ)		
内蔵 L T O		GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUU7101DEX GH-SUU7101D	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101JEX GH-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ), ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JYEX GH-SUU7101JY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
	GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7102DEX GH-SUU7102D	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7102JEX GH-SUU7102J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝ (LTOU1/100)x5巻付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G7	270 H7	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTO	GH-SUU7102TYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102TY							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き
	GH-SUU7102YEX							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き
	GH-SUU7102YDYEX							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き
	GH-SUU7102JYEX							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き
	GH-SUU7102KYEX							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き
電源ユニット								
電源ユニット	GH-BP2200EX GH-BP2200				冗長化電源			
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5201	完了しました。			15型ｶｰﾏｯｼﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応			
	PC-DC5202	完了しました。			15型ｶｰﾏｯｼﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応			
	PC-DC5203	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶｰﾏｯｼﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応			
	PC-DC7104	完了しました。			17型ｶｰﾏｯｼﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応		*3	
	PC-DC3622	完了しました。			22型ｶｰﾏｯｼﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~2048x1536ﾄﾞｯﾄ,省電力対応		*3	
液晶ディスプレイ装置	PC-DC3623	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			22型ｶｰﾏｯｼﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~2048x1536ﾄﾞｯﾄ,省電力対応		*3	
	PC-DT3155A	完了しました。			15型ｽ-ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾌﾞﾗﾀﾞ,640x480~1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応			
	PC-DT3156	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480~1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応		*3	
PC-DT3157	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰ,640x480~1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応				
PC-DT3171	完了しました。			17型TFTｶﾞｰ,640x480~1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応				
外付け装置								
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-C100200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾌﾞ ﾉｯﾄｲﾝｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし			
	GHORR163-R100200							ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし
	GHORR163-R200200							ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし
ディスクユニットセット	GHORA162-C108001	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾌﾞ ﾉｯﾄｲﾝｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品			
	GHORA162-R108001							ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品
	GHORA162-R208001							ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra160 SCSI対応品
	GHORA163-C108001							ｷﾞﾌﾞ ﾉｯﾄｲﾝｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI対応品
	GHORA163-R108001							ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI対応品
GHORA163-R208001	ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI対応品							
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装			
	GH-SRL74081T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL74081W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL74081X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74081J	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SRL74081K	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL74081Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081TY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装			
	GH-SRL74081WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081XY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装			
	GH-SRL74081XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081JY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74101	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装			
	GH-SRL74101T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL74101W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL74101X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74101XD	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL74101K	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL74101Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74101TY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装			
	GH-SRL74101WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74101XY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装			
	GH-SRL74101XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74101KY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装,ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL74082	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装			
	GH-SRL74082T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装x2			
	GH-SRL74082W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL74082X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL74082Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRL74082TY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装x2,ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き				
GH-SRL74082WY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装x2				
GH-SRL74082XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き				
GH-SRL74102	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2				
GH-SRL74102T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GH-SRL74102W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SRL74102X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SRL74102XD	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SRL74102Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2,ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き				
GH-SRL74102TY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2				
GH-SRL74102WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き				
GH-SRL74102XY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,10連装x2				
GH-SRL74102XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き				
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL7408X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408J	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL7408K	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾀﾞｲｸﾞ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G7	270 H7
外付け装置							
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71102				ライクワイド ,LTO,10連装x2		
	GH-SRU71102T	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71102W	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71102X	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102XD	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102Y	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102TY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102WY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102XY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102XDY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装x2,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7109	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109T	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7109J	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用		
GH-SRU7109K	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SRU7109Y	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109TY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109JY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109XY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7110	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110T	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU7110J	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110XD	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU7110K	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110Y	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110TY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU7110WY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110JY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用			
GH-SFU7109	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装			
GH-SFU7109T	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7109W	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7109J	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SFU7109K	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7109Y	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109TY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装			
GH-SFU7109WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109JY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装			
GH-SFU7109KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109XY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,9連装			
GH-FU7110	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装			
GH-SFU7110T	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7110W	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7110J	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SFU7110XD	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装			
GH-SFU7110K	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110Y	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7110TY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110WY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装			
GH-SFU7110JY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110KY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装			
GH-SFU7110XY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7110XDY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110KY	完了しました。			ライクワイド ,LTO,10連装			
GH-SFU7110XY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾎﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ(LTOU1/100)x10巻付き			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-SX))		
GH-BH7618T	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-T))			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB, 8ポート		
	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)との接続用		
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510						
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用		
	GH-CZ7520						
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH,GBIC用8ポートx16,ライクワイドキット付き		
	A-6517-S280				FC-PH,GBIC用8ポートx16,ライクワイドキット付き,SANRI SE2200/2800用		
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG				ファイバチャネルスイッチ用GBIC		
	A-F6517-BPS				ファイバチャネルスイッチ用GBIC,SANRI SE2200/2800用		

・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G7	270 H7	
ケーブル								
DVDライブラリ装置 (キレ ネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き			
	コンパクトディスクレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	売りました。			CR80(CR802)		
		GHOCR803-C100800	売りました。			キレ ネットタイプ, CR80(CR803), ルートデバイス搭載なし		
	GHOCR803-R100511	売りました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GBPLI(36GBx3) 単体接続用			
	GHOCR803-R200512	売りました。			ラックタイプ, CR80(CR803), 72GBPLI(36GBx3), クラウド接続(2ノード)用			
	GHOCR803-R100800	売りました。			ラックタイプ, CR80(CR803), ルートデバイス搭載なし			
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				SANRISE1100/1200			
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x				SANRISE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC				最大DLT8000x6ドライブ, 60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxxOF				最大LTOx6ドライブ, 60巻			
CSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチャージャー接続用, 3.0m			
	GH-LX7200				DVDタイプ 列装置接続用, 2.0m			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m			
	Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル], 2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				デバイスユニット/リムーバブルデバイスユニット/CR80接続用, 2.0m			
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用, 3.0m			
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションポート用, 3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションポート用, 3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	売りました。			双ポートコミュニケーションケーブル, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m			
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (48" - ト用)	GH-SLK7102				コントロールユニット-(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用, 3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(48" - ト用)			
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15" - ト用)	GH-SLK7112				コントロールユニット-(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用, 3.0m ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15" - ト用)			
P52 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コントロールユニット-(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7140	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7140A	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7140S	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ			
	GH-SBU7140S1	売りました。			UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7214	売りました。			1200VA/950W, キレ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7214A	売りました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7214S	売りました。			1200VA/950W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7214S1	売りました。			1200VA/950W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131				1200VA/950W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W, ラックタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChute Plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェース拡張ボード		
	UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2), UPS接続ケーブル付き			
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RS7385				38Uラックサイドパネル			
ラックサイドパネル	GH-RS7165				16Uラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7381				38Uラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7160				16Uラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385				38Uラックフロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ			
	GH-RD7165				16Uラックフロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ			
	GH-RD7381				38Uラックフロントドア(HA8000専用ラック用), アクリル窓			
	GH-RD7160				16Uラックフロントドア(HA8000専用ラック用), アクリル窓			
	GH-RD7382				38Uラックフロントドア(HA8000専用ラック用), エッジフェーズ			
リアドア	GH-RD7163				16Uラックリアドア(HA8000専用ラック用), エッジフェーズ			
	GH-RD7166				16Uラックリアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161				16Uラックリアドア(HA8000専用ラック用)			
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用			
ラック接続キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック接続用(38U/16U共用)			
	GH-RJ7001				エッジフェーズフロントドア付きHA8000専用ラック接続用(38U)			
	GH-RJ7002				エッジフェーズフロントドア付きHA8000専用ラック接続用(16U)			
	GH-RJ7000				アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック接続用(38U/16U共用)			
	GH-RJ7116				16Uラック延長部材, PCIラックタイプ 専用			
ケーブル用アーム	GH-RJ138				38Uラック延長部材, PCIラックタイプ 専用			
	GH-RJ7200				ラックタイプ ネットケーブル用アーム, PCIラックタイプ 専用			
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット			
KBマウス収納ユニット HUB収納ユニット	GH-RK7001				キーボード, マウス収納ユニット			
	GH-RH7100				システムアラートユニット			
	GH-RH7200				システムアラートユニット			
	GH-RH7201				システムアラートユニット			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクリル窓			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	売りました。			15型ディスプレイ装置収納用ユニット			
	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット			
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	売りました。			液晶ディスプレイ装置収納用ユニット			
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット			
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	売りました。			KB/マウス/ディスプレイ切り替えユニット(GH-AT7041), 48" - ト用, 2U ラックタイプ + キーボード収納ユニット付き			
	GH-SAT7080	売りました。			KB/マウス/ディスプレイ切り替えユニット(GH-AT7080), 88" - ト用, 2U キーボード収納ユニット付き			
	GH-SAT7150	売りました。			KB/マウス/ディスプレイ切り替えユニット(GH-AT7080x2), 158" - ト(88" - トx2)用, 3U ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル + キーボード収納ユニット付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G7	270 H7
ラック関連							
ディスプレイ / キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス + インテグレーション		
ディスプレイ / キーボードユニット (8インチ用)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス + インテグレーション		
ディスプレイ / キーボードユニットセット (4インチ用)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス + インテグレーション		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ + キーボード + マウス + インテグレーション専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット (4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7043), 4インチ用, 2U		
コンソール切替ユニットセット (8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7083), 8インチ用, 2U		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット (4インチ用) ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLT/LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用		
270ラックマウントキット	GH-AU7511				270キャビネットラックキャビネット変換用キット		
270キャビネットキット	GH-AU7520				270ラックマウントキャビネット変換用キット		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				3025mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ (固定金具付き)		
H A 8 0 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通用ネジ品搭載用ネジ (ラックキャビネットのセット)		
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7776				270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7762				270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
その他							
コンソールユニット (4インチ用)	GH-AT7041				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用		
コンソールユニット (8インチ用)	GH-AT7080				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用		
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用		
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用		
ソフトウェアバックアップ	GHS-SSPACK001				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition (v6.1.2) のセット		

・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

完了しました。

完了しました。

・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

完了しました。

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7
プロセッサ							
プロセッサ	GH-ECSPX1P5NEX GH-ECSPX1P5N GH-ECSPX1P9NEX GH-ECSPX1P9N GH-ECSPX2PONEX GH-ECSPX2PON				Xeon MP(1.50GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュメモリ:512KB/L3キャッシュ:1MB Xeon MP(1.90GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュメモリ:512KB/L3キャッシュ:1MB Xeon MP(2GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュメモリ:512KB/L3キャッシュ:2MB		
メモリーボード							
メモリーボード	GH-MJ701GBEX GH-MJ701GB GH-MJ702GBEX GH-MJ702GB GH-MJ704GBEX GH-MJ704GB				1GB(256MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM 2GB(512MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM 4GB(1GBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM		
拡張ボード							
ディスクアレイコントローラボード	GH-CA7230EX GH-CA7230 GH-CA7240EX GH-CA7240				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI Ultra320 SCSI,2チャネル,PCI		
SCSIボード	GH-CS7253EX GH-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI		
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240 GH-CN7530EX GH-CN7530 GH-CN7620EX GH-CN7620				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート 1000BASE-T,PCI:1-7ポート 1000BASE-SX,PCI:1-7ポート		
Fibre Channel ボード	GH-CF7202EX GH-CF7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF		
Fibre Channel ボードセット	GH-SCC7102CEX GH-SCC7102C GH-SCC7102PEX GH-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC対応(HSSDC)(GH-CZ7510)付き FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC対応光(GH-CZ7520)付き	*4	*4
コミュニケーションボード	GH-CH7100EX GH-CH7100				HDL制御用		
マルチコミュニケーションボックス	GH-CR7800EX GH-CR7800	完売しました。			ネットワーク用,PCI:1-7ポート		
SVPボードセット	GH-SCM7400GEX GH-SCM7400G				サーバプロセッサ,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPプロセッサ 別売付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵CD-ROM	GH-UC5348AEX GH-UC5348A				ATAPI,48倍速,厚型		
内蔵DVD-RAM	GH-UV7060EX GH-UV7060				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵ハードディスク	GH-UH718JEX GH-UH718JRX GH-UH718J GH-UH736JEX GH-UH736JRX GH-UH736J GH-UH773JEX GH-UH773JRX GH-UH773J GH-UH7146JEX GH-UH7146JRX GH-UH7146J GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F				Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min		
ハードディスクキット	GH-ES73163EX GH-ES73163				ハードディスク増設用ケース,6ベイ		
内蔵D A T (DDS-4)	GH-UD7402EX GH-UD7402 GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T GH-SUD7402IEX GH-SUD7402I GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W GH-SUD7402DEX GH-SUD7402XD GH-SUD7402JEX GH-SUD7402J GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y GH-SUD7402TYEX GH-SUD7402TY GH-SUD7402WYEX GH-SUD7402WY GH-SUD7402XYEX GH-SUD7402XY GH-SUD7402XDYEX GH-SUD7402XDY GH-SUD7402JYEX GH-SUD7402JY GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),対応(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + 対応(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 対応(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装		
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GH-UD7406EX GH-UD7406 GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K GH-SUD7406DEX GH-SUD7406XD GH-SUD7406JEX GH-SUD7406J GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 対応(HS-4/150S)x10巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(HS-4/150S)x10巻付き		

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GB I C コネクタを搭載する必要があります

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406IYEX GH-SUD7406IY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き			
内蔵 D L T (DLT8000)	GH-UL7400EX GH-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
	GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400DEX GH-SUL7400D	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400DYEX GH-SUL7400DY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	内蔵 A I T	GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
		GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500D	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500DYEX GH-SUS7500DY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500JYEX GH-SUS7500JY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク		GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｽﾌﾟﾘｯﾄ付き		
		GH-UU7101EX GH-UU7101	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ)		
内蔵 L T O		GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUU7101DEX GH-SUU7101D	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101JEX GH-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101DYEX GH-SUU7101DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ), ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JYEX GH-SUU7101JY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
	GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7102DEX GH-SUU7102D	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7102JEX GH-SUU7102J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTO	GH-SUU7102TYEX	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GH-SUU7102TY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102YEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102XDYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7102JYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102KYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x5巻付き			
電源ユニット								
電源ユニット	GH-BP2200EX GH-BP2200			冗長化電源				
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5201	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞﾝ、640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ、省電力対応				
	PC-DC5202	完了しました。		15型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞﾝ、640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ、省電力対応				
	PC-DC5203	完了しました。		15型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞﾝ、640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ、省電力対応				
	PC-DC7104	完了しました。		17型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞﾝ、640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ、省電力対応			*3	
	PC-DC3622	完了しました。		22型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞﾝ、640x480 ~ 2048x1536ﾄﾞｯﾄ、省電力対応			*3	
液晶ディスプレイ装置	PC-DC3623	完了しました。		22型ｶｰﾏﾗｽﾀﾞﾝ、640x480 ~ 2048x1536ﾄﾞｯﾄ、省電力対応			*3	
	PC-DT3155A	完了しました。		15型ｽｰﾊﾞｰ ﾋﾞｼﾞｬｸﾞ、640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ、省電力対応				
	PC-DT3156	完了しました。		15型TFTｶﾞｰ、640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ、省電力対応			*3	
PC-DT3157	完了しました。		15型TFTｶﾞｰ、640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ、省電力対応					
PC-DT3171	完了しました。		17型TFTｶﾞｰ、640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ、省電力対応					
外付け装置								
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-C100200	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ｷﾞﾌﾞ ﾈｯﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし				
	GHORR163-R100200			ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、4U、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし				
ディスクユニットセット	GHORR163-R200200	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ 2台目増設用、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし				
	GHORA162-C108001	完了しました。		ｷﾞﾌﾞ ﾈｯﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾃﾞｲｽ搭載なし、Ultra160 SCSI対応品				
	GHORA162-R108001	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、4U、ﾃﾞｲｽ搭載なし、Ultra160 SCSI対応品				
	GHORA162-R208001	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ 2台目増設用、ﾃﾞｲｽ搭載なし、Ultra160 SCSI対応品				
	GHORA163-C108001	完了しました。		ｷﾞﾌﾞ ﾈｯﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾃﾞｲｽ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、4U、ﾃﾞｲｽ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品				
	GH-SRL74081T	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装				
	GH-SRL74081W	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74081X	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74081J	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74081K	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GH-SRL74081Y	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL74081TY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081WY	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081XY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081JY	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081KY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74101	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装				
	GH-SRL74101T	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装				
	GH-SRL74101W	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74101X	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74101Y	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74101XD	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRL74101K	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL74101Y	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74101TY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装				
	GH-SRL74101WY	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74101XY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74101XDY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRL74101KY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74082	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2				
	GH-SRL74082T	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74082W	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74082X	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74082Y	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き				
GH-SRL74082TY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き					
GH-SRL74082WY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き					
GH-SRL74082XY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き					
GH-SRL74102	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2					
GH-SRL74102T	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GH-SRL74102W	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GH-SRL74102X	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GH-SRL74102XD	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GH-SRL74102Y	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き					
GH-SRL74102TY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2					
GH-SRL74102WY	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き					
GH-SRL74102XY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き					
GH-SRL74102XDY	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、10連装x2、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408T	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408W	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL7408X	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用				
	GH-SRL7408J	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL7408K	完了しました。		ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (1 6 U) におみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7	
外付け装置								
DLTチェンジャー	GH-SRL7408Y	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408TY	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408XY	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408JY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408KY	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7410	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410T	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410W	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL7410X	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410XD	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL7410K	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL7410Y	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410TY	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7410WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7410XY	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL7410KY	完売しました。			フロッピーディスク、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-FL7408	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408T	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SFL7408W	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SFL7408X	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SFL7408J	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SFL7408K	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SFL7408Y	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408TY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408XY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装			
	GH-SFL7408JY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408KY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、8連装			
	GH-FL7410	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装			
	GH-SFL7410T	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SFL7410W	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SFL7410X	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SFL7410XD	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装			
	GH-SFL7410K	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SFL7410Y	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SFL7410TY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7410WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7410XY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装			
	GH-SFL7410XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SFL7410KY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、DLT8000、10連装			
	LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装		
		GH-SRU71091T	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SRU71091W	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SRU71091J	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GH-SRU71091K	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
		GH-SRU71091Y	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装、ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU71091TY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装			
GH-SRU71091WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU71091XY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装			
GH-SRU71091JY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU71091KY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装			
GH-SRU71101		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装			
GH-SRU71101T		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU71101W		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU71101X		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU71101XD		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU71101K		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU71101Y		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU71101TY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装			
GH-SRU71101WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU71101XY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装			
GH-SRU71101XDY		完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU71101KY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、10連装			
GH-SRU71092		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU71092T		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装x2			
GH-SRU71092W		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU71092X		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU71092Y		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装x2、ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71092TY		完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装x2			
GH-SRU71092WY		完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71092XY	完売しました。			ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、LTO、9連装x2				
GH-SRU71092Y	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7	
外付け装置								
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71102				ライクワイド , LTO, 10連装x2			
	GH-SRU71102T	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71102W	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRU71102X	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102XD	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102Y	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102TY	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102WY	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102XY	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102XDY	完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装x2, ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完了しました。			ライクワイド , LTO, 9連装, GH-SRU71091x増設用		
		GH-SRU7109T	完了しました。			ライクワイド , LTO, 9連装, GH-SRU71091x増設用		
		GH-SRU7109W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SRU7109J	完了しました。			ライクワイド , LTO, 9連装, GH-SRU71091x増設用		
		GH-SRU7109K	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GH-SRU7109Y	完了しました。			ライクワイド , LTO, 9連装, GH-SRU71091x増設用		
GH-SRU7109TY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109WY		完了しました。			ライクワイド , LTO, 9連装, GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7109JY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109KY		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109XY		完了しました。			ライクワイド , LTO, 9連装, GH-SRU71091x増設用			
GH-SRU7110		完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110T		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU7110W		完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110X		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU7110XD		完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110K		完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110Y		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU7110TY		完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用, ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110WY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XDY		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110KY		完了しました。			ライクワイド , LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用			
GH-SFU7109		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109T		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装			
GH-SFU7109W		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7109J		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7109K		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装, JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SFU7109Y		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SFU7109TY		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装, ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109WY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109JY		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 9連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SFU7109KY		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-FU7110		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装			
GH-SFU7110T		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SFU7110W		完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SFU7110X	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFU7110XD	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SFU7110K	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-SFU7110Y	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110TY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110WY	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110XY	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き				
GH-SFU7110XDY	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SFU7110KY	完了しました。			ｷｬﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ , LTO, 10連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x10巻付き				
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7500T	完了しました。			8ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完了しました。			16ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516T	完了しました。			16ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完了しました。			16ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾎﾞｰﾄﾞ(1Gbps(1000BASE-SX))			
	GH-BH7618T	完了しました。			16ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾎﾞｰﾄﾞ(1Gbps(1000BASE-T))			
	GH-BH7618T	完了しました。			FC-AL HUB, 8ﾎﾞｰﾄﾞ			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				Fibre Channelｸﾞｰﾌﾞﾙ(HSSDC-ﾌﾞﾙ)との接続用			
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510							
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelｸﾞｰﾌﾞﾙ[光ｸﾞｰﾌﾞﾙ]との接続用			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802 A-6517-S280				FC-PH, GBIC用 8ﾎﾞｰﾄﾞx16, ライクワイドｷｯﾄ付き			
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG A-F6517-BPS				FC-PH, GBIC用 8ﾎﾞｰﾄﾞx16, ライクワイドｷｯﾄ付き, SANRI SE2200/2800用			

・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7	
ケーブル								
DVDライブラリ装置 (キレ ネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドライブ			
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き			
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き			
	コンパクトディスクレイ装置	GH0CR802-xxxxxxx	売りました。			CR80(CR802)		
	GH0CR803-C100800	売りました。			キレ ネットタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし			
	GH0CR803-R100511	売りました。			フラッグシップタイプ, CR80(CR803), 72GBPLI(36GBx3) 単体接続用			
	GH0CR803-R200512	売りました。			フラッグシップタイプ, CR80(CR803), 72GBPLI(36GBx3), クラウド接続(2ノード)用			
	GH0CR803-R100800	売りました。			フラッグシップタイプ, CR80(CR803), ルートディスク搭載なし			
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				SANR1SE1100/1200			
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x				SANR1SE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC				最大DLT8000x6ドライブ, 60巻			
LTOLライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				最大LT0x6ドライブ, 60巻			
大型テープライブラリ装置	HT-4697-Lxx0				最大LT0x20ドライブ, 678x20インチ			
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTO対応ケーブル接続用, 3.0m			
	GH-LX7200				DVDタイプ 列装置接続用, 2.0m			
	GH-LA7580H				大型テープタイプ 列装置接続用, 10.0m, LVD			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ 95Eシールドケーブル, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ 95Eシールドケーブル, 10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ 95Eシールドケーブル, 20m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル], 2.0m			
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LV7120				ディスクエリミネーションケーブル/CR80接続用, 2.0m			
ストレージポート接続ケーブル	GH-LT7110				ストレージポート接続用, 3.0m			
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				ミニコネクタケーブル 用, 3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ミニコネクタケーブル 用, 3.0m			
モテムケーブル	GH-LM1210	売りました。			ストレージコネクタケーブル 用, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m			
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用, 2.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (4ノード用)	GH-SLK7100				コンプレックスセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用, 3.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15ノード用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB / マウスケーブル (4ノード用)			
P52 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンプレックスセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用, 3.0m			
無停電電源装置					ディスプレイケーブル + KB / マウスケーブル (8/15ノード用)			
無停電電源装置	GH-SBU7140	売りました。			コンプレックスセット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m			
	GH-SBU7140A	売りました。						
	GH-SBU7140S	売りました。						
	GH-SBU7140S1	売りました。						
	GH-SBU7214	売りました。						
	GH-SBU7214A	売りました。						
	GH-SBU7214S	売りました。						
	GH-SBU7214S1	売りました。						
	GH-SBU7131							
	GH-SBU7131A							
	GH-SBU7131S							
	GH-SBU7131S1							
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキレ ネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックキレ ネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックキレ ネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162				16Uラックキレ ネット(HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7161				16U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングタイプ			
	GH-RD7165				16U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングタイプ			
	GH-RD7381				38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), フルル窓			
	GH-RD7160				16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), フルル窓			
	GH-RD7382				38U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジケーブル			
	GH-RD7163				16U用フロントドア (HA8000専用ラック用), エッジケーブル			
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161				16U用リアドア (HA8000専用ラック用)			
ブラックパネル ラック連結キット	GH-RP7011				1U用			
	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)			
	GH-RJ7002				エッジケーブル フロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (38U)			
ラック延長キット	GH-RJ7116				エッジケーブル フロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (16U)			
	GH-RJ7000				フルル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用 (38U/16U共用)			
	GH-RJ7138				16U用ラック延長部材, PCIネットラックノード用			
ケーブル用アーム	GH-RJ7200				38U用ラック延長部材, PCIネットラックノード用及びDLT/LTOタイプ 列装置搭載用			
	GH-RJ7100				ネットケーブル用アーム, PCIネットラックノード用			
システムアラートユニット KBマウス収納ユニット HUBマウス収納ユニット	GH-RH7100				システムアラートユニット			
	GH-RH7200				キーボードマウス収納ユニット			
	GH-RH7201				システムアラートユニット			
	GH-RH7200				システムアラートユニット			
コンセントボックスユニット ディスプレイ収納ユニット	GH-AG7105				システムアラートユニット			
	GH-RC7100	売りました。			アラート5口			
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	売りました。			15型ディスプレイ装置収納ユニット			
	GH-RL7500	売りました。			15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納ユニット			
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	売りました。			液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157) 収納ユニット			
	GH-SAT7080	売りました。			KB/マウス/ディスプレイレトリックユニット(GH-AT7041), 4ノード用, 2U フラッグシップタイプ + キーボード 収納ユニット付き			
	GH-SAT7150	売りました。			KB/マウス/ディスプレイレトリックユニット(GH-AT7080), 8ノード用, 2U キーボード 収納ユニット付き			
					KB/マウス/ディスプレイレトリックユニット(GH-AT7080x2), 15ノード(8ノードx2)用, 3U ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル + キーボード 収納ユニット付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A7	270 B7
ラック関連							
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテングテライス,1U		
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチ用切替ユニット付き)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテングテライス,1U 8インチ用切替ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチ用切替ユニット付き)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテングテライス,1U 4インチ用切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162)搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLT/LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用		
270ラックマウントキット	GH-AU7511				270キャビネットラックマウントキット		
270キャビネットキット	GH-AU7520				270ラックマウントキットキャビネットキット		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				3025mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通用ネジ品搭載用ネジ(ラックキャビネットのセット)		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7776				270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7762				270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
その他							
コンソールユニット(4インチ用)	GH-AT7041				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用		
コンソールユニット(8インチ用)	GH-AT7080				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用		
コンソール切替ユニット(4インチ用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用		
コンソール切替ユニット(8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

・価格はH+JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

完了しました。

完了しました。

・価格はH+JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

完了しました。

HA8000/HICLUSTER

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		HICLUSTER 100	HICLUSTER 750
プロセッサ	GS-ECSXP1P8DEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(1.80GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB		
プロセッサ	GS-ECSXP1P8D						
メモリーボード	GS-MJ71289CEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ71289C				256MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ72569CEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ72569C				1GBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ75129CEX				256MBx1, DDR SDRAM, 200/266MHz, Registered DIMM		
	GS-MJ75129C				512MBx1, DDR SDRAM, 200/266MHz, Registered DIMM		
	GS-MJ70169CEX				1GBx1, DDR SDRAM, 200/266MHz, Registered DIMM		
	GS-MJ70169C						
	GS-MJ7256EEX						
	GS-MJ7256E						
	GS-MJ7512EEX						
	GS-MJ7512E						
	GS-MJ7016EEX						
	GS-MJ7016E						
拡張ボード	GS-CA7230EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI		
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズPCIスロット搭載対応用キット	*5	
SCSIボード	GS-SCS7252EX				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI:フルサイズ フルサイズPCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CS7253				Ultra160 SCSI, 1チャネル, LowProfile PCIカート LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CS7252				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI		
	GS-CS7253EX						
	GS-CS7253						
LANボード	GS-SCN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズPCIスロット搭載対応用キット	*5	
	GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:フルサイズ フルサイズPCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7241				100BASE-TX/10BASE-T, LowProfile PCIカート LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:フルサイズ		
	GS-CN7240						
	GS-CN7530EX			1000BASE-T, PCI:フルサイズ			
	GS-CN7530						
	GS-CN7620EX			1000BASE-SX, PCI:フルサイズ			
	GS-CN7620						
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX			FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBICは別売(HSSDC)(GH-CZ7510)付き		*4	
	GS-SCC7102C			FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBICは別売[光](GH-CZ7520)付き		*4	
	GS-SCC7102PEX			サードパーティPCI, 電源ユニット + SVPR2407 07 51付き LowProfile PCIスロット及びフルサイズPCIスロット搭載対応用キット			
	GS-SCC7102P			サードパーティPCI, 電源ユニット + SVPR2407 07 51付き フルサイズPCIスロット搭載現地増設用			
SVPボードセット	GS-SCM7400DEX			サードパーティPCI, 電源ユニット + SVPR2407 07 51付き LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-SCM7400D			サードパーティPCI, 電源ユニット + SVPR2407 07 51付き LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-SCM7401D			サードパーティPCI:フルサイズ 電源ユニット + SVPR2407 07 51付き			
	GS-SCM7400KEX			サードパーティPCI:フルサイズ 電源ユニット + SVPR2407 07 51付き			
	GS-SCM7400K			サードパーティPCI:フルサイズ 電源ユニット + SVPR2407 07 51 + 外部筐体運動Box付き			
	GS-SCM7500KEX						
	GS-SCM7500K						
システム装置内蔵デバイス	GS-UV7060EX			ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060						
内蔵ハードディスク	GS-UH736JEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI, 36GB, 10000r/min		
	GS-UH736JRX						
	GS-UH736J				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD74013EX		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD74013T		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD74013WEX		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD74013XEX		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD74013DEX		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GS-SUD74013XD		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き		
	GS-SUD74013JEX		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD74013J		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD74013KEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013K	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013YEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013Y	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013TYEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013TY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013WYEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013WY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD74013XYEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013XY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013DYEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD74013XDY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013JYEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013JY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013KYEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD74013KY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-UD7402EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-UD7402	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUD7402TEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUD7402T	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7402WEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7402W	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUD7402EX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402X	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402DEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402XD	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402JEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402J	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402KEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402K	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402YEX	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402Y	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

*5: LowProfilePCIスロット及びフルサイズPCIスロット搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 750	
システム装置内蔵デバイス 内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402YDXYEX GS-SUD7402YDXY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7402JYEX GS-SUD7402JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GS-UD7406EX GS-UD7406	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
	GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUD7406EXEX GS-SUD7406EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUD7406KDEX GS-SUD7406KD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUD7406JEX GS-SUD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
GS-SUD7406KEXEX GS-SUD7406KEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-SUD7406YEXEX GS-SUD7406YEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GS-SUD7406YEXEX GS-SUD7406YEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GS-SUD7406XDXYEX GS-SUD7406XDXY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
内蔵D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
	GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUL7400DEX GS-SUL7400D	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400XDXYEX GS-SUL7400XDXY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	内蔵A I T	GS-US7500EX GS-US7500	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
		GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GS-SUS7500DEX GS-SUS7500D	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500XDXYEX GS-SUS7500XDXY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500JYEX GS-SUS7500JY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク		GS-SUM56413REX GS-SUM56413R				Fast SCSI-2, 640MB MO加/- + 変換ｽﾀｯｸ + SCSI1(Wide)ｸﾞﾙｰﾌﾟ付き		
		GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｽﾀｯｸ付き		
内蔵L T O		GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付)		
		GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101DEX GS-SUU7101D	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101JEX GS-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 750
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O							
	GS-SU07101KEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101K				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SU07101YEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101Y				ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07101TYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101TY				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07101WYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101WY				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07101XYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101XY				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07101XDYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1),ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻		
	GS-SU07101XDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SU07101JYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101JY				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07101KYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M1)		
	GS-SU07101KY				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07102EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102				内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
	GS-SU07102TEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102T				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SU07102WEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102W				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SU07102XEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102X				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SU07102DEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SU07102DX				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SU07102JEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102J				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GS-SU07102KEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102K				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SU07102YEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
	GS-SU07102Y				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07102TYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SU07102TY				+ BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07102WYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SU07102WY				+ BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07102XYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SU07102XY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07102XDYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻		
	GS-SU07102XDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SU07102JYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SU07102JY				+ JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SU07102KYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
	GS-SU07102KY				+ JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
電源ユニット							
電源ユニット							
	GS-BP2200EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
	GS-BP2200						
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置							
	PC-DC5201	完了しました。			15型ｶﾞｰﾏｽｸﾘﾝ,640x480~1280x1024ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DC5202	完了しました。			15型ｶﾞｰﾏｽｸﾘﾝ,640x480~1280x1024ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DC5203	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞｰﾏｽｸﾘﾝ,640x480~1280x1024ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DC7104				17型ｶﾞｰﾏｽｸﾘﾝ,640x480~1280x1024ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DC3622	完了しました。			22型ｶﾞｰﾏｽｸﾘﾝ,640x480~2048x1536ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DC3623				22型ｶﾞｰﾏｽｸﾘﾝ,640x480~2048x1536ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
液晶ディスプレイ装置							
	PC-DT3155A	完了しました。			15型ｽﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｳﾞ,640x480~1024x768ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DT3156	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480~1024x768ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DT3157	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰ,640x480~1024x768ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
	PC-DT3171				17型TFTｶﾞｰ,640x480~1280x1024ｼﾞｯﾄ,省電力対応		
外付け装置							
バックアップキャビネットセット							
	GS0BS201-C100200				ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯｯﾄ		
	GS0BS201-R100200				SCSIケーブル付き		
	GS0BS201-R200200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯｯﾄ		
					SCSIケーブル,ﾌﾗｯｸﾞ搭載ユニット,ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ付き		
リムーバブルデバイスユニットセット							
	GH0RR163-R100200				ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯｯﾄ(2台目増設用)		
	GH0RR163-R200200				SCSIケーブル,ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ付き		
ディスクユニットセット							
	GH0RA162-R108001				ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし		
	GH0RA162-R208001				ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし		
D L Tチェンジャーユニットセット							
	GH-SRL74081	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装		
	GH-SRL74081T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74081W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74081X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74081J	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRL74081K	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL74081Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081TY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装		
	GH-SRL74081WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081XY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装		
	GH-SRL74081YX	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74081JY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装		
	GH-SRL74081KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装		
	GH-SRL74101T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74101W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74101X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74101Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL74101K	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL74101Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101TY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装		
	GH-SRL74101WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101XY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装		
	GH-SRL74101YX	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74101JY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL74101KY	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,10連装		
	GH-SRL74082	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL74082T	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装x2		
	GH-SRL74082W	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74082X	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74082Y	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞ搭載ｸﾞﾗｰﾄﾞｰ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 750
外付け装置							
DLTチェンジャーユニットセット							
	GH-SRL74082Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74082TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74082IY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74082XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2		
	GH-SRL74102T	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL74102W	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL74102X	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL74102XD	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL74102Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102IY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2		
	GH-SRL74102XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL74102YX	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装x2		
	GH-SRL74102XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x20巻付き		
	GH-SRL7408	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7408T	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7408W	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7408X	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7408J	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRL7408K	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL7408Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408IY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408JY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7408KY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SRL7410T	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7410W	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7410X	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7410XD	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410K	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL7410Y	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410TY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410IY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XDY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410KY	完売しました。			フロッピードライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾝ(D88/1800)x10巻付き		
LTOチェンジャーユニットセット							
	GH-SRU71091	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091T	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71091W	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71091J	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRU71091Y	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71091TY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091IY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装		
	GH-SRU71091XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091YX	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091JY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091KY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装		
	GH-SRU71101T	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71101W	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71101X	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71101XD	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101K	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71101Y	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101TY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101IY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XDY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101KY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71092	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2		
	GH-SRU71092T	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71092W	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71092X	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾞﾗｯｸ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092Y	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2		
	GH-SRU71092TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092IY	完売しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾏﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 750	
外付け装置								
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71102				ライブラリ増設用、LTO、10連装x2			
	GH-SRU71102T	完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71102W	完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRU71102X	完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102XD	完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102Y	完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102TY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102XY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用		
		GH-SRU7109T	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SRU7109W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SRU7109J	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
GH-SRU7109K		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SRU7109Y		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109TY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109WY		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109JY		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7109KY		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110		完了しました。			ライブラリ増設用、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
GH-SRU7110T		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU7110W		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU7110X		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU7110XD		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110K		完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU7110Y		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110TY		完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110WY		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XY		完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SRU7110KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｱｲ(LTOU1/100)x10巻付き				
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-SX))			
	GH-BH7618T	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-T))			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポート			
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用			
	GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用			
	GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH、GBIC用8ポートx16、ライブラリ増設用			
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバチャネルスイッチ用GBIC			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxFC				最大DLT8000x6ドライブ、60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxxOF				最大LTOx6ドライブ、60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用、3.0m			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eイーサネットケーブル、5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eイーサネットケーブル、10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eイーサネットケーブル、20m			
Fibre Channelケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]、2.0m			
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LV7120				ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット接続用、2.0m			
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用、3.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m			
DSP / K B / マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102				ケーブルセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用、3.0m			
DSP / K B / マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7112				ケーブルセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用、3.0m			
P S 2 K B / マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7103				ケーブルセット(GH-SAT7043/GH-AT7083)接続用、3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7070				700VA/450W、ｷｬﾍﾞﾙﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W、ｷｬﾍﾞﾙﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070S				700VA/450W、ｷｬﾍﾞﾙﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、ｷｬﾍﾞﾙﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7131				3000VA/2250W、ﾏｯｸﾞﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W、ﾏｯｸﾞﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W、ﾏｯｸﾞﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChute Plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、ﾏｯｸﾞﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSケーブル-22ポート拡張ボード		
	UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSケーブル-78ポート拡張ユニット、ﾏｯｸﾞｷｬﾌﾞﾈｯﾄ搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き			
サーバステーション用ラック関連								
ガザリパネル	GH-RJ7NSAC				ｷﾞﾗｽﾞﾊﾞﾈﾙ用ｼﾞｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ			
スタビライザ	GH-RJ7NSBC				簡易耐震用固定金具			
リアキー	GH-RJ7NSCB				ﾘｱﾌﾞｯﾀﾞﾈｲﾄ			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 750
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組		
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組		
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), パンツァーメタルタイプ		
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), パンツァーメタルタイプ		
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), アルミ窓		
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), アルミ窓		
リアドア	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), エッジキューブ		
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), エッジキューブ		
	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ブランクパネル	GH-RP7011						
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001				エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7002				エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7000				アルミ窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7116				16U用ラック延長部材, 外部筐体運動BOX搭載用		
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材, DLT/LTO対応 列装置及び外部筐体運動BOX搭載用		
システムアラートユニット	GH-RT7100						
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード, マウス収納ユニット		
	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
HUB収納ユニット	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105						
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100				アラート5口		
	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置収納用ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
コンソールユニットセット	GH-SAT7041				完了しました。		
	GH-SAT7080				完了しました。		
	GH-SAT7150				完了しました。		
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200						
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7201						
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK7200						
変換ブラケット	GH-AU7621						
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043						
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083						
ラックマウントキット	GH-AU7620						
ラックマウントキット	GH-AU7810						
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10						
HA8000ラック用ネジ RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AR7900				30x30mm 列装置ラックキャビネット搭載用		
	GH-AU7770				30x30mm 装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
	GH-AU7660				ラックキャビネットへの流通材 30x30mm 搭載用ネジ, ラックキャビネットのロック		
	GH-AU7650				70x7, 70x7, 70x7, 70x7, 70x7, 70x7, 70x7, 70x7, 130x30mm 装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(IBM社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7661				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7651				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
その他	GH-AU7662				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7704				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7083				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
コンソールユニット(4インチ用)	GH-AU7041						
コンソールユニット(8インチ用)	GH-AU7080						
コンソール切替ユニット(4インチ用)	GH-AU7043						
コンソール切替ユニット(8インチ用)	GH-AU7083						
ソフトウェアパック	GH-SPPACK001						

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	バックアップキャビネット GS0BS201	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵D A T (DDS-4)	GS-UD7402EX GS-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD7402DEX GS-SUD7402X	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402DEX GS-SUD7402XD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402JEX GS-SUD7402J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き		
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402JYEX GS-SUD7402JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	内蔵D A Tチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX GS-UD7406				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装	
		GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUD7406DEX GS-SUD7406X	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUD7406DEX GS-SUD7406DX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUD7406JEX GS-SUD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
		GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き	
		GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き	
		GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き	
GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
内蔵D L T (DLT8000)		GS-UL7400EX GS-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)	
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400DX	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き	
		GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y				DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き	
		GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き	
	GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	内蔵A I T	GS-US7500EX GS-US7500				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
		GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUS7500DEX GS-SUS7500X	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUS7500DEX GS-SUS7500DX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
		GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き	
		GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	
		GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	
GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	バックアップ キャビネット GS0BS201
			維持保守	出張修理		
バックアップキャビネット内蔵デバイス						
内蔵A I T	GS-SUS7500JYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
	GS-SUS7500JY				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	
	GS-SUS7500KYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
内蔵光磁気ディスク	GS-SUS5641EX	完了しました。			Fast SCSI-2, 640MB	
	GS-SUS5641				取付金具 + 変換ケーブル付き	*9
内蔵L T O	GS-UU7101EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101TEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101T				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-UU7101WEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101W				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GS-UU7101XEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101X				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-UU7101XDEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101XD				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-UU7101JEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101J				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
	GS-UU7101KEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101K				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-UU7101YEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101Y				ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-UU7101TYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101TY				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-UU7101WYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101WY				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-UU7101XYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101XY				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-UU7101XDYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト, ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻	
	GS-UU7101XDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-UU7101JYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101JY				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-UU7101KYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ト	
	GS-UU7101KY				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-UU7102BEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)	
	GS-UU7102B				内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	
	GS-UU7102BTEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)	
	GS-UU7102BT				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-UU7102BEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)	
	GS-UU7102BW				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
GS-UU7102BEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GS-UU7102BX			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-UU7102BXDEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BXD			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-UU7102BJEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GS-UU7102BJ			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GS-UU7102BKEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GS-UU7102BK			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-UU7102BYEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GS-UU7102BY			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GS-UU7102BTYEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BTY			+ BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GS-UU7102BYEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BY			+ BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GS-UU7102BYEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BY			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GS-UU7102BXDYEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BXDY			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-UU7102BJYEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BJY			+ JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GS-UU7102BKEX			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GS-UU7102BKY			+ JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
セキュリティカバー	GH-AU7221EX	完了しました。			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾗｲﾌﾞ ﾈｯﾄﾎﾞｷﾞﾝｸﾞ(ｲｰｳﾞｼﾞ) - (鍵付き)	
	GH-AU7221					*1

*1 : バックアップキャビネット (GS0BS201-C100200) への搭載のみサポート

*9 : 70K7, 70L7, 70M7, 70C7, 70P7, 70R7, 110A7, 110B7, 130A7, 130B7のLinuxプラットフォームモデルは未サポート

リム・バル・デ・バ・ユニット内蔵・バ・バ

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	リム・バル・デ・バ・ユニット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リム・バル・デ・バ・ユニット内蔵デバイス							
内蔵 D A T (DDS-4)	GH-U07402EX GH-U07402	● 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUD7402DEX GH-SUD7402X	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402DEX GH-SUD7402XD	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402JEX GH-SUD7402J	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き		
	GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y	● 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402TYEX GH-SUD7402TY	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402WYEX GH-SUD7402WY	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402XYEX GH-SUD7402XY	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402XDYEX GH-SUD7402XDY	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402JYEX GH-SUD7402JY	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GH-U07406EX GH-U07406	● 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装	
		GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GH-SUD7406DEX GH-SUD7406X	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GH-SUD7406DEX GH-SUD7406DX	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GH-SUD7406JEX GH-SUD7406J	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き		
GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y		● 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き		
内蔵 D L T (DLT8000)		GH-UL7400EX GH-UL7400	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)	
		GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GH-SUL7400DEX GH-SUL7400X	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GH-SUL7400DEX GH-SUL7400DX	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き		
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JY	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	● 価格が完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	内蔵 A I T	GH-US7500EX GH-US7500	● 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
		GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500X	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500DX	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き		
GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y		● 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY		● 価格が完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	リムーバブルデバイスユニット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵A I T	GH-SUS7500JYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	GH-SUS7500JY				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
	GH-SUS7500KYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
内蔵光磁気ディスク	GH-SUS7500KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
	GH-SUM5641EX GH-SUM5641		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	*9	
内蔵L T O	GH-UU7101EX GH-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ)		
	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101JEX GH-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101JYEX GH-SUU7101JY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘｰ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102REX GH-SUU7102R		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
	GH-SUU7102RTEX GH-SUU7102RT	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102RWEX GH-SUU7102RW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102RXEX GH-SUU7102RX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102RXDEX GH-SUU7102RXD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102RJEX GH-SUU7102RJ	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SUU7102RKEX GH-SUU7102RK	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102RYEX GH-SUU7102RY		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102RTYEX GH-SUU7102RTY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102RNYEX GH-SUU7102RNY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102RXYEX GH-SUU7102RXY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102RXDYEX GH-SUU7102RXDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102RJYEX GH-SUU7102RJY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102RKYEX GH-SUU7102RKY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	セキュリティカバー	GH-AU7221EX GH-AU7221		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		リムーバブルデバイスユニット用カバー(鍵付き)	*8

*8 : リムーバブルデバイスユニット (GHORR163-C100200)への搭載のみサポート
 *9 : 70K7, 70L7, 70M7, 70C7, 70P7, 70R7, 110A7, 110B7, 130A7, 130B7のLinuxプラットフォームモデルは未サポート

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	ディスクユニット	
			維持保守	出張修理		GHORA 162	GHORA 163
ディスクユニット内蔵デバイス 内蔵ハードディスク	GH-UH718HEX GH-UH718HRX GH-UH718H GH-UH736HEX GH-UH736HRX GH-UH736H GH-UH773HEX GH-UH773HRX GH-UH773H GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F GH-UH718JEX GH-UH718JRX GH-UH718J GH-UH736JEX GH-UH736JRX GH-UH736J GH-UH773JEX GH-UH773JRX GH-UH773J GH-UH7146JEX GH-UH7146JRX GH-UH7146J				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min Ultra320 SCSI, 18GB, 10000r/min Ultra320 SCSI, 36GB, 10000r/min Ultra320 SCSI, 73GB, 10000r/min Ultra320 SCSI, 146GB, 10000r/min		
電源ユニット	GH-BP2127EX GH-BP2127				冗長化電源, ディスクユニット用		

コンパクトディスクレイ装置 (CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	コンパクトディスクレイ装置	
			維持保守	出張修理		CR802	CR803
拡張ボード							
ディスクアレイコントローラボード	GH-CA7501EX GH-CA7502EX GH-CA7502				増設用ディスクアレイコントローラボード, CR80(CR802)用 増設用ディスクアレイコントローラボード, CR80(CR803)用		
内蔵デバイス 内蔵ハードディスク	GH-UH718DEX GH-UH718DRX GH-UH718D GH-UH736DEX GH-UH736DRX GH-UH736D GH-UH773DEX GH-UH773DRX GH-UH773D GH-UH736KEX GH-UH736KRX GH-UH736K GH-UH773KEX GH-UH773KRX GH-UH773K GH-UH7146KEX GH-UH7146KRX GH-UH7146K				FC-AL, 18GB, 10000r/min, CR80(CR802)用 FC-AL, 36GB, 10000r/min, CR80(CR802)用 FC-AL, 73GB, 10000r/min, CR80(CR802)用 FC-AL, 36GB, 10000r/min, CR80(CR803)用 FC-AL, 73GB, 10000r/min, CR80(CR803)用 FC-AL, 146GB, 10000r/min, CR80(CR803)用		
ハードディスク用キット	GH-ES7212EX GH-ES7215EX GH-ES7215				18GB/36GB/73GBA-ドライブ(6台まで)内蔵用, CR80(CR802)用 36GB/73GB/146GBA-ドライブ(5台まで)内蔵用, CR80(CR803)用		
電源ユニット							
電源ユニット	GH-BP2160EX GH-BP2160 GH-BP2161EX GH-BP2161				冗長化電源, CR80(CR802)用 冗長化電源, CR80(CR803)用		
外付け装置							
カスケード増設筐体 Fibre Channel HUB G B I C コネクタ [HSSDC]	GHOCR803-R125807 GH-CZ7501 GH-CZ7510EX GH-CZ7510				カスケード増設用筐体 FC-AL HUB, 8ポート Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル] との接続用, CR80(CR802)用		
G B I C コネクタ [光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル [光ケーブル] との接続用, CR80(CR802)用		
S F P コネクタ [光]	GH-CZ7530EX GH-CZ7530				Fibre Channelケーブル [光ケーブル] との接続用, CR80(CR803)用		
ケーブル Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503 GH-LA7505 GH-LA7510 GH-LA7605 GH-LA7603 GH-LA7610 GH-LV7120				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル], 2.0m Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 5.0m Fibre Channelケーブル [光ケーブル], 10.0m 1G-2G Fibre Channelケーブル [SC-LC光ケーブル], 5.0m 2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 3.0m 2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 10.0m ディスクユニット/ルームサーバユニット/CR80接続用, 2.0m		
メンテナンスケーブル ラック関連							
HUB収納ユニット ソフトウェア	GH-RH7100				Fibre Channel HUB (GH-CZ7501) が搭載用		
P A T H p i l o t R o s e R P	GHS-VSS7B050 GHS-VSS7B052				バス二重化ソフトウェア (Windows Server 2003は未対応) バス二重化ソフトウェア (Windows Server 2003対応)		