



(2) H A 8 0 0 0 / 7 0 W C 7 , D 7 , G 7



HA8000/70W C7,D7,G7
(キャビネットタイプ)



HA8000/70W C7,D7,G7
(ラックタイプ)

HA8000/70W C7, D7, G7 システム装置 機器仕様

モデル名			7 0 D 7	7 0 G 7	7 0 C 7
			R A I Dモデル		ディスクモデル
筐体タイプ			キャビネットタイプ (ラックマウントタイプ[5 U])		
C P U (周波数)			Pentium III-S(1.40GHz/1.26GHz)		
	プロセッサ数		最小1/最大2		
	キャッシュ	一次 /1CPU	32KB		
		二次 /1CPU	512KB		
メモリー					
チップセット			VIA Technologies 社製 Apollo Pro133T		
システムバス(F S B) 周波数			133MHz		
メインメモリー	容量		最小:128MB/最大:3GB		
	スロット数		3		
	サポートメモリー容量		128MB,256MB,512MB,1GB		
	仕様		SDRAM/133MHz/ECC/Registered DIMM		
表示機能	アクセラレータ		ATI 社製 RAGE XL[AGP スロット/AGP ボード]		
	V R A M		8MB		
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677 万色),800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色),1280x1024ドット(1677 万色)		
ハードディスク (本体内存)	最大容量 *2	RAID0	438GB(73GBx6)	320GB(80GBx4)	-
		RAID5	365GB(73GBx6)	240GB(80GBx4)	-
		ディスク	-	-	144GB(36GBx4)
	サポートHDD 容量		18GB,36GB,73GB	80GB	18GB,36GB
	インタフェース		Ultra160 SCSI	E-IDE(ATA100)	Ultra160 SCSI
	回転数		10000r/min(18GB/36GB/73GB) 15000r/min(36GB)	7200r/min	10000r/min
	R A I D コントローラ	コントローラ		Adaptec 社製 ASR-2000S [PCI ボード,64bit/66MHz]	LSI Logic 社製 MegaRAID i4 [PCI ボード,32bit/33MHz]
インタフェース		オンボード SCSI(Ultra160 SCSI) 経由で HDD 接続	E-IDE(ATA100)	-	
チャンネル数		0 チャンネル	4 チャンネル(HDD1 台/チャンネル)	-	
キャッシュ容量		48MB(SDRAM/ECC)	16MB(SDRAM/ECC)	-	
サポートRAID レベル		RAID 0,1,5,10,JBOD	RAID 0,1,5,10	-	
F D D			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)		
C D - R O M			48 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)		
D V D - R A M			片面/両面:4.7GB/9.4GB,ATAPI (オプション)		
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		6(ホットプラグ/ホットスワップ対応)	4(ホットスワップ対応)	標準 2/最大 4 *3
	5 型ベイ (リムーバブル) *9		4(1ベイCD-ROM または DVD-RAM にて占有)	5(1ベイCD-ROM または DVD-RAM にて占有)	
	5 型ベイ (薄型)		-		
	FDD 専用		1(1ベイFDD にて占有)		
P C I スロット			32bit/33MHz(3.3Vキ)フルサイズ x1(D7,G7 対応)はRAIDボードにて占有,32bit/33MHz(5Vキ)フルサイズ x4 ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1,フルサイズ(D-SUB25ピン)x1,シリアル(D-SUB9ピン)x2, キーボード (PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1,マウス(PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1,USBx2 *4		
標準インターフェイス			Adaptec 社製 AIC-7899[オンボード/PCI]		
	S C S I	コントローラ	Ultra160 SCSIx2 (1 32bit RAID コントローラで使用)		
		インタフェース	Ultra160 SCSIx1	Ultra160 SCSIx2	Ultra160 SCSIx2
	L A N	コントローラ	Intel 社製 i82550x1[オンボード/PCI]		
		インタフェース	100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)		
Wake On LAN 機能		サポート *5			
外形寸法			345[転倒防止脚収納時218](W)x585(D)x450(H)mm(ラックマウント型) 431(W)x560(D)x218(H)mm		
質量 [標準値] (() 内は最大質量値)			約 27.0kg(34.5kg)	約 19.0kg(24.5kg)	約 18.5kg(24.0kg)
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz		
	コンセント形状(本数)		接地型 2 極差込コンセント(1 本)		
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)(ホットプラグ対応)	-	
冗長 F A N			-		
消費電力 [標準値] (() 内は最大消費電力値)			約 109W(332W)	約 92W(264W)	約 76W(273W)
省エネ法に 基づく表示	区分		P		
	エネルギー消費効率		0.037	0.031	0.026
V C C I 基準 *6			クラス A 情報技術装置		
インストール O S			Windows2000 Advanced Server(SP3)(25CAL 付)/Windows2000 Server(SP3)(5CAL 付)/ WindowsNT Server4.0(SP6a)(5CAL 付)/Red Hat Linux Advanced Server 2.1 *7/ Red Hat Linux 7.2 *7/TurboLinux Server 日本語版 6.1 *7		
サポート O S			Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 *11/ Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版 *11/ Windows2000 Advanced Server(SP3)/Windows2000 Server(SP3)/WindowsNT Server4.0(SP6a)/ Red Hat Linux Advanced Server 2.1/Red Hat Linux 7.2/TurboLinux Server 日本語版 6.1		
添付ソフトウェア			System Manager - Server Agent(サーバ管理ツール) *10/HA8000 System Installer(簡易セットアップツール)/ Storage Manager(ディスクレイ管理ツール)/Power Cosole Plus(IDE ディスクレイ管理ツール)/リモート通報ユーティリティー		
主な添付品			電源ケーブル,取扱説明書,HA8000 System Installer CD-ROM,キーボード (109キー) *8,マウス(2ボタン) *8		

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*2: ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10⁹ バイトとして計算した容量です。

*3: ハードディスクを 3 台以上搭載する場合、別途、HDD ベイ (GS-AU7910/GS-AU7910EX) が必要です。

*4: Windows2000 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*5: オンボード LAN のみサポート。OS は Windows2000/WindowsNT4.0 環境でのみサポート。別途、System Manager - Management Console が必要です。

*6: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*7: Linux は OS の購入およびインストール代行サービスを行うプラットフォームモデルです。

*8: キーボード、マウスはキャビネットタイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。


*9: ラックタイプにおいて DAT チェンジャー搭載時はベイ数が D7 対応は 3(1ベイCD-ROM または DVD-RAM にて占有)、C7/G7 対応は 4(1ベイCD-ROM または DVD-RAM にて占有)となります。

*10: Windows2000 プレイストック対応/WindowsNT4.0 プレイストック対応/OS なし対応のみの添付。Linux プラットフォーム対応は、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

*11: Windows Server 2003 環境での使用時は、制限事項があります。[システム構成上の注意事項 7.1 OS 情報]項参照願います。

●エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論性能で除したものです。

● 前面 / 操作パネル



[70D7 モデルの場合]

A : 3.5型フロッピーディスクドライブ
全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスク
が使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

B : ドアロック
フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーは
フロントドアの裏に添付されています。

C : POWER スイッチ
システム装置の電源を入・切するときに押します。

D : POWER ランプ
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入する
と点灯します

E : MAIN POWER ランプ
システム装置とコンセントを電源コードで接続すると
点灯します。
なお、70D7 モデルは電源コードを接続し、MAIN POWER
スイッチを ON にすると点灯します。

F : HDD ACCESS ランプ
内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯
します。

G : ERROR ランプ
70D7 モデルは、システム装置内のハードディスクに
障害が発生した場合に点灯します。
また、データのリビルド中に点滅します。その他の
モデルは、点灯 / 点滅することはありません。

H : リセットスイッチ
システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

I : 拡張ストレージベイ
内蔵ハードディスク搭載用のホットスワップベイまたは HDD ベイや、内蔵 CD-ROM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

J : 転倒防止脚
システム装置を設置するときに、固定するためにセットします。

K : HDD ベイ
内蔵ハードディスクを取り付けるための 3.5 型ベイです。拡張ストレージベイ (5 型) を 2 つ占有します。70C7 モデルは、拡張ストレージベイ
6, 7 に、70G7 モデルは、拡張ストレージベイ 6, 7, 8, 9 に標準搭載されます。
また、70C7 モデルの場合、拡張ストレージベイ 8, 9 に増設することができます。70D7 モデルでは使用しません。

L : ホットスワップベイ
ホットプラグに対応した内蔵ハードディスクを取り付けるための 3.5 型ベイです。拡張ストレージベイを 5 つ占有します。
70D7 モデルは、拡張ストレージベイ 5-9 に標準搭載されます。70C7, G7 モデルでは使用しません。

M : HDD POWER ランプ [70D7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが、対応する拡張ストレージベイにハードディスクが取り付けられている状態で電源が入っていると点灯します。

N : HDD ACCESS ランプ [70D7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが対応する拡張ストレージベイに取り付けられたハードディスクがアクセス中のときに点灯します。


O : HDD ERROR ランプ [70D7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが対応する拡張ストレージベイに取り付けられたハードディスクに障害が発生したときに点灯します。
また、交換したハードディスクにデータ をリビルドしているときに点滅します。

P : FAN ERROR ランプ [70D7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが、対応するファンに障害が発生したときに点灯します。

Q : ストレージベイパネル [70D7 モデルのみ]
ホットスワップベイをカバーするパネルです。通常は閉じた状態で使用します。
ホットスワップベイに内蔵ハードディスクを取り付ける場合は、ストレージベイパネルにある飾りネジを外し、手前に引いて開きます。

● 背面

[70C7, G7 モデルの場合]



A : 電源コネクタ

B : MAIN POWER スイッチ [70D7 モデルのみ]
システム装置の主電源を入・切するスイッチです。スイッチを上側に倒すと OFF、下側に倒すと ON になります。

C : 電源ランプ [70D7 モデルのみ]
電源ユニットの状態を示します。システム装置とコンセントを電源コードで接続し、電源ユニットの MAIN POWER スイッチおよびシステム装置の POWER スイッチを ON にすると点灯します。

D : 電源スロット [70D7 モデルのみ]
電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から 1、2 となります。
電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニット (GS-BP2124) を搭載することができます。

E : マウスインタフェースコネクタ

F : キーボードインタフェースコネクタ


G : USB インタフェースコネクタ

H : シリアルインタフェースコネクタ (COM2)

I : パラレルインタフェースコネクタ

J : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


K : ネットワークインタフェースコネクタ
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



L : 拡張スロット (PCI)
PCI 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~5 となります。
各 PCI スロットの仕様は次のとおりです。
スロット 1 : 32bit/33MHz(3.3V 系)A-タイプ
スロット 2~5 : 32bit/33MHz(5V 系)A-タイプ (但し 70D7 モデルのスロット 5 は 75pin)

M : ディスプレイインタフェースコネクタ

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置 (セットモデル/カスタムモデル)

HA8000/70W (70 C7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070C7-UNNNNN0			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU					GSS070C7-QNNNNN0			

完売しました。

HA8000/70W (70 C7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	36GB Ultra160:10000r/min	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070C7-U75AN40	完売しました。			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070C7-U75AN20				
			18GB Ultra160:10000r/min		DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070C7-U74AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070C7-U74AN20				
			選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*4)				GSR070C7-UNNNNN0
			Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU		36GB Ultra160:10000r/min	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz				DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)
	CD-ROM (最大 48 倍速)			GSR070C7-Q75AN20						
	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)			GSR070C7-Q74AN40						
	CD-ROM (最大 48 倍速)			GSR070C7-Q74AN20						
	選択 (*2)			選択 (*1)	選択 (*4)					GSR070C7-QNNNNN0

完売しました。

HA8000/70W (70 C7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	36GB Ultra160:10000r/min	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070C7-U75AN41	完売しました。			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070C7-U75AN21				
			18GB Ultra160:10000r/min		DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070C7-U74AN41				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070C7-U74AN21				
			選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*4)				GSD070C7-UNNNNN1
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU		36GB Ultra160:10000r/min	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070C7-Q75AN41				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070C7-Q75AN21				
			18GB Ultra160:10000r/min		DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070C7-Q74AN41				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070C7-Q74AN21				
			選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*4)				GSD070C7-QNNNNN1

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (2ボタン), System Manager (Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストールモデル/WindowsNT4.0 プレインストールモデル/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームでは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 C7) ディスク(SCSI)モデル/キャビネットタイプ
[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070C7-UNNNNNN2		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070C7-QNNNNN2			

HA8000/70W (70 C7) ディスク(SCSI)モデル/キャビネットタイプ
[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070C7-UNNNNNN0		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070C7-QNNNNN0			

HA8000/70W (70 C7) ディスク(SCSI)モデル/キャビネットタイプ
[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070C7-UNNNNNN1		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070C7-QNNNNN1			

HA8000/70W (70 C7) ディスク(SCSI)モデル/キャビネットタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070C7-UNNNNNN0		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA070C7-QNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000円ディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレイストーション/WindowsNT4.0 プレイストーション/OSなしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linuxモデルに対応System Managerを購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) × 1CPU	0チャネル コントローラ + オポード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070D7-UNNN9N0			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) × 1CPU					GSS070D7-QNNN9N0			

完売しました。

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		
				維持保守				出張修理		
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (SCAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070D7-UEJ5920	完全しました。			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070D7-U7J5920				
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070D7-UEH5920				
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070D7-U7H5920				
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070D7-UEG5920				
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070D7-U7G5920				
			選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)		選択 (*4)				GSR070D7-UNNN9N0
			Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min		512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz				CD-ROM (最大 48 倍速)
	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz				GSR070D7-Q7J5920					
	72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min			512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	GSR070D7-QEH5920					
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	GSR070D7-Q7H5920					
	36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min			512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	GSR070D7-QEG5920					
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	GSR070D7-Q7G5920					
	選択 (*2)(*3)(*6)			選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070D7-QNNN9N0				

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。(バックアップソフト) 搭載接続時も含む)

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なしソフトのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	146GB アルイ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070D7-UEJ5921	完売しました。		
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-U7J5921			
			72GB アルイ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-UEH5921			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-U7H5921			
			36GB アルイ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-UEG5921			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-U7G5921			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070D7-UNNN9N1			
			146GB アルイ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070D7-QEJ5921			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-Q7J5921			
			72GB アルイ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-QEH5921			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-Q7H5921			
			36GB アルイ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-QEG5921			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070D7-Q7G5921			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070D7-QNNN9N1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000rpm ディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBOD(RAID7),10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なし/OS のみ添付。Linux プラットフォーム/は、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラボード + オプション SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070D7-UNNN9N2		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070D7-QNNN9N2			

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラボード + オプション SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070D7-UNNN9N0		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070D7-QNNN9N0			

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラボード + オプション SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070D7-UNNN9N1		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070D7-QNNN9N1			

HA8000/70W (70 D7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラボード + オプション SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070D7-UNNN9N0		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA070D7-QNNN9N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ギガバイトディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBOD(RAID7), 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はRAIDレベルJBOD(RAID7)の選択は出来ません。(バックアップキットは別途接続時も含む)

*12: Windows2000 プレイストーション/WindowsNT4.0 プレイストーション/OSなしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linuxモデルに対応System Managerを購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB アルイ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070G7-UNT58N0			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSS070G7-QNT58N0			

完売しました。

HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク/ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB アルイ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070G7-U7T5820	完売しました。		
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070G7-UNT58N0			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU			256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070G7-Q7T5820			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070G7-QNT58N0			

完売しました。

HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクア イ コン トローラ	内 蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3 : RA105 (*10) Ultra ATA:7200r/min	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070G7-U7T5821	完売しました。		
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070G7-UNT58N1			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU			256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070G7-Q7T5821			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070G7-QNT58N1			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード (109キー) , マウス(2ボタン) , System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*10: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク 1 台構成での RAID レベル 0 の選択は出来ません。(バックアップやバックアップ接続時も含む)

*12: Windows2000 プレインストールモデル/WindowsNT4.0 プレインストールモデル/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070G7-UNT58N2		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070G7-QNT58N2			

HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070G7-UNT58N0		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070G7-QNT58N0			

HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070G7-UNT58N1		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070G7-QNT58N1			

21 HA8000/70W (70 G7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070G7-UNT58N0		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA070G7-QNT58N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ギバイトディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*10: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク1台構成でのRAIDレベル0の選択は出来ません。(バックアップキャビネット搭載接続時も含む)

*12: Windows2000 プレイストーション4.0 プレイストーション4.0 プレイストーション4.0 OSなしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linuxモデル対応System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

22 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070C7-UNNNN10		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSS070C7-QNNNN10			

23 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070C7-UNNNN10		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSR070C7-QNNNN10			

24 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070C7-UNNNN11		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSD070C7-QNNNN11			

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型 70kbit ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1	
	System Manager (Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows2000 プレインストール / WindowsNT4.0 プレインストール / OS なし のみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



25 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070C7-UNNNN12		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070C7-QNNNN12			

26 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070C7-UNNNN10		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070C7-QNNNN10			

27 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070C7-UNNNN11		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070C7-QNNNN11			

28 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 C 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070C7-UNNNN10		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA070C7-QNNNN10			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx1
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows2000 プレイスト-ネット #/WindowsNT4.0 プレイスト-ネット #/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



29 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070D7-UNNN910			完売しました。
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSS070D7-QNNN910			

30 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070D7-UNNN910			完売しました。
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSR070D7-QNNN910			

31 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070D7-UNNN911			完売しました。
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSD070D7-QNNN911			

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx1	
	System Manager(Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。(バックアップ時に接続時も含む)

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (GS-AU7545) が含まれています。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

32 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070D7-UNNN912		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070D7-QNNN912			

33 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070D7-UNNN910		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070D7-QNNN910			

34 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070D7-UNNN911		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070D7-QNNN911			

35 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 D 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070D7-UNNN910		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA070D7-QNNN910			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx1
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID 7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID 7) の選択は出来ません。(R' ッカアッ'キビ' ット搭載接続時も含む)

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (GS - AU 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows 2000 プレイスト・ステーション NT4.0 プレイスト・ステーション OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

36 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070G7-UNT5810			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSS070G7-QNT5810			

完売しました。

37 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版(SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070G7-UNT5810			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSR070G7-QNT5810			

完売しました。

38 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070G7-UNT5811			
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSD070G7-QNT5811			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx1	
	System Manager(Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。


*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット(G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*10: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク1台構成でのRAIDレベル0の選択は出来ません。(バックアップ/リカバリ時接続時も含む)

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OSなしのみ添付。Linux プラットフォームは、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

39 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070G7-UNT5812		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070G7-QNT5812			

40 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070G7-UNT5810		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070G7-QNT5810			

41 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070G7-UNT5811		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSM070G7-QNT5811			

42 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 G 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium III-S (1.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070G7-UNT5810		完売しました。	
	Pentium III-S (1.26GHz/512KB) ×1CPU					GSA070G7-QNT5810			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200r/min ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx1
	標準添付品	System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット(G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*10: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク1台構成でのRAIDレベル0の選択は出来ません。(バックアップやバックアップ接続時を含む)

*12: Windows2000 プレイストーション/WindowsNT4.0 プレイストーション/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7
70D7
70G7

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.26GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(GS-ECSP1P2T7EX) [加税] ¥112,000(税別)
(GS-ECSP1P2T7) ¥112,000(税別)
・セットモデルに 1 個標準搭載されています。



プロセッサ
〔Pentium III-S (1.40GHz/L2 キャッシュ 512KB)〕
(GS-ECSP3T1P47EX) [加税] ¥151,000(税別)
(GS-ECSP3T1P47) ¥151,000(税別)
・セットモデルに 1 個標準搭載されています。

- プロセッサ搭載表 -

・周波数及びキャッシュ容量の異なるプロセッサの混在はできません。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W C 7 , D 7 , G 7 >

【プロセッサおよびターミネーションカードの搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	ターミネーションカード
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサ及びターミネーションカードはセットモデルに標準搭載されていますので、別途購入の必要はありません。

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ I C M B 1 インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ システムアラートユニットインタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

メモリー

メモリスロット 1~3

選択



メモリーボード
〔128MB:SDRAM〕
(GS-MJ71287AEX) [加税] ¥24,000(税別)
(GS-MJ71287A) ¥24,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔256MB:SDRAM〕
(GS-MJ72567AEX) [加税] ¥24,000(税別)
(GS-MJ72567A) ¥24,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。




メモリーボード
〔512MB:SDRAM〕
(GS-MJ75127AEX) [加税] ¥45,000(税別)
(GS-MJ75127A) ¥45,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔1GB:SDRAM〕
(GS-MJ70167AEX) [加税] ¥110,000(税別)
(GS-MJ70167A) ¥110,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。





< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>






< 外付けオプション編 >へ


ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>



< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7
70D7
70G7

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

コミュニケーションボード
〔PCI〕
(GS-CH7100EX) [拡張] ¥90,000(税別)
(GS-CH7100) ¥90,000(税別)
・CommuniNetゲートウェイ環境にて使用可能です。

選択

Vインタフェースケーブル
〔3.0m〕
(GH-LM1220) ¥8,000(税別)

モデム等

Xインタフェースケーブル
〔3.0m〕
(GH-LM1230) ¥8,000(税別)

DSU等



マルチコミュニケーションボックス
〔PCI, 8ポート〕
(GS-CR7800EX) [拡張] 完売しました。
(GS-CR7800) 完売しました。
・WindowsNT/Windows2000のRAS(リモートアクセス)環境にて使用可能です。



モデムケーブル
〔2.0m〕
(GH-LM1210) 完売しました。
・本ケーブルの最大接続本数は、8本です。

モデム

代替品については、「7章システム構成上の注意事項
7.10 生産終了製品代替品情報」項を参照願います。

SVPボードセット
(GS-SCM7400FEX) [拡張]
(GS-SCM7400F)

SVPボード
〔PCI, 10BASE-T, 電源ユニット付き〕

SVPマイクロプログラム
¥105,000(税別)
¥105,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

電源コンセントが1個必要です。

UTP 対応 3, 4, 5 インチ
(10BASE-T)
([2.3 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.3 スイッチングHUBへ


SVPボードセット
(GS-SCM7500FEX) [拡張]
(GS-SCM7500F)

SVPボード
〔PCI, 10BASE-T, 電源ユニット付き〕

SVPマイクロプログラム
¥168,000(税別)
¥168,000(税別)

・本セット形名にて購入願います。

電源コンセントが1個必要です。



外部筐体運動 BOX
MANAGEMENT1
インタフェース
(Max5 台まで接続可)
MANAGEMENT2
インタフェース
(Max5 台まで接続可)
フロント
インタフェース

UTP 対応 3, 4, 5 インチ
(10BASE-T)
([2.3 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.3 スイッチングHUBへ


メンテナンスケーブル
〔2.0m〕
(GH-LY7120) ¥8,000(税別)
メンテナンスケーブル
〔2.0m〕
(GH-LY7120) ¥8,000(税別)

リム-ハ' デハ' イスエント
/ デハ' イスエント
/ CR80(CR802)へ
リム-ハ' デハ' イスエント
/ デハ' イスエント
/ CR80(CR802)へ

3.1 ラックキャビネット
システムフロントユニットへ

〔システム装置をラック
キャビネット搭載の場合〕

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- 拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの System Manager (Management Console 及び Advanced Agent) も合わせてご購入ください。詳細は以下の Web サイトをご参照下さい。
URL <http://outside2.soft.hitachi.co.jp/PROD/sysmgr/index.html>

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W C 7 ディスカ(SCSI)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
			32bit/33MHz					
			5V ｷｰ		3.3V ｷｰ			
			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ					
			5	4	3	2	1	
SCSIボード	GS-CS7253	2	○	○	○	○	○	○
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7102x	2	○	○	○	○	○	○
L A Nボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	3	○	○	○	○	○	○
L A Nボード(1000BASE-T) (*1)	GS-CN7530	3	○	○	○	○	○	○
L A Nボード(1000BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	3	○	○	○	○	○	○
コミュニケーションボード	GS-CH7100	1	○	○	○	○	○	×
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	1	○	○	○	○	○	○
SVPボードセット	GS-SCM7400F	(※1)	×	○	×	○	×	×
SVPボードセット	GS-SCM7500F		×	○	×	○	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1: スロット 3 へ優先搭載すること。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W D 7 RAID(SCSI)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI						
			32bit/33MHz						
			5V ｷｰ			3.3V ｷｰ			
			ﾌﾙｻｲｽﾞ	ﾊｰﾌｻｲｽﾞ					
			5	4	3	2	1		
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●	
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230	1	×	×	×	○	×		
SCSI ｲﾎﾞｰﾄﾞ	GS-CS7253	2	○	○	○	○	○	×	
Fibre Channel ｵｰﾄﾞｾｯﾄ	GS-SCC7102x	2	○	○	○	○	○	×	
L A N ｵｰﾄﾞ(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	3	○	○	○	○	○	×	
L A N ｵｰﾄﾞ(1000BASE-T) (*1)	GS-CN7530	3	○	○	○	○	○	×	
L A N ｵｰﾄﾞ(1000BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	3	○	○	○	○	○	×	
ｺﾐｭﾆｹｰｼｵﾝｵｰﾄﾞ	GS-CH7100	1	○	○	○	○	○	×	
ﾏﾙﾁｺﾐｭﾆｹｰｼｵﾝﾎﾞｯｸｽ	GS-CR7800	1	○	○	○	○	○	×	
SVP ｵｰﾄﾞｾｯﾄ	GS-SCM7400F	(併一)	×	○	×	○	×		
SVP ｵｰﾄﾞｾｯﾄ	GS-SCM7500F		×	○	×	○	×		

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1: スロット 3 へ優先搭載すること。


< H A 8 0 0 0 / 7 0 W G 7 RAID(IDE)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
			32bit/33MHz					
			5V ｷｰ			3.3V ｷｰ		
			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ					
			5	4	3	2	1	
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
SCSI ボード	GS-CS7253	2	○	○	○	○	○	×
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102x	2	○	○	○	○	○	×
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	3	○	○	○	○	○	×
L A N ボード(1000BASE-T) (*1)	GS-CN7530	3	○	○	○	○	○	×
L A N ボード(1000BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	3	○	○	○	○	○	×
コミュニケーションボード	GS-CH7100	1	○	○	○	○	○	×
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	1	○	○	○	○	○	×
SVP ボードセット	GS-SCM7400F	(※1)	×	○	×	×	○	×
SVP ボードセット	GS-SCM7500F		×	○	×	○	○	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1: スロット 3 へ優先搭載すること。

< システム装置および内蔵オプション編 >




< 外付けオプション編 >へ


ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>



< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>


- ・[加付]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 12 12 拡張ストレージ 5 型 V 2-5

選択

 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T (GS-UD7402EX) [加付] (GS-UD7402)	¥120,000(税別) ¥120,000(税別)
 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T セット (GS-SUD7402TEX) [加付] (GS-SUD7402T) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition (RT-1242C-1254 相当を「ント」) ・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。 完売しました。 完売しました。
 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T セット (GS-SUD7402WEX) [加付] (GS-SUD7402W) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition (RT-1242C-1154 相当を「ント」) ・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。 完売しました。 完売しました。
 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T セット (GS-SUD7402XEX) [加付] (GS-SUD7402X) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ント」) ・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項 を参照願います。 ¥232,000(税別) ¥232,000(税別)
 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T セット (GS-SUD7402DEX) [加付] (GS-SUD7402DX) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ント」) ・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。 ¥295,000(税別) ¥295,000(税別)
 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T セット (GS-SUD7402JEX) [加付] (GS-SUD7402J) ・本セット形名にて手配願います。	 JP1/VERITAS Backup Exec for WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版 (RT-1V25-ANTS104 相当を「ント」) ・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。 完売しました。 完売しました。
 内蔵 D A T 〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 内蔵 D A T セット (GS-SUD7402KEX) [加付] (GS-SUD7402K) ・本セット形名にて手配願います。	 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers (RT-1V25-K1WS10 相当を「ント」) ・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項 を参照願います。 ¥223,000(税別) ¥223,000(税別)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7
70D7
70G7

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402YEX) [加付]
(GS-SUD7402Y)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

¥144,000(税別)
¥144,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402TYEX) [加付]
(GS-SUD7402TY)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402WYEX) [加付]
(GS-SUD7402WY)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402XYEX) [加付]
(GS-SUD7402XY)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス] 項
を参照願います。

¥256,000(税別)
¥256,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402XDYEX) [加付]
(GS-SUD7402XDY)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス] 項
を参照願います。

¥319,000(税別)
¥319,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402JYEX) [加付]
(GS-SUD7402JY)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル 版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402KYEX) [加付]
(GS-SUD7402KY)

・ 5デイト (DDS データリッジ) [HS-4/150S] x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス] 項
を参照願います。

¥253,000(税別)
¥253,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7
70D7
70G7

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵光磁気ディスク
(640MB)



変換メモリー


内蔵光磁気ディスクセット
(GS-SUM5641EX) [カスタム]
(GS-SUM5641)

・ WindowsNT 環境では、リムーバブルタイプ
として使用可能です。

¥58,000 (税別)
¥58,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加タM] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70C7
70D7
70G7



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャー
(GS-U07406EX) [加タM]
(GS-U07406)

¥347,000(税別)
¥347,000(税別)



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406T) [加タM]
(GS-SUD7406T)



BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ノ」ト「ル」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406W) [加タM]
(GS-SUD7406W)



BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ノ」ト「ル」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XEX) [加タM]
(GS-SUD7406X)



BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ノ」ト「ル」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョンアップデバ] 情報] 項
を参照願います。

¥475,000(税別)
¥475,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XEX) [加タM]
(GS-SUD7406XD)



BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」ト「ル」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョンアップデバ] 情報] 項を参照願います。

¥538,000(税別)
¥538,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406JEX) [加タM]
(GS-SUD7406J)



JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル 版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ノ」ト「ル」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406KEX) [加タM]
(GS-SUD7406K)




JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ノ」ト「ル」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョンアップデバ] 情報] 項
を参照願います。

¥465,000(税別)
¥465,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406YEX) [加付]
(GS-SUD7406Y)

・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

¥395,000 (税別)
¥395,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406TYEX) [加付]
(GS-SUD7406TY)

・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ノ」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406WYEX) [加付]
(GS-SUD7406WY)

・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ノ」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XYEX) [加付]
(GS-SUD7406XY)

・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ノ」)
・ 対応 OS は、[7.3 N ックアップ デバ] 情報] 項
を参照願います。

¥523,000 (税別)
¥523,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XDYEX) [加付]
(GS-SUD7406XDY)

・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)
・ 対応 OS は、[7.3 N ックアップ デバ] 情報] 項を参照願います。

¥586,000 (税別)
¥586,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406JYEX) [加付]
(GS-SUD7406JY)

・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル 版
(RT-1V25-ANTSRI04 相当を「ノ」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

 内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・ 拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406KYEX) [加付]
(GS-SUD7406KY)


・ メイア (DDS テーカトリック) [HS-4/150S] x10 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ノ」)
・ 対応 OS は、[7.3 N ックアップ デバ] 情報] 項
を参照願います。

¥513,000 (税別)
¥513,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

70C7
70D7
70G7

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT
(GS-UL7400EX) [加付]
(GS-UL7400)

¥592,000(税別)
¥592,000(税別)

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400T) [加付]
(GS-SUL7400T)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ノド」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400WEX) [加付]
(GS-SUL7400W)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ノド」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400XEX) [加付]
(GS-SUL7400X)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ノド」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥700,000(税別)
¥700,000(税別)

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400XDEX) [加付]
(GS-SUL7400XD)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

¥763,000(税別)
¥763,000(税別)

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400JEX) [加付]
(GS-SUL7400J)

・本セット形名にて手配願います。

 JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ノド」)
・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。


 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400KEX) [加付]
(GS-SUL7400K)

・本セット形名にて手配願います。

 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ノド」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥689,000(税別)
¥689,000(税別)



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7
70D7
70G7

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400YEX) [加付]
(GS-SUL7400Y)

・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

¥667,000(税別)
¥667,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400TYEX) [加付]
(GS-SUL7400TY)

・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400WYEX) [加付]
(GS-SUL7400WY)

・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400XYEX) [加付]
(GS-SUL7400XY)

・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項
を参照願います。

¥775,000(税別)
¥775,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400XYEX) [加付]
(GS-SUL7400XY)

・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項を参照願います。

¥838,000(税別)
¥838,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400JYEX) [加付]
(GS-SUL7400JY)

・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版
(RT-1V25-ANTSRI04 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400KYEX) [加付]
(GS-SUL7400KY)


・ 5インチ(DLTデータカートリッジ) [D88/1800]]x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項
を参照願います。

¥764,000(税別)
¥764,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7
70D7
70G7

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T
(GS-US7500EX) [カスタム]
(GS-US7500)

¥248,000(税別)
¥248,000(税別)

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500TEX) [カスタム]
(GS-SUS7500T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500WEX) [カスタム]
(GS-SUS7500W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500XEX) [カスタム]
(GS-SUS7500X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥376,000(税別)
¥376,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500DEX) [カスタム]
(GS-SUS7500DX)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

¥439,000(税別)
¥439,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500JEX) [カスタム]
(GS-SUS7500J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル版
(RT-1V25-ANTSR104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500KEX) [カスタム]
(GS-SUS7500K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥366,000(税別)
¥366,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

外付けオプション編へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>


ラックキャビネット編へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・[カタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

 内蔵 A I T 〔AIT-2 (非/圧縮:50/100GB)〕	 ・ ㏐㏐㏐ AIT-2 ㏐㏐㏐ [SDX2-50C] x5 巻付き	 JPI/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers (RT-1V25-K1WS10 相当をバ㏐㏐㏐㏐) ・ 対応 OS は、[7.3 バ㏐㏐㏐㏐バ㏐㏐㏐㏐㏐]項を参照願います。	¥438,000(税別) ¥438,000(税別)
---	--	---	--------------------------------------

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70C7
70D7
70G7

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 L T O
(GS-UU7101EX) [カスタム]
(GS-UU7101)

¥517,000(税別)
¥517,000(税別)

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101TEX) [カスタム]
(GS-SUU7101T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101WEX) [カスタム]
(GS-SUU7101W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101XEX) [カスタム]
(GS-SUU7101X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥625,000(税別)
¥625,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101XDEX) [カスタム]
(GS-SUU7101XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

¥688,000(税別)
¥688,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101JEX) [カスタム]
(GS-SUU7101J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版
(RT-1V25-ANTSR104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))


内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101KEX) [カスタム]
(GS-SUU7101K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥614,000(税別)
¥614,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101YEX) [カスタム]
(GS-SUU7101Y)

・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

¥652,000(税別)
¥652,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101TYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101TY)

・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101WYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101WY)

・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101XYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101XY)

・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項
を参照願います。

¥770,000(税別)
¥770,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101XDYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101XDY)

・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項
を参照願います。

¥833,000(税別)
¥833,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101JYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101JY)

・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 L T O
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11ト))

内蔵 L T O セット
(GS-SUU7101KYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101KY)


・ データ (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項
を参照願います。

¥759,000(税別)
¥759,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >




< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>


< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102EX) [加付] (GS-SUU7102) ・本セット形名にて手配願います。	 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥705,000(税別) ¥705,000(税別)
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102TEX) [加付] (GS-SUU7102T) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition (RT-1242C-1254 相当を「ノド」) ・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥705,000(税別) ¥705,000(税別) 完売しました。 完売しました。
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102WEX) [加付] (GS-SUU7102W) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition (RT-1242C-1154 相当を「ノド」) ・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥705,000(税別) ¥705,000(税別) 完売しました。 完売しました。
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102XEX) [加付] (GS-SUU7102X) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」) ・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] 以降の情報を参照願います。 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥813,000(税別) ¥813,000(税別)
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102DEX) [加付] (GS-SUU7102DX) ・本セット形名にて手配願います。	 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」) ・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] 以降の情報を参照願います。 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥876,000(税別) ¥876,000(税別)
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102JEX) [加付] (GS-SUU7102J) ・本セット形名にて手配願います。	 JP1/VERITAS Backup Exec for Windows NT/Windows 2000 v8.6 サード版 (RT-1V25-ANTS104 相当を「ノド」) ・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥802,000(税別) ¥802,000(税別) 完売しました。 完売しました。
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 内蔵 LTO セット (GS-SUU7102KEX) [加付] (GS-SUU7102K) ・本セット形名にて手配願います。	 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers (RT-1V25-K1WS10 相当を「ノド」) ・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] 以降の情報を参照願います。 内蔵 SCSI ケーブル (LVD) ¥802,000(税別) ¥802,000(税別)



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70C7

70D7

70G7

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [加付]
(GS-SUU7102Y)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥840,000(税別)
¥840,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [加付]
(GS-SUU7102Y)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition (RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [加付]
(GS-SUU7102Y)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition (RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [加付]
(GS-SUU7102Y)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥958,000(税別)
¥958,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102XDYEX) [加付]
(GS-SUU7102XDY)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥1,021,000(税別)
¥1,021,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102JYEX) [加付]
(GS-SUU7102JY)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版 (RT-1V25-ANTS104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・ 拡張ストレージベイを2ベイ使用します。


内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102KYEX) [加付]
(GS-SUU7102KY)
・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers (RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール情報」項を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥947,000(税別)
¥947,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 - [キャビネットタイプ]

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ3.5型(C7:2/D7:1~3/G7:1,3,4)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W C 7 ディスク(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型									
			1	2	3	4	5	3.5型				
								3.5型				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
内蔵ハードディスク(18GB) (*1)	GS-UH71955	4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(36GB) (*1)	GS-UH73655	4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	2	(振)	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LT0(1/4インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LT0 (*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*1:拡張ストレージベイ5型ベイ8~9に搭載の場合は、別途HDDベイ4(GS-AU7910)が必要です。

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W D 7 RAID(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型									
			1	2	3	4	5	3.5型				
								3.5型				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	6	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	6	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	6	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	6	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	2	(振)	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LT0(1/4インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LT0 (*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W G 7 RAID(IDE)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型									
			1	2	3	4	5	3.5型				
								3.5型				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	4	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	2	(振)	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LT0(1/4インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LT0 (*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×


(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

・内蔵デバイス搭載条件表 - [ラックタイプ (内蔵DATチェンジャー未搭載時)]

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ3.5型(C7:2/D7:1~3/G7:1,3,4)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< HA8000 / 70W C7 ディスク(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
								3.5型						
								1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク(18GB) (*1)	GS-UH71855	4	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	
内蔵ハードディスク(36GB) (*1)	GS-UH73655	4	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	
内蔵CD-R ROM (48 倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	2	(折-)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT (DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATチェンジャー (DDS-4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DLT (DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
内蔵光磁気ディスク (640MB)	GS-SUM5641	1	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
内蔵LTO (II-7/10T)	GS-UU7101	1	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
内蔵LTO (II-7/10T)	GS-SUU7102	1	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*1:拡張ストレージベイ5型ベイ8~9に搭載の場合は、別途HDDベイ1(GS-AU7910)が必要です。

*2:内蔵LTO(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< HA8000 / 70W D7 RAID(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
							3.5型						
							1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵CD-R O M (48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-R A M	GS-UV7060	2	(折-)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D A T (DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D L T (DLT8000)	GS-UL7400	1	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵A I T	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
内蔵L T O (II-7Mt)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵L T O (I*2)	GS-SUU7102	1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LTO(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< HA8000 / 70W G7 RAID(IDE)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								3.5 型					
								1	2	3	4	5	6
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	4	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	○
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	2	(折-)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	○	○			×	×	×	×	×	×
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LTO(A-7フایت)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
内蔵LTO(*2)	GS-SUU7102	1	×	○	×			×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LTO(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 - [ラックタイプ (内蔵 D A T チェンジャー搭載時)]

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
 - ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(C7:2/D7:1~3/G7:1,3,4)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。
 - ・ラックタイプへ内蔵 D A T チェンジャー搭載時は、ラックマウントキットに添付されるトランスファーケージを使用し搭載します。
- トランスファーケージは、拡張ストレージベイ 5 型 2~5(D7:1~4)を占有し、拡張ストレージベイ 5 型が 3 ベイとなります。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W C 7 ディスク(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								3.5 型				
								1	2	3	4	5
内蔵ハードディスク(18GB) (*1)	GS-UH71855	4	x	x	x	x	x	x	o	o	x	o
内蔵ハードディスク(36GB) (*1)	GS-UH73655	4	x	x	x	x	x	x	o	o	x	o
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	2	(取-)	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	x	o		x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-UM5641	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-UU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1:拡張ストレージ 5 型 8~9 に搭載の場合は、別途 HDD ケーブル(GS-AU7910)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W D 7 RAID(SCSI)モデル >


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								3.5 型				
								1	2	3	4	5
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	6	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	6	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	6	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	6	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	1	(取-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	o		x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-UM5641	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-UU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W G 7 RAID(IDE)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								3.5 型				
								1	2	3	4	5
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	4	x	x	x	x	x	●	x	●	●	x
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	2	(取-)	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	x	o		x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-UM5641	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-UU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのセットモデルを選択願います。
(ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット(GS-AU7545)が含まれています。)
- 既設のキャビネットタイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GS-AU7545)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。